技術データ

タイプ	HAW562-AAA HAW562-8DA	HAW562-AAD
アプリケーション	0/4-20 mA / PFM / PA / FF	RS485 / Modbus / DP
公称供給電圧		
U_N	24 V	5 V
最大連続電圧		
U_c (DC)	33.0 V	6.0 V
U_c (AC)	23.3 V	4.2 V
公称電流（45℃）		
I_L	1 A	1 A
D1 トータル雷衝撃電流		
I_{Imp}	9 kA (2.5 kA per line)	
C2 トータル公称放電電流		
I_n	10 kA (5 kA per line)	
周囲温度		
δ °C	-40 ... +80 °C (-40 ... 176 °F)	
保護等級		
IP 等級	20	

認証

CE、SIL（オプション）

関連文書

技術仕様書　HAW562	TI01012K / 09
技術仕様書　HAW569	TI01013K / 09
ＡＴＥＸ安全指針	XA01002K/09
SIL 安全マニュアル	SD01004K / 09
システム・コンポーネンツ資料	FA016K /09

HAW562-AAA/-AAD/-8DA
サージアレスタ

安全指針

このサージアレスタは電気配線について訓練された作業員が接続・設置してください。国際規格と安全規格を遵守して下さい。
設置前に、外観に損傷がないかを必ず確認して下さい。もし損傷やダメージが見つかった場合には、そのサージアレスタは絶対に設置しないで下さい。使用の適用範囲は、この取扱説明書で示し記述されている範囲のみです。このサージアレスタに接続されている機器や装置は、記述されている値を超える負荷によって故障する可能性があります。サージアレスタを開けたり改造などをした場合には、保証の範囲外になります。

Endress+Hauser
People for Process Automation

システム概要



取付け方法



ケーブル引き回し



内部回路



配　線



シールド接地



スクリーン接地端子での接続（アクセサリ）

トラブルシューティング

信号線が短絡している場合は、過電圧保護モジュールが過電圧によって損傷されている事を示しています。

このような場合には、新しいサージアレスタに交換して下さい。

技術データ

タイプ	HAW562-AAA HAW562-8DA	HAW562-AAD
アプリケーション	0/4-20 mA / PFM / PA / FF	RS485 / Modbus / DP
公称供給電圧		
U_N	24 V	5 V
最大連続電圧		
U_c (DC)	33.0 V	6.0 V
U_c (AC)	23.3 V	4.2 V
公称電流（45℃）		
I_L	1 A	1 A
D1 トータル雷衝撃電流		
I_{Imp}	9 kA (2.5 kA per line)	
C2 トータル公称放電電流		
I_n	10 kA (5 kA per line)	
周囲温度		
δ °C	-40 ... +80 °C (-40 ... 176 °F)	
保護等級		
IP 等級	20	