



防爆構造電気機械器具型式検定合格証

申請者	山梨県笛吹市境川町三柵 8 6 2 番地 1 エンドレスハウザー山梨株式会社		
製造者	山梨県笛吹市境川町三柵 8 6 2 番地 1 エンドレスハウザー山梨株式会社		
品名	貯槽内計測装置		
型式の名称	NMT539-A359A0P2YA (同一型式は別表のとおり)		
防爆構造の種類	本質安全防爆構造 (i a)		
対象ガス又は蒸気の爆発等級及び発火度	Ⅱ B T 4		
定 格	本安回路許容電圧 3 0 V 本安回路許容電流 1 2 0 m A 本安回路許容電力 1 W 内部インダクタンス 4 8 μ H 内部キャパシタンス 7 . 9 n F 周囲温度 6 0 ℃ 被測定物温度 1 0 0 ℃		
使用条件			
型式検定合格番号	第 T C 1 8 3 1 9 号		
有効期間	平成 2 0 年 4 月 1 日 から 平成 2 3 年 3 月 3 1 日まで		
	平成 22 年 8 月 9 日 から 平成 25 年 8 月 8 日まで		
	平成 25 年 8 月 9 日 から 平成 28 年 8 月 8 日まで		
	平成 28 年 8 月 9 日 から 平成 31 年 8 月 8 日まで		

繰上更新
一部変更

機械等検定規則による型式検定に合格したことを証明する。

平成20年 4月 1日

型式検定実施者 社団法人 産業安全技術協会 長



型式検定合格証 (続)

有効期間	2019 年 8 月 9 日から 2022 年 8 月 8 日まで		
	年 月 日から	年 月 日まで	
	年 月 日から	年 月 日まで	
	年 月 日から	年 月 日まで	
	年 月 日から	年 月 日まで	
	年 月 日から	年 月 日まで	
	年 月 日から	年 月 日まで	
	年 月 日から	年 月 日まで	
	年 月 日から	年 月 日まで	
	年 月 日から	年 月 日まで	
	年 月 日から	年 月 日まで	
	年 月 日から	年 月 日まで	
	年 月 日から	年 月 日まで	
	年 月 日から	年 月 日まで	
	年 月 日から	年 月 日まで	
	年 月 日から	年 月 日まで	
	年 月 日から	年 月 日まで	
	年 月 日から	年 月 日まで	



同一型式一覧表

型式の名称										定 格	備 考
NMT539 - A ※ 1 2 3 4 5 9 ※ 0 4 5 9 ※ 0 1 2 9 ※ A B C D Y ※ 0 1 2 3 9 ※ A B C D E F G H J K L M N O P Q Y ※ 1 2 3 4 5 6 9 ※ A Y ※ A B C D Y										本安回路許容電圧 30 V 本安回路許容電流 120 mA 本安回路許容電力 1 W 内部インダクタンス 48 μH 内部キャパシタンス 7.9 nF 周 囲 温 度 60 °C 被測定物温度 100 °C	

- 備考 1. 表中の は、検定供試品を示す。
2. 型式の名称は、各※印の下に記載されているアルファベット・数字の中からそれぞれ一つを選択して構成する。