



# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2025010902802576

认证委托人名称及地址

戴尔(中国)有限公司  
厦门火炬高新区信息光电园金尚路 2388 号

生产者名称及地址

戴尔(中国)有限公司  
厦门火炬高新区信息光电园金尚路 2388 号

生产企业名称及地址

仁宝电脑工业股份有限公司平镇厂  
桃园市平镇区南势里南东路 8 号 1、2 楼及 8 之 1 号 1、2、3、4、5 楼

产品名称和系列、型号、规格

平板电脑

T19G; T19G\*\*\*\*; RA00260\*\*\*\*\* (“\*” 代表 0-9, A-Z, a-z, “-”, “\_” 或空格, 仅表示市场销售区域不同, 不影响安全和电磁兼容性能) 规格: 20Vdc, 3.25A 或 5A (电线组件和电源适配器均为销售可选件) 电源适配器见附件

产品标准和技术要求

GB 17625.1-2022; GB 4943.1-2022; GB/T 9254.1-2021

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 电子产品及安全附件》  
(CNCA-C09-01:2023) 的要求, 特发此证。

发证日期: 2025 年 08 月 13 日 有效期至: 2030 年 08 月 12 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,  
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。

经中国合格评定国家认可委员会认可 CNAS C001-P



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司







# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2025010902802576

证书附页：第 1 页 共 1 页

电源适配器列表	
型号	规格
LA65NM190	输入：100-240VAC, 50-60Hz, 1.7A; 输出：5Vdc/3 A 或 9Vdc/3A 或 15Vdc/3A 或 20Vdc/3.25A
HKA65NM200	输入：100-240Vac, 50-60Hz, 1.7A; 输出：5.0Vdc,3.0A /15.0W 或 9.0Vdc,3.0A /27.0W 或 15.0Vdc,3.0A / 45.0W 或 20.0Vdc,3.25A /65.0W
DA65NM190	输入：100-240VAC 50-60Hz 1.7A 输出： 20VDC/3.25A 或 15VDC/3A 或 9VDC/3A 或 5VDC/3A
HA65NM190	输入：100-240Vac , 50-60Hz , 1.7A ; 输出：5Vdc/3A , 9Vdc/3A , 15Vdc/3A , 20Vdc/3.25A
AA65NM220	输入：100- 240Vac, 50-60Hz, 1.7A ;输出： 5Vdc/3A/15W; 9Vdc/3A/27W; 15Vdc/3A/45W;20Vdc/3.25A/65W
DA100PM220	输入：100-240Vac 1.7A 50-60Hz 输出：5.0Vdc, 3.0A / 9.0Vdc, 3.0A / 15.0Vdc, 3.0A / 20.0Vdc, 5.0A / 12.0-20.0Vdc, 5.0A max.
LA100PM220	输入：1.7A 100-240Vac 50-60Hz 直流输出：5.0Vdc, 3.0A/15.0W ; 9.0Vdc, 3.0A/27.0W ; 15.0Vdc, 3.0A/45.0W ; 20.0Vdc, 5.0A/100.0W. or 12.0-20.0Vdc, 5.0A max./100.0W max.
HA100PM240	输入： 100-240V~, 1.7A, 50-60Hz; 输出：5.0Vdc 3.0A/15.0W; 9.0Vdc 3.0A/27.0W; 15.0Vdc 3.0A/45.0W; 20.0Vdc 5.0A/100.0W or 12.0-20.0Vdc 5.0A max./100.0W max.

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司