







防爆構造電気機械器具型式検定合格証

申請者	山梨県笛吹市境川町三柵 862番地1 エンドレスハウザー山梨株式会社	
製造者	山梨県笛吹市境川町三柵 862番地1 エンドレスハウザー山梨株式会社	
品名	演算処理装置	
型式の名称	NR F 560-1Y3 (同一型式は別表のとおり)	
防爆構造の種類	耐圧防爆構造	
対象ガス又は蒸気の爆発等級及び発火度	II B T 4	
定 格	電源 AC 95~240V 50/60Hz 40VA デジタル通信信号(1) DC 24V 100mA デジタル通信信号(2) DC 24V 24mA アナログ信号 DC 2V 0.02W 周囲温度 60℃ (同一型式は別表のとおり)	
使用条件		
型式検定合格番号	第 TC18672 号	
有効期間	平成21年 1月27日から平成24年 1月26日まで	
	平成 24 年 1月 27 日から平成 27 年 1月 26 日まで	
	平成 27年 1月27日から平成 30年 1月26日まで	
	平成 30年 1月27日から平成 33年 1月26日まで	

機械等検定規則による型式検定に合格したことを証明する。

平成21年 1月27日

型式検定実施者 社団法人 産業安全技術協会長



同一型式一覧表 (NRF560)

型式の名称		定 格	備 考
NRF560	1	電 源 DC 20~60V 40W / AC 20~55V 50/60Hz 40VA AC 95~240V 50/60Hz 40VA デジタル通信信号 (1) DC 24V 100mA デジタル通信信号 (2) DC 24V 24mA アナログ信号 DC 2V 0.02W 周囲温度 60°C	
	A		
	3 4		
	Y		

注 1.

内は、検定供試品を示す。