

防爆構造電気機械器具型式検定合格証

申請者	山梨県笛吹市境川町三柵 862 番地 1 エンドレスハウザー山梨株式会社	
製造者	山梨県笛吹市境川町三柵 862 番地 1 エンドレスハウザー山梨株式会社	
品名	液面計発信器	
型式の名称	D4-44 (屋外用)	
防爆構造の種類	耐圧防爆構造	
対象ガス又は蒸気の爆発等級及び発火度	2G4	
防爆記号	d2G4	
適用基準	工場電気設備防爆指針 (ガス蒸気防爆 1979) RIIS-TR-79-1	
定格	電源 AC100V 50/60Hz 40VA データ伝送回路 DC48Vmax 500mAmax 接点入力回路 DC30V 0.6W (一接点容量) 接点出力回路 AC/DC250V 1.5A (一接点容量) 入力信号 DC48V 100mAmax 周囲温度 60℃ (同一型式は別表のとおり)	
使用条件		
型式検定合格番号	第 T64016 号	
	有効期間	型式検定者の所属及び氏名
	2020年12月 1日から 2023年11月30日まで	試験認証部 佐藤 英徳
	2023年12月 1日から 2026年11月30日まで	試験認証部 佐藤 英徳
	年 月 日から 年 月 日まで	
	年 月 日から 年 月 日まで	

機械等検定規則による型式検定に合格したことを証明する。

2008年12月 8日

型式検定実施者 公益社団法人 産業安全技術協会 会長

同一型式一覧表 (1 / 1)

型式の名称	定 格	備 考	
<div data-bbox="256 1025 376 1144" style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;"> D4-44 (屋外用) </div>	電 源 30V ~ 100V ~ 250V AC 50/60Hz 20VA ~ 40VA	-----	<div data-bbox="1307 450 1369 797" style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> 避 雷 器 付 </div>
	データ伝送回路 48V DC max, 500mA max		
	接点入力回路 30V DC, 0.6W (一接点容量)	入力数 0- 14 -16	-----
	接点出力回路 250V AC/DC, 1.5A (一接点容量)	出力数 0- 11 -16	-----
	入 力 信 号 48V DC, 100mA max	-----	-----
	周 囲 温 度 60℃	-----	-----

注) 表中の 内は検定供試品を示す。