

УДОСТОВЕРЕНИЕ

ЗА ОДОБРЕН ТИП

НАЦИОНАЛНИЯТ ЦЕНТЪР ПО МЕТРОЛОГИЯ на
основание чл. 31, ал. 1 от Закона за измерванията

ОДОБРЯВА:

*Измервателни преобразуватели на налягане
тип Cerabar M
моделі PMC 41 и PMC 45
моделі PMP 41 и PMP 45*

и ги вписва в ДЪРЖАВНИЯ РЕГИСТЪР на одобрените за използване в
страната средства за измерване под № 3955

Горни граници на измерване
за модели PMC 41 и PMC 45: от 10 mbar ... до 10 bar
за модели PMP 41 и PMP 45: от 100 mbar ... до 10 bar
Унифициран изходен сигнал: от 4 mA до 20 mA
Основна грешка: $\pm 0,2\%$ от обхвата на изходния сигнал (16 mA)
Взривозащита: II 1G EEx ia IIC T4 / T6 и II SG EEx ia IIC T4 / T6

Фирма – производител: Endress+Hauser GmbH+Co, Германия.
Лице, заявило изпитването: "Интертех-Аутомейшън" ЕООД, гр. София.

Уредите подлежат на задължителна първоначална и периодична проверка на 1 (една)
година, в случай на използване по чл. 7 от Закона за измерванията.

Одобряването на типа е със срок на валидност: **08.11.2012 г.**

08.11.2002 г.

Главен директор :

