



# 防爆構造電気機械器具型式検定合格証


申請者	山梨県笛吹市境川町三柵 8 6 2 番地 1 エンドレスハウザー山梨株式会社		
製造者	山梨県笛吹市境川町三柵 8 6 2 番地 1 エンドレスハウザー山梨株式会社		
品名	演算処理装置		
型式の名称	N R F 5 6 0 - 1 Y 3 (同一型式は別表のとおり)		
防爆構造の種類	耐圧防爆構造		
対象ガス又は蒸気の爆発等級及び発火度	Ⅱ B T 4		
定格	電源 AC 9 5 ~ 2 4 0 V 5 0 / 6 0 H z 4 0 V A デジタル通信信号 (1) DC 2 4 V 1 0 0 m A デジタル通信信号 (2) DC 2 4 V 2 4 m A アナログ信号 DC 2 V 0 . 0 2 W 周囲温度 6 0 ℃ (同一型式は別表のとおり)		
使用条件			
型式検定合格番号	第 T C 1 8 6 7 2 号		
有効期間	平成 2 1 年 1 月 2 7 日 から 平成 2 4 年 1 月 2 6 日まで		
	平成 2 4 年 1 月 2 7 日 から 平成 2 7 年 1 月 2 6 日まで		
	平成 年 月 日 から 平成 年 月 日まで		
	平成 年 月 日 から 平成 年 月 日まで		

機械等検定規則による型式検定に合格したことを証明する。

平成 2 1 年 1 月 2 7 日

型式検定実施者 社団法人 産業安全技術協会 会長





同一型式一覧表 (NRF560)

型式の名称				定格	備考
NRF560	1	A Y	$\frac{3}{4}$	電源 DC 20~60V 40W/AC 20~55V 50/60Hz 40VA AC 95~240V 50/60Hz 40VA デジタル通信信号 (1) DC 24V 100mA デジタル通信信号 (2) DC 24V 24mA アナログ信号 DC 2V 0.02W 周囲温度 60°C	

注 1.

内は、検定供試品を示す。