



# Industrielle Schutzrohre *omnigrad TA560*

**Für hohe Beanspruchung - Allzweckschutzrohr  
aus hexagonalem Vollmaterial  
Prozessanschluss mit 3/4" NPT-Gewinde**



Durchgängig  
gerade



Konisch

## **Beschreibung**

Das TA560 ist ein aus hexagonalem Vollmaterial gefertigtes Schutzrohr nach Industriestandards.

Der Prozessanschluss ist mit einem Gewinde ausgeführt.

Das Schutzrohr ist wahlweise mit gerader oder konischer Form erhältlich.

Zudem können Verlängerung, Eintauchlängen und Schutzrohrabmessungen entsprechend den Prozessanforderungen ausgewählt werden.

Des Weiteren steht eine große Auswahl an standardmäßigen Durchmessern und Werkstoffen zur Verfügung. Andere Ausführungen können gemäß Spezifikation bestellt werden.

Ebenso sind unterschiedliche Oberflächenausführungen erhältlich.

## **Anwendungsbereiche**

Das TA560 wurde speziell dafür konzipiert, mit Widerstands- und Thermoelement-Thermometern in anspruchsvollen Anwendungen mit hoher Beanspruchung eingesetzt zu werden.

---

## Technische Daten

---

<b>Hexagonales Vollmaterial</b>	Schlüsselweite:	27 mm
	A.D.:	≤ 22 mm
	Standarddurchmesser	
	Bohrung:	6,5 oder 10 mm
	Standardwerkstoff:	AISI304, AISI316 Ti, AISI316, AISI316 L

---

<b>Anschluss an Thermometer</b>	Gewinde:	1/2" NPT - Innengewinde
---------------------------------	----------	-------------------------

---

<b>Prozessanschluss</b>	Gewinde:	3/4" NPT
-------------------------	----------	----------

---

<b>Spitze</b>	Bodenform:	gerade oder konisch
	Standard-Bodenstärke:	6,35 mm

---

<b>Oberflächenbeschaffenheit</b>	Ausführung:	0,8 Mikrometer - Standard 1,6 Mikrometer
----------------------------------	-------------	---------------------------------------------



---

## Zwei Telefonnummern - immer richtig verbunden!

Bei Anwahl der gebührenfreien Telefonnummer  
0 800 3 48 37 87 (0 800 EHVERTRIEB) oder 0 800 3 47 37 84 (0 800 EHSERVICE)  
werden Sie über Ihre Vorwahl automatisch an das zuständige Technische Büro  
zu Ihrem Ansprechpartner vermittelt.

---

### Deutschland

**Vertrieb:**

- Beratung
- Information
- Auftrag
- Bestellung

Telefon:  
0 800 EHVERTRIEB  
0 800 3 48 37 87  
E-Mail:  
info@de.endress.com

**Service:**

- Help-Desk
- Feldservice
- Ersatzteile/Reparatur
- Kalibrierung

Telefon:  
0 800 EHSERVICE  
0 800 3 47 37 84  
E-Mail:  
service@de.endress.com

**Endress+Hauser**

Messtechnik  
GmbH+Co. KG  
Colmarer Straße 6  
D-79576 Weil am Rhein

Telefax:  
0 800 EHFAXEN  
0 800 3 43 29 36

**Internet:** [www.de.endress.com](http://www.de.endress.com)

**Technische Büros in:** Hamburg · Hannover · Ratingen · Frankfurt · Stuttgart · München · Teltow

---

### Österreich

**Endress+Hauser**

Messtechnik Ges.m.b.H.  
Lehnergasse 4

A-1230 Wien  
Tel. (01) 8 80 56-0  
Fax (01) 8 80 56-335  
E-Mail:  
info@at.endress.com

**Internet:**  
[www.at.endress.com](http://www.at.endress.com)

---

### Schweiz

**Endress+Hauser**

Metso AG  
Sternenhofstraße 21

CH-4153 Reinach/BL1  
Tel. (0 61) 7 15 75 75  
Fax (0 61) 7 11 16 50  
E-Mail:  
info@ch.endress.com

**Internet:**  
[www.ch.endress.com](http://www.ch.endress.com)

**Endress + Hauser**

The Power of Know How

