

专用文档

CY80NO

适用于 Liquiline System CA80NO 分析仪
试剂配制说明

1 试剂 CY80NO-GG+SK

**小心**

化学品不仅刺激皮肤和眼睛，而且还会导致人员受伤。

- ▶ 操作化学品时，必须佩戴护目镜和手套，并穿着实验室外套。避免直接接触化学品。
- ▶ 安全数据表提供化学品的详细信息。



使用前直接配制试剂。订购多种不同试剂套件时，必须分开存放试剂，避免混合。

1.1 质保期

干粉试剂	12 个月
水样试剂	3 个月，冷藏



试剂的质保期可能比上表中列举的日期短，取决于环境条件和显示值。

1.2 材料

准备下列材料和工具：

1 个塑料漏斗

1.3 供货清单

- 水样试剂标签
- 1 x 成份 1，试剂 RK (1000 ml (33.81 fl.oz)，瓶装)
- 1 x 成份 2，试剂 RK (100 ml (3.38 fl.oz)，瓶装)
- 1 x 成份 3，试剂 RK (100 ml (3.38 fl.oz)，瓶装)
- 1 本印刷版《特殊文档》

1.4 试剂配制

1.4.1 试剂 RK

前期准备：试剂 RK，成份 1、成份 2 和成份 3

1. 打开盛放成份 1 的棕色试剂瓶。
2. 使用漏斗小心地将成份 2 倒入至盛有成份 1 的棕色试剂瓶中。
3. 同样，使用漏斗小心地将成份 3 倒入至盛有成份 1 和成份 2 的棕色试剂瓶中。
4. 密封棕色试剂瓶。
5. 摇晃试剂瓶数分钟。
6. 在标签上记录水样试剂的有效日期。

7. 将水样试剂的标签粘贴在棕色试剂瓶上。



在阴凉处避光保存试剂 RK。

试剂 RK 的质保期为三个月，自配制之日起计算。

正常颜色：无色透明；过保质期分解后：浅红色且瓶底出现片状沉积物。



71376859

www.addresses.endress.com
