

专用文档

CY80SI

适用 Liquiline System CA80SI 分析仪
试剂配制说明

1 试剂 CY80SI-AH+SH



化学品不仅刺激皮肤和眼睛，而且还会导致人员严重伤亡。

- ▶ 操作化学药剂时必须佩戴护目镜和防护手套，并穿着实验室外套。避免直接接触化学品。
- ▶ 按照化学药剂安全数据表中的详细说明操作。



使用前直接配制试剂。订购多种不同试剂套件时，必须分开存放试剂，避免混合。

1.1 质保期

干粉试剂

3 个月



试剂的质保期可能短于以上列举的日期，取决于环境条件和显示值。

1.2 材料

准备下列材料和工具：

1 个粉末漏斗

1.3 供货清单

- 水样试剂标签
- 水样试剂 RB (1000 ml (33.81 fl.oz), 瓶装) ; 1 张
- 水样试剂 RK (1000 ml (33.81 fl.oz), 瓶装) ; 1 张
- 成份 1, 试剂 RN (1000 ml (33.81 fl.oz), 瓶装) ; 1 张
- 成份 2, 试剂 RN (100 ml (3.38 fl.oz), 瓶装) ; 1 张
- 印刷版《特殊文档》; 1 本

1.4 试剂配制

1.4.1 试剂 RB

水样试剂

1.4.2 试剂 RK

水样试剂

1.4.3 试剂 RN

前期准备：成份 1, 试剂 RB (棕色试剂瓶) 和成份 2, 试剂 RN

1. 打开棕色试剂瓶。
2. 使用粉末漏斗将成份 2 完全倒入至盛有成份 1 的棕色试剂瓶中。
3. 盖上瓶盖密封。
4. 摇晃试剂瓶数分钟。

5. 静置试剂，约 5 分钟；随后再次摇晃试剂瓶。
 6. 在标签上记录水样试剂的有效日期。
 7. 将水样试剂的标签粘帖在棕色试剂瓶上。
-  在阴凉处避光保存试剂 RN。
试剂 RN 的质保期为六个月，自配制之日起计算。



71418491

www.addresses.endress.com
