



71573507

Kratke upute za rad **HAW569-AA2B, HAW569-DA2B**

Ovodnici prenapona za montažu na terenu

Osnovne sigurnosne upute


Uredaj mora spojiti i instalirati samo elektrotehničar. Moraju se poštivati nacionalni propisi i sigurnosni zahtjevi. Prije ugradnje uredaj se mora provjeriti ima li vanjskih oštećenja. Ako se utvrdi bilo kakvo oštećenje ili drugi kvar, uredaj se ne smije ugraditi. Uredaj se smije koristiti samo u okviru uvjeta navedenih i navedenih u ovim Uputama za ugradnju. Opterećenja koja prelaze navedene vrijednosti mogu uništiti uredaj i električnu opremu spojenu na njega. Neovlašteno mijenjanje uredaja poništiti će jamstvo. Ako je potrebno izolirati

oklopni kabel iz operativnih razloga, preporuča se neizravno uzemljenje oklopa.
→ 

Ako priključak za oklop (srednji priključak) na ulaznoj strani nije spojen, smatra se da nema nikakvu funkciju. Zasebna Ex dokumentacija isporučuje se s uredajima koji se koriste u opasnim područjima (HAW569-DA2B). Sigurnosne upute sadržane u njima moraju se uvijek pridržavati!

Montiranje

Montiranje uređaja



- 1 Montaža u terensko kućište (metalno kućište) bez prstena za uzemljenje - uzemljenje preko metalnog kućišta
- 2 Montaža u terensko kućište (nemetalno kućište) s prstenom za uzemljenje
- 3 Prsten za uzemljenje (dostupan kao dodatna oprema)

Upute za ugradnju


Ugradnja na terenu/strani uređaja: M20 x 1,5 unutarnji navoj / M20 x 1,5 vanjski navoj

Orientacija


Bez ograničenja

Električni priključak

Uzemljenje štitnika




■ 1 Opće upute



■ 2 Bez uzemljenja štitnika


1 Termoskupljajuća cijev



■ 3 Izravno uzemljenje oklopa s EMC kabelskom uvodnicom (pribor)

- 1 Zaštita kabela
- 2 Opruga
- 3 Brtveni prsten


i Podloške i opruge dio su kabelske uvodnice. Opruga uspostavlja kontakt između štita kabela i uzemljenja.



■ 4 Neizravno uzemljenje štita putem plinskog pražnjenja (nije dopušteno u Ex području)

- 1 Termoskupljajuća cijev
- 2 Zaštita kabela


HAW569-AA2B (ne-Ex uvodna verzija)



■ 5 Unutarnji sklopovi HAW569-AA2B

- 1 Zaštićeno
- 2 Zaštićeno


HAW569-DA2B (Ex ia uvodna verzija)



■ 6 Unutarnji sklopovi HAW569-DA2B

- 1 Zaštićeno

Puštanje u pogon



■ 7 Funkcionalno ispitivanje