


Manual de instrucciones

OPC Bridge

Productos del sistema
Documentación suplementaria



Historial de revisiones

BA02533S/01.25-00

- Válido para la versión del software: 2.0.2.x
- Modificaciones/comentarios: requisitos del sistema, instalación: habilitación de .NET Framework

Índice de contenidos

1	Sobre este documento	4
1.1	Función del documento	4
1.2	Grupo objetivo	4
1.3	Símbolos	4
1.4	Documentación	4
1.5	Marcas registradas	4
2	Instrucciones de seguridad básicas ...	5
2.1	Requisitos que debe cumplir el personal	5
2.2	Uso previsto	5
2.3	Seguridad informática	5
2.4	Mejoras técnicas	5
3	Identificación	6
3.1	Requisitos del sistema	6
4	Instalación	7

1 Sobre este documento

1.1 Función del documento

Este documento es un suplemento del manual de instrucciones BA01365S de OPC Bridge.

El presente documento solo describe las modificaciones aplicables a la versión de software 2.0.2.x. Toda la información relativa a la configuración y el manejo de OPC Bridge se facilita en el manual de instrucciones 01365S.

1.2 Grupo objetivo

Aparte de conocimientos básicos sobre el manejo de un PC, no se necesita formación especial para llevar a cabo las funciones administrativas del software. No obstante, se recomienda recibir formación de Endress+Hauser en torno a este sistema.

1.3 Símbolos

1.3.1 Símbolos para determinados tipos de información



Consejo

Indica información adicional



Referencia a documentación

1.4 Documentación

BA01365S

- Producto: Herramienta de software OPC Bridge
- Tipo de documento: Manual de instrucciones

1.5 Marcas registradas

Las siguientes marcas comerciales son marcas comerciales registradas o marcas comerciales de Microsoft Corporation en Estados Unidos y/u otros países: Microsoft®, Windows®, Windows Server®

1.5.1 Aviso legal relativo a las marcas comerciales

Todos los nombres de empresas y/o productos y/o todos los logotipos de empresas pueden ser nombres comerciales, marcas comerciales y/o marcas comerciales registradas de Endress+Hauser, de sus afiliados o de los propietarios respectivos con los que estén asociados.

2 Instrucciones de seguridad básicas

2.1 Requisitos que debe cumplir el personal

El personal para las tareas de instalación, puesta en marcha, diagnósticos y mantenimiento debe cumplir los siguientes requisitos:

- ▶ El personal especializado cualificado y formado debe disponer de la cualificación correspondiente para esta función y tarea específicas.
- ▶ Deben tener la autorización del jefe/dueño de la planta.
- ▶ Deben estar familiarizados con las normas y reglamentos nacionales.
- ▶ Antes de comenzar con el trabajo, se debe leer y entender las instrucciones contenidas en el manual y la documentación complementaria, así como en los certificados (según cada aplicación).
- ▶ Debe seguir las instrucciones y satisfacer las condiciones básicas.

Los operarios deben satisfacer los siguientes requisitos:

- ▶ Haber recibido la formación apropiada y disponer de la autorización por parte del explotador/propietario de la planta para ejercer dichas tareas.
- ▶ Seguir las instrucciones del presente manual.

2.2 Uso previsto

La aplicación de software OPC Bridge actúa a modo de puerta de enlace OPC entre los servidores OPC Data Access (DA) instalados localmente en el ordenador y las aplicaciones de software de Endress+Hauser SupplyCare Enterprise y/o Field Information Server (FIS).

2.3 Seguridad informática

La garantía del fabricante solo es válida si el producto se instala y se usa tal como se describe en el manual de instrucciones. El producto está dotado de mecanismos de seguridad que lo protegen contra modificaciones involuntarias en los ajustes.

El explotador, de conformidad con sus normas de seguridad, debe implementar medidas de seguridad informática que proporcionen protección adicional tanto al producto como a la transmisión de datos asociada.

2.4 Mejoras técnicas

Endress+Hauser se reserva el derecho a introducir mejoras técnicas en el hardware y en el software sin aviso previo. Si dichas mejoras no afectan a las funciones operativas del software, no se documentan. Si las mejoras tienen un impacto significativo en el funcionamiento, se publica una versión nueva del manual de instrucciones. Véase el historial de revisiones que figura en este manual para obtener más detalles.

3 Identificación

3.1 Requisitos del sistema

Sistema operativo:

- Microsoft® Windows® 10 (Enterprise)
- Microsoft® Windows® 11 (Enterprise)
- Microsoft® Windows Server® 2016 (estándar)
- Microsoft® Windows Server® 2019 (estándar)
- Microsoft® Windows Server® 2022 (estándar)



Cuando la aplicación se ejecuta en los sistemas operativos que figuran en la lista anterior, .NET Framework 3.5 y .NET Framework 4.8 (o superior) deben estar habilitados en los ajustes de Windows.

Hardware:

Según lo recomendado para el sistema operativo

4 Instalación



Para usar OPC Bridge se necesita un PC con acceso a internet o a una intranet.



OPC Bridge se debe instalar en el mismo PC que tenga instalado el servidor OPC de la fuente de datos.



En los sistemas operativos Windows 10 y 11, así como en Windows Server 2016, 2019 y 2022, .NET Framework 3.5 y .NET Framework 4.8 (o superior) deben estar habilitados en los ajustes de Windows.



La instalación de OPC Bridge se describe en el documento BA01365S.



71744771

www.addresses.endress.com
