FieldCare, DeviceCare Komma igång





1 Ändringshistorik

Produktversion	Dokument	Ändringar/kommentarer
FieldCare: 2.13.xxDeviceCare: 1.05.xx	KA01303S/04/A 2/04.18	Ny produktversion DeviceCare: ny produktversion
FieldCare: 2.14.xxDeviceCare: 1.06.xx	KA01303S/04/A 2/05.19	Ny produktversion
FieldCare: 2.14.xxDeviceCare: 1.07.xx	KA01303S/04/A 2/06.20	Nya inställningar (nya komponenter) DeviceCare: ny produktversion
FieldCare: 2.15.xxDeviceCare: 1.07.xx	KA01303S/04/A 2/07.20	Ny FieldCare-produktversion Programlicenshantering USB-minne ersätter DVD
FieldCare: 2.16.xxDeviceCare: 1.07.xx	KA01303S/04/E N/08.22-00	Avsnitt 4.3: Anmärkning om programuppdateringstjänst
FieldCare: 2.17.xxDeviceCare: 1.07.xx	KA01303S/04/E N/09.22-00	Ny FieldCare-produktversion • Stöd för FDI-paket • Säkerhetsuppdatering

2 Dokumentinformation

2.1 Dokumentets funktion

Anvisningarna innehåller all information som behövs för att installera och uppdatera mjukvaran.

2.2 Symboler som används

Symbol	Innebörd
A	Öppna Installation Managers startsida.
¢	Öppna språkinställningarna.
?	Ytterligare information om programvaran.

Symbol	Innebörd
\times	Stäng programmet.
<	Gå tillbaka till den senast öppnade sidan.
Ŕ	Information om FieldCare, modem, Fieldgate, Field Xpert.
	Öppna tangentbordet.
スメ	Fullskärm.
<u>ак</u>	Gå ur fullskärm.

3 Produktbeskrivning

3.1 Programfunktion

Installation Manager vägleder användaren genom installationen av alla FieldCarekomponenter som levereras i FieldCare-förpackningen (ramprogram, drivrutin, CommDTM-filer, DeviceDTM-filer, verktyg). Administratörsrättigheter krävs för att utföra installationen.

3.2 Programlicenshantering (Software License Management – SLM)

3.2.1 FieldCare SFE500-licensmodell

FieldCare levereras med en kostnadsfri, tidsbegränsad utvärderingslicens. Licensavtalet (slutanvändaravtalet) gäller för användningen av licensen. Om FieldCare ska användas mer permanent måste FieldCare köpas in och licensen måste aktiveras med det programvaru-ID som medföljer. FieldCare-licensmodellen består av en grundmodul som heter "Plant Asset Management" (PAM) och ett tillägg som heter "Condition Monitoring". En licens består av en kombination av PAM-modulen och eventuella tillägg.

i

För att kunna använda den aktuella versionen av FieldCare måste du aktivera programvaran med programvaru-ID:t. Licensnyckeln till tidigare versioner av FieldCare (< 2.15.00) kan inte längre användas med den aktuella versionen av FieldCare. Gå till www.endress.com/sfe500 eller kontakta din lokala Endress+Hauser-återförsäljare för mer information.

Programlicenshanteringen har följande funktioner:

- Använda programvaran som testversion i 60 dagar
- Aktivera programvaran permanent (med eller utan internetuppkoppling)
- Förnya licensen
- Återlämna licensen

Aktivera programvaran permanent

Förutsättningar:

- Programvaran har installerats på datorn
- Licensavtalet (slutanvändaravtalet) har godkänts

Aktivera programvaran permanent med internetuppkoppling

Förutsättningar: Programvaru-ID finns tillgängligt



Programvaru-ID:t finns på dekalen på USB-lådan som innehåller FieldCare USB-minnet eller i mejlet som skickades av Endress+Hauser i samband med leveransen av produkten.

1. Starta programvaran.

└ Fönstret Software activation visas:



- 2. Klicka på Activate.
 - Fönstret Software license management där programvaru-ID:t ska anges visas.



- 3. Ange programvaru-ID:t.
 - 🕒 En symbol bekräftar att rätt programvaru-ID har angetts.



A /		-					
むく							- 23
	To activa	te the s	oftware	you need acc	ess to the S	oftware Portal	
	Please fi	ll in you	r credent	ials or regist	er to get a r	new account.	
	E-mail address						7
	Password						1
		I have forgot	ten my passwo	rd			
						1	
			Activate	Create Account	Cancel		

- 5. Om du redan har ett användarkonto till Endress+Hausers portal med programvara: ange e-postadress och lösenord och klicka på **Activate**.
 - 🕒 Följande fönster visas när programvaran har aktiverats:



6. Om du inte har ett användarkonto till Endress+Hausers portal med programvara går du tillbaka till steg 4 och klickar på **Create account**.

Efter aktiveringen kan du se licensuppgifterna:

1.	Klick	a på Close .		
	-►	Software License M	anageme	ent - FieldCare SFE500 Endress+Hauser
		命く		= 🕐 _ 53 ×
			Software Licen	se Management
			Product	FieldCare SFE500
			Version	2.17.00
			Serial number	
			Software ID	
			Licensee	
			License usage	Perpetual
			Usage period	This product is licensed.
			Maintenance	FieldCare SFE500 application update service will expire on 7/7/2023 11:59 PM.
				Renew License Return License
			Software Licen	se Configuration
				Search for remote licenses.

I fönstret visas all relevant information om licensen, som serienummer. licensinnehavare osv.

- 2. Klicka på X (X) i det övre högra hörnet för att stänga fönstret.
 - ┕► Efter en kort stund startar FieldCare-programmet.

Konfigurering av programvarulicens +

Kryssrutan Search for remote licenses kan aktiveras eller avaktiveras. De olika alternativen kan påverka datorns prestanda. Om kryssrutan är aktiverad söker datorn i nätverket efter giltiga programvarulicenser som tillhandahålls av en licensserver. Om kryssrutan är avaktiverad måste en giltig programvarulicens installeras lokalt på datorn. Detta alternativ hindrar datorn från att söka efter licenser i nätverket.



Funktionen **Software license management** kan vid behov öppnas via menyn FieldCare **Help** och **License information**.

Aktivera programvaran permanent utan internetuppkoppling

Om datorn saknar internetåterkomst kan licensen även aktiveras manuellt.

Förutsättningar:

- En portabel lagringsenhet, t.ex. ett USB-minne
 En andra dator med internetåtkomst

Översikt över den manuella aktiveringsprocessen

Dator med FieldCare men utan internetåtkomst	USB- minne	Dator med internetåtkomst
Fönstret "Software activation – Manual"		I Endress+Hausers portal med programvara
Steg 1		
Att göra: Spara filen för licensbegäran (*.EHR) på USB- minnet.	=>	1. Aktiveringsbegäran
		Att göra: Ladda upp filen för licensbegäran (*.EHR) från USB- minnet.
		2. Aktivering/uppdatering av licens
Steg 2	<=	Att göra: Spara filen för licensuppdatering (*.EHU) på USB- minnet.
Att göra: Importera filen för licensuppdatering (*.EHU) från USB-minnet.		
Steg 3		
Att göra: Spara filen för licensbekräftelse (*.EHC) på USB-minnet.	=>	3. Bekräftelse av licensaktiveringen
		Att göra: Ladda upp filen för licensbekräftelse (*.EHC) från USB- minnet.

Detaljerad beskrivning

- 1. Utför steg 1 till 4 enligt beskrivningen i avsnittet **Aktivera programvaran** permanent med internetuppkoppling.
 - Fönstret Software activation visas med meddelandet Your client/ server is not connected with the Internet.



2. Klicka på knappen Manual activation.

Fönstret Software activation – manual visas.



- 3. Klicka på knappen Save under steg 1.
 - 🛏 Windows-dialogrutan Spara som... öppnas.
- 4. Spara filen för licensbegäran (*.EHR) på ett USB-minne.
- 5. Sätt i USB-minnet i en dator med internetåtkomst.
- 6. På datorn med internetåtkomst går du till Endress+Hausers portal med programvara: https://software-products.endress.com
- 7. Logga in på Endress+Hausers portal med programvara.

8. Välj menyn Activation/update.



- 9. Klicka på knappen **Upload** under **1. Activation request**.
- 10. Ladda upp filen för licensbegäran (*.EHR) från USB-minnet.
 - Om uppladdningen lyckas visas följande meddelande: The activation request file has been successfully processed. Fortsätt med steg 2 i fönstret Software activation – manual.

11. Klicka på **OK** för att bekräfta meddelandet.

└ Namnet på aktiveringsfilen "*.EHU" visas:

00 Sothiam Portal X +	v - D
← → C ① (a software-products.endress.com/ul/private/activate	e * * 0 #
Upload the activation request file (2-5ystem Name-CDHR), Tip: The file must be created in the Enderst Hauser product. 2022-11-15_14-16-92_DESKT0P-RHXEBHU.EHU	
Upload activation request (*2000) $\simeq 5 mp$ file have. > DEXTOP-R3X20HLDR ×	
2. License activation/update You can use the license-activation/-update file (>System Names-CHU) to activate your Endness+Hauser product. Save the file and import Endness+Hauser product. 2022-11-13_14-16-32_DEXECPM-DBXE0PLENU Comparements of a CENTRE	
3. Confirmation of the license activation/update Import the for souther the product activation. (System Name-Ed).	
Upload confirmation file (*-049) Drup file here	

- 12. Klicka på Save.
- 13. Spara filen för licensuppdatering (*.EHU) på USB-minnet.
- Sätt i USB-minnet i datorn där FieldCare är installerat (ingen internetanslutning). Logga inte ut från Endress+Hausers portal med programvara. På datorn utan internetanslutning fortsätter fönstret Software activation – manual att visas.
- 15. Klicka på Import under steg 2.
- 16. Ladda upp den tidigare sparade filen för licensuppdatering (*.EHU) från USB-minnet.
- 17. Klicka på Save under steg 3.
 - └→ Windows-dialogrutan Spara som... öppnas.
- 18. Spara filen för licensbekräftelse (*.EHC) på USB-minnet.
- 19. Klicka på X (🗙) i det övre högra hörnet för att stänga fönstret.
 - 🕒 Efter en kort stund startar **FieldCare**-programmet.
- 20. Sätt i USB-minnet i datorn med internetåtkomst. Du är fortfarande inloggad på Endress+Hausers portal med programvara.

21. Rulla ner till **3. Confirmation of the license activation**.

10 Software Portal X +		~	
← → C ① i software-products.endress.com/ui/private/activ	vate B	*	
Upload the activation request file (>System Name<.EHR Endress+Hauser product. 2022-11-15_14-16-32_DESKTOP-R3K28FH.EHU). Tip: The file must be created in the		
Upload activation request (*.EHR) 💿 Drop file 1	ken. ×		
2. License activation/update	- Nerrar (SIII) is artista una Endezsidianar		
product. Save the file and import it into your Endress+Ha 2022-11-15 14-16-32 DESKTOP-R3K28FH.EHU	user product.		
product. Save the file and import it into your Endress+Hz 2022-11-15_14-16-32_DESKTOP-R3K28FH.EHU Save activation file (*.EHU)	noter product.		
product. Save the file and import it into your Endess-Hic 2022-11-15_14-16-32_0ESkTOP-R3K2BHLEHU Save activation file (*LERD) 3. Confirmation of the license act	user product.		
product. Save the file and import it into your Enderson-to 2022-11-15_1-1-10-12_0EDKCDP-43XCBPKLENU Save antivation file (*-CEE) 3. Confirmation of the license act import the file to confirm the product activation. (-System Name: EPG).	tivation/update		
product. Save the file and import it into your Enderson to 2022-11-21_1-1-1-3-2_0EXCOP-MICLENEADU Save activation (Re (*.EUs)) 3. Confirmation of the license act import the file to confirm the product activation. (byption frames.EP(C). Upload confirmation (Re (*.EUS)) Enoy file for	tivation/update		

- 22. Klicka på Upload.
- 23. Ladda upp den sparade filen för licensbekräftelse (*.EHC) från USB-minnet.
 - Om uppladdningen lyckas visas följande meddelande: The activation of the product has been confirmed successfully.
- 24. Klicka på **OK** för att bekräfta meddelandet.

FieldCare är nu permanent aktiverad. Licensstatusen och licensuppgifterna kan kontrolleras under **Products** i Endress+Hausers portal med programvara.

Uppdatera programvarulicensen

Förutsättningar:

- Programvaran har installerats på datorn
- Programvaran är licensierad

1. Öppna funktionen **Software license management** via menyn FieldCare **Help** -> **License information**.

🛏 Följande fönster visas:

Software License Management - FieldCare SFE500 Endress+				
命<			≡ ?	- Ky X
	Software License	Management		
	Product	FieldCare SFE500		
	Version	2.17.00		
	Serial number			
-	Software ID			
1	Licensee			
	License usage	Perpetual		
	Usage period	This product is licensed.		
1	Maintenance	FieldCare SFE500 application update service will expire on 7/7/2023 11:59 PM.		
		Renew License Return License		
	Software License	Configuration		
		Search for remote licenses.		

2. Klicka på Renew license.

🖙 Fönstret Login to software portal visas.

Software License Managen	ent - FieldCare SFE500	Endress+Hauser 🖽
命 <	[≡]) _ [2] ×
To updat Please fil E-mil addres Password	e the license you need access to the Software Portal. I in your credentials or register to get a new account.	
		#100%

- 3. Ange din e-postadress och ditt lösenord och klicka på Renew license.
 - 🕒 Följande fönster visas när programvaran har aktiverats:



4. Om du inte har ett användarkonto till Endress+Hausers portal med programvara klickar du först på **Create account** i steg 2.

Återlämna programvarulicensen

Förutsättningar:

- Programvaran har installerats på datorn
- Programvaran är licensierad

1. Öppna funktionen **Software license management** via menyn FieldCare **Help** och **License information**.

🛏 Följande fönster visas:

Software License Manage	nent - FieldCare SFE500	Endress+Hauser 🖽
命く		= () _ 53 ×
Software	cense Management	
Product	FieldCare SFE500	
Version	2.17.00	
Serial num	er	
Software I		
Licensee		
License us	ge Perpetual	
Usage per	d This product is licensed.	
Maintena	 FieldCare SFE500 application update service will expire on 7/7/2023 11:59 PM. 	
	Benew License Return License	
Software	cense Configuration	
	Search for remote licenses.	

2. Klicka på **Return license**.

🖙 Fönstret Login to software portal visas.

Software License Management - FieldCare SFE500	Endress+Hauser
	? _ \$3 ×
To return the license you need access to the Software Portal. Please fill in your credentials or register to get a new account. E mail address Password Faseword Return license Contri Access Cancel	
	/ Ⅲ 100% Ⅲ

- 3. Ange din e-postadress och ditt lösenord och klicka på **Return license**.
 - Om programvaran återlämnas visas fönstret Return license med meddelandet: The software has been successfully returned.

4 Installation

i

H

Vissa komponenter tar lång tid att installera. För att undvika problem ska du inte avbryta installationen, såvida du inte uppmanas att göra det.

4.1 Systemkrav

Före installationen måste nödvändig programvara installeras, t.ex. Microsoft.NET 3.5/4.x och en PDF-läsare.

FieldCare-versioner upp till 2.10.xx använder SQL Server 2008 för datalagring i databasläget. FieldCare-versioner från 2.11.xx är kompatibla med Windows 10, under förutsättning att databasen är uppdaterad till minst SQL Server 2014.

Installerat operativsystem	Installerad SQL Server	FieldCare- databas ¹⁾	FieldCare	Metod
Windows 10	Nej	Nej	Inte installerad	 Installera FieldCare 2.17.xx inkl. SQL Server 2014 FieldCare- databasen har installerats
Windows 10	SQL Server 2014 eller SQL Server 2016	Nej	Inte installerad	 Installera FieldCare 2.17.xx. Använd befintlig SQL Server. FieldCare- databasen har installerats

Installations- och uppdateringsscenarier som stöds av version 2.17.xx:

Installerat operativsystem	Installerad SQL Server	FieldCare- databas ¹⁾	FieldCare	Metod
Windows 10	 Nej SQL Server 2008 	Nej	Inte installerad	 Installera SQL Server 2014. Installera FieldCare 2.17.xx. FieldCare- databasen har installerats
Windows 10	SQL Server 2008	Ja	 Inte installerad Äldre version av FieldCare 	 Installera FieldCare 2.17.xx. Använd befintlig SQL Server. Den befintliga FieldCare- databasen används

1) SQL Server innehåller en databas som kan användas av FieldCare för datalagring.



FieldCare-inställningen stöder inte en installation som innebär en uppgradering av Windows.

En förinstallerad SQL Server uppdateras inte automatiskt under en Windowsuppgradering. Om SQL Server 2012 eller äldre är installerad kommer den inte längre att fungera efter uppgraderingen. Det kommer inte heller några andra förinstallerade program som kräver en SQL Server.

- **1.** Gör en säkerhetskopia av FieldCare-databasen i SQL Server, DBsäkerhetskopian och användarfilerna.
- 2. Uppgradera den installerade Windows-versionen till Windows 10.
- 3. Installera FieldCare med SQL Server 2014.
- 4. Återställ de data som säkerhetskopierades tidigare.

4.2 Installera programvaran

1. Sätt i FieldCare-USB-minnet i ett USB-uttag och gå till rotmappen via Utforskaren i Windows.

2. Starta FieldCare-installationsprogrammet (InstallationManager.exe).



- Alternativ på Installation Managers startsida: Installation av FieldCare SFE500 →
 18

 - Installation av DeviceCare SFE100 $\rightarrow \cong 21$
 - Installation av DTM-bibliotek $\rightarrow \cong 22$
 - Installation av FDI-paketbibliotek →
 ⁽²⁾ 25

4.2.1 Installera FieldCare SFE500

1. Klicka på FieldCare SFE500 på Installation Managers startsida.

╘╺ Fliken "EULA" öppnas.





2. Välj I agree för att godkänna licensavtalet och klicka på Next.

Fliken "Path" öppnas. ┕►



- 3. Välj sökväg för installationen och klicka på Next.
 - ← Fliken "Install" öppnas och **FieldCare** installeras.

FieldCare SFE500 Setup	Endress+Hauser 🖽
EULA Confirm Install Report	×
to a till a	
instailing	
Overall Progress	
SQL Server Express 2014	

Efter installationen öppnas fliken "Report".



4. Stäng dialogrutan.

Databasens lösenord måste bytas efter genomförd installation av FieldCare. Databasens standardlösenord kan inte användas.

-

4.2.2 Installera DeviceCare SFE100

- 1. Klicka på **DeviceCare SFE100** på Installation Managers startsida.
 - ← Fliken "EULA" öppnas.



- 2. Välj I agree för att godkänna licensavtalet och klicka på Next.
 - └ Fliken "Path" öppnas.

DeviceCare SFE100 Setup	Endress+Hauser
EULA Path Install Report	×
Installation path	
C:\Program Files (x86)\Endress+Hauser	int
Create shortcut on desktop?	
Back	Next

- 3. Välj sökväg för installationen och klicka på Next.
 - ╘╺ Fliken "Install" öppnas och **DeviceCare** installeras.

DeviceCare SFE100 Setup	Endress+Hauser 🖽
EULA Confirm Install Report	×
Installing	
Overall Progress	
License Validator (64bit)	

Efter installationen öppnas fliken "Report".

DeviceCare SFE100 Setup	Endress+Hauser 🖽
EULA Confirm Install Report	×
Release Notes installed successfully. DeviceCare SFE100 installed successfully.	
	Setup installed successfully

4. Stäng dialogrutan.

4.2.3 **DTM-bibliotek**



För att få åtkomst till enheterna måste nödvändiga DTM och DTM-bibliotek väljas och installeras.

1.

Klicka på **DTM library** på Installation Managers startsida.

└ Fliken "Welcome" öppnas.



2. Godkänn licensvillkoren och klicka på Next.

└ Fliken "System" öppnas.



3. Klicka på Next.

← Fliken "Selection" öppnas.

DTM library				(_)
DTM library		Er	ndress+	Hauser 🖪
Welcome 💙 System 💙	Selection	Overview	Install	Finish
Installable Products:		Grouped by	Protocol •	
PRODUCT		INSTAL	LED VERSION	AVAILABLE VERSION
🕨 🧯 - сы				
🕨 💲 👻 EthernetIP				
🕨 🌲 👻 FF				
🕨 💲 👻 HART				
) 🗼 - IPC				
MODBUS				
▶ 💲 → РСР				
PROFIBUS				
PROFIDUS				
		Back	Cancel	Next

- 4. Välj vilka produkter som ska installeras och klicka på Next.
 - └ Fliken "Overview" öppnas.

Endre	ss+l	laus	er 🖪
Insta			
	e.		Finish
INSTALL	UPDATE	REMOVE	SIZE [MB]
	1		0.0
	~		0.0
	~		0.0
	1		-1.6
	1		-1.3
	1		4.2
	1		-2.3
	1		0.6
12	21	0	422.7
	FREE SP	ACE [MB]	
	62,7	/30.9	
	INSTALL 12	INSTALL UPDATE	INSTALL UPDATE REMOVE

- 5. Klicka på Install.
 - DTM-biblioteket installeras och ett meddelande visas som bekräftelse på att installationen genomförts.
- 6. Klicka på Close.
 - 🕒 Installation Managers startsida öppnas.

4.2.4 FDI-paketbibliotek

För att få åtkomst till enheter med FDI-paket som enhetsdrivrutiner måste du först installera de FDI-paket eller FDI-paketbibliotek som krävs.

- 1. Klicka på FDI Package på startsidan i Installation Manager.
- 2. Fortsätt att följa installationsanvisningarna.

4.2.5 Övrigt

i

- ▶ Klicka på **More** på Installation Managers startsida.
 - 🕒 Dialogrutan med valbara alternativ öppnas.



DTM-bibliotek

- ► Klicka på **DTM library**.
 - ← Alla tillgängliga DTM visas.



Kommunikations-/nätsluss-DTM

- ► Klicka på Communication/gateway DTMs.
 - ← Alla tillgängliga kommunikations-/nätsluss-DTM visas.



Dokumentation

- ► Klicka på **Documentation**.
 - └ → Alla dokument visas som PDF-filer.



Drivrutiner

- ► Klicka på Drivers.
 - 🕒 Alla tillgängliga drivrutiner visas.



Verktyg

- Klicka på Tools.
 - Installationsprocessen f
 ör Envelope Curve Viewer (Echo Curve Viewer) startar.



4.3 Uppdatera programvaran

Endress+Hauser erbjuder ett uppdateringsavtal för FieldCare.

Kontakta din Endress+Hauser-återförsäljare för mer information.

1 Uppdateringstjänst för programvara

Den medföljande underhållsperioden påbörjas det datum licensen skapas och avslutas automatiskt efter ett år (utgångsdatum). Oavsett när programuppdateringstjänsten köps in kommer en extra programuppdateringstjänst som köps in att fortsätta utan avbrott från det senaste utgångsdatumet. Om tjänsten köps in efter utgångsdatumet kommer den nya underhållsperioden först att omfatta avbrottet i tjänsten som utgörs av tiden mellan utgångsdatumet och upprättandet av den inköpta programuppdateringstjänsten.

Observera även att programvaruuppdateringar även kan aktiveras vid en senare tidpunkt, under förutsättning att programvaruversionen har utfärdats inom en giltig, aktiv underhållsperiod.

Prenumerera på produktinformation

- 1. Gå till https://software-products.endress.com i en webbläsare.
- 2. Logga in på Software Portal.

-

3. I Software Portal klickar du på My account.

└ Dialogrutan "My account" öppnas.

Software Portal The complete solution for managing your software.	Endress+Hauser
Hysobourgestus Atlantaufoure Danatase Danabade Danata	General My-accurate Lagra
Mr. comment	
Conjung were "	
lautret	
janta	
Mator ^a	
hitsen*	
Lova"	
low"	
Nox Lote*	
fether addron	
h (Zaronh"	
and and	
Lamp ¹	
PC Statistical Pagest adult	
Magteworder +	
(adors val	
W	
Lentanood	
he period	
The process of excision of the same france is not the device on the excision of the same interview of the Control of the Contr	
(after per served	
[] Inprecise meeting metating amountation information like a white advance from Entered Process Proces	
The fields marked with an ¹⁰ are manufactly fields.	
500	

- Rulla ner och markera I agree to receiving marketing communication information like available updates from Endress+Hauser och klicka på Save.
 - 🛏 Du prenumererar nu på produktinformation.

4.4 Uppdatera enhetskatalogen

FieldCare-enhetskatalogen måste uppdateras när man har installerat nya DTM eller FDI-paket.

Förutsättningar:

- FieldCare har installerats
- Programvaru-ID:t har angetts och programvaran har aktiverats
- DTM eller FDI-paket har installerats

1. I FieldCare klickar du på **Device catalog** och **Update**.

- Dialogrutan "Update device catalog" öppnas. Fönstret till vänster visar de DTM eller FDI-paket som inte ingår i enhetskatalogen. Fönstret till höger visar de DTM eller FDI-paket som ingår i enhetskatalogen.
- 2. Klicka på Update.
 - └ De installerade enhetsdrivrutinerna uppdateras.
- 3. Högerklicka i det vänstra fönstret och välj Add all to DTM catalog.
 - DTM, iDTM och FDI-paket läggs till i enhetskatalogen.
- 4. Klicka på OK.
 - ← Ändringarna godkänns och dialogrutan stängs.



www.addresses.endress.com

