



Posebna dokumentacija Direktiva o tlačni opremi (PED)

Meritve tlaka

Povezana dokumentacija

Vsa dokumentacija je na voljo prek spletne povezave: www.endress.com/Deviceviewer (vnesete serijsko številko s tipske ploščice).



Če dokument še ni na voljo, lahko naročite njegov prevod v evropske jezike.

Potrditev

Endress+Hauser potrjuje, da so bile navedene naprave pregledane glede ustreznosti in zasnovane v skladu z Direktivo 2014/68/EU (Direktiva o tlačni opremi). Podrobnejše informacije boste našli v naslednjem poglavju.

Pregled ustreznosti in zasnova

Cerabar in Ceraphant z navojnim priključkom

- Primerno za naslednje naprave:
 - Cerabar: PMP11, PMP21, PMP51, PMP51B, PMP55, PMP71, PMP71B, PMP75
 - Ceraphant: PTP31B
- Procesni priključek: navojni priključek
- PN: > 200 bar (2 900 psi)
- Razvrstitev: kategorija I
- Zasnova: plini iz skupine tekočih medijev 1
- Izdelano in preizkušeno v skladu z direktivo o tlačni opremi (PED) 2014/68/EU: modul A

Deltabar z ovalno prirobnico

- Deltabar: PMD50, PMD55, PMD55B, PMD75, PMD75B
- Procesni priključek: ovalna prirobnica
- PN: > 200 bar (2 900 psi)
- Razvrstitev: kategorija I
- Zasnova: plini iz skupine tekočih medijev 1
- Izdelano in preizkušeno v skladu z direktivo o tlačni opremi (PED) 2014/68/EU: modul A

Cerabar in Deltabar s prenosnikom v liniji

- Primerno za naslednje naprave:
 - Cerabar: PMP43, PMP55, PMP75
 - Deltabar: FMD77, FMD78
- Procesni priključek: prenosnik v liniji
- DN: > DN25
- Razvrstitev: kategorija II
- Zasnova: stabilni plini iz skupine tekočih medijev 1
- Izdelano in preizkušeno v skladu z direktivo o tlačni opremi (PED) 2014/68/EU: modul A2

- Primerno za naslednje naprave:
 - Cerabar: PMP43, PMP55, PMP75
 - Deltabar: FMD77, FMD78
- Procesni priključek: prenosnik v liniji
- DN: > DN25
- Razvrstitev: kategorija II
- Zasnova: tekočine iz skupine tekočih medijev 1
- Izdelano in preizkušeno v skladu z direktivo o tlačni opremi (PED) 2014/68/EU: modul A2

Levelflex

- Levelflex: FMP54
- Procesni priključek: glejte dokument TIO1001F
- PN: > 200 bar (2 900 psi)
- Razvrstitev: kategorija I
- Zasnova: plini iz skupine tekočih medijev 1
- Izdelano in preizkušeno v skladu z direktivo o tlačni opremi (PED) 2014/68/EU: modul A

Proservo

- Proservo: NMS81
- Procesni priključek: glejte dokument TIO1249G
- PN: do 25 bar (362.5 psi); volumen > 1 l (0.264 gal)
- Razvrstitev: kategorija I
- Zasnova: stabilni plini iz skupine tekočih medijev 1
- Izdelano in preizkušeno v skladu z direktivo o tlačni opremi (PED) 2014/68/EU: modul A

Izjava EU o skladnosti

Izjavo EU o skladnosti lahko pridobite na naslednji način:

- Vnesite serijsko številko naprave v pregledovalnik Endress+Hauser DeviceViewer (<https://portal.endress.com/webapp/DeviceViewer>) ali
- Odprite spletno stran za prenose Endress+Hauser "Downloads" (glejte naslednje poglavje).

Prenos izjave EU o skladnosti

<https://www.endress.com/de/download>

1. Izberite možnost "Declaration" (Izjava).
2. Izberite možnost "Manufacturer Declaration" (Izjava proizvajalca).
3. Vnesite korensko oznako želenega izdelka, npr. PMP51B).
4. Kliknite "Search" (Iskanje).

Prikažejo se razpoložljivi prenosi.