



Documentazione speciale

Direttiva per i dispositivi in pressione (PED)

Misura di pressione

Documentazione integrativa

Tutta la documentazione è disponibile su Internet: www.endress.com/Deviceviewer (inserire il numero di serie riportato sulla targhetta).



Se non ancora disponibile, è possibile ordinare una traduzione nelle lingue UE.

Conferma

Endress+Hauser conferma che i dispositivi elencati sono stati valutati e progettati in conformità alla 2014/68/UE (Direttiva per i dispositivi in pressione). Per informazioni dettagliate, consultare la sezione seguente.

Valutazione e progettazione

Cerabar e Ceraphant con attacco filettato

- Per i seguenti dispositivi:
 - Cerabar: PMP11, PMP21, PMP51, PMP51B, PMP55, PMP71, PMP71B, PMP75
 - Ceraphant: PTP31B
- Connessione al processo: attacco filettato
- PN: >200 bar (2 900 psi)
- Classificazione: Categoria I
- Design: gas in gruppo di fluidi 1
- Prodotto e collaudato secondo PED 2014/68/EU: Modulo A

Deltabar con flangia ovale

- Deltabar: PMD50, PMD55, PMD55B, PMD75, PMD75B
- Connessione al processo: flangia ovale
- PN: >200 bar (2 900 psi)
- Classificazione: Categoria I
- Design: gas in gruppo di fluidi 1
- Prodotto e collaudato secondo PED 2014/68/EU: Modulo A

Cerabar e Deltabar con guarnizione in linea

- Per i seguenti dispositivi:
 - Cerabar: PMP43, PMP55, PMP75
 - Deltabar: FMD77, FMD78
- Connessione al processo: guarnizione in linea
- DN: > DN25
- Classificazione: Categoria II
- Design: gas stabili in gruppo di fluidi 1
- Prodotto e collaudato secondo PED 2014/68/EU: Modulo A2

- Per i seguenti dispositivi:
 - Cerabar: PMP43, PMP55, PMP75
 - Deltabar: FMD77, FMD78
- Connessione al processo: guarnizione in linea
- DN: > DN25
- Classificazione: Categoria II
- Design: liquidi in gruppo di fluidi 1
- Prodotto e collaudato secondo PED 2014/68/EU: Modulo A2

Levelflex

- Levelflex: FMP54
- Connessione al processo: vedere TI01001F
- PN: >200 bar (2 900 psi)
- Classificazione: Categoria I
- Design: gas in gruppo di fluidi 1
- Prodotto e collaudato secondo PED 2014/68/EU: Modulo A

Proservo

- Proservo: NMS81
- Connessione al processo: vedere TI01249G
- PN: fino a 25 bar (362,5 psi); Vol > 1 l (0,264 gal)
- Classificazione: Categoria I
- Design: gas stabili in gruppo di fluidi 1
- Prodotto e collaudato secondo PED 2014/68/EU: Modulo A

Dichiarazione di Conformità UE

È possibile ottenere una dichiarazione di conformità UE come segue:

- Inserire i numeri di serie del dispositivo in dEndress+Hauser DeviceViewer (<https://portal.endress.com/webapp/DeviceViewer>) o
- Accedere alla pagina di Download di Endress+Hauser in Internet (vedere la sezione seguente).

Scaricamento della Dichiarazione di conformità UE

<https://www.endress.com/de/download>

1. Selezionare "Declaration"
2. Selezionare "Manufacturer Declaration"
3. Inserire la radice del prodotto desiderata , ad es. PMP51B)
4. Fare clic su "Search"

Sono visualizzati tutti i download disponibili.