



# Speciální dokumentace

## Směrnice o tlakových zařízeních (PED)

Měření tlaku

### Související dokumentace

Veškerá dokumentace je dostupná na internetu: [www.endress.com/Deviceviewer](http://www.endress.com/Deviceviewer) (zadejte sériové číslo z typového štítku).



Pokud ještě není k dispozici, lze objednat překlad do jazyků EU.

### Prohlášení

Endress+Hauser tímto potvrzuje, že uvedené přístroje byly posouzeny a navrženy v souladu se směrnicí 2014/68/EU (směrnice o tlakových zařízeních). Podrobnosti naleznete v následující části.

### Posouzení a provedení

#### Cerabar a Ceraphant se závitovým připojením

- Pro následující přístroje:
  - Cerabar: PMP11, PMP21, PMP51, PMP51B, PMP55, PMP71, PMP71B, PMP75
  - Ceraphant: PTP31B
- Procesní připojení: závitové připojení
- PN: > 200 bar (2 900 psi)
- Klasifikace: kategorie I
- Provedení: plyny v kapalině Skupina 1
- Vyrobeno a testováno v souladu s PED 2014/68/EU: Modul A

#### Deltabar s oválnou přírubou

- Deltabar: PMD50, PMD55, PMD55B, PMD75, PMD75B
- Procesní připojení: Oválná příruba
- PN: > 200 bar (2 900 psi)
- Klasifikace: kategorie I
- Provedení: plyny v kapalině Skupina 1
- Vyrobeno a testováno v souladu s PED 2014/68/EU: Modul A

#### Cerabar a Deltabar s inline těsněním

- Pro následující přístroje:
  - Cerabar: PMP43, PMP55, PMP75
  - Deltabar: FMD77, FMD78
- Procesní připojení: inline těsnění
- DN: > DN 25
- Klasifikace: kategorie II
- Provedení: stabilní plyny v kapalině Skupina 1
- Vyrobeno a testováno v souladu s PED 2014/68/EU: Modul A2

- Pro následující přístroje:
  - Cerabar: PMP43, PMP55, PMP75
  - Deltabar: FMD77, FMD78
- Procesní připojení: inline těsnění
- DN: > DN 25
- Klasifikace: kategorie II
- Provedení: kapaliny v kapalině Skupina 1
- Vyrobeno a testováno v souladu s PED 2014/68/EU: Modul A2

#### **Levelflex**

- Levelflex: FMP54
- Procesní připojení: viz TI01001F
- PN: > 200 bar (2 900 psi)
- Klasifikace: kategorie I
- Provedení: plyny v kapalině Skupina 1
- Vyrobeno a testováno v souladu s PED 2014/68/EU: Modul A

#### **Proservo**

- Proservo: NMS81
- Procesní připojení: viz TI01249G
- PN: až 25 bar (362,5 psi); objem > 1 l (0,264 gal)
- Klasifikace: kategorie I
- Provedení: stabilní plyny v kapalině Skupina 1
- Vyrobeno a testováno v souladu s PED 2014/68/EU: Modul A

### **EU prohlášení o shodě**

EU prohlášení o shodě lze získat takto:

- Zadejte sériová čísla přístroje v Endress+Hauser DeviceViewer (<https://portal.endress.com/webapp/DeviceViewer>) nebo
- Přejděte na stránku Endress+Hauser Downloads na internetu (viz následující část).

#### **Stažení EU prohlášení o shodě**

<https://www.endress.com/de/download>

1. Vyberte „Prohlášení“
2. Vyberte „Prohlášení výrobce“
3. Zadejte požadovaný objednávací kód např. PMP51B)
4. Klepněte na „Vyhledat“

Zobrazí se dostupné položky k stažení.