



# Specialdokumentation Direktivet for trykudstyr (PED)

## Trykmåling

### Medfølgende dokumentation

Al dokumentation er tilgængelig på internettet: [www.endress.com/Deviceviewer](http://www.endress.com/Deviceviewer) (indtast serienummeret fra typeskiltet).



En oversættelse til et EU-sprog kan bestilles, hvis det endnu ikke er tilgængeligt.

### Bekræftelse

Endress+Hauser bekræfter hermed, at de angivne enheder er blevet vurderet og designet i overensstemmelse med 2014/68/EU (Direktivet for trykudstyr). Se det følgende afsnit for yderligere oplysninger.

### Vurdering og design

#### Cerabar og Ceraphant med gevindtilslutning

- Til de følgende enheder:
  - Cerabar: PMP11, PMP21, PMP51, PMP51B, PMP55, PMP71, PMP71B, PMP75
  - Ceraphant: PTP31B
- Procestilslutning: Gevindtilslutning
- PN: >200 bar (2 900 psi)
- Klassificering: Kategori I
- Design: Gasser i væskegruppe 1
- Fremstillet og testet i overensstemmelse med PED 2014/68/EU: Modul A

#### Deltabar med oval flange

- Deltabar: PMD50, PMD55, PMD55B, PMD75, PMD75B
- Procestilslutning: Oval flange
- PN: >200 bar (2 900 psi)
- Klassificering: Kategori I
- Design: Gasser i væskegruppe 1
- Fremstillet og testet i overensstemmelse med PED 2014/68/EU: Modul A

#### Cerabar og Deltabar med inline-forsegling

- Til de følgende enheder:
  - Cerabar: PMP43, PMP55, PMP75
  - Deltabar: FMD77, FMD78
- Procestilslutning: Inline-forsegling
- DN: > DN25
- Klassificering: Kategori II
- Design: Stabile gasser i væskegruppe 1
- Fremstillet og testet i overensstemmelse med PED 2014/68/EU: Modul A2

- Til de følgende enheder:
  - Cerabar: PMP43, PMP55, PMP75
  - Deltabar: FMD77, FMD78
- Procestilslutning: Inline-forsegling
- DN: > DN25
- Klassificering: Kategori II
- Design: Væsker i væskegruppe 1
- Fremstillet og testet i overensstemmelse med PED 2014/68/EU: Modul A2

#### Levelflex

- Levelflex: FMP54
- Procestilslutning: Se TI01001F
- PN: >200 bar (2 900 psi)
- Klassificering: Kategori I
- Design: Gasser i væskegruppe 1
- Fremstillet og testet i overensstemmelse med PED 2014/68/EU: Modul A

#### Proservo

- Proservo: NMS81
- Procestilslutning: Se TI01249G
- PN: Op til 25 bar (362.5 psi); Vol > 1 l (0.264 gal)
- Klassificering: Kategori I
- Design: Stabile gasser i væskegruppe 1
- Fremstillet og testet i overensstemmelse med PED 2014/68/EU: Modul A

### EU-overensstemmelseserklæring

En EU-overensstemmelseserklæring kan opnås som følger:

- Intast enhedens serinumre i Endress+Hausers DeviceViewer (<https://portal.endress.com/webapp/DeviceViewer>) eller
- Gå til Endress+Hausers Download-side på internettet (se det følgende afsnit).

#### Downloader EU-overensstemmelseserklæring

<https://www.endress.com/de/download>

1. Vælg "Overensstemmelseserklæring"
2. Vælg "Fabrikantens overensstemmelseserklæring"
3. Indtast den ønskede produkt-root f.eks. PMP51B)
4. Klik på "Søg"

De tilgængelige downloads vises.