



# Speciális dokumentáció

## Nyomástartó berendezésekről szóló irányelv (PED)

Nyomásmérés

### Kapcsolódó dokumentáció

A teljes dokumentáció elérhető az interneten: [www.endress.com/Deviceviewer](http://www.endress.com/Deviceviewer) (adja meg az adattáblán szereplő sorozatszámot).



Az EU nyelvekre történő fordítás megrendelhető, amennyiben még nem áll rendelkezésre.

### Nyilatkozat

Az Endress+Hauser ezúton kijelenti, hogy a felsorolt eszközöket a 2014/68/EU irányelvnek (nyomástartó berendezésekről szóló irányelv) megfelelően értékelték és tervezték. A részletekért lásd a következő részt.

### Értékelés és tervezés

#### Cerabar és Ceraphant menetes csatlakozással

- A következő eszközökhöz:
  - Cerabar: PMP11, PMP21, PMP51, PMP51B, PMP55, PMP71, PMP71B, PMP75
  - Ceraphant: PTP31B
- Folyamatcsatlakozás: menetes csatlakozás
- PN: >200 bar (2 900 psi)
- Osztályozás: I. kategória
- Tervezés: gázok az 1. töltetcsoportban
- A PED 2014/68/EU: A modul szerint gyártva és tesztelve

#### Deltabar ovális karimával

- Deltabar: PMD50, PMD55, PMD55B, PMD75, PMD75B
- Folyamatcsatlakozás: ovális karima
- PN: >200 bar (2 900 psi)
- Osztályozás: I. kategória
- Tervezés: gázok az 1. töltetcsoportban
- A PED 2014/68/EU: A modul szerint gyártva és tesztelve

#### Cerabar és Deltabar inline tömítéssel

- A következő eszközökhöz:
  - Cerabar: PMP43, PMP55, PMP75
  - Deltabar: FMD77, FMD78
- Folyamatcsatlakozás: inline tömítés
- DN: > DN25
- Osztályozás: II. kategória
- Tervezés: stabil gázok az 1. töltetcsoportban
- A PED 2014/68/EU: A2 modul szerint gyártva és tesztelve

- A következő eszközökhöz:
  - Cerabar: PMP43, PMP55, PMP75
  - Deltabar: FMD77, FMD78
- Folyamatcsatlakozás: inline tömítés
- DN: > DN25
- Osztályozás: II. kategória
- Tervezés: folyadékok az 1. töltet csoportban
- A PED 2014/68/EU: A2 modul szerint gyártva és tesztelve

#### Levelflex

- Levelflex: FMP54
- Folyamatcsatlakozás: lásd TI01001F
- PN: >200 bar (2 900 psi)
- Osztályozás: I. kategória
- Tervezés: gázok az 1. töltet csoportban
- A PED 2014/68/EU: A modul szerint gyártva és tesztelve

#### Proservo

- Proservo: NMS81
- Folyamatcsatlakozás: lásd TI01249G
- PN: max. 25 bar (362.5 psi); Vol > 1 l (0.264 gal)
- Osztályozás: I. kategória
- Tervezés: stabil gázok az 1. töltet csoportban
- A PED 2014/68/EU: A modul szerint gyártva és tesztelve

### EU-megfelelőségi nyilatkozat

Az EU-megfelelőségi nyilatkozat a következőképpen szerezhető be:

- Adja meg az eszköz sorszámát az Endress+Hauser DeviceViewer programban (<https://portal.endress.com/webapp/DeviceViewer>) vagy
- Látogasson el az Endress+Hauser Letöltések oldalára az interneten (lásd a következő részt).

#### Az EU-megfelelőségi nyilatkozat letöltése

<https://www.endress.com/de/download>

1. Válassza a „Nyilatkozat” lehetőséget
2. Válassza a „Gyártói nyilatkozat” lehetőséget
3. Adja meg a kívánt termékkódot pl. PMP51B)
4. Kattintson a „Keresés” gombra

Megjelennek az elérhető letöltések.