


Sonde 21 373

Sonde à câble partiellement isolée



Caractéristiques techniques

Raccord de fixation	en aluminium
Câble(s):	Inox 1.4401 avec isolation téflon 3000 mm ajustable, en tirant sur le câble à l'intérieur du boîtier de tête de sonde. Faire un noeud dans le câble, à la longueur voulue, puis tirer le câble vers le bas pour le coincer.
Contrepoids	Inox 1.4571
Pression de service	0 bar à 70°C
Longueur	Max. 20 m, min. 150 mm, standard 3 m
Références	Sonde 21 373 Ex. avec 1 câble 914 657.0000 Sonde 21 373 Ex. avec 2 câbles 914 658.0000 Sonde 21 373 Ex. avec 3 câbles 914 953.0000

Sous réserve de toute modification

France

Canada

Belgique Luxembourg

Suisse

Siège et Usine
3 rue du Rhin
BP 150
68331 Huningue Cdx
Tél. 03 89 69 67 68
Téléfax 03 89 69 48 02

Agence de Paris
8 allée des Coquelicots
BP 69
94472 Boissy St Léger Cdx
Tél. 01 45 10 33 00
Téléfax 01 45 95 98 83

Agence du Sud-Est
30 rue du 35ème
Régiment d'Aviation
Case 91
69673 Bron Cdx
Tél. 04 72 15 52 15
Téléfax 04 72 37 25 01

Endress+Hauser
6800 Côte de Liesse
Suite 100
H4T 2A7
St Laurent, Québec
Tél. (514) 733-0254
Téléfax (514) 733-2924

Endress+Hauser SA
13 rue Carli
B-1140 Bruxelles
Tél. (02) 248 06 00
Téléfax (02) 248 05 53

Endress+Hauser AG
Sternenhofstrasse 21
CH-4153 Reinach /BL 1
Tél. (061) 715 62 22
Téléfax (061) 711 16 50

Agence du Sud-Ouest
200 avenue du Médoc
33320 Eysines
Tél. 05 56 16 15 35
Téléfax 05 56 28 31 17

Agence du Nord
7 rue Christophe Colomb
59700 Marcq en Baroeul
Tél. 03 20 06 71 71
Téléfax 03 20 06 68 88

Agence de l'Est
3 rue du Rhin
BP 150
68331 Huningue Cdx
Tél. 03 89 69 67 38
Téléfax 03 89 67 90 74

Endress+Hauser
1440 Graham's Lane
Unit 1
Burlington, Ontario
Tél. (416) 681-9292
Téléfax (416)681-9444

Endress+Hauser
Le savoir-faire et l'expérience

