



TMD 831



Endress+Hauser
GmbH+Co.
Instruments International
P.O. Box 22 22
D-79574 Weil am Rhein
Germany
Tel. (07621) 975-02
Fax (07621) 975-345
<http://www.endress.com>

Endress+Hauser

- (E) supply voltage: 10V...36V (standard)
10V...30V (IS)
- (D) Versorgungs- 10V...36V (Standard)
spannung: 10V...30V (IS)
- (I) Alimentazione 10...36V (standard)
elettrica: 10...30V (IS)
- (F) Tension 10V...36V (standard)
d'alimentation: 10V...30V (S.I.)
- (ES) Tensión de 10V...36V (estándar)
alimentación: 10V...30V (IS)
- (NL) Voedings- 10V...36V (standaard)
spanning: 10V...30V (IS)



- (E) TAA 130 Configuration kit for configuration and calibration.

Note: The configuration is not possible with connected RTD/TC. Disconnect the RTD/TC wires and remove the wire bridges.

- (D) TAA 130 Konfigurations-Set zur Konfiguration und Kalibrierung. **Hinweis:** Die Konfiguration ist mit angeschlossenem RTD/TC nicht möglich. Lösen Sie die Anschlußdrähte des RTD/TC und entfernen die Drahtbrücken!
- (I) TAA130 Kit di configurazione per configurazione e calibrazione. **Nota!:** la configurazione e' possibile solo con il sensore RTD/TC scollegato. Rimuovere i collegamenti die fili del sensore RTD/TC ed i ponticelli.
- (F) TAA 130 Kit de configuration pour le paramétrage et la calibration. **Note:** Configuration impossible avec les RTD/TC connectés. Déconnecter les fils RTD/TC et retirer les ponts.
- (ES) Kit de configuración TAA 130 para la configuración y la calibración .
Nota: Esta configuración no es posible con el RTD/TC conectado. Desconectar los hilos RTD/TC y retirar los puentes!
- (NL) TAA 130 Configuratiekit voor configuratie en kalibratie.
Let op: De configuratie is niet mogelijk met aangesloten RTD/TC. Maak de aansluitdraden van de RTD/TC los en verwijder de draadbruggen!

- (D) + rot, - schwarz, 4 gelb, 1 blau
- (I) + rosso, - nero, 4 giallo, 1 blu
- (F) + rouge, - noir, 4 jaune, 1 bleu
- (ES) + rojo, - negro, 4 amarillo, 1 azul
- (NL) + rood, - zwart, 4 geel, 1 blauw

