

Viel Leistung auf wenig Raum

Der Liquiline CM44R Multi-parameter Messumformer für Schaltschrank und Hutschiene

Liquiline CM44R ist die Analyse-SPS für alle Anwendungen – selbst bei begrenztem Einbauraum.

Spart Platz, spart Geld:

Kleines, kompaktes Gerät für bis zu 8 Kanäle, spart Platz im Schaltschrank – perfekt für „Skids“.

Hochgeschwindigkeitsinstallation:

Kein Ausschneiden der Schaltschranktür, Ein-Klick-Montage, minimaler Verkabelungsaufwand.

Schnelle, sichere Inbetriebnahme:

Komfortables Multiplizieren der Gerätekonfiguration per SD-Karte spart Zeit und minimiert Aufwand.

Einfache Bedienung und Wartung:

Intuitive Benutzeroberfläche, echtes Plug & Play mit vorkalibrierten Memosens-Sensoren, einheitliche Module für alle Parameter.

Mehr Prozesssicherheit:

Integrierter Webserver ermöglicht Fernzugriff und -alarmierung – auch per Smartphone.






Liquiline CM44R Messumformer für bis zu 8 Kanäle

Volle Flexibilität für Ihre Messaufgabe: Schließen Sie durch einfaches Hinzufügen oder Entfernen von Modulen 1 bis 8 Sensoren an. Der Messumformer eignet sich für alle Anwendungen in nicht-explosionsgefährdeten Bereichen, u.a. in den Branchen:

- Lebensmittel
- Life Sciences
- Kraftwerke
- Wasser / Abwasser
- Chemie



Die volle Leistung eines Feldgeräts, verpackt in einem kleinen, kompakten Gehäuse: Liquiline CM44R ist die leistungsfähige Lösung bei wenig Platz. Der Messumformer wird auf Hutschienen oder in Schaltschränken montiert und erfüllt fast jede Anforderung.

Acht Kanäle, zwölf Parameter Als Mitglied der Liquiline Familie teilt das Liquiline Hutschienengerät auch ihre Funktionen: Es misst zwölf unterschiedliche Parameter mit bis zu acht Sensoren gleichzeitig und passt damit zu fast jeder Applikation.

Einfache Handhabung Die innovative Befestigung vereinfacht und beschleunigt die Handhabung und spart dadurch jeden Tag Zeit und Geld: Der Messumformer wird im Inneren des Schaltschranks, nahe der SPS, angebracht. Das minimiert den Verkabelungsaufwand und räumt auf im Schaltschrank.

Kommunikation nach aktuellen Standards Liquiline CM44R spricht alle gängigen Kommunikationsprotokolle, wie HART, Profibus, Modbus und Ethernet/IP und kann sogar über einen normalen Internet Browser oder Ihr Handy angesteuert werden. Ihnen gibt Liquiline klare Diagnosemeldungen gemäß NE107 Kategorien.



Einfache und schnelle Installation: Das separate Display wird an die Schranktür geschraubt, während der Messumformer selbst auf einer Hutschiene im Inneren des Schanks befestigt ist.

Deutschland	Vertrieb	Service	Technische Büros	Österreich	Schweiz
Endress+Hauser Messtechnik GmbH+Co. KG Colmarer Straße 6 79576 Weil am Rhein Fax 0800 EHFAXEN Fax 0800 3432936 www.de.endress.com	Beratung Information Auftrag Bestellung Tel 0800 EHVERTRIEB Tel 0800 3483787 info@de.endress.com	Help-Desk Feldservice Ersatzteile/Reparatur Kalibrierung Tel 0800 EHSERVICE Tel 0800 3473784 service@de.endress.com	Berlin Hamburg Hannover Ratingen Frankfurt Stuttgart München	Endress+Hauser Ges.m.b.H. Lehnergasse 4 1230 Wien Tel +43 1 880560 Fax +43 1 88056335 info@at.endress.com www.at.endress.com	Endress+Hauser Metso AG Kägenstrasse 2 4153 Reinach Tel +41 61 715 7575 Fax +41 61 715 2775 info@ch.endress.com www.ch.endress.com