



dipsys
CPA 510

**Ponorná armatura
pro měření pH / redox**

Návod na montáž



Quality made by
Endress+Hauser



ISO 9001

Endress + Hauser

Naše měřítka je praxe







Rozměry armatury

Obr. 1 : Dipsys CPA 510
s přírubou DN 50
a bajonetovým
uzávěrem na
držáku elektrody

Obr. 2 : Dipsys CPA 510
s přírubou DN 50

Obr. 3 : Dipsys CPA 510
s převlečnou
matkou a přírubou
DN 50

Obr. 4 : Dipsys CPA 510
s oválnou
přírubou a
upevňovací
deskou



Montáž elektrody a měřicího kabelu

Armaturu lze použít pro všechny kombinované pH a redox elektrody s upevňovacím závitem PG 13,5 a 120 mm dlouhým stonkem o průměru 12 mm.

Držák elektrody je v tělese armatury zajištěn bajonetovým uzávěrem, který slouží k rychlé montáži a demontáži (viz obr. 3).

Upozornění :

1. Před montáží nové elektrody odstraňte z jejího stonku žlutou ochrannou čepičku!
2. Před montáží je třeba zkontrolovat, že na stonku elektrody jsou nasunuty O – kroužek a přítlačný kroužek.


Postup montáže elektrody a kabelu :

1. Elektrodu zasunout do držáku a našroubovat do závitu rukou. Potom jemně dotáhnout klíčem OK 17 (obr. 5).
2. Odšroubovat víčko na hlavě armatury a protáhnout kabel dle obr. 7.
3. Připojit konektor kabelu a vodič pro vyrovnání potenciálu
4. Protáhnout kabel kabelovou průchodkou. Pro demontáž elektrody je třeba v hlavě sondy ponechat cca 10 cm kabelu. Dotáhnout kabelovou průchodkou (obr. 8).

Montáž armatury


Upevnění armatury se provádí:

- pomocí příruby DN 50
- pomocí příruby DN 50 a převlečné matice
- pomocí oválné příruby a upevňovací desky



Obr. 5 : Demontáž držáku elektrody

Obr. 6 : Montáž elektrody pH / redox



Obr. 7 : Montáž měřicího kabelu s konektorem

Obr. 8 : Montáž měřicího kabelu na elektrodu

Česká republika**Endress+Hauser Czech s.r.o.**

palác Kovo
Jankovcova 2
170 88 Praha 7
tel.: 02 / 6678 4200
fax: 02 / 6678 4179
e-mail: info@endress.cz

Pracoviště:
Louny
Ing. Jan Šimek
Štědrého 2172
440 01 Louny
tel./fax: 0395 / 654 487
tel.: 0602 620 116
e-mail: honza.simek@iol.cz

Ostrava
Pavel Dyba
Pošt. příhrádka 5
700 44 Ostrava 44
tel./fax: 069 / 678 2904
tel.: 0602 744 481
e-mail: pavel.dyba@iol.cz

Nymburk
Petr Techlovský
tel.: 0602 620 117
e-mail: petr.techlovsky@iol.cz

Brno
tel.: 05 / 4524 1985

Obchodní zastoupení:
Praha
Jiří Moravec
Litevská 1
Pošt. příhrádka 9
100 05 Praha 10
tel./fax: 02 / 7174 5606
02 / 7174 6479

Hradec Králové
Ing. Miloš Legner
Kydlinovská 222
503 01 Hradec Králové
tel.: 049 / 614 209
0603 324 551
fax: 049 / 612 893
e-mail:
milos.legner@hk.czcom.cz

Slovenská republika

Výhradní zastoupení:
Transcom Technik s.r.o.
Bojnická 14
832 83 Bratislava
tel.: 07 / 4488 0260
07 / 4488 0261
fax: 07 / 4488 7112

Autorizovaný distributor:
PPA TRADE s.r.o.
Vajnorská 137
830 00 Bratislava
tel.: 07 / 4445 4570
fax: 07 / 4445 4572

Endress+Hauser

Naše měřítka je práce



Sídlo v SRN:

Endress+Hauser Instruments International GmbH+Co. • Colmarer Strasse 6
795 76 Weil am Rhein • Tel. +49-7621-97502 • Fax +49-7621 975345