



71573523

Rövid kezelési útmutató HAW569-AA2B, HAW569-DA2B

Túlfeszültség-levezetők terepi felszereléshez


Alapvető biztonsági utasítások

Az eszközt csak villanyszerelő csatlakoztathatja és telepítheti. A nemzeti előírásokat és biztonsági követelményeket be kell tartani. Felszerelés előtt ellenőrizze az eszköz esetleges külső sérüléseit. Ha bármilyen sérülést vagy egyéb hibát észlel, az eszközt nem szabad felszerelni. Az eszköz csak a jelen Beépítési utasításban meghatározott és felvázolt feltételek mellett használható. A megadott értékeket meghaladó terhelések tönkreteszhetik az eszközt és a hozzá csatlakoztatott elektromos berendezéseket. Az eszköz manipulálása vagy módosítása érvényteleníti a garanciát. Ha üzemelesési okokból le kell választani az árnyékolókábelt, akkor az árnyékolás közvetett földelése javasolt. → 1

Ha a bemeneti oldali árnyékoláscsatlakozó kapocs (középső kapocs) nincs csatlakoztatva, akkor úgy kell tekinteni, hogy nincs funkciója. Külön Ex dokumentációt mellékelünk a veszélyes területeken használt eszközökhöz (HAW569- DA2B). Az abban található biztonsági utasításokat mindenkor be kell tartani!

Felszerelés

Az eszköz felszerelése



- 1 Terepi házba (fémház) történő felszerelés földelőgyűrű nélkül - földelés a fémház segítségével
- 2 Terepi házba (nem fémház) történő felszerelés földelőgyűrű nélkül
- 3 Földelőgyűrű (kiegészítőként kapható)

Beépítési utasítások


Beépítés a terepi/eszköz oldalon: M20 x 1,5 belső menet / M20 x 1,5 külső menet

Tájékozás


Nincs korlátozás

Elektromos csatlakoztatás

Árnyékolás földelés




- 1 Általános utasítások



- 2 Árnyékolásföldelés nélkül


1 Hőzsugorcsó



3 Közvetlen árnyékolásföldelés EMC kábeltömszelencével (kiegészítő)

- 1 Kábelárnyékolás
- 2 Rugó
- 3 Alátét


i Az alátétek és rugók a kábeltömszelence részét képezik. A rugó biztosítja az érintkezést a kábelárnyékolás és a földelés között.



4 Közvetett árnyékolásföldelés gázkimenettel (Ex területen nem megengedett)

- 1 Hőzsugorcso
- 2 Kábelárnyékolás


HAW569-AA2B (nem Ex átvezetési változat)



5 Belső áramkör, HAW569-AA2B

- 1 Árnyékolás
- 2 Védett


HAW569-DA2B (Ex ia átvezetési változat)



6 Belső áramkör, HAW569-DA2B

- 1 Védett

Üzembe helyezés



7 Funkcionális vizsgálat