


Istruzioni di funzionamento

OPC Bridge

Prodotti di sistema
Documentazione supplementare



Cronologia delle revisioni

BA02533S/01.25-00

- Valido per versione software: 2.0.2.x
- Modifiche/commenti: requisiti di sistema, installazione: abilitazione di .NET Framework

Indice

1	Informazioni su questo documento ..	4
1.1	Scopo del documento	4
1.2	Gruppo di destinatari	4
1.3	Simboli	4
1.4	Documentazione	4
1.5	Marchi registrati	4
2	Istruzioni di sicurezza base	5
2.1	Requisiti per il personale	5
2.2	Uso previsto	5
2.3	Sicurezza informatica	5
2.4	Migliorie tecniche	5
3	Identificazione	6
3.1	Requisiti di sistema	6
4	Installazione	7

1 Informazioni su questo documento

1.1 Scopo del documento

Questo documento integra le Istruzioni di funzionamento BA01365S per OPC Bridge.

Il presente documento descrive solo le modifiche relative alla versione software 2.0.2.x. Tutte le informazioni su configurazione e funzionamento di OPC Bridge sono riportate nelle Istruzioni di funzionamento 01365 S.

1.2 Gruppo di destinatari

Oltre alla conoscenza di base del funzionamento del PC, non è necessaria alcuna formazione speciale per svolgere le funzioni amministrative del software. Tuttavia, si consiglia di ricevere una formazione da parte di Endress+Hauser per questo sistema.

1.3 Simboli

1.3.1 Simboli per alcuni tipi di informazioni

Suggerimento

Indica informazioni aggiuntive



Riferimento che rimanda alla documentazione

1.4 Documentazione

BA01365S

- Prodotto: strumento software OPC Bridge
- Tipo di documento: Istruzioni di funzionamento

1.5 Marchi registrati

I seguenti sono marchi registrati o marchi di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o in altri paesi:

Microsoft®, Windows®, Windows Server®

1.5.1 Nota legale sui marchi di fabbrica

Tutti i nomi di aziende e/o prodotti e/o tutti i loghi delle società possono essere nomi commerciali, marchi registrati e/o marchi registrati di Endress+Hauser, delle relative consociate o dei rispettivi proprietari a cui sono associati.

2 Istruzioni di sicurezza base

2.1 Requisiti per il personale

Il personale addetto a installazione, messa in servizio, diagnostica e manutenzione deve soddisfare i seguenti requisiti:

- ▶ Gli specialisti addestrati e qualificati devono possedere una qualifica pertinente per la funzione e il compito specifici.
- ▶ Deve essere autorizzato dall'operatore/responsabile dell'impianto.
- ▶ Deve conoscere approfonditamente le normative locali/nazionali.
- ▶ Prima di cominciare il lavoro, leggere attentamente e assicurarsi di aver compreso le istruzioni contenute nel manuale e nella documentazione supplementare e i certificati (in funzione dell'applicazione).
- ▶ Seguire le istruzioni e rispettare le condizioni.

Il personale operativo, nell'eseguire i propri compiti, deve soddisfare i seguenti requisiti:

- ▶ Essere istruito e autorizzato in base ai requisiti del compito dal proprietario/operatore dell'impianto.
- ▶ Seguire le istruzioni contenute nel presente manuale.

2.2 Uso previsto

L'applicazione software OPC Bridge funge da gateway OPC tra i server OPC Data Access (DA) installati localmente sul computer e applicazioni software Endress+Hauser SupplyCare Enterprise e/o Field Information Server (FIS).

2.3 Sicurezza informatica

La garanzia del produttore è valida solo se il prodotto è installato e utilizzato come descritto nelle Istruzioni di funzionamento. Il prodotto è dotato di un meccanismo di sicurezza che protegge le sue impostazioni da modifiche involontarie.

Delle misure di sicurezza IT, che forniscono una protezione aggiuntiva al prodotto e al trasferimento dei dati associati, devono essere implementate dagli stessi operatori secondo i loro standard di sicurezza.

2.4 Migliorie tecniche

Endress +Hauser si riserva il diritto di apportare miglioramenti tecnici a hardware e software senza preavviso. Se tali miglioramenti non hanno alcun impatto sulle funzioni operative del software, non vengono documentati. Se i miglioramenti producono effetti evidenti sul funzionamento, viene trasmessa una nuova versione delle Istruzioni di funzionamento. Per ulteriori dettagli, vedere la cronologia delle revisioni in questo manuale.

3 Identificazione

3.1 Requisiti di sistema

Sistema operativo:

- Microsoft® Windows® 10 (Enterprise)
- Microsoft® Windows® 11 (Enterprise)
- Microsoft® Windows Server® 2016 (Standard)
- Microsoft® Windows Server® 2019 (Standard)
- Microsoft® Windows Server® 2022 (Standard)



Quando l'applicazione viene eseguita sui sistemi operativi sopra elencati, occorre abilitare .NET Framework 3.5 e .NET Framework 4.8 (o superiore) nelle impostazioni di Windows.

Hardware:

come consigliato per il sistema operativo

4 Installazione



Per utilizzare OPC Bridge è necessario un PC con accesso a Internet o Intranet.



Installare OPC Bridge nello stesso PC sul quale è installato il server OPC dell'origine dati.



Sui sistemi operativi Windows 10 e 11, nonché Windows Server 2016, 2019 e 2022, occorre abilitare .NET Framework 3.5 e .NET Framework 4.8 (o superiore) nelle impostazioni di Windows.



L'installazione di OPC Bridge è descritta nel documento BA01365S.



www.addresses.endress.com
