

Biztonsági utasítások **Memograph M, RSG45**

Speciális Adatkezelő

ATEX: Ex pxb IIC Gb
Ex pxb IIIC Db

Robbanásveszélyes területeken alkalmazott
elektromos eszközökre vonatkozó
biztonsági előírások



Memograph M, RSG45

Speciális Adatkezelő

Tartalomjegyzék

Néhány szó erről a dokumentumról	4
Kapcsolódó dokumentáció	4
Kiegészítő dokumentáció	4
Gyártói tanúsítványok	5
Gyártó címe	5
Biztonsági utasítások:	5
Biztonsági utasítások: Beépítés	6
Biztonsági utasítások: Különleges feltételek	6
Hőmérsékleti táblázatok	6
Elektromos csatlakoztatási adatok	6

Néhány szó erről a dokumentumról



Ezt a dokumentumot több nyelvre lefordították. Joghatással kizárólag az angol nyelvű forrásszöveg rendelkezik.

Az EU nyelvekre lefordított dokumentum elérhető:

- Az Endress+Hauser webhely letöltési felületén: www.endress.com -> Downloads -> Manuals and Datasheets -> Type: Ex Safety Instruction (XA) -> Text Search: ...
- A Device Viewer-ben: www.endress.com -> Product tools -> Access device specific information -> Check device features



A dokumentum megrendelhető, amennyiben még nem áll rendelkezésre.

Kapcsolódó dokumentáció

Ez a dokumentum a következő Üzemeltetési utasítás szerves részét képezi:

- Használati útmutató: BA01338R
- Rövid használati útmutató: KA01177R
- Műszaki információ: TI01180R

Kiegészítő dokumentáció

Robbanásvédelmi prospektus: CP0002 1Z/11

A robbanásvédelmi prospektus elérhető:

- Az Endress+Hauser weblap letöltések felületén: www.endress.com -> Letöltések -> Prospektusok és katalógusok -> Szöveg keresése: CP0002 1Z
- A CD-alapú dokumentációval rendelkező eszközökhöz: a CD-n

**Gyártói
tanúsítványok****ATEX tanúsítvány**


Tanúsítványszám: EPS 15 ATEX 1 810 U

EU-megfelelőségi nyilatkozat

Nyilatkozat száma: EC_00066

Gyártó címe

Endress+Hauser Wetzer GmbH + Co. KG
 Obere Wank 1
 87484 Nesselwang, Németország

**Biztonsági
utasítások:**

A0050435

 1 Az Advanced Data Manager telepítése

Biztonsági utasítások: Beépítés

- Tartsa be a jelen használati útmutató beépítési és biztonsági előírásait.
- A gyártói utasítások és egyéb érvényes szabványok és előírások (pl. EN/IEC 60079-14) szerint szerelje be a készüléket.
- Az Advanced Data Manager házát csatlakoztatni kell a potenciálkiegyenlítő vonalhoz.
- Az Advanced Data Manager „px”, „pz” vagy „py” típusú védelemmel rendelkező tanúsított szekrénybe történő beépítésre alkalmas.
- A megengedett üzemi hőmérsékleti tartomány (belső és kívülről) -10 és +50 °C között van.
- Az előlap felszerelésekor ügyeljen arra, hogy az EN/IEC 60529 szerinti IP65 védettség megmaradjon.

Biztonsági utasítások: Különleges feltételek

- Ennek az alkatrésznek a beszereléséhez külön megfelelőség-értékelési eljárást kell végezni.
- Hiba esetén a külső hőmérséklet az Advanced Data Manager Memograph M, RSG45 előlapján maximum +65 °C-ot ér el.

Hőmérsékleti táblázatok

Típus	Környezeti hőmérsékleti tartomány
RSG45	-10 °C ≤ Ta ≤ +50 °C

Elektromos csatlakoztatási adatok

Típus	Elektromos csatlakozási értékek	
RSG45	Tápellátás	100–230 V _{AC} (±10%) /
	tápfeszültség:	24 V _{AC/DC} (-10%; +15%)
	Frekvencia:	50 / 60 Hz
	Energiafelhasználás:	40 VA / 30 VA

Kategória	A védelem típusa (ATEX)	Típus
II2G	Ex pxb IIC Gb	RSG45
II2D	Ex pxb IIIC Db	



71587070

www.addresses.endress.com
