



Thermorésistance *omnigrad TST281*


Capteur de température à élément de mesure interchangeable, avec manchon ajusté ou manchon démontable par raccord union / manchon filetage G 1/2" au protecteur



TST281 type N
manchon



TST281 type NUN
manchon / union / manchon



TST281 type UN
union / manchon

Description

Le capteur de température TST 281 est composé d'une thermorésistance à simple ou double enroulement monté dans une gaine à compactage de magnésie que l'on appelle l'insert (TET). Celui-ci est disponible avec un bornier céramique ou pour un montage de transmetteur en tête de sonde.

De nombreuses formes de têtes de raccordement sont possibles (voir document TI TA 20 pour plus de détails).

Le capteur de température TST 281 est prévu pour le montage avec un doigt de gant ou un protecteur soudé avec raccord G 1/2" (voir série TA 500).

Domaine d'applications


La thermorésistance TST 281 permet les mesures de température de gaz et de liquides, sous conditions de process difficiles dans les réservoirs ou les conduites. Elle présente une bonne résistance mécanique et est utilisée dans les domaines d'activité tels que l'industrie pharmaceutique, chimique, papetière, agro-alimentaire, énergie.

Endress+Hauser

Le savoir-faire et l'expérience



Caractéristiques techniques



Insert TET

Élément de mesure interchangeable, à compactage magnésie

Élément sensible : Thermorésistance platine, Pt100 Ω à 0°C simple ou double
 Tolérances : Classes A ou B selon IEC 751, 1/3 DIN B
 Raccordement : 3 ou 4 fils
 Résistance d'isolement : $\geq 100 \text{ M}\Omega$, tension d'essai 250 V à température ambiante (IEC 751)
 Raccordement électrique : Sortie par fil de 70 mm ou sur bornier céramique

Modèle	Diamètre du protecteur (mm)	Type de thermo-résistance	Température de service (°C)	Temps de réponse 1 (s)	
				T50	T90
TET100	6	standard	-200 ÷ +600	3.5	8
TET102	6	verre	-50 ÷ +400	3.5	8
TET105	3	standard	-50 ÷ +400	3	6
TET107	3	verre	-50 ÷ +400	3	6
TET200	2 x 3	standard	-50 ÷ +400	3	6

Tableau A (selon norme IEC 751, dans débit d'eau de 0,4 m/s)

Insert : gaine à compactage magnésie
 Matériau : AISI 316L/ W.1.4404
 Interchangeabilité : la longueur est calculée de la manière suivante

Thermorésistance TST 281	Longueur de l'insert IL TET100/102/105/107/200	
	TA20 (*)	TA20G
Type N - manchon	ML + 117 mm [1]	ML + 127 mm
Type NUN - manchon / union / manchon	ML + 152 mm	ML + 162 mm
Type UN - union M/F et manchon	ML + 132 mm	ML + 142 mm
Type N/NUN/U - longueur N ... mm	ML+N+26 mm [2]	ML+N+35 mm

Tableau B - Remarque : (*) tous les modèles sauf TA - (1) ML longueur d'insertion - (2) N = longueur de la gorge

Protecteur




Version : choisir le protecteur du type TA 500
 Longueur d'insertion : la longueur d'insertion ML est calculée comme suit
 $ML = A - D - 15 \text{ mm}$ dont
 A = longueur nominale du protecteur
 D = épaisseur du fond du protecteur

Tête de sonde

Version : selon structure de commande
 Classe de protection : IP 55
 Raccordement électrique : PE 16, 1/2" NPT simple ou double, 3/4" NPT en fonction de la tête

Structure de commande

- la thermorésistance TST 281 nécessite un protecteur à sélectionner dans les séries TA 500
- pour le remplacement de l'élément de mesure, voir les caractéristiques techniques
- les indications de précision se réfèrent à l'élément de mesure seul selon la norme IEC 751. Le protecteur peut générer une légère dérive de mesure en fonction du raccord process et des profondeurs d'immersion. Pour une mesure de température correcte, la profondeur d'immersion du protecteur doit correspondre à 20 fois son diamètre. Des profondeurs d'immersion plus courtes sont possibles, mais dans ce cas, la thermorésistance nécessite des précautions d'emploi.



Thermorésistance TST 281 - élément de mesure interchangeable - avec manchon ou manchon et raccord union - raccord G 1/2"

Longueur nominale N et choix du matériau

- A - 92 mm / SS 304 / Type N (manchon)
- B - 127 mm / SS 304 / Type NUN (manchon/Union/manchon)
- C - 107 mm / SS 304 / Type UN (M/F Union et manchon)
- D - 92 mm / Hastelloy C105 / Type N (manchon)
- E - 127 mm / Hastelloy C105 / Type NUN (manchon/Union/manchon)
- F - 107 mm / Hastelloy C105 / Type UN (M/F Union et manchon)
- 1 - mm / SS 304 / Type N (manchon)
- 2 - mm / SS 304 / Type NUN (manchon/Union/manchon)
- 3 - mm / SS 304 / Type UN (M/F Union et manchon)
- 4 - mm / Hastelloy C105 / Type N (manchon)
- 5 - mm / Hastelloy C105 / Type NUN (manchon/Union/manchon)
- 6 - mm / Hastelloy C105 / Type UN (M/F Union et manchon)

Longueur d'insertion ML

- TA - 100 mm insertion length ML
- YY - mm insertion length ML

Prix par longueur de 100 mm

- 1 - Tube AISI316L / W1.4404 - Ø 3 mm (TET105/107)
- 3 - Tube AISI316L / W1.4404 - Ø 6 mm (TET100/102)
- 8 - Tube AISI316L / W1.4404 - Double Ø 3 mm (uniquement TET200)

Raccordement de l'insert

- 2 - Fils 70 mm (70 et 150 mm pour 2 Pt 100)
- 3 - Bornier céramique

Élément de mesure, insert

TET100 et TET105

- B - RTD standard 1 Pt100, classe B, 3 fils
- D - RTD standard 2 Pt100, classe B, 3 fils
- E - RTD standard 1 Pt100, classe B, 4 fils
- H - RTD standard 1 Pt100, classe A, 3 fils
- L - RTD standard 2 Pt100, classe A, 3 fils
- M - RTD standard 1 Pt100, classe A, 4 fils
- P - RTD standard 1 Pt100, classe 1/3 DIN, 3 fils
- Q - RTD standard 2 Pt100, classe 1/3 DIN, 3 fils
- R - RTD standard 1 Pt100, classe 1/3 DIN, 4 fils

Insert TET 200 RTD double mesure

- T - RTD standard, double enroulement, classe B, 3 fils
- V - RTD standard, double enroulement, classe A, 3 fils

TET102 et TET107 montage antivibratoire, élément en verre

- 0 - verre RTD 1 Pt100, classe B, 3 fils
- 1 - verre RTD 2 Pt100, classe B, 3 fils
- 2 - verre RTD 1 Pt100, classe B, 4 fils
- 3 - verre RTD 1 Pt100, classe A, 3 fils
- 4 - verre RTD 2 Pt100, classe A, 3 fils
- 5 - verre RTD 1 Pt100, classe A, 4 fils
- 6 - verre RTD 1 Pt100, classe 1/3 DIN, 3 fils
- 7 - verre RTD 2 Pt100, classe 1/3 DIN, 3 fils
- 8 - verre RTD 1 Pt100, classe 1/3 DIN, 4 fils
- Y - RTD classe à spécifier

Têtes de raccordement

- A5 - TA20A, Al, PE16, IP55
- A6 - TA20A, Al, 1/2" NPT, IP55
- D3 - TA20D, Al, PE16, IP55
- D4 - TA20D, Al, 1/2" NPT, IP55
- E5 - TA20E, Al, PE16, IP55
- F5 - TA20F, PP, PE 16, IP55
- G2 - TA20G, Al, 1/2" NPT, IP65, gris
- G3 - TA20G, Al, 3/4" NPT, IP65, gris
- G4 - TA20G, Al, 2 x 1/2" NPT, IP65, gris
- GB - TA20G, Al, 1/2" NPT, IP65, bleu
- GC - TA20G, Al, 3/4" NPT, IP65, bleu
- GD - TA20G, Al, 2 x 1/2" NPT, IP65, bleu
- P5 - TA20P, Al, PE16, IP55
- P6 - TA20P, Al, 1/2" NPT, IP55
- T6 - TA20T, POM, PE16, IP55
- U6 - TA20U, POM, PE16, IP55
- W5 - TA20W, Al, PE16, IP55
- W6 - TA20W, Al, 1/2" NPT, IP55

Transmetteur en tête de sonde

- 0 - Sans transmetteur intégré
- 1 - Avec transmetteur intégré, à commander séparément

TST281-

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Référence de commande complète

Documentation complémentaire

- TET 100 Ø 6 mm
Information technique TI 071T
- TET 102 Ø 6 mm
Information technique TI 140T
- TET 105 Ø 3 mm
Information technique TI 103T
- TET 107 Ø 3 mm
Information technique TI 141T
- TET 200 Ø 2 x 3 mm, élément de mesure à bourrage de magnésie,
Information technique TI 150T
- TA 20, tête de raccordement
Information technique TI 072T

Sous réserve de toute modification

France	Canada	Belgique Luxembourg	Suisse		
Siège et Usine 3 rue du Rhin BP 150 68331 Huningue Cdx Tél. 03 89 69 67 68 Téléfax 03 89 69 48 02	Agence de Paris 8 allée des Coquelicots BP 69 94472 Boissy St Léger Cdx Tél. 01 45 10 33 00 Téléfax 01 45 95 98 83	Agence du Sud-Est 30 rue du 35ème Régiment d'Aviation Case 91 69673 Bron Cdx Tél. 04 72 15 52 15 Téléfax 04 72 37 25 01	Endress+Hauser 6800 Côte de Liesse Suite 100 H4T 2A7 St Laurent, Québec Tél. (514) 733-0254 Téléfax (514) 733-2924	Endress+Hauser SA 13 rue Carli B-1140 Bruxelles Tél. (02) 248 06 00 Téléfax (02) 248 05 53	Endress+Hauser AG Sternenhofstrasse 21 CH-4153 Reinach /BL 1 Tél. (061) 715 62 22 Téléfax (061) 711 16 50
Agence du Sud-Ouest 200 avenue du Médoc 33320 Eysines Tél. 05 56 16 15 35 Téléfax 05 56 28 31 17	Agence du Nord 7 rue Christophe Colomb 59700 Marcq en Baroeul Tél. 03 20 06 71 71 Téléfax 03 20 06 68 88	Agence de l'Est 3 rue du Rhin BP 150 68331 Huningue Cdx Tél. 03 89 69 67 38 Téléfax 03 89 67 90 74	Endress+Hauser 1440 Graham's Lane Unit 1 Burlington, Ontario Tél. (416) 681-9292 Téléfax (416)681-9444		

Endress+Hauser

Le savoir-faire et l'expérience

