


Vaina de barra taladrada *omnigrad TA575*

Para condiciones de proceso extremas
A partir de barra redondeada
tipo brida soldada - Ø 34 ÷ 30 mm
Asimismo Dow Chemical G6D-7002-00



Descripción

TA575 constituye una vaina estándar, fabricada a partir de barra redondeada. La conexión a proceso está embridada, con soldadura hermética o bien penetración total. La forma del cuerpo de la vaina puede ser recta, cónica o troncocónica. La extensión, las longitudes de inmersión y estrechamiento, así como las dimensiones de la barra, se pueden seleccionar conforme a los requisitos del proceso. Está disponible un amplio abanico de materiales estándares y de conexiones bridadas; se pueden solicitar opciones adicionales conforme a las especificaciones. Asimismo, están disponibles distintos niveles de calidad de acabado de las bridas.

Aplicación

TA575 está diseñado para aplicaciones con termómetros de resistencia y termopares, principalmente en condiciones de proceso extremas.

Datos técnicos

Barra redondeada

Referencia estándar:	Dow Chemical G6D-7002-00 (1995)
Extensión diám. ext.:	34 ÷ 30 mm
Diám. ext. inmersión:	≤ Extensión diám. ext.
Longitud estándar de extensión:	75 mm
Diámetro de orificio estándar:	7 mm
Material estándar:	AISI316Ti, AISI316, AISI316L

Conexión a termómetro

Roscada:	1/2" NPT, 1/2"NPSM
----------	--------------------

Conexión a proceso

Tipo:	Brida soldada
Tipo de brida:	ciega ANSI, DIN 2527/2526 Forma C, UNI 6000
Tipo de brida:	AISI 316, A 105
Montaje de brida:	soldadura estándar de doble cara o soldadura de penetración total

Punta

Forma de parte inferior:	recta, cónica o troncocónica
Espesor de parte inferior:	6 mm

Superficie

Acabado:	véase la estructura del pedido
----------	--------------------------------



Estructura del
pedido
(continúa)

Tipo / material de la brida

Tipo ANSI

AB - Ciega 1" ANSI 150 RF - AISI 316
AC - Ciega 1" ANSI 150 RF - A 105
AD - Ciega 1" ANSI 300 RF - AISI 316
AE - Ciega 1" ANSI 300 RF - A 105
AF - Ciega 1" ANSI 600 RF - AISI 316
AG - Ciega 1" ANSI 600 RF - A 105
AH - Ciega 1 1/2" ANSI 150 RF - AISI 316
AJ - Ciega 1 1/2" ANSI 150 RF - A 105
AK - Ciega 1 1/2" ANSI 300 RF - AISI 316
AL - Ciega 1 1/2" ANSI 300 RF - A 105
BE - Ciega 1 1/2" ANSI 300 RTJ - AISI 316
BF - Ciega 1 1/2" ANSI 300 RTJ - A 105
AM - Ciega 1 1/2" ANSI 600 RF - AISI 316
AN - Ciega 1 1/2" ANSI 600 RF - A 105
AP - Ciega 1 1/2" ANSI 600 RTJ - AISI 316
AQ - Ciega 1 1/2" ANSI 600 RTJ - A 105
AR - Ciega 1 1/2" ANSI 1500 RF - AISI 316 [1]
AS - Ciega 1 1/2" ANSI 1500 RF - A 105 [1]
AV - Ciega 2" ANSI 300 RF - AISI 316
AW - Ciega 2" ANSI 300 RF - A 105
AX - Ciega 2" ANSI 300 RTJ - AISI 316
AZ - Ciega 2" ANSI 300 RTJ - A 105
BA - Ciega 2" ANSI 600 RF - AISI 316
BB - Ciega 2" ANSI 600 RF - A 105
BC - Ciega 2" ANSI 600 RTJ - AISI 316
BD - Ciega 2" ANSI 600 RTJ - A 105


Tipo DIN

EA - DN25PN10 ó 16 DIN2527/2526 Forma C / AISI 316
EB - DN25PN10 ó 16 DIN2527/2526 Forma C / A 105
EC - DN25PN25 ó 40 DIN2527/2526 Forma C / AISI 316
ED - DN25PN25 ó 40 DIN2527/2526 Forma C / A 105
EE - DN40PN25 ó 40 DIN2527/2526 Forma C / AISI 316
EF - DN40PN25 ó 40 DIN2527/2526 Forma C / A 105
EG - DN50PN25 ó 40 DIN2527/2526 Forma C / AISI 316
EH - DN50PN25 ó 40 DIN2527/2526 Forma C / A 105

Tipo UNI

GA - DN25PN10 ó 16 UNI6092/29-6093/29 / AISI 316
GB - DN25PN10 ó 16 UNI6092/29-6093/29 / A 105
GC - DN25PN25 ó 40 UNI6094/29-6095/29 / AISI 316
GD - DN25PN25 ó 40 UNI6094/29-6095/29 / A 105
GE - DN40PN25 ó 40 UNI6094/29-6095/29 / AISI 316
GF - DN40PN25 ó 40 UNI6094/29-6095/29 / A 105
GG - DN50PN25 ó 40 UNI6094/29-6095/29 / AISI 316
GH - DN50PN25 ó 40 UNI6094/29-6095/29 / A 105

YY - Tipo / material de la brida conforme a las especificaciones



Designación del producto para el tipo / material de la brida

Documentación complementaria

- ☐ Tubos de protección industriales
Información técnica TI138T/02/en

www.endress.com/worldwide

Endress+Hauser 
People for Process Automation