Products

Services

Valido a partire dalla versione 01.00.zz


# Istruzioni di funzionamento **Liquiphant FTL62 Density**

Solutions

A vibrazione Misura della densità dei liquidi







# Indice

1	Informazioni su questa	6	Collegamento elettrico	19
	documentazione 5	6.1	Utensile richiesto	19
1.1 1.2	Finalità di questa documentazione	6.2	Requisiti di collegamento	19 19
	1.2.2Simboli elettrici51.2.3Simboli degli utensili5	6.3	protezione (PE)	19 20
	1.2.4 Simboli per alcuni tipi di informazioni		FEL60D) per la misura della densità 6.3.2 Collegamento dei cavi	
1.3	Documentazione		6.3.3 Verifica finale delle connessioni	23
	1.3.2 Documentazione supplementare in	7	Opzioni operative	24
	base al dispositivo 6	7.1	Panoramica delle opzioni operative	24
2	Istruzioni di sicurezza base 6		7.1.2 Elementi sull'inserto elettronico	24
2.1 2.2	Requisiti per il personale 6 Uso previsto	8	Messa in servizio	24
	2.2.1 Uso non corretto	8.1	Verifica funzionale	
2.3	Sicurezza sul posto di lavoro	8.2	Accensione del dispositivo	
2.4 2.5	Sicurezza operativa			_
2.6	Sicurezza IT	9	Messa in servizio	
3	Descrizione del prodotto 8	9.1 9.2	Verifica funzionale	
3.1	Design del prodotto 9	10	Diagnostica e ricerca guasti	25
4	Controllo alla consegna e	10.1	Informazioni diagnostiche mediante diodi a	
7	identificazione del prodotto 9		emissione di luce	
4.1 4.2	Controllo alla consegna	10.2	Versioni firmware	
	4.2.1 Targhetta	11	Manutenzione	26
4.3	4.2.2Inserto elettronico104.2.3Indirizzo del produttore10Immagazzinamento e trasporto10	11.1	Operazioni di manutenzione	
	4.3.1 Condizioni di immagazzinamento 10 4.3.2 Trasporto del dispositivo 10	12	Riparazione	26
		12.1	Note generali	
<b>5</b> 5.1	Montaggio11Requisiti di montaggio11		12.1.1 Concetto di riparazione	
	5.1.1 Velocità di deflusso - Installazione in tubazione	12.2	Ex	27 27
	5.1.2 Tratti rettilinei in entrata e in uscita 12	12.3	Restituzione	27
	5.1.3 Fattore di correzione 13	12.4	Smaltimento	27
	5.1.4 Prevenzione della formazione di depositi	13	Accessori per Liquiphant Density	28
	5.1.5 Distanze libere	13.1	Coperchio di protezione per custodia a doppio	
5.2	5.1.6 Supporto del dispositivo	13.2	vano in alluminio	
	5.2.1 Utensile richiesto	100	unico, alluminio o 316L	
5.3	Verifica finale del montaggio	13.3 13.4	Ingresso M12	28 29

14	Acces	sori per elaboratore di densita	
	FML6	21	29
14.1 14.2 14.3	Scheda	le	29 29 30
15	Dati to	ecnici	30
15.1	15.1.1	o	30 30 30
15.2	Uscita .	Varianti di uscita e ingresso	30 30 30
15.3	15.3.1 15.3.2 15.3.3 15.3.4 15.3.5 15.3.6	Campo di temperatura ambiente Temperatura di immagazzinamento . Altitudine di esercizio Classe climatica Grado di protezione Grado inquinamento	31 31 31 31 32
15.4	Process 15.4.1 15.4.2 15.4.3	Campo di temperatura di processo Shock termico	32
15.5	Dati ted	cnici addizionali	
Indic	e anali	itico	33

# 1 Informazioni su questa documentazione

## 1.1 Finalità di questa documentazione

Le presenti Istruzioni di funzionamento forniscono tutte le informazioni richieste durante le varie fasi della vita operativa del dispositivo: da identificazione del prodotto, accettazione alla consegna e immagazzinamento fino a montaggio, connessione, configurazione e messa in servizio, inclusi ricerca guasti, manutenzione e smaltimento.

#### 1.2 Simboli

#### 1.2.1 Simboli di sicurezza

#### A PERICOLO

Questo simbolo segnala una situazione pericolosa. che causa lesioni gravi o mortali se non evitata.

#### **AVVERTENZA**

Questo simbolo segnala una situazione pericolosa. Qualora non si eviti tale situazione, si potrebbero verificare lesioni gravi o mortali.

#### **ATTENZIONE**

Questo simbolo segnala una situazione pericolosa. Qualora non si eviti tale situazione, si potrebbero verificare incidenti di media o minore entità.

#### **AVVISO**

Questo simbolo contiene informazioni su procedure e altri elementi che non provocano lesioni personali.

#### 1.2.2 Simboli elettrici

Clamp con sistema di messa a terra.

Messa a terra protettiva (PE)

Morsetti di terra da collegare alla messa a terra prima di eseguire qualsiasi altro collegamento. I morsetti di terra sono posizionati all'interno e all'esterno del dispositivo.

#### 1.2.3 Simboli degli utensili

Cacciavite a testa piatta

🔾 🅼 Chiave a brugola

Chiave fissa

#### 1.2.4 Simboli per alcuni tipi di informazioni

**✓** Consentito

Procedure, processi o interventi consentiti.

Vietato

Procedure, processi o interventi vietati.

**1** Suggerimento

Indica informazioni addizionali

Riferimento alla documentazione

Riferimento ad un'altra sezione

#### 1., 2., 3. Serie di passaggi

#### 1.2.5 Simboli nei grafici

A, B, C ... Vista

1, 2, 3 ... Numeri dei componenti

Area pericolosa

Area sicura (area non pericolosa)

#### 1.3 **Documentazione**



Per una descrizione del contenuto della documentazione tecnica associata, consultare:

- Device Viewer (www.endress.com/deviceviewer): inserire il numero di serie riportato sulla targhetta
- Endress+Hauser Operations app: inserire il numero di serie indicato sulla targhetta oppure effettuare la scansione del codice matrice presente sulla targhetta.

#### 1.3.1 Documentazione standard

#### Tipo di documenti: Istruzioni di funzionamento (BA)

Installazione e prima messa in servizio – contiene tutte le funzioni del menu operativo, richieste per un compito di misura normale. Le funzioni che esulano da questo compito non sono comprese.

#### Tipo di documento: Istruzioni di funzionamento brevi (KA)

Guida rapida al primo valore misurato - include tutte le informazioni essenziali dall'accettazione al collegamento elettrico.

#### Tipo di documento: Istruzioni di sicurezza, certificati

In base all'approvazione, insieme al dispositivo vengono fornite anche le Istruzioni di sicurezza, ad es. XA. Questa documentazione è parte integrante delle Istruzioni di funzionamento.

La targhetta riporta le Istruzioni di sicurezza (XA) specifiche del dispositivo.

#### 1.3.2 Documentazione supplementare in base al dispositivo

#### Istruzioni di funzionamento

BA00335F: Elaboratore di densità FML621

#### Documentazione speciale

- SD01622P: Adattatore a saldare (istruzioni di installazione)
- TI00426F: Adattatori a saldare, adattatori e flange di processo (panoramica)

#### 2. Istruzioni di sicurezza base

#### 2.1 Requisiti per il personale

Il personale tecnico specializzato deve possedere i sequenti requisiti per esequire gli interventi necessari, ad es., messa in servizio e manutenzione:

- ▶ Deve avere formazione e qualifica specifiche per le funzioni e gli interventi richiesti
- ▶ Deve essere autorizzato dal proprietario/operatore dell'impianto
- ▶ Deve conoscere la normativa locale/nazionale

- ► Deve leggere e approfondire le istruzioni riportate nel manuale e nella documentazione supplementare
- ▶ Deve seguire le istruzioni e rispettare le condizioni

## 2.2 Uso previsto

- Usare il dispositivo esclusivamente per la misura della densità dei liquidi.
- L'uso improprio può comportare dei rischi
- Assicurarsi che il dispositivo sia privo di difetti durante il funzionamento
- Utilizzare il dispositivo solo per i fluidi ai quali i materiali delle parti bagnate offrono sufficiente resistenza
- Non violare per eccesso o per difetto i valori soglia del dispositivo
  - Per maggiori informazioni, v. paragrafo "Dati tecnici"
  - Leggere la Documentazione tecnica

#### 2.2.1 Uso non corretto

Il costruttore non è responsabile per i danni causati da un uso improprio o usi diversi da quelli previsti.

#### Rischi residui

A causa della trasmissione del calore dal processo, la temperatura della custodia dell'elettronica e dei gruppi contenuti al loro interno può aumentare fino a raggiungere 80  $^{\circ}$ C (176  $^{\circ}$ F) durante il funzionamento.

Pericolo di ustioni da contatto con le superfici!

► Se necessario, garantire opportune protezioni contro il possibile contatto per evitare ustioni.

# 2.3 Sicurezza sul posto di lavoro

In caso di lavoro su e con il dispositivo:

 Indossare le attrezzature protettive personali richieste, in base alle normative federali/ nazionali

# 2.4 Sicurezza operativa

Pericolo di lesioni!

- ► Utilizzare il dispositivo solo in condizioni tecniche adeguate, in assenza di errori e guasti.
- ▶ L'operatore deve garantire un funzionamento del dispositivo in assenza di interferenze.

#### Modifiche al dispositivo

Non sono consentite modifiche non autorizzate al dispositivo poiché possono provocare pericoli imprevisti.

▶ Se, ciononostante, fossero necessarie modifiche, consultare Endress+Hauser.

#### Riparazione

Per garantire sicurezza e affidabilità operative continue:

- ► Eseguire le riparazioni del dispositivo solo se espressamente consentite.
- ► Attenersi alle normative federali/nazionali relative alla riparazione di un dispositivo elettrico.
- ▶ Usare solo parti di ricambio e accessori originali Endress+Hauser.

#### Area pericolosa

Se il dispositivo è impiegato in area pericolosa, per evitare pericoli per il personale e l'impianto (ad es. protezione dal rischio di esplosione):

- ► Controllare la targhetta per verificare quando è possibile usare il dispositivo ordinato nell'area pericolosa per lo scopo previsto.
- ► Osservare le specifiche della documentazione supplementare separata che è parte integrante di questo manuale.

# 2.5 Sicurezza del prodotto

Questo dispositivo è stato sviluppato secondo le procedure di buona ingegneria per soddisfare le attuali esigenze di sicurezza, è stato collaudato e ha lasciato la fabbrica in condizioni tali da poter essere usato in completa sicurezza.

Soddisfa gli standard generali di sicurezza e i requisiti legali. Rispetta anche le direttive UE elencate nella Dichiarazione di conformità UE specifica del dispositivo. Endress+Hauser conferma questo con l'affissione del marchio CE sul dispositivo.

## 2.6 Sicurezza IT

Noi forniamo una garanzia unicamente nel caso in cui il dispositivo sia installato e utilizzato come descritto nelle istruzioni di funzionamento. Il dispositivo è dotato di meccanismi di sicurezza integrati per impedire agli utenti di modificare inavvertitamente le impostazioni.

Fornire una protezione aggiuntiva per il dispositivo e il trasferimento dei dati da/verso il dispositivo

► Le misure di sicurezza IT definite nella politica di sicurezza del proprietario/operatore dell'impianto devono essere implementate dal proprietario/operatore stesso.


# 3 Descrizione del prodotto

Sensore Liquiphant FTL62 con inserto elettronico FEL60D

Per misurare la densità del fluido in abbinamento all'elaboratore di densità FML621. Adatto all'uso anche in aree pericolose.

Diversi rivestimenti (plastica o smalto) assicurano un elevato grado di protezione dalla corrosione per applicazioni in fluidi aggressivi.

# 3.1 Design del prodotto



A004227

- 1 Design del prodotto Liquiphant FTL62
- 1 Custodia con coperchio e inserto elettronico FEL60D
- 2 Distanziale termico, accoppiatore a tenuta di pressione (seconda linea di difesa), opzionale
- 3 Flangia di connessione al processo
- 4 Sonda con tubo di estensione con forcella vibrante
- 5 Sonda del tubo corto con forcella vibrante

#### Rivestimenti

- Rivestimento in plastica o smaltato, tubo di estensione e diapason
- Senza rivestimento: distanziale termico, accoppiatore a tenuta di pressione

# 4 Controllo alla consegna e identificazione del prodotto

# 4.1 Controllo alla consegna

Durante il controllo alla consegna, eseguire le seguenti verifiche:

- ☐ I codici d'ordine sul documento di trasporto e sull'etichetta del prodotto sono identici?
- ☐ Le merci sono integre?
- $\square$  I dati della targhetta corrispondono alle informazioni per l'ordine sul documento di trasporto?
- $\square$  Se necessario (vedere targhetta): le istruzioni di sicurezza, ad esempio XA, sono presenti?
- Se una di queste condizioni non è soddisfatta, contattare l'ufficio vendite del costruttore.

# 4.2 Identificazione del prodotto

Il dispositivo può essere identificato come seque:

- Dati riportati sulla targhetta
- Codice d'ordine esteso con l'elenco delle caratteristiche del dispositivo nel documento di trasporto
- Inserire il numero di serie riportato sulle targhette in *W@M Device Viewer* www.endress.com/deviceviewer: sono visualizzate tutte le informazioni sul misuratore e sulla documentazione tecnica fornita.
- Inserire il numero di serie riportato sulla targhetta nella app Operations di Endress+Hauser o scansionare con la app Operations di Endress +Hauser il codice matrice 2-D (QR Code) riportato sulla targhetta

### 4.2.1 Targhetta

Le informazioni richieste dalla legge e importanti per il dispositivo sono indicate sulla targhetta, ad es.:

- Identificazione del costruttore
- Codice d'ordine, codice d'ordine esteso, numero di serie
- Dati tecnici, classe di protezione
- Versione firmware, versione hardware
- Informazioni relative all'approvazione, riferimento alle Istruzioni di sicurezza (XA)
- Codice DataMatrix (informazioni sul dispositivo)

#### 4.2.2 Inserto elettronico

Identificare l'inserto elettronico tramite il codice d'ordine sulla targhetta.

## 4.2.3 Indirizzo del produttore

Endress+Hauser SE+Co. KG Hauptstraße 1 79689 Maulburg, Germany Luogo di produzione: v. la targhetta.

# 4.3 Immagazzinamento e trasporto

#### 4.3.1 Condizioni di immagazzinamento

Utilizzare l'imballaggio originale.

#### Temperatura di immagazzinamento

-40 ... +80 °C (-40 ... +176 °F)


#### 4.3.2 Trasporto del dispositivo

## **AVVISO**

Flangia, tubo di estensione e diapason sono rivestiti in plastica o smaltati. Graffi o urti possono causare il danneggiamento alla superficie rivestita del dispositivo.

- ► Tenere il dispositivo soltanto da custodia, flangia o tubo di estensione, proteggere opportunamente la superficie rivestita.
- ► Trasportare il dispositivo fino al punto di misura nell'imballaggio originale.

Non piegare, accorciare o allungare il diapason




**₽** 2 Movimentazione del dispositivo durante il trasporto

#### 5 Montaggio

Istruzioni di montaggio


- Qualsiasi orientamento per il la versione con una lunghezza del tubo fino a 500 mm (19,7 in) ca.
- Orientamento verticale dall'alto per dispositivo con tubo lungo
- Distanza minima tra l'estremità del diapason e la parete del serbatoio o la parete del tubo: 10 mm (0,39 in)



Esempi di installazione in recipiente, serbatoio o tubo

#### 5.1 Requisiti di montaggio

Per la misura della densità, la forcella vibrante deve sempre essere completamente immersa.




Unità di misura mm (in)

- Α Installazione dall'alto
- Installazione dal basso R
- С Installazione laterale

#### 5.1.1 Velocità di deflusso - Installazione in tubazione

#### Installare il diapason nel fluido


- Velocità di deflusso: < 2 m/s (6,56 ft/s) al secondo
- Previene la formazione di bolle d'aria (1)



Esempio di installazione in tubazioni all'interno del flusso del fluido € 4

#### Installare il diapason lontano dal flusso diretto del fluido

Velocità di deflusso: < 2 m/s (6,56 ft/s)



**₽** 5 Esempio di installazione in tubazioni lontano dal flusso diretto del fluido


#### 5.1.2 Tratti rettilinei in entrata e in uscita

#### Tratto in entrata

Se possibile, installare il sensore quanto più a monte possibile, ad es. valvole, elementi a T, gomiti, raccordi a gomito flangiati, ecc.

Per essere conforme alle specifiche di precisione, il tratto in entrata deve soddisfare i sequenti requisiti:

Tratto in entrata: ≥ 5x DN (diametro nominale) - min. 750 mm (29,5 in)




🛮 6 Installazione del tratto in entrata. Unità di misura mm (in)

#### Tratto rettilineo in uscita

Per essere conforme alle specifiche di precisione, il tratto in uscita deve soddisfare i sequenti requisiti:

Tratto in uscita: ≥ 2x DN (diametro nominale) - min. 250 mm (9,84 in)

Il sensore di pressione e temperatura deve essere installato sul lato di uscita del flusso, a valle del sensore di densità Liquiphant. Se i punti di misura di pressione e temperatura vengono installati a valle del dispositivo, occorre verificare che il punto di misura e il misuratore siano posti a una distanza sufficiente.



■ 7 Installazione del tratto in uscita. Unità di misura mm (in)

- 1 Sensore di densità Liquiphant
- 2 Punto di misura della pressione
- 3 Punto di misura della temperatura

## 5.1.3 Fattore di correzione


Se la vibrazione del diapason è influenzata dalle condizioni presenti sul sito di montaggio, è possibile regolare il risultato della misura con un fattore di correzione (r).

Endress+Hauser 13

A0039701


#### Installazione standard

Fattore di correzione "r" come fattore di altezza "h", per accedere all'elaboratore di densità FML621 o ReadWin2000:



#### Installazione in bypass


Fattore di correzione "r" come fattore del diametro interno del bypass "D", per accedere all'elaboratore di densità FML621 o ReadWin2000:



D	r
80 mm (3,15 in)	1.0008
82 mm (3,23 in)	1.0006
84 mm (3,31 in)	1.0005
86 mm (3,39 in)	1.0004
88 mm (3,46 in)	1.0003
90 mm (3,54 in)	1.0003
92 mm (3,62 in)	1.0002
94 mm (3,70 in)	1.0002
96 mm (3,78 in)	1.0001
98 mm (3,86 in)	1.0001
100 mm (3,94 in)	1.0001
>100 mm (3,94 in)	1.0000

#### Installazione in tubazione

Fattore di correzione "r" come fattore del diametro interno del tubo "D", per accedere all'elaboratore di densità FML621 o ReadWin2000:



D	r
92 mm (3,62 in)	1.0002
94 mm (3,70 in)	1.0001
96 mm (3,78 in)	1.0001
98 mm (3,86 in)	1.0001
100 mm (3,94 in)	1.0001
>100 mm (3,94 in)	1.0000

#### 5.1.4 Prevenzione della formazione di depositi


#### **AVVISO**

La presenza di depositi o corrosione sulla forcella vibrante influisce negativamente sui risultati di misura e deve essere pertanto evitata!

► Se necessario, prevedere degli intervalli di manutenzione!

#### 5.1.5 Distanze libere

Prevedere uno spazio sufficiente all'esterno del serbatoio per il montaggio, il collegamento e la sostituzione dell'inserto elettronico.



■ 8 Distanze libere


#### 5.1.6 Supporto del dispositivo

#### **AVVISO**

Se il dispositivo è sostenuto in modo scorretto, urti e vibrazioni possono danneggiare la superficie rivestita.

- ▶ In caso di rivestimento in plastica ECTFE o PFA, è indispensabile utilizzare un supporto.
- Utilizzare solo supporti adatti.

Sostenere il dispositivo in caso di carico dinamico pesante. Capacità di carico laterale max. per tubi di estensione e sensori: 75 Nm (55 lbf ft).



■ 9 Sostenere in caso di carico dinamico

# 5.2 Montaggio del dispositivo


#### 5.2.1 Utensile richiesto

- Chiave fissa per fissaggio flangia
- Chiave a brugola per vite di bloccaggio custodia

#### 5.2.2 Installazione

#### Allineamento del diapason mediante il contrassegno

Il diapason può essere allineato utilizzando la marcatura, in modo da facilitare il drenaggio del fluido ed evitare depositi.



■ 10 Posizione del diapason quando installato orizzontalmente nel silo utilizzando il contrassegno

## Installazione del dispositivo in tubazione


#### **AVVISO**

#### Allineamento non corretto del diapason

Vortici e mulinelli possono falsare il risultato di misura.


► Allineare il diapason nella direzione del flusso per i dispositivi interni in tubi o serbatoi con un agitatore.

- Durante il funzionamento, la velocità del fluido non deve superare 2 m/s (6,56 ft/s)
- Velocità di deflusso > 2 m/s: separare il diapason dal flusso diretto di fluidi mediante caratteristiche strutturali, come ad esempio un bypass o un tubo di estensione per ridurre la velocità di deflusso. 2 m/s (6,56 ft/s)
- Quando il diapason è allineato correttamente e il contrassegno indica la direzione del flusso, quest'ultimo non incontrerà impedimenti significativi.
- Un contrassegno sulla connessione al processo indica la posizione del diapason.
   Attacco filettato = puntino sulla testa esagonale; flangia = due linee sulla flangia.
   Il contrassegno è visibile in posizione installata.



■ 11 Installazione in tubi (tener conto della posizione del diapason e del contrassegno)

#### Allineamento dell'ingresso cavo



■ 12 Custodia con vite di bloccaggio esterna e anello salvagoccia

A0042214

- Custodie con vite di bloccaggio:
  - È possibile girare la custodia e allineare il cavo girando la vite di bloccaggio.
  - La vite di bloccaggio non è serrata alla consegna del dispositivo.
- 1. Svitare la vite di bloccaggio esterna (max. di 1,5 giri).
- 2. Ruotare la custodia e allineare l'ingresso cavo.
  - Evitare la presenza di umidità nella custodia, prevedere un circuito per consentire lo scarico dell'umidità.
- 3. Serrare la vite di bloccaggio esterna.

# 5.3 Verifica finale del montaggio

- ☐ Il dispositivo è integro (controllo visivo)?
- ☐ Il dispositivo è conforme alle specifiche del punto di misura?

#### Ad esempio:

- Temperatura di processo
- Pressione del fluido
- Temperatura ambiente
- Campo di misura
- ☐ La numerazione del punto di misura e l'etichettatura sono corrette (a un esame visivo)?
- ☐ Il misuratore è protetto sufficientemente dalle condizioni di umidità e dalla radiazione solare diretta?
- ☐ Il dispositivo è fissato correttamente?

# 6 Collegamento elettrico

#### 6.1 Utensile richiesto

- Cacciavite per il collegamento elettrico
- Chiave a brugola per vite del sistema di blocco del coperchio

## 6.2 Requisiti di collegamento


## 6.2.1 Coperchio con vite di fissaggio

Il coperchio è bloccato da una vite di sicurezza in dispositivi destinati all'uso in aree pericolose con protezione dal rischio di esplosione.

#### **AVVISO**

Se la vite di fissaggio non è in posizione corretta, il coperchio non può garantire una tenuta adeguata.

- ► Aprire il coperchio: allentare la vite del sistema di blocco del coperchio di 2 giri al massimo in modo che la vite non cada. Montare il coperchio e controllare la sua tenuta.
- ► Chiudere il coperchio: avvitare saldamente il coperchio sulla custodia, verificando la corretta posizione della vite di fissaggio. Tra coperchio e custodia non deve esserci luce.



A003952

■ 13 Coperchio con vite di fissaggio

## 6.2.2 Collegamento del conduttore di protezione (PE)

Quando il dispositivo è impiegato in area pericolosa, deve essere sempre compreso nel sistema di equalizzazione del potenziale, a prescindere dalla tensione operativa. Ciò è possibile collegando il conduttore di protezione (PE) interno o esterno.

#### 6.3 Collegamento del dispositivo

# Filettatura della custodia

Le filettature del vano connessioni e dell'elettronica possono essere rivestite con materiale anti-attrito.

Per tutti i materiali della custodia vale quanto segue:

Non lubrificare le filettature della custodia.

#### 6.3.1 Densità bifilare (inserto elettronico FEL60D) per la misura della densità

#### **AVVISO**


#### Non è consentito l'utilizzo con altre unità di commutazione.

Danni irreversibili ai componenti elettronici.

▶ Non installare l'inserto elettronico FEL60D nei dispositivi che venivano originariamente utilizzati come interruttori di livello.

#### Assegnazione dei morsetti

Il segnale di uscita del sensore di densità si basa sulla tecnologia a impulsi. Grazie a questo segnale, la frequenza del diapason viene costantemente trasferita all'elaboratore di densità FML621.



■ 14 Schema di connessione: connessione dell'inserto elettronico FEL60D all'elaboratore di densità FML621

- Collegamento dei fili ai morsetti Α
- В Collegamento dei fili con connettore M12 nella custodia, secondo la norma EN61131-2
- Inserto elettronico FEL60D 1
- Elaboratore di densità FML621
- Slot A, E schede di espansione (già installate nell'unità di base)
- Slot B, C, D con schede di espansione (opzionali)

20

#### Tensione di alimentazione

 $U = 24 V_{DC} \pm 15$  %, adatto solo per la connessione all'elaboratore di densità FML621



🚹 Il dispositivo deve essere alimentato con un'alimentazione classificata come "CLASS 2" o "SELV".

#### Potenza assorbita

P < 160 mW

#### Consumo di corrente

I < 10 mA

#### Protezione alle sovratensioni

Categoria sovratensioni I

#### **Taratura**

#### Ci sono 3 tipi diversi di taratura:

- Taratura standard (configurazione d'ordine): Due parametri della forcella vengono stabiliti in fabbrica per descrivere le caratteristiche del sensore e sono indicati nel rapporto di taratura allegato al prodotto. Questi parametri devono essere trasmessi all'elaboratore di densità FML621.
- Taratura speciale (selezionare nel configuratore del prodotto): Tre parametri della forcella vengono stabiliti in fabbrica per descrivere le caratteristiche del sensore e sono indicati nel rapporto di taratura allegato al prodotto. Questi parametri devono essere trasmessi all'elaboratore di densità FML621. Questo tipo di taratura raggiunge un livello di accuratezza ancora più elevato.
- Taratura in campo: Con la taratura in campo, la densità determinata dall'utente viene trasmessa all'FML621.
- Tutti i parametri richiesti per il Liquiphant Density sono documentati nel protocollo di taratura e nell'approvazione sensore.


I documenti corrispondenti sono allegati al prodotto.



Le informazioni dettagliate e la documentazione attualmente disponibile sono reperibili sul sito web di Endress+Hauser: www.endress.com → Download.

#### Misura di densità

Liquiphant Density misura la densità dei liquidi in tubi e serbatoi. Il dispositivo può essere utilizzato per tutti i fluidi newtoniani (puramente viscosi). Inoltre, il dispositivo è adatto anche per l'utilizzo in aree pericolose.




■ 15 Misura della densità con l'elaboratore di densità FML621

- 1 Liquiphant Density → Uscita impulsi
- 2 Sensore di temperatura, ad es. uscita 4 ... 20 mA
- 3 Il trasmettitore di pressione deve avere un'uscita a 4 ... 20 mA per le variazioni di pressione >6 bar
- Elaboratore di densità Liquiphant FML621 con unità operativa e di visualizzazione
- 5 PLC
- I seguenti fattori possono influire sulla misura:
  - presenza di bolle d'aria sul sensore
  - unità non completamente coperta dal fluido
  - formazione di depositi solidi sul sensore
  - velocità di deflusso elevata nei tubi
  - turbolenza intensa nel tubo a causa di tratti rettilinei troppo corti in entrata e in uscita
  - corrosione del diapason
  - Comportamento dei fluidi non newtoniani (non viscosi)

## 6.3.2 Collegamento dei cavi

#### Utensili richiesti

- Cacciavite piatto (0,6 mm x 3,5 mm) per morsetti
- Attrezzo adeguato con apertura di chiave AF24/25 (8 Nm (5,9 lbf ft)) per pressacavo M20



🗷 16 Esempio di accoppiamento con ingresso cavo, inserto elettronico con morsetti

- 1 Accoppiamento M20 (con ingresso cavo), esempio
- 2 Sezione massima dei conduttori 2,5 mm $^2$  (AWG14), morsetto di terra all'interno della custodia  $\pm$  morsetti sull'elettronica
- Sezione massima dei conduttori 4,0 mm² (AWG12), morsetto di terra all'esterno della custodia (esempio: custodia in plastica con messa a terra di protezione esterna (PE))
- Ød Ottone nichelato 7 ... 10,5 mm (0,28 ... 0,41 in), Plastica 5 ... 10 mm (0,2 ... 0,38 in), Acciaio inox 7 ... 12 mm (0,28 ... 0,47 in)

# Quando si utilizza l'accoppiamento M20, prestare attenzione a quanto segue Dopo aver inserito il cavo:

- Contro-serrare il dado di raccordo
- Serrare il dado di raccordo dell'accoppiamento a una coppia di 8 Nm (5,9 lbf ft)
- Avvitare dentro la custodia l'accoppiamento fornito a una coppia di 3,75 Nm (2,76 lbf ft)

#### 6.3.3 Verifica finale delle connessioni

Il dispositivo e il cavo sono integri (controllo visivo)?
I cavi utilizzati rispettano i requisiti?
I cavi montati sono ancorati in maniera adeguata?
I pressacavi sono montati e serrati saldamente?
La tensione di alimentazione corrisponde a quanto indicato sulla targhetta?
Non vi è inversione di polarità, l'assegnazione dei morsetti è corretta?
Se è presente la tensione di alimentazione, il LED verde è acceso?
Tutti i coperchi delle custodie sono stati montati e fissati?
In opzione: il coperchio è assicurato con la vite di fissaggio?


# 7 Opzioni operative

# 7.1 Panoramica delle opzioni operative

### 7.1.1 Concetto operativo

Funzionamento con l'elaboratore di densità FML621. Per maggiori informazioni, consultare la documentazione dell'elaboratore di densità FML621.

#### 7.1.2 Elementi sull'inserto elettronico



■ 17 Inserto elettronico FEL60D

- 1 LED rosso, per avviso o allarme
- LED giallo, stabilità della misura
- 3 LED verde, stato di funzionamento (il dispositivo è acceso)
- 4 Morsetti di uscita impulsi

## 8 Messa in servizio

### 8.1 Verifica funzionale

Prima della messa in servizio del punto di misura, controllare se sono state eseguite le verifiche finali dell'installazione e delle connessioni.



- → 

  Werifica finale dell'installazione
- → 🖺 Verifica finale delle connessioni

# 8.2 Accensione del dispositivo

- ▶ Attivazione

La misura è stabile se entrambi i LED (verde e giallo) sono poi accesi.


# 9 Messa in servizio

#### **AVVISO**

Non controllare manualmente il corretto funzionamento del diapason.

Il rivestimento del diapason può danneggiarsi e compromettere il corretto funzionamento.

▶ Immergere il diapason in un recipiente con liquido, ad es. in acqua.



🖪 18 🛮 Prova funzionale del diapason

#### 9.1 Verifica funzionale

Prima della messa in servizio del punto di misura, controllare se sono state eseguite le verifiche finali dell'installazione e delle connessioni.

- i
- → Parifica finale dell'installazione
- → Parifica finale delle connessioni

# 9.2 Accensione del dispositivo

- ▶ Attivazione
  - ► Il LED verde è acceso e il LED giallo lampeggia 2-3 volte

La misura è stabile se entrambi i LED (verde e giallo) sono poi accesi.

# 10 Diagnostica e ricerca guasti

Il dispositivo indica gli avvisi e gli errori mediante i LED sull'inserto elettronico. Gli errori diagnosticati dal dispositivo vengono visualizzati in conformità a NE107. In funzione del messaggio diagnostico, il dispositivo si comporta secondo la condizione di avviso o di errore.

Il dispositivo si comporta secondo la raccomandazione NAMUR NE131 "Requisiti NAMUR per dispositivi standard - Dispositivi da campo in applicazioni standard".

# 10.1 Informazioni diagnostiche mediante diodi a emissione di luce

#### 10.1.1 LED sull'inserto elettronico

#### Indicatore ⊕ :: alimentazione/spento

- Alimentazione assente: controllare l'alimentazione
- Polarità inversa: controllare l'assegnazione dei morsetti
- Linea di segnale difettosa: controllare la linea di segnale
- Assegnazione scorretta del morsetto su FML: controllare la configurazione del morsetto su FML621

#### Indicatore 🔅 🌊: situazione di processo instabile

- Vibrazioni estreme da una fonte esterna: isolare il punto di misura dalle vibrazioni
- Flusso estremamente turbolento: predisporre una sezione di calma
- Portata > 2 m/s: mantenere la forcella vibrante a distanza dal flusso diretto del fluido
- Deposito: rimuovere i depositi, prevedere intervalli di pulizia

#### Indicatore 4 🥸: necessità di manutenzione

- Vibrazioni estreme da una fonte esterna: isolare il punto di misura dalle vibrazioni
- Portata > 2 m/s: mantenere la forcella vibrante a distanza dal flusso diretto del fluido
- Deposito: rimuovere i depositi, prevedere intervalli di pulizia
- La forcella di vibrazione è bloccata: modificare la posizione di installazione

#### Indicatore 4 🌣 guasto del dispositivo

- L'inserto elettronico è difettoso: sostituire l'inserto elettronico
- Nessun collegamento al sensore: sostituire il sensore

#### 10.2 Versioni firmware

#### V01.00.zz (06.2019)

- Valido per l'inserto elettronico: FEL60D
- Valido a partire dalla versione della documentazione: BA02047F/00/EN/01.19 (Liquiphant FTL62 Density)
- Modifiche: nessuna; 1<sup>a</sup> versione (software originale)

## 11 Manutenzione

Non è richiesto nessun particolare intervento di manutenzione.

## 11.1 Operazioni di manutenzione

#### 11.1.1 Pulizia

Non è consentito utilizzare il dispositivo con fluidi abrasivi. L'abrasione del materiale sul diapason può provocare il malfunzionamento del dispositivo.

- Pulire il diapason quando necessario
- È possibile eseguire le operazioni di pulizia anche quando il diapason è installato, e. s. pulizia in linea CIP e sterilizzazione in linea SIP

# 12 Riparazione

## 12.1 Note generali

#### 12.1.1 Concetto di riparazione

Soluzione di riparazione Endress+Hauser

- I dispositivi hanno una progettazione modulare
- I clienti possono effettuare le riparazioni
- Per maggiori informazioni su assistenza e parti di ricambio, contattare l'ufficio commerciale Endress+Hauser locale.

### 12.1.2 Riparazione dei dispositivi approvati Ex

#### **AVVERTENZA**

Una riparazione non corretta può compromettere la sicurezza elettrica! Pericolo di esplosioni!

- ► Solo al personale specializzato o al team del produttore è consentito eseguire le riparazioni sui dispositivi con certificazione Ex in conformità alle normative nazionali.
- ▶ Devono essere rispettati gli standard relativi, le normative nazionali per area a rischio d'esplosione, le Istruzioni di sicurezza e i certificati.
- ▶ Utilizzare solo parti di ricambio originali del produttore.
- ► Osservare i dati di identificazione del dispositivo sulla targhetta. Per le sostituzioni possono essere utilizzate solo parti identiche.
- ► Esequire le riparazioni rispettando le istruzioni.
- ► Solo al team del produttore è concesso modificare un dispositivo certificato e convertirlo in un'altra versione certificata.

#### 12.2 Parti di ricambio

- Alcuni componenti sostituibili del dispositivo sono identificati mediante una targhetta della parte di ricambio. Riporta le informazioni sulla parte di ricambio.
- Tutte le parti di ricambio del misuratore ordinabili, accompagnate dal codice d'ordine, sono elencate in *W@M Device Viewer* (www.endress.com/deviceviewer). Se disponibili, si possono anche scaricare le relative Istruzioni di installazione.
- Numero di serie del dispositivo o codice QR: Situato sulla targhetta del dispositivo e su quella delle parti di ricambio.

#### 12.3 Restituzione

I requisisti per rendere il dispositivo in modo sicuro dipendono dal tipo di dispositivo e dalla legislazione nazionale.

- 1. Per informazioni fare riferimento alla pagina web: http://www.endress.com/support/return-material
  - ► Selezionare la regione.
- 2. Restituire il dispositivo se richiede riparazioni e tarature di fabbrica o se è stato ordinato/consegnato il dispositivo non corretto.

#### 12.4 Smaltimento




Se richiesto dalla Direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), il prodotto è contrassegnato con il simbolo raffigurato per minimizzare lo smaltimento di RAEE come rifiuti civili indifferenziati. I prodotti con questo contrassegno non devono essere smaltiti come rifiuti civili indifferenziati. Renderli, invece, al produttore per essere smaltiti in base alle condizioni applicabili.

# 13 Accessori per Liquiphant Density

# 13.1 Coperchio di protezione per custodia a doppio vano in alluminio

Materiale: acciaio inox 316LCodice d'ordine: 71438303




🗉 19 Coperchio di protezione per custodia a doppio vano in alluminio. Unità di misura mm (in)

# 13.2 Coperchio di protezione per custodia a vano unico, alluminio o 316L

■ Materiale: plastica

• Codice d'ordine: 71438291



🖻 20 Coperchio di protezione per custodia a vano unico, alluminio o 316L. Unità di misura mm (in)

# 13.3 Ingresso M12

Le prese jack M12 sotto elencate sono adatte per l'uso nel campo di temperatura  $-25 \dots +70 \,^{\circ}\text{C} (-13 \dots +158 \,^{\circ}\text{F}).$ 

#### Presa M12 IP69

- Terminata a un'estremità
- Angolata
- Cavo in PVC 5 m (16 ft) (arancione)
- Attacco a girella in 316L (1.4435)
- Corpo: PVC

• Codice d'ordine: 52024216

28

#### Presa M12 IP67

- Angolata
- Cavo in PVC da 5 m (16 ft) (grigio)
- Attacco a girella in Cu Sn/Ni
- Corpo: PUR
- Codice d'ordine: 52010285

#### 13.4 Accessori addizionali



Per la documentazione attualmente disponibile, consultare il sito web di Endress+Hauser: www.endress.com→ Download.

#### Accessori per elaboratore di densità FML621 14

#### 14.1 Generale

#### RXU10-A1

Gruppo di cavi per l'elaboratore di densità FML621 per la connessione a un PC o un modem

#### FML621A-AA

Display separato per montaggio a fronte quadro:

- B: 144 mm (5,67 in)
- H: 72 mm (2,83 in)
- T: 43 mm (1,69 in)

#### RMS621A-P1

Interfaccia PROFIBUS

#### 51004148

Etichetta adesiva, stampata, max. 2x16 caratteri

#### 51002393

Cartellino metallico per numero TAG

#### 51010487

Cartellino di carta, 3x16 caratteri

#### 14.2 Scheda di espansione

Il dispositivo supporta un massimo di tre schede di espansione universali / digitali / corrente / Pt100.

#### FML621A-DA

Digitale

- 6 ingressi digitali
- 6 uscite a relè
- Kit con morsetti e telaio di fissaggio

#### FML621A-DB

Digitale, approvazione ATEX

- 6 ingressi digitali
- 6 uscite a relè
- Kit con morsetti

#### FML621A-CA

2x U, I, TC

- 2x 0 ... 20 mA o 4 ... 20 mA per impulso
- 2x digitali
- 2x relè SPST

#### FML621A-CB

Multifunzione, 2x U, I, TC ATEX

- 2x 0 ... 20 mA o 4 ... 20 mA per impulso
- 2x digitali
- 2x relè SPST

#### FML621A-TA

Temperatura (Pt100/Pt500/Pt1000)

Completo, con morsetti e telaio di fissaggio

#### FML621A-TB

Temperatura, approvazione ATEX (Pt100/PT500/PT1000)

Completo, con morsetti

#### FML621A-UA

Universale - PFM / impulsi / analogico / alimentazione trasmettitore Completo, con morsetti e telaio di fissaggio

#### FML621A-UB

Universale, con approvazione ATEX - PFM / impulsi / analogico / alimentazione trasmettitore

Completo, con morsetti

## 14.3 Interfaccia PROFINET®

Codice ordine RMS621A-P2

## 15 Dati tecnici

## 15.1 Ingresso

#### 15.1.1 Variabile misurata

Densità dei liquidi

#### 15.1.2 Campo di misura

Campo di densità: da 0,3 a 2 q/cm<sup>3</sup>

#### 15.2 Uscita

#### 15.2.1 Varianti di uscita e ingresso

## Densità bifilare (FEL60D) per la misura della densità

Collegamento all'elaboratore di densità FML621

#### 15.2.2 Dati della connessione Ex

Vedere le istruzioni di sicurezza (XA): tutti i dati relativi alla protezione dal rischio di esplosione sono riportati nella documentazione Ex separata e sono disponibili dall'area Download del sito web di Endress+Hauser. La documentazione Ex è fornita di serie con tutti i dispositivi approvati per uso in aree a rischio di esplosione.

#### 15.3 **Ambiente**

#### 15.3.1 Campo di temperatura ambiente

-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)

La temperatura ambiente minima consentita della custodia in plastica è limitata a -20 °C (−4 °F); al Nord America si applica "uso all'interno".

Funzionamento all'esterno in pieno sole:

- Montare il dispositivo in una posizione ombreggiata
- Evitare la luce solare diretta, soprattutto nelle regioni climatiche più calde
- Usare un tettuccio di protezione dalle intemperie, ordinabile come accessorio



Per maggiori informazioni sull'uso del dispositivo in aree pericolose (ATEX) e la documentazione attualmente disponibile, consultare il sito web di Endress+Hauser: www.endress.com  $\rightarrow$  Download.

#### 15.3.2 Temperatura di immagazzinamento

-40 ... +80 °C (-40 ... +176 °F)

#### 15.3.3 Altitudine di esercizio

Secondo la norma IEC 61010-1 Ed.3:

- Fino a 2000 m (6600 ft) s.l.m.
- Possibilità di estensione a 3 000 m (9 800 ft) sul livello del mare con impiego di una protezione alle sovratensioni

#### 15.3.4 Classe climatica

Secondo la norma IEC 60068-2-38 test Z/AD

#### 15.3.5 Grado di protezione

Collaudo secondo IEC 60529 e NEMA 250

Condizione di prova IP68: 1,83 m H<sub>2</sub>O per 24 h

#### Custodia

Vedere gli ingressi cavi

#### Ingressi cavo

- Raccordo M20, plastica, IP66/68 NEMA Type 4X/6P
- Raccordo M20, ottone nichelato, IP66/68 NEMA Type 4X/6P
- Raccordo M20, 316L, IP66/68 NEMA Type 4X/6P
- Raccordo M20, 316L, igienico, IP66/68/69 NEMA Type 4X/6P
- Filettatura M20, IP66/68 NEMA Type 4X/6P
- Filettatura G ½, NPT ½, NPT ¾ IP66/68 NEMA Type 4X/6P

Grado di protezione per connettore M12

- Con custodia chiusa e cavo di collegamento inserito: IP66/67 NEMA Type 4X
- Con custodia aperta o cavo di collegamento non inserito: IP20, NEMA Type 1

## **AVVISO**

# Connettore M12: perdita della classe di protezione IP a causa di errore di installazione!

- ► Il grado di protezione è valido soltanto se il cavo di collegamento impiegato è collegato e avvitato saldamente.
- ► Il grado di protezione è valido solo se il cavo di collegamento utilizzato rispetta le specifiche IP67 NEMA Type 4X.
- Se per il collegamento elettrico è stata selezionata l'opzione "Connettore M12", a tutti i tipi di custodia si applica **IP66/67 NEMA TYPE 4X**.

## 15.3.6 Grado inquinamento

Grado di inquinamento 2

#### 15.4 Processo

#### 15.4.1 Campo di temperatura di processo

0 ... 80 °C (32 ... 176 °F)

#### 15.4.2 Shock termico

≤ 120 K/s

## 15.4.3 Campo pressione di processo

-1 ... +25 bar (-14,5 ... +362,5 psi)

### **AVVERTENZA**

La pressione massima per il dispositivo dipende dall'elemento del componente selezionato, che ha i valori più bassi rispetto alla pressione. Ciò significa che è necessario prestare attenzione sia alla connessione al processo che al sensore.

- ▶ Specifiche per la pressione, consultare le informazioni tecniche associate.
- ▶ Utilizzare il dispositivo solo nel rispetto delle soglie specificate!
- ► La Direttiva per i dispositivi in pressione (PED) (2014/68/EU) utilizza l'abbreviazione "PS". Questa abbreviazione corrisponde alla pressione operativa massima (MWP = maximum working pressure) del dispositivo.
- Approvazione CRN (canadese): maggiori dettagli sui valori di pressione massima sono disponibili nell'area download della pagina del prodotto all'indirizzo: www.endress.com→ Downloads.

#### 15.5 Dati tecnici addizionali



- Informazioni Tecniche Liquiphant FTL62 Density: TI01553F
- Informazioni Tecniche Liquiphant FTL62: TI01539F

# Indice analitico

C
Collegamento elettrico
Assegnazione dei morsetti
Concetto di riparazione
D
Dati tecnici
Campo di processo
Campi di misura
Descrizione del prodotto
Design del prodotto
Dichiarazione di Conformità
Documentazione Finalità
r manta
F
Finalità di questa documentazione 5
I
Identificazione del dispositivo
Informazioni su questa documentazione
Simboli - descrizione
Ispezione
M
Marchio CE (dichiarazione di conformità) 8
Montaggio
Requisiti di montaggio
P
Parti di ricambio
Targhetta 27
R
 Requisiti per il personale 6
Restituzione
S
Sicurezza del prodotto
Sicurezza operativa
Sicurezza sul posto di lavoro
Smaltimento
Т
Targhetta
Trasporto
Movimentazione
Protezione dello strato di rivestimento 10
V
Verifica finale delle connessioni
Vite di fissaggio
W
Wan Davice Viewer 10.27



www.addresses.endress.com