Products

Informazioni tecniche **Proline Promass E 500**

Misuratore di portata Coriolis



Misuratore di portata Coriolis di fascia media in versione separata fino a 4 I/Os

Applicazione

- Il principio di misura non dipende dalle caratteristiche fisiche del fluido, come viscosità o densità
- Misura accurata di liquidi e gas in una vasta gamma di applicazioni standard

Caratteristiche del dispositivo

- Sensore compatto a doppio tubo
- Temperatura del fluido fino a +150 °C (+302 °F)
- Pressione di processo fino a 100 bar (1450 psi)
- Versione separata con fino a 4 I/O
- Display retroilluminato con Touch Control e accesso WLAN
- Cavo standard tra sensore e trasmettitore

Vantaggi

- Dispositivo multiuso conveniente; un'alternativa ai tradizionali misuratori di portata volumetrici
- Meno punti di misura nel processo misura multivariabile (portata, densità, temperatura)
- Installazione non ingombrante nessun tratto in entrata/ uscita
- Pieno accesso alle informazioni di processo e diagnostiche numerosi I/O liberamente combinabili ed Ethernet
- Riduzione di complessità e varietà funzionalità I/O liberamente configurabili
- Verifica integrata Heartbeat Technology



Indice

informazioni su questa documentazione		Ambiente	
Simboli	4	Campo di temperatura ambiente	68
		Temperatura di immagazzinamento	68
Eungianamento del sistema	5	Classe climatica	. 68
Funzionamento del sistema		Umidità relativa	68
Principio di misura		Altezza operativa	
Sistema di misura	- 1	Grado di protezione	
Dati costruttivi	I .	Resistenza a vibrazioni ed urti	
Sicurezza	9	Pulizia interna	
		Carico meccanico	
Ingresso	12	Compatibilità elettromagnetica (EMC)	
Variabile misurata		Companionna elettromagnetica (EMC)	. 09
Campo di misura			
		Processo	69
Campo di portata consentito		Campo di temperatura del fluido	
Segnale di ingresso	13	Densità	
		Caratteristiche nominali di pressione-temperatura	
Uscita	15	Corpo del sensore	
Varianti di uscita e ingresso	- 1	Disco di rottura	
Segnale di uscita		Soglia di portata	
Segnale di allarme		Perdita di carico	
Carico		Pressione dell'impianto	
Dati della connessione Ex		Isolamento termico	
Taglio bassa portata			
Isolamento galvanico		Riscaldamento	
Dati specifici del protocollo		Vibrazioni	76
Dati specifici dei protocollo	20		
		Costruzione meccanica	77
Alimentazione	34	Dimensioni in unità ingegneristiche SI	. 77
Assegnazione dei morsetti	34	Dimensioni in unità ingegneristiche US	
Connettori del dispositivo disponibili	35	Peso	102
Assegnazione dei pin, connettore del dispositivo		Materiali	102
Tensione di alimentazione	38	Connessioni al processo	105
Potenza assorbita	38	Rugosità	105
Consumo di corrente	38	nugosita	100
Mancanza rete			
Elemento di protezione dalle sovracorrenti			105
Connessione elettrica		Concetto operativo	
Equalizzazione del potenziale	52	Lingue	
Morsetti	-	Operatività locale	106
		Funzionalità a distanza	106
Ingressi cavo		Interfaccia service	112
Specifica del cavo		Integrazione in rete	114
Protezione da sovratensione	58	Tool operativi supportati	
		Gestione dati HistoROM	
Caratteristiche operative	58		
Condizioni operative di riferimento	58		
Errore di misura massimo		* *	118
Ripetibilità		Marchio CE	118
Tempo di risposta	60		118
Influenza della temperatura ambiente		Marchio RCM	118
Effetto della temperatura del fluido	60	Approvazione Ex	118
		Compatibilità igienica	122
Intliianza dalla nracciona dal tliiido		Compatibilità igienica	
Influenza della pressione del fluido	61	Compatibilità farmaceutica	122
Elementi fondamentali della struttura	61	Compatibilità farmaceutica	122
	61	Compatibilità farmaceutica	122
Elementi fondamentali della struttura	61 61 62	Compatibilità farmaceutica	122
Elementi fondamentali della struttura	61 61 62	Compatibilità farmaceutica	122 122
Elementi fondamentali della struttura	61 61 62 62	Compatibilità farmaceutica	122 122 122 122
Elementi fondamentali della struttura	61 61 62 62 63	Compatibilità farmaceutica	122 122 122 122 123
Elementi fondamentali della struttura	61 61 62 62 63 64	Compatibilità farmaceutica Sicurezza funzionale Certificazione HART Certificazione FOUNDATION Fieldbus Certificazione PROFIBUS Certificazione EtherNet/IP Certificazione PROFINET	122 122 122 122 123 123
Elementi fondamentali della struttura	61 61 62 62 63 64 65	Compatibilità farmaceutica Sicurezza funzionale Certificazione HART Certificazione FOUNDATION Fieldbus Certificazione PROFIBUS Certificazione EtherNet/IP Certificazione PROFINET Certificazione PROFINET con Ethernet-APL	122 122 122 122 123

2

Approvazione per apparecchiature radio	123
Informazioni per l'ordine	124
Pacchetti applicativi Funzionalità diagnostica Heartbeat Technology Misura della concentrazione Petrolio Petrolio e funzione di blocco Server OPC-UA	125 125 125 125 126 126
Accessori Accessori specifici del dispositivo Accessori specifici della comunicazione Accessori specifici per l'assistenza Componenti di sistema	126 126 128 129 129
Documentazione	
Marchi registrati	131

Informazioni su questa documentazione

Simboli Simboli elettrici

Simbolo	Significato
===	Corrente continua
~	Corrente alternata
\sim	Corrente continua e corrente alternata
=	Messa a terra Un morsetto di terra che, per quanto concerne l'operatore, è messo a terra tramite un sistema di messa a terra.
	Connessione di equipotenzialità (PE: punto a terra di protezione) Morsetti di terra che devono essere collegati alla messa a terra, prima di eseguire qualsiasi altra connessione.
	I morsetti di terra sono posizionati all'interno e all'esterno del dispositivo: Morsetto di terra interno: la connessione di equipotenzialità deve essere collegata alla rete di alimentazione. Morsetto di terra esterno: il dispositivo è collegato al sistema di messa a terra dell'impianto.

Simboli specifici della comunicazione

Simbolo	Significato
	WLAN (Wireless Local Area Network) Comunicazione tramite una rete locale wireless.
•	LED II LED è spento.
<u> </u>	LED II LED è acceso.
	LED II LED lampeggia.

Simboli per alcuni tipi di informazioni

Simbolo	Significato
✓	Consentito Procedure, processi o interventi consentiti.
✓ ✓	Preferenziale Procedure, processi o interventi preferenziali.
X	Vietato Procedure, processi o interventi vietati.
i	Suggerimento Indica informazioni addizionali.
Ţ <u>i</u>	Riferimento che rimanda alla documentazione
A=	Riferimento alla pagina
	Riferimento alla figura
	Ispezione visiva

Simboli nei grafici

Simbolo	Significato
1, 2, 3,	Riferimenti
1., 2., 3.,	Serie di passaggi
A, B, C,	Viste
A-A, B-B, C-C,	Sezioni
EX	Area pericolosa
×	Area sicura (area non pericolosa)
≋➡	Direzione del flusso

Funzionamento del sistema

Principio di misura

Il principio di misura è basato sulla generazione controllata di forze di Coriolis. In un sistema, queste forze sono sempre presenti quando sono sovrapposti movimenti di traslazione e rotazione.

 $F_c = 2 \cdot \Delta m (v \cdot \omega)$

 F_c = Forza di Coriolis

 $\Delta m = massa in movimento$


 ω = velocità di rotazione

v = velocità radiale in un sistema rotante o oscillante

L'ampiezza delle forze di Coriolis dipende dalla massa in movimento ∆m, dalla sua velocità v nel sistema e, quindi, dalla portata massica. Invece di una velocità di rotazione costante ω , il sensore utilizza l'oscillazione.

Il sensore contiene due tubi di misura paralleli in cui scorre il liquido. Tali tubi oscillano in controfase, comportandosi come un diapason. Le forze di Coriolis prodotte nei tubi di misura provocano uno sfasamento nelle oscillazioni dei tubi (vedere illustrazione):

- Quando si registra una portata pari a zero (ossia quando il liquido è fermo), i due tubi oscillano in
- La portata massica determina una decelerazione dell'oscillazione all'ingresso dei tubi (2), e un'accelerazione in uscita (3).



La differenza di fase (A-B) aumenta con l'aumento della portata massica. Sensori elettrodinamici registrano le oscillazioni del tubo in ingresso e in uscita. L'equilibrio del sistema è garantito dall'oscillazione in controfase dei due tubi di misura. Il principio di misura opera indipendentemente da temperatura, pressione, viscosità, conducibilità e profilo del flusso.

Misura della densità

Il misuratore oscilla continuamente alla sua frequenza di risonanza. Quando si verifica una variazione della massa e, conseguentemente, della densità del sistema oscillante (comprendente il misuratore e il fluido) si determina una corrispondente regolazione della frequenza di risonanza, effettuata in automatico. La frequenza di risonanza è quindi una funzione della densità del fluido. Il microprocessore utilizza questa relazione per ottenere un segnale di densità.

Misura del volume


Insieme alla portata massica misurata, questo segnale viene utilizzato per calcolare la portata volumetrica.

Misura della temperatura

La temperatura del misuratore è misurata al fine di calcolare il fattore di compensazione dovuto a effetti termici. Questo segnale corrisponde alla temperatura di processo ed è disponibile anche come segnale di uscita.

GFH (Gas Fraction Handler - Gestore frazione gas)

Questa è una funzione software di Promass che migliora la stabilità e la ripetibilità delle misure. La funzione controlla costantemente la presenza di disturbi nel flusso monofase, ad esempio bolle di gas nei liquidi o goccioline nei gas. In presenza della seconda fase, flusso e densità diventano sempre più instabili. La funzione GFH migliora la stabilità della misura rispetto alla gravità dei disturbi, senza alcun effetto in condizioni di flusso monofase.



Per informazioni dettagliate sulla funzione GFH, vedere la documentazione speciale per "Gestore frazione gas" → 🖺 131

Sistema di misura

Il sistema di misura è composto da un trasmettitore e da un sensore. Il trasmettitore e il sensore sono montati in luoghi fisicamente separati. Sono connessi tra loro mediante cavi di collegamento.

Trasmettitore

Sono disponibili due versioni del trasmettitore.

Proline 500 - digitale Proline 500 Per l'uso in applicazioni che non prevedono requisiti speciali a livello di Per uso in applicazioni che prevedono reguisiti speciali a livello di ambiente o condizioni operative. ambiente o condizioni operative. Α В Area sicura o Zona 2; Classe I, Divisione 2 o Zona 1; Classe I, Divisione Area sicura o Zona 2; Classe I, Divisione 2 В Area sicura o Zona 2; Classe I, Divisione 2 o Zona 1; Classe I, Divisione 1 Trasmettitore con elettronica ISEM integrata 1 1 Trasmettitore 2 Cavo di collegamento: cavo, separato 3 Vano collegamenti sensori 2 Cavo di collegamento: cavo, separato, standard 3 Vano collegamenti del sensore con elettronica ISEM integrata • Installazione separata, economica e flessibile. Esempi applicativi per sensori privi di elettronica: • Come cavo di collegamento è possibile utilizzare un cavo standard. Forti vibrazioni in corrispondenza del sensore. • Elettronica nella custodia del trasmettitore, elettronica ISEM • Elettronica e ISEM (Intelligent Sensor Electronics Module) nella (Intelligent Sensor Electronics Module) nel vano collegamenti del custodia del trasmettitore sensore • Trasmissione del segnale: analogica Codice d'ordine per "Elettronica ISEM integrata", opzione B • Trasmissione del segnale: digitale Codice d'ordine per "Elettronica ISEM integrata", opzione A "Sensore" "Trasmettitore" Cavo di collegamento (disponibile in varie misure \rightarrow $\ \ \,$ 126) Lunghezza cavo [max.] 20 m (65 ft) Lunghezza: ■ Zona 2; Classe I, Divisione 2: max. 300 m (1000 ft) • Cavo con schermo comune e schermatura individuale dei connettori Zona 1; Classe I, Divisione 1: max. 150 m (500 ft) (3 coppie) • Cavo standard con schermo comune (trefoli a coppia) Area pericolosa Impiegare in: Zona 2; Classe I, Divisione 2 Impiego in: Zona 1; Classe I, Divisione 1 oppure Zona 2; Classe I, Divisione È consentita l'installazione con zone miste: • Sensore: Zona 1; Classe I, Divisione 1 ■ Trasmettitore: Zona 2; Classe I, Divisione 2 Versioni della custodia e materiali Custodia trasmettitore Custodia trasmettitore Alluminio, rivestito: alluminio, AlSi10Mg, rivestito $Alluminio,\ rivestito:\ alluminio,\ AlSi10Mg,\ rivestito$ Materiale: policarbonato Materiale della finestra: vetro • Materiale della finestra nella custodia del trasmettitore

Configurazione

• Policarbonato: plastica


- Controllo esterno mediante display locale (LCD) con Touch Control, a quattro righe, e menu guidati (procedure guidate "Make-it-run") per la messa in servizio in base all'applicazione.
- Tramite interfaccia service o interfaccia WLAN:

• Materiale della finestra nella custodia del trasmettitore


- Mediante tool operativi (ad es. FieldCare,)
- Web server (accesso mediante web browser, ad es. Microsoft Internet Explorer)

Vano collegamenti sensori

Il vano collegamenti è disponibile in più versioni diverse.




Sensore



- Sistema a due tubi piegati
- Per applicazioni standard in cui sono richieste misure stabili e affidabili
- Misura simultanea di portata, portata volumetrica, densità e temperatura (multivariabile)
- Immunità alle influenze del processo
- Diametro nominale: DN 8 ... 80 (3/8 ... 3")
 - Sensore: acciaio inox, 1.4301 (304)
 - Tubi di misura: acciaio inox, 1.4539 (904L)
 - Connessione al processo: acciaio inox, 1.4404 (316/316L)

Dati costruttivi



№ 1 Possibilità di integrazione dei misuratori in un sistema

- 1 Sistema di controllo (ad es. PLC)
- 2 Cavo di collegamento (0/4 ... 20 mA HART ecc.)
- 3 Bus di campo
- Accoppiatore 4
- Area sicura
- Area pericolosa: Zona 2; Classe I, Divisione 2
- Area pericolosa: Zona 1; Classe I, Divisione 1

8

Sicurezza

Sicurezza IT

La garanzia è valida solo se il prodotto è installato e impiegato come descritto nelle Istruzioni di funzionamento. Il prodotto è dotato di un meccanismo di sicurezza che protegge le sue impostazioni da modifiche involontarie.

Delle misure di sicurezza IT, che forniscono una protezione addizionale al prodotto e al trasferimento dei dati associati, devono essere implementate dagli stessi operatori secondo i loro standard di sicurezza.

Funzioni informatiche di sicurezza specifiche del dispositivo

Il dispositivo offre varie funzioni specifiche per favorire la sicurezza dell'operatore. Queste funzioni possono essere configurate dall'utente e, se utilizzate correttamente, garantiscono una maggiore sicurezza operativa. La sequente sezione fornisce una panoramica delle funzioni più importanti:

Funzione/interfaccia	Impostazione di fabbrica	Raccomandazione
Protezione scrittura tramite microinterruttore protezione scrittura hardware → 🖺 9	Non abilitata	Su base individuale in base alla valutazione del rischio
Codice di accesso (valido anche per login a Web server o connessione a FieldCare) → 🖺 10	Non abilitato (0000)	Assegnare un codice di accesso personalizzato durante la messa in servizio
WLAN (opzione d'ordine nel modulo display)	Abilitata	Su base individuale in base alla valutazione del rischio
Modalità di sicurezza WLAN	Abilitata (WPA2-PSK)	Non modificare
Passphrase WLAN (password) → 🖺 10	Numero di serie	Assegnare una passphrase WLAN personalizzata durante la messa in servizio
Modalità WLAN	Punto di accesso	Su base individuale in base alla valutazione del rischio
Web server → 🖺 10	Abilitata	Su base individuale in base alla valutazione del rischio
Interfaccia service CDI-RJ45 → 🖺 10	-	Su base individuale in base alla valutazione del rischio

Protezione dell'accesso mediante protezione scrittura hardware

L'accesso in scrittura ai parametri del dispositivo tramite display locale, web browser o tool operativo (ad es. FieldCare, DeviceCare) può essere disabilitato tramite un selettore di protezione scrittura (DIP switch sul modulo dell'elettronica principale). Quando la protezione scrittura hardware è abilitata, l'accesso ai parametri è di sola lettura.

Il dispositivo viene spedito con la protezione scrittura hardware disabilitata.

Protezione dell'accesso mediante password

Sono disponibili varie password per proteggere l'accesso in scrittura ai parametri del dispositivo o l'accesso al dispositivo tramite l'interfaccia WLAN.

- Codice di accesso specifico dell'utente
 - Protegge l'accesso in scrittura ai parametri del dispositivo mediante display locale, web browser o tool operativo (ad es. FieldCare, DeviceCare). L'autorizzazione di accesso è regolamentata in modo univoco, utilizzando un codice di accesso specifico dell'utente.
- Frase d'accesso WLAN
 - La chiave di rete protegge una connessione tra un'unità operativa (ad es. notebook o tablet) e il dispositivo mediante interfaccia WLAN e può essere ordinata come opzione.
- Modalità di infrastruttura
 - Quando il dispositivo funziona in modalità di infrastruttura, la passphrase WLAN corrisponde alla passphrase WLAN configurata sul lato dell'operatore.

Codice di accesso specifico dell'utilizzatore

L'accesso in scrittura ai parametri del dispositivo tramite display locale, web browser o tool operativo (ad es. FieldCare, DeviceCare) può essere protetto tramite il codice di accesso specifico dell'utilizzatore, modificabile.

WLAN passphrase: funzionamento come punto di accesso WLAN

La chiave di rete protegge la connessione tra unità operativa (ad es. computer portatile o tablet) e dispositivo tramite l'interfaccia WLAN, che è disponibile in opzione. L'autenticazione WLAN della chiave di rete è conforme allo standard IEEE 802.11.

La chiave di rete, variabile a seconda del dispositivo, è predefinita alla consegna. La chiave può essere modificata tramite sottomenu WLAN settings in parametro WLAN passphrase.

Modalità di infrastruttura

SSID e passphrase sul lato del sistema proteggono la connessione tra dispositivo e punto di accesso WLAN. Per l'accesso, contattare il relativo amministratore di sistema.

Note generali sull'uso delle password

- Il codice di accesso e la chiave di rete forniti con il dispositivo devono essere cambiati durante la messa in servizio.
- Per la definizione e la gestione del codice di accesso o della chiave di rete, attenersi alle regole generali per la creazione di una password sicura.
- L'utente deve gestire con attenzione il codice di accesso e la chiave di rete, garantendone la sicurezza.

Accesso mediante web server

Il dispositivo può essere comandato e configurato mediante un web browser e il web server integrato. La connessione è tramite interfaccia service (CDI-RJ45) o interfaccia WLAN. Per versioni del dispositivo con i protocolli di comunicazione EtherNet/IP e PROFINET, la connessione può essere stabilita anche mediante la connessione del morsetto per la trasmissione del segnale con EtherNet/IP, PROFINET (connettore RJ45) o PROFINET con Ethernet-APL (a 2 fili).

Il dispositivo viene spedito con il web server abilitato. Il web server, se necessario, può essere disabilitato (ad esempio dopo la messa in servizio) tramite la parametro Funzionalità Web server.

Le informazioni relative al dispositivo e allo stato possono essere nascoste dalla pagina di login per impedire accessi non autorizzati.



Per informazioni approfondite sui parametri del dispositivo, consultare: la documentazione "Descrizione dei parametri dello strumento" → 🗎 130

Accesso mediante OPC-UA



Il pacchetto applicativo "OPC UA Server" è disponibile nelle versioni del dispositivo con protocollo di comunicazione HART $\rightarrow \blacksquare$ 126.

Il dispositivo, grazie al pacchetto applicativo "OPC UA Server", può comunicare con i client OPC UA.

Il server OPC UA integrato nel dispositivo è accessibile dal punto di accesso WLAN utilizzando l'interfaccia WLAN - disponibile in opzione - o l'interfaccia service (CDI- RJ45) tramite Ethernet. Diritti di accesso e autorizzazioni in base alla configurazione separata.

Sono supportate le sequenti modalità di sicurezza, come da specifica OPC UA (IEC 62541):

- Nessuno
- Basic128Rsa15 firmato
- Basic128Rsa15 firmato e crittografato

Accesso mediante interfaccia service (CDI-RJ45)

Il dispositivo può essere collegato a una rete mediante l'interfaccia service (CDI-RJ45). Delle funzioni specifiche del dispositivo garantiscono il suo funzionamento sicuro in rete.

Si raccomanda il rispetto degli standard e delle direttive industriali rilevanti, definiti dai comitati di sicurezza nazionali e internazionali, come secondo IEC/ISA62443 o IEEE. Comprendono misure di

sicurezza organizzative, come l'assegnazione delle autorizzazioni di accesso e, anche, interventi tecnici, come la segmentazione della rete.

I trasmettitori con approvazione Ex de non possono essere collegati mediante l'interfaccia service (CDI-RJ45)!

Codice d'ordine per "Approvazione trasmettitore + sensore", opzioni (Ex de): BA, BB, C1, C2, GA, GB, MA, MB, NA, NB

Il dispositivo può essere integrato in una topologia ad anello. L'integrazione è eseguita mediante la connessione del morsetto per la trasmissione del segnale (uscita 1) e la connessione all'interfaccia service (CDI-RJ45) .

Ingresso

Variabile misurata

Variabili misurate dirette

- Portata massica
- Densità
- Temperatura

Variabili misurate calcolate

- Portata volumetrica
- Portata volumetrica compensata
- Densità di riferimento

Campo di misura

Campo di misura per liquidi

DN		Campo di misura, valori di fondo scala $\dot{m}_{min(F)}$ $\dot{m}_{max(F)}$	
[mm]	[in]	[kg/h]	[lb/min]
8	³ / ₈	0 2 000	0 73,50
15	1/2	0 6 500	0 238,9
25	1	0 18000	0 661,5
40	1½	0 45 000	0 1654
50	2	0 70 000	0 2 573
80	3	0 180 000	0 6615

Campo di misura per gas

Il valore di fondo scala dipende dalla densità e dalla velocità del suono del gas impiegato. Il valore di fondo scala può essere calcolato con le seguenti formule:

$$\dot{m}_{max(G)} = minimo \; di \qquad \qquad (\dot{m}_{max(F)} \cdot \rho_G : x \;) \; e$$

$$(\rho_G\cdot (c_G/2)\cdot d_i{}^2\cdot (\pi/4)\cdot 3600\cdot n)$$

ḿ _{max (G)}	Valore di fondo scala massimo per gas [kg/h]	
$\dot{\mathbf{m}}_{\max(F)}$ Valore di fondo scala massimo per liquidi [kg/h]		
$\dot{m}_{\max(G)} < \dot{m}_{\max(F)}$	$\dot{m}_{\max(G)}$ non può mai essere maggiore di $\dot{m}_{\max(F)}$	
$ ho_{G}$	Densità del gas in [kg/m³] alle condizioni operative	
х	Costante di limitazione della portata max. di gas [kg/m³]	
c_G	Velocità del suono (gas) [m/s]	
d _i	Diametro interno del tubo di misura [m]	
π	Pi	
n = 2	Numero di tubi di misura	

DN		х
[mm]	[in]	[kg/m³]
8	3/8	85
15	1/2	110
25	1	125
40	1½	125

DN		x
[mm]	[in]	[kg/m³]
50	2	125
80	3	155

Per calcolare il campo di misura, utilizzare il tool di selezione e dimensionamento *Applicator* → 🗎 129

Se si calcola il valore di fondo scala utilizzando le due formule:

- 1. Calcolare il valore di fondo scala con entrambe le formule.
- 2. Il valore più basso è quello che deve essere utilizzato.

Campo di misura consigliato

Soglia portata → 🖺 75

Campo di portata consentito

Superiore a 1000:1.

Quantità di portata superiori al valore fondoscala preimpostato non escludono l'unità dell'elettronica con il risultato, che i valori del totalizzatore sono registrati correttamente.

Segnale di ingresso


Varianti di uscita e ingresso

→ 🖺 15

Valori misurati esterni

Per migliorare l'accuratezza di alcune variabili misurate o per calcolare la portata volumetrica compensata per i gas, il sistema di automazione può trasmettere in modo continuo diversi valori misurati al misuratore:

- Pressione operativa per migliorare l'accuratezza (Endress+Hauser consiglia di usare un dispositivo di misura in pressione assoluta, ad es. Cerabar M o Cerabar S)
- Temperatura del fluido per migliorare l'accuratezza (ad es. iTEMP)
- Densità di riferimento per calcolare la portata volumetrica compensata per i gas



Si consiglia di acquisire dei valori misurati esterni per calcolare la portata volumetrica compensata.

Protocollo HART

I valori misurati sono trasferiti dal sistema di automazione al misuratore mediante protocollo HART. Il trasmettitore di pressione deve supportare le sequenti funzioni specifiche del protocollo:

- Protocollo HART
- Modalità burst

Ingresso in corrente

I valori misurati sono scritti dal sistema di automazione nel misuratore mediante l'ingresso in corrente $\rightarrow \ \ \cong \ \ 14.$

Comunicazione digitale

I valori misurati possono essere scritti dal sistema di automazione tramite:

- FOUNDATION Fieldbus
- PROFIBUS DP
- PROFIBUS PA
- Modbus RS485
- EtherNet/IP
- PROFINET
- PROFINET con Ethernet-APL

Ingresso in corrente 0/...20 mA

Ingresso in corrente	0/420 mA (attivo/passivo)
Range di corrente	420 mA (attivo)0/420 mA (passivo)
Risoluzione	1 μΑ
Caduta di tensione	Tipicamente: 0,6 2 V per 3,6 22 mA (passiva)
Tensione di ingresso massima	≤ 30 V (passiva)
Tensione circuito aperto	≤ 28,8 V (attiva)
Variabili in ingresso consentite	PressioneTemperaturaDensità

Ingresso di stato

Valori di ingresso massimi	■ DC −3 30 V ■ Se l'ingresso di stato è attivo (ON): R _i >3 kΩ
Tempo di risposta	Configurabile: 5 200 ms
Livello del segnale di ingresso	■ Segnale Low: -3 +5 V c.c. ■ Segnale High: 12 30 V c.c.
Funzioni assegnabili	 Off Azzera i singoli totalizzatori separatamente Azzeramento di tutti i totalizzatori Portata in stand-by

Uscita

Varianti di uscita e ingresso

A seconda dell'opzione selezionata per uscita/ingresso 1, sono disponibili diverse opzioni per le altre uscite e gli altri ingressi. È possibile selezionare una sola opzione per ogni uscita/ingresso ... 4. Le tabelle che seguono devono essere lette verticalmente (\downarrow) .

Esempio: se è stata selezionata l'opzione BA "4-20 mA HART" per uscita/ingresso 1, una delle opzioni A, B, D, E, F, H, I o J è disponibile per l'uscita 2 e una delle opzioni A, B, D, E, F, H, I o J è disponibile per le uscite 3 3 4.

Uscita/ingresso 1 e opzioni per uscita/ingresso 2



Opzioni per uscita/ingresso $3 e 4 \rightarrow \triangleq 16$

Codice d'ordine per "Uscita; ingresso 1" (020) →					0	pzioi	ni con	sent	ite				
Uscita in corrente 4 20 mA HART	ВА												
Uscita in corrente 4 20 mA HART Ex i passiva	1	CA											
Uscita in corrente 4 20 mA HART Ex i attiva		+	СС										
FOUNDATION Fieldbus			1	SA									
FOUNDATION Fieldbus Ex i				4	TA								
PROFIBUS DP					4	LA							
PROFIBUS PA						4	GA						
PROFIBUS PA Ex i							\	НА					
Modbus RS485								\	MA				
Switch EtherNet/IP a 2 porte integrato									\	NA			
Switch PROFINET a 2 porte integrato										4	RA		
PROFINET con Ethernet-APL											\	RB	
PROFINET con Ethernet-APL Ex i												4	RC
Codice d'ordine per "Uscita; ingresso 2" (021) →	4	+	4	4	4	4	4	4	\	4	\	\	\
Non assegnato	A	Α	Α	Α	Α	Α	Α	Α	Α	Α	Α	Α	Α
Uscita in corrente da 4 a 20 mA	В			В		В	В		В	В	В	В	
Uscita in corrente 4 20 mA Ex i passiva		С	С		С			С					С
Ingresso/uscita configurabile dall'utente 1)	D			D		D	D		D	D	D	D	
Uscita impulsi/frequenza/contatto	Е			Е		Е	Е		Е	Е	Е	Е	
Doppia uscita impulsiva ²⁾	F								F				
Uscita impulsi/frequenza/contatto Ex i passiva		G	G		G			G					G
Uscita a relè	Н			Н		Н	Н		Н	Н	Н	Н	
Ingresso in corrente 0/420 mA	I			I		I	I		I	I	I	I	
Ingresso di stato	J			J		J	J		J	J	J	J	

¹⁾ Un ingresso o un'uscita specifico/a può essere assegnato a un ingresso/uscita configurabile dall'utente \rightarrow $\stackrel{\text{\tiny \square}}{}$ 23.

²⁾ Se la doppia uscita impulsiva (F) è selezionata per uscita/ingresso 2 (021), per uscita/ingresso 3 (022) è disponibile solo l'opzione di doppia uscita impulsiva (F).

Uscita/ingresso 1 e opzioni per uscita/ingresso 3 e 4

Opzioni per uscita/ingresso 2 → 🖺 15

Codice d'ordine per "Uscita; ingresso 1" (020) →					0	pzior	ni con	sent	ite				
Uscita in corrente 4 20 mA HART	ВА												
Uscita in corrente 4 20 mA HART Ex i passiva	\	CA											
Uscita in corrente 4 20 mA HART Ex i attiva		4	СС										
FOUNDATION Fieldbus			4	SA									
FOUNDATION Fieldbus Ex i				\	TA								
PROFIBUS DP					4	LA							
PROFIBUS PA						4	GA						
PROFIBUS PA Ex i							4	НА					
Modbus RS485								4	MA				
Switch EtherNet/IP a 2 porte integrato									\	NA			
Switch PROFINET a 2 porte integrato										\	RA		
PROFINET con Ethernet-APL											4	RB	
PROFINET con Ethernet-APL Ex i												4	RC
Codice d'ordine per "Uscita; ingresso 3" (022), "Uscita; ingresso 4" (023) $^{1)} \rightarrow$		4	\	4	4	4	\	4	\	4	4	4	4
Non assegnato	Α	Α	Α	Α	Α	Α	Α	Α	Α	Α	Α	Α	Α
Uscita in corrente da 4 a 20 mA	В					В			В	В	В	В	
Uscita in corrente 4 20 mA Ex i passiva ²⁾		С	С										
Ingresso/uscita configurabile dall'utente	D					D			D	D	D	D	
Uscita impulsi/frequenza/contatto	E					Е			Е	Е	Е	Е	
Doppia uscita impulsiva (slave) ³⁾	F								F				
Uscita impulsi/frequenza/contatto Ex i passiva 4)		G	G										
Uscita a relè	Н					Н			Н	Н	Н	Н	
Ingresso in corrente 0/420 mA	I					I			I	I	I	I	
Ingresso di stato	J					J			J	J	J	J	

Il codice d'ordine per "Uscita; ingresso 4" (023) è disponibile solo per il trasmettitore Proline 500-digitale, codice d'ordine per "Elettronica ISEM 1) integrata", opzione A.

L'opzione di uscita in corrente 4 ... 20 mA Ex i passiva (C) non è disponibile per ingresso/uscita 4.

³⁾ 4)

L'opzione di doppia uscita impulsiva (F) non è disponibile per ingresso/uscita 4.

Per l'uscita/ingresso 4 l'opzione di uscita impulsi/frequenza/contatto Ex i passiva (G) non è disponibile.

Segnale di uscita

Uscita in corrente 4 ... 20 mA HART

Codice ordine	"Uscita; ingresso 1" (20): Opzione BA: uscita in corrente 420 mA HART
Modalità del segnale	Può essere impostata su: Attiva Passiva
Campo corrente	Può essere impostata su: 420 mA NAMUR 420 mA US 420 mA 020 mA (solo con modalità del segnale attiva) Corrente fissata
Tensione circuito aperto	28,8 V c.c. (attiva)
Tensione di ingresso massima	30 V c.c. (passiva)
Carico	250 700 Ω
Risoluzione	0,38 μΑ
Smorzamento	Configurabile: 0 999,9 s
Variabili misurate assegnabili	 Portata massica Portata volumetrica Portata volumetrica compensata Densità Densità di riferimento Temperatura Temperatura dell'elettronica Frequenza di oscillazione 0 Smorzamento oscillazione 0 Asimmetria del segnale Corrente eccitatore 0 Il numero di opzioni disponibili aumenta se il misuratore dispone di uno o più pacchetti applicativi.

Uscita in corrente 4 ... 20 mA HART Ex i

Codice ordine	"Uscita; ingresso 1" (20), scegliere tra: Opzione CA: uscita in corrente 420 mA HART Ex i passiva Opzione CC: uscita in corrente 420 mA HART Ex i attiva
Modalità del segnale	Dipende dalla versione d'ordine selezionata.
Campo corrente	Può essere impostata su: 420 mA NAMUR 420 mA US 420 mA 020 mA (solo con modalità del segnale attiva) Corrente fissata
Tensione circuito aperto	21,8 V c.c. (attiva)
Tensione di ingresso massima	30 V c.c. (passiva)
Carico	 250 400 Ω (attivo) 250 700 Ω (passivo)
Risoluzione	0,38 μΑ

Smorzamento	Configurabile: 0 999,9 s
Variabili misurate assegnabili	 Portata massica Portata volumetrica Portata volumetrica compensata Densità Densità di riferimento Temperatura Temperatura dell'elettronica Frequenza di oscillazione 0 Smorzamento oscillazione 0 Asimmetria del segnale Corrente eccitatore 0
	Il numero di opzioni disponibili aumenta se il misuratore dispone di uno o più pacchetti applicativi.

FOUNDATION Fieldbus

FOUNDATION Fieldbus	H1, IEC 61158-2, isolato galvanicamente
Trasferimento dati	31,25 kbit/s
Consumo di corrente	10 mA
Tensione di alimentazione consentita	9 32 V
Connessione del bus	Con protezione integrata contro l'inversione di polarità

PROFIBUS DP

Codifica del segnale	Codice NRZ
Trasferimento dati	9,6 kBaud12 MBaud
Resistore di terminazione	Integrato, può essere attivato tramite DIP switch

PROFIBUS PA

PROFIBUS PA	Secondo EN 50170 Volume 2, IEC 61158-2 (MBP), isolato galvanicamente
Trasmissione dati	31,25 kbit/s
Consumo di corrente	10 mA
Tensione di alimentazione consentita	9 32 V
Connessione del bus	Con protezione integrata contro l'inversione di polarità

Modbus RS485

Interfaccia fisica	RS485 secondo lo standard EIA/TIA-485
Resistore di terminazione	Integrato, può essere attivato tramite DIP switch

EtherNet/IP

Standard Secondo IEEE 802.3	
-----------------------------	--

PROFINET

Standard	Secondo IEEE 802.3
----------	--------------------

PROFINET con Ethernet-APL

Uso del dispositivo	Connessione dei dispositivo a uno switch da campo APL Il dispositivo può essere utilizzato solo in base alle seguenti classificazioni delle porte APL: ■ Se utilizzato in aree pericolose: SLAA o SLAC ¹¹ ■ Se utilizzato in aree sicure: SLAX Valori di connessione dello switch da campo APL (corrisponde alla classificazione delle porte APL SPCC o SPAA, ad esempio): ■ Tensione di ingresso massima: 15 V _{DC} ■ Valori di uscita minimi: 0,54 W Connessione del dispositivo a uno switch SPE Il dispositivo può essere utilizzato solo in base alla seguente classe di potenza PoDL: se utilizzato in area sicura: classe di potenza PoDL 10 Valori di connessione dello switch SPE (corrisponde alla classe di potenza PoDL 10, 11 o 12): ■ Tensione di ingresso massima: 30 V _{DC} ■ Valori di uscita minimi: 1,85 W
PROFINET	Secondo IEC 61158 e IEC 61784
Ethernet-APL	Secondo IEEE 802.3cg, specifiche del profilo di porta APL v1.0, isolata galvanicamente
Trasferimento dati	10 Mbit/s
Consumo di corrente	Trasmettitore ■ Max. 400 mA(24 V) ■ Max. 200 mA (110 V, 50/60 Hz; 230 V, 50/60 Hz)
Tensione di alimentazione consentita	9 30 V
Connessione di rete	Con protezione integrata contro l'inversione di polarità

 Per ulteriori informazioni sull'utilizzo del dispositivo in area pericolosa, vedere le Istruzioni di sicurezza specifiche Ex

Uscita in corrente da 4 a 20 mA

Codice ordine	"Uscita; ingresso 2" (21), "Uscita; ingresso 3" (022) o "Uscita; ingresso 4" (023): Opzione B: uscita in corrente 420 mA
Modalità del segnale	Può essere impostata su: Attiva Passiva
Range di corrente	Può essere impostata su: 420 mA NAMUR 420 mA US 420 mA 020 mA (solo con modalità del segnale attiva) Corrente fissata
Valori di uscita massimi	22,5 mA
Tensione circuito aperto	28,8 V c.c. (attiva)
Tensione di ingresso massima	30 V c.c. (passiva)
Carico	0 700 Ω
Risoluzione	0,38 μΑ

Smorzamento	Configurabile: 0 999,9 s
Variabili misurate assegnabili	 Portata massica Portata volumetrica Portata volumetrica compensata Densità Densità di riferimento Temperatura Temperatura dell'elettronica Frequenza di oscillazione 0 Smorzamento oscillazione 0 Asimmetria del segnale Corrente eccitatore 0 Il numero di opzioni disponibili aumenta se il misuratore dispone di uno o più pacchetti applicativi.

Uscita in corrente 4 ... 20 mA Ex i passiva

Codice ordine	"Uscita; ingresso 2" (21), "Uscita; ingresso 3" (022): Opzione C: uscita in corrente 420 mA Ex i passiva
Modalità del segnale	Passiva
Range di corrente	Può essere impostata su: 420 mA NAMUR 420 mA US 420 mA Corrente fissata
Valori di uscita massimi	22,5 mA
Tensione di ingresso massima	DC 30 V
Carico	0 700 Ω
Risoluzione	0,38 μΑ
Smorzamento	Configurabile: 0 999 s
Variabili misurate assegnabili	 Portata massica Portata volumetrica Portata volumetrica compensata Densità Densità di riferimento Temperatura Temperatura dell'elettronica Frequenza di oscillazione 0 Smorzamento oscillazione 0 Asimmetria del segnale Corrente eccitatore 0 Il numero di opzioni disponibili aumenta se il misuratore dispone di uno o più pacchetti applicativi.

Uscita impulsi/frequenza/contatto

Funzione	Può essere impostata come uscita impulsi, uscita in frequenza o uscita contatto
Versione	Open collector Può essere impostata su: Attiva Passiva Passiva NAMUR Ex i, passiva
Valori di ingresso massimi	30 V c.c., 250 mA (passiva)
Tensione circuito aperto	28,8 V c.c. (attiva)

20

Caduta di tensione	Per 22,5 mA: ≤ 2 V c.c.
Uscita impulsi	
Valori di ingresso massimi	30 V c.c., 250 mA (passiva)
Corrente di uscita massima	22,5 mA (attiva)
Tensione circuito aperto	28,8 V c.c. (attiva)
Larghezza impulso	Configurabile: 0,05 2 000 ms
Frequenza di impulso massima	10 000 Impulse/s
Valore impulso	Configurabile
Variabili misurate assegnabili	 Portata massica Portata volumetrica Portata volumetrica compensata
Impulsi/frequenza	
Valori di ingresso massimi	30 V c.c., 250 mA (passiva)
Corrente di uscita massima	22,5 mA (attiva)
Tensione circuito aperto	28,8 V c.c. (attiva)
Frequenza in uscita	Configurabile: valore fondoscala frequenza 2 $10000\text{Hz}(f_{\text{max.}} = 12500\text{Hz})$
Smorzamento	Configurabile: 0 999,9 s
Rapporto impulso/pausa	1:1
Variabili misurate assegnabili	 Portata massica Portata volumetrica Portata volumetrica compensata Densità Densità di riferimento Temperatura Temperatura dell'elettronica Frequenza di oscillazione 0 Smorzamento di oscillazione 0 Asimmetria del segnale Corrente eccitatore 0 Il numero di opzioni disponibili aumenta se il misuratore dispone di uno o più pacchetti applicativi.
Uscita contatto	
Valori di ingresso massimi	30 V c.c., 250 mA (passiva)
Tensione circuito aperto	28,8 V c.c. (attiva)
Comportamento di commutazione	Binario, conduce o non conduce
Ritardo di commutazione	Configurabile: 0 100 s

Numero di cicli di commutazione	Illimitato
Funzioni assegnabili	 Off On Comportamento diagnostico Valore di soglia Portata massica Portata volumetrica Portata volumetrica compensata Densità Densità di riferimento Temperatura Totalizzatore 1-3 Monitoraggio della direzione del flusso Stato Rilevamento tubo parzialmente pieno Taglio bassa portata Il numero di opzioni disponibili aumenta se il misuratore dispone di uno o più pacchetti applicativi.

Doppia uscita impulsiva

Funzione	Doppio impulso
Versione	Open collector
	Può essere impostata su: Attiva Passiva Passiva NAMUR
Valori di ingresso massimi	c.c 30 V, 250 mA (passiva)
Tensione circuito aperto	c.c. 28,8 V(attiva)
Caduta di tensione	Per 22,5 mA: ≤ c.c. 2 V
Frequenza in uscita	Configurabile: 0 1000 Hz
Smorzamento	Configurabile: 0 999 s
Rapporto impulso/pausa	1:1
Variabili misurate assegnabili	 Portata massica Portata volumetrica Portata volumetrica compensata Densità Densità di riferimento Temperature Il numero di opzioni disponibili aumenta se il misuratore dispone di uno o più pacchetti applicativi.

Uscita a relè

Funzione	Uscita contatto
Versione	Uscita a relè, isolata galvanicamente
Comportamento di commutazione	Può essere impostata su: NA (Normalmente aperto), impostazione di fabbrica NC (normalmente chiuso)

Capacità di commutazione massima (passiva)	■ 30 V C.C., 0,1 A ■ 30 V C.A., 0,5 A
Funzioni assegnabili	■ Off ■ On ■ Comportamento diagnostico ■ Valore di soglia ■ Portata massica ■ Portata volumetrica ■ Portata volumetrica compensata ■ Densità ■ Densità di riferimento ■ Temperatura ■ Totalizzatore 1-3 ■ Monitoraggio della direzione del flusso ■ Stato ■ Rilevamento tubo parzialmente pieno ■ Taglio bassa portata Il numero di opzioni disponibili aumenta se il misuratore dispone di uno o più pacchetti applicativi.

Ingresso/uscita configurabile dall'utente

Durante la messa in servizio del dispositivo, è assegnato **un** ingresso o un'uscita specifica a un ingresso/uscita configurabile dall'utente (I/O configurabile).

Sono disponibili per l'assegnazione i seguenti ingressi e uscite:

- Selezione dell'uscita in corrente: 4...20 mA (attiva), 0/4...20 mA (passiva)
- Uscita impulsi/frequenza/contatto
- Selezione dell'ingresso in corrente: 4...20 mA (attivo), 0/4...20 mA (passivo)
- Ingresso di stato

I valori tecnici corrispondono a quelli di uscite e ingressi descritti in questo paragrafo.

Segnale di allarme

A seconda dell'interfaccia, le informazioni sul guasto sono visualizzate come segue:

Uscita in corrente HART

Diagnostica del dispositivo	Le condizioni del dispositivo possono essere richiamate mediante HART Command 48

PROFIBUS PA

Messaggi di stato e di allarme	Diagnostica in conformità al Profilo 3.02 PROFIBUS PA
Corrente di guasto FDE (Fault Disconnection Electronic)	0 mA

PROFIBUS DP

Messaggi di stato e di allarme	Diagnostica in conformità al Profilo 3.02 PROFIBUS PA

EtherNet/IP

Diagnostica del dispositivo	Le condizioni del dispositivo possono essere richiamate in Input Assembly
-----------------------------	---

PROFINET

Diagnostica del dispositivo	Secondo "Application Layer protocol for decentralized periphery", Versione 2.3
-----------------------------	--

PROFINET con Ethernet-APL

Diagnostica del dispositivo	Diagnostica secondo PROFINET PA Profile 4	
-----------------------------	---	--

FOUNDATION Fieldbus

Messaggi di stato e di allarme	Diagnostica secondo FF-891
Corrente di guasto FDE (Fault Disconnection Electronic)	0 mA

Modbus RS485

Modalità di guasto	Selezione:
_	Valore NaN anziché valore di correnteUltimo valore valido

Uscita in corrente 0/4...20 mA

4...20 mA

Modalità di guasto	Selezione: 4 20 mA secondo raccomandazioni NAMUR NE 43 4 20 mA secondo US Valore min.: 3,59 mA
	 Valore min.: 3,59 mA Valore max.: 22,5 mA Valori liberamente definibili tra: 3,59 22,5 mA Valore attuale Ultimo valore valido

0...20 mA

Modalità di guasto	Selezione:
	 Allarme di massimo: 22 mA Valori liberamente definibili tra: 0 20.5 mA
	- valour noctamente derimoni da. o 20,5 mm

Uscita impulsi/frequenza/contatto

Uscita impulsi	
Modalità di guasto	Selezione: Valore attuale Nessun impulso
Uscita in frequenza	
Modalità di guasto	Selezione: Valore attuale O Hz Valore definito (f max 2 12 500 Hz)
Uscita contatto	
Modalità di guasto	Selezione: Stato attuale Apertura Chiuso

24

Uscita a relè

Modalità di guasto	Selezione:
	Stato attuale
	■ Apertura
	■ Chiuso

Display locale

Display alfanumerico	Con le informazioni sulla causa e gli interventi correttivi
Retroilluminazione	La retroilluminazione rossa segnala un errore del dispositivo.



Segnale di stato secondo raccomandazione NAMUR NE 107

Interfaccia/protocollo

- Mediante comunicazione digitale:
 - Protocollo HART
 - FOUNDATION Fieldbus
 - PROFIBUS PA
 - PROFIBUS DP
 - Modbus RS485
 - EtherNet/IP
 - PROFINET
 - PROFINET con Ethernet-APL
- Mediante interfaccia service
 - Interfaccia service CDI-RJ45
 - Interfaccia WLAN

Display alfanumerico	Con le informazioni sulla causa e gli interventi correttivi
----------------------	---



Informazioni addizionali sul funzionamento a distanza $\rightarrow~ binact{1}{1}$

Web browser

Display alfanumerico	Con le informazioni sulla causa e gli interventi correttivi
----------------------	---

Diodi a emissione di luce (LED)

Informazioni di stato	Lo stato è indicato da diversi LED
	Le seguenti informazioni sono visualizzate in base alla versione del dispositivo: Tensione di alimentazione attiva Trasmissione dati attiva Si è verificato un allarme/errore del dispositivo Rete EtherNet/IP disponibile Connessione EtherNet/IP stabilita Rete PROFINET disponibile Connessione PROFINET stabilita Funzione lampeggiante PROFINET

Carico

Dati della connessione Ex

Valori correlati alla sicurezza

Codice d'ordine per "Uscita; ingresso 1"	Tipo di uscita	Valori correlati alla sicurezza "Uscita; ingresso 1"			
		26 (+)	27 (-)		
Opzione BA	Uscita in corrente 4 20 mA HART	$U_{N} = 30 V_{DC}$ $U_{M} = 250 V_{AC}$			
Opzione GA	PROFIBUS PA	$U_{N} = 32 V_{DC}$ $U_{M} = 250 V_{AC}$			
Opzione LA	PROFIBUS DP	$U_N = 32 V_{DC}$ $U_M = 250 V_{AC}$			
Opzione MA	Modbus RS485	$U_{N} = 30 V_{DC}$ $U_{M} = 250 V_{AC}$			
Opzione SA	FOUNDATION Fieldbus	$U_{N} = 32 V_{DC}$ $U_{M} = 250 V_{AC}$			
Opzione NA	EtherNet/IP	$U_{N} = 30 V_{DC}$ $U_{M} = 250 V_{AC}$			
Opzione RA	PROFINET	$U_{N} = 30 V_{DC}$ $U_{M} = 250 V_{AC}$			
Opzione RB	PROFINET con Ethernet- APL	$ \begin{array}{l} Profilo \ di \ porta \ APL \ SLAX \\ SPE \ PoDL \ classi \ 10, \ 11, \ 12 \\ U_N = 30 \ V_{DC} \\ U_M = 250 \ V_{AC} \end{array} $			

Codice d'ordine per	Tipo di uscita	Valori correlati alla sicurezza			Va		
"Uscita; ingresso 2" "Uscita; ingresso 3" "Uscita; ingresso 4"		Uscita; ingresso		Uscita; ingresso 3		Uscita; ingresso	
, 3		24 (+)	25 (-)	22 (+)	23 (-)	20 (+)	21 (-)
Opzione B	Uscita in corrente 4 20 mA	$U_N = 30 \ V_{DC}$ $U_M = 250 \ V_{AC}$					
Opzione D	Ingresso/uscita configurabile dall'utente	$U_N = 30 V_{DC}$ $U_M = 250 V_{AC}$					
Opzione E	Uscita impulsi/ frequenza/contatto	$U_{N} = 30 V_{DC}$ $U_{M} = 250 V_{AC}$					
Opzione F	Doppia uscita impulsiva	$U_{N} = 30 V_{DC}$ $U_{M} = 250 V_{AC}$					
Opzione H	Uscita a relè	$\begin{array}{l} U_{N} = 30 \ V_{DC} \\ I_{N} = 100 \ mA_{DC} / 500 \ mA_{AC} \\ U_{M} = 250 \ V_{AC} \end{array}$					
Opzione I	Ingresso in corrente 4 20 mA	$U_{N} = 30 V_{DC}$ $U_{M} = 250 V_{AC}$					
Opzione J	Ingresso di stato	$\begin{array}{l} U_N = 30 \ V_{DC} \\ U_M = 250 \ V_{AC} \end{array}$					

¹⁾ Il codice d'ordine "Uscita; ingresso 4" è disponibile solo per il trasmettitore Proline 500-digitale.

Valori di sicurezza intrinseca

Codice d'ordine "Uscita; ingresso 1"	Tipo di uscita	Valori di sicurezza intrinseca "Uscita; ingresso 1"		
		26 (+)	27 (-)	
Opzione CA	Uscita in corrente 4 20 mA HART Ex i passiva	$\begin{split} &U_{i} = 30 \text{ V} \\ &I_{i} = 100 \text{ mA} \\ &P_{i} = 1,25 \text{ W} \\ &L_{i} = 0 \mu\text{H} \\ &C_{i} = 6 \text{ nF} \end{split}$		
Opzione CC	Uscita in corrente 4 20 mA HART Ex i attiva	Ex ia $^{1)}$ $U_0 = 21.8 \text{ V}$ $I_0 = 90 \text{ mA}$ $P_0 = 491 \text{ mW}$ $L_0 = 4.1 \text{ mH (IIC)/15 mH (IIB)}$ $C_0 = 160 \text{ nF (IIC)/}$ $1 160 \text{ nF (IIB)}$	Ex ic 2) $U_{0} = 21.8 \text{ V}$ $l_{0} = 90 \text{ mA}$ $P_{0} = 491 \text{ mW}$ $L_{0} = 9 \text{ mH (IIC)/39 mH (IIB)}$ $C_{0} = 600 \text{ nF (IIC)/}$ 4000 nF (IIB)	
		$U_{i} = 30 \text{ V}$ $I_{i} = 10 \text{ mA}$ $P_{i} = 0.3 \text{ W}$ $L_{i} = 5 \mu\text{H}$ $C_{i} = 6 \text{ nF}$		
Opzione HA	PROFIBUS PA Ex i (FISCO Field Device)	$Ex ia ^{1} \\ U_{i} = 30 V \\ I_{i} = 570 mA \\ P_{i} = 8,5 W \\ L_{i} = 10 \mu H \\ C_{i} = 5 nF$	Ex ic $^{2)}$ $U_i = 32 \text{ V}$ $l_i = 570 \text{ mA}$ $P_i = 8,5 \text{ W}$ $L_i = 10 \mu\text{H}$ $C_i = 5 \text{ nF}$	
Opzione TA	FOUNDATION Fieldbus Ex i	$Ex ia ^{1} \\ U_{i} = 30 V \\ I_{i} = 570 mA \\ P_{i} = 8,5 W \\ L_{i} = 10 \mu H \\ C_{i} = 5 nF$	Ex ic $^{2)}$ $U_{i} = 32 \text{ V}$ $l_{i} = 570 \text{ mA}$ $P_{i} = 8,5 \text{ W}$ $L_{i} = 10 \mu\text{H}$ $C_{i} = 5 \text{ nF}$	
Opzione RC	PROFINET con Ethernet- APL Ex i	Ex ia ¹⁾ Carico di potenza 2-WISE, profilo di porta APL SLAA	Ex ic ²⁾ Carico di potenza 2-WISE, profilo di porta APL SLAA	

- 1)
- Disponibile solo per trasmettitore Proline 500 Zona 1; Classe I, Divisione 1.

 Disponibile solo per trasmettitore Zona 2; Classe I, Divisione 2 e solo per trasmettitore Proline 500 digitale

Codice d'ordine per	Tipo di uscita	Valori a sicurezza intrinseca o valori NIFW								
"Uscita; ingresso 2" "Uscita; ingresso 3" "Uscita; ingresso 4"		Uscita; ingresso 2		,					Jscita; resso 4 ¹⁾	
		24 (+)	25 (-)	22 (+)	23 (-)	20 (+)	21 (-)			
Opzione C	Uscita in corrente 4 20 mA Ex i passiva	$U_{i} = 30 \text{ V}$ $l_{i} = 100 \text{ m}$ $P_{i} = 1,25$ $L_{i} = 0$ $C_{i} = 0$	nA							
Opzione G	Uscita impulsi/ frequenza/contatto Ex i passiva	$\begin{aligned} &U_i = 30 \text{ V} \\ &l_i = 100 \text{ n} \\ &P_i = 1,25 \\ &L_i = 0 \\ &C_i = 0 \end{aligned}$	nA							

Il codice d'ordine "Uscita; ingresso 4" è disponibile solo per il trasmettitore Proline 500-digital.

Taglio bassa portata

I punti di commutazione per il taglio bassa portata sono impostabili dall'utente.

Isolamento galvanico

Le uscite sono isolate galvanicamente: • dall'alimentazione

- tra di loro
- dal morsetto equipotenziale (PE)

Dati specifici del protocollo

HART

ID produttore	0x11
ID tipo di dispositivo	0x3B
Revisione del protocollo HART	7
File descrittivi del dispositivo (DTM, DD)	Informazioni e file disponibili all'indirizzo: www.endress.com
Carico HART	Min. 250 Ω
Integrazione di sistema	Informazioni sull'integrazione del sistema: Istruzioni di funzionamento → 🗎 130.
	 Variabili misurate mediante protocollo HART Funzionalità Burst Mode

FOUNDATION Fieldbus

ID produttore	0x452B48 (hex)	
Numero ident	0x103B (hex)	
Revisione del dispositivo	1	
Revisione DD	Informazioni e file disponibili all'indirizzo:	
Revisione CFF	www.endress.comwww.fieldcommgroup.org	
ITK (Interoperability Test Kit)	Versione 6.2.0	
Numero campagna test ITK	Informazioni: www.endress.com www.fieldcommgroup.org	
Capacità Link Master (LAS, Link Active Scheduler)	Sì	
Selezione di "Link Master" e "Basic Device"	Sì Impostazione di fabbrica: Basic Device	
Indirizzo nodo	Impostazione di fabbrica: 247 (0xF7)	
Funzioni supportate	Sono supportati i seguenti metodi: Riavvio ENP Restart Diagnostica Imposta su OOS Imposta su AUTO Leggi dati andamento Leggi logbook eventi	
VCR (Virtual communication re	elationship)	
Numero di VCR	44	
Numero di Link object in VFD	50	
Voci permanenti	1	
VCR client	0	
VCR server	10	
VCR source	43	
VCR sink	0	
VCR subscriber	43	

VCR publisher	43	
Funzionalità di collegamento relative		
Intervallo di tempo	4	
Ritardo min. tra PDU	8	
Ritardo risposta max.	16	
Integrazione di sistema	Informazioni sull'integrazione del sistema: Istruzioni di funzionamento → 🖺 130. ■ Trasmissione ciclica dei dati ■ Descrizione dei moduli ■ Tempi di esecuzione ■ Metodi	

PROFIBUS DP

ID produttore	0x11
Numero ident	0x156F
Versione profilo	3.02
File descrittivi del dispositivo (GSD, DTM, DD)	Informazioni e file disponibili all'indirizzo: ■ https://www.endress.com/download Sulla pagina prodotto del dispositivo: PRODUCTS → Product Finder → Links ■ https://www.profibus.com
Funzioni supportate	 Identificazione e manutenzione Identificazione del dispositivo estremamente semplice da parte del sistema di controllo e mediante targhetta Upload/download PROFIBUS La lettura e la scrittura dei parametri risultano fino a dieci volte più veloci mediante l'upload/download PROFIBUS Informazioni di stato riassuntive Informazioni diagnostiche semplici e intuitive grazie alla classificazione dei possibili messaggi diagnostici
Configurazione dell'indirizzo del dispositivo	 DIP switch sul modulo dell'elettronica I/O Mediante tool operativi (es. FieldCare)
Compatibilità con il modello precedente	Se si sostituisce il dispositivo, il misuratore Promass 500 è compatibile con i dati ciclici dei modelli precedenti. Non sono richiesti adattamenti dei parametri ingegneristici della rete PROFIBUS al file GSD del misuratore Promass 500. Modello precedente:
	Promass 83 PROFIBUS DP ■ Numero ID: 1529 (hex) ■ File GSD esteso: EH3x1529.gsd ■ File GSD standard: EH3_1529.gsd
	Descrizione dell'ambito funzione della compatibilità: Istruzioni di funzionamento → 🖺 130.
Integrazione di sistema	Informazioni sull'integrazione del sistema: Istruzioni di funzionamento $ ightarrow$ 130.
	 Trasmissione ciclica dei dati Modello a blocchi Descrizione dei moduli

PROFIBUS PA

ID produttore	0x11
Numero ident	0x156D
Versione profilo	3.02

File descrittivi del dispositivo (GSD, DTM, DD)	Informazioni e file disponibili all'indirizzo: ■ https://www.endress.com/download Sulla pagina prodotto del dispositivo: PRODUCTS → Product Finder → Links ■ https://www.profibus.com
Funzioni supportate	 Identificazione e manutenzione Identificazione del dispositivo estremamente semplice da parte del sistema di controllo e mediante targhetta Upload/download PROFIBUS La lettura e la scrittura dei parametri risultano fino a dieci volte più veloci mediante l'upload/download PROFIBUS Informazioni di stato riassuntive Informazioni diagnostiche semplici e intuitive grazie alla classificazione dei possibili messaggi diagnostici
Configurazione dell'indirizzo del dispositivo	 DIP switch sul modulo dell'elettronica I/O Display locale Mediante tool operativi (es. FieldCare)
Compatibilità con il modello precedente	Se si sostituisce il dispositivo, il misuratore Promass 500 è compatibile con i dati ciclici dei modelli precedenti. Non sono richiesti adattamenti dei parametri ingegneristici della rete PROFIBUS al file GSD del misuratore Promass 500.
	Modelli precedenti: Promass 80 PROFIBUS PA Numero ID: 1528 (hex) File GSD esteso: EH3x1528.gsd File GSD standard: EH3_1528.gsd Promass 83 PROFIBUS PA Numero ID: 152A (hex) File GSD esteso: EH3x152A.gsd File GSD standard: EH3_152A.gsd
	Descrizione dell'ambito funzione della compatibilità: Istruzioni di funzionamento → 🖺 130.
Integrazione di sistema	Informazioni sull'integrazione del sistema: Istruzioni di funzionamento $ ightarrow$ $ ightharpoonup 130.$
	 Trasmissione ciclica dei dati Modello a blocchi Descrizione dei moduli

Modbus RS485

Protocollo	Modbus Applications Protocol Specification V1.1					
Tempi di risposta	 Accesso diretto ai dati: tipicamente 25 50 ms Buffer a scansione automatica (campo dati): tipicamente 3 5 ms 					
Device type	slave					
Range di indirizzi per lo slave	1 247					
Range di indirizzi per la trasmissione	0					
Codici operativi	 03: lettura del registro hold 04: lettura del registro degli inserimenti 06: scrittura di singoli registri 08: diagnostica 16: scrittura di diversi registri 23: lettura/scrittura di diversi registri 					
Messaggi di trasmissione	Sono supportati dai seguenti codici: O6: scrittura di singoli registri 16: scrittura di diversi registri 23: lettura/scrittura di diversi registri					

30

Baud rate supportato	 1200 BAUD 2400 BAUD 4800 BAUD 9600 BAUD 19200 BAUD 38400 BAUD 57600 BAUD 115200 BAUD
Modalità di trasferimento dati	ASCII RTU
Accesso ai dati	Tutti i parametri del dispositivo sono accessibili mediante Modbus RS485. Per informazioni sul registro Modbus
Compatibilità con il modello precedente	Se il dispositivo viene sostituito, il misuratorePromass 500 supporta la compatibilità dei registri Modbus per le variabili di processo e le informazioni diagnostiche con il modello precedente Promass 83. Non è necessario modificare i parametri ingegneristici nel sistema di automazione. □ Descrizione dell'ambito funzione della compatibilità: Istruzioni di funzionamento → 130.
Integrazione di sistema	Informazioni sull'integrazione del sistema: Istruzioni di funzionamento → 🖹 130. ■ Informazioni su Modbus RS485 ■ Codici operativi ■ Informazioni sul registro ■ Tempo di risposta ■ Mappa dati Modbus

EtherNet/IP

Protocollo	 CIP Networks Library Volume 1: Common Industrial Protocol CIP Networks Library Volume 2: EtherNet/IP Adaptation of CIP 					
Tipo di comunicazione	■ 10Base-T ■ 100Base-TX					
Profilo del dispositivo	Dispositivo generico (tipo di prodotto: 0x2B)					
ID produttore	0x000049E					
ID tipo di dispositivo	0x103B					
Velocità di trasmissione	Automatica $^{10}\!\!/_{100}$ Mbit con rilevamento half-duplex e full-duplex					
Polarità	olarità automatica per la correzione automatica di coppie incrociate TxD e xD					
Connessioni CIP supportate	Max. 3 connessioni					
Connessioni esplicite	Max. 6 connessioni					
Connessioni I/O	Max. 6 connessioni (scanner)					
Opzioni di configurazione per il misuratore	 DIP switch sul modulo dell'elettronica per l'indirizzamento IP Software specifico del produttore (FieldCare) Profilo Add-on di livello 3 per i sistemi di controllo Rockwell Automation Web browser Scheda tecnica elettronica (EDS) incorporata nel misuratore 					
Configurazione dell'interfaccia EtherNet	 Velocità: 10 MBit, 100 MBit, auto (impostazione di fabbrica) Duplex: half-duplex, full-duplex, auto (impostazione di fabbrica) 					
Configurazione dell'indirizzo del dispositivo	 DIP switch sul modulo dell'elettronica per l'indirizzamento IP (ultimi otto caratteri) DHCP Software specifico del produttore (FieldCare) Profilo Add-on di livello 3 per i sistemi di controllo Rockwell Automation Web browser Software EtherNet/IP, ad es. RSLinx (Rockwell Automation) 					

Device Level Ring (DLR)	Si
Integrazione di sistema	Informazioni sull'integrazione del sistema: Istruzioni di funzionamento $ ightarrow$ 130.
	 Trasmissione ciclica dei dati Modello a blocchi Gruppi in ingresso e uscita

PROFINET

Protocollo	Protocollo del livello di applicazione per dispositivo periferico decentralizzato e automazione distribuita, versione 2.3					
Tipo di comunicazione	100 MBit/s					
Classe di conformità	Classe di conformità B					
Classe Netload	Netload Classe 2 a 10 Mbps					
Velocità di trasmissione	Automatica 100 Mbit/s con rilevamento full-duplex					
Tempi del ciclo	Da 8 ms					
Polarità	Polarità automatica per la correzione automatica di coppie incrociate TxD e RxD					
MRP (Media Redundancy Protocol)	Sì					
Supporto ridondanza di sistema	Ridondanza di sistema S2 (2 AR con 1 NAP)					
Profilo del dispositivo	Identificativo interfaccia applicazione 0xF600 Dispositivo generico					
ID produttore	0x11					
ID tipo di dispositivo	0x843B					
File descrittivi del dispositivo (GSD, DTM, DD)	Informazioni e file disponibili all'indirizzo: ■ www.endress.com Sulla pagina prodotto del dispositivo: Documents/Software → Device drivers ■ www.profibus.com					
Connessioni supportate	 2 x AR (AR controllore I/O) 1 x AR (AR dispositivo supervisore I/O) 1 x ingresso CR (Communication Relation) 1 x uscita CR (Communication Relation) 1 x allarme CR (Communication Relation) 					
Opzioni di configurazione per il misuratore	 DIP switch sul modulo dell'elettronica, per l'assegnazione del nome del dispositivo (ultima parte) Software di asset management (FieldCare, DeviceCare, Field Xpert) Web server integrato tramite web browser e indirizzo IP File dispositivo master (GSD), può essere letto tramite il web server integrato del misuratore. Operatività locale 					
Configurazione del nome del dispositivo	 DIP switch sul modulo dell'elettronica, per l'assegnazione del nome del dispositivo (ultima parte) Protocollo DCP Software di asset management (FieldCare, DeviceCare, Field Xpert) Web server integrato 					

Funzioni supportate	 Identificazione e manutenzione, identificazione semplice del dispositivo mediante: Sistema di controllo Targhetta Stato del valore misurato Le variabili di processo vengono comunicate con lo stato di un valore misurato Funzione lampeggiante mediante il display locale per semplificare l'identificazione e l'assegnazione di un dispositivo Funzionamento del dispositivo tramite software di asset management (ad es. FieldCare, DeviceCare, SIMATIC PDM)
Integrazione di sistema	Informazioni sull'integrazione del sistema: Istruzioni di funzionamento → 🖹 130. ■ Trasmissione ciclica dei dati ■ Presentazione e descrizione dei moduli ■ Codifica di stato ■ Configurazione dell'avviamento ■ Impostazione di fabbrica

PROFINET con Ethernet-APL

Protocollo	Protocollo del livello di applicazione per dispositivo periferico decentralizzato e automazione distribuita, versione 2.4					
Tipo di comunicazione	Livello fisico Ethernet Advanced 10BASE-T1L					
Classe di conformità	Classe di conformità B (PA)					
Classe Netload	Netload Classe 2 a 10 Mbps					
Velocità di trasmissione	10 Mbit/s Full duplex					
Tempi del ciclo	64 ms					
Polarità	Correzione automatica delle linee di segnale incrociate "APL signal +" e "APL signal -"					
MRP (Media Redundancy Protocol)	Impossibile (connessione punto-punto allo switch da campo APL)					
Supporto ridondanza di sistema	Ridondanza di sistema S2 (2 AR con 1 NAP)					
Profilo del dispositivo	PROFINET PA profile 4 (identificativo interfaccia applicazione API: 0x9700)					
ID produttore	0x11					
ID tipo di dispositivo	0xA43B					
File descrittivi del dispositivo (GSD, DTM, FDI)	Informazioni e file disponibili all'indirizzo: ■ www.endress.com/download Sulla pagina prodotto del dispositivo: PRODUCTS → Product Finder → Links ■ www.profibus.com					
Connessioni supportate	 2 x AR (AR controllore I/O) 2 x AR (AR dispositivo supervisore I/O) 					
Opzioni di configurazione per il misuratore	 DIP switch sul modulo dell'elettronica, per l'assegnazione del nome del dispositivo (ultima parte) Software di asset management (FieldCare, DeviceCare, Field Xpert) Web server integrato tramite web browser e indirizzo IP File dispositivo master (GSD), può essere letto tramite il web server integrato del misuratore. Operatività locale 					
Configurazione del nome del dispositivo	 DIP switch sul modulo dell'elettronica, per l'assegnazione del nome del dispositivo (ultima parte) Protocollo DCP Software di asset management (FieldCare, DeviceCare, Field Xpert) Web server integrato 					

Funzioni supportate	 Identificazione e manutenzione, identificazione semplice del dispositivo mediante: Sistema di controllo Targhetta Stato del valore misurato Le variabili di processo vengono comunicate con lo stato di un valore misurato Funzione lampeggiante mediante il display locale per semplificare l'identificazione e l'assegnazione di un dispositivo Funzionamento del dispositivo tramite software di asset management (ad es. FieldCare, DeviceCare, SIMATIC PDM con FDI)
Integrazione di sistema	Informazioni sull'integrazione del sistema: Istruzioni di funzionamento → 🖺 130. ■ Trasmissione ciclica dei dati ■ Presentazione e descrizione dei moduli ■ Codifica di stato ■ Configurazione dell'avviamento ■ Impostazione di fabbrica

Alimentazione

Assegnazione dei morsetti

Trasmettitore: tensione di alimentazione, ingressi/uscite

HART

Tensione di alimentazione		Ingresso/uscita		Ingress:	o/uscita 2	Ingress	Ingresso/uscita 3		o/uscita i
1 (+)	2 (-)	26 (+)	27 (-)	24 (+)	25 (-)	22 (+)	23 (-)	20 (+)	21 (-)
		L'assegnazione dei morsetti dipende dalla specifica versione ordinata del dispositivo → 🖺 15.							

FOUNDATION Fieldbus

	Tensione di alimentazione		Ingresso/uscita		o/uscita 2	Ingresso/uscita 3		Ingress	o/uscita i
1 (+)	2 (-)	26 (A)	27 (B)	24 (+)	25 (-)	22 (+)	23 (-)	20 (+)	21 (-)
		L'assegnazione dei morsetti dipende dalla specifica versione ordinata del dispositivo → 🖺 15.							

PROFIBUS DP

Tensione di alimentazione		Ingresso/uscita 1		Ingress:	o/uscita 2	Ingresso/uscita 3		Ingress	o/uscita 4
1 (+)	2 (-)	26 (B)	27 (A)	24 (+)	25 (-)	22 (+)	23 (-)	20 (+)	21 (-)
		L'assegnazione dei morsetti dipende dalla specifica versione ordinata del dispositivo → 🖺 15.							

PROFIBUS PA

Tensione di alimentazione		Ingresso/uscita 1		uscita Ingresso 2		so/uscita Ingresso/uscita 2 3		Ingress	o/uscita 4
1 (+)	2 (-)	26 (B)	27 (A)	24 (+)	25 (-)	22 (+)	23 (-)	20 (+)	21 (-)
		L'assegnazione dei morsetti dipende dalla specifica versione ordinata del dispositivo → 🖺 15.							

Modbus RS485

	one di tazione	Ingresso	o/uscita l	Ingresso 2	o/uscita 2	Ingress	o/uscita B	Ingress	o/uscita 4
1 (+)	2 (-)	26 (B)	27 (A)	24 (+)	25 (-)	22 (+)	23 (-)	20 (+)	21 (-)
		L'assegnazione dei morsetti dipende dalla specifica versione ordinata del dispositivo → 🖺 15.							

EtherNet/IP

	one di tazione	Ingresso/uscita Ingresso/uscita 2		Ingresso/uscita 3		Ingresso/uscita 4		
1 (+)	2 (-)	EtherNet/IP	24 (+)	25 (-)	22 (+)	23 (-)	20 (+)	21 (-)
		(connettore RJ45)	L'assegnazione dei morsetti dipende dalla spec del dispositivo → 🖺 15.				ie ordinata	

PROFINET

Tensione di lingre alimentazione		Ingresso/uscita 1	Ingresso/uscita 2		Ingresso/uscita 3		Ingress	o/uscita 1
1 (+)	2 (-)	PROFINET (connettore RJ45)	24 (+)	25 (-)	22 (+)	23 (-)	20 (+)	21 (-)
		(connectore KJ43)	L'assegnazione dei morsetti dipende dalla specifica versione ordinata del dispositivo → 🖺 15.				ie ordinata	

PROFINET con Ethernet-APL

	Tensione di Ingresso/uscita alimentazione 1		Ingresso/uscita 2		Ingresso/uscita 3		Ingresso/uscita 4	
1 (+)	2 (-)	EtherNet/IP	24 (+)	25 (-)	22 (+)	23 (-)	20 (+)	21 (-)
		(connettore RJ45)	L'assegnazione dei morsetti dipende dalla specifica versione ordinata del dispositivo → 🖺 15.				ie ordinata	

Vano collegamenti per trasmettitore e sensore: cavo di collegamento

Il sensore e il trasmettitore, che sono montati imposizioni separate, sono collegati tra loro per mezzo di un cavo di collegamento. Il cavo viene collegato attraverso il vano collegamenti del sensore e la custodia del trasmettitore.

Assegnazione dei morsetti e collegamento del cavo di collegamento:

- Proline 500 → 🖺 40

Connettori del dispositivo disponibili



I connettori del dispositivo non possono essere utilizzati in area pericolosa!

Connettori del dispositivo per sistemi con bus di campo:

Codice d'ordine per "Ingresso; uscita 1"

- Opzione **SA** "FOUNDATION Fieldbus" → 🗎 36
- Opzione **GA** "PROFIBUS PA" → 🖺 36
- Opzione **NA** "EtherNet/IP" → 🖺 36
- Opzione **RA** "PROFINET" \rightarrow 🖺 36
- Opzione **RB** "PROFINET con Ethernet-APL" \rightarrow 🖺 36

Connettore del dispositivo per la connessione all'interfaccia service:

Codice d'ordine per "Accessorio installato"

Opzione **NB**, adattatore RJ45 M12 (interfaccia service) → 🗎 38

Codice d'ordine per "Ingresso, uscita 1", opzione SA "FOUNDATION Fieldbus"

Codice d'ordine per	Ingresso cavo/connessione → 🖺 40		
"Collegamento elettrico"	2	3	
M, 3, 4, 5	Connettore 7/8"	-	

Codice d'ordine per "Ingresso, uscita 1", opzione GA "PROFIBUS PA"

Codice d'ordine per	Ingresso cavo/cor	nessione → 🖺 40
"Collegamento elettrico"	2	3
L, N, P, U	Connettore M12 × 1	-

Codice d'ordine per "Ingresso; uscita 1", opzione NA "EtherNet/IP"

Codice d'ordine per	Ingresso cavo/connessione → 🖺 40		
"Collegamento elettrico"	2	3	
L, N, P, U	Connettore M12 × 1	-	
R ^{1) 2)} , S ^{1) 2)} , T ^{1) 2)} , V ^{1) 2)}	Connettore M12 × 1	Connettore M12 × 1	

- Non può essere combinato con un'antenna WLAN esterna (codice d'ordine per "Accessori compresi", opzione P8) di un adattatore RJ45 M12 per l'interfaccia service (codice d'ordine per "Accessori montati", opzione NB) o di un display separato con modulo operativo DKX001
- 2) Adatto per integrare il dispositivo in una topologia ad anello.

Codice d'ordine per "Ingresso, uscita 1", opzione RA "PROFINET"

Codice d'ordine per	Ingresso cavo/connessione → 🖺 40		
"Collegamento elettrico"	2	3	
L, N, P, U	Connettore M12 × 1	-	
R ¹⁾²⁾ , S ¹⁾²⁾ , T ¹⁾²⁾ , V ¹⁾²⁾	Connettore M12 × 1	Connettore M12 × 1	

- Non può essere combinato con un'antenna WLAN esterna (codice d'ordine per "Accessori compresi", opzione P8) di un adattatore RJ45 M12 per l'interfaccia service (codice d'ordine per "Accessori montati", opzione NB) o di un display separato con modulo operativo DKX001.
- 2) Adatto per integrare il dispositivo in una topologia ad anello.

Codice d'ordine per "Ingresso; uscita 1", opzione RB "PROFINET con Ethernet-APL"

Codice d'ordin	e	Ingresso cavo/connessione → 🖺 40		
"Collegamento ele	ttrico"	2		3
L, N, P, U	Connettore M12 × 1			-

Codice d'ordine per "Accessorio installato", opzione NB: "Adattatore RJ45 M12 (interfaccia service)"

Codice d'ordine	Ingresso cavo/manicotto → 🖺 40	
"Accessorio installato"	Ingresso cavo 2	Ingresso cavo 3
NB	Connettore M12 × 1	-

Assegnazione dei pin, connettore del dispositivo

FOUNDATION Fieldbus

2 3	Pin		Assegnazione	Codifica	Connettore/ ingresso
1 4	1	+	Segnale +	A	Connettore
	2	-	Segnale –		
	3		Messa a terra		
	4		Non assegnato		

PROFIBUS PA

2 / 3	Pin		Assegnazione	Codifica	Connettore/ ingresso
1 4	1	+	PROFIBUS PA +	A	Connettore
	2		Messa a terra		
	3	-	PROFIBUS PA -		
	4		Non assegnato		

Connettore consigliato:

- Binder, serie 713, n. parte 99 1430 814 04
 Phoenix, cod. 1413934 SACC-FS-4QO SH PBPA SCO

PROFINET

2	Pin		Assegnazione
	1	+	TD +
1 3	2	+	RD +
	3	1	TD -
	4	1	RD -
4 A0032047	Cod	ifica	Connettore/ingresso
	I)	Ingresso

- Connettore consigliato:
 Binder, serie 825, n. parte 99 3729 810 04
 Phoenix, n. parte 1543223 SACC-M12MSD-4Q


PROFINET con Ethernet-APL

3 4	Pin		Assegnazione	Codifica	Connettore/ ingresso			
2 1	1	-	Segnale APL -	A	Ingresso			
	2	+	Segnale APL +					
	3		Schermatura cavo ¹					
	4		Non assegnato					
	Custodia connettore in metallo		Schermatura del cavo					
		¹ Se si utilizza un cavo schermato						

Connettore consigliato:

- Binder, serie 713, n. parte 99 1430 814 04
 Phoenix, cod. 1413934 SACC-FS-4QO SH PBPA SCO


EtherNet/IP



- Connettore consigliato:
 Binder, serie 763, n. parte 99 3729 810 04
 - Phoenix, n. parte 1543223 SACC-M12MSD-4Q

Interfaccia service

Codice d'ordine per "Accessori installati", opzione NB: "Adattatore RJ45 M12 (interfaccia service)"





Connettore consigliato:

- Binder, serie 763, n. parte 99 3729 810 04
- Phoenix, n. parte 1543223 SACC-M12MSD-4Q

Tensione di alimentazione

Codice d'ordine per "Alimentazione"	Tensione ai morsetti		Campo di frequenza
Opzione D	DC 24 V	±20%	_
Opzione E	100 240 V c.a.	-15+10%	50/60 Hz
Opzione I	DC 24 V	±20%	
Opzione i	100 240 V c.a.	-15+10%	50/60 Hz

Potenza assorbita

Trasmettitore

Max. 10 W (alimentazione attiva)

sima Max. 36 A (<5 ms) secondo raccomandazioni NAMUR NE 21
--

Consumo di corrente

Trasmettitore

- Max. 400 mA (24 V)
- Max. 200 mA (110 V, 50/60 Hz; 230 V, 50/60 Hz)

Mancanza rete

- I totalizzatori si arrestano all'ultimo valore misurato.
- In base alla versione del dispositivo, la configurazione è salvata nella memoria del dispositivo o in quella a innesto (HistoROM DAT).
- I messaggi di errore (comprese le ore di funzionamento totali) sono archiviati.


Elemento di protezione dalle sovracorrenti

Non avendo un proprio interruttore ON/OFF, il dispositivo deve essere azionato con un interruttore automatico dedicato.

- L'interruttore automatico deve essere facile da raggiungere e adequatamente etichettato.
- Corrente nominale consentita dell'interruttore automatico: 2 A fino a un valore massimo di 10 A.

Connessione elettrica

Connessione del cavo di collegamento: Proline 500 - digitale



- Ingresso cavo sulla custodia del trasmettitore
- 2 Connessione del morsetto per equalizzazione di potenziale (PE)
- 3 Cavo di collegamento comunicazione ISEM
- 4 Messa a terra mediante connessione di terra: sulle versioni dotate di connettore per dispositivo, la messa a terra è assicurata dallo stesso connettore
- 5 Ingresso cavo o connessione per connettore per dispositivo sul vano collegamenti del sensore
- Connessione del morsetto per equalizzazione di potenziale (PE)

A seconda della versione del vano collegamenti del sensore, il cavo di collegamento può essere collegato mediante morsetti o connettori per dispositivo.

Vano collegamenti sensori Codice d'ordine per "Custodia"	Connessione su vano collegamenti mediante	Connessione su custodia trasmettitore mediante
Opzione A : alluminio rivestito	Morsetti	Morsetti
Opzione B : inox	Morsetti	Morsetti
Opzione C : ultra compatto, igienico, inox	Connettore dispositivo	Morsetti

Assegnazione dei pin, connettore del dispositivo

I connettori sono disponibili solo per la versione dello strumento, codice d'ordine per "Custodia": Opzione **C**: ultra compatto, igienico, inox

Per connessione al vano collegamenti del sensore.

2	Pin	Colore ¹⁾		Assegnazione	Connession e al morsetto
$3 + \bigcirc $	1	Marrone	+	Tensione di alimentazione	61
	2	Bianco	А	Comunicazione ISEM	64
4	3	Blu	В	Comunicazione iselvi	63
	4	Nero	-	Tensione di alimentazione	62
	5	-		_	-


Codifica	Connettore/ingresso
A	Connettore

1) Colori del cavo di collegamento

In opzione è disponibile un cavo di collegamento con connettore per dispositivo.

Connessione del cavo di collegamento: Proline 500

Il cavo di collegamento è collegato mediante morsetti.



- Connessione del morsetto per equalizzazione di potenziale (PE)
- 2 Ingresso cavo per cavo di collegamento sul vano collegamenti del trasmettitore
- 3 Cavo di collegamento
- 4 Ingresso cavo per cavo di collegamento sul vano collegamenti del sensore
- 5 Connessione del morsetto per equalizzazione di potenziale (PE)


Connessione al trasmettitore

🌉 ▪ Assegnazione dei morsetti→ 🖺 34

 \blacksquare Assegnazione dei pin del connettore per dispositivo → $\; \stackrel{\blacksquare}{\boxminus} \; 37$

40

Connessione al trasmettitore: Proline 500 - digitale




- Connessione morsetti per tensione di alimentazione
- 2 Connessione morsetti per trasmissione segnali, ingresso/uscita
- Connessione morsetti per trasmissione segnali, ingresso/uscita
- Connessione del morsetto per cavo di collegamento tra sensore e trasmettitore
- Connessione del morsetto per trasmissione del segnale, ingresso/uscita o morsetto per connessione di rete (client DHCP) mediante interfaccia service (CDI-RJ45); in opzione: connessione mediante morsetto per antenna WLAN esterna
- Connessione del morsetto per equalizzazione di potenziale (PE)
- In opzione è disponibile un adattatore per RJ45 e connettore M12: Codice d'ordine per "Accessori", opzione NB: "Adattatore RJ45 M12 (interfaccia service)"

L'adattatore collega l'interfaccia service (CDI-RJ45) a un connettore M12 montato nell'ingresso cavo. Di consequenza, la connessione all'interfaccia service può essere realizzata mediante un connettore M12 senza aprire il dispositivo.

Connessione di rete (client DHCP) mediante interfaccia service (CDI-RJ45) $\rightarrow \stackrel{\triangle}{=} 112$

Connessione del trasmettitore: Proline 500



- Connessione morsetti per tensione di alimentazione
- 2 Connessione morsetti per trasmissione segnali, ingresso/uscita
- Connessione del morsetto per trasmissione del segnale, ingresso/uscita o morsetto per connessione di rete (client DHCP) mediante interfaccia service (CDI-RJ45); in opzione: connessione mediante morsetto per antenna WLAN esterna
- Connessione del morsetto per equalizzazione di potenziale (PE)
- In opzione è disponibile un adattatore per RJ45 e connettore M12: Codice d'ordine per "Accessori", opzione NB: "Adattatore RJ45 M12 (interfaccia service)" L'adattatore collega l'interfaccia service (CDI-RJ45) a un connettore M12 montato nell'ingresso cavo. Di consequenza, la connessione all'interfaccia service può essere realizzata mediante un connettore M12 senza aprire il dispositivo.
- Morsetto per connessione di rete (client DHCP) mediante interfaccia service (CDI-RJ45) → 🖺 112

Collegamento in una topologia ad anello


I dispositivi con protocolli di comunicazione EtherNet/IP e PROFINET possono essere integrato in una topologia ad anello. Il dispositivo è integrato tramite il collegamento del morsetto per i segnali di trasmissione (uscita 1) e il collegamento all'interfaccia service (CDI-RJ45).

I trasmettitori con approvazione Ex de **non** possono essere collegati mediante l'interfaccia service (CDI-RJ45)!

Codice d'ordine per "Approvazione trasmettitore + sensore", opzioni (Ex de): BA, BB, C1, C2, GA, GB, MA, MB, NA, NB

- Integrare il trasmettitore in una topologia ad anello:
 - EtherNet/IP
 - PROFINET


Trasmettitore: Proline 500 - digitale



A0028200

- 1 Connessione morsetti per tensione di alimentazione
- 2 Connessione morsetti per trasmissione segnali, ingresso/uscita
- 2 Collegamento del morsetto per la trasmissione dei segnali: PROFINET o EtherNet/IP (connettore RJ45)
- 4 Connessione del morsetto per cavo di collegamento tra sensore e trasmettitore
- 5 Collegamento all'interfaccia service mediante morsetto (CDI-RJ45)
- 6 Connessione del morsetto per equalizzazione di potenziale (PE)

Trasmettitore: Proline 500




A0026781

- 1 Connessione morsetti per tensione di alimentazione
- 2 Collegamento del morsetto per la trasmissione dei segnali: PROFINET o EtherNet/IP (connettore RJ45)
- 3 Collegamento all'interfaccia service mediante morsetto (CDI-RJ45)
- 4 Connessione del morsetto per equalizzazione di potenziale (PE)
- Se il dispositivo è dotato di altri ingressi/uscite, questi vengono fatti passare in parallelo attraverso l'ingresso cavo per il collegamento all'interfaccia service (CDI-RJ45).


Esempi di connessione

Uscita in corrente 4 ... 20 mA HART



A002905


- 2 Esempio di connessione per uscita in corrente 4 ... 20 mA HART (attiva)
- 1 Sistema di automazione con ingresso in corrente (ad es. PLC)
- 2 Schermatura del cavo presente a un'estremità. La schermatura del cavo deve essere messa a terra da entrambe le estremità per la conformità ai requisiti EMC; rispettare le specifiche del cavo → 🖺 52
- 3 Connessione per dispositivi operativi HART → 🖺 106
- 5 Display analogico: rispettare il carico massimo → 🖺 17
- 6 Trasmettitore



A002876

- 3 Esempio di connessione per uscita in corrente 4 ... 20 mA HART (passiva)
- 1 Sistema di automazione con ingresso in corrente (ad es. PLC)
- 2 Alimentazione
- 3 Schermatura del cavo presente a un'estremità. La schermatura del cavo deve essere messa a terra da entrambe le estremità per la conformità ai requisiti EMC; rispettare le specifiche del cavo → 🖺 52
- 5 Trasmettitore


Ingresso HART



€ 4 Esempio di connessione per ingresso HART con negativo comune (passivo)

- 1 Sistema di automazione con uscita HART (ad es. PLC)
- 2 Barriera attiva per l'alimentazione (ad es. RN221N)
- Schermatura del cavo presente a un'estremità. La schermatura del cavo deve essere messa a terra da entrambe 3 le estremità per la conformità ai requisiti EMC; rispettare le specifiche del cavo
- Display analogico: rispettare il carico massimo $\rightarrow \implies 17$ 4
- Trasmettitore di pressione (ad es. Cerabar M, Cerabar S): vedere i requisiti
- 6 Trasmettitore

PROFIBUS PA




₩ 5 Esempio di connessione per PROFIBUS PA

- 1 Sistema di controllo (ad es. PLC)
- Accoppiatore di segmento PROFIBUS PA 2
- 3 Schermatura del cavo presente a un'estremità. La schermatura del cavo deve essere messa a terra da entrambe le estremità per la conformità ai requisiti EMC; rispettare le specifiche del cavo
- 5 Misuratore
- 6 Messa a terra locale
- Terminazione bus
- Collegamento di equipotenzialità


44

PROFIBUS DP



- 6 Esempio di connessione per PROFIBUS DP, area sicura e Zona 2/Div. 2
- 1 Sistema di controllo (ad es. PLC)
- 2 Schermatura del cavo presente a un'estremità. La schermatura del cavo deve essere messa a terra da entrambe le estremità per la conformità ai requisiti EMC; rispettare le specifiche del cavo
- 3 Scatola di distribuzione
- 4 Trasmettitore
- Con velocità di trasmissione > 1,5 MBaud, si deve utilizzare un ingresso cavo EMC e la schermatura del cavo deve estendersi fino al morsetto, se possibile.


EtherNet/IP



A002876


- 7 Esempio di connessione per EtherNet/IP
- 1 Sistema di controllo (ad es. PLC)
- 2 Switch Ethernet
- 3 Rispettare le specifiche del cavo
- 4 Connettore dispositivo
- 5 Trasmettitore

EtherNet/IP: DLR (Device Level Ring)



- Sistema di controllo (ad es. PLC)
- 2 Switch Ethernet
- 3 Rispettare le specifiche del cavo $\rightarrow \implies 52$
- Trasmettitore 4
- Cavo di collegamento tra i due trasmettitori

PROFINET




₽8 Esempio di collegamento per PROFINET

- Sistema di controllo (ad es. PLC)
- 2 Switch Ethernet
- Rispettare le specifiche del cavo Connettore dispositivo 3
- Trasmettitore


46

PROFINET con Ethernet-APL




- ₩ 9 Esempio di connessione per PROFINET con Ethernet-APL
- Schermatura del cavo 1
- 2 Misuratore
- 3 Messa a terra locale
- 4 5 Equalizzazione del potenziale
- Dorsale o TCP
- Switch da campo

PROFINET: MRP (Media Redundancy Protocol)



- Sistema di controllo (ad es. PLC)
- 2 Switch Ethernet
- Rispettare le specifiche del cavo $\rightarrow \implies 52$
- Trasmettitore
- Cavo di collegamento tra i due trasmettitori


PROFINET: ridondanza di sistema S2



 $\blacksquare 10$ Esempio di connessione per ridondanza di sistema S2

- 1 Sistema di controllo 1 (ad es. PLC)
- 2 Sincronizzazione dei sistemi di controllo
- 3 Sistema di controllo 2 (ad es. PLC)
- 4 Switch per Ethernet industriale gestito
- 5 Trasmettitore


FOUNDATION Fieldbus



■ 11 Esempio di connessione per FOUNDATION Fieldbus

- 1 Sistema di controllo (ad es. PLC)
- 2 Stabilizzatore di corrente (FOUNDATION Fieldbus)
- 3 Schermatura del cavo presente a un'estremità. La schermatura del cavo deve essere messa a terra da entrambe le estremità per la conformità ai requisiti EMC; rispettare le specifiche del cavo
- 4 T-box
- 5 Misuratore
- 6 Messa a terra locale
- 7 Terminazione bus
- 8 Collegamento di equipotenzialità


Modbus RS485



■ 12 Esempio di connessione per Modbus RS485, area sicura e Zona 2; Classe I, Divisione 2

- 1 Sistema di controllo (ad es. PLC)
- 2 Schermatura del cavo presente a un'estremità. La schermatura del cavo deve essere messa a terra da entrambe le estremità per la conformità ai requisiti EMC; rispettare le specifiche del cavo
- 3 Scatola di distribuzione
- 4 Trasmettitore


Uscita in corrente 4-20 mA



A002875

■ 13 Esempio di connessione per uscita in corrente 4-20 mA (attiva)

- 1 Sistema di automazione con ingresso in corrente (ad es. PLC)
- 2 Display analogico: rispettare il carico massimo → 🖺 17
- 3 Trasmettitore




A0028759

■ 14 Esempio di connessione per l'uscita in corrente 4-20 mA (passiva)

- 1 Sistema di automazione con ingresso in corrente (ad es. PLC)
- 2 Barriera attiva per l'alimentazione (ad es. RN221N)
- 3 Display analogico: rispettare il carico massimo → 🖺 17
- 4 Trasmettitore


Uscitaimpulsi/frequenza



Esempio di connessione per uscita impulsi/frequenza (passiva)


- Sistema di automazione con ingresso a impulsi/frequenza (ad es. PLC con resistenza di pull-up o pull-down 1 da 10 kΩ)
- Alimentazione
- 3 Trasmettitore: osservare i valori di ingresso → 🖺 20

Uscita contatto




- **■** 16 Esempio di connessione per uscita contatto (passiva)
- Sistema di automazione con ingresso switch (ad es. PLC con resistenza di pull-up o pull-down da 10 k Ω) 1
- 2 Alimentazione
- 3

Doppia uscita impulsiva



- Esempio di connessione per doppia uscita impulsiva (attiva)
- Sistema di automazione con doppio ingresso impulsivo (ad es. PLC)
- 2 *Trasmettitore: osservare i valori di ingresso → 🖺 22*
- 3 Doppia uscita impulsiva
- Doppia uscita impulsiva (slave), con sfasamento


50



■ 18 Esempio di connessione per doppia uscita impulsiva (passiva)

- Sistema di automazione con doppio ingresso impulsivo (ad es. PLC con resistenza di pull-up o pull-down da $10 k\Omega$)
- 2 Alimentazione
- *Trasmettitore: osservare i valori di ingresso → 🖺 22*
- Doppia uscita impulsiva
- Doppia uscita impulsiva (slave), con sfasamento


Uscita a relè



Esempio di connessione per uscita a relè (passiva)

- Sistema di automazione con ingresso a relè (ad es. PLC)
- Trasmettitore: osservare i valori di ingresso \rightarrow $\ \, \stackrel{\square}{=} \, 22$


Ingresso in corrente



€ 20 Esempio di connessione per ingresso in corrente 4 ... 20 mA

- Alimentazione
- 2 Custodia della morsettiera
- 3 Misuratore esterno (per la lettura di temperatura o pressione, a titolo di esempio)
- 4 Trasmettitore

Ingresso di stato



■ 21 Esempio di connessione per ingresso di stato

- 1 Sistema di automazione con uscita di stato (ad es. PLC)
- 2 Alimentazione
- 3 Trasmettitore

Equalizzazione del potenziale

Requisiti

Per l'equalizzazione del potenziale:

- Prestare attenzione agli schemi di messa a terra interni
- Tenere conto delle condizioni operative come il materiale del tubo e la messa a terra
- Collegare il fluido, il sensore e il trasmettitore allo stesso potenziale elettrico
- Utilizzare un cavo di messa a terra con una sezione minima di 6 mm² (0,0093 in²) e un capocorda per i collegamenti di equipotenzialità



Per i dispositivi adatti all'uso in aree pericolose, attenersi alle linee guida riportate nella relativa documentazione Ex (XA).

Morsetti

Morsetti caricati a molla: adatti per trefoli e trefoli con terminale. Sezione del conduttore 0,2 ... 2,5 mm² (24 ... 12 AWG).

Ingressi cavo

- Pressacavo: M20 × 1,5 con cavo Ø 6 ... 12 mm (0,24 ... 0,47 in)
- Filettatura per l'ingresso cavo:
 - NPT ½"
 - G 1/2"
 - M20
- Connettore del dispositivo per cavo di collegamento: M12
 Un connettore del dispositivo è sempre utilizzato per la versione del dispositivo con codice d'ordine per "Vano collegamenti del sensore", opzione C "Ultra compatto, igienico, inox".

Specifica del cavo

Campo di temperatura consentito

- Devono essere rispettate le direttive di installazione vigenti nel paese dove è eseguita l'installazione.
- I cavi devono essere adatti alle temperature minime e massime previste.

Cavo di alimentazione (incl. conduttore per il morsetto di terra interno)

Il cavo di installazione standard è sufficiente.

Cavo di messa a terra di protezione per il morsetto di terra esterno

Sezione del conduttore 2,1 mm² (14 AWG)

L'uso di un capocorda consente il collegamento di sezioni più grandi.

L'impedenza di messa a terra deve essere inferiore a 2 Ω .

Cavo segnali

Uscita in corrente 4 ... 20 mA HART

È consigliato un cavo schermato. Attenersi allo schema di messa a terra dell'impianto.

PROFIBUS PA

Cavo schermato a due fili intrecciati. Si consiglia il cavo tipo A.



Per maggiori informazioni su progettazione e installazione di segmenti PROFIBUS consultare:

- Istruzioni di funzionamento "PROFIBUS DP/PA: Direttive per la progettazione e la messa in servizio" (BA00034S)
- Direttiva PNO 2.092 "Direttive per l'installazione e per l'utente PROFIBUS PA"
- IEC 61158-2 (MBP)

PROFIBUS DP

Lo standard IEC 61158 specifica per la linea del bus due tipi di cavo (A e B), che possono essere utilizzati per qualsiasi velocità di trasmissione. Si consiglia il cavo tipo A.

Tipo di cavo	A
Impedenza caratteristica	135 165 Ω a una frequenza di misura di 3 20 MHz
Capacità del cavo	< 30 pF/m
Sezione del filo	> 0,34 mm ² (22 AWG)
Tipo di cavo	Coppie intrecciate
Resistenza di loop	≤110 Ω/km
Smorzamento del segnale	Max. 9 dB sull'intera lunghezza della sezione del cavo
Schermatura	Schermatura in rame intrecciato o schermatura intrecciata con schermatura a foglio. Per la messa a terra della schermatura del cavo, rispettare lo schema di messa a terra dell'impianto.



Per maggiori informazioni su progettazione e installazione di segmenti PROFIBUS consultare:

- Istruzioni di funzionamento "PROFIBUS DP/PA: Direttive per la progettazione e la messa in servizio" (BA00034S)
- Direttiva PNO 2.092 "Direttive per l'installazione e per l'utente PROFIBUS PA"
- IEC 61158-2 (MBP)

EtherNet/IP

Lo standard ANSI/TIA/EIA-568 Allegato B.2 indica CAT 5 come categoria minima per un cavo utilizzato per EtherNet/IP. CAT 5e e CAT 6 sono le categorie consigliate.



Per maggiori informazioni su pianificazione e installazione di reti EtherNet/IP, consultare la documentazione "Media Planning and Installation Manual. EtherNet/IP" dell'organizzazione ODVA

PROFINET

Lo standard IEC 61156-6 specifica CAT 5 come categoria minima del cavo utilizzato per PROFINET. CAT 5e e CAT 6 sono le categorie consigliate.



Per maggiori informazioni su pianificazione e installazione di reti PROFINET, consultare: "PROFINET Cabling and Interconnection Technology", linea quida per PROFINET

PROFINET con Ethernet-APL

Il tipo di cavo di riferimento per i segmenti APL è il cavo per bus di campo di tipo A, MAU tipo $1\ e\ 3$ (specificato in IEC 61158-2). Questo cavo risponde ai requisiti per le applicazioni a sicurezza intrinseca secondo IEC TS 60079-47 e può essere utilizzato anche in applicazioni non a sicurezza intrinseca.

Tipo di cavo	A
Capacità del cavo	45 200 nF/km
Resistenza di loop	15 150 Ω/km
Induttanza del cavo	0,4 1 mH/km

Ulteriori dettagli sono forniti in "Linee guida di sviluppo di Ethernet-APL" (https://www.ethernet-apl.org).

FOUNDATION Fieldbus

Cavo schermato a due fili intrecciati.



Per maggiori informazioni su progettazione e installazione di reti FOUNDATION Fieldbus consultare:

- Istruzioni di funzionamento "Panoramica FOUNDATION Fieldbus" (BA00013S)
- Direttiva FOUNDATION Fieldbus
- IEC 61158-2 (MBP)

Modbus RS485

Lo standard EIA/TIA-485 specifica due tipi di cavo (A e B) per la linea del bus, che possono essere utilizzati per qualsiasi velocità di trasmissione. Si consiglia il cavo tipo A.

Tipo di cavo	A
Impedenza caratteristica	135 165 Ω a una frequenza di misura di 3 20 MHz
Capacità del cavo	< 30 pF/m
Sezione del filo	> 0,34 mm ² (22 AWG)
Tipo di cavo	Coppie intrecciate
Resistenza di loop	≤110 Ω/km
Smorzamento del segnale	Max. 9 dB sull'intera lunghezza della sezione del cavo
Schermatura	Schermatura in rame intrecciato o schermatura intrecciata con schermatura a foglio. Per la messa a terra della schermatura del cavo, rispettare lo schema di messa a terra dell'impianto.

Uscita in corrente 0/4 ... 20 mA

È sufficiente il cavo di installazione standard

Impulsi /frequenza /uscita id commutazione

È sufficiente il cavo di installazione standard

Doppia uscita impulsiva

È sufficiente il cavo di installazione standard

Uscita a relè

Il cavo di installazione standard è sufficiente.

Ingresso in corrente 0/4 ... 20 mA


È sufficiente il cavo di installazione standard

Ingresso di stato

È sufficiente il cavo di installazione standard

Scelta del cavo di collegamento tra il trasmettitore e il sensore

Dipende dal tipo di trasmettitore e dalle zone di installazione



- Trasmettitore digitale Proline 500
- 2 Trasmettitore Proline 500
- 3 Sensore Promass
- 4 Area sicura
- 5 Area pericolosa: Zona 2; Classe I, Divisione 2
- 6 Area pericolosa: Zona 1; Classe I, Divisione 1
- Cavo standard a trasmettitore digitale $500 \rightarrow \blacksquare 55$ $Trasmettitore\ installato\ in\ area\ sicura\ o\ area\ pericolosa: Zona\ 2; Classe\ I,\ Divisione\ 2\ /\ sensore\ installato\ in$ area pericolosa: Zona 2; Classe I, Divisione 2
- Trasmettitore installato in area pericolosa: Zona 2; Classe I, Divisione 2 / sensore installato in area pericolosa: Zona 1; Classe I, Divisione 1
- Cavo segnali a trasmettitore 500→ 🖺 58 Trasmettitore e sensore installati in area pericolosa: Zona 2; Classe I, Divisione 2 oppure Zona 1; Classe I, Divisione 1

A: cavo di collegamento tra sensore e trasmettitore: Proline 500 – digitale

Cavo standard

Come cavo di collegamento è possibile utilizzare un cavo standard con le sequenti specifiche.

Struttura	4 conduttori (2 coppie); trefoli Cu non isolati; trefoli a coppia con schermo comune
Schermatura	Rame intrecciato stagnato, copertura ottica \geq 85 %
Resistenza di loop	Linea di alimentazione (+, –): max. 10 Ω
Lunghezza del cavo	Max. 300 m (900 ft), v. tabella successiva.

Sezione	Lunghezza cavo [max.]
0,34 mm ² (AWG 22)	80 m (240 ft)
0,50 mm ² (AWG 20)	120 m (360 ft)
0,75 mm ² (AWG 18)	180 m (540 ft)
1,00 mm ² (AWG 17)	240 m (720 ft)
1,50 mm ² (AWG 15)	300 m (900 ft)

Cavo di collegamento disponibile in opzione

Struttura	Cavo in PVC 2 \times 2 \times 0,34 mm 2 (AWG 22) $^{1)}$ con uno schermo comune (2 coppie, trefoli Cu non isolati; trefoli a coppia)
Resistenza alla fiamma	Secondo DIN EN 60332-1-2
Resistenza all'olio	Secondo DIN EN 60811-2-1
Schermatura	Rame intrecciato stagnato, copertura ottica ≥ 85 %
Operating temperature	Se montato in posizione fissa: $-50 \dots +105 ^{\circ}\text{C} (-58 \dots +221 ^{\circ}\text{F})$; se il cavo può muoversi liberamente: $-25 \dots +105 ^{\circ}\text{C} (-13 \dots +221 ^{\circ}\text{F})$
Lunghezza disponibile del cavo	Fissa: 20 m (60 ft); variabile: fino a 50 m (150 ft) max.


1) Le radiazioni UV possono danneggiare la guaina esterna del cavo. Se possibile, proteggere il cavo dalla luce solare diretta.

B: cavo di collegamento tra sensore e trasmettitore: Proline 500 - digitale

Cavo standard

Come cavo di collegamento è possibile utilizzare un cavo standard con le seguenti specifiche.

Struttura	4, 6, 8 conduttori (2, 3, 4 coppie); trefoli Cu non isolati; trefoli a coppia con schermo comune
Schermatura	Rame intrecciato stagnato, copertura ottica ≥ 85 %
Capacità C	Max. 760 nF IIC, max. 4,2 μF IIB
Induttanza L	Max. 26 μH IIC, max. 104 μH IIB
Rapporto induttanza/ resistenza (L/R)	Max. 8,9 $\mu H/\Omega$ IIC, max. 35,6 $\mu H/\Omega$ IIB (ad es. secondo IEC 60079-25)
Resistenza di loop	Linea di alimentazione (+, $-$): max. 5 Ω
Lunghezza del cavo	Max. 150 m (450 ft), v. tabella successiva.



Cavo di collegamento disponibile in opzione

Cavo di collegamento per	Zona 1; Classe I, Divisione 1
Cavo standard	Cavo in PVC 2 \times 2 \times 0,5 mm 2 (AWG 20) $^{1)}$ con schermo comune (2 coppie, trefoli a coppia)
Resistenza alla fiamma	Secondo DIN EN 60332-1-2
Resistenza all'olio	Secondo DIN EN 60811-2-1
Schermatura	Rame intrecciato stagnato, copertura ottica ≥ 85 %
Operating temperature	Se montato in posizione fissa: -50 $+105$ °C (-58 $+221$ °F); se il cavo può muoversi liberamente: -25 $+105$ °C (-13 $+221$ °F)
Lunghezza disponibile del cavo	Fissa: 20 m (60 ft); variabile: fino a 50 m (150 ft) max.

 Le radiazioni UV possono danneggiare la guaina esterna del cavo. Se possibile, proteggere il cavo dalla luce diretta del sole.

C: cavo di collegamento tra sensore e trasmettitore: Proline 500

Struttura	$6~\text{cavi}$ in PVC 0,38 $\text{mm}^{2}~^{1)}$ con schermature individuali dei conduttori e schermatura in rame comune
resistenza conduttore	\leq 50 Ω /km (0,015 Ω /ft)
Capacità: cavo/schermo	≤ 420 pF/m (128 pF/ft)
Lunghezza cavo (max.)	20 m (60 ft)
Lunghezze del cavo (disponibili per l'ordine)	5 m (15 ft), 10 m (30 ft), 20 m (60 ft)
Diametro del cavo	11 mm (0,43 in) ± 0,5 mm (0,02 in)
Temperatura operativa costante	Max. 105 °C (221 °F)

 Le radiazioni UV possono danneggiare la guaina esterna del cavo. Se possibile, proteggere il cavo dalla luce solare diretta


Protezione da sovratensione

Oscillazioni tensione di rete	→ 🖺 38	
Categoria sovratensioni	Categoria sovratensioni II	
Sovratensioni a breve termine, momentanee	Fino a 1200 V tra cavo e terra, per max. 5 s	
Sovratensioni a lungo termine, momentanee	Fino a 500 V tra cavo e terra	

Caratteristiche operative

Condizioni operative di riferimento

- Limiti di errore secondo ISO 11631
- Acqua con +15 ... +45 °C (+59 ... +113 °F) a 2 ... 6 bar (29 ... 87 psi)
- Specifiche in base al protocollo di taratura
- Accuratezza basata su sistemi di taratura accreditati e tracciati secondo ISO 17025.



Errore di misura massimo

v.i. = valore istantaneo; $1 \text{ g/cm}^3 = 1 \text{ kg/l}$; T = temperatura del fluido

Accuratezza di base



Elementi fondamentali della struttura → 🖺 61

Portata massica e portata volumetrica (liquidi)

±0,15 % v.i.

 ± 0.10 % v.i. (codice d'ordine per "Taratura portata", opzione A, B, C, per portata massica)

Portata massica (gas)

±0,50 % v.i.

Densità (liquidi)

Alle condizioni di riferimento	Taratura di densità standard	
[g/cm³]	[g/cm³]	
±0,0005	±0,002	

Temperatura

 $\pm 0.5 \,^{\circ}\text{C} \pm 0.005 \cdot \text{T} \,^{\circ}\text{C} \, (\pm 0.9 \,^{\circ}\text{F} \pm 0.003 \cdot (\text{T} - 32) \,^{\circ}\text{F})$

Stabilità punto di zero

DN		Stabilità punto di zero		
[mm]	[mm] [in]		[lb/min]	
8	3/8	0,20	0,007	
15	1/2	0,65	0,024	
25	1	1,80	0,066	
40	11/2	4,50	0,165	
50	2	7,0	0,257	
80	3	18,0	0,6615	

Valori di portata

Valori di portata come parametri di turndown in base al diametro nominale.

Unità ingegneristiche SI

DN	1:1	1:10	1:20	1:50	1:100	1:500
[mm]	[kg/h]	[kg/h]	[kg/h]	[kg/h]	[kg/h]	[kg/h]
8	2 000	200	100	40	20	4
15	6500	650	325	130	65	13
25	18 000	1800	900	360	180	36
40	45 000	4500	2 250	900	450	90
50	70 000	7 000	3 500	1400	700	140
80	180 000	18 000	9 000	3 600	1800	360

Unità ingegneristiche US

DN	1:1	1:10	1:20	1:50	1:100	1:500
[inch]	[lb/min]	[lb/min]	[lb/min]	[lb/min]	[lb/min]	[lb/min]
3/8	73,50	7,350	3,675	1,470	0,735	0,147
1/2	238,9	23,89	11,95	4,778	2,389	0,478
1	661,5	66,15	33,08	13,23	6,615	1,323
11/2	1654	165,4	82,70	33,08	16,54	3,308
2	2 5 7 3	257,3	128,7	51,46	25,73	5,146
3	6615	661,5	330,8	132,3	66,15	13,23

Accuratezza delle uscite

Le uscite hanno le seguenti specifiche di base per l'accuratezza.

Uscita in corrente

Accuratezza	±5 μA

Uscita impulsi/frequenza

v.i. = valore istantaneo

Accuratezza	±50 ppm v.i. max. (sull'intero campo di temperatura ambiente)
-------------	---

Ripetibilità

v.i. = valore istantaneo; $1 \text{ g/cm}^3 = 1 \text{ kg/l}$; T = temperatura del fluido

Ripetibilità di base



Elementi fondamentali della struttura → 🖺 61

Portata massica e portata volumetrica (liquidi)

±0,075 % v.i.

±0,05 % v.i. (opzione di taratura, per portata massica)

Portata massica (gas)

±0,25 % v.i. (fino a un numero di Mach di 0,2)

Densità (liquidi)

 $\pm 0,00025 \text{ g/cm}^3$

Temperatura

 $\pm 0.25 \text{ °C} \pm 0.0025 \cdot \text{T °C} (\pm 0.45 \text{ °F} \pm 0.0015 \cdot (\text{T}-32) \text{ °F})$

Tempo di risposta

Il tempo di risposta varia a seconda della configurazione (smorzamento).

Influenza della temperatura ambiente

Uscita in corrente

Coefficiente di	Max. 1 μA/°C
temperatura	

Uscita impulsi/frequenza

Coefficiente di	Nessun effetto addizionale. Incluso nell'accuratezza.
temperatura	

Effetto della temperatura del fluido

Portata massica e portata volumetrica


v.f.s. = del valore di fondo scala

Se la temperatura durante la regolazione dello zero e quella di processo sono diverse, l'errore di misura addizionale dei sensori è tipicamente $\pm 0,0002~\%~v.f.s./\%C~(\pm 0,0001~\%~v.~f.s./\%F)$.

L'influenza si riduce se la regolazione dello zero è eseguita alla temperatura di processo.

Densita

Se la temperatura di taratura della densità e quella di processo sono diverse, l'errore di misura dei sensori è tipicamente $\pm 0,0001$ g/cm³/°C ($\pm 0,00005$ g/cm³/°F). Si può eseguire la regolazione della densità in campo.



■ 22 Regolazione della densità in campo, ad es. a +20 °C (+68 °F)

Temperatura

 $\pm 0.005 \cdot \text{T} \, ^{\circ}\text{C} \, (\pm 0.005 \cdot (\text{T} - 32) \, ^{\circ}\text{F})$

Influenza della pressione del fluido

Le tabelle seguenti mostrano l'effetto sull'accuratezza di una differenza tra la pressione di taratura e la pressione di processo nel caso della portata massica e della densità.

v.i. = valore istantaneo



L'effetto può essere compensato:

- Richiamando il valore di pressione misurato attualmente mediante l'ingresso in corrente o un ingresso digitale.
- Configurando un valore fisso per la pressione nei parametri del dispositivo.



DN		[% v.i./bar]	[% v.i./psi]			
[mm]	[in]					
8	3/8	Nessuna influenza				
15	1/2	Nessuna influenza				
25	1	Nessuna influenza				
40	11/2	Nessuna influenza				
50	2	-0,009	-0,0006			
80	3	-0,020	-0,0014			

Elementi fondamentali della struttura

v.i. = valore istantaneo, v.f.s. = valore fondoscala

BaseAccu = accuratezza di base in % v.i., BaseRepeat = ripetibilità di base in % v.i.

MeasValue = valore misurato; ZeroPoint = stabilità del punto di zero

Calcolo dell'errore di misura massimo in funzione della portata


Portata	Errore di misura massimo in % v.i.
$\geq \frac{\text{ZeroPoint}}{\text{BaseAccu}} \cdot 100$	± BaseAccu
A0021332	
$< \frac{\text{ZeroPoint}}{\text{BaseAccu}} \cdot 100$	± ZeroPoint MeasValue · 100
A0021333	A0021334

Endress+Hauser

Calcolo della ripetibilità massima in funzione della portata

Flow rate	Ripetibilità massima in % v.i.	
$\geq \frac{\frac{1}{2} \cdot ZeroPoint}{BaseRepeat} \cdot 100$	± BaseRepeat	
A0021335	1002270	
$<\frac{\frac{1}{2} \cdot ZeroPoint}{BaseRepeat} \cdot 100$	± ½ · ZeroPoint MeasValue · 100	
A0021336	A0021337	


Esempio di errore di misura massimo



- E Errore di misura massimo in % v.i. (esempio)
- Q Portata in % del valore di fondo scala massimo

Installazione

Posizione di montaggio




Per evitare errori di misura derivanti dall'accumulo di bolle di gas nel tubo di misura, evitare le sequenti posizioni di montaggio nella tubazione:

- Punto più alto della tubazione.
- Direttamente a monte di uno scarico libero della tubazione in un tubo a scarico libero.

Installazione in tubi a scarico libero

I seguenti accorgimenti, tuttavia, consentono l'installazione anche in tubazioni verticali aperte. Una restrizione del tubo o l'impiego di un orifizio con sezione inferiore al diametro nominale evita il funzionamento a vuoto del sensore durante l'esecuzione delle misure.

62



A0028773

■ 23 Installazione in un tubo a scarico libero (ad es. per applicazioni di dosaggio)

- l Serbatoio di alimentazione
- 2 Sensore
- 3 Orifizio, restrizione nel tubo
- 4 Valvola
- 5 Serbatoio di transito

DN		Ø orifizio, restrizione tubo		
[mm]	[in]	[mm]	[in]	
8	3/8	6	0,24	
15	1/2	10	0,40	
25	1	14	0,55	
40	1½	22	0,87	
50	2	28	1,10	
80	3	50	1,97	


Orientamento

La direzione della freccia sulla targhetta del sensore aiuta ad installare il sensore in base alla direzione del flusso (direzione del fluido che scorre attraverso la tubazione).

	Raccomandazione		
A	Orientamento verticale	A0015591	√ √ ¹⁾
В	Orientamento orizzontale, trasmettitore in alto	A0015589	✓ ✓ ²⁾ Eccezione: → 🖸 24, 🖺 64
С	Orientamento orizzontale, trasmettitore in basso	A0015590	V V ³⁾ Eccezione: → 2 24, 6 64
D	Orientamento orizzontale, trasmettitore laterale	A0015592	×

- 1) Questo orientamento è consigliato per garantire l'autodrenaggio.
- Le applicazioni con basse temperature di processo possono ridurre la temperatura ambiente. Questo orientamento è consigliato per mantenere la temperatura ambiente minima, tollerata dal trasmettitore.
- 3) Le applicazioni con alte temperature di processo possono incrementare la temperatura ambiente. Questo orientamento è consigliato per non superare la temperatura ambiente massima tollerata dal trasmettitore.

Se un sensore con tubo di misura curvo è installato in orizzontale, adattare la posizione del sensore alle caratteristiche del fluido.



■ 24 Orientamento del sensore con tubo di misura curvo


- 1 Evitare questo orientamento nel caso di fluidi con solidi sospesi: rischio di depositi.
- 2 Evitare questo orientamento nel caso di fluidi degasati: rischio di accumuli di gas.

Tratti rettilinei in entrata e in uscita

Montaggio della custodia del trasmettitore


Trasmettitore Proline 500-digitale

Montaggio su palina



🖪 25 Unità ingegneristica, mm (in)

Montaggio a parete



■ 26 Unità ingegneristica, mm (in)

L Dipende dal codice d'ordine per "Custodia del trasmettitore"

Codice d'ordine per "Custodia del trasmettitore"


- Opzione **A**, alluminio, rivestito: L =14 mm (0,55 in)
- Opzione **D**, policarbonato: L = 13 mm (0.51 in)

Endress+Hauser 65

A002905


Trasmettitore Proline 500

Montaggio su palina



🛮 27 Unità ingegneristica, mm (in)

Montaggio a parete



■ 28 Unità ingegneristica, mm (in)

Istruzioni di montaggio speciali

Drenabilità

Se installati in verticale, i tubi di misura possono essere completamente svuotati e protetti dalla formazione di depositi.

Compatibilità igienica

Quando installato in applicazioni igieniche, considerare le informazioni riportate nella sezione "Certificati e approvazioni/compatibilità igienica" \Begin{align*} \Begin{align*} 122 \Begin{align*} \Pi \Rightarrow \Begin{align*} 122 \Rightarrow \Begin{align*} \Pi \Rightarrow \Bi

Disco di rottura

Informazioni relative al processo: $\rightarrow \blacksquare$ 75.


AVVERTENZA

Pericolo dovuto a perdite di fluido!

Perdite di fluido in pressione possono causare lesioni personali e danni materiali.


- Prendere le dovute precauzioni per evitare danni personali e materiali se si attiva il disco di
- Osservare le informazioni riportate sull'adesivo del disco di rottura.
- Verificare che il funzionamento e il controllo del disco di rottura non siano ostacolati dall'installazione del dispositivo.
- Non usare una camicia riscaldante.
- Non rimuovere il disco di rottura.

La posizione del disco di rottura è indicata da un'etichetta incollata sul disco. Non appena si attiva il disco di rottura, l'etichetta adesiva si rompe. In questo modo il disco può essere controllato visivamente.




Etichetta del disco di rottura

Tettuccio di protezione dalle intemperie



₽ 29 Tettuccio di protezione dalle intemperie per Proline 500 – digitale; unità ingegneristica mm (in)



🛮 30 💮 Tettuccio di protezione dalle intemperie per Proline 500; unità ingegneristica mm (in)

Ambiente

Campo di temperatura ambiente

Misuratore	 -40 +60 °C (-40 +140 °F) Codice d'ordine per "Collaudo, certificato", opzione JP: -50 +60 °C (-58 +140 °F)
Leggibilità del	$-20 \dots +60$ °C ($-4 \dots +140$ °F)
display locale	La leggibilità del display può essere compromessa nel caso di temperature fuori dal campo consentito.

- 😭 Dipendenza tra temperatura ambiente e temperatura del fluido → 🖺 69
- ► In caso di funzionamento all'esterno: Evitare la luce diretta del sole, in particolare nelle regioni a clima caldo.

Temperatura di immagazzinamento	−50 +80 °C (−58 +176 °F)		
Classe climatica	DIN EN 60068-2-38 (test Z/AD)		
Umidità relativa	Il dispositivo è adatto per uso esterno e interno con umidità relativa di 4 95%.		
Altezza operativa	Secondo EN 61010-1 ■ ≤ 2 000 m (6 562 ft) > 2 000 m (6 562 ft) con protezione aggiuntiva dalle sovratensioni (ad es. serie HAW di Endress+Hauser)		

Grado di protezione

Trasmettitore

- corpo IP66/67, Type 4X, adatto per grado di inquinamento 4
- Quando la custodia è aperta: corpo IP20, Type 1, adatto per grado di inquinamento 2
- Modulo display: corpo IP20, Type 1, adatto per grado di inquinamento 2

Sensore

- corpo IP66/67, Type 4X, adatto per grado di inquinamento 4
- Quando la custodia è aperta: corpo IP20, Type 1, adatto per grado di inquinamento 2

In opzione

Codice d'ordine per "Opzioni sensore", opzione CC "IP69

Antenna WLAN esterna

IP67

Resistenza a vibrazioni ed urti

Vibrazioni sinusoidali, secondo IEC 60068-2-6

Sensore

- Picco 2 ... 8,4 Hz, 3,5 mm
- Picco 8,4 ... 2 000 Hz, 1 q

Trasmettitore

- Picco 2 ... 8,4 Hz, 7,5 mm
- Picco 8,4 ... 2 000 Hz, 2 g

Vibrazione causale a banda larga, secondo IEC 60068-2-64

Sensore

- 10 ... 200 Hz, 0,003 g²/Hz
- 200 ... 2 000 Hz, 0,001 g²/Hz
- Totale: 1,54 g rms

Trasmettitore

- 10 ... 200 Hz, $0.01 \text{ g}^2/\text{Hz}$
- 200 ... 2 000 Hz, 0,003 g²/Hz
- Totale: 2,70 g rms

Urto semisinusoidale, secondo IEC 60068-2-27

- Sensore
 - 6 ms 30 q
- Trasmettitore 6 ms 50 g

Urti per forti sollecitazioni, secondo IEC 60068-2-31

Pulizia interna

- Pulizia in linea (CIP)
- Sterilizzazione in loco (SIP)

Opzioni

Versione senza olio e grasso per parti bagnate, senza dichiarazione Codice d'ordine per "Servizio", opzione HA


Carico meccanico


Custodia del trasmettitore e custodia di connessione del sensore:

- Proteggere da urti o impatti meccanici
- Non utilizzare il dispositivo come scala o appoggio per arrampicarsi

Compatibilità elettromagnetica (EMC)

- Secondo IEC/EN 61326 e raccomandazione NAMUR 21 (NE 21)
- Versione del dispositivo con PROFIBUS DP: è conforme alle soglie per emissioni industriali secondo EN 50170 Volume 2, IEC 61784






Quest'unità non è destinata all'uso in ambienti residenziali e non può garantire un'adeguata protezione della ricezione radio in tali ambienti.

Processo

Campo di temperatura del fluido

-40 ... +150 °C (-40 ... +302 °F)

Dipendenza tra temperatura ambiente e temperatura del fluido



A00311

- 🛮 31 Rappresentazione esemplificativa, valori nella tabella sottostante.
- T_a Temperatura ambiente
- T_m Temperatura del fluido
- A Temperatura del fluido massima consentita T_m con $T_{a\,max}$ = 60 °C (140 °F); temperature del fluido superiori T_m richiedono una temperatura ambiente ridotta T_a
- B Temperatura ambiente massima consentita T_a per la temperatura del fluido massima specificata T_m del sensore
- Valori per i dispositivi impiegati in area pericolosa:
 Documentazione Ex separata (XA) per il dispositivo → 🖺 130.

	Non coibentato			Isolato				
	Α		B A			В		
Versione	T _a	T _m	Ta	T _m	T _a	T _m	Ta	T _m
Promass E 500 – digitale	60 °C (140 °F)	150 °C (302 °F)	-	-	60 °C (140 °F)	150 °C (302 °F)	-	-
Promass E 500								


Densità

 $0 \dots 5\,000 \; kg/m^3$ (0 $\dots 312 \; lb/cf)$

Caratteristiche nominali di pressione-temperatura


I seguenti diagrammi pressione/temperatura si applicano a tutte le parti del dispositivo sottoposte a pressione, non soltanto alla connessione al processo. I diagrammi mostrano la pressione massima ammissibile del fluido in base alla temperatura specifica del fluido.

Flangia secondo EN 1092-1 (DIN 2501)



Con materiale flangia 1.4404 (F316/F316L)

Flangia secondo ASME B16.5




■ 33 Con materiale flangia 1.4404 (F316/F316L)

Endress+Hauser 71


A0029833-IT

Flangia JIS B2220




■ 34 Con materiale flangia 1.4404 (F316/F316L)

Flangia DIN 11864-2 Form A



■ 35 Con materiale flangia 1.4404 (316/316L)

Filettatura DIN 11851




■ 36 Con materiale connessione 1.4404 (316/316L)

72 Endress+Hauser

A0029839-IT


DIN 11851 consente applicazioni fino a $+140\,^{\circ}\text{C}$ ($+284\,^{\circ}\text{F}$) se si utilizzano adeguati materiali delle guarnizioni. Occorre tenere in considerazione questa condizione quando si scelgono guarnizioni e parti correlate poiché questi componenti possono limitare il campo di pressione e temperatura.

Filettatura DIN 11864-1 Form A




■ 37 Con materiale connessione 1.4404 (316/316L)

Filettatura ISO 2853




■ 38 Con materiale connessione 1.4404 (316/316L)

Filettatura SMS 1145




 \blacksquare 39 Con materiale connessione 1.4404 (316/316L)

VCO



■ 40 Con materiale connessione 1.4404 (316/316L)

Tri-Clamp



A0032218-IT

Le connessioni clamp sono adatte per una pressione massima di 16 bar (232 psi). Rispettare i limiti operativi dei clamp e delle guarnizioni utilizzati in quanto possono essere superiori a 16 bar (232 psi). Clamp e quarnizione non fanno parte della fornitura.

Corpo del sensore

Il sensore è riempito con gas di azoto secco e protegge l'elettronica e i meccanismi interni.



Se si danneggia un tubo di misura (ad es. a causa di caratteristiche di processo come fluidi corrosivi o abrasivi), il fluido rimane inizialmente nel sensore.

Se si rompe un tubo di misura, la pressione all'interno della sensore aumenta in base alla pressione operativa del processo. Se l'operatore valuta che la pressione di rottura del sensore non garantisce un adeguato margine di sicurezza, il dispositivo deve essere dotato di un disco di rottura. Serve per evitare la formazione di una pressione troppo elevata all'interno del sensore. Di conseguenza, l'uso del disco di rottura è consigliato tassativamente nelle applicazioni con elevata pressione del gas, soprattutto in quelle con pressione di processo superiore a 2/3 della pressione di rottura del sensore.

Pressione di rottura del corpo del sensore

Se il dispositivo è dotato di disco di rottura (codice d'ordine per "Opzione sensore", opzione CA "Disco di rottura"), la pressione di attivazione del disco di rottura è decisiva .

La pressione di rottura del sensore si riferisce a una pressione interna tipica, che è raggiunta prima del guasto meccanico del sensore e che è stata determinata durante la prova del tipo. La relativa dichiarazione della prova del tipo può essere ordinata con il dispositivo (codice d'ordine per "Approvazione addizionale", opzione LN "Pressione di rottura del sensore, prova del tipo").

D	N	Pressione di rottura del sensore				
[mm]	[in]	[bar]	[psi]			
8	3/8	250	3620			
15	1/2	250	3620			
25	1	250	3620			
40	1½	200	2 900			

D	N	Pressione di rottura del sensore				
[mm]	[mm] [in]		[psi]			
50	2	180	2610			
80	3	120	1740			

Per informazioni sulle dimensioni: vedere la sezione "Costruzione meccanica" → 🖺 77


Disco di rottura

Per aumentare il livello di sicurezza, si può utilizzare una versione del dispositivo dotata di disco di rottura con pressione di attivazione di 10 ... 15 bar (145 ... 217,5 psi) (codice d'ordine per "Opzione sensore", opzione CA "Disco di rottura").

L'uso dei dischi di rottura non può essere abbinato con la camicia riscaldante disponibile separatamente.


Soglia di portata

Selezionare il diametro nominale, ottimizzando il campo di portata richiesto e la perdita di carico ammessa.



- Il valore fondoscala minimo consigliato è ca. 1/20 del valore fondoscala massimo
- In molte applicazioni, 20 ... 50 % del valore fondoscala massimo è considerato ideale
- Per i prodotti abrasivi (come liquidi con solidi sospesi), si deve selezionare un valore fondoscala basso: velocità di deflusso < 1 m/s (< 3 ft/s).
- Per la misura di gas applicare le seguenti regole.
 - La velocità di deflusso nei tubi di misura non deve superare la metà della velocità del suono (0.5 Mach).
 - La portata massica massima dipende dalla densità del gas: formula

Perdita di carico




Pressione dell'impianto

È importante che non siano presenti fenomeni di cavitazione e che i liquidi non siano degasanti. Questi inconvenienti si possono evitare utilizzando una pressione del sistema sufficientemente alta.

A questo scopo sono consigliate le seguenti posizioni di montaggio:

- nel punto più basso di una tubazione verticale
- a valle di pompe (nessun pericolo di vuoto)



A002877


Isolamento termico

Con alcuni fluidi, è importante mantenere il calore irradiato dal sensore al trasmettitore a un livello minimo. Per garantire l'isolamento richiesto, è disponibile un'ampia gamma di materiali.

AVVISO

Surriscaldamento dell'elettronica causato dalla coibentazione!

- Orientamento consigliato: orientamento orizzontale, vano collegamenti del sensore verso il basso.
- ▶ Non si deve coibentare il vano collegamenti del sensore.
- ► Temperatura massima consentita sul lato inferiore del vano collegamenti del sensore: 80 °C (176 °F)
- ► Coibentazione con collo di estensione non coibentato: si consiglia di non coibentare il collo di estensione per garantire una migliore dissipazione termica.




■ 41 Coibentazione con collo di estensione non coibentato

Riscaldamento

Alcuni fluidi richiedono adatti accorqimenti per evitare perdite di calore in prossimità del sensore.

Opzioni di riscaldamento

- Riscaldamento elettrico, ad esempio con riscaldatori a fascia elettrici
- Mediante tubi che trasportano acqua calda o vapore
- Mediante camice riscaldanti



AVVISO

Rischio di surriscaldamento in fase di riscaldamento

- Accertarsi che la temperatura all'estremità inferiore della custodia del trasmettitore non superi 80 °C (176 °F).
- ▶ Garantire che vi sia sufficiente convezione sul collo del trasmettitore.
- Garantire che rimanga esposta una superficie sufficientemente ampia del collo del trasmettitore.
 La parte libera serve da radiatore e protegge l'elettronica dal surriscaldamento e dall'eccessivo raffreddamento.
- Se impiegato in atmosfera potenzialmente esplosiva, rispettare le informazioni riportate nella documentazione Ex specifica del dispositivo. Per maggiori informazioni sulle tabelle di temperatura, consultare la documentazione separata "Istruzioni di sicurezza" (XA) del dispositivo.

Vibrazioni

L'alta frequenza di oscillazione dei tubi di misura assicura che il funzionamento sia corretto ed il sistema di misura non sia influenzato dalle vibrazioni dello stabilimento.


¹⁾ In genere si consiglia l'uso di riscaldatori a fascia elettrici paralleli (flusso di elettricità bidirezionale). Occorre effettuare particolari osservazioni se è necessario usare un cavo di riscaldamento monofilo. Ulteriori informazioni sono fornite nel documento EA01339D "Istruzioni di installazione per sistemi di riscaldamento elettrici superficiali" > 1 131

Costruzione meccanica

Dimensioni in unità ingegneristiche SI

Custodia di Proline 500 - trasmettitore digitale

Area sicura o area pericolosa: Zona 2; Classe I, Divisione 2



A0033767

Codice d'ordine per "Custodia trasmettitore", opzione A "Alluminio, rivestito" e codice d'ordine per "Elettronica ISEM integrata", opzione A "Sensore"


A	F	G	N	P	Q
[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]
167	232	89	187	24	

Codice d'ordine per "Custodia trasmettitore", opzione D "Policarbonato" e codice d'ordine per "Elettronica ISEM integrata", opzione A "Sensore"

A	F	G	N	P	Q
[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]
177	234	89	197	17	

Custodia del trasmettitore Proline 500

Area pericolosa: Zona 2; Classe I, Divisione 2 o Zona 1; Classe I, Divisione 1




A0033788

Codice d'ordine per "Custodia trasmettitore", opzione A "Alluminio, rivestito" e codice d'ordine per "Elettronica ISEM integrata", opzione B "Trasmettitore"

A	B	C	F	G	Q	T
[mm]						
188	85	103	318	217	130	

Vano collegamenti del sensore



Codice d'ordine per "Vano collegamenti sensore", opzione A "Alluminio, rivestito"

DN	A 1)	В	С	D	Е	F	G	K	L	М
[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]
8	148	94	54	89	177	266	136	5,35	2)	45
15	148	94	54	100	177	277	136	8,30	2)	45
25	148	94	54	102	174	276	136	12,0	2)	51
40	148	94	54	121	180	301	136	17,6	2)	65
50	148	94	54	175,5	194,5	370	136	26,0	2)	95
80	148	94	54	205	213,5	418,5	136	40,5	2)	127

- 1) Dipende dal pressacavo utilizzato: valori fino a + 30 mm
- In base alla connessione al processo 2)

Codice d'ordine per "Vano collegamenti sensore", opzione B "Inox"

DN	A 1)	В	С	D	E	F	G	K	L	М
[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]
8	137	78	59	89	172,5	261,5	134	5,35	2)	45
15	137	78	59	100	172,5	272,5	134	8,30	2)	45
25	137	78	59	102	169,5	271,5	134	12,0	2)	51
40	137	78	59	121	175,5	295,5	134	17,6	2)	65
50	137	78	59	175,5	190	265,5	134	26,0	2)	95
80	137	78	59	205	208,5	413,5	134	40,5	2)	127

- Dipende dal pressacavo utilizzato: valori fino a + 30 mm
- 1) 2) In base alla connessione al processo

Codice d'ordine per "Vano collegamenti sensore", opzione C "Ultra compatto, igienico, inox"


DN	A 1)	В	С	D	Е	F	G	K	L	М
[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]
8	124	68	56	89	172,5	261,5	112	5,35	2)	45
15	124	68	56	100	172,5	272,5	112	8,30	2)	45
25	124	68	56	102	169,5	271,5	112	12,0	2)	51

DN	A 1)	В	С	D	E	F	G	K	L	М
[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]
40	124	68	56	121	175,5	295,5	112	17,6	2)	65
50	124	68	56	175,5	190	265,5	112	26,0	2)	95
80	124	68	56	205	208,5	413,5	112	40,5	2)	127

- Dipende dal pressacavo utilizzato: valori fino a + 30 mm In base alla connessione al processo
- 1) 2)

Connessioni flangiate

Flangia fissa EN 1092-1, ASME B16.5, JIS B2220



Tolleranza in lunghezza per dimensione L in mm: +1,5 / -2,0

Flangia secondo EN 1092-1 (DIN 2501 / DIN 2512N), PN 40

1.4404 (F316/F316L): codice d'ordine per "Connessione al processo", opzione D2S

Flangia con incameratura secondo EN 1092-1 Form D (DIN 2512N), PN 40

1.4404 (F316/F316L): codice d'ordine per "Connessione al processo", opzione D6S

DN [mm]	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	L [mm]
8 ¹⁾	95	65	4 × Ø14	16	17,3	232/510 ²⁾
15	95	65	4 × Ø14	16	17,3	279/510 ²⁾
25	115	85	4 × Ø14	18	28,5	329/600 ²⁾
40	150	110	4 × Ø18	18	43,1	445
50	165	125	4 × Ø18	20	54,5	556/715 ²⁾
80	200	160	8 × Ø18	24	82,5	611/915 ²⁾

Rugosità delle flange (superficie di contatto): EN 1092-1 Form B1 (DIN 2526 Form C), Ra 3,2 ... 12,5 μm

- 1) DN 8 con flange DN 15 versione standard
- 2) Lunghezza di installazione secondo raccomandazioni NAMUR NE 132 disponibile in opzione (codice d'ordine per "Connessione al processo", opzione D2N o D6N (con incameratura))

Flangia secondo EN 1092-1 (DIN 2501), PN 40 (con flange DN 25) 1.4404 (F316/F316L) Codice d'ordine per "Connessione al processo", opzione R2S									
DN A B C D E L [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]									
8	115	85	4 × Ø 14	18	28,5	329			
15 115 85 4 × Ø 14 18 28,5 329									
Rugosità delle flange (superficie di contatto): EN 1092-1 Form B1 (DIN 2526 Form C), Ra 3,2 12,5 µm									

Flangia secondo EN 1092-1 (DIN 2501 / DIN 2512N), PN 63

1.4404 (F316/F316L): codice d'ordine per "Connessione al processo", opzione D3S

Flangia con incameratura secondo EN 1092-1 Form D (DIN 2512N), PN 63

1.4404 (F316/F316L): codice d'ordine per "Connessione al processo", opzione D7S

DN [mm]	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	L [mm]
50	180	135	4 × Ø22	26	54,5	565
80	215	170	8 × Ø22	28	81,7	646

Rugosità delle flange (superficie di contatto): EN 1092-1 Form B2 (DIN 2526 Form E), Ra 0,8 ... 3,2 μm

Flangia secondo EN 1092-1 (DIN 2501 / DIN 2512N), PN 100 1.4404 (F316/F316L)

Codice d'ordine per "Connessione al processo", opzione D4S

Disponibile flangia con incameratura secondo EN 1092-1 Form D (DIN 2512N), PN 100 1.4404 (F316/F316L)

Codice d'ordine per "Connessione al processo", opzione D8S

DN [mm]	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	L [mm]
8 1)	105	75	4 × Ø14	20	17,3	261
15	105	75	4 × Ø14	20	17,3	295
25	140	100	4 × Ø18	24	28,5	360
40	170	125	4 × Ø22	26	42,5	486
50	195	145	4 × Ø26	28	53,9	581
80	230	180	8 × Ø26	32	80,9	656

Rugosità delle flange (superficie di contatto): EN 1092-1 Form B2 (DIN 2526 Form E), Ra $0.8 \dots 3.2 \mu m$

1) DN 8 con flange DN 15 versione standard

Flangia secondo ASME B16.5, Classe 150 1.4404 (F316/F316L)

Codice d'ordine per "Connessione al processo", opzione AAS

	•	•	•			
DN [mm]	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	L [mm]
8 ¹⁾	90	60,3	4 × Ø15,7	11,2	15,7	232
15	90	60,3	4 × Ø15,7	11,2	15,7	279
25	110	79,4	4 × Ø15,7	14,2	26,7	329
40	125	98,4	4 × Ø15,7	17,5	40,9	445
50	150	120,7	4 × Ø19,1	19,1	52,6	556
80	190	152,4	4 × Ø19,1	23,9	78,0	611
Rugosità delle	flange (superfi	cie di contatto):	: Ra 3.2 6.3 um			

DN 8 con flange DN 15 versione standard

Flangia secondo ASME B16.5, Classe 300 1.4404 (F316/F316L)

Codice d'ordine per "Connessione al processo", opzione ABS							
DN [mm]	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	L [mm]	
8 ¹⁾	95	66,7	4 × Ø15,7	14,2	15,7	232	
15	95	66,7	4 × Ø15,7	14,2	15,7	279	

Flangia secondo ASME B16.5, Classe 300 1.4404 (F316/F316L) Codice d'ordine per "Connessione al processo", opzione ABS							
DN A B C D E L [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]							
25	125	88,9	4 × Ø19,0	17,5	26,7	329	
40	155	114,3	4 × Ø22,3	20,6	40,9	445	
50	50 165 127 8 × Ø19,0 22,3 52,6 556						
80 210 168,3 8 × Ø22,3 28,4 78,0 611							
Rugosità delle	flange (superfi	cie di contatto):	Ra 3,2 6,3 µm				

1) DN 8 con flange DN 15 versione standard

Flangia secondo ASME B16.5, Classe 600 1.4404 (F316/F316L) Codice d'ordine per "Connessione al processo", opzione ACS							
DN [mm]	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	L [mm]	
8 1)	95	66,7	4 × Ø15,7	20,6	13,9	261	
15	95	66,7	4 × Ø15,7	20,6	13,9	295	
25	125	88,9	4 × Ø19,1	23,9	24,3	380	
40	155	114,3	4 × Ø22,4	28,7	38,1	496	
50	165	127	8 × Ø19,1	31,8	49,2	583	
80 210 168,3 8 × Ø22,4 38,2 73,7 671							
Rugosità delle	flange (superfi	cie di contatto):	Ra 3,2 6,3 μm				

1) DN 8 con flange DN 15 versione standard

Flangia JIS B2220, 10K 1.4404 (F316/F316L) Codice d'ordine per "Connessione al processo", opzione NDS						
DN A B C D E L [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]						
50	155	120	4 × Ø19	16	50	556
80 185 150 8 × Ø19 18 80 603						
Rugosità delle	Rugosità delle flange (superficie di contatto): Ra 3,2 6,3 μm					

Flangia JIS B2220, 20K 1.4404 (F316/F316L) Codice d'ordine per "Connessione al processo", opzione NES						
DN A B C D E L [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]						
8 1)	95	70	4 × Ø15	14	15	232
15	95	70	4 × Ø15	14	15	279
25	125	90	4 × Ø19	16	25	329
40	140	105	4 × Ø19	18	40	445
50	155	120	8 × Ø19	18	50	556

Flangia JIS B2220, 20K 1.4404 (F316/F316L) Codice d'ordine per "Connessione al processo", opzione **NES** В С D E L [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] 80 200 160 $8 \times \emptyset 23$ 22 80 603 Rugosità delle flange (superficie di contatto): Ra 3,2 ... 6,3 μm

1) DN 8 con flange DN 15 versione standard


Flangia JIS B2220, 40K 1.4404 (F316/F316L) Codice d'ordine per "Connessione al processo", opzione NGS						
DN [mm]	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	L [mm]
8 ¹⁾	115	80	4 × Ø19	20	15	261
15	115	80	4 × Ø19	20	15	300
25	130	95	4 × Ø19	22	25	375
40	160	120	4 × Ø23	24	38	496
50	165	130	8 × Ø19	26	50	601
80 210 170 8 × Ø23 32 75 661						
Rugosità delle	flange (superfic	ie di contatto): F	Ra 3,2 6,3 μm			

1) DN 8 con flange DN 15 versione standard

Flangia JIS B2220, 63K 1.4404 (F316/F316L) Codice d'ordine per "Connessione al processo", opzione NHS						
DN [mm]	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	L [mm]
8 1)	120	85	4 × Ø19	23	12	282
15	120	85	4 × Ø19	23	12	315
25	140	100	4 × Ø23	27	22	383
40	175	130	4 × Ø25	32	35	515
50	185	145	4 × Ø23	34	48	616
80 230 185 4 × Ø25 40 73 686						
Rugosità delle	flange (superfic	ie di contatto): F	Ra 3,2 6,3 µm			

1) DN 8 con flange DN 15 versione standard

Flangia fissa DIN 11864-2



🛮 42 💮 Dettaglio X: connessione al processo asimmetrica; la parte illustrata in blu viene procurata dal fornitore.

Tolleranza in lunghezza per dimensione L in mm: +1,5/-2,0

Flangia DIN11864-2 Form A, per tubo secondo DIN11866 serie A, flangia con tacca 1.4404 (316/316L) Codice d'ordine per "Connessione al processo", opzione KCS


	•					
DN [mm]	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	L [mm]
8 ¹⁾	54	37	4 × Ø9	10	10	249
15	59	42	4 × Ø9	10	16	293
25	70	53	4 × Ø9	10	26	344
40	82	65	4 × Ø9	10	38	456
50	94	77	4 × Ø9	10	50	562
80	133	112	8 × Ø11	12	81	671

Versione 3A disponibile: codice d'ordine per "Approvazione addizionale", opzione LP in congiunzione con $Ra_{max} = 0.76~\mu m$: codice d'ordine per "Materiale tubo di misura", opzione SB $Ra_{max} = 0.38~\mu m$: codice d'ordine per "Materiale tubo di misura", opzione SC

1) DN 8 con flange DN 10 versione standard

Connessioni clamp

Tri-Clamp



A0015625



Tolleranza in lunghezza per dimensione L in mm: +1.5 / -2.0

Tri-Clamp ($\frac{1}{2}$ "), per tubo secondo DIN 11866 serie C 1.4404 (316/316L)

Codice d'ordine per "Connessione al processo", opzione FDW

DN [mm]	Clamp [in]	A [mm]	B [mm]	L [mm]
8	1/2	25,0	9,5	229
15	1/2	25,0	9,5	273

Versione 3A disponibile: codice d'ordine per "Approvazione addizionale", opzione LP in congiunzione con

 Ra_{max} = 0,76 µm: codice d'ordine per "Materiale tubo di misura", opzione SB Ra_{max} = 0,38 µm: codice d'ordine per "Materiale tubo di misura", opzione SC

Tri-Clamp (≥ 1"), per tubo secondo DIN 11866 serie C 1.4404 (316/316L)

Codice d'ordine per "Connessione al processo", opzione FTS

DN [mm]	Clamp [in]	A [mm]	B [mm]	L [mm]
8	1	50,4	22,1	229
15	1	50,4	22,1	273
25	1	50,4	22,1	324
40	1½	50,4	34,8	456
50	2	63,9	47,5	562
80	3	90,9	72,9	671


Versione 3A disponibile: codice d'ordine per "Approvazione addizionale", opzione LP in congiunzione con

 $Ra_{max} = 0.76 \mu m$: codice d'ordine per "Materiale tubo di misura", opzione SB

 Ra_{max} = 0,38 μm : codice d'ordine per "Materiale tubo di misura", opzione SC

Raccordi filettati

Filettatura DIN 11851, DIN11864-1, SMS 1145



Tolleranza in lunghezza per dimensione L in mm: +1,5 / -2,0

Filettatura DIN 11851, per tubo secondo DIN11866, serie A 1.4404 (316/316L)

Codice d'ordine per "Connessione al processo", opzione FMW

DN [mm]	A [in]	B [mm]	L [mm]
8	Rd 34 × ½	16	229
15	Rd 34 × 1/ ₈	16	273
25	Rd 52 × ¹ / ₆	26	324
40	Rd 65 × ¹ / ₆	38	456
50	Rd 78 × ⅓	50	562
80	Rd 110 × 1/4	81	671

Versione 3A disponibile: codice d'ordine per "Approvazione addizionale", opzione LP in conquanzione con $Ra_{max} = 0.76 \mu m$: codice d'ordine per "Materiale tubo di misura", opzione SB

 $Ra_{max} = 0.38 \ \mu m$: codice d'ordine per "Materiale tubo di misura", opzione SC

Filettatura DIN11864-1 Form A, per tubo secondo DIN11866, serie A 1.4404 (316/316L)

Codice d'ordine per "Connessione al processo", opzione FLW

DN [mm]	A [in]	B [mm]	L [mm]
8	Rd 28 × ¹ / ₈	10	229
15	Rd 34 × ⅓	16	273
25	Rd 52 × 1/ ₆	26	324
40	Rd 65 × ½	38	456
50	Rd 78 × 1/ ₆	50	562
80	Rd 110 × 1/4	81	671

Versione 3A disponibile: codice d'ordine per "Approvazione addizionale", opzione LP in congiunzione con

 Ra_{max} = 0,76 μ m: codice d'ordine per "Materiale tubo di misura", opzione SB

 Ra_{max} = 0,38 μm : codice d'ordine per "Materiale tubo di misura", opzione SC

Filettatura SMS 1145 1.4404 (316/316L)


Codice d'ordine per "Connessione al processo", opzione SCS

•	•		
DN [mm]	A [in]	B [mm]	L [mm]
8	Rd 40 × 1/6	22,5	229
15	Rd 40 × 1/ ₆	22,5	273
25	Rd 40 × 1/ ₆	22,5	324
40	Rd 60 × ½	35,5	456
50	Rd 70 × ½	48,5	562
80	Rd 98 × 1/ ₆	72,9	671

Versione 3A disponibile: codice d'ordine per "Approvazione addizionale", opzione LP in congiunzione con

 Ra_{max} = 0,76 µm: codice d'ordine per "Materiale tubo di misura", opzione SB Ra_{max} = 0,38 µm: codice d'ordine per "Materiale tubo di misura", opzione SC

Filettatura ISO 2853




Tolleranza in lunghezza per dimensione L in mm: +1,5 / -2,0

Filettatura ISO 2853, per tubo secondo ISO 2037 1.4404 (316/316L) Codice d'ordine per "Connessione al processo", opzione JSF									
DN A ¹⁾ B L [mm] [mm]									
8	37,13	22,6	229						
15	37,13	22,6	273						
25	37,13	22,6	324						
40	50,68	35,6	456						
50	64,16	48,6	562						
80	91,19	72,9	671						

Versione 3A disponibile: codice d'ordine per "Approvazione addizionale", opzione LP in congiunzione con $Ra_{max} = 0.76 \ \mu m$: codice d'ordine per "Materiale tubo di misura", opzione SB $Ra_{max} = 0.38 \ \mu m$: codice d'ordine per "Materiale tubo di misura", opzione SC

¹⁾ Diametro filettatura max. secondo ISO 2853 allegato A

VCO




Tolleranza in lunghezza per dimensione L in mm: +1,5 / -2,0

8-VCO-4 (½") 1.4404 (316/316L) Codice d'ordine per "Connessi							
DN [mm]	A [in]	B [mm]	L [mm]				
8	AF 1	10,2	252				


12-VCO-4 (¾") 1.4404 (316/316L) Codice d'ordine per "Connessione al processo", opzione CWS						
DN [mm]	A [in]	B [mm]	L [mm]			
15	AF 1½	15,7	305			

Accessori

Tettuccio di protezione dalle intemperie



 $del{1}$ 43 Tettuccio di protezione dalle intemperie per Proline 500 – digitale; unità ingegneristica mm (in)




🗷 44 Tettuccio di protezione dalle intemperie per Proline 500; unità ingegneristica mm (in)

Antenna WLAN esterna

L'antenna WLAN esterna non è adatta all'uso in applicazioni igieniche.

Proline 500 – digitale


Antenna WLAN esterna montata sul dispositivo



🛮 45 Unità ingegneristica, mm (in)

Antenna WLAN esterna montata con cavo


L'antenna WLAN esterna può essere montata separatamente dal trasmettitore se le condizioni di trasmissione/ricezione nella posizione di montaggio del trasmettitore sono scadenti.



■ 46 Unità ingegneristica, mm (in)

Proline 500


Antenna WLAN esterna montata sul dispositivo



🖻 47 Unità ingegneristica, mm (in)

Antenna WLAN esterna montata con cavo

L'antenna WLAN esterna può essere montata separatamente dal trasmettitore se le condizioni di trasmissione/ricezione nella posizione di montaggio del trasmettitore sono scadenti.




🛮 48 Unità ingegneristica, mm (in)

Dimensioni in unità ingegneristiche US

Custodia di Proline 500 - trasmettitore digitale

Area sicura o area pericolosa: Zona 2; Classe I, Divisione 2



A0033789

Codice d'ordine per "Custodia trasmettitore", opzione A "Alluminio, rivestito" e codice d'ordine per "Elettronica ISEM integrata", opzione A "Sensore"


A	F	G	N	P	Q
[in]	[in]	[in]	[in]	[in]	[in]
6,57	9,13	3,50	7,36	0,94	

Codice d'ordine per "Custodia trasmettitore", opzione D "Policarbonato" e codice d'ordine per "Elettronica ISEM integrata", opzione A "Sensore"

A	F	G	N	P	Q
[in]	[in]	[in]	[in]	[in]	[in]
6,97	9,21	3,50	7,76	0,67	

Custodia del trasmettitore Proline 500

Area pericolosa: Zona 2; Classe I, Divisione 2 o Zona 1; Classe I, Divisione 1




A003378

Codice d'ordine per "Custodia trasmettitore", opzione A "Alluminio, rivestito" e codice d'ordine per "Elettronica ISEM integrata", opzione B "Trasmettitore"

A	B	C	F	G	Q	T
[in]						
7,40	3,35	4,06	12,5	8,54	5,12	9,41

Vano collegamenti del sensore



Codice d'ordine per "Vano collegamenti sensore", opzione A "Alluminio, rivestito"

DN	A 1)	B 1)	С	D	Е	F	G	K	L	М
[in]	[in]	[in]	[in]	[in]						
3/8	5,83	3,70	2,13	3,5	6,97	10,47	5,35	0,21	2)	1,77
1/2	5,83	3,70	2,13	3,94	6,97	10,91	5,35	0,33	2)	1,77
1	5,83	3,70	2,13	4,02	6,85	10,87	5,35	0,47	2)	2,01
11/2	5,83	3,70	2,13	4,76	7,09	11,85	5,35	0,69	2)	2,56
2	5,83	3,70	2,13	6,91	7,66	14,57	5,35	1,02	2)	3,74
3	5,83	3,70	2,13	8,07	8,41	16,48	5,35	1,59	2)	5,00

- 1) Dipende dal pressacavo utilizzato: valori fino a +1,18 in
- 2) In base alla connessione al processo

Codice d'ordine per "Vano collegamenti sensore", opzione B "Inox"

DN	A 1)	В	С	D	Е	F	G	К	L	M
[in]	[in]	[in]	[in]	[in]						
3/8	5,39	3,07	2,32	3,5	6,79	10,3	5,28	0,21	2)	1,77
1/2	5,39	3,07	2,32	3,94	6,79	10,73	5,28	0,33	2)	1,77
1	5,39	3,07	2,32	4,02	6,67	10,69	5,28	0,47	2)	2,01
11/2	5,39	3,07	2,32	4,76	6,91	11,63	5,28	0,69	2)	2,56
2	5,39	3,07	2,32	6,91	7,48	10,45	5,28	1,02	2)	3,74
3	5,39	3,07	2,32	8,07	8,21	16,28	5,28	1,59	2)	5,00

- 1) Dipende dal pressacavo utilizzato: valori fino a +1,18 in
- 2) In base alla connessione al processo

Codice d'ordine per "Vano collegamenti sensore", opzione C "Ultra compatto, igienico, inox"


DN	A 1)	В	С	D	Е	F	G	К	L	M
[in]	[in]	[in]	[in]	[in]						
3/8	4,88	2,68	2,20	3,5	6,79	10,3	4,41	0,21	2)	1,77
1/2	4,88	2,68	2,20	3,94	6,79	10,73	4,41	0,33	2)	1,77
1	4,88	2,68	2,20	4,02	6,67	10,69	4,41	0,47	2)	2,01

DN	A 1)	В	С	D	E	F	G	К	L	М
[in]	[in]	[in]	[in]	[in]						
1½	4,88	2,68	2,20	4,76	6,91	11,63	4,41	0,69	2)	2,56
2	4,88	2,68	2,20	6,91	7,48	10,45	4,41	1,02	2)	3,74
3	4,88	2,68	2,20	8,07	8,21	16,28	4,41	1,59	2)	5,00

- Dipende dal pressacavo utilizzato: valori fino a +1,18 in In base alla connessione al processo 1) 2)

Connessioni flangiate

Flangia fissa ASME B16.5



Tolleranza in lunghezza per dimensione L in inch: +0,06 / -0,08

Flangia secondo ASME B16.5, Cl 150 1.4404 (F316/F316L) Codice d'ordine per "Connessione al processo", opzione AAS						
DN [in]	A [in]	B [in]	C [in]	D [in]	E [in]	L [in]
3/8 1)	3,54	2,37	4 × Ø0,62	0,44	0,62	9,13
1/2	3,54	2,37	4 × Ø0,62	0,44	0,62	10,98
1	4,33	3,13	4 × Ø0,62	0,56	1,05	12,95
1½	4,92	3,87	4 × Ø0,62	0,69	1,61	17,52
2	5,91	4,75	4 × Ø0,75	0,75	2,07	21,89
3 7,48 6,00 4 × Ø0,75 0,94 3,07 24,06						
Rugosità del	le flange (supe	rficie di contatt	o): Ra 126 248 µin			

1) DN $\frac{3}{8}$ " con flange DN $\frac{1}{2}$ " versione standard

Flangia secondo ASME B16.5, Classe 300 1.4404 (F316/F316L) Codice d'ordine per "Connessione al processo", opzione ABS						
DN A B C D E L [in] [in] [in] [in] [in]						
3/8 1)	3,74	2,63	4 × Ø0,62	0,56	0,62	9,13
1/2	3,74	2,63	4 × Ø0,62	0,56	0,62	10,98
1	4,92	3,50	4 × Ø0,75	0,69	1,05	12,95
1½	6,10	4,50	4 × Ø0,88	0,81	1,61	17,52
2	6,50	5,00	8 × Ø0,75	0,88	2,07	21,89
3 8,27 6,63 8 × Ø0,88 1,12 3,07 24,06						
Rugosità del	Rugosità delle flange (superficie di contatto): Ra 126 248 μin					


1) DN $\frac{3}{8}$ " con flange DN $\frac{1}{2}$ " versione standard

Flangia secondo ASME B16.5, Classe 600 1.4404 (F316/F316L) Codice d'ordine per "Connessione al processo", opzione ACS						
DN [in]	A [in]	B [in]	C [in]	D [in]	E [in]	L [in]
3/8 1)	3,74	2,63	4 × Ø0,62	0,81	0,55	10,28
1/2	3,74	2,63	4 × Ø0,62	0,81	0,55	11,61
1	4,92	3,50	4 × Ø0,75	0,94	0,96	14,96
11/2	6,10	4,50	4 × Ø0,88	1,13	1,50	19,53
2	6,50	5,00	8 × Ø0,75	1,25	1,94	22,95
3 8,27 6,63 8 × Ø0,88 1,50 2,9 26,42						
Rugosità del	le flange (supe	rficie di contatt	o): Ra 126 248 µin			

¹⁾ DN $^3\!/\!_8$ " con flange DN $^1\!/\!_2$ " versione standard

Connessioni clamp

Tri-Clamp



Tolleranza in lunghezza per dimensione L in inch: +0,06 / -0,08

Tri-Clamp (½"), DIN 11866 serie C 1.4404 (316/316L) Codice d'ordine per "Connessione al processo", opzione FDW					
DN Clamp A B L [in] [in] [in] [in]					
3/8	1/2	0,98	0,37	9,02	
1/2	1/2	0,98	0,37	10,75	


Versione 3A disponibile: codice d'ordine per "Approvazione addizionale", opzione LP in congiunzione con Ra_{max} = 30 μ in: codice d'ordine per "Materiale tubo di misura", opzione SB Ra_{max} = 15 μ in: codice d'ordine per "Materiale tubo di misura", opzione SC

Tri-Clamp (≥ 1"), DIN 11866 serie C 1.4404 (316/316L) Codice d'ordine per "Connessione al processo", opzione FTS						
DN [in]	Clamp [in]	A [in]	B [in]	L [in]		
3/8	1	1,98	0,87	9,02		
1/2	1	1,98	0,87	10,75		
1	1	1,98	0,87	12,76		
11/2	1½	1,98	1,37	17,95		
2	2	2,52	1,87	22,13		
3	3	3,58	2,87	26,42		

Versione 3A disponibile: codice d'ordine per "Approvazione addizionale", opzione LP in congiunzione con Ra_{max} = 30 μ in: codice d'ordine per "Materiale tubo di misura", opzione SB Ra_{max} = 15 μ in: codice d'ordine per "Materiale tubo di misura", opzione SC

Raccordi filettati

Filettatura SMS 1145




Tolleranza in lunghezza per dimensione L in inch: $+0.06\ /\ -0.08$

Filettatura SMS 1145 1.4404 (316/316L) Codice d'ordine per "Connessione al processo", opzione SCS					
DN [in]	A [in]	B [in]	L [in]		
3/8	Rd 40 × 1/ ₆	0,89	9,02		
1/2	Rd 40 × 1/ ₆	0,89	10,75		
1	Rd 40 × 1/ ₆	0,89	12,76		
1½	Rd 60 × 1/ ₆	1,40	17,95		
2	Rd 70 × 1/ ₆	1,91	22,13		
3	Rd 98 × 1/ ₆	2,87	26,42		

Versione 3A disponibile: codice d'ordine per "Approvazione addizionale", opzione LP in congiunzione con $Ra_{max} = 30~\mu in$: codice d'ordine per "Materiale tubo di misura", opzione SB $Ra_{max} = 15~\mu in$: codice d'ordine per "Materiale tubo di misura", opzione SC

VCO




Tolleranza in lunghezza per dimensione L in inch: +0,06 / -0,08

8-VCO-4 (½") 1.4404 (316/316L) Codice d'ordine per "Connessione al processo", opzione CVS					
DN [in]	A [in]	B [in]	L [in]		
3/8	AF 1	0,40	9,92		


12-VCO-4 (¾") 1.4404 (316/316L) Codice d'ordine per "Connessione al processo", opzione CWS					
DN [in]	A [in]	B [in]	L [in]		
1/2	AF 1½	0,62	12,01		

Accessori

Tettuccio di protezione dalle intemperie



🛮 49 🛮 Tettuccio di protezione dalle intemperie per Proline 500 – digitale; unità ingegneristica mm (in)




🗉 50 Tettuccio di protezione dalle intemperie per Proline 500; unità ingegneristica mm (in)

Antenna WLAN esterna

L'antenna WLAN esterna non è adatta all'uso in applicazioni igieniche.

Proline 500 – digitale


Antenna WLAN esterna montata sul dispositivo



■ 51 Unità ingegneristica, mm (in)

Antenna WLAN esterna montata con cavo


L'antenna WLAN esterna può essere montata separatamente dal trasmettitore se le condizioni di trasmissione/ricezione nella posizione di montaggio del trasmettitore sono scadenti.



■ 52 Unità ingegneristica, mm (in)

Proline 500


Antenna WLAN esterna montata sul dispositivo



🗷 53 Unità ingegneristica, mm (in)

Antenna WLAN esterna montata con cavo

L'antenna WLAN esterna può essere montata separatamente dal trasmettitore se le condizioni di trasmissione/ricezione nella posizione di montaggio del trasmettitore sono scadenti.



🛮 54 Unità ingegneristica, mm (in)

Peso

Tutti i valori (peso al netto del materiale d'imballaggio) si riferiscono a dispositivi con flange EN/DIN PN 40.

Trasmettitore

- Proline 500-digitale, policarbonato: 1,4 kg (3,1 lbs)
- Proline 500-digitale, alluminio: 2,4 kg (5,3 lbs)
- Proline 500 alluminio: 6,5 kg (14,3 lbs)

Sensore

Sensore con versione vano collegamenti in alluminio:

Peso in unità ingegneristiche SI

DN [mm]	Peso [kg]
8	4
15	4
25	6
40	10
50	15
80	29

Peso in unità ingegneristiche US

DN [in]	Peso [lb]
3/8	9
1/2	9
1	13
1 ½	22
2	33
3	64

Materiali

Custodia del trasmettitore

Custodia di Proline 500 – trasmettitore digitale

Codice d'ordine per "Custodia del trasmettitore":

- Opzione A "Alluminio rivestito": alluminio, AlSi10Mq, rivestito
- Opzione **D** "Policarbonato": policarbonato

Custodia del trasmettitore Proline 500

Codice d'ordine per "Custodia del trasmettitore":

Opzione A "Alluminio rivestito": alluminio, AlSi10Mq, rivestito

Materiale della finestra

Codice d'ordine per "Custodia del trasmettitore":

- Opzione **A** "Alluminio, rivestito": vetro
- Opzione **D** "Policarbonato": plastica

Componenti di fissaggio per montaggio su palina


- Viti, bulloni filettati, rondelle, dadi: acciaio inox A2 (acciaio al cromo-nichel)
- Piastre di metallo: acciaio inox, 1.4301 (304)

Vano collegamenti del sensore

Codice d'ordine per "Vano collegamenti del sensore":

- Opzione A "Alluminio rivestito": alluminio, AlSi10Mg, rivestito
- Opzione **B** "Inox":
 - Acciaio inox 1.4301 (304)
 - In opzione: codice d'ordine per "Caratteristica del sensore", opzione CC "Versione igienica, per massima resistenza alla corrosione": acciaio inox, 1.4404 (316L)
- Opzione **C** "Ultra compatto, inox":
 - Acciaio inox 1.4301 (304)
 - In opzione: codice d'ordine per "Caratteristica del sensore", opzione CC "Versione igienica, per massima resistenza alla corrosione": acciaio inox, 1.4404 (316L)

Ingressi cavo/pressacavi



Possibilità di ingressi cavo/pressacavi

- Filettatura femmina $M20 \times 1,5$
- Pressacavo M20 × 1,5
- 3 Adattatore per ingresso cavo con filettatura femmina G ½" o NPT ½"
- Connettore del dispositivo

Ingressi cavo e adattatori	Materiale
Pressacavo M20 × 1,5	Plastica
 Adattatore per ingresso cavo con filettatura femmina G ½" Adattatore per ingresso cavo con filettatura femmina NPT ½" 	Ottone nichelato
Disponibile solo per alcune versioni del dispositivo: Codice d'ordine per "Custodia del trasmettitore": Opzione A "Alluminio, rivestito" Opzione D "Policarbonato" Codice d'ordine per "Vano collegamenti del sensore": Proline 500-digital: Opzione A "Alluminio rivestito" Opzione B "Inox" Proline 500: Opzione B "Inox"	
Adattatore per connettore del dispositivo	Acciaio inox, 1.4404 (316L)
 Connettore del dispositivo per comunicazione digitale: Disponibile solo per alcune versioni del dispositivo → 35. Connettore del dispositivo per cavo di collegamento: Un connettore del dispositivo è sempre utilizzato con la versione del dispositivo, codice d'ordine per "Vano collegamenti del sensore", opzione C (ultra compatto, igienico, inox). 	

Connettore del dispositivo

Collegamento elettrico	Materiale
Connettore M12x1	 Ingresso: acciaio inox, 1.4404 (316L) Custodia dei contatti: poliammide Contatti: ottone placcato oro

Cavo di collegamento



I raggi UV possono danneggiare la guaina esterna del cavo. Proteggere il più possibile il cavo dall'esposizione ai raggi solari.

Cavo di collegamento per sensore - trasmettitore Proline 500-digitale

Cavo in PVC con schermatura in rame

Cavo di collegamento per sensore - trasmettitore Proline 500

Cavo in PVC con schermatura in rame

Corpo del sensore

- Superficie esterna resistente ad acidi e alcali
- Acciaio inox 1.4301 (304)

Tubi di misura

Acciaio inox, 1.4539 (904L); manifold: acciaio inox, 1.4404 (316L)

Connessioni al processo

- Flange secondo EN 1092-1 (DIN2501) / secondo ASME B 16.5 / secondo JIS B2220: Acciaio inox, 1.4404 (F316/F316L)
- Tutte le altre connessioni al processo: Acciaio inox, 1.4404 (316/316L)



Connessioni al processo disponibili → 🖺 105

Guarnizioni

Attacchi al processo saldati senza quarnizioni interne

Accessori

Custodia protettiva

Acciaio inox, 1.4404 (316L)

Antenna WLAN esterna

- Antenna: plastica ASA (acrilonitrile stirene estere acrilico) e ottone nichelato
- Adattatore: acciaio inox e ottone nichelato
- Cavo: polietilene
- Connettore: ottone nichelato
- Staffa ad angolo: acciaio inox

Connessioni al processo

- Connessioni della flangia fisse:
 - Flangia EN 1092-1 (DIN 2501)
 - Flangia EN 1092-1 (DIN 2512N)
 - Scartamento in conformità con NAMUR NE 132
 - Flangia ASME B16.5
 - Flangia JIS B2220
 - Flangia DIN 11864-2 Form A, DIN 11866 serie A, flangia di accoppiamento
- Connessioni clamp:

Tri-Clamp (tubi OD), DIN 11866 serie C

- Filettatura:
 - Filettatura DIN 11851, DIN 11866 serie A
 - Filettatura SMS 1145
 - Filettatura ISO 2853, ISO 2037
- Filettatura DIN 11864-1 Form A, DIN 11866 serie A
- Attacchi filettati VCO:
 - 8-VCO-4
 - 12-VCO-4



Materiali della connessione al processo → 🗎 104

Rugosità

Tutti i dati si riferiscono alle parti bagnate. Possono essere ordinate le sequenti categorie di rugosità.

- Non lucidate
- $Ra_{max} = 0.76 \mu m (30 \mu in)$
- $Ra_{max} = 0.38 \mu m (15 \mu in)$

Interfaccia operatore

Concetto operativo

Struttura del menu finalizzata e specifica per l'utente

- Messa in servizio
- Funzionamento
- Diagnostica
- Livello esperto

Messa in servizio veloce e sicura

- Menu guidati (procedura guidata "Make-it-run") per le applicazioni
- Guida ai menu con brevi descrizioni delle singole funzioni dei parametri
- Accesso al dispositivo mediante web server
- Accesso WLAN al dispositivo mediante terminale portatile, tablet o smartphone

Funzionamento affidabile

- Operatività in lingua locale
- Filosofia operativa unificata per dispositivo e tool operativi
- Se si sostituiscono i moduli elettronici, trasferire la configurazione del dispositivo mediante la memoria integrata (backup HistoROM) che contiene i dati di processo e del misuratore e il registro degli eventi. Non è necessario riconfigurare.

Una diagnostica efficiente aumenta la disponibilità della misura

- Le operazioni per la ricerca guasti possono essere richiamate mediante il dispositivo e nei tool operativi
- Diverse opzioni di simulazione, registro degli eventi incorsi e funzioni opzionali di registratore a traccia continua

Lingue

Operatività nelle sequenti lingue:


- Mediante controllo locale
 - Inglese, Tedesco, Francese, Spagnolo, Italiano, Olandese, Portoghese, Polacco, Russo, Turco, Cinese, Giapponese, Coreano, Vietnamita, Ceco, Svedese
- Mediante web browser
 - Inglese, Tedesco, Francese, Spagnolo, Italiano, Olandese, Portoghese, Polacco, Russo, Turco, Cinese, Giapponese, Vietnamita, Ceco, Svedese
- Mediante tool operativo "FieldCare", "DeviceCare": Inglese, Tedesco, Francese, Spagnolo, Italiano, Cinese, Giapponese

Operatività locale

Mediante modulo display

Accessori:

- Codice d'ordine per "Display; funzionamento", opzione F "Display grafico a 4 righe, retroilluminato; Touch Control"
- Codice d'ordine per "Display; funzionamento", opzione G "Display grafico a 4 righe, retroilluminato; Touch Control + WLAN"
 - Informazioni sull'interfaccia WLAN → 🖺 113



56 Controllo mediante touch control

- 1 Proline 500 digitale
- 2 Proline 500

Elementi del display

- Display grafico a 4 righe, illuminato
- Retroilluminazione bianca; diventa rossa nel caso di errori del dispositivo
- Il formato per visualizzare le variabili misurate e quelle di stato può essere configurato caso per caso
- Temperatura ambiente consentita per il display: -20 ... +60 °C (-4 ... +140 °F) La leggibilità del display può essere compromessa nel caso di temperature fuori dal campo consentito.


Elementi operativi

- Controllo esterno mediante Touch Control (3 tasti ottici) senza aprire la custodia: ±, ⊡, 區
- Gli elementi operativi sono accessibili anche nelle varie zone dell'area pericolosa

Funzionalità a distanza


Mediante protocollo HART

Questa interfaccia di comunicazione è disponibile nelle versioni del dispositivo con uscita HART.



■ 57 Opzioni per funzionamento a distanza mediante protocollo HART (attivo)

- Sistema di controllo (ad es. PLC)
- 2 Field Communicator 475
- 3 Computer con web browser (ad es. Internet Explorer) per accedere al web server integrato nel dispositivo o al computer con tool operativo (ad es. FieldCare, DeviceCare, AMS Device Manager, SIMATIC PDM) e con COM DTM "CDI Communication TCP/IP"
- 4 Commubox FXA195 (USB)
- 5 Field Xpert SFX350 o SFX370
- 6 Field Xpert SMT70
- 7 Modem VIATOR Bluetooth con cavo di collegamento
- 8 Trasmettitore




A0028746

■ 58 Opzioni per funzionamento a distanza mediante protocollo HART (passivo)

- 1 Sistema di controllo (ad es. PLC)
- 2 Alialimentatore del trasmettitore, ad es. RN221N (con resistore di comunicazione)
- 3 Connessione per Commubox FXA195 e Field Communicator 475
- 4 Field Communicator 475
- 5 Computer con web browser (ad es. Internet Explorer) per accedere al web server integrato nel dispositivo o al computer con tool operativo (ad es. FieldCare, DeviceCare, AMS Device Manager, SIMATIC PDM) e con COM DTM "CDI Communication TCP/IP"
- 6 Commubox FXA195 (USB)
- 7 Field Xpert SFX350 o SFX370
- 8 Field Xpert SMT70
- 9 Modem VIATOR Bluetooth con cavo di collegamento
- 10 Trasmettitore

Mediante rete FOUNDATION Fieldbus

Questa interfaccia di comunicazione è disponibile nelle versioni del dispositivo con FOUNDATION Fieldbus.




■ 59 Opzioni per il funzionamento a distanza mediante rete FOUNDATION Fieldbus

- 1 Sistema di automazione
- 2 Computer con scheda di rete FOUNDATION Fieldbus
- 3 Rete dell'industria
- 4 Rete FF-HSE (High Speed Ethernet)
- 5 Accoppiatore di segmento FF-HSE/FF-H1
- 6 Rete FOUNDATION Fieldbus FF-H1
- 7 Alimentazione della rete FF-H1
- 8 T-box
- 9 Misuratore

Mediante rete PROFIBUS DP

Questa interfaccia di comunicazione è disponibile nelle versioni del dispositivo con PROFIBUS DP.




 \blacksquare 60 Opzioni per il funzionamento a distanza mediante rete PROFIBUS DP

- 1 Sistema di automazione
- 2 Computer con scheda di rete PROFIBUS
- 3 Rete PROFIBUS DP
- 4 Misuratore

Mediante rete PROFIBUS PA

Questa interfaccia di comunicazione è disponibile nelle versioni del dispositivo con PROFIBUS PA.




■ 61 Opzioni per il funzionamento a distanza mediante rete PROFIBUS PA

- 1 Sistema di automazione
- 2 Computer con scheda di rete PROFIBUS
- 3 Rete PROFIBUS DP
- 4 Accoppiatore di segmento PROFIBUS DP/PA
- 5 Rete PROFIBUS PA
- 6 T-box
- 7 Misuratore

Mediante protocollo Modbus RS485

Questa interfaccia di comunicazione è disponibile nelle versioni del dispositivo con uscita Modbus RS485.



■ 62 Opzioni per funzionamento a distanza mediante protocollo Modbus RS485 (attivo)

- 1 Sistema di controllo (ad es. PLC)
- 2 Computer con web browser (ad es. Internet Explorer) per accedere al web server integrato nel dispositivo o con tool operativo (ad es. FieldCare, DeviceCare) con COM DTM "CDI Communication TCP/IP" o Modbus DTM
- 3 Trasmettitore


Mediante rete EtherNet/IP

Questa interfaccia di comunicazione è disponibile nelle versioni del dispositivo con EtherNet/IP.

Endress+Hauser 109

A0028838

Topologia a stella




🛮 63 Opzioni per il funzionamento a distanza mediante rete EtherNet/IP: topologia a stella

- 1 Sistema di automazione, ad es. "RSLogix" (Rockwell Automation)
- 2 Postazione per il controllo del misuratore: con profilo Custom Add-On per "RSLogix 5000" (Rockwell Automation) o con Electronic Data Sheet (EDS)
- 3 Computer con web browser (ad es. Internet Explorer) per accedere al web server integrato o computer con tool operativo (ad es. FieldCare, DeviceCare) con COM DTM "CDI Communication TCP/IP"
- 4 Switch Ethernet standard, ad es. Scalance X204 (Siemens)
- 5 Misuratore

Topologia ad anello

L'integrazione del dispositivo è eseguita collegando il morsetto per la trasmissione del segnale (uscita 1) e l'interfaccia service (CDI-RJ45).



■ 64 Opzioni per funzionamento a distanza mediante rete EtherNet/IP: topologia ad anello


- 1 Sistema di automazione, ad es. "RSLogix" (Rockwell Automation)
- 2 Postazione per il controllo del misuratore: con profilo Custom Add-On per "RSLogix 5000" (Rockwell Automation) o con Electronic Data Sheet (EDS)
- 3 Computer con web browser (ad es. Internet Explorer) per accedere al web server integrato o computer con tool operativo (ad es. FieldCare, DeviceCare) con COM DTM "CDI Communication TCP/IP"
- 4 Switch Ethernet standard, ad es. Scalance X204 (Siemens)
- 5 Misuratore

Mediante rete PROFINET

Questa interfaccia di comunicazione è disponibile nelle versioni del dispositivo con PROFINET.

110


Topologia a stella



- 🛮 65 Opzioni per il funzionamento a distanza mediante rete PROFINET: topologia a stella
- Sistema di automazione, ad es. Simatic S7 (Siemens)
- 2 Computer con web browser (ad es. Internet Explorer) per accedere al web server integrato o computer con tool operativo (ad es. FieldCare, DeviceCare, SIMATIC PDM) con COM DTM "CDI Communication TCP/IP"
- 3 Switch Ethernet standard, ad es. Scalance X204 (Siemens)
- 4 Misuratore

Topologia ad anello


L'integrazione del dispositivo è eseguita collegando il morsetto per la trasmissione del segnale (uscita 1) e l'interfaccia service (CDI-RJ45).



■ 66 Opzioni per il funzionamento a distanza mediante rete PROFINET: topologia ad anello

- 1 Sistema di automazione, ad es. Simatic S7 (Siemens)
- 2 Computer con web browser (ad es. Internet Explorer) per accedere al web server integrato o computer con tool operativo (ad es. FieldCare, DeviceCare, SIMATIC PDM) con COM DTM "CDI Communication TCP/IP"
- 3 Switch Ethernet standard, ad es. Scalance X204 (Siemens)
- 4 Misuratore

Mediante rete APL



A0046117

■ 67 Opzioni per il funzionamento a distanza mediante rete APL

- 1 Sistema di automazione, ad es. Simatic S7 (Siemens)
- 2 Switch Ethernet, ad es. Scalance X204 (Siemens)
- 3 Computer con web browser (ad es. Internet Explorer) per accedere al web server integrato o computer con tool operativo (ad es. FieldCare o DeviceCare con PROFINET COM DTM o SIMATIC PDM con FDI)
- 4 Switch di potenza APL (opzionale)
- 5 Switch da campo APL
- 6 Misuratore

Interfaccia service

Mediante interfaccia service (CDI-RJ45)

È possibile stabilire una connessione punto-punto attraverso la configurazione del dispositivo sul posto. Con la custodia aperta, la connessione viene stabilita direttamente tramite l'interfaccia service (CDI-RJ45) del dispositivo.




In opzione è disponibile un adattatore per connettore RJ45 - M12: Codice d'ordine per "Accessori", opzione **NB**: "Adattatore RJ45 M12 (interfaccia service)"

L'adattatore collega l'interfaccia service (CDI-RJ45) a un connettore M12 montato nell'ingresso cavo. La connessione all'interfaccia service può essere realizzata mediante un connettore M12 senza aprire il dispositivo.

112

Trasmettitore Proline 500-digitale




A0029163

■ 68 Connessione mediante interfaccia service (CDI-RJ45)

- 1 Computer con web browser (ad es. Microsoft Internet Explorer, Microsoft Edge) per accedere al web server integrato o con tool operativo "FieldCare", "DeviceCare" con COM DTM "CDI Communication TCP/IP" o Modbus
- 2 Cavo di collegamento Ethernet standard con connettore RJ45
- 3 Interfaccia service (CDI-RJ45) del misuratore con accesso al web server integrato

Trasmettitore Proline 500




A0027563

■ 69 Connessione mediante interfaccia service (CDI-RJ45)

- Computer con web browser (ad es. Microsoft Internet Explorer, Microsoft Edge) per accedere al web server integrato o con tool operativo "FieldCare", "DeviceCare" con COM DTM "CDI Communication TCP/IP" o Modbus
- 2 Cavo di collegamento Ethernet standard con connettore RJ45
- 3 Interfaccia service (CDI-RJ45) del misuratore con accesso al web server integrato

Mediante interfaccia WLAN

L'interfaccia WLAN opzionale è disponibile sulla seguente versione del dispositivo: Codice d'ordine per "Display; funzionamento", opzione G "A 4 righe, illum.; Touch Control +WLAN"



A003456

- 1 Trasmettitore con antenna WLAN integrata
- 2 Trasmettitore con antenna WLAN esterna
- 3 LED sempre acceso: ricezione WLAN abilitata sul misuratore
- 4 LED lampeggiante: connessione WLAN realizzata tra unità di controllo e misuratore
- Computer con interfaccia WLAN e web browser (ad es. Microsoft Internet Explorer, Microsoft Edge) per accedere al web server integrato del dispositivo o con tool operativo (ad es. FieldCare, DeviceCare)
- 6 Terminale portatile con interfaccia WLAN e web browser (ad es. Microsoft Internet Explorer, Microsoft Edge) per accedere al web server integrato del dispositivo o tool operativo (ad es. FieldCare, DeviceCare)
- 7 Smartphone o tablet (ad es. Field Xpert SMT70)

Funzione	WLAN: IEEE 802.11 b/g (2,4 GHz) • Access point con server DHCP (impostazione di fabbrica) • Rete
Criptatura	WPA2-PSK AES-128 (secondo IEEE 802.11i)
Canali WLAN configurabili	111
Grado di protezione	IP67
Antenne disponibili	 Antenna interna Antenna esterna (opzionale) In caso di condizioni di trasmissione/ricezione insoddisfacenti nel luogo di installazione. Disponibile come accessorio . È attiva solo 1 antenna alla volta!
Portata	 Antenna interna: tipicamente 10 m (32 ft) Antenna esterna: tipicamente 50 m (164 ft)
Materiali (antenna esterna)	 Antenna: plastica ASA (acrilonitrile stirene estere acrilico) e ottone nichelato Adattatore: acciaio inox e ottone nichelato Cavo: polietilene Connettore: ottone nichelato Staffa ad angolo: acciaio inox

Integrazione in rete

l'integrazione in rete è disponibile solo per il protocollo di comunicazione HART.


Con il pacchetto applicativo opzionale "OPC-UA-Server", il dispositivo può essere integrato in una rete Ethernet tramite l'interfaccia service (CDI-RJ45 e WLAN) e comunicare con i client OPC-UA. Se il dispositivo viene utilizzato in questo modo, deve essere considerata la sicurezza IT.

i

I trasmettitori con approvazione Ex de **non** possono essere collegati mediante l'interfaccia service (CDI-RJ45)!

Codice d'ordine per "Approvazione trasmettitore + sensore", opzioni (Ex de): BA, BB, C1, C2, GA, GB, MA, MB, NA, NB

Per l'accesso permanente ai dati del dispositivo e per la configurazione del dispositivo tramite web server, il dispositivo viene integrato direttamente in una rete tramite l'interfaccia service (CDI-RJ45). In questo modo, è possibile accedere al dispositivo in qualsiasi momento dalla stazione di controllo. I valori misurati vengono elaborati separatamente tramite gli ingressi e le uscite attraverso il sistema di automazione.



A0033618

- 1 Sistema di automazione, ad es. Simatic S7 (Siemens)
- 2 Switch Ethernet
- 3 Edge Gateway
- 4 Cloud
- 5 Misuratore
- 6 Rete Ethernet
- 7 Valori misurati tramite ingressi e uscite
- 8 Interfaccia WLAN opzionale
- L'interfaccia WLAN opzionale è disponibile sulla seguente versione del dispositivo: Codice d'ordine per "Display; funzionamento", opzione **G** "Display grafico a 4 righe, retroilluminato; Touch Control + WLAN"
- Documentazione speciale del pacchetto applicativo OPC-UA Server ightarrow \cong 131.

Tool operativi supportati

Per l'accesso locale o a distanza al misuratore, possono essere utilizzati diversi tool operativi. In base al tool operativo utilizzato, l'accesso è possibile con diverse unità di controllo e un'ampia gamma di interfacce.

Tool operativi supportati	Unità di controllo	Interfaccia	Informazioni addizionali
Web browser	Notebook, PC o tablet con web browser	 Interfaccia service CDI-RJ45 Interfaccia WLAN Bus di campo basato su Ethernet (EtherNet/IP, PROFINET) 	Documentazione speciale del dispositivo → 🖺 131
DeviceCare SFE100	Notebook, PC o tablet con sistema Microsoft Windows	 Interfaccia service CDI-RJ45 Interfaccia WLAN Protocollo di bus di campo 	→ 🖺 129

Tool operativi supportati	Unità di controllo	Interfaccia	Informazioni addizionali
FieldCare SFE500	Notebook, PC o tablet con sistema Microsoft Windows	 Interfaccia service CDI-RJ45 Interfaccia WLAN Protocollo di bus di campo 	→ 🖺 129
Field Xpert	SMT70/77/50	 Tutti i protocolli di bus di campo Interfaccia WLAN Bluetooth Interfaccia service CDI-RJ45 	Istruzioni di funzionamento BA01202S File descrittivi del dispositivo: Utilizzare la funzione di aggiornamento del terminale portatile
App SmartBlue	Smartphone o tablet con iOs o Android	WLAN	→ 🖺 129



Per il controllo del dispositivo possono essere utilizzati altri tool operativi basati su tecnologia FDT con un driver del dispositivo come DTM/iDTM o DD/EDD. Questi tool operativi sono reperibili dai singoli produttori. È supportata l'integrazione a titolo di esempio nei seguenti tool operativi:

- FactoryTalk AssetCentre (FTAC) di Rockwell Automation → www.rockwellautomation.com
- Process Device Manager (PDM) di Siemens → www.siemens.com
- Asset Management Solutions (AMS) di Emerson → www.emersonprocess.com
- FieldCommunicator 375/475 di Emerson → www.emersonprocess.com
- Field Device Manager (FDM) di Honeywell → www.process.honeywell.com
- FieldMate di Yokogawa → www.yokogawa.com
- PACTWare → www.pactware.com

Sono disponibili i file con le descrizioni dei dispositivi: www.endress.com → Downloads

Web server

Grazie al web server integrato, il dispositivo può essere controllato e configurato mediante un web browser e attraverso l'interfaccia service (CDI-RJ45) o attraverso l'interfaccia WLAN. La struttura del menu operativo è la stessa del display locale. Oltre ai valori misurati, vengono visualizzate anche le informazioni sullo stato del dispositivo, consentendo agli utenti di monitorare lo stato del dispositivo. Inoltre, si possono gestire i dati del dispositivo e configurare i parametri della rete.

Per la connessione WLAN, è richiesto un dispositivo con interfaccia WLAN (disponibile in opzione): codice d'ordine per "Display; funzionamento", opzione G "A 4 righe, retroilluminato; Touch Control + WLAN". Il dispositivo serve da Punto di accesso e consente la comunicazione tra computer o terminale portatile.

Funzioni supportate

Scambio dati tra unità di controllo (ad. es. notebook) e misuratore:

- Caricare la configurazione dal misuratore (formato XML, backup della configurazione)
- Salvare la configurazione nel misuratore (formato XML, ripristinare la configurazione)
- Esportare l'elenco degli eventi (file .csv)
- Esportare le impostazioni dei parametri (file .csv o PDF, documentare la configurazione dei punti di misura)
- Esportare il registro di verifica Heartbeat (file PDF, disponibile solo con il pacchetto applicativo "Heartbeat Verification")
- Versione flash firmware per l'aggiornamento del firmware del dispositivo, a titolo di esempio
- Download del driver per l'integrazione del sistema



Documentazione speciale del web server→

131

Gestione dati HistoROM

Il misuratore offre la funzione di gestione dati della memoria HistoROM. La gestione dati della memoria HistoROM comprende sia l'archiviazione, sia l'importazione/esportazione dei dati

importanti per dispositivo e processo, aggiungendo affidabilità, sicurezza ed efficienza al funzionamento.



Alla consegna del dispositivo, le impostazioni di fabbrica dei dati configurativi sono salvate come backup nella memoria del dispositivo. Questa memoria può essere sovrascritta con un record di dati aggiornato, ad es. al termine della messa in servizio.

Informazioni addizionali sul concetto di archiviazione dati

Sono presenti tre tipi diversi di unità di archiviazione dati, nelle quali sono salvati i dati utilizzati dal dispositivo:

	Backup HistoROM	T-DAT	S-DAT
Dati disponibili	 Logbook eventi, ad es. eventi diagnostici Backup del record con i dati dei parametri Pacchetto firmware del dispositivo Driver per l'integrazione del sistema e l'esportazione tramite web server, ad es.: GSD per PROFIBUS DP GSD per PROFIBUS PA GSDML per PROFINET EDS per EtherNet/IP DD per FOUNDATION Fieldbus 	 Memorizzazione dei valori misurati (opzione d'ordine "HistoROM estesa") Record dei dati dei parametri correnti (usato dal firmware in esecuzione) Indicatori di massimo (valori min./max.) Valori del totalizzatore 	 Dati sensore: diametro nominale, ecc. Numero di serie Dati di taratura Configurazione del dispositivo (ad es. opzioni SW, I/O fissa o I/O multi)
Posizione dell'unità di archiviazione	Fissata sulla scheda dell'interfaccia utente nel vano connessioni	Fissabile sulla scheda dell'interfaccia utente nel vano connessioni	Nel connettore del sensore, nella parte del collo del trasmettitore

Backup dei dati

Automatica

- I dati più importanti del dispositivo (sensore e trasmettitore) sono salvati automaticamente nei moduli DAT
- Se si sostituisce il trasmettitore o il misuratore: non appena si sostituisce la memoria T-DAT con i
 dati precedenti del dispositivo, il nuovo misuratore è pronto a riprendere subito il funzionamento e
 senza errori
- Se si sostituisce il sensore: non appena si sostituisce il sensore, i dati del nuovo sensore sono trasferiti dalla memoria S-DAT al misuratore e il misuratore è pronto a riprendere subito il funzionamento e senza errori
- Se si sostituisce il modulo dell'elettronica (ad es. il modulo dell'elettronica I/O): una volta sostituito il modulo dell'elettronica, il software del modulo viene confrontato con il firmware del dispositivo attuale. Se necessario, il software del modulo viene aggiornato o declassato. Il modulo dell'elettronica può essere utilizzato subito dopo, senza problemi di compatibilità.

Manuale

Record addizionale con i dati dei parametri (impostazioni dei parametri complete) nella memoria integrata nel dispositivo HistoROM Backup per:

- Funzione di backup dati
 - Backup e successivo ripristino di una configurazione del dispositivo nella memoria del dispositivo HistoROM Backup
- Funzione di confronto dati
 Confronto della configurazione corrente del dispositivo con quella salvata nella memoria del dispositivo HistoROM Backup

Trasmissione dati

Manuale

- Trasferimento di una configurazione del dispositivo a un altro dispositivo utilizzando la funzione di
 esportazione dello specifico tool operativo, ad es. con FieldCare, DeviceCare o web server: per
 duplicare la configurazione o per salvarla in un archivio (ad es. a scopo di backup)
- Trasmissione dei driver per l'integrazione del sistema mediante Web server, es.:
 - GSD per PROFIBUS DP
 - GSD per PROFIBUS PA
 - GSDML per PROFINET
 - EDS per EtherNet/IP
 - DD per FOUNDATION Fieldbus

Elenco degli eventi

Automatic

- Visualizzazione cronologica di fino a 20 messaggi di evento nell'elenco degli eventi
- Se è abilitato il pacchetto applicativo HistoROM estesa (opzione d'ordine): sono visualizzati fino a 100 messaggi di evento nell'elenco degli eventi con marcatura oraria, descrizioni in chiaro e rimedi
- L'elenco degli eventi può essere esportato e visualizzato mediante diverse interfacce e tool
 operativi, ad es. DeviceCare, FieldCare o web server

Data logging

manuale

Se è abilitato il pacchetto applicativo **Extended HistoROM** (opzione d'ordine):

- Registrazione di fino a 1000 valori misurati mediante 1...4 canali
- Intervallo di registrazione configurabile dall'utente
- Registrazione di fino a 250 valori misurati ognuno dei 4 canali di memoria
- Esportazione del registro dei valori misurati mediante diverse interfacce e tool operativi, ad es.
 FieldCare, DeviceCare o web server

Certificati e approvazioni

I certificati e le approvazioni attuali, disponibili per il prodotto, sono selezionabili tramite il Configuratore prodotto all'indirizzo www.endress.com:

- 1. Selezionare il prodotto utilizzando i filtri e il campo di ricerca.
- 2. Aprire la pagina del prodotto.
- 3. Selezionare **Configuration**.

Marchio CE

Il dispositivo è conforme ai requisiti legali delle direttive UE applicabili. Queste sono elencate, insieme agli standard applicati, nella relativa Dichiarazione di conformità EU.

Endress+Hauser conferma che il misuratore ha superato tutte le prove apponendo il marchio CE.

Marcatura UKCA

Il dispositivo soddisfa i requisiti legali delle normative UK applicabili (Statutory Instruments). Questi sono elencati nella Dichiarazione di conformità UKCA insieme ai relativi standard. Selezionando l'opzione d'ordine per la marcatura UKCA, Endress+Hauser conferma che il dispositivo ha superato con successo la valutazione ed il collaudo esponendo il marchio UKCA.

Indirizzo per contattare Endress+Hauser UK:

Endress+Hauser Ltd.

Floats Road

Manchester M23 9NF

Regno Unito

www.uk.endress.com

Marchio RCM

Il sistema di misura è conforme ai requisiti di compatibilità elettromagnetica della ACMA (Australian Communications and Media Authority).

Approvazione Ex

I dispositivi sono certificati per l'uso in aree pericolose e le relative istruzioni di sicurezza sono contenute nel documento "Istruzioni di sicurezza" (XA). I riferimenti a questo documento sono contenuti nella targhetta.

I seguenti dispositivi hanno livello di protezione (EPL) Ga/Gb (Zona 0 nel tubo di misura):

- Versioni del dispositivo con codice d'ordine per "Elettronica ISEM integrata", opzione A e codice d'ordine per "Approvazione; trasmettitore; sensore", opzione BI, BJ, BM o BN.
- Versioni del dispositivo con codice d'ordine per "Elettronica ISEM integrata", opzione B e codice d'ordine per "Approvazione; trasmettitore; sensore", opzione BA, BB, BC o BD.
- La documentazione Ex (XA) a parte, contenente tutti i dati relativi alla protezione antideflagrante è disponibile presso la rappresentanza Endress+Hauser.

118

Proline 500 - digitale

ATEX/IECEx

Per l'impiego in aree pericolose sono disponibili attualmente le seguenti versioni:

Ex ia

Trasmettitore			Sensore
Categoria	Tipo di protezione	Categoria	Tipo di protezione
II(1)G	[Ex ia] IIC	II1/2G	Ex ia IIC T6T1 Ga/Gb Ex ia IIB T6T1 Ga/Gb
II(1)G	[Ex ia] IIC	II2G	Ex ia IIC T6T1 Gb Ex ia IIB T6T1 Gb
II3(1)G	Ex ec [ia Ga] IIC T5T4 Gc	II1/2G	Ex ia IIC T6T1 Ga/Gb Ex ia IIB T6T1 Ga/Gb
II3(1)G	Ex ec [ia Ga] IIC T5T4 Gc	II2G	Ex ia IIC T6T1 Gb Ex ia IIB T6T1 Gb

Ex tb

	Trasmettitore		Sensore
Categoria	Tipo di protezione	Categoria	Tipo di protezione
II(1)D	[Ex ia] IIIC	II2D	Ex ia tb IIIC T** °C Db

Area sicura / Ex ec

Trasmettitore		Sensore	
Categoria	Tipo di protezione	Categoria	Tipo di protezione
Area sicura	Area sicura	II3G	Ex ec IIC T5T1 Gc
II3G	Ex ec IIC T5T4 Gc	II3G	Ex ec IIC T5T1 Gc

$_{C}CSA_{US}$

Per l'impiego in aree pericolose sono disponibili attualmente le seguenti versioni:

IS (Ex nA, Ex i)

Trasmettitore	Sensore
Classe I Divisione 2 Gruppi A - D	Classe I, II, III Divisione 1 Gruppi A-G
Classe I Divisione 2 Gruppi A - D	Classe I, II, III Divisione 1 Gruppi C-G

NI (Ex nA)

Trasmettitore	Sensore
Classe I Divisione 2 Gruppi	A - D

Ex nA / Ex i

Trasmettitore	Sensore
Classe I, Zona 2 AEx/ Ex nA [ia Ga] IIC T5T4 Gb	Classe I, Zona 1 AEx/ Ex ia IIC T6T1 Ga/Gb Classe I, Zona 1 AEx/ Ex ia IIB T6T1 Ga/Gb
Classe I, Zona 2 AEx/ Ex nA [ia Ga] IIC T5T4 Gb	Classe I, Zona 1 AEx/ Ex ia IIC T6T1 Gb Classe I, Zona 1 AEx/ Ex ia IIB T6T1 Gb

Ex nA

Trasmettitore	Sensore
Classe I, Zona 2 AEx/ Ex nA IIC T5T4 Gc	Classe I, Zona 2 AEx/ Ex nA IIC T5T1 Gc

Ex tb

Trasmettitore	Sensore
[AEx / Ex ia] IIIC	Zona 21 AEx/ Ex ia tb IIIC T** °C Db

Proline 500

ATEX/IECEx

Per l'impiego in aree pericolose sono disponibili attualmente le seguenti versioni:

Ex db eb

Trasmettitore		Sensore	
Categoria	Tipo di protezione	Categoria	Tipo di protezione
II2G	Ex db eb ia IIC T6T4 Gb	II1/2G	Ex ia IIC T6T1 Ga/Gb
II2G	Ex db eb ia IIB T6T4 Gb	II1/2G	Ex ia IIB T6T1 Ga/Gb
II2G	Ex db eb ia IIC T6T4 Gb	II2G	Ex ia IIC T6T1 Gb
II2G	Ex db eb ia IIB T6T4 Gb	II2G	Ex ia IIB T6T1 Gb

Ex db

Trasmettitore		Sensore	
Categoria	Tipo di protezione	Categoria	Tipo di protezione
II2G	Ex db ia IIC T6T4 Gb	II1/2G	Ex ia IIC T6T1 Ga/Gb
II2G	Ex db ia IIB T6T4 Gb	II1/2G	Ex ia IIB T6T1 Ga/Gb
II2G	Ex db ia IIC T6T4 Gb	II2G	Ex ia IIC T6T1 Gb
II2G	Ex db ia IIB T6T4 Gb	II2G	Ex ia IIB T6T1 Gb

Ex tb

Categoria	Tipo d	i protezione
	Trasmettitore	Sensore
II2D	Ex tb IIIC T85°C Db	Ex ia tb IIIC T** °C Db

Ех ес

Categoria	Tipo di p	rotezione
	Trasmettitore	Sensore
II3G	Ex ec IIC T5T4 Gc	Ex ec IIC T5T1 Gc

$_{C}CSA_{US}$

 $Per \ l'impiego \ in \ aree \ pericolose \ sono \ disponibili \ attualmente \ le \ seguenti \ versioni:$

IS (Ex i) e XP (Ex d)

Trasmettitore	Sensore
Classe I, II, III Divisione 1 Gr	ruppi A-G
Classe I, II, III Divisione 1 Gr	cuppi C-G

NI (Ex nA)

Trasmettitore	Sensore
Classe I Divisione 2 Gruppi	ABCD

Ex de

Trasmettitore	Sensore
Classe I, Zona 1 AEx/ Ex de ia IIC T6T4 Gb	Classe I, Zona 1 AEx/ Ex ia IIC T6T1 Ga/Gb
Classe I, Zona 1 AEx/ Ex de ia IIB T6T4 Gb	Classe I, Zona 1 AEx/ Ex ia IIB T6T1 Ga/Gb
Classe I, Zona 1 AEx/ Ex de ia IIC T6T4 Gb	Classe I, Zona 1 AEx/ Ex ia IIC T6T1 Gb
Classe I, Zona 1 AEx/ Ex de ia IIB T6T4 Gb	Classe I, Zona 1 AEx/ Ex ia IIB T6T1 Gb

Ex d

Trasmettitore	Sensore
Classe I, Zona 1 AEx/ Ex d ia IIC T6T4 Gb	Classe I, Zona 1 AEx/ Ex ia IIC T6T1 Ga/Gb
Classe I, Zona 1 AEx/ Ex d ia IIB T6T4 Gb	Classe I, Zona 1 AEx/ Ex ia IIB T6T1 Ga/Gb
Classe I, Zona 1 AEx/ Ex d ia IIC T6T4 Gb	Classe I, Zona 1 AEx/ Ex ia IIC T6T1 Gb
Classe I, Zona 1 AEx/ Ex d ia IIB T6T4 Gb	Classe I, Zona 1 AEx/ Ex ia IIB T6T1 Gb

Ex nA

Trasmettitore	Sensore	
Classe I, Zona 2 AEx/ Ex nA IIC T5T4 Gc	Classe I, Zona 2 AEx/ Ex nA IIC T5T1 Gc	

Ex tb

Trasmettitore	Sensore	
Zona 21 AEx/ Ex tb IIIC T85°C Db	Zona 21 AEx/ Ex ia tb IIIC T** °C Db	

Compatibilità igienica

- Approvazione 3A
 - Solo i dispositivi con codice d'ordine per "Approvazione addizionale", opzione LP "3A" sono approvati 3-A.
 - L'Approvazione 3-A si riferisce al misuratore.
 - Durante l'installazione, garantire che non si possa accumulare del liquido all'esterno del misuratore.

Deve essere installato un modulo display separato in conformità allo Standard 3-A.

- Gli accessori (ad es. camicia riscaldante, tettuccio di protezione dalle intemperie, supporto da parete) devono essere installati in base allo standard 3-A.
 - Ciascun accessorio può essere pulito. In certi casi può essere necessario lo smontaggio.
- Testato EHEDG

Solo i dispositivi con codice d'ordine per "Approvazione addizionale", opzione LT "EHEDG" sono stati collaudati e rispettano i requisiti EHEDG.

Per soddisfare i requisiti della certificazione EHEDG, il dispositivo deve essere usato con connessioni al processo in conformità con il documento di posizione EHEDG intitolato "Easy Cleanable Pipe Couplings and Process Connections" (Raccordi per tubi e connessioni al processo facili da pulire) (www.ehedq.org).

- FDA
- Normativa per i materiali a contatto con alimenti (EC) 1935/2004

Compatibilità farmaceutica

- FDA 21 CFR 177
- USP <87>
- USP <88> Classe VI 121 °C
- Certificato di Idoneità TSE/BSE
- cGMP

I dispositivi con codice d'ordine per "Collaudo, certificato", opzione JG "Conformità ai requisiti cGMP, dichiarazione" soddisfano i requisiti delle cGMP in merito a superfici delle parti bagnate, design, conformità dei materiali FDA 21 CFR, test USP Classe VI e conformità TSE/BSE.

Viene generata una dichiarazione specifica in base al numero di serie.

Sicurezza funzionale

Il misuratore può essere impiegato per sistemi di monitoraggio della portata (min., max., campo) fino a SIL 2 (architettura a un canale; codice d'ordine per "Approvazione addizionale", opzione LA) e SIL 3 (architettura multicanale con ridondanza omogenea) ed è valutato indipendentemente e certificato da TÜV secondo IEC 61508.

Sono possibili i sequenti tipi di monitoraggio in apparecchiature di sicurezza:

- Portata massica
- Portata volumetrica
- Densità



Manuale di sicurezza funzionale con informazioni sul dispositivo SIL $\rightarrow~\cong~130$

Certificazione HART

Interfaccia HART

Il misuratore è certificato e registrato da FieldComm Group. Il sistema di misura soddisfa tutti i requisiti delle seguenti specifiche:

- Certificazione secondo HART 7
- Il dispositivo può comunicare anche con dispositivi certificati di altri produttori (interoperabilità)

Certificazione FOUNDATION Fieldbus

Interfaccia FOUNDATION Fieldbus

Il misuratore è certificato e registrato da FieldComm Group. Il sistema di misura soddisfa tutti i requisiti delle seguenti specifiche:

- Certificato secondo FOUNDATION Fieldbus H1
- Kit per il test di interoperabilità (ITK), revisione 6.2.0 (certificato disponibile su richiesta)
- Prova di conformità del Livello fisico
- Il dispositivo può comunicare anche con strumenti certificati di altri produttori (interoperabilità)

Certificazione PROFIBUS

Interfaccia PROFIBUS

Il misuratore è certificato e registrato da PNO (PROFIBUS Nutzerorganisation e.V./PROFIBUS User Organization). Il sistema di misura soddisfa tutti i requisiti delle seguenti specifiche:

- Certificazione secondo PA Profile 3.02
- Il dispositivo può comunicare anche con dispositivi certificati di altri produttori (interoperabilità)

Certificazione EtherNet/IP

Il misuratore è certificato e registrato da ODVA (Open Device Vendor Association). Il sistema di misura soddisfa tutti i requisiti delle sequenti specifiche:

- Certificato secondo ODVA Conformance Test
- EtherNet/IP Performance Test
- Conformità EtherNet/IP PlugFest
- Il dispositivo può comunicare anche con strumenti certificati di altri produttori (interoperabilità)

Certificazione PROFINET

Interfaccia PROFINET

Il misuratore è certificato e registrato da PNO (PROFIBUS Nutzerorganisation e.V. / organizzazione degli utenti PROFIBUS). Il sistema di misura soddisfa tutti i requisiti delle sequenti specifiche:

- Certificato secondo:
 - Specifica di collaudo per dispositivi PROFINET
 - Livello di sicurezza PROFINET 2 Netload Classe 2 a 10 Mbps
- Il dispositivo può comunicare anche con dispositivi certificati di altri produttori (interoperabilità)
- Il dispositivo supporta la ridondanza di sistema PROFINET S2.

Certificazione PROFINET con Ethernet-APL

Interfaccia PROFINET

Il misuratore è certificato e registrato da PNO (PROFIBUS Nutzerorganisation e.V. / organizzazione degli utenti PROFIBUS). Il sistema di misura soddisfa tutti i requisiti delle sequenti specifiche:

- Certificato secondo:
 - Specifica di collaudo per dispositivi PROFINET
 - PROFINET PA Profile 4
 - Livello di sicurezza PROFINET 2 Netload Classe 2 a 10 Mbps
 - Test di conformità APL
- Il dispositivo può comunicare anche con dispositivi certificati di altri produttori (interoperabilità)
- Il dispositivo supporta la ridondanza di sistema PROFINET S2.

Direttiva per i dispositivi in pressione (PED)

I dispositivi possono essere ordinati con o senza approvazione PED o UKCA. Se è richiesto un dispositivo con approvazione PED o UKCA, indicarlo esplicitamente nell'ordine. Per i dispositivi con diametro nominale inferiore o uguale a DN 25 (1"), l'opzione non è disponibile e nemmeno necessaria. Occorre selezionare una Approvazione Ex UK per UKCA.

- Con l'identificazione:
 - a) PED/G1/x (x = categoria) o
 - b) UK/G1/x (x = categoria)
 - sulla targhetta del sensore, Endress+Hauser conferma il rispetto dei "Requisiti di sicurezza fondamentali"
 - a) specificati nell'Allegato I della Direttiva per i dispositivi in pressione (PED) 2014/68/UE o b) nella Schedule 2 degli Statutory Instruments 2016 N. 1105.
- I dispositivi con questo contrassegno (PED o UKCA) sono adatti ai seguenti tipi di fluido:
 - fluidi in Gruppo 1 e 2 con tensione di vapore maggiore, minore o uguale a 0,5 bar (7,3 psi)
 - Gas instabili
- I dispositivi senza questo contrassegno (senza PED o UKCA) sono stati progettati e costruiti secondo la norma di buona progettazione. Rispettano i requisiti di
 - a) Art. 4 Par. 3 della Direttiva per i dispositivi in pressione (PED) 2014/68/UE o
 - b) Part 1, Par. 8 degli Statutory Instruments 2016 N. 1105.
 - La portata delle applicazioni è indicata
 - a) nelle tabelle 6 ... 9 nell'Allegato II della Direttiva per i dispositivi in pressione (PED) $2014/68/\mathrm{UE}$ o
- b) nella Schedule 3, Par. 2 degli Statutory Instruments 2016 N. 1105.

Approvazione per apparecchiature radio

Il misuratore dispone dell'approvazione per le apparecchiature radio.



Certificazioni addizionali

Approvazione CRN

Alcune versioni del dispositivo hanno approvazione CRN. Per ordinare uno strumento con approvazione CRN, è necessario ordinare una connessione al processo con approvazione CSA.

Prove e certificati

- Certificato del materiale EN10204-3.1, parti bagnate e corpo del sensore
- Prova di pressione, processo interno, certificato di ispezione
- Prova PMI (XRF), procedura interna, parti bagnate, protocollo del collaudo
- Conformità ai requisiti cGMP (dichiarazione)
- Conferma di conformità con l'ordine secondo EN10204-2.1 e rapporto di collaudo secondo EN10204-2.2

Altre norme e direttive

■ EN 60529

Gradi di protezione garantiti dai corpi (codice IP)

■ IEC/EN 60068-2-6

Influenze ambientali: procedura del test - Test Fc: vibrazione (sinusoidale).

■ IEC/EN 60068-2-31

Influenze ambientali: procedura del test - Test Ec: urti dovuti ad applicazioni pesanti, sopratutto per dispositivi.

■ EN 61010-1

Requisiti di sicurezza per apparecchiature elettriche di misura, controllo e laboratorio - Requisiti generali

■ IEC/EN 61326-2-3

Emissioni secondo i requisiti Classe A. Compatibilità elettromagnetica (requisiti EMC).

■ NAMUR NE 21

Compatibilità elettromagnetica (EMC) dei processi industriali e delle attrezzature di controllo da laboratorio

■ NAMUR NE 32

Salvataggio dati nel caso di mancanza rete in campo e strumentazione di controllo con microprocessori

■ NAMUR NE 43

Standardizzazione del livello del segnale per le informazioni di guasto dei trasmettitori digitali con segnale di uscita analogico.

■ NAMUR NE 53

Software dei dispositivi da campo e dispositivi per l'elaborazione del segnale con elettronica digitale

■ NAMUR NE 80

Applicazione della Direttiva per i dispositivi in pressione (PED) alle unità di controllo del processo

■ NAMUR NE 105

Specifiche per l'integrazione dei bus di campo in tool ingegneristici per dispositivi da campo

■ NAMUR NE 107

Automonitoraggio e diagnostica dei dispositivi da campo

■ NAMUR NE 131

Requisiti per dispositivi da campo in applicazioni standard

■ NAMUR NE 132

Misuratore massico Coriolis

Informazioni per l'ordine

Informazioni dettagliate per l'ordine possono essere richieste all'Ufficio commerciale locale www.addresses.endress.com o reperite nel Configuratore prodotto all'indirizzo www.endress.com:

- 1. Selezionare il prodotto utilizzando i filtri e il campo di ricerca.
- 2. Aprire la pagina del prodotto.
- 3. Selezionare **Configuration**.

Configuratore di prodotto - lo strumento per la configurazione del singolo prodotto

- Dati di configurazione più recenti
- A seconda del dispositivo: inserimento diretto di informazioni specifiche sul punto di misura come il campo di misura o la lingua operativa
- Verifica automatica dei criteri di esclusione
- Creazione automatica del codice d'ordine e sua scomposizione in formato output PDF o Excel
- Possibilità di ordinare direttamente nel negozio online di Endress+Hauser

Pacchetti applicativi

Sono disponibili numerosi pacchetti applicativi per ampliare le funzionalità del dispositivo. Possono essere utili per gestire aspetti legati alla sicurezza o requisiti applicativi specifici.

I pacchetti applicativi possono essere ordinati a Endress+Hauser con il dispositivo o in un secondo tempo. Informazioni dettagliate sul relativo codice d'ordine possono essere richieste all'Ufficio commerciale Endress+Hauser locale o reperite sulla pagina del prodotto del sito Endress+Hauser: www.endress.com.



Maggiori informazioni sui pacchetti applicativi: Documentazione speciale del dispositivo → ■ 130

Funzionalità diagnostica

Codice d'ordine per "Pacchetto applicativo", opzione EA "HistoROM estesa"

Comprende funzioni estese per il registro eventi e l'attivazione della memoria del valore misurato.

Registro eventi:

La capacità di memoria è estesa da 20 (versione standard) fino a 100 inserimenti di messaggi.

Memorizzazione dei dati (registratore a traccia continua):

- La capacità di memoria è abilitata fino a 1000 valori misurati.
- Possono essere trasmessi fino a 250 valori misurati mediante ognuno dei 4 canali di memoria.
 L'intervallo di registrazione può essere definito e configurato dall'operatore.
- Le registrazioni del valore misurato sono accessibili mediante display locale o tool operativo ad es. FieldCare, DeviceCare o web server.



Per informazioni dettagliate, leggere le Istruzioni di funzionamento del dispositivo.

Heartbeat Technology

Codice d'ordine per "Pacchetto applicativo", opzione EB "Heartbeat Verification + Monitoring"

Heartbeat Verification

Possiede i requisiti per la verifica tracciabile secondo DIN ISO 9001:2008 Capitolo 7.6 a) "Controllo di apparecchiature di monitoraggio e misura".

- Collaudo funzionale in stato installato senza interrompere il processo.
- Risultati della verifica tracciabili su richiesta, rapporto compreso.
- Processo di collaudo semplice mediante controllo locale o altre interfacce operative.
- Chiara valutazione del punto di misura (corretto/errato) con collaudo ad elevata copertura nel contesto delle specifiche del produttore.
- Estensione degli intervalli di taratura in base alla valutazione di rischio dell'operatore.

Heartbeat Monitoring

Fornisce dati continui, caratteristici del principio di misura, a un sistema di Condition Monitoring esterno a scopo di manutenzione preventiva o analisi di processo. Questi dati consentono all'operatore di:

- Trarre conclusioni usando questi dati e altre informazioni sull'impatto che caratteristiche di processo (ad es. corrosione, abrasione, formazione di depositi, ecc.) hanno sulle prestazioni di misura nel tempo.
- Pianificare in anticipo gli interventi di manutenzione.
- Monitorare la qualità del processo o del prodotto, ad es. sacche di gas.



Per informazioni dettagliate, leggere la Documentazione speciale del dispositivo.

Misura della concentrazione

Codice d'ordine per "Pacchetto applicativo", opzione ED "Concentrazione"

Calcolo e trasmissione delle concentrazioni del fluido.

La densità misurata è convertita nella concentrazione di una sostanza di una miscela binaria, mediante il pacchetto applicativo "Concentrazione" :

- Selezione di fluidi predefiniti (ad es. diverse soluzioni zuccherine, acidi, alcali, sali, etanolo, ecc.).
- Unità ingegneristiche di uso comune o definite dall'utente (°Brix, °Plato, % massa, % volume, mol/l, ecc.) per applicazioni standard.
- Calcolo della concentrazione da tabelle definite dall'utente.



Per informazioni dettagliate, leggere la Documentazione speciale del dispositivo.

Petrolio

Codice d'ordine per "Pacchetto applicativo", opzione EJ "Petrolio"

Questo pacchetto applicativo consente di calcolare e visualizzare i parametri più importanti per il settore Oil & Gas.

- Portata volumetrica compensata e densità di riferimento calcolata si basano sul manuale API degli standard di misura per il petrolio (API Manual of Petroleum Measurement Standards), capitolo 11.1"
- Contenuto di acqua, in base alla misura di densità
- Media ponderata di densità e temperatura



Per informazioni dettagliate, leggere la Documentazione speciale del dispositivo.

Petrolio e funzione di blocco

Codice d'ordine per "Pacchetto applicativo", opzione EM "Petrolio e funzione di blocco"

Questo pacchetto applicativo consente di calcolare e visualizzare i parametri più importanti per il settore Oil & Gas. È anche possibile bloccare le impostazioni.

- Portata volumetrica compensata e densità di riferimento calcolata si basano sul manuale API degli standard di misura per il petrolio (API Manual of Petroleum Measurement Standards), capitolo 11.1"
- Contenuto di acqua, in base alla misura di densità
- Media ponderata di densità e temperatura



Per informazioni dettagliate, leggere la Documentazione speciale del dispositivo.

Server OPC-UA

Codice d'ordine per "Pacchetto applicativo", opzione EL "Server OPC-UA"

Il pacchetto applicativo fornisce un server OPC-UA integrato per servizi di strumentazione completi per applicazioni IoT e SCADA.



Per informazioni dettagliate, leggere la Documentazione speciale del dispositivo.

Accessori

Sono disponibili diversi accessori Endress+Hauser che possono essere ordinati con il dispositivo o in un secondo tempo. Informazioni dettagliate sul relativo codice d'ordine possono essere richieste all'Ufficio commerciale Endress+Hauser locale o reperite sulla pagina del prodotto del sito Endress+Hauser: www.it.endress.com.

Accessori specifici del dispositivo

Per il trasmettitore

Accessori	Descrizione
Trasmettitore Proline 500 – digitale Proline 500	Trasmettitore di sostituzione o di scorta. Usare il codice d'ordine per definire le seguenti specifiche: Approvazioni Uscita Ingresso Visualizzazione/funzionamento Custodia Software
	 Trasmettitore Proline 500-digitale: Numero d'ordine: 8X5BXX-******* Trasmettitore Proline 500: Numero d'ordine: 8X5BXX-*******
	Trasmettitore Proline 500 per sostituzione: è essenziale specificare il numero di serie del trasmettitore corrente al momento dell'ordine. Sulla base del numero di serie, i dati specifici (ad es. fattori di taratura) del dispositivo sostitutivo possono essere utilizzati per il nuovo trasmettitore.
	 Proline 500 – trasmettitore digitale: Istruzioni di installazione EA01151D Trasmettitore Proline 500: Istruzioni di installazione EA01152D

Antenna WLAN esterna	Antenna WLAN esterna con cavo di collegamento da 1,5 m (59,1 in) e due staffe ad angolo. Codice d'ordine per "Accessorio incluso", opzione P8 "Antenna wireless wide area".
	L'antenna WLAN esterna non è adatta all'uso in applicazioni igieniche. Informazioni addizionali sull'interfaccia WLAN → 🗎 113.
	Codice d'ordine: 71351317
	Istruzioni di installazione EA01238D
Set per montaggio su	Set per montaggio su palina del trasmettitore.
palina	Trasmettitore Proline 500-digitale Codice d'ordine: 71346427
	Istruzioni di installazione EA01195D
	Trasmettitore Proline 500 Codice d'ordine: 71346428
Tettuccio di protezione dalle intemperie	Serve per proteggere il misuratore dalle intemperie: ad es. pioggia, eccessivo riscaldamento dovuto alla luce solare diretta.
Trasmettitore ■ Proline 500 – digitale ■ Proline 500	Trasmettitore Proline 500-digitale Codice d'ordine: 71343504 Trasmettitore Proline 500 Codice d'ordine: 71343505
	Istruzioni di installazione EA01191D
Protezione del display Proline 500 – digitale	Serve per proteggere il display dagli urti o dall'erosione dovuta, ad es., alla sabbia nelle zone desertiche.
	1 Codice d'ordine: 71228792
	Istruzioni di installazione EA01093D
Cavo di collegamento Proline 500 – digitale Sensore -	Il cavo di collegamento può essere ordinato direttamente con il misuratore (codice d'ordine per "Cavo, connessione del sensore") o come accessorio (codice d'ordine DK8012).
Trasmettitore	Per il cavo sono disponibili le seguenti lunghezze: codice d'ordine per "Cavo, connessione del sensore" Opzione B: 20 m (65 ft) Opzione E: configurabile dall'utente fino a max. 50 m Opzione F: configurabile dall'utente fino a max. 165 ft
	Lunghezza del cavo max. consentita per il cavo di collegamento di Proline 500 – digitale: 300 m (1000 ft)
Cavo di collegamento Proline 500 Sensore -	Il cavo di collegamento può essere ordinato direttamente con il misuratore (codice d'ordine per "Cavo, connessione del sensore") o come accessorio (codice d'ordine DK8012).
Trasmettitore	Per il cavo sono disponibili le seguenti lunghezze: codice d'ordine per "Cavo, connessione del sensore" Opzione 1: 5 m (16 ft) Opzione 2: 10 m (32 ft) Opzione 3: 20 m (65 ft)
	Lunghezza consentita per il cavo di collegamento di Proline 500: max. 20 m (65 ft)

Per il sensore

Accessori	Descrizione
Camicia riscaldante	È utilizzata per stabilizzare la temperatura dei fluidi nel sensore. I fluidi consentiti sono acqua, vapore acqueo e altri liquidi non corrosivi.
	Se come fluido riscaldante si utilizza l'olio, consultare Endress+Hauser.
	Le camicie riscaldanti non possono essere utilizzate con sensori dotati di disco di rottura.
	Utilizzare il codice d'ordine con radice del prodotto DK8003.
	Documentazione speciale SD02151D

Accessori specifici della comunicazione

Accessori	Descrizione
Commubox FXA195 HART	Per la comunicazione HART a sicurezza intrinseca con software operativo FieldCare e interfaccia USB. Informazioni tecniche TI00404F
Convertitore di loop HART HMX50	Serve per valutare e convertire le variabili di processo HART dinamiche in segnali in corrente analogici o valori soglia. Informazioni tecniche TI00429F Istruzioni di funzionamento BA00371F
Fieldgate FXA42	È utilizzato per trasmettere i valori misurati dei misuratori analogici 4-20 mA collegati e, anche, dei misuratori digitali Informazioni tecniche TI01297S Istruzioni di funzionamento BA01778S Pagina del prodotto: www.endress.com/fxa42
Field Xpert SMT50	Il tablet PC Field Xpert SMT70 per la configurazione di dispositivi consente la gestione mobile delle risorse degli impianti nelle aree sicure. È utile per il personale tecnico, che esegue messa in servizio e manutenzione, per gestire la strumentazione da campo con un'interfaccia di comunicazione digitale e per registrare il progresso. Questo PC tablet è concepito come una soluzione all-in-one, con una libreria di driver preinstallata, ed è uno strumento sensibile al tocco e facile da usare che può essere utilizzato per gestire la strumentazione da campo per l'intero ciclo di vita.
Field Xpert SMT70	■ Istruzioni di funzionamento BA01709S ■ Pagina del prodotto: www.endress.com/smt50 Il tablet PC Field Xpert SMT70 per la configurazione di dispositivi consente la gestione mobile delle risorse degli impianti in aree pericolose e sicure. È utile per il personale tecnico, che esegue messa in servizio e manutenzione, per gestire la strumentazione da campo con un'interfaccia di comunicazione digitale e per registrare il progresso. Questo PC tablet è concepito come una soluzione all-in-one, con una libreria di driver preinstallata, ed è uno strumento sensibile al tocco e facile da usare che può essere utilizzato per gestire la strumentazione da campo per l'intero ciclo di vita.
	 Informazioni tecniche TI01342S Istruzioni di funzionamento BA01709S Pagina del prodotto: www.endress.com/smt70
Field Xpert SMT77	Il tablet PC Field Xpert SMT77 per la configurazione dei dispositivi consente la gestione mobile delle risorse d'impianto in aree classificate Ex Zona 1. Informazioni tecniche TI01418S Istruzioni di funzionamento BA01923S Pagina del prodotto: www.endress.com/smt77

Accessori specifici per l'assistenza

Accessorio	Descrizione
Applicator	Software per selezionare e dimensionare i misuratori Endress+Hauser: Selezione di misuratori per requisiti industriali Calcolo di tutti i dati necessari per identificare il misuratore di portata più adatto: ad es. diametro nominale, perdita di carico, velocità di deflusso e accuratezza. Illustrazione grafica dei risultati del calcolo Determinazione del codice d'ordine parziale, amministrazione, documentazione e consultazione di tutti i dati e dei parametri relativi a un progetto per tutto il ciclo di vita del progetto. Applicator è disponibile: Attraverso Internet: https://portal.endress.com/webapp/applicator
	Come DVD scaricabile per l'installazione su PC locale.
W@M	W@M Life Cycle Management Migliore produttività con informazioni a portata di mano. I dati importanti per l'impianto e i relativi componenti sono generati fin dall'inizio della pianificazione e durante il ciclo di vita completo della risorsa. W@M Life Cycle Management è una piattaforma di informazioni aperta e flessibile, con tool online e in situ. L'accesso immediato a dati attuali e approfonditi da parte degli operatori riduce i tempi di progettazione dell'impianto, velocizza i processi di approvvigionamento ed estende i tempi di funzionamento dell'impianto. Combinato con adatti servizi, W@M Life Cycle Management supporta la produttività in ogni fase. Per ulteriori informazioni v.: www.endress.com/lifecyclemanagement
FieldCare	Tool Endress+Hauser per il Plant Asset Management su base FDT. Consente la configurazione di tutti i dispositivi da campo intelligenti presenti nel sistema, e ne semplifica la gestione. Utilizzando le informazioni di stato, è anche uno strumento semplice ma efficace per verificarne stato e condizioni. Istruzioni di funzionamento BA00027S e BA00059S
DeviceCare	Tool per collegare e configurare i dispositivi da campo di Endress+Hauser. Brochure sull'innovazione IN01047S

Componenti di sistema

Accessori	Descrizione	
Registratore videografico Memograph M	Il registratore videografico Memograph M fornisce informazioni su tutte le principali variabili misurate. Registra correttamente i valori misurati, sorveglia i valori di soglia e analizza i punti di misura. I dati possono essere salvati nella memoria interna da 256 MB e anche su scheda SD o chiavetta USB. Informazioni tecniche TI00133R Istruzioni di funzionamento BA00247R	
Cerabar M	Trasmettitore di pressione per la misura della pressione assoluta e relativa di gas, vapore e liquidi. Può essere utilizzato per acquisire il valore della pressione operativa.	
	■ Informazioni tecniche TI00426P e TI00436P ■ Istruzioni di funzionamento BA00200P e BA00382P	
CerabarS	Trasmettitore di pressione per la misura della pressione assoluta e relativa di gas, vapore e liquidi. Può essere utilizzato per acquisire il valore della pressione operativa.	
	■ Informazioni tecniche TI00383P ■ Istruzioni di funzionamento BA00271P	
iTEMP	I trasmettitori di temperatura possono essere utilizzati in tutte le applicazioni e sono adatti per la misura di gas, vapore e liquidi. Permettono di acquisire la temperatura del fluido.	
	Documento "Fields of Activity" FA00006T	

Documentazione



Per una descrizione del contenuto della documentazione tecnica associata, consultare:

- *Device Viewer* (www.endress.com/deviceviewer): inserire il numero di serie riportato sulla targhetta.
- Endress+Hauser Operations app: inserire il numero di serie indicato sulla targhetta oppure effettuare la scansione del codice matrice presente sulla targhetta.

Documentazione standard

Istruzioni di funzionamento brevi

Istruzioni di funzionamento brevi per il sensore

Misuratore	Codice della documentazione
Proline Promass E	KA01260D

Istruzioni di funzionamento brevi per il trasmettitore

	Codice della documentazione							
Misuratore	HART	FOUNDATIO N Fieldbus	PROFIBUS PA	PROFIBUS DP	Modbus RS485	EtherNet/IP	PROFINET	PROFINET con Ethernet- APL
Proline 500 – digitale	KA01315D	KA01233D	KA01392D	KA01390D	KA01319D	KA01346D	KA01351D	KA01521D
Proline 500	KA01314D	KA01291D	KA01391D	KA01389D	KA01318D	KA01347D	KA01350D	KA01520D

Istruzioni di funzionamento

Misuratore	Codice della documentazione							
	HART	FOUNDATIO N Fieldbus	PROFIBUS PA	PROFIBUS DP	Modbus RS485	EtherNet/IP	PROFINET	PROFINET con Ethernet- APL
Promass E 500	BA01528D	BA01561D	BA01550D	BA01872D	BA01539D	BA01749D	BA01760D	BA02124D

Descrizione dei parametri dello strumento

	Codice della documentazione							
Misuratore	HART	FOUNDATIO N Fieldbus	PROFIBUS PA	PROFIBUS DP	Modbus RS485	EtherNet/IP	PROFINET	PROFINET con Ethernet- APL
Promass 500	GP01060D	GP01096D	GP01061D	GP01137D	GP01062D	GP01120D	GP01121D	GP01173D

Documentazione supplementare in base al tipo di dispositivo Istruzioni di sicurezza

Istruzioni di sicurezza per dispositivi elettrici in aree con pericolo d'esplosione.

Indice	Codice della documentazione
	Misuratore
ATEX/IECEx Ex i	XA01473D
ATEX/IECEx Ex ec	XA01474D
cCSAus IS	XA01475D
cCSAus Ex i	XA01509D
cCSAus Ex nA	XA01510D
INMETRO Ex i	XA01476D

Indice	Codice della documentazione
	Misuratore
INMETRO Ex ec	XA01477D
NEPSI Ex i	XA01478D
NEPSI Ex nA	XA01479D
NEPSI Ex i	XA01658D
NEPSI Ex nA	XA01659D
JPN	XA01780D

Manuale di sicurezza funzionale

Contenuto	Codice della documentazione
Proline Promass 500	SD01729D

Documentazione speciale

Contenuto	Codice della documentazione
Informazioni sulla Direttiva per i dispositivi in pressione (PED)	SD01614D
Approvazioni radio per interfaccia WLAN del modulo display A309/A310	SD01793D
Server OPC-UA 1)	SD02040D

1) Questa documentazione speciale è disponibile solo per i dispositivi con uscita HART.

Contenuto	Codice della documentazione							
	HART	FOUNDATIO N Fieldbus	PROFIBUS PA	PROFIBUS DP	Modbus RS485	PROFINET	EtherNet/IP	PROFINET con Ethernet- APL
Web server	SD01666D	SD01669D	SD01668D	SD02232D	SD01667D	SD01971D	SD01970D	SD02769D
Heartbeat Technology	SD01643D	SD01608D	SD01705D	SD02203D	SD01704D	SD01989D	SD01983D	SD02732D
Misura della concentrazione	SD01645D	SD01709D	SD01711D	SD02213D	SD01710D	SD02007D	SD02006D	SD02736D
Petrolio	SD02013D	-	SD02292D	SD02217D	SD02014D	SD02015D	SD02012D	SD02740D
Petrolio e funzione di blocco	SD02499D	-	-	_	SD02500D	-	-	-
Gestore frazione gas	SD02584D	-	-	_	SD02584D	SD02584D	-	SD02584D

Istruzioni di installazione

Contenuto	Commento
Istruzioni di installazione per le dotazioni di parti di ricambio e gli accessori	Codice documentazione: specifico per ogni accessorio → 🗎 126.

Marchi registrati

HART®

Marchio registrato da FieldComm Group, Austin, Texas, USA

PROFIBUS®

Marchio registrato di PROFIBUS Nutzerorganisation e.V. (organizzazione degli utenti PROFIBUS), Karlsruhe, Germania

FOUNDATION™ Fieldbus

Marchio in corso di registrazione di FieldComm Group, Austin, Texas, USA

Modbus[®]

Marchio registrato di SCHNEIDER AUTOMATION, INC.

EtherNet/IP™

Marchio registrato di ODVA, Inc.

$\textbf{Ethernet-APL}^{\intercal M}$

 $\label{eq:marchio} \mbox{Marchio registrato di PROFIBUS Nutzerorganisation e.V. (organizzazione degli utenti PROFIBUS), Karlsruhe, Germania$

PROFINET®

Marchio registrato di PROFIBUS Nutzerorganisation e.V. (organizzazione degli utenti PROFIBUS), Karlsruhe, Germania

TRI-CLAMP®

Marchio registrato di Ladish & Co., Inc., Kenosha, USA



www.addresses.endress.com

