# 技術仕様書 TR13、TC13

伸長ネック、サーモウェル、フランジ付きモジュ ール式温度計



## 測温抵抗体 (RTD) インサート付き TR13 熱電対 (TC) インサート付き TC13

#### アプリケーション

- 一般的なアプリケーションの範囲
- 測定範囲:
  - 測温抵抗体 (RTD): -200~600°C (-328~1112°F)
  - 熱電対 (TC): -40~1100°C (-40~2012°F)
- 10 MPa (1450 psi) までの圧力範囲
- 保護等級: 最大 IP 68

#### ヘッド組込型伝送器

これまでの直接接続方式に比べ、高精度で、信頼性が高い温度伝送器を使用することが可能です。以下の出力および通信プロトコルから選択が可能です。

- アナログ出力 4~20 mA
- HART®
- PROFIBUS® PA
- FOUNDATION フィールドバス™

#### 特長

- 標準センサヘッドを搭載したモジュール設計により高度な柔軟性を実現 (DIN EN 50446 に準拠)、ユーザー固有の挿入長を選択可能
- 高度なインサート互換性と設計 (DIN 43772 に準拠)
- ヘッド組込型伝送器を過熱から守る伸長ネック
- 段付/テーパー型先端による速い応答時間
- 危険場所で使用する場合の保護タイプ:
  - 本質安全防爆 (Exia)
  - 無火花 (Ex nA)



# 目次

<b>  機能とン人ナム<b>  開</b>ル・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・</b>	
測定原理	, ,
пщиллиди 構成	
117/24	
入力	/
<b>測定変数</b>	
測定範囲	
MACTOR	
出力	5
出力信号	. 5
温度伝送器製品ファミリー	5
エネルギー供給	. 6
電線管接続口	
過電圧保護	ç
性能特性	9
動作条件	. 9
精度	
応答時間	13
絶縁抵抗	14
耐電圧	14 14
自口免熱	15
材質	15
7,2	
設置	17
<b>取邑</b>	17
設置方法	17
伸長ネックの長さ	18
構造	18
センサヘッド	18
構成	20
測定インサート	23
質量 	23
プロセス接続	24
A. () / ( )	۷-
割託 レ数字	24
<b>認証と認定</b>	24
材料証明・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	24
注文情報	24
アクセサリ	2 -
<b>ナラビック・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・</b>	
	۔ ب
関連資料	26
大   走 貝 ヤイ゙・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	20

2

### 機能とシステム構成

#### 測定原理

#### 測温抵抗体 (RTD)

これらの測温抵抗体では、IEC 60751 に準拠した Pt100 温度センサを使用します。この温度計 は、抵抗  $100 \Omega$  (0  $^{\circ}$ C (32  $^{\circ}$ F)) および温度係数  $\alpha$  = 0.003851  $^{\circ}$ C  $^{-1}$  の特性を備えた温度感応性の白 金抵抗体です。

#### 一般的に、白金測温抵抗体には次の2種類があります。


- **巻線式抵抗素子(WW)**:二重コイルの高純度白金線がセラミック支持材に巻きつけられ、セ ラミック保護層により上部と下部が絶縁処理されています。このような測温抵抗体には、測定 の再現性が非常に優れていることに加え、最大 600°C (1112°F) までの温度レンジにおいて長 期間にわたり安定した抵抗/ 温度特性を示すという利点があります。ただし、このタイプのセ ンサは、比較的大型で振動の影響を受けやすいという欠点もあります。
- 薄膜抵抗素子 (TF): 非常に薄い、超高純度の白金層 (厚さ:約1µ) を真空中でセラミック基 板上に蒸着し、フォトリソフグラフィによりパターンを形成します。このように形成された白 金蒸着膜回路が、測定抵抗を生み出します。また、皮膜保護処理により、高温度領域でも薄膜 白金層の汚染や酸化を防止します。

薄膜式温度計の主な利点は、通常の巻線抵抗素子と比較して小型で、耐振動性能に優れているこ とです。TF センサでは、IEC 60751 で規定された標準の抵抗/温度特性との偏差が比較的小さく、 高温領域においてこの標準をよく遵守できます。したがって、IEC 60751 に準拠する許容誤差力 テゴリーAの厳しいリミット値は、約 300 ℃ (572 ℉) までの温度において TF センサでのみ遵守 することが可能です。

#### 熱電対 (TC)

熱電対は、比較的シンプルで堅牢な温度計であり、温度測定にゼーベック効果を使用します。ゼ -ベック効果とは、材質の異なる2つの導線を1点で接続した場合、それらの導線が温度勾配の 影響を受けると、2 つの導線の開放端の間で微量の電圧が測定される現象のことです。この電圧 は、熱起電力 (emf.) と呼ばれ、その大きさは、導線の材質および「測定点」(2つの導電物質 の接点)と「冷接点」(導電物質の開放端)の間の温度差に応じて異なります。したがって、熱 電対は主に温度差のみを測定します。測定点の絶対温度は、冷接点の温度が個別に測定されてい る場合、この温度差から算定できます。最も一般的な熱電対の材質の組合せと関連する熱電電 F/ 温度特性については、IEC 60584 および ASTM E230/ANSI MC96.1 で規定されています。

#### 計測システム



#### アプリケーション事例 ₩ 1

- ヘッド組込型伝送器付き温度計
- RIA16 フィールドディスプレイユニット ヘッド組込型伝送器のアナログ測定信号を記録してディスプ レイに表示します。LC ディスプレイには、現在の測定値がデジタル形式で表示され、リミット値超過を 示すバーグラフが表示されます。ディスプレイの電力は 4~20 mA のループ電源から供給されます。 詳細については、技術仕様書を参照してください (「補足資料」を参照)。
- RN22: 0/4~20 mA 標準信号回路を分離するための 1 または 2 チャンネルアクティブバリア (オプショ ンで、信号分配器として使用可能)、DC 24 V。HART スルー
  - RN42:1 チャンネルアクティブバリア、0/4~20 mA 標準信号回路の安全な分離に対応する幅広い電源 機能付き、HART スルー

#### 構成




图 2 温度計の構成

- 1 ヘッド組込型伝送器付き測定インサート (例: $\phi$ 3 mm (0.12 in))
- 2 セラミック端子台付き測定インサート (例: Φ6 mm (0.24 in))
- 3 センサヘッド
- 4 サーモウェル
- 5 プロセス接続:フランジ
- 6 各種先端形状 詳細については、「先端形状」セクションを参照
- 6a Ø3 mm (0.12 in) の測定インサート用段付型またはテーパー型先端
- 6b Ф6 mm (0.24 in) の測定インサート用ストレート型またはテーパー型先端
- 7 保護シース
- E 伸長ネックの長さ
- L 挿入長
- IL 挿入長

TR13 および TC13 温度計はモジュール設計です。測定インサートの機械的接続/電気接続用の接続モジュールとして、センサヘッドが使用されます。温度センサが測定インサート内に配置されるため、機械的保護が保証されます。プロセスを中断せずに測定インサートの交換/校正が可能です。セラミック端子台または伝送器のいずれかを内部の端子台に取り付けることができます。

## 入力

#### 測定変数

温度 (温度 - リニア伝送動作)

#### 測定範囲

使用するセンサタイプに依存

#### RTD 測温抵抗体:

センサタイプ	測定範囲	接続タイプ	耐熱長
Pt100 (IEC 60751、TF) iTHERM StrongSens	-50~+500 °C (-58~+932 °F)	3 または 4 線式	7 mm (0.27 in)
iTHERM QuickSens	−50~200 °C (−58~392 °F)	3 または 4 線式	5 mm (0.20 in)
Pt100 薄膜抵抗素子 (TF)	−50~400 °C (−58~752 °F)	3 または 4 線式	10 mm (0.39 in)
Pt100 巻線型抵抗素子 (WW)	-200~600 °C (-328~1112 °F)	3 または 4 線式 2x3 線式	10 mm (0.39 in)
基本 Pt100 (TF)	−50~200 °C (−58~392 °F)	3 または 4 線式 2x3 線式	10 mm (0.39 in)

#### TC 熱電対:

センサタイプ	測定範囲	接続タイプ	耐熱長
タイプ K	-40~1100 °C (-40~2012 °F)	接地または非接地	挿入長
タイプJ	-40~750 °C (-40~1382 °F)	接地または非接地	挿入長
タイプ N	-40~1100 °C (-40~2012 °F)	接地または非接地	挿入長

#### 電線抵抗

センサタイプ	インサート直径	電線抵抗(Ω/m)(3.28 ft)	接続タイプ
iTHERM StrongSens 1)	6 mm (0.24 in)	3 Ω	3 または 4 線式
iTHERM QuickSens	6 mm (0.24 in)	3 Ω	3 または 4 線式
iTHERM QuickSens	3 mm (0.12 in)	0.2 Ω	3 または 4 線式
1x 薄膜抵抗素子 (TF)	lx 薄膜抵抗素子 (TF) 6.35 mm (¼ in)		3 または 4 線式
2x 薄膜抵抗素子 (TF)	6.35 mm ( <sup>1</sup> / <sub>4</sub> in)	0.07 Ω	2x3 線式
1x 巻線抵抗素子 (WW)	6.35 mm (½ in)	0.6 Ω	3 または 4 線式
2x 巻線抵抗素子 (WW)	6.35 mm (¼ in)	0.6 Ω	2x3 線式
1x 巻線抵抗素子 (WW)	3 mm (0.12 in)	0.03 Ω	3 または 4 線式
2x 巻線抵抗素子 (WW)	3 mm (0.12 in)	0.17 Ω	2x3 線式

- 3線式または4線式測定の使用を推奨します。2線式測定を使用すると、電線の抵抗が測定値に影響を 及ぼします。
- 配は単線抵抗および周囲温度 20℃ (68 ℉) の場合に有効です。

### 出力

#### 出力信号

- 一般的に、測定値は以下の2つの方法のいずれかで伝送できます。
- 直接配線式センサ センサの測定値は伝送器を使用せずに転送されます。
- Endress+Hauser の適切な iTEMP 温度伝送器を選択して、一般的なプロトコルを使用します。 以下に記載される伝送器はすべてセンサヘッドに直接取り付けて、センサ機器に配線します。

#### 温度伝送器製品ファミリー

iTEMP 伝送器と温度計の組み合わせは、従来の直接配線方式と比べ、信頼性と機能性が向上し、配線とメンテナンスの費用が低減した、すぐに設置が可能なソリューションです。

#### 4~20 mA 用ヘッド組込型伝送器

PC による設定が可能な伝送器は高い柔軟性を備えるため、在庫管理の負担を低減し、さまざまな用途に利用できます。iTEMP 伝送器は、PC を使用して簡単にすばやく設定することができます。Endress+Hauser では設定用のフリーソフトウェアを提供しております。Endress+Hauser のウェブサイトからダウンロードしてご使用ください。詳細については、技術仕様書を参照してください。

#### HART® 用ヘッド組込型伝送器

この伝送器は1つまたは2つの測定入力および1つのアナログ出力を備えた2線式の機器です。 測温抵抗体と熱電対から変換した信号を伝送するだけでなく、HART®通信を使用して抵抗および 電圧信号を伝送します。FieldCare、DeviceCare またはFieldCommunicator 375/475 などの汎用 的な機器設定ツールを使用した、迅速で簡単な操作、視覚化、メンテナンス。E+H SmartBlue (ア プリ)を介して測定値のワイヤレス表示および設定を可能にするオプションの Bluetooth® イン ターフェースを内蔵。詳細については、技術仕様書を参照してください。

#### PROFIBUS® PA 用ヘッド組込型伝送器

PROFIBUS® PA で通信するプログラム可能なヘッド組込型伝送器で、さまざまな入力信号をデジ タル出力信号に変換することが可能です。周囲温度の全レンジで高精度な伝送が可能です。 PROFIBUS PA 機能および機器固有のパラメータの設定は、フィールドバス通信を介して行われま す。詳細については、技術仕様書を参照してください。

#### FOUNDATION Fieldbus™ 用ヘッド組込型伝送器


FOUNDATION フィールドバス™で通信可能なヘッド組込型伝送器で、さまざまな入力信号をデ ジタル出力信号に変換することが可能です。周囲温度の全レンジで高精度な伝送が可能です。 すべての伝送器は、あらゆる重要なプロセス制御システムで使用することが認められています。 統合試験はEndress+Hauserの「System World」で実施されています。詳細については、技術仕 様書を参照してください。

#### iTEMP 伝送器の利点

- ■2または1センサ入力 (特定の伝送器用のオプション)
- 差込式ディスプレイ (特定の伝送器用のオプション)
- 重要なプロセスで優れた信頼性、精度、長期間にわたる安定性を発揮
- 演算機能
- 温度計ドリフトの監視、センサバックアップ機能、センサ診断機能
- 2 センサ入力伝送器用の Callendar Van Dusen 係数 (CvD) に基づくセンサマッチング機能

### エネルギー供給


#### センサ接続タイプ RTD



A0045453

#### ₩ 3 端子台

- 3 線式、シングル
- 2 x 3 線式、シングル 2.
- 4線式、シングル
- 外側ネジ




A0045600

#### ヘッド組込型伝送器 TMT18x (1センサ入力) ₩ 4

- 電源、ヘッド組込型伝送器およびアナログ出力 4~20 mA またはフィールドバス接続
- RTD、3線式
- RTD、4 線式

ネジ端子のみ利用可能




A0045466

#### ヘッド組込型伝送器 TMT8x(2 センサ入力)


- センサ入力 1、RTD: 4 線式および 3 線式 センサ入力 2、RTD: 3 線式 1
- 電源またはフィールドバス接続 ディスプレイ接続

€ 6

#### センサ接続タイプ 熱電対(TC)



端子台



- 1) ネジ端子を使用して接続
- 2) ネジ端子を選択しない場合または2台のセンサを設置する場合は、スプリング端子を使用して接続します。

#### 熱電対の配線の色

IEC 60584 準拠	ASTM E230 準拠
■ タイプJ:黒 (+)、白 (-)	■ タイプJ: 白 (+)、赤 (-)
■ タイプK:緑 (+)、白 (-)	■ タイプK: 黄 (+)、赤 (-)
■ タイプN:ピンク (+)、白 (-)	■ タイプN: オレンジ (+)、赤 (-)

#### 電線管接続口

「センサヘッド」セクションを参照

機器設定時に電線管接続口を選択する必要があります。使用するセンサヘッドに応じて、ネジや 使用可能な電線管接続口の数が異なります。

#### コネクタ

Endress+Hauserでは、各種コネクタを取り揃えており、プロセス制御システムに温度計を迅速かつ容易に統合できます。以下の表は、各種プラグコネクタのピンの割当てを示します。

★電対をコネクタに直接接続することはお勧めしていません。プラグのピンに直接接続すると、測定の精度に影響を及ぼす新たな「熱電対」が生じる可能性があります。そのため、当社では熱電対を直接コネクタに接続していません。熱電対は伝送器と組み合わせて接続します。

#### 略称

#1	順序:1台目の伝送器/測定インサート	#2	順序:2台目の伝送器/測 定インサート
i	絶縁されています。「i」というマークが付いた配線は 接続されておらず、熱収縮管で絶縁されています。	YE	黄
GND	接地されています。「GND」というマークが付いた配線は、センサヘッドの内部接地ネジに接続されています。	RD	赤
BN	茶	WH	白
GNYE	黄緑		
BU	青		_
GY	灰		

#### 電線管接続口(1個)付きセンサヘッド

コネクタ		1x PROFIBUS PA							1x FOU	NDATION <sup>†</sup> (F	™ フィール F)	ドバス
プラグネジ		M12	2			7/8	ıı			7/	′8"	
ピン番号	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
電気的接続(センサヘッド)												
フライングリードおよび TC						接続なし	(非絶縁)					
3 線式端子台(1x Pt100)	RD	RD	WI	ł	RD	RD	WF	I	RD	RD	W	Н
4 線式端子台(1x Pt100)	KD	KD	WH	WH	, KD	KD	WH	WH	אט	RD.	WH	WH
6 線式端子台 (2x Pt100)	RD (#1) <sup>1)</sup>	RD (#1)	WH (	#1)	RD (#1)	RD (#1)	WH (	#1)	RD (#1)	RD (#1)	WH	(#1)
1x TMT 4~20 mA または HART®	+	i	-	i	+	i	-	i	+	i	-	i
1x TMT PROFIBUS® PA	+	i	-	GND 2)	+	i	-	GND 2)		併用	不可	
1x TMT FF		併用不	可	•		併用不	可		-	+	GND	i
ピン配置およびカラーコー ド	4	3	1 BN 2 GNYE 3 BU 4 GY	A0018929	1	3	1 BN 2 GNYE 3 BU 4 GY	A0018930			1 BU 2 BN 3 GY 4 GNYE	A0018931

- 1) 2 台目の Pt100 は接続されていません
- 2) プラスチックハウジング TA30S や TA30P など、接地ネジなしでヘッドを使用する場合は、GND (接地) を「i」(絶縁) に読み替えてください。

#### 過電圧保護

Endress+Hauser では、温度計の電源および信号/通信ケーブルを過電圧から保護するために、DIN レール取付け用に HAW562 サージアレスタおよびフィールドハウジング設置用に HAW569 を提供しています。

詳細については、「HAW562 サージアレスタ」の技術仕様書 (TI01012K) および「HAW569 サージアレスタ」の技術仕様書 (TI01013K) を参照してください。

### 性能特性


#### 動作条件

#### 周囲温度レンジ

センサヘッド	温度:℃(℉)
ヘッド組込型伝送器なし	使用するセンサヘッド、ケーブルグランド/フィールドバスコネクタに応じて異なります。「センサヘッド」セクションを参照
ヘッド組込型伝送器付き	-40~85 °C (-40~185 °F)
ヘッド組込型伝送器およびディスプレイ 付き	-20~70 °C (-4~158 °F)

#### プロセス圧力

さまざまな温度および最大許容流速において実際のサーモウェルがさらされる圧力値を以下の図に示します。プロセス接続部の圧力負荷容量が大幅に低くなる場合があります。特定の温度計の最大許容プロセス圧力は、サーモウェルとプロセス接続部の低い方の圧力値から導き出されます。



A0013494

#### ■ 7 配管直径に対する最大許容プロセス圧力

A 測定物:水、温度T=50℃ (122°F)

B 測定物:過熱蒸気、温度 T = 400 ℃ (752 °F)

L 挿入長

P プロセス圧力


\_\_\_\_ サーモウェル直径 9 x 1 mm (0.35 in) --- サーモウェル直径 12 x 2.5 mm (0.47 in)

・ 以下の表に示されるフランジの圧力定格に対する最大プロセス圧力の制限に注意してください。

プロセス接続	規格	最大プロセス圧力
フランジ	EN1092-1 または ISO 7005-1	フランジ圧力定格 PNxx に応じて: 20、40、50、または 100 bar (20 ℃ (68 ℉) 時)
	ASME B16.5	150 または 300 psi (20 °C (68 °F) 時)、フランジの圧力定格に応じて 異なる
	JIS B 2220	20K、25K または 40K、フランジの圧力定格に応じて異なる
	DIN2526/7	PN40 (20 ℃ (68 °F) 時)、フランジの圧力定格に応じて、異なる

#### 最大流速

サーモウェルで許容される最大流速は、液体の流れに対してセンサの挿入長が増加するほど減少します。詳細については、下図を参照してください。



■8 浸漬深さに応じた流速

A 測定物:水、温度T=50℃ (122°F)

B 測定物:過熱蒸気、温度 T = 400 ℃ (752 ℉)

L 挿入長

v 流速

\_\_\_ サーモウェル直径 9 x 1 mm (0.35 in)

--- サーモウェル直径 12 x 2.5 mm (0.47 in)

#### 耐衝撃性および耐振動性

Endress+Hauser の測定インサートは IEC 60751 の要件を満たしており、 $10\sim500~\rm{Hz}$  の範囲内で  $3g~\rm{Opm}$  の耐衝撃性および耐振動性を示します。

測定システムの耐振動性はセンサのタイプおよび構成に応じて異なります。次の表を参照してください。

バージョン	センサ先端の耐振動性
Pt100 (WW または TF)	30 m/s² (3g) <sup>1)</sup> クイックファスナ
iTHERM $^{\circ}$ StrongSens Pt100(TF) iTHERM $^{\circ}$ QuickSens Pt100(TF)、バージョン:Ø6 mm(0.24 in)	> 600 m/s² (60g) センサ先端

1) 耐振動性は iTHERM QuickNeck に対しても有効です。

#### 精度

熱電対の標準特性に対する熱電電圧の許容偏差限度、IEC 60584 および ASTM E230/ ANSI MC96.1 準拠:


規格	タイプ	標準公差	差	特別公差		
IEC 60584		クラス	偏差	クラス	偏差	
	J (Fe-CuNi)	2	±2.5 °C (-40~333 °C) ±0.0075  t  1) (333~750 °C)	1	±1.5 °C (-40~375 °C) ±0.004  t  1) (375~750 °C)	
	K (NiCr- NiAl)	2	±2.5 °C (-40~333 °C) ±0.0075  t  1) (333~1200 °C)	1	±1.5 °C (-40~375 °C) ±0.004  t  1) (375~1000 °C)	

#### 1) |t| = 温度絶対値 ℃

規格	タイプ	標準公差	特別公差
ASTM E230/		偏差は、いずれの場合もより大きい値を近	適用
ANSI MC96.1	J (Fe-CuNi)	±2.2 K または ±0.0075  t  1)(0~760°C)	±1.1 K または ±0.004  t  <sup>1)</sup> (0~760 ℃)
	K (NiCr- NiAl)	±2.2 K または ±0.02  t  <sup>1)</sup> (-200~0°C) ±2.2 K または ±0.0075  t  <sup>1)</sup> (0~1260°C)	±1.1 K または ±0.004  t  <sup>1)</sup> (0~1260 °C)

1) |t|=温度絶対値℃

#### 測温抵抗体 (RTD)、IEC 60751 による



1) |t|=絶対値℃

ho ho の最大公差を取得するには、ho の値に 1.8 を乗算する必要があります。

#### 応答時間

流水 (流量 0.4 m/s、過剰温度 10 K) に浸漬させて、約 23 ℃ の周囲温度で計算されます。

#### アセンブリー式:

温度計タイプ	直径	t <sub>(x)</sub>	段付型先端	テーパー型先端	ストレート型先端
測温抵抗体 (測定	9 mm (0.35 in)	t <sub>50</sub>	7.5 秒	11 秒	18 秒
プローブ Pt100、 TF/WW)		t <sub>90</sub>	21秒	37 秒	55 秒
	11 mm (0.43 in)	t <sub>50</sub>	7.5 秒	なし	18 秒
		t <sub>90</sub>	21 秒	なし	55 秒
	12 mm (0.47 in)	t <sub>50</sub>	なし	11 秒	38 秒
		t <sub>90</sub>	なし	37 秒	125 秒

温度計タイ	直径	t <sub>(x)</sub>		接地		非接地			
プ			段付型先 端	テーパー 型先端	ストレー ト型先端	段付型先 端	テーパー 型先端	ストレー ト型先端	
熱電対	= .		5.5 秒	9秒	15 秒	6秒	9.5 秒	16 秒	
	(0.35 in)	t <sub>90</sub>	13 秒	31 秒	46 秒	14 秒	33 秒	49 秒	
	11 mm	t <sub>50</sub>	5.5 秒	なし	15 秒	6秒	なし	16 秒	
	(0.43 in)	t <sub>90</sub>	13 秒	なし	46 秒	14 秒	なし	49 秒	
	12 mm	t <sub>50</sub>	なし	8.5 秒	32 秒	なし	9秒	34 秒	
	(0.47 in)	t <sub>90</sub>	なし	20 秒	106 秒	なし	22 秒	110 秒	

☆ 伝送器を使用しない場合の測定インサートの応答時間

IEC 60751 に準拠して流水 (0.4 m/s、30 °C) で試験されています。

#### 測定インサート:

センサタイプ	直径ID	応答時間	薄膜(TF)
iTHERM® StrongSens	6 mm (0.24 in)	t <sub>50</sub>	< 3.5 秒
		t <sub>90</sub>	< 10 秒
	3 mm (0.12 in)	t <sub>50</sub>	2.5 秒
TF センサ		t <sub>90</sub>	5.5 秒
IF EDY	6 mm (0.24 in)	t <sub>50</sub>	5 秒
		t <sub>90</sub>	13 秒
	3 mm (0.12 in)	t <sub>50</sub>	2 秒
TATTAL In S. 41		t <sub>90</sub>	6秒
WW センサ	6 mm (0.24 in)	t <sub>50</sub>	4秒
		t <sub>90</sub>	12 秒
	3 mm (0.12 in)	t <sub>50</sub>	0.8 秒
熱電対 (TPC100)		t <sub>90</sub>	2 秒
接地	6 mm (0.24 in)	t <sub>50</sub>	2 秒
		t <sub>90</sub>	5秒
	3 mm (0.12 in)	t <sub>50</sub>	1秒
熱電対 (TPC100)		t <sub>90</sub>	2.5 秒
非接地	6 mm (0.24 in)	t <sub>50</sub>	2.5 秒
		t <sub>90</sub>	7秒

会送器を使用しないセンサの応答時間。

#### 絶縁抵抗

■ RTD:

IEC 60751 準拠の絶縁抵抗 > 100 MΩ ( 25 °C 時)、最小試験電圧 100 V DC を使用して端子とシース材料間を測定

■ TC:

IEC 1515 準拠の絶縁抵抗、試験電圧 500 V DC を使用して端子とシース材料間を測定:

- > 1 GΩ (20°C 時)
- > 5 MΩ (500 °C 時)

#### 耐電圧

室温で5秒間試験済み:

Ø6:≥1000 V DC、端子とインサートシース間Ø3:≥250 V DC、端子とインサートシース間

#### 自己発熱

RTD 素子は、外部電流を使用して測定されるパッシブ抵抗です。この測定電流により、RTD 素子自体で自己発熱が起こり、測定誤差が生じます。測定電流に加え、測定誤差の大きさはプロセスの熱伝導率と流速によっても影響を受けます。この自己発熱誤差は、Endress+HauserのiTEMP温度伝送器(微小な測定電流)を接続することで無視することができます。

#### 校正

Endress+Hauser では、国際温度目盛り (ITS90) に基づく -80~+1400 °C (-110~+2552 °F) の 比較温度校正を実施します。校正は各国国内の規格および国際規格にトレーサブルです。校正 証明書は温度計のシリアル番号で参照が可能です。校正は測定インサートのみで行われます。

測定インサート: Ø6 mm (0.24 in) および 3 mm (0.12 in)	測定インサートの最小挿入長(mm(in))				
温度範囲	ヘッド組込型伝送器なし	ヘッド組込型伝送器付き			
-80~250 °C (−110~480 °F)	最小挿入县	<b>長要件なし</b>			
250~550 °C (480~1020 °F)	300 (11.81)				
550~1400 °C (1020~2552 °F)	450 (17.72)				

#### 材質

伸長ネックおよびサーモウェル、測定インサート

次の表に指定された連続操作の温度は、各種材質用の単なる参考値であり、大きな圧縮負荷がない状態のものです。最高動作温度は、機械的負荷が高い場合や侵蝕性のある測定物を使用する場合などの異常時には大幅に低くなることがあります。

名称	略式記述	連続使用での 推奨最高温度	特性
接液部			
SUS 316L 相当/ 1.4404 1.4435	X2CrNiMo17-12-2 X2CrNiMo18-14-3	650 °C (1 202 °F) <sup>1)</sup>	<ul> <li>オーステナイト系ステンレス</li> <li>概して高耐腐食性</li> <li>特に、モリブデンを追加した塩素、酸、非酸化性の環境では高い耐腐食性を示します(低濃度のリン酸と硫酸、酢酸と酒石酸など)</li> <li>粒間腐食および点腐食への耐性が向上</li> <li>1.4404 と比べて、1.4435 はさらに高い耐食性と低いデルタフェライト含有量を示します。</li> </ul>
SUS 316Ti 相 当/1.4571	X6CrNiMoTi17-12-2	700 °C (1292 °F) <sup>1)</sup>	<ul> <li>SUS 316L 相当の特性</li> <li>チタンを添加すると、溶接後も粒間腐食に対する耐性が向上します。</li> <li>化学、石油化学、石油産業および石炭化学における幅広い用途</li> <li>限られた範囲内でしか研磨できず、チタンの筋が形成される可能性があります。</li> </ul>
インコネル 600/2.4816	NiCr15Fe	1100 °C (2012 °F)	<ul> <li>高温でも、腐食性、酸化性、還元性雰囲気に対して非常に優れた耐性を持つニッケル/クロム合金</li> <li>塩素ガスや塩素化測定物、多くの酸化無機物、有機酸、海水などに起因する腐食に対する耐性があります。</li> <li>超純水からの腐食</li> <li>硫黄含有雰囲気では使用しないでください。</li> </ul>
ハステロイ C276/2.4819	NiMo16Cr15W	1100 °C (2012 °F)	<ul><li>高温でも、酸化性、還元性雰囲気に対して非常に優れた耐性を持つニッケル基合金</li><li>特に、塩素ガスや塩化物、多くの酸化無機物、有機酸に耐性があります。</li></ul>
保護シース			
PTFE (テフロン)	ポリテトラフルオロエ チレン	100 °C (212 °F)	<ul><li>ほとんどすべての化学薬品に対して耐性があります。</li><li>高い温度耐性</li><li>最大許容プロセス圧力: &lt;0.2 MPa (29 psi)</li></ul>

名称	略式記述	連続使用での 推奨最高温度	特性
PVDF	フッ化ポリビニリデン	80 °C (176 °F)	<ul><li>■ 高い安定性</li><li>■ 連続使用下でも高いクリープ安定性</li><li>■ 優れた低温特性</li></ul>
タンタル	-	250 °C (482 °F)	<ul><li>フッ化水素酸、フッ素、およびフッ化物を除き、タンタルはほぼすべての鉱酸および食塩水に対して優れた耐性を示します。</li><li>高温の空気中において、酸化および脆化する傾向があります。</li></ul>


1) 圧縮負荷が低く、非腐食性の測定物では、 $800\,^\circ$ C( $1472\,^\circ$ F)まで使用可能です。詳細については、弊社営業所もしくは販売代理店にお問い合わせください。

### 設置

#### 取付方向

制約はありません。

#### 設置方法



A0010447

#### 图 9 設置例

A - B断面積が小さい配管では、センサの先端が配管の中心軸 (= L) に達するか、わずかに超えるようにします。

C-D斜めの取付方向

温度計の浸漬長は精度に影響します。浸漬長が短すぎると、プロセス接続部および容器壁からの熱伝導による測定誤差が生じます。そのため、パイプ内に取付ける場合、推奨取付深さはパイプ径の半分が理想的です。角度付きの設置 (C および D を参照) も方法の1つです。浸漬長または取付深さを決定する場合は、温度計および測定対象プロセスのすべてのパラメータを考慮してください (流速、プロセス圧力など)。

- 取付け可能な場所:配管、タンク、他のプラント部品
- 推奨の最小浸漬深さ:80~100 mm (3.15~3.94 in) 挿入長はサーモウェル直径の8倍以上にする必要があります。例:サーモウェル直径 12 mm (0.47 in) x 8 = 96 mm (3.8 in)。標準挿入長 120 mm (4.72 in) をお勧めします。
- ATEX 認証: 防爆資料に記載された設置方法に従ってください。

#### 伸長ネックの長さ

伸長ネックはプロセス接続とセンサヘッド間の部品です。次の図に示すように、伸長ネックの長さはセンサヘッドの温度に影響を及ぼします。この温度は、「動作条件」セクションで定義された制限値内に収まる必要があります。






図 10 プロセス温度に応じたセンサヘッドの加熱。センサヘッドの温度 = 周囲温度 20 ℃ (68 °F) + ΔT


### 構造


#### センサヘッド


センサヘッドの内部形状とサイズはすべて DIN EN 50446 に準拠しています。フラットフェースと温度計の接続には M24x1.5、G1/2"、または 1/2" NPT ネジを使用します。全寸法単位は mm (in) です。各図のケーブルグランドは M20x1.5 接続に対応します。これはヘッド組込型伝送器を取り付けていない場合の仕様です。ヘッド組込型伝送器付きの場合の周囲温度については、「動作条件」セクションを参照してください。


















ケーブルグランドおよびフィールドバスコネクタの最高周囲温度				
タイプ	温度範囲			
ケーブルグランド ½" NPT、M20x1.5 (非防爆)	-40~+100 °C (-40~+212 °F)			
ケーブルグランド M20x1.5 (粉塵防爆区域用)	−20~+95 °C (−4~+203 °F)			
フィールドバスコネクタ (M12x1 PA、7/8" FF)	-40~+105 °C (-40~+221 °F)			


全寸法単位は mm (in) です。



■ 11 TR13 および TC13 の寸法

- ヘッド組込型伝送器付き測定インサート ヘッド組込型伝送器付き測定インサート
- フライングリード付き測定インサート
- 保護シース (PTFE/PVDF)
- 5 保護シース (タンタル)
- E 伸長ネックの長さØID インサート直径
- IL 測定インサートの設置長
- 挿入長
- φX サーモウェル直径

#### 先端の形状



項目	先端の形状	インサート直径
1	ストレート	6 mm (0.24 in)
2	段付型、L≥50 mm (1.97 in)	3 mm (0.12 in)
3	段付型、L≥30 mm (1.18 in) <sup>1)</sup>	3 mm (0.12 in)
4	テーパー型、L ≥ 70 mm (2.76 in) <sup>1)</sup>	3 mm (0.12 in)
5	テーパー型 DIN 43772-3G、L ≥ 90 mm (3.54 in) <sup>1)</sup>	6 mm (0.24 in)
6	溶接シーム、溶接シームの品質は EN ISO 5817 - 品質レベル B に準拠	

1) ハステロイ<sup>®</sup> C276/2.4819 およびインコネル 600 は非対応

#### 保護シース

ストレート型先端、保護管径 11 mm (PTFE/タンタル) および 12 mm (PVDF) (0.43 および 0.47 in) のサーモウェルについては、PTFE (Teflon®)、PVDF、またはタンタル製の保護カバーをご用意しています。保護カバーを使用する場合、サーモウェルの外径は、PTFE では 15 mm (0.6 in)、PVDF では 16 mm (0.63 in)、タンタルでは 12 mm (0.47 in) となります。サーモウェルと保護カバーの熱膨張率が異なるため、挿入長 L は少し高くなります。保護カバー上部には、フランジとカウンタフランジの間に挿入するディスクが取り付けられています。

### 測定インサート

### アプリケーションに応じて、温度計用に各種の測定インサートがあります。

測温抵抗	体												
オーダ ーコー ドで選 択	A	В	С	F	G	2	3	6	7	S	T	Ŭ	V
センサ 構成、 接続方 法	1x Pt100 WW;3 線式	2x Pt100 WW;3 線式	1x Pt100 WW;4 線式	2x Pt100 WW;3 線式	1x Pt100 WW;4 線式	1x Pt100 TF;3線 式	1x Pt100 TF;4線 式	1x Pt100 TF;3線 式		1x Pt100 TF;3 線式	1x Pt100 TF;4 線式	1x Pt100 TF;3 線式	1x Pt100 TF;4 線式
インサ ート先 端の耐 振動性	最大 3g の耐振動性			最大。	最大 4g まで強化された耐振動性			iTHERM StrongSens 耐振動性 > 60g					
測囲度ス度ジ 電精ラ温ン	-200~600℃;クラス -200~600℃;クラ A、-200~600℃ スAA、0~250℃			,	-50~400°C; ⊅ラ ス A、-50~250°C -50~400°C; クラ ス AA、0~150°C			-50~500 °C; -50~500 °C; Cl. AA、A、-30~300 °C 0~200 °C		AA、			
インサ ートタ イプ	TPR100							iTHERN	1 TS111				
直径	Ф3 n	nm (0.12 in	) または ¢6	mm (0.24 i	n)、選択し	たサーモウ	ェル先端に	こ応じて異	なる		Φ6 mm (	(0.24 in)	


TC							
オーダーコードで選択	Α	В	E	F			
センサの構成、材質	1x K; インコネル 600	2x K ; インコネル 600	1x J; SUS 316L 相当	2x J; SUS 316L 相当			
規格に準拠した測定範囲							
DIN EN 60584	-40~1200 °C -40~750 °C						
ANSI MC 96.1	0~1250 °C 0~750 °C						
TC 規格;精度	IEC 60584-2;クラス 1 ASTM E230-03;特殊						
インサートタイプ	TPC100						
直径	Φ3 mm (0.12 in	) または Ø6 mm (0.24 in)、選	択したサーモウェル先端に	応じて異なる			

質量

1.5~3.5 kg (3.3~7.7 lb) (標準バージョン)

#### プロセス接続

以下の図は使用可能なフランジの標準寸法を示します。



フランジ接続の詳細については、以下のフランジ 規格を参照してください。

- ANSI/ASME B16.5
- ISO 7005-1
- EN 1092-1
- JIS B 2220: 2004

フランジとサーモウェルが同じ材質でできていることが理想的です。このため、SUS 316L 相当/1.4404 および SUS 316Ti 相当/1.4571 のフランジをご用意しています。ハステロイ®製のモデルには、基本材質 SUS 316L 相当/1.4404 製のフランジ、および接液部表面にハステロイ®製のディスクが取り付けられています。PVDF/PTFE/タンタル製のサーモウェルには、上端にディスク付きの追加の保護シースが使用されます。標準フランジの表面粗さは、3.2~6.4 μm (Ra) です。ご要望に応じて、別のフランジタイプを提供することが可能です。

#### スペアパーツ

本機器に使用可能なスペアパーツについては、該当する製品ページでご確認ください: www.endress.com → (機器名で検索)

### 認証と認定

取得済みの認定については、個別の製品ページのコンフィギュレータを参照してください。 www.endress.com → (機器名で検索)

#### その他の基準およびガイドラ イン

- IEC 60529: ハウジングの保護等級 (IP コード)
- IEC/EN 61010-1: 測定、制御、実験用機器の安全要求事項 一般要件
- IEC 60751: 工業用白金抵抗温度計
- IEC 60584 および ASTM E230/ANSI MC96.1: 熱電対
- DIN 43772: サーモウェル
   DIN EN 50446: センサヘッド

#### 材料証明

材料証明書 3.1 (EN 10204 規格に準拠) は個別に発注可能です。「略式」証明書にはセンサ単体の構成部品の材質について簡単な記述が含まれており、添付資料はありません。この証明書では温度計のシリアル番号によるトレーサビリティを保証しております。使用材料に関連するデータは顧客からの依頼によります。

#### サーモウェル試験

サーモウェルの圧力試験は DIN 43772 の仕様に従って実施されます。この規格に適合しない、先端がテーパー型または段付型のサーモウェルの場合は、同等のストレート型サーモウェルの圧力を使用して試験します。危険場所で使用するセンサにも、同等の圧力が試験中にかけられます。必要に応じて、他の仕様に基づく試験を実施することが可能です。浸透探傷試験によりサーモウェルの溶接シームにクラックがないことが証明されます。

## 注文情報

詳細な注文情報については、最寄りの弊社営業所 (www.addresses.endress.com) もしくは販売代理店にお問い合わせいただくか、www.endress.com の製品コンフィギュレータをご覧ください。

1. 「Corporate」をクリックします。

- 2. 国を選択します。
- 3. 「製品」をクリックします。
- 4. フィルターおよび検索フィールドを使用して製品を選択します。
- 5. 製品ページを開きます。

製品画像の右側にある「機器仕様選定」ボタンを押して、製品コンフィギュレータを開きます。.

#### 📭 製品コンフィギュレータ - 個別の製品設定ツール

- 最新の設定データ
- 機器に応じて:測定レンジや操作言語など、測定ポイント固有の情報を直接入力
- 除外基準の自動照合
- PDF または Excel 形式でオーダーコードの自動生成および項目分類
- エンドレスハウザー社のオンラインショップで直接注文可能

### アクセサリ

変換器およびセンサには、アクセサリも多数用意されています。詳細については、最寄りの弊社 営業所もしくは販売代理店にお問い合わせください。オーダーコードに関する詳細は、弊社営業 所もしくは販売代理店にお問い合わせいただくか、弊社ウェブサイトの製品ページをご覧ください: www.endress.com。

#### サービス関連のアクセサリ

アクセサリ	説明
Applicator	Endress+Hauser 製機器のセレクション/サイジング用ソフトウェア。 ■ 最適な機器を選定するために必要なあらゆるデータの計算 (例:圧力損失、精度、プロセス接続) ■ 計算結果を図で表示
	プロジェクトの全期間中、あらゆるプロジェクト関連データおよびパラメータ の管理、文書化、アクセスが可能です。
	Applicator は以下から入手可能: インターネット経由:https://portal.endress.com/webapp/applicator
DeviceCare SFE100	フィールドバスプロトコルおよび Endress+Hauser サービスプロトコルを介した機器の設定ツール。 DeviceCare は、Endress+Hauser 機器を設定するために Endress+Hauser によって開発されたツールです。プラント内のインテリジェントな機器はすべて、ポイントツーポイントまたはポイントツーバス接続を介して設定することが可能です。使いやすいメニューにより、フィールド機器への透明性が高く、直感的なアクセスが実現します。  詳細については、「取扱説明書」BA00027S を参照してください。
FieldCare SFE500	Endress+Hauser の FDT ベースのプラントアセットマネジメントツールです。システム内にあるすべての高性能フィールド機器を設定し、その管理をサポートすることが可能です。ステータス情報を使用することにより、ステータスと状態を簡単かつ効果的にチェックすることができます。  詳細については、「取扱説明書」BA00027S および BA00065S を参照してください。

アクセサリ	説明
W@M	プラントのライフサイクル管理 W@M は幅広いソフトウェアアプリケーションを使用して、計画および調達から機器の設置、設定、操作まで、あらゆるプロセスをサポートします。機器ステータス、機器固有の資料、スペアパーツなど、重要な機器情報がすべて、機器ごとに全ライフサイクルにわたって提供されます。アプリケーションには、お使いの Endress+Hauser 機器のデータがすでに含まれています。記録データの維持やアップデートについても Endress+Hauser が行います。
	W@M を使用できます。 インターネット経由: www.endress.com/lifecyclemanagement

#### サーモウェルのサイジング用ツール

弊社ウェブサイトに掲載されている「サーモウェルサイジング」ツールにより、すべての Endress+Hauser 製温度計サーモウェルをオンラインで計算およびエンジニアリングすることが可能です。https://wapps.endress.com/applicator を参照してください。

## 関連資料

以下の資料は、製品ページおよび当社ウェブサイト (www.endress.com/downloads) のダウンロードエリアから入手できます。

資料	資料の目的および内容
技術仕様書 (TI)	機器の計画支援 本資料には、機器に関するすべての技術データが記載されており、本 機器用に注文可能なアクセサリやその他の製品の概要が示されていま す。
簡易取扱説明書 (KA)	初回の測定を迅速に行うための手引き 簡易取扱説明書には、納品内容確認から初回の設定までに必要なすべ ての情報が記載されています。
取扱説明書 (BA)	<b>包括的な参考資料</b> 取扱説明書には、機器ライフサイクルの各種段階(製品の識別、納品 内容確認、保管、取付け、接続、操作、設定からトラブルシューティ ング、メンテナンス、廃棄まで)において必要とされるあらゆる情報 が記載されています。
機能説明書 (GP)	使用するパラメータの参考資料 本資料には、各パラメータの詳細な説明が記載されています。本説明 書は、全ライフサイクルにわたって本機器を使用し、特定の設定を行 う人のために用意されたものです。
安全上の注意事項 (XA)	各種認定に応じて、以下の安全上の注意事項 (XA) が機器に付属します。これは、取扱説明書の付随資料です。
機器別の補足資料	注文した機器の型に応じて追加資料が提供されます。必ず、補足資料 の指示を厳守してください。補足資料は、機器資料に付随するもので す。





www.addresses.endress.com