



防爆構造電気機械器具型式検定合格証

申請者	山梨県笛吹市境川町三柵 8 6 2 番地 1 エンドレスハウザー山梨株式会社		
製造者	山梨県笛吹市境川町三柵 8 6 2 番地 1 エンドレスハウザー山梨株式会社		
品名	漏油検出器		
型式の名称	N A R 3 0 0 - 1 5 A F 1 B (同一型式は別表のとおり)		
防爆構造の種類	本質安全防爆構造 (i a)		
対象ガス又は蒸気の 爆発等級及び発火度	Ⅱ B T 4		
定格	電源回路 許容電圧 2 8 V 許容電流 9 3 m A 許容電力 0 . 6 5 W 内部インダクタンス 4 8 μ H 内部キャパシタンス 無視できる値 本安回路 (2) 最大電圧 1 3 V 最大電流 3 8 m A 最大電力 1 2 3 . 5 m W 許容インダクタンス 8 0 m H 許容キャパシタンス 0 . 2 5 μ F 周囲温度 6 0 ℃ 被測定物温度 8 0 ℃ (同一型式は別表のとおり)		
使用条件			
型式検定合格番号	第 T C 1 8 3 2 4 号		
有効期間	平成 2 0 年 4 月 1 日 から 平成 2 3 年 3 月 3 1 日まで		
	平成 22 年 8 月 9 日 から 平成 25 年 8 月 8 日まで		
	平成 25 年 8 月 9 日 から 平成 28 年 8 月 8 日まで		
	平成 28 年 8 月 9 日 から 平成 31 年 8 月 8 日まで		

機械等検定規則による型式検定に合格したことを証明する。

平成 2 0 年 4 月 1 日

型式検定実施者 社団法人 産業安全技術協会 長



繰上更新
一部変更

型式検定合格証 (続)



2019 年 8 月 9 日から 2022 年 8 月 8 日まで

有効期間

年 月 日から 年 月 日まで

年 月 日から 年 月 日まで

年 月 日から 年 月 日まで

年 月 日から 年 月 日まで

年 月 日から 年 月 日まで

年 月 日から 年 月 日まで

年 月 日から 年 月 日まで

年 月 日から 年 月 日まで

年 月 日から 年 月 日まで

年 月 日から 年 月 日まで

年 月 日から 年 月 日まで

年 月 日から 年 月 日まで

年 月 日から 年 月 日まで

年 月 日から 年 月 日まで

年 月 日から 年 月 日まで

年 月 日から 年 月 日まで

年 月 日から 年 月 日まで

年 月 日から 年 月 日まで

年 月 日から 年 月 日まで



同一型式一覧表

型式の名称	定 格			備 考
	本安回路	周囲温度	被測定物温度	
NAR300-15A ※ A ※ 1 ※ B B 2 C C 3 D D 9 E E F F Y	電源回路 許容電圧 28V 許容電流 93mA 許容電力 0.65W 内部インダクタンス 48μH 内部キャパシタンス 無視できる値 本安回路(2) 最大電圧 13V 最大電流 38mA 最大電力 123.5mW 許容インダクタンス 80mH 許容キャパシタンス 0.25μF	60℃	80℃ 130℃	

備考1. 表中の は、検定供試品を示す。

2. 型式の名称は、各※印の下に記載されているアルファベット、数字の中からそれぞれ一つを選択して構成する。