# Краткое руководство по эксплуатации Solicap M FTI56

Емкостной датчик предельного уровня







#### 1 Сопутствующие документы



A0023555

#### 2 Информация о документе

#### Условные обозначения в документе 2.1

#### 2.1.1 Символы техники безопасности

#### **№** ОПАСНО

Этот символ предупреждает об опасной ситуации. Если не предотвратить такую ситуацию, она приведет к серьезной или смертельной травме.

#### **№** ОСТОРОЖНО

Этот символ предупреждает об опасной ситуации. Если не предотвратить эту ситуацию, она может привести к серьезной или смертельной травме.

#### **№** ВНИМАНИЕ

Этот символ предупреждает об опасной ситуации. Если не предотвратить эту ситуацию, она может привести к травме легкой или средней степени тяжести.

#### **УВЕДОМЛЕНИЕ**

Этот символ указывает на информацию о процедуре и на другие действия, которые не приводят к травмам.

# 2.2 Электротехнические символы

#### Защитное заземление (PE)

Клемма заземления должна быть подсоединена к заземлению перед выполнением других соединений.

Клеммы заземления расположены изнутри и снаружи прибора.

- Внутренняя клемма заземления: защитное заземление подключается к системе сетевого питания.
- Наружная клемма заземления служит для подключения прибора к системе заземления установки.

## 2.3 Символы, обозначающие инструменты



Отвертка с плоским наконечником



Отвертка с крестообразным наконечником (Phillips)

# 2.4 Описание информационных символов и рисунков

## Разрешено

Обозначает разрешенные процедуры, процессы или действия.

## ✓ ✓ Предпочтительно

Обозначает предпочтительные процедуры, процессы или действия.

# 🔀 Запрещено

Обозначает запрещенные процедуры, процессы или действия.

# Рекомендация

Указывает на дополнительную информацию.



Ссылка на документацию



Ссылка на страницу



Указание, обязательное для соблюдения

## 1., 2., 3.

Серия шагов



Внешний осмотр

1, 2, 3, ...

Номера пунктов

A, B, C, ...

Виды

## 2.5 Документация

#### 2.5.1 Техническое описание

Процедуры испытаний на ЭМС TIO0241F

Nivotester FTL325N

TI00353F

Nivotester FTL375N

TI00361F

#### 2.5.2 Сертификаты

#### Указания по технике безопасности АТЕХ

Solicap M FTI55

- II 1 D Ex ia IIIC T80°C T<sub>500</sub> 130°C Da
- II 1/2 D Ex ia IIIC T80°C T<sub>500</sub> 130°C Da/Db
- II 1/3 D Ex ia IIIC T80°C T<sub>500</sub> 130°C Da/Dc
- II 1/2 D Ex ia/tb IIIC T90°C Da/Db
- II 1/3 D Ex ia/tc IIIC T90°C Da/Dc

#### МЭК Ех

Solicap M FTI55

- Ex ia IIIC T80°C T<sub>500</sub> 130°C Da
- Ex ia IIIC T80°C T<sub>500</sub> 130°C Da/Db
- ullet Ex ia IIIC T80°C T<sub>500</sub> 130°C Da/Dc
- Ex ia/tb IIIC T90°C Da/Db
- Ex ia/tc IIIC T90°C Da/Dc

BVS ATEX E 029; M9K Ex BVS 14.0118

## Указания по технике безопасности NEPSI

Solicap FT55: GYJ17.1293

## Функциональная безопасность (SIL2/SIL3)

Solicap FT55

SD00278F

#### Контрольные чертежи (CSA и FM)

Solicap M FTI55 FM ZD00222F

■ Solicap M FTI55

CSA IS ZD00225F

#### Регистрация в реестре CRN

CRN 0F12978.5

#### Прочее

AD2000: смачиваемый материал (316L) соответствует требованиям AD2000 - W0/W2

#### 2.5.3 Патенты

Это изделие защищено по меньшей мере одним из следующих патентов.

- DE 103 22 279
- WO 2004 102 133
- US 2005 003 9528
- DE 203 13 695
- WO 2005 025 015

Другие патенты находятся в стадии разработки.

# 3 Основные указания по технике безопасности

## 3.1 Требования к персоналу

Чтобы выполнять необходимые задачи, персонал должен соответствовать следующим требованиям.

- Пройти обучение и иметь квалификацию, необходимую для выполнения определенных функций и задач.
- ▶ Получить разрешение на выполнение работ от владельца или оператора предприятия.
- ▶ Ознакомиться с нормами федерального или национального законодательства.
- Изучить инструкции, приведенные в настоящем руководстве и сопроводительной документации.
- Следовать инструкциям и соблюдать условия.

# 3.2 Техника безопасности на рабочем месте

При работе с прибором:

 в соответствии с федеральным или национальным законодательством персонал должен использовать средства индивидуальной защиты.

## 3.3 Эксплуатационная безопасность

При выполнении конфигурирования, испытаний и технического обслуживания прибора потребуется принять дополнительные меры, гарантирующие эксплуатационную и технологическую безопасность.

#### 3.3.1 Взрывоопасные зоны

При использовании измерительной системы во взрывоопасных зонах необходимо соблюдать национальные стандарты и предписания. К прибору прилагается документация по использованию во взрывоопасных зонах, которая является неотъемлемой частью полного комплекта документации. Правила монтажа, характеристики подключения и указания по технике безопасности, приведенные в настоящем руководстве по эксплуатации, подлежат строгому соблюдению.

- Убедитесь, что технический персонал прошел соответствующее обучение.
- Соблюдайте специальные требования к измерениям и обеспечению безопасности точек измерения.

## 3.4 Безопасность изделия

Описываемый измерительный прибор разработан в соответствии с современными требованиями к безопасной работе, был испытан и поставляется с завода в безопасном для эксплуатации состоянии.

Прибор соответствует общим требованиям в отношении безопасности и законодательным требованиям. Прибор соответствует директивам EC, указанным в соответствующей «декларации соответствия требованиям EC». Endress+Hauser подтверждает это, нанося маркировку CE на изделие.

# 4 Приемка и идентификация изделия

## 4.1 Приемка

Проверьте, не повреждена ли упаковка или содержимое. Проверьте комплектность поставки и сравните ее с информацией, приведенной в бланке заказа.

# 4.2 Идентификация изделия

Проверка данных, указанных на заводской табличке.



См. руководство по эксплуатации → 🖺 2

# 4.3 Хранение и транспортировка

Перед хранением и транспортировкой упакуйте прибор для защиты от ударов. Лучшее средство защиты – оригинальная упаковка. Допустимая температура хранения составляет -50 до +85 °C (-58 до +185 °F).

Solicap M FTI56 Требования к монтажу

# 5 Требования к монтажу

## 5.1 Общие указания и меры предосторожности

#### **УВЕДОМЛЕНИЕ**

#### Заполнение силоса.

Поток продукта, заполняющего силос, не должен быть направлен на зонд.

#### **УВЕДОМЛЕНИЕ**

#### Угол направления потока материала.

 При определении места установки или длины стержня зонда обращайте внимание на предполагаемый угол направления потока материала и положение выпускной воронки.

## **УВЕДОМЛЕНИЕ**

#### Расстояние между зондами.

▶ Расстояние между зондами должно быть не менее 500 мм (19,7 дюйм).

## **УВЕДОМЛЕНИЕ**

#### Резьбовая муфта для установки.


 Резьбовая муфта должна быть минимально возможной длины. В длинной резьбовой муфте могут скапливаться конденсат или остатки продукта, что помешает надлежащей работе зонда.

## **УВЕДОМЛЕНИЕ**

#### Теплоизоляция

- Изолируйте наружную стенку силоса, чтобы избежать превышения допустимой температуры в зоне корпуса прибора Solicap M.
- Изолируйте стенку силоса, чтобы предотвратить конденсацию и уменьшить накопление отложений в области резьбовой муфты.

Solicap M FTI56 Требования к монтажу



A0043999

- Насыпной угол α
- FTI55 1
- 2 FTI56
- Расстояние от точки загрузки 3
- Теплоизоляция

#### 5.2 Монтаж датчика

Solicap M FTI56 Требования к монтажу

## УВЕДОМЛЕНИЕ

Установка троса зонда в зоне загрузочной завесы может привести к неправильной работе прибора!


Устанавливайте зонд как можно дальше от загрузочной завесы.

## **УВЕДОМЛЕНИЕ**

Трос зонда не должен касаться стенки металлического резервуара!

 Следите за тем, чтобы трос зонда был изолирован от стенки металлического резервуара.

Требования к монтажу Solicap M FTI56



**■** 1 Примеры монтажа. Единица измерения мм (дюйм)

- 1 Прибор FTI56 с неактивной длиной в случае наличия конденсации и налипаний материала
- Надлежащее расстояние от стенки силоса, участков загрузки и выгрузки материала 2

#### 5.2.1 Крыша силоса

Убедитесь в том, что конструкция крыши силоса достаточно устойчива. При выгрузке материала могут возникать значительные растягивающие усилия, особенно в случае тяжелых и порошкообразных сыпучих материалов, для которых характерно образование налипаний.

Solicap M FTI56 Требования к монтажу

#### 5.2.2 Крупнозернистые сыпучие материалы


В силосах с крупнозернистыми или чрезвычайно абразивными сыпучими материалами использование прибора Solicap M FTI56 рекомендуется только для обнаружения максимального уровня.

### 5.2.3 Расстояние между тросами зондов

Чтобы исключить взаимное влияние зондов, необходимо выдерживать минимальное расстояние 0,5 м между тросовыми зондами. Это относится также к установке нескольких приборов Solicap M в соседних силосах с непроводящими стенками.

### 5.2.4 Монтаж в случае конденсации

Используйте прибор Solicap M с неактивной длиной. Неактивная длина предотвращает образование влаги и налипаний между активной частью зонда и крышей силоса.




A0044005

Чтобы уменьшить влияние конденсата и налипаний, резьбовая муфта должна выступать внутрь силоса. Максимально допустимая длина резьбы составляет 25 мм (0,98 дюйм).

Теплоизоляция уменьшает образование конденсата и, следовательно, накопление налипаний на стальной пластине.


Требования к монтажу Solicap M FTI56



A0044006

#### 🗷 2 Установка на бетонной стенке силоса

#### Стальная пластина




A0044007

- 🗷 3 Установка на бетонной стенке силоса в случае конденсации
- 1 Стальная пластина
- 2 Теплоизоляция

## 5.2.5 Монтаж в пластмассовых резервуарах

При установке в силос из пластмассы противоэлектрод должен быть установлен снаружи силоса на одной высоте с натяжным грузом. Длина края металлического противоэлектрода должна быть примерно равной расстоянию между натяжным грузом и стенкой силоса.

Solicap M FTI56 Требования к монтажу



A0044009

🛮 4 Установка зонда в пластмассовых резервуарах

- 1 Заземляющее соединение
- 2 Электрическое ВЧ-поле
- 3 Площадь поверхности, например  $1 \text{ м}^2 (10.7 \text{ фут}^2)$
- 4 Металлический противоэлектрод
- 5 Расстояние 1 м (3,3 фут)
- 6 Натяжной груз

# 5.3 Руководство по монтажу

## **УВЕДОМЛЕНИЕ**

Не повредите изоляцию зонда во время монтажа!


▶ Проверьте изоляцию стержня.

## **УВЕДОМЛЕНИЕ**

Не заворачивайте зонд за корпус зонда!

▶ Пользуйтесь для заворачивания зонда рожковым ключом.

Требования к монтажу Solicap M FTI56





A0040476

## 5.3.1 Выравнивание корпуса

Корпус можно повернуть на 270 град, чтобы должным образом расположить кабельный ввод. Чтобы предотвратить проникновение влаги, сформируйте провисающую петлю из соединительного кабеля перед кабельным вводом и закрепите петлю кабельной стяжкой. Это рекомендовано, в частности, для монтажа вне помещений.

## Выравнивание корпуса






2 →

A0042108

Ослабьте зажимной винт.

 Поверните корпус в нужное положение.



► Затяните зажимной винт моментом < 1 Hм (0,74 фунт сила фут).

Зажимной винт для выравнивания корпуса типа Т13 находится в отсеке электроники.

#### 5.3.2 Герметизация корпуса зонда

Убедитесь в том, что крышка герметично уплотнена.

#### **УВЕДОМЛЕНИЕ**

 Запрещено использовать смазку на основе минерального масла, так как она повреждает уплотнительное кольцо.

# 6 Электрическое подключение

- Прежде чем подключать источник питания, проверьте соблюдение следующих условий:
  - сетевое напряжение соответствует данным, которые указаны на заводской табличке:
  - подключение прибора выполняется при отключенном сетевом напряжении;
  - линия выравнивания потенциалов подключена к клемме заземления на датчике.
- Если зонд используется во взрывоопасных зонах, то соблюдение национальных стандартов и указаний по технике безопасности, приведенных в настоящем руководстве (ХА), строго обязательно.

Используйте только предписанное к применению кабельное уплотнение.

# 6.1 Требования к подключению

#### 6.1.1 Выравнивание потенциалов

## **№** ОПАСНО


#### Опасность взрыва!

 Со стороны датчика экран кабеля подсоединяйте только в случае установки зонда во взрывоопасных зонах!

Подсоедините провод выравнивания потенциалов к наружной клемме заземления на корпусе (Т13, F13, F16, F17, F27). Если корпус прибора F15 выполнен из нержавеющей стали, клемма заземления может располагаться в корпусе. Дополнительные указания по технике безопасности можно найти в отдельной документации по использованию прибора во взрывоопасных зонах.

#### 6.1.2 Спецификация кабеля

Для подключения электронных вставок можно использовать имеющийся в продаже кабель для измерительных приборов. В случае использования экранированного кабеля рекомендуется подсоединять защитные экраны с двух сторон для оптимизации экранирующего действия (если используется система выравнивания потенциалов).



A0040478

- А Кабельный ввод
- В Подключение электронной вставки: сечение кабельных жил макс.  $2,5\,\,\mathrm{mm}^2$  (14 AWG)
- С Заземление снаружи корпуса, сечение кабельных жил макс. 4 мм² (12 AWG)
- Ød Диаметр кабеля


#### Кабельные вводы

- Никелированная латунь: Ød = 7 до 10,5 мм (0,28 до 0,41 дюйм)
- Пластмасса: Ød = 5 до 10 мм (0,2 до 0,38 дюйм)
- Нержавеющая сталь: Ød = 7 до 12 мм (0,28 до 0,47 дюйм)

#### 6.1.3 Разъем

Если в исполнение датчика входит соединитель  ${
m M12}$ , корпус для подключения сигнального провода открывать не требуется.

#### Назначение клемм разъема М12



Δ0011175

- 1 Положительный потенциал
- 2 Не используется
- 3 Отрицательный потенциал
- Заземпение

#### 6.1.4 Кабельный ввод

#### Кабельное уплотнение

M20 x 1,5 только для кабельного ввода категории Ex d (M20) Два кабельных уплотнения входят в комплект поставки.

#### Кабельный ввод

- G½
- NPT½
- NPT¾

#### 6.2 Электрическое подключение и соединение

#### 6.2.1 Клеммный отсек

В зависимости от класса взрывозащиты клеммный отсек выпускается в следующих исполнениях.


#### Стандартная защита, взрывозащита Ех іа

- Корпус из полиэстера F16
- Корпус из нержавеющей стали F15
- Алюминиевый корпус F17
- Алюминиевый корпус F13 с газонепроницаемым технологическим уплотнением
- Алюминиевый корпус Т13 с отдельным клеммным отсеком

#### Взрывозащита вида d, газонепроницаемое технологическое уплотнение

- Алюминиевый корпус F13 с газонепроницаемым технологическим уплотнением
- Алюминиевый корпус Т13 с отдельным клеммным отсеком


Подключение электронной вставки к клеммам питания



A0040635

- 1. Отверните крышку корпуса.
- 2. Снимите крышку корпуса.
- 3. Ослабьте кабельное уплотнение.
- 4. Вставьте кабель.

Подключение электронной вставки к клеммам питания в корпусе Т13



A0040637

- 1. Отверните крышку корпуса.
- 2. Снимите крышку корпуса.
- 3. Ослабьте кабельное уплотнение.
- 4. Вставьте кабель.

## 6.3 Подключение измерительного прибора

Возможные варианты измерительных приборов:

- электронная вставка FEI51 с 2-проводным подключением переменного тока;
- электронная вставка FEI52 с подключением постоянного тока типа PNP;
- электронная вставка FEI53 с 3-проводным подключением;
- электронная вставка FEI54 переменного и постоянного тока с релейным выходом;
- электронная вставка FEI55 категории SIL2/SIL3;
- электронная вставка FEI57S с интерфейсом ЧИМ;
- электронная вставка FEI58 (NAMUR).



См. руководство по эксплуатации  $\rightarrow$  🖺 2

Ввод в эксплуатацию Solicap M FTI56

#### 7 Ввод в эксплуатацию

#### 7.1 Монтаж и функциональная проверка



См. руководство по эксплуатации → 🖺 2

#### 7.2 Включение измерительного прибора



Порядок включения измерительного прибора и настройки электронной вставки см. в руководстве по эксплуатации  $\Rightarrow bildeta$  (глава «Ввод в эксплуатацию»).







www.addresses.endress.com