

防爆構造電気機械器具型式検定合格証

申請者	山梨県笛吹市境川町三柵 8 6 2 番地 1 エンドレスハウザー山梨株式会社	
製造者	山梨県笛吹市境川町三柵 8 6 2 番地 1 エンドレスハウザー山梨株式会社	
品名	変換器	
型式の名称	NRR 2 6 1 - 3 A A B (同一型式は別表のとおり)	
防爆構造の種類	耐圧防爆構造及び本質安全防爆構造 (i a)	
対象ガス又は蒸気の 爆発等級及び発火度	I I B T 4	
防爆記号	E x d [i a] I I B T 4	
適用基準		
定 格	本安回路 最大電圧 2 8 V 最大電流 9 3 m A 最大電力 0 . 6 5 W 許容インダクタンス 3 . 0 5 m H 許容キャパシタンス 0 . 0 8 3 μ F 非本安回路 電源 A C 9 0 ~ 2 5 0 V 5 0 / 6 0 H z 0 . 2 A 許容電圧 A C 2 5 0 V 5 0 / 6 0 H z D C 2 5 0 V 周囲温度 6 0 ℃ (同一型式は別表のとおり)	
使用条件		
型式検定合格番号	第 T C 1 8 3 2 5 号	
有効期間		型式検定者の所属及び氏名
2 0 2 0 年 4 月 1 日から 2 0 2 3 年 3 月 3 1 日まで		試験認証部 後藤 隆
2 0 2 3 年 4 月 1 日から 2 0 2 6 年 3 月 3 1 日まで		試験認証部 後藤 隆
年 月 日から 年 月 日まで		
年 月 日から 年 月 日まで		

機械等検定規則による型式検定に合格したことを証明する。

2 0 0 8 年 4 月 1 日

型式検定実施者 公益社団法人 産業安全技術協会 会長

同一型式一覧表

型式の名称	定 格		備 考
	本安回路	非本安回路	
NR261-3A ※ A E ※ B C D E Y	最大電圧 28V 最大電流 93mA 最大電力 0.65W 許容インダクタンス 3.05mH 許容キャパシタンス 0.083μF	電 源 AC90~250V 50/60Hz 0.2A 許容電圧 AC250V 50/60Hz DC250V 電 源 DC22~26V 2W 許容電圧 AC250V 50/60Hz DC250V	60℃
NR261-3B	※ A E ※ B C D E Y		

備考1. 表中の は、検定供試品を示す。

2. 型式の名称は、各※印の下に記載されているアルファベット、数字の中からそれぞれ一つを選択して構成する。