# Manual de instrucciones **Turbimax CUS50D**

Sensor de absorción para mediciones de turbidez y contenido de materia sólida





Índice de contenidos Turbimax CUS50D

# Índice de contenidos

1	Sobre este documento 4	9	Diagnóstico y localización y
1.1 1.2 1.3 1.4	Información de seguridad       4         Símbolos usados       4         Símbolos en el equipo       5         Documentación       5	9.1	resolución de fallos
1.7	Documentation	10	Mantenimiento 38
2	Instrucciones de seguridad	10.1	Tareas de mantenimiento
	básicas 5		
2.1	Requisitos que debe cumplir el	11	Reparación 39
	personal 5		Piezas de repuesto
2.2	Uso previsto 5	11.2	
2.3	Seguridad en el puesto de trabajo 6	11.3	
2.4	Funcionamiento seguro 6		
2.5	Seguridad del producto 6	12	Accesorios 40
3	Descripción del producto 7	12.1	Accesorios específicos del equipo 40
<b>ر</b> 3.1	Diseño del producto		
J.1	Diseño dei producto	13	Datos técnicos 43
4	Recepción de material e	13.1	
4	<del>-</del>	13.2	2
	identificación del producto 9	13.3	Características de funcionamiento 43
4.1	Recepción de material 9	13.4	Entorno
4.2	Identificación del producto9	13.5	Proceso
4.3	Alcance del suministro	13.6	Estructura mecánica
4.4	Certificados y homologaciones 10	ŕ., 4:	1f-b-{4:
5	Montaje 11	inai	ce alfabético
<b>ر</b> 5.1	Requisitos de montaje		
5.2	Montaje del sensor		
5.3	Montaje de la unidad de limpieza por		
ر.ر	aire comprimido		
5.4	Comprobación tras el montaje 19		
	,		
6	Conexión eléctrica 20		
6.1	Conexión del sensor		
6.2	Aseguramiento del grado de		
	protección 22		
6.3	Comprobaciones tras la conexión 22		
7	Puesta en marcha 23		
7.1	Comprobación de funciones 23		
<b>8</b> 8.1	Configuración		
	las condiciones de proceso 24		

Sobre este documento Turbimax CUS50D

# 1 Sobre este documento

# 1.1 Información de seguridad

Estructura de la información	Significado
A PELIGRO  Causas (/consecuencias)  Consecuencias del no cumplimiento (si procede)  ► Medida correctiva	Este símbolo le alerta ante una situación peligrosa. No evitar dicha situación peligrosa <b>puede</b> provocar lesiones muy graves o accidentes mortales.
▲ ADVERTENCIA  Causas (/consecuencias)  Consecuencias del no cumplimiento (si procede)  ► Medida correctiva	Este símbolo le alerta ante una situación peligrosa. No evitar dicha situación peligrosa <b>puede</b> provocar lesiones muy graves o accidentes mortales.
▲ ATENCIÓN  Causas (/consecuencias)  Consecuencias del no cumplimiento (si procede)  ► Medida correctiva	Este símbolo le alerta ante una situación peligrosa. No evitar dicha situación puede implicar lesiones leves o de mayor gravedad.
AVISO Causa/situación Consecuencias del no cumplimiento (si procede)  Acción/nota	Este símbolo le avisa sobre situaciones que pueden derivar en daños a la propiedad.

# 1.2 Símbolos usados

i	Información	adicional.	sugerencia
1	IIII OTIII acioii	auicionai,	sugerenc

✓ Admisible

**▼** Recomendado

Prohibido o no recomendado

Referencia a la documentación del equipo

Referencia a página
Referencia a gráfico

Resultado de un paso

# 1.3 Símbolos en el equipo

Símbolo	Significado
<u></u>	Referencia a la documentación del equipo
	No tire a la basura los productos que llevan la marca de residuos urbanos no seleccionados. En lugar de ello, devuélvalos al fabricante para que los elimine en las condiciones aplicables.

#### 1.4 Documentación

En las páginas de producto en internet pueden hallarse los manuales siguientes, que complementan estos manuales de instrucciones:



Información técnica Turbimax CUS50D, TI01395C

# 2 Instrucciones de seguridad básicas

# 2.1 Requisitos que debe cumplir el personal

- La instalación, la puesta en marcha, las operaciones de configuración y el mantenimiento del sistema de medición solo deben ser realizadas por personal técnico cualificado y formado para ello.
- El personal técnico debe tener la autorización del jefe de planta para la realización de dichas tareas.
- El conexionado eléctrico solo debe ser realizado por un técnico electricista.
- Es imprescindible que el personal técnico lea y comprenda el presente Manual de instrucciones y siga las instrucciones comprendidas en el mismo.
- Los fallos en los puntos de medición únicamente podrán ser subsanados por personal autorizado y especialmente cualificado para la tarea.



Es posible que las reparaciones que no se describen en el Manual de instrucciones proporcionado deban realizarse directamente por el fabricante o por parte del servicio técnico.

# 2.2 Uso previsto

El sensor se utiliza para la medición de turbidez y sólidos y está diseñado especialmente para utilizarse en procesos y aguas residuales industriales.

El sensor es particularmente adecuado para las aplicaciones siguientes:

- Mediciones de turbidez según el principio de atenuación de la luz (turbidimetría) de acuerdo con EN ISO 7027
- Mediciones de absorción en líquidos y en productos y fangos altamente absorbentes
- Medición de concentración o contenido de materia sólida
- Medición de contenido de materia sólida en líquidos de proceso

Utilizar el equipo para una aplicación distinta a las descritas implica poner en peligro la seguridad de las personas y de todo el sistema de medición y, por consiguiente, está prohibido.

El fabricante no asume ninguna responsabilidad por daños debidos a un uso indebido del equipo.

# 2.3 Seguridad en el puesto de trabajo

Como usuario, usted es el responsable del cumplimiento de las siguientes condiciones de seguridad:

- Prescripciones de instalación
- Normas y disposiciones locales
- Normativas de protección contra explosiones

#### Compatibilidad electromagnética

- La compatibilidad electromagnética de este equipo ha sido verificada conforme a las normas internacionales pertinentes de aplicación industrial.
- La compatibilidad electromagnética indicada se mantiene no obstante únicamente si se conecta el equipo conforme al presente manual de instrucciones.

# 2.4 Funcionamiento seguro

# Antes de la puesta en marcha el punto de medición:

- 1. Verifique que todas las conexiones sean correctas.
- 2. Asegúrese de que los cables eléctricos y conexiones de mangueras no estén dañadas.
- 3. No opere con ningún producto que esté dañado y póngalo siempre a resguardo para evitar la operación involuntaria del mismo.
- 4. Etiquete los productos dañados como defectuosos.

# Durante la operación:

➤ Si no se pueden subsanar los fallos: es imprescindible dejar los productos fuera de servicio y a resguardo de una operación involuntaria.

# 2.5 Seguridad del producto

#### 2.5.1 Tecnología de última generación


El equipo se ha diseñado conforme a los requisitos de seguridad más exigentes, se ha revisado y ha salido de fábrica en las condiciones óptimas para que funcione de forma segura. Se cumplen todos los reglamentos pertinentes y normas internacionales.

Turbimax CUS50D Descripción del producto

# 3 Descripción del producto

# 3.1 Diseño del producto

El sensor está dotado de un cuerpo de sensor con 2 longitudes de trayectoria de medición de 5 mm (0,2 in) y 10 mm (0,39 in).




A0036825

#### ■ 1 Cuerpo del sensor CUS50D

- 1 Fuentes de emisión 10 mm (0,39 in)
- 2 Fuentes de emisión 5 mm (0,2 in)
- 3 Receptor de emisión 5 mm (0,2 in)
- 4 Receptor de emisión 10 mm (0,39 in)

Descripción del producto Turbimax CUS50D



A0036368

#### ■ 2 Versiones

- A Con conexión clamp
- B Con limpieza por aire comprimido

## 3.1.1 Principio de medición

El sensor funciona según el principio de atenuación de la luz conforme a la norma ISO  $7027~\rm y$  cumple los requisitos de esta norma.

Es adecuado para medidas en un rango de turbidez medio a alto y para la medición del contenido de sólidos.

# 4 Recepción de material e identificación del producto

## 4.1 Recepción de material

- 1. Compruebe que el embalaje no esté dañado.
  - └─ Si el embalaje presenta algún daño, notifíqueselo al proveedor.
    Conserve el embalaje dañado hasta que el problema se haya resuelto.
- 2. Compruebe que el contenido no esté dañado.
  - Si el contenido de la entrega presenta algún daño, notifíqueselo al proveedor. Conserve los bienes dañados hasta que el problema se haya resuelto.
- 3. Compruebe que el suministro esté completo y que no falte nada.
  - ► Compare los documentos de la entrega con su pedido.
- 4. Para almacenar y transportar el producto, embálelo de forma que quede protegido contra posibles impactos y contra la humedad.
  - El embalaje original es el que ofrece la mejor protección.

    Asegúrese de que se cumplan las condiciones ambientales admisibles.

Si tiene preguntas, póngase en contacto con su proveedor o con su centro de ventas local.

# 4.2 Identificación del producto

#### 4.2.1 Placa de identificación

La placa de identificación le proporciona la siguiente información sobre su equipo:

- Identificación del fabricante
- Código de producto
- Código ampliado de producto
- Número de serie
- Información y avisos de seguridad
- ► Compare la información de la placa de identificación con la de su pedido.

#### 4.2.2 Identificación del producto

#### Página del producto

www.es.endress.com/cus50d

# Interpretación del código de pedido

Encontrará el código de producto y el número de serie de su producto en los siguientes lugares:

- En la placa de identificación
- En los albaranes

#### Obtención de información acerca del producto

- 1. Vaya a www.endress.com.
- 2. Búsqueda de página (símbolo de lupa): introduzca un número de serie válido.

- 3. Buscar (lupa).
  - ► La estructura del producto se muestra en una ventana emergente.
- 4. Haga clic en la visión general del producto.
  - Se abre una ventana nueva. Aquí debe rellenar la información que corresponda a su equipo, incluyendo la documentación del producto.

#### Dirección del fabricante

Endress+Hauser Conducta GmbH+Co.KG Dieselstraße 24 70839 Gerlingen Alemania

#### 4.3 Alcance del suministro

El alcance del suministro incluye:

- 1 sensor, según la versión pedida
- 1 x Manual de instrucciones
- Si desea hacernos alguna consulta:
   Por favor, póngase en contacto con su proveedor o la central de distribución de su zona.

# 4.4 Certificados y homologaciones

Los certificados y homologaciones actuales del producto se encuentran disponibles en www.endress.com, en la página correspondiente al producto:


- 1. Seleccione el producto usando los filtros y el campo de búsqueda.
- 2. Abra la página de producto.
- 3. Seleccione **Descargas**.

Turbimax CUS50D Montaje

# 5 Montaje


# 5.1 Requisitos de montaje

# 5.1.1 Medidas




**■** 3 Dimensiones. Dimensiones: mm (in)

Montaje Turbimax CUS50D



■ 4 Dimensiones con abrazadera. Dimensiones: mm (in)

Turbimax CUS50D Montaje




■ 5 Dimensiones para el equipo de limpieza por aire comprimido. Dimensiones: mm (in)

Limpieza por aire comprimido: presión máxima de 2 bar (29 psi)

Montaje Turbimax CUS50D


#### 5.1.2 Orientación en las tuberías



A0029259

■ 6 Orientaciones de tuberías admisibles y no admisibles

- El diámetro de la tubería debe ser por lo menos de 50 mm (2 in).
- Instale el sensor en zonas con condiciones de caudal uniforme.
- La mejor ubicación de instalación es una tubería de caudal ascendente (elemento 1).



A0036370


₱ 7 Dirección del caudal

► Alinee el sensor de modo que el producto circule a través del paso de medición (efecto de autolimpieza).

La flecha muestra la dirección del caudal; su trayectoria va de los 10 mm (0,39 in) a los 5 mm (0,2 in).

Turbimax CUS50D Montaje

#### 5.1.3 Marcas de instalación



. . . . . . . . .

■ 8 Marcas de instalación para la alineación de sensores

1 Marcas de instalación

El marcaje de la instalación muestra la entrada a la trayectoria de medición de 10 mm (0,39 in).

 Use las marcas de instalación para alinear el sensor en sentido contrario al de circulación del caudal.

# 5.2 Montaje del sensor


El sensor se puede instalar con portasondas diferentes o directamente en una conexión de tubería. No obstante, en caso de funcionamiento continuo del sensor bajo el agua se debe usar el portasondas de inmersión CYA112.

#### 5.2.1 Sistema de medición

Un sistema de medición completo incluye:

- Sensor de turbidez Turbimax CUS50D
- Transmisor multicanal Liquiline CM44x
- Instalación directa en una conexión a tubería (clamp 2") o
- Portasondas:
  - Cámara de flujo p. ej., Flowfit CUA252 o CUA120 o
  - Portasondas, p. ej., Flexdip CYA112 y soporte p. ej., Flexdip CYH112
  - Portasondas retráctil, p. ej., Cleanfit CUA451

Montaje Turbimax CUS50D




■ 9 Sistema de medición con portasondas CUA252

- 1 Transmisor multicanal Liquiline CM44x
- 2 Sensor de turbidez Turbimax CUS50D
- 3 Portasondas CUA252
- 4 Dirección del caudal

# 5.2.2 Opciones de montaje

#### Instalación con portasondas CUA120




■ 10 Instalación con portasondas CUA120

El ángulo de instalación es de  $90^\circ$ . La flecha muestra la dirección del caudal; su trayectoria va de los 10 mm (0,39 in) a los 5 mm (0,2 in).


Turbimax CUS50D Montaje

## Instalación con cámara de flujo CUA252, CUA262 o CYA251



El ángulo de instalación es de  $90^\circ$ . La flecha muestra la dirección del caudal; su trayectoria va de los 10 mm (0,39 in) a los 5 mm (0,2 in).


■ 11 Instalación con cámara de flujo CUA252



■ 12 Instalación con cámara de flujo CUA262

El ángulo de instalación es de  $90^\circ$ . La flecha muestra la dirección del caudal; su trayectoria va de los 10 mm (0,39 in) a los 5 mm (0,2 in).


Montaje Turbimax CUS50D



El ángulo de instalación es de  $90^\circ$ . La flecha muestra la dirección del caudal; su trayectoria va de los 10 mm (0,39 in) a los 5 mm (0,2 in).

🖪 13 🛮 Instalación con cámara de flujo CYA251

## Instalación con portasondas retráctil CUA451




■ 14 Instalación con portasondas retráctil CUA451

El ángulo de instalación es de 90°. La flecha muestra la dirección del caudal; su trayectoria va de los 10 mm (0,39 in) a los 5 mm (0,2 in). Para extraer el portasondas de forma manual, la presión del producto no debe ser superior a 2 bar (29 psi).

Turbimax CUS50D Montaje

#### Instalación con portasondas de inmersión Flexdip CYA112 y soporte Flexdip CYH112



El ángulo de instalación es 0°.

La flecha muestra la dirección del caudal; su trayectoria va de los 10 mm (0,39 in) a los 5 mm (0,2 in).

Si el sensor se usa en balsas abiertas, instale el sensor de modo que no se acumulen en él burbujas de aire.

AUU3683

Instalación con portasondas de inmersión

# 5.3 Montaje de la unidad de limpieza por aire comprimido

- ► Introduzca la unidad de limpieza por aire comprimido hasta el extremo final del cuerpo del sensor.
  - La boquilla de la unidad de limpieza por aire comprimido se debe situar en el lado del paso óptico de medición más ancho de  $10 \text{ mm} (0.39 \text{ in}) \rightarrow \boxed{2}, \boxed{3} \text{ 8}.$

# 5.4 Comprobación tras el montaje

Ponga el sensor en funcionamiento solo si puede responder afirmativamente a las siguientes preguntas:

- ¿Están el sensor y el cable intactos?
- ¿La orientación es correcta?
- ¿Está instalado el sensor en la conexión a proceso y no está suspendido del cable libremente?

Conexión eléctrica Turbimax CUS50D

# 6 Conexión eléctrica

#### **A** ADVERTENCIA

#### El equipo está activo.


Una conexión incorrecta puede ocasionar lesiones o incluso la muerte.

- ▶ El conexionado eléctrico solo debe ser realizado por un técnico electricista.
- ► El electricista debe haber leído y entendido este manual de instrucciones, y debe seguir las instrucciones de este manual.
- ► Con anterioridad al inicio del trabajo de conexión, garantice que el cable no presenta tensión alguna.

#### 6.1 Conexión del sensor

Dispone de las siguientes opciones de conexión:

- Mediante conector M12 (versión: cable fijo, conector M12)
- Mediante cable del sensor a los terminales enchufables de una entrada de sensor en el transmisor (versión: cable fijo, casquillos terminales)



A0033092

© 16 Conexión del sensor a la entrada del sensor (izquierda) o mediante un conector macho M12 (derecha)

La longitud máxima del cable es 100 m (328,1 ft).

Turbimax CUS50D Conexión eléctrica


#### 6.1.1 Conexión del apantallamiento del cable

El cable del equipo debe ser de tipo apantallado.

Si resulta posible, use exclusivamente cables originales con terminación.


Amplitud de sujeción de las abrazaderas de cables: 4 ... 11 mm (0,16 ... 0,43 in)

Cable de muestra (no se corresponde necesariamente con el cable original suministrado)




17 Cable con terminación

- Apantallamiento externo (a la vista)
- 2 Hilos del cable con terminales
- 3 Recubrimiento del cable (aislamiento)



■ 18 Conecte el cable a la abrazadera de puesta a tierra

Abrazadera de puesta a tierra



Presione el cable para introducirlo en la abrazadera de puesta a tierra

El apantallamiento del cable se conecta a tierra mediante la abrazadera de puesta a tierra <sup>1)</sup>

- 1) Tenga en cuenta las instrucciones que se proporcionan en la sección "Aseguramiento del grado de protección"
- 1. Afloje el prensaestopas de cable correspondiente que hay en la parte inferior de la caja.
- 2. Retire el conector provisional.
- 3. Adjunte al extremo del cable el prensaestopas y asegúrese de que está orientado en la dirección correcta.
- 4. Haga pasar el cable por el prensaestopas hacia el interior de la caja.
- 5. Disponga el cable en la carcasa de tal forma que el blindaje **descubierto** quede ajustado en una abrazadera y los hilos del cable puedan alcanzar fácilmente el elemento de conexión del módulo de electrónica.
- 6. Conecte el cable a la abrazadera para cable.
- 7. Sujete el cable con la abrazadera.
- 8. Conecte los hilos del cable siguiendo el diagrama de conexionado.
- 9. Apriete el prensaestopas desde fuera.

Conexión eléctrica Turbimax CUS50D

# 6.2 Aseguramiento del grado de protección

Solo se deben realizar las conexiones mecánicas y eléctricas que se describen en este manual y que sean necesarias para el uso previsto y requerido en el equipo entregado.

► Tenga el máximo cuidado cuando realice los trabajos.

Los distintos tipos de protección especificados para este producto (impermeabilidad [IP], seguridad eléctrica, inmunidad a interferencias EMC) no están entonces garantizados, si, por ejemplo:

- Se dejan las cubiertas sin poner
- Se utilizan unidades de alimentación distintas a las suministradas
- Los prensaestopas no están suficientemente apretados (deben apretarse con 2 Nm (1,5 lbf ft) para obtener el nivel especificado de protección IP)
- Se utilizan diámetros de cable que no son los adecuados para los prensaestopas
- Los módulos no están correctamente fijados
- El indicador no está correctamente fijado (riesgo de entrada de humedad por obturación inadecuada)
- Existen cables y/o extremos de cable sueltos o mal fijados
- Se han dejado hilos de cable conductores en el dispositivo

# 6.3 Comprobaciones tras la conexión

Estado del equipo y especificaciones	Acción	
¿El exterior del sensor, del portasondas o del cable no presenta daños?	► Realizar una inspección visual.	
Conexión eléctrica	Acción	
¿Los cables conectados están sin carga de tracción y no torcidos?	<ul><li>Realizar una inspección visual.</li><li>Desenredar los cables.</li></ul>	
¿Existe una longitud suficiente de los cables de núcleo pelados y están posicionados correctamente en el terminal?	<ul> <li>Realizar una inspección visual.</li> <li>Estire suavemente para comprobar que estén fijados correctamente.</li> </ul>	
¿Los cables de alimentación y de señal están conectados correctamente?	▶ Utilice el diagrama de conexionado del transmisor.	
¿Están correctamente apretados todos los bornes de tornillo?	► Apriete los bornes roscados.	
¿Están bien colocadas, fijadas y obturadas todas las entradas de cable?	► Realizar una inspección visual. En el caso de entradas de cable laterales:	
¿Todas las entradas de cable están instaladas hacia abajo o hacia los lados?	Coloque los lazos de cable hacia abajo para que el agua pueda escurrir-se.	

Turbimax CUS50D Puesta en marcha

# 7 Puesta en marcha

# 7.1 Comprobación de funciones

Antes de la puesta en marcha inicial, asegúrese de que:

- el sensor esté instalado correctamente,
- La conexión eléctrica es correcta.
- ► Antes de la puesta en marcha, compruebe la compatibilidad química de los materiales, el rango de temperaturas y el rango de presiones.

# 8 Configuración

# 8.1 Adaptación del equipo de medición a las condiciones de proceso

#### 8.1.1 Aplicaciones

Las aplicaciones de "absorción" y "formacina" se calibran en la fábrica. La calibración en fábricas de absorción se usa para las aplicaciones adicionales de precalibración y su optimización para las distintas características del producto.

Aplicación	Rango de trabajo específico
Calibración en fábrica para absorción	0,000 a 5,000 AU o 0,000 a 10,000 OD
Calibración en fábrica para formacina	40 a 4.000 FAU
Aplicación: Caolín	0 a 60 g/l
Aplicación: Fango	0 a 25 g/l
Aplicación: fangos automáticos	0 a 25 g/l
Pérdida de producto	0 a 100 %

Para adaptarse a una aplicación específica, es posible efectuar las calibraciones del cliente con hasta 10 puntos.

#### Aplicación: Formacina

La calibración de fábrica para la aplicación de formacina se realiza con la norma de turbidez de la formacina.



Solo es posible comparar los valores medidos del sensor, expresados en unidades [FAU], y los valores medidos de cualquier otro sensor, p. ej., un sensor de luz dispersa, si están expresados en unidades [FNU] o [NTU] en este producto estándar. En cualquier otro producto, los valores medidos serán diferentes a los obtenidos en la medición con otro sensor de luz dispersa.

#### 8.1.2 Calibración

Las aplicaciones de absorción y formacina se calibran en fábrica. Todas las otras aplicaciones solamente se precalibran y, por lo tanto, hay que adaptarlas a la aplicación y al producto correspondiente.


El sensor tiene 8 registros de datos. Seis de estos se introducen previamente en fábrica con registros de datos de muestra, es decir, parámetros de configuración típicos, para todas las aplicaciones disponibles:

- Absorción
- Formacina
- Caolín
- Fangos
- Fangos automáticos
- Pérdida de producto

Turbimax CUS50D Configuración

Al seleccionar la aplicación correspondiente se activa el registro de datos que se desea. Puede adaptarse a dicha aplicación mediante las siquientes opciones:

- Calibración (1 ... 10 puntos)
- Introducción de un factor (multiplicación de los valores medidos por un valor constante)
- Introducción de un offset (suma/resta de un valor constante a/de los valores medidos)
- Duplicado de los registros de los datos de calibración de fábrica



Las calibraciones en fábrica de cada una de las aplicaciones (p. ej., absorción o formacina) están basadas en calibraciones a 20 puntos.

#### Selección de la aplicación

 Durante la puesta en marcha inicial y la calibración, seleccione en el transmisor la aplicación que se adapta a su ámbito de aplicación.

Nombre del modelo	Aplicación	Unidad
Absorción	Medición de absorción en cualquier producto líquido (dosificación de floculación)	AU; OD
Formacina	Mediciones de turbidez en absorción en cualquier producto líquido (p. ej., turbidez en aplicaciones de proceso)	FAU
Caolín	Mediciones de turbidez en productos líquidos basados en caolín (p. ej., turbidez en aplicaciones de proceso)	mg/l; g/l; ppm
Fangos	Mediciones de sólidos en fangos del sector de las aguas residuales, optimizadas con fangos activados, fangos activados de retorno y fangos activados desechados	mg/l; g/l; ppm
Fangos automáticos	Modelo general para mediciones de sólidos en cualquier fango o líquido	mg/l; g/l; ppm
Pérdida de producto	Monitorización de la pérdida de producto en aplicaciones con productos líquidos (p. ej., leche en agua)	%

se puede realizar una calibración de 1 ... 10 puntos para todas las aplicaciones.

## Configuración de las longitudes de trayectoria de medición

El sensor tiene 2 longitudes de trayectoria de medición distintas (5 mm (0,2 in) y 10 mm (0,39 in)). En los registros de datos de muestra almacenados en fábrica, la longitud de trayectoria de medición óptima para cada aplicación se preconfigura de manera que no se puede modificar.

Puede seleccionar las siguientes longitudes de trayectoria de medición al crear un registro de datos nuevos:

Aplicación	Longitudes de trayectoria de medición		
	5 mm (0,2 in)	10 mm (0,39 in)	Automático
Absorción	X	Х	Х
Formacina		X	
Caolín	X	Х	Х
Fangos	X	Х	X
Fangos automáticos			X
Pérdida de producto	X	Х	

En general, se recomienda una trayectoria de medición más larga (10 mm (0,39 in)) para medir valores de absorción más bajos y, por lo tanto, para líquidos de baja viscosidad o acuosos.

Los valores de absorción más altos, por otro lado, se miden con una trayectoria de medición más corta (5 mm (0,2 in)). Por tanto, esta longitud de trayectoria es adecuada para medir líquidos con un alto contenido de sólidos (p. ej., fangos) o productos oscuros de alta absorción.

Trayecto de medida	Rango de medición (absorción de producto)
5 mm (0,2 in)	0 a 10 OD
10 mm (0,39 in)	0 a 5 OD

## Configuración de la unidad

Para cada aplicación, (p. ej., absorción, formacina o caolín), se guardan las unidades más usuales y estas se pueden seleccionar en el registro de datos (p. ej., aplicación "Fangos"; unidades: g/l, mg/l, ppm).

Además, también se puede seleccionar "Unidad del usuario" como unidad. En este caso, a la unidad de base OD se le puede asignar cualquier nombre o cadena. El sistema ahora puede calibrarse para esta unidad.

Existen muchas opciones si se usa la función "Tabla de calibración":

- Introduzca los valores medidos en la unidad OD (columna izquierda).
- Introduzca los valores medidos normalizados respecto a la longitud de la trayectoria de medición 10 mm (0,39 in) en la unidad AU (columna izquierda).
- Valores medidos determinados con la longitud de la trayectoria de medición 5 mm (0,2 in) en la unidad AU:
  - Multiplique los valores manualmente por un factor 2.
  - Introduzca los valores en la columna izquierda de la tabla de calibración.
  - Ejemplo: 1 AU (con longitud de la trayectoria de medición 5 mm (0,2 in)) = 1 AU x 2 = 2 AU (con longitud de la trayectoria de medición 10 mm (0,39 in)) = 2 OD

Turbimax CUS50D Configuración

#### Calibración a 1 punto o multipunto

 Antes de la calibración, limpie el paso óptico de medición del sensor y elimine la acumulación de suciedad y material depositado.

- Durante la calibración, sumerja el sensor en el producto de manera que los dos pasos ópticos estén completamente llenos de producto. Todas las burbujas de aire y las bolsas de aire deben limpiarse fuera del paso óptico durante la inmersión.
- En la tabla de calibración puede modificar tanto los valores reales como los puntos de ajuste (columnas izquierda y derecha).
- Se pueden añadir pares de valores de calibración adicionales (valores reales y puntos de ajuste), en caso necesario, incluso sin mediciones en un producto.
- Las líneas se interpolan a partir de los puntos de calibración.


Generalmente una calibración a 1 punto para el punto de trabajo actual es suficiente ya que el punto cero del sensor se precalibra en fábrica para todas las aplicaciones disponibles.

No hace falta sacar el sensor del producto para la calibración; puede ser calibrado directamente en campo en la aplicación.

- Antes de la calibración, compruebe que el paso óptico de medición no está sucio por formación de adherencias.
- Si se lleva a cabo la calibración cerca del punto cero, se calcula un punto cero nuevo basado en este punto de calibración. Se sobrescribe el punto cero original.

#### Calibración a 1 punto

El error de medición (diferencia entre el valor medido por el equipo y el valor medido en el laboratorio) es demasiado grande. Esta desviación se normaliza mediante una calibración a 1 punto.



A0039320

■ 20 Principio de calibración a 1 punto

- x Valor medido
- y Valor de referencia de la muestra
- a Calibración de fábrica
- b Calibración de la aplicación
- 1. Seleccione un registro de datos.
- 2. Establezca un punto de calibración en el producto e introduzca el valor de referencia (valor de laboratorio) de la muestra.


Los valores de ejemplo siguientes para la calibración del sensor CUS50D pueden obtenerse a partir del gráfico  $\rightarrow \blacksquare 20$ ,  $\trianglerighteq 28$ :

- Valor medido sobre el eje x: 6 g/l
- Valor de la muestra objetivo en el eje y: 4 g/l

# Calibración a 2 puntos

Las desviaciones del valor medido deben compensarse en 2 puntos diferentes de la aplicación (p. ej., los valores máximos y mínimos de la aplicación). De este modo se garantiza un nivel de precisión máximo entre ambos valores extremos.

Turbimax CUS50D Configuración



A0039325


■ 21 Principio de calibración a 2 puntos

- x Valor medido
- y Valor de referencia de la muestra
- a Calibración de fábrica
- b Calibración de la aplicación
- 1. Seleccione un registro de datos.
- 2. Establezca 2 puntos de calibración diferentes en el producto e introduzca los puntos de ajuste correspondientes.
- Fuera del rango operativo calibrado (línea gris) se lleva a cabo una extrapolación lineal. La curva de calibración debe aumentar monótonamente.

Los valores de ejemplo siguientes para la calibración del sensor CUS50D pueden obtenerse a partir del gráfico  $\rightarrow \blacksquare 21$ ,  $\trianglerighteq 29$ :

- Valores medidos sobre el eje x: 3 g/l, 8 g/l
- $\blacksquare$  Valores de la muestra objetivo en el eje y: 4 g/l, 6 g/l

#### Calibración a 3 puntos



A0039322

■ 22 Principio de calibración multipunto (a 3 puntos)

- x Valor medido
- v Valor de referencia de la muestra
- a Calibración de fábrica
- b Calibración de la aplicación
- 1. Seleccione un registro de datos.
- 2. Establezca 3 puntos de calibración diferentes en el producto y especifique los puntos de ajuste correspondientes.
- Fuera del rango operativo calibrado (línea gris) se lleva a cabo una extrapolación lineal. La curva de calibración debe aumentar monótonamente.

Los valores de ejemplo siguientes para la calibración del sensor CUS50D pueden obtenerse a partir del gráfico  $\rightarrow \blacksquare 22$ ,  $\trianglerighteq 30$ :

- Valores medidos sobre el eje x: 3 g/l, 6 g/l, 8 g/l
- $\blacksquare$  Valores de la muestra objetivo en el eje y: 4 g/l, 4,7 g/l, 6 g/l

#### Criterio de estabilidad

Durante el proceso de calibración, los valores medidos proporcionados por el sensor se verifican para garantizar que sean constantes. Las desviaciones máximas que puedan ocurrir durante la calibración se definen en los criterios de estabilidad.

Turbimax CUS50D Configuración

Las especificaciones comprenden lo siguiente:

- La desviación máxima admisible en la medición de temperatura
- La desviación máxima admisible en el valor medido como un %
- El intervalo mínimo en el cual deben mantenerse estos valores

La calibración se reanuda cuando se alcanzan los criterios de estabilidad para los valores de señal y la temperatura. Si estos criterios no se alcanzan en el intervalo máximo de 5 minutos, no se realiza ninguna calibración y se muestra un aviso.

Los criterios de estabilidad monitorizan la calidad de los distintos puntos de calibración durante el proceso de calibración. El objetivo es alcanzar la mayor calidad de calibración posible en el menor intervalo posible y al mismo tiempo considerar las condiciones externas.



Para calibraciones en campo en condiciones climatológicas y ambientales adversas, las ventanas de valores medidos seleccionadas pueden ser largas y el intervalo seleccionado puede ser corto, según convenga.


#### Factor

La función «Factor» multiplica los valores medidos por un factor constante. La funcionalidad de este factor se corresponde con una calibración a 1 punto.

#### Ejemplo:

Este tipo de ajuste se puede seleccionar si los valores medidos se comparan con los del laboratorio por un intervalo de tiempo amplio y todos resultan ser demasiado bajos en un factor constante, p. ej., el 10 %, en relación con el valor de laboratorio (valor de referencia de la muestra).

En el ejemplo, el ajuste se realiza insertando el factor 1.1.




■ 23 Principio de calibración de factores

- x Valor medido
- y Valor de referencia de la muestra
- a Calibración de fábrica
- b Calibración de factores

#### Offset

La función "Offset" desplaza (suma o resta) los valores medidos en una cantidad constante.

Turbimax CUS50D Configuración



A0039330

24 Principio de un offset

- x Valor medido
- y Valor de referencia de la muestra
- a Calibración de fábrica
- b Calibración de offset

#### 8.1.3 Limpieza cíclica

Lo más adecuado para procesos de limpieza cíclicos es el aire comprimido. La unidad de limpieza ya viene suministrada o bien puede adaptarse posteriormente, y está acoplada al cuerpo del sensor. Se recomiendan los parámetros de configuración siguientes para la unidad de limpieza:

Tipo de suciedad	Intervalo entre operaciones de limpieza	Duración del proceso de limpieza
Gran cantidad de suciedad con formación rápida de incrustaciones	5 minutos	10 segundos
Nivel bajo de suciedad	10 minutos	10 segundos

#### 8.1.4 Filtro de señal

El sensor cuenta con una función de filtro de señal interno que permite adaptar la medición de manera flexible para satisfacer diferentes requisitos. Las mediciones de turbidez basadas en el principio de la luz dispersa pueden tener una relación señal-ruido baja. Además, puede haber perturbaciones, p. ej., por burbujas de aire o suciedad.

No resulta factible nivelar estas perturbaciones usando un alto nivel de atenuación. Esto contrarrestaría la sensibilidad que las aplicaciones requieren para los valores medidos.

#### Filtro de valores medidos

Están disponibles los ajustes de filtrado siguientes:

Filtro de valores medidos	Descripción
Débil	Bajo filtrado, alta sensibilidad, respuesta rápida a los cambios (2 segundos)
Normal (predeterminado)	Filtrado medio, tiempo de respuesta de 10 segundos
Intenso	Alto filtrado, baja sensibilidad, respuesta lenta a los cambios (25 segundos)
Especialista	Este menú está diseñado para el personal del departamento de servicios de Endress+Hauser.
Desactivado	Ninguna

#### Trampa de burbujas de aire

Además del filtro de valores medidos, el sensor también cuenta con una función de filtrado para eliminar los errores de medición causados por las burbujas de aire.

Las burbujas de aire provocan un aumento de los valores medidos en los líquidos de baja turbidez (con un bajo contenido de sólidos). La función de filtrado elimina estos picos en los valores medidos; para ello, envía a la salida el valor mínimo en un intervalo de tiempo específico. Este intervalo de tiempo se puede configurar mediante un valor numérico de 0 ... 180 segundos. El filtro de eliminación de burbujas está deshabilitado (valor 0) en la configuración predeterminada.

No es recomendable habilitar el filtro de eliminación de burbujas en líquidos que presenten un alto nivel de turbidez (alto contenido de sólidos). En los productos de este tipo, las burbujas de aire no provocan picos en los valores medidos, por lo que el filtro de mínimo no los puede eliminar.



Ambos filtros de señal (filtro de valores medidos y filtro de eliminación de burbujas) se pueden configurar directamente en el menú de calibración del registro de datos correspondiente.

#### 8.1.5 Kit de calibración

Puede usar el kit para calibraciones para comprobar la integridad funcional del sensor.

Están disponibles dos kits para calibración distintos ("Herramienta de referencia" y "Referencias de estado sólido"):

#### Herramienta de referencia

Durante la calibración en fábrica, la herramienta de referencia se alinea específicamente con un sensor especial y solo puede utilizarse con ese sensor. Por lo tanto, la herramienta de referencia y el sensor están casados (asignados de forma permanente).

#### Referencias de estado sólido, kit para CUS50D

Turbimax CUS50D Configuración

El kit para CUS50D, que está disponible como accesorio, no se asigna a un sensor específico sino que puede usarse con cualquier sensor CUS50D. Su rango de tolerancia es, por tanto, mayor.


Longitud de trayectoria de medición	Herramienta de referencia y referencias de estado sólido
5 mm	0,5 AU (1 OD)
10 mm	1 AU (1 OD)

Antes de comprobar el sensor, debe limpiar y secar el cuerpo del sensor con los dos pasos ópticos de medición con mucho cuidado.

## Pasos preparatorios para la comprobación de funciones con el kit para calibraciones

- 1. Limpie el sensor y séquelo  $\rightarrow \triangleq$  38.
- 2. Coloque el sensor en el lugar adecuado (p. ej., con un soporte de laboratorio).


3.



A0036827

Inserte el kit para calibraciones (A) en la dirección adecuada al cuerpo del sensor (B). La dirección se especifica en el kit para calibraciones.





A0036702

Deslice el kit para calibraciones (A) hacia la posición final hasta que tope con el extremo (B).

#### Comprobación de funciones

Los valores brutos del sensor se utilizan como base para su comprobación.

- 1. Si se activa el dial de control varias veces, el transmisor pasa a indicar el valor bruto (valor bruto para 5 mm y valor bruto para 10 mm).
- 2. Lea los valores brutos medidos en el transmisor (valor bruto para 5 mm y valor bruto para 10 mm).
- 3. Compare el valor medido con el valor de referencia en el kit para calibraciones.

	Herramienta de referencia	Referencias de estado sólido, kit para CUS50D
Tolerancia	±5 %	±10 %

Si los valores medidos del registro de datos de calibración se muestran en lugar de los valores brutos, los valores medidos pueden variar debido a la calibración, el offset o el factor.

## 9 Diagnóstico y localización y resolución de fallos


## 9.1 Localización y resolución de fallos en general

Durante la localización y resolución de fallos, es preciso tener en cuenta el punto de medición en su totalidad:

- Transmisor
- Conexiones eléctricas y cables
- Portasondas
- Sensor

Las posibles causas de error incluidas en la tabla siguiente hacen referencia principalmente al sensor.

Problema	Comprobación	Remedio
Ninguna indicación; el sensor no reacciona	<ul> <li>¿Hay tensión de línea en el transmisor?</li> <li>¿El sensor está conectado correctamente?</li> <li>¿Se han formado adherencias en la óptica?</li> </ul>	<ul> <li>Conecte la tensión de la red de suministro eléctrico.</li> <li>Establezca la conexión correctamente.</li> <li>Limpie el sensor.</li> </ul>
El valor del indicador es demasiado alto o demasiado bajo	<ul><li>¿Se han formado adherencias en la óptica?</li><li>¿Sensor calibrado?</li></ul>	<ul><li>▶ Limpie el equipo.</li><li>▶ Calibre el equipo.</li></ul>
El valor indicado fluctúa considerablemente	¿Es correcto el lugar de montaje?	<ul> <li>Seleccione un lugar de montaje diferente.</li> <li>Ajuste el filtro de valores medidos.</li> </ul>



Mantenimiento Turbimax CUS50D

## 10 Mantenimiento

## **▲** ATENCIÓN

## Ácido o producto

Riesgo de lesiones o daños en la ropa y en el sistema.

- ▶ Desactive la limpieza antes de retirar el sensor del producto.
- ▶ Lleve gafas protectoras y quantes de seguridad.
- ▶ Limpie las salpicaduras en la ropa y otros objetos.
- ▶ Las tareas de mantenimiento se deben llevar a cabo a intervalos regulares.

Recomendamos predefinir tiempos de mantenimiento en un diario o registro de operaciones.

El ciclo de mantenimiento depende básicamente de lo siguiente:

- El sistema
- Las condiciones de la instalación.
- El producto en el que se efectúa la medición

## 10.1 Tareas de mantenimiento

## **AVISO**

## Desmontaje en el cabezal del sensor

Se pueden producir fugas en el sensor.

- ▶ Hágalo girar exclusivamente por el eje.
- ▶ No lo haga girar en ningún caso por el cabezal del sensor.

### 10.1.1 Limpieza del sensor

La suciedad del sensor puede afectar los resultados de mediciones e incluso provocar un mal funcionamiento.

 Para asegurar mediciones fiables, limpie el sensor a intervalos periódicos. La frecuencia y la intensidad de la limpieza dependen del producto.

### Limpie el sensor:

- Tal como se especifica en el plan de mantenimiento
- Antes de cada calibración
- Antes de devolverlo para una reparación

Tipo de suciedad	Medidas de limpieza	
Depósitos de cal	➤ Sumerja el sensor en una disolución de ácido clorhídrico del 1 al 5% (durante unos pocos minutos).	
Partículas sucias en los pasos ópticos de medición del cuerpo del sensor	► Limpie los pasos ópticos con el cepillo de limpieza opcional.	

## Tras la limpieza:

► Enjuaque bien el sensor con aqua.

Turbimax CUS50D Reparación

## 11 Reparación

## 11.1 Piezas de repuesto

Número de pedido	Descripción	
71241882	Junta Clamp, DN 50, FDA, 2 uds.	
71242180	Abrazadera triclamp provisional de 2"	

Para encontrar información detallada sobre los juegos disponibles de piezas de repuesto, consulte la herramienta "Spare Part Finding Tool" en Internet:

www.products.endress.com/spareparts consumables

## 11.2 Devolución

La devolución del producto es necesaria si requiere una reparación o una calibración de fábrica o si se pidió o entregó el producto equivocado. Conforme a la normativa legal y en calidad de empresa certificada ISO, Endress+Hauser debe cumplir con determinados procedimientos para el manejo de los equipos devueltos que hayan estado en contacto con el producto.

Para asegurar un proceso rápido, profesional y seguro en la devolución del equipo:

 Consulte el sitio web www.endress.com/support/return-material para información sobre el procedimiento y las condiciones de devolución de equipos.

## 11.3 Eliminación

El equipo contiene componentes electrónicos. El producto debe desecharse como residuo electrónico.

► Tenga en cuenta las normativas locales.

Accesorios Turbimax CUS50D

## 12 Accesorios

Se enumeran a continuación los accesorios más importantes disponibles a la fecha de impresión del presente documento.

Los accesorios que figuran en la lista son compatibles desde el punto de vista técnico con el producto de las instrucciones.

- 1. La combinación de productos puede estar sujeta a restricciones específicas para la aplicación.
  - Asegúrese de la conformidad del punto de medición con la aplicación. La responsabilidad de esta comprobación recae en el explotador del punto de medición.
- 2. Preste atención a la información recogida en el manual de instrucciones para todos los productos, en particular los datos técnicos.
- 3. Para obtener accesorios no recogidos aquí, póngase en contacto con su centro de servicio o de ventas.

## 12.1 Accesorios específicos del equipo

#### 12.1.1 Portasondas

### FlowFit CUA120

- Adaptador de bridas para el montaje de sensores de turbidez
- Product Configurator en la página de productos: www.es.endress.com/cua120



Información técnica TI096C

### Flowfit CUA252

- Cámara de fluio
- Product Configurator en la página de productos: www.es.endress.com/cua252



Información técnica TI01139C

### Flowfit CUA262

- Cámara de flujo soldada
- Product Configurator en la página de productos: www.es.endress.com/cua262



Información técnica TIO1152C

## Flexdip CYA112

- Portasondas de inmersión para aguas y aguas residuales
- Sistema modular de portasondas para sensores en balsas abiertas, canales y depósitos
- Material: PVC o acero inoxidable
- Product Configurator de la página de productos: www.es.endress.com/cya112



Información técnica TI00432C

Turbimax CUS50D Accesorios

### Cleanfit CUA451

 Portasondas retráctil manual, de acero inoxidable y con cierre de válvula de bola para los sensores de turbidez

■ Product Configurator en la página de productos: www.es.endress.com/cua451



Información técnica TI00369C

### Flowfit CYA251

- Conexión: véase estructura de pedido del producto
- Material: PVC-U
- Product Configurator de la página de productos: www.es.endress.com/cya251



Información técnica TI00495C

## 12.1.2 Soporte

## Flexdip CYH112

- Sistema de sujeción modular para sensores o portasondas en balsas abiertas, canales y depósitos
- Para portasondas Flexdip CYA112 para aquas limpias y residuales
- Puede fijarse en cualquier sitio: en el suelo, en el coronamiento de sillería, en una pared o directamente en barandas.
- Versión en acero inoxidable
- Product Configurator de la página de productos: www.es.endress.com/cyh112



Información técnica TI00430C


## 12.1.3 Material de montaje

### Casquillo para soldar para conexión clamp DN 50

Material: 1.4404 (AISI 316 L)

■ Espesor de la tubería 1,5 mm (0,06 in)


Número de pedido: 71242201



A0030841

■ 25 Casquillo de soldadura. Dimensiones: mm (in)

Accesorios Turbimax CUS50D



₹ 26 Conexión a tubería con casquillo de soldadura. Dimensiones: mm (in)

#### 12.1.4 Limpieza por aire comprimido

## Limpieza por aire comprimido para CUS50D

- Conexión: 6 mm (0,24 in)
- Presión: 1,5 ... 2 bar (21,8 ... 29 psi)
- Materiales: POM, PE, PP, PA 6.6 con 30 % de fibra de vidrio, titanio
- Número de pedido: 71395617

### Compresor

- Para limpieza por aire comprimido
- 230 V AC, código de producto: 71072583
- 115 V AC, código de producto: 71194623

#### 12.1.5 Kit de calibración

## Kit para CUS50D, referencias de estado sólido

- Herramienta de calibración para el sensor de turbidez CUS50D
- Inspección fácil y fiable de sensores de turbidez CUS50D
- Número de pedido: 71400898

#### 12.1.6 Cable

### Cable de datos CYK11 para Memosens

- Cable de extensión para sensores digitales con protocolo Memosens
- Product Configurator de la página de productos: www.es.endress.com/cyk11



Información técnica TI00118C

Turbimax CUS50D Datos técnicos

## 13 Datos técnicos

## 13.1 Entrada

#### 13.1.1 Variables medidas

- Turbidez
- Absorción
- Contenido de sólidos
- Pérdida de producto
- Temperatura

## 13.1.2 Rango de medición

Aplicación	Rango de trabajo específico	Rango de valores operativos máximos
Calibración de fábrica de la absorción	0,000 a 5,000 AU o 0,000 a 10,000 OD	
Calibración en fábrica para formacina	40 a 4.000 FAU	10000 FAU
Aplicación: Caolín	0 a 60 g/l	500 g/l
Aplicación: Fango	0 a 25 g/l	500 g/l
Aplicación: fangos automáticos	0 a 25 g/l	500 g/l
Pérdida de producto	0 a 100 %	1000 %



Rangos de medición con contenido de sólidos:

Para sólidos, los rangos alcanzables dependen mucho del producto que esté realmente presente y pueden ser distintos de los rangos de trabajo recomendados. Productos extremadamente no homogéneos pueden causar fluctuaciones en los valores medidos y, de este modo, limitar el rango de medición.

## 13.2 Suministro de energía

## 13.2.1 Consumo de potencia

24 V CC (-15 %/+20 %), 1,8 W

## 13.3 Características de funcionamiento

### 13.3.1 Condiciones de funcionamiento de referencia

20°C (68°F), 1.013 hPa (15 psi)

Datos técnicos Turbimax CUS50D

#### 13.3.2 Error medido

Absorción	$0.5 \%$ del valor superior del rango (corresponde a $\pm 50$ mOD)
Formacina	10 % del valor medido o 10 FAU (el mayor valor para cada caso)
Caolín	5 % del valor superior del rango; válido para sensores que se calibran para los rangos de medición contemplados
Modo de fangos normal / automático	10 % del valor medido o 5 % del valor superior del rango (el mayor valor para cada caso); válido para sensores que se calibran para los rangos de medición contemplados
Pérdida de producto	Sin especificar: depende mucho de las condiciones del producto de medición usado

- Para sólidos, el error medido alcanzable depende mucho de la presencia de productos efectiva y puede ser distinto de los valores especificados. Los productos muy inhomogéneos pueden provocar fluctuaciones en los valores medidos y aumentar el error medido.
- El error medido incluye todas las imprecisiones de la cadena de medición (sensor y transmisor). De todos modos, no incluye las imprecisiones del material de referencia utilizado para la calibración.


#### 13.3.3 Deriva

Al trabajar con controles electrónicos, el sensor normalmente no presenta ninguna desviación.

- Formacina: desviaciones 0,04 % al día (para 2000 FAU)
- **Absorbtion**: desviaciones 0,015 % al día (para 5 OD)

#### 13.3.4 Límites de detección

Aplicación	Límite de detección	
Absorción	0,004 OD para 0,5 OD	
Formacina	10 FAU	



## 13.3.5 Repetibilidad

Aplicación	Repetibilidad
Absorción	0,001 OD o 0,2 % del valor medido (el mayor valor para cada caso)
Formacina	10 FAU para 800 FAU

Para caolín, fangos / fangos automáticos y pérdidas de producto, la repetibilidad depende mucho del producto que esté realmente presente. Por lo tanto, no es posible especificar valores generales.

Turbimax CUS50D Datos técnicos

## 13.4 Entorno

## 13.4.1 Rango de temperatura ambiente

-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)

## 13.4.2 Temperatura de almacenamiento

-20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F)

### 13.4.3 Humedad relativa

Humedad 0 ... 100 %

## 13.4.4 Altura de operación


3000 m (9842,5 ft) como máximo

#### 13.4.5 Suciedad

Grado de suciedad 2 (entorno micro)

#### 13.4.6 Condiciones ambientales

- Para uso en interiores y en exteriores
- Para uso en entornos húmedos



## 13.4.7 Grado de protección

- IP 68 (columna de agua de 1,83 m (6 ft) durante 24 horas)
- IP 66
- Tipo 6P

## 13.5 Proceso

### 13.5.1 Rango de temperatura del proceso

-20 ... 85 °C (-4 ... 185 °F)

## 13.5.2 Rango de presión del proceso

0 ... 5 bar (0 ... 73 psi) absoluta

### 13.5.3 Flujo mínimo

No se requiere ningún caudal mínimo.

Para sólidos con tendencia a formar deposiciones, asegúrese de que la mezcla se forma adecuadamente.

## 13.6 Estructura mecánica

#### 13.6.1 Medidas

→ Sección "Instalación"

Datos técnicos Turbimax CUS50D

## 13.6.2 Peso

Longitud del cable	Sensor de plástico	Sensor metálico	Sensor metálico con abrazadera
3 m (9,84 ft)	0,46 kg (1,5 lbs)	1,15 kg (2,54 lbs)	1,21 kg (2,67 lbs)
7 m (23 ft)	0,68 kg (1,5 lbs)	1,37 kg (3,81 lbs)	1,43 kg (3,15 lbs)
15 m (49,2 ft)	1,15 kg (2,54 lbs)	1,83 kg (4,03 lbs)	1,9 Kg (4,19 lbs)

## 13.6.3 Materiales

	Sensor de plástico	Sensor metálico
Cuerpo del sensor:	PCTFE	PCTFE
Caja del sensor:	PPS/GF40%	1.4571/AISI 316Ti
Conexión roscada del sensor:	PPS/GF40%	1.4404/AISI316L
Juntas tóricas:	EPDM	EPDM

Los datos hacen referencia a los materiales de las partes en contacto con el producto cuando el sensor se instala correctamente en los portasondas de Endress+Hauser.

## 13.6.4 Conexiones a proceso

- G1 y NPT ¾'
- Abrazadera 2" (según tipo de sensor)/DIN 32676

Turbimax CUS50D Índice alfabético

# Índice alfabético

A	información de seguridad 4
Accesorios	Instalación
Alcance del suministro 10	Instrucciones de seguridad 5
Aplicaciones	К
С	Kit de piezas de repuesto
Cableado	•
Calibración	L
Calibración a 1 punto	Limpieza
Calibración a 2 puntos	Limpieza cíclica
Calibración a 3 puntos	Localización y resolución de fallos 37
Calibración multipunto 27	М
Características de funcionamiento 43	Mantenimiento
Certificados y homologaciones 10	Medidas
Comprobación de funciones 23	Montaje
Comprobación tras el montaje 19	iviolitaje
Comprobaciones tras la conexión 22	0
Conexión eléctrica 20	Offset
Criterio de estabilidad 30	р
D	Placa de identificación
Datos técnicos 43	Principio de medición 8
Descripción del producto	Proceso
Devolución	1100650
Diagnóstico	R
Diseño del producto	Recepción de material
F	Referencia de estado sólido
<b>E</b>	Reparación
Eliminación	Requisitos de montaje
Enterno	S
Entrada	_
Estructura mecánica	Símbolos
Estructuru inecumeu	Sistema de medición
F	Suministro de energía 43
Factor	U
Filtro de señal	Uso
Función	Uso previsto
Factor	
Offset	
Н	
Herramienta de referencia	
Ţ	
Identificación del producto	
En dunas   Harran	4.5



www.addresses.endress.com