



Skrócona instrukcja obsługi **TAF10**

Obudowa obiektowa

Montaż

⚠ PRZESTROGA

Ryzyko uszkodzeń ciała spowodowanych przez nieprawidłowe ekranowanie kabla!


- ▶ Aby ekranowanie było skuteczne, ekran kabla musi być podłączony do obudowy obiektowej w wielu miejscach. Można to uzyskać, umieszczając ekran kabla w specjalnych dławikach kablowych EMC PG 13.5.

Obudowa obiektowa do wszystkich głowicowych przetworników temperatury E + H

Obudowa z odlewu aluminiowego IP66: 100 x 100 x 60 mm (szer. x wys. x gł.)

Masa: ok. 0,58 kg (1,28 lb)

- ▶ Głowicowy przetwornik temperatury należy zamocować do uchwyty montażowego wewnątrz obudowy obiektowej (patrz rysunek).




1 Montaż

Dodatkowe opcje zamocowania:

- Uchwyt do montażu na ścianie
- Uchwyt do montażu w rurociągach

Montaż na ścianie



Montaż w rurociągach

