

防爆構造電気機械器具型式検定合格証

申請者	山梨県笛吹市境川町三柵 8 6 2 番地 1 エンドレスハウザー山梨株式会社	
製造者	山梨県笛吹市境川町三柵 8 6 2 番地 1 エンドレスハウザー山梨株式会社	
品名	平均温度計	
型式の名称	NMT 5 3 9 - C 1 6 0 A 0 P 2 Y A (同一型式は別表のとおり)	
防爆構造の種類	本質安全防爆構造 (i a)	
対象ガス又は蒸気の爆発等級及び発火度	I I B T 2	
防爆記号	E x i a I I B T 2	
適用基準		
定格	本安回路許容電圧 3 0 V 本安回路許容電流 1 2 0 m A 本安回路許容電力 1 W 内部インダクタンス 4 8 μ H 内部キャパシタンス 7 . 9 n F 周囲温度 6 0 ℃ 被測定物温度 2 3 5 ℃	
使用条件		
型式検定合格番号	第 T C 1 8 3 2 0 号	
有効期間		型式検定者の所属及び氏名
2 0 1 9 年 8 月 9 日から 2 0 2 2 年 8 月 8 日まで		試験認証部 後藤 隆
2 0 2 2 年 8 月 1 日から 2 0 2 5 年 7 月 3 1 日まで		試験認証部 後藤 隆
2 0 2 5 年 8 月 1 日から 2 0 2 8 年 7 月 3 1 日まで		試験認証部 佐藤 英徳
年 月 日から 年 月 日まで		

機械等検定規則による型式検定に合格したことを証明する。

2 0 0 8 年 4 月 1 日

型式検定実施者 公益社団法人 産業安全技術協会 会長

同一型式一覧表

型式の名称							定 格	備 考
NMT539 - C							本安回路許容電圧 30 V 本安回路許容電流 120 mA 本安回路許容電力 1 W 内部インダクタンス 48 μH 内部キャパシタンス 7.9 nF 周囲温度 60 °C 被測定物温度 235 °C	
1								
※ 6 9								
0								
※ A B C D Y								
※ 0 1 2 3 9								
※ A B C D E F G H J K L M N O P Y								
※ 1 2 3 4 5 9								
※ A C Y								
※ A B C D Y								

- 備考 1. 表中の は、検定供試品を示す。
2. 型式の名称は、各※印の下に記載されているアルファベット・数字の中からそれぞれ一つを選択して構成する。

平成 22 年 8 月 9 日更新時以降有効