

防爆構造電気機械器具型式検定合格証

申請者	山梨県笛吹市境川町三柵 8 6 2 番地 1 エンドレスハウザー山梨株式会社	
製造者	山梨県笛吹市境川町三柵 8 6 2 番地 1 エンドレスハウザー山梨株式会社	
品名	平均温度計	
型式の名称	NMT 5 3 9 - A 1 3 0 A 0 P 2 Y A (同一型式は別表のとおり)	
防爆構造の種類	本質安全防爆構造 (i a)	
対象ガス又は蒸気の 爆発等級及び発火度	I I B T 4	
防爆記号	E x i a I I B T 4	
適用基準		
定 格	本安回路許容電圧 3 0 V 本安回路許容電流 1 2 0 m A 本安回路許容電力 1 W 内部インダクタンス 4 8 μ H 内部キャパシタンス 7 . 9 n F 周囲温度 6 0 ℃ 被測定物温度 - 1 7 0 ~ + 6 0 ℃	
使用条件		
型式検定合格番号	第 T C 1 8 6 0 4 号	
有 効 期 間		型式検定者の所属及び氏名
2 0 1 9 年 8 月 9 日から 2 0 2 2 年 8 月 8 日まで		試験認証部 後藤 隆
2 0 2 2 年 8 月 1 日から 2 0 2 5 年 7 月 3 1 日まで		試験認証部 後藤 隆
2 0 2 5 年 8 月 1 日から 2 0 2 8 年 7 月 3 1 日まで		試験認証部 佐藤 英徳
年 月 日から 年 月 日まで		

機械等検定規則による型式検定に合格したことを証明する。

2 0 0 8 年 1 1 月 4 日

型式検定実施者 公益社団法人 産業安全技術協会 会長

同一型式一覧表

型式の名称										定 格		備 考																	
NMT539 — A										※ 1		※ 3 9		※ 0		※ A B C D Y		※ 0 1 2 3 9		※ A B C D E F G H J K L M N O P Y		※ 1 2 3 4 5 9		※ A C Y		※ A B C D Y		本安回路許容電圧 本安回路許容電流 本安回路許容電力 内部インダクタンス 内部キャパシタンス 周囲温度 被測定物温度 30 V 120 mA 1 W 48 μH 7.9 nF 60 °C -170~+60 °C	

- 備考 1. 表中の は、検定供試品を示す。
2. 型式の名称は、各※印の下に記載されているアルファベット・数字の中からそれぞれ一つを選択して構成する。

平成 22 年 8 月 9 日更新時以降有効