

防爆構造電気機械器具型式検定合格証

申請者	山梨県笛吹市境川町三柵 8 6 2 番地 1 エンドレスハウザー山梨株式会社		
製造者	山梨県笛吹市境川町三柵 8 6 2 番地 1 エンドレスハウザー山梨株式会社		
品名	貯槽内計測装置		
型式の名称	NMT539-E359A0P2YA (同一型式は別表のとおり)		
防爆構造の種類	端子室 耐圧防爆構造及び本質安全防爆構造 (ia) 電気室、測温管、水尺センサ 本質安全防爆構造 (ia)		
対象ガス又は蒸気の爆発等級及び発火度	IIBT4		
防爆記号	Ex d [ia] IIBT4		
適用基準			
定格	本安回路 最大電圧 28.9V 最大電流 98mA 最大電力 0.71W 非本安回路 電源 DC20~26.4V 12mA 許容電圧 AC250V 50/60Hz DC250V 周囲温度 -20~60℃ 被測定物温度 -20~100℃ (同一型式は別表のとおり)		
使用条件			
型式検定合格番号	第 TC18884 号		
有効期間		型式検定者の所属及び氏名	
2019年 8月 9日から 2022年 8月 8日まで		試験認証部 後藤 隆	
2022年 8月 1日から 2025年 7月 31日まで		試験認証部 後藤 隆	
2025年 8月 1日から 2028年 7月 31日まで		試験認証部 佐藤 英徳	
年 月 日から 年 月 日まで			

機械等検定規則による型式検定に合格したことを証明する。

2009年 9月16日

型式検定実施者 公益社団法人 産業安全技術協会 会長

同一型式一覧表

型式の名称								定 格	備 考								
NMT539 — E								本安回路 最大電圧 28.9 V 最大電流 98 mA 最大電力 0.71 W 非本安回路 電源 DC20～26.4V 許容電圧 AC250V 50/60Hz DC 250V 電源の定格は(*)の欄が、 1又は4のとき: 6mA 2,3又は5のとき: 12mA 9のとき: 6又は12mA 周囲温度 -20～60 °C 被測定物温度 -20～100 °C	※ 1 2 3 4 5 9 (*)	※ 0 4 5 9	※ 0 1 2 9	※ A	※ 0 1 2 3 9	※ A B C D E F G H J K L M N O P Q Y	※ 1 2 3 4 5 6 9	※ A C Y	※ A B C D Y

備考 1. 表中の は、検定供試品を示す。
2. 型式の名称は、各※印の下に記載されているアルファベット・数字の中からそれぞれ一つを選択して構成する。

平成 22 年 8 月 9 日更新時以降有効