



71711123

简明操作指南

TAF10

现场型外壳

安装

▲ 小心

存在屏蔽措施不正确导致人员受伤的风险！

▶ 为确保有效屏蔽，电缆屏蔽层连接现场型外壳时必须确保接触面足够大。为此，电缆屏蔽层需要与专用 EMC PG 13.5 电缆固定头充分接触。

现场型外壳，适用于所有 E+H 模块化温度变送器

IP66 铝压铸外壳：100x100x60 mm (WxHxD)

重量：约 0.58 kg (1.28 lb)

▶ 将模块化温度变送器安装到现场型外壳内的安装架上（参见图纸）。





图 1 安装

其他附件：

- 壁装安装架
- 管装安装架

壁装



管装

