Manuel de mise en service **Field Xpert SMT70B**

Tablette PC hautes performances, universelle, pour la configuration des appareils en zone Ex 2 et en zone non Ex





Historique des révisions Field Xpert SMT70B

Historique des révisions

Version du software	Manuel de mise en service	Change
1.08.xx	BA02390S/04/FR/01.24	Version initiale
1.08.xx	BA02390S/04/FR/02.25	 Section 1.2: "Symboles", mise à jour de symboles Field Xpert Section 1.5: mise à jour de "Marques déposées" Section 6.4: suppression de "Écran de sécurité" Section 7.3: mise à jour de "Mise en marche de la tablette PC"

Field Xpert SMT70B Sommaire

Sommaire

1	Informations relatives au	8.2	Pages de menu 24
	document 5	8.3	Pages d'information
1.1	Fonction du document	9	Installation des drivers de
1.2 1.3	Symboles		communication et drivers
1.4	Documentation 8		d'appareil
1.5	Marques déposées 8	9.1	DTM
		9.2	FDI – FDI Package Manager
2	Consignes de sécurité de	9.3	IODD – IODD DTM Configurator 28
	base 9		
2.1	Exigences imposées au personnel 9	10	Configuration 29
2.2	Utilisation conforme 9	10.1	Démarrage du logiciel Field Xpert 29
2.3	Sécurité au travail	10.2	Aperçu des types de connexion,
2.4	Sécurité de fonctionnement 10		protocoles et interfaces
2.5	Sécurité du produit	10.3	
2.6	Sécurité informatique 10		"automatique" 32
		10.4	
3	Description du produit 10		assistant ("Wizard")
3.1	Domaine d'application	10.5	
3.2	Modèle de licence	10.6	Bluetooth sans fil
		10.6	
4	Réception des marchandises	10.7	réseau local sans fil
	et identification du produit 16	10.7 10.8	9
4.1	Réception des marchandises 16	10.8	
4.2	Identification du produit) RFID
4.3	Stockage et transport	10.10	7 Iu
	r	11	Maintenance 52
5	Installation	11.1	
5.1	Prérequis	11.2	
5.2	Mise à jour du logiciel 19	11.2	ivettoyage
5.3	Suppression du logiciel	12	Réparation 55
	II S	12.1	
6	Configuration 19	12.1	
6.1	Indicateurs d'état 20	12.3	
6.2	Arrêt de la tablette PC 20	12.4	
6.3	Désactivation de la tablette PC 20	12.1	White du lebut
		13	Accessoires 56
7	Mise en service 21		
7.1	Installation de la batterie 21	14	Caractéristiques techniques 56
7.2	Chargement de la batterie 22		1
7.3	Mise en marche de la tablette PC 22	15	Annexe 56
7.4	Raccordement de l'adaptateur AC 22	15.1	
		15.1	
8	Description du logiciel Field	1).4	(FCC) / Commission Fédérale des
	Xpert 23		Communications 57
8.1	Écran de démarrage "Connection" 23	15.3	Warning Explosion Hazard 57
-		22.2	

Sommaire Field Xpert SMT70B

15.4 PRODUIT LASER DE CLASSE 2 58

1 Informations relatives au document

1.1 Fonction du document

Le présent manuel de mise en service contient toutes les informations nécessaires aux différentes phases du cycle de vie de l'appareil : de l'identification du produit, de la réception des marchandises et du stockage au dépannage, à la maintenance et à la mise au rebut en passant par le montage, le raccordement, la configuration et la mise en service.

1.2 Symboles

1.2.1 Symboles d'avertissement

⚠ DANGER

Ce symbole signale une situation dangereuse. Si cette situation n'est pas évitée, cela entraînera des blessures graves ou mortelles.

AVERTISSEMENT

Ce symbole signale une situation potentiellement dangereuse. Si cette situation n'est pas évitée, cela peut entraîner des blessures graves ou mortelles.

ATTENTION

Ce symbole signale une situation potentiellement dangereuse. Si cette situation n'est pas évitée, cela peut entraîner des blessures mineures ou moyennes.

AVIS

Ce symbole signale une situation potentiellement dangereuse. Si cette situation n'est pas évitée, le produit ou un objet situé à proximité peut être endommagé.

1.2.2 Symboles pour certains types d'information

Symbole	Signification
✓	Autorisé Procédures, processus ou actions qui sont autorisés.
	Préféré Procédures, processus ou actions préférés.
X	Interdit Procédures, processus ou actions qui sont interdits.
i	Conseil Indique des informations complémentaires.
(A)	Renvoi à la documentation
	Renvoi à la page
	Renvoi au graphique

Symbole	Signification
>	Remarque ou étape individuelle à respecter
1., 2., 3	Série d'étapes
L	Résultat d'une étape
?	Aide en cas de problème
	Contrôle visuel

1.2.3 Symboles Field Xpert

Symbole	Signification
φ	Allumer et éteindre la tablette.
D	Bouton de programme D
Р	Bouton de programme P (démarre le logiciel Field Xpert
	Touche de fonction (démarre le lecteur de codes-barres)
((_T))	Communication sans fil (WLAN, WWAN, GPS, Bluetooth)
44	Menu Démarrer Windows
	Batterie
(**)	Ouvre la fonction Dynamic Installed Base Analysis (DIBA) offline
A	Charge la page d'accueil du logiciel Field Xpert
<	Charge la dernière page ouverte
\equiv	Charge la page de menu du logiciel Field Xpert
?	Charge la page d'information du logiciel Field Xpert
	Réduire la fenêtre.
K Z	Activer le plein écran.

Symbole	Signification
YK AK	Désactiver le plein écran.
×	Fermer le logiciel Field Xpert.
•	Faire défiler vers le haut
•	Faire défiler vers le bas
O	Rafraîchir
FDI	Ouvrir le FDI Package Manager.
\odot	Développer les informations.
⊙	Réduire les informations.
	Établir automatiquement la connexion.
T _e	Établir la connexion avec l'assistant (connexion manuelle).
((i°	Établir la connexion avec des appareils de terrain WLAN et Bluetooth d'Endress+Hauser.
N»	RFID
\bigcirc	Netilion (cloud)
☆	Favoris
	Pavé numérique
ि	Caméra
7	Lien vers Netilion Library
Û	Joindre des photos et des PDF à un équipement dans Netilion Library
>	Exécuter une fonction.
₩	Effacer

1.3 Acronymes utilisés

Acronymes	Explication
DTM	Device Type Manager
FCC	Federal Communications Commission
FDI	Field Device Integration (Intégration des appareils de terrain)
HF	Haute fréquence [RF = radio frequency]
IODD	Définition des données d'entrée/de sortie
MSD	Menu Structure Description
SD	Secure Digital
WWAN	Wireless Wide Area Network

1.4 Documentation



Pour une vue d'ensemble du champ d'application de la documentation technique associée, voir ci-dessous :

- Device Viewer (www.endress.com/deviceviewer) : entrer le numéro de série figurant sur la plaque signalétique
- Endress+Hauser Operations App: entrer le numéro de série figurant sur la plaque signalétique ou scanner le code matriciel figurant sur la plaque signalétique.

Field Xpert SMT70B

- Information technique TI01814S
- Manuel de mise en service BA02390S

1.5 Marques déposées

Windows 11 IoT Enterprise® est une marque déposée de Microsoft Corporation, Redmond, Washington, USA.

Intel® Core™ est une marque déposée d'Intel Corporation, Santa Clara, USA.

Durabook est une marque déposée de Twinhead International Corp., Taiwan.

FOUNDATION $^{\text{TM}}$ Fieldbus est une marque déposée du FieldComm Group, Austin, TX 78759, USA.

HART®, WirelessHART® est une marque déposée de FieldComm Group, Austin, TX 78759, USA.

PROFIBUS® est une marque déposée de la PROFIBUS User Organization, Karlsruhe/Allemagne.

PROFINET® est une marque déposée de la PROFIBUS User Organization (PNO), Karlsruhe/Allemagne.

Modbus est une marque déposée de Modicon, Incorporated.

IO-Link® est une marque déposée de l'IO-Link Community c/o PROFIBUS User Organization, (PNO) Karlsruhe/Allemagne - www.io-link.com

Toutes les autres marques et noms de produit sont des marques déposées des sociétés ou organisations concernées.

2 Consignes de sécurité de base

Le manuel de mise en service fourni avec l'appareil et contenant les consignes de sécurité du fabricant de tablettes PC doit être respecté.

2.1 Exigences imposées au personnel

Le personnel chargé de l'installation, la mise en service, le diagnostic et la maintenance doit remplir les conditions suivantes :

- ► Le personnel qualifié et formé doit disposer d'une qualification qui correspond à cette fonction et à cette tâche.
- ► Etre habilité par le propriétaire / l'exploitant de l'installation.
- ► Etre familiarisé avec les réglementations nationales.
- ► Avant de commencer le travail, avoir lu et compris les instructions du présent manuel et de la documentation complémentaire ainsi que les certificats (selon l'application).
- ▶ Suivre les instructions et respecter les conditions de base.

Le personnel d'exploitation doit remplir les conditions suivantes :

- ► Etre formé et habilité par le propriétaire / l'exploitant de l'installation conformément aux exigences liées à la tâche.
- ▶ Suivre les instructions du présent manuel.

2.2 Utilisation conforme

La tablette PC pour la configuration des appareils est destinée à la gestion mobile des équipements dans les zones explosibles et non explosibles. Elle permet aux équipes de mise en service et de maintenance de gérer les appareils de terrain avec une interface de communication numérique. Cette tablette PC est conçue comme une solution complète. Elle est facile à utiliser, tactile et peut être utilisée pour gérer les appareils de terrain tout au long de leur durée de vie. Elle dispose de bibliothèques de pilotes d'appareil préinstallés complètes et permet l'ouverture vers l'Internet des objets industriels (IIoT) ainsi que la gestion des informations et de la documentation tout au long du cycle de vie de l'appareil. La tablette PC propose une interface utilisateur logicielle moderne et la possibilité d'effectuer des mises à jour en ligne sur la base d'un environnement multifonction Microsoft Windows sécurisé.

2.3 Sécurité au travail

Lors des travaux sur et avec l'appareil :

 Porter l'équipement de protection individuelle requis conformément aux réglementations nationales.

Description du produit Field Xpert SMT70B

2.4 Sécurité de fonctionnement

Endommagement de l'appareil!

- ▶ N'utiliser l'appareil que dans un état technique parfait et sûr.
- ▶ L'exploitant est responsable du fonctionnement sans défaut de l'appareil.

Transformations de l'appareil

Toute modification non autorisée de l'appareil est interdite et peut entraîner des dangers imprévisibles !

► Si des transformations sont malgré tout nécessaires, consulter au préalable le fabricant.

Réparation

Afin de garantir la sécurité et la fiabilité de fonctionnement :

- N'effectuer des réparations de l'appareil que dans la mesure où elles sont expressément autorisées.
- ▶ Respecter les prescriptions nationales relatives à la réparation d'un appareil électrique.
- ▶ Utiliser exclusivement des pièces de rechange et des accessoires d'origine.

2.5 Sécurité du produit

Le présent appareil a été construit et testé d'après l'état actuel de la technique et les bonnes pratiques d'ingénierie, et a quitté nos locaux en parfait état.

Il répond aux normes générales de sécurité et aux exigences légales. Il est également conforme aux directives de l'UE énumérées dans la déclaration UE de conformité spécifique à l'appareil. Le fabricant le confirme en apposant la marque CE sur l'appareil.

2.6 Sécurité informatique

La garantie du fabricant n'est valable que si le produit est monté et utilisé comme décrit dans le manuel de mise en service. Le produit dispose de mécanismes de sécurité pour le protéger contre toute modification involontaire des réglages.

Des mesures de sécurité informatique, permettant d'assurer une protection supplémentaire du produit et de la transmission de données associée, doivent être mises en place par les exploitants eux-mêmes conformément à leurs normes de sécurité.

3 Description du produit


Avec un facteur de forme ultracompact, la tablette PC répond aux exigences les plus élevées, comme l'indice de protection et la résistance aux chocs (essai de chute de 4 pieds et MIL-STD 810G). La protection d'écran supplémentaire offre une protection totale dans les environnements de travail difficiles. Les bonnes caractéristiques ergonomiques de la tablette PC protègent également la santé des travailleurs en réduisant les efforts physiques au minimum.

Avec la popularité croissante de la connectivité 4G/LTE dans les zones explosibles, la tablette PC permet un accès simple et rapide aux données. Toutefois, dans les situations où seul un réseau local sans fil, voire aucun réseau local sans fil, est disponible, la station d'accueil

Field Xpert SMT70B Description du produit

optionnelle dotée d'une interface Ethernet confère à la tablette PC la flexibilité nécessaire pour se connecter aux infrastructures réseau existantes. Par ailleurs, les derniers standards Bluetooth sont également pris en charge.

Après usage sur le terrain, la tablette PC peut être utilisée comme PC de bureau au moyen de la station d'accueil optionnelle, qui permet de l'intégrer facilement à des réseaux de bureau et d'entreprise.




■ 1 Vue de face de la tablette PC

- 1 Bouton programme
- 2 Caméra avant
- 3 Capteur de luminosité
- 4 Microphone
- 5 Touche de fonction
- 6 Prise DC (dessous)
- 7 Connecteur de dock (dessous)
- 8 Bouton programme
- 9 Port pour verrou Kensington (côté gauche)
- 10 Bouton de volume ou de luminosité (côté gauche)
- 11 Bouton on/off (côté gauche)

Description du produit Field Xpert SMT70B

Composant	Description
Bouton de programme P	Permet d'appeler un programme défini par l'utilisateur.
Caméra avant	-
Capteur de luminosité	Permet de mesurer les conditions de luminosité ambiantes
Microphone	-
Touche de fonction	Permet d'exécuter la fonction qui a été configurée via le "Quick Menu". Lancement du scanner de code-barres Démarrage de l'application de caméra Appel du programme affecté
Prise DC	Connexion de l'adaptateur réseau
Connecteur de dock	Connexion de la tablette PC à une station d'accueil
Bouton de programme D	Permet d'exécuter la fonction qui a été configurée via le "Quick Menu". Appel du mode écran tactile Appel du programme affecté
Port pour verrou Kensington	Permet de connecter un verrou de sécurité compatible Kensington
Bouton de volume ou de luminosité	Permet de régler le volume ou la luminosité. La fonction peut être configurée via le "Quick Menu".
Bouton on/off	Permet d'allumer et d'éteindre la tablette.

Field Xpert SMT70B Description du produit



■ 2 Vue arrière de la tablette PC

- 1 Scanner de codes-barres
- 2 Flash LED de la caméra
- 3 Caméra
- 4 Compartiment de la batterie
- 5 Bouton pour déverrouiller le compartiment de la batterie
- 6 Haut-parleur
- 7 Entrée/sortie audio (prise combinée) (côté)
- 8 Port USB 3.2 Gen 2 type A (côté)
- 9 Slot pour carte mémoire microSD (côté)
- 10 Port Thunderbolt® 4 (côté)
- 11 Slot pour carte SIM (côté)
- 12 Port Micro HDMI (côté)

Composant	Description	
Scanner de codes-barres	Permet de scanner les codes-barres.	
Flash LED de la caméra	Pour plus de lumière en cas de faible luminosité	
Caméra	-	
Compartiment de la batterie	-	
Bouton pour déverrouiller le compartiment de la batterie	Appuyer sur le bouton et le maintenir enfoncé pour déverrouiller le compartiment de la batterie.	

Description du produit Field Xpert SMT70B

Composant	Description	
Haut-parleur	Pour le son	
Entrée/sortie audio (prise combinée)	Connexion pour casque, haut-parleurs externes ou microphone	
Port USB 3.2	Connexion d'un périphérique USB A	
Port Thunderbolt® 4	Connexion d'un périphérique Thunderbolt ou d'un périphérique USB C	
Slot pour carte mémoire microSD	Pour cartes mémoire microSD (microSDXC)	
Slot pour carte SIM	Pour carte SIM pour WWAN (LTE + GPS)	
Port Micro HDMI	Connexion d'un périphérique HDMI avec support micro HDMI	

3.1 Domaine d'application

La tablette PC pour la configuration des appareils est destinée à la gestion mobile des équipements dans les zones explosibles et non explosibles. Elle permet aux équipes de mise en service et de maintenance de gérer les appareils de terrain avec une interface de communication numérique. Cette tablette PC est conçue comme une solution complète. Elle est facile à utiliser, tactile et peut être utilisée pour gérer les appareils de terrain tout au long de leur durée de vie. Elle dispose de bibliothèques de pilotes d'appareil préinstallés et permet l'ouverture vers l'Internet des objets industriels (IIoT) ainsi que la gestion des informations et de la documentation tout au long du cycle de vie de l'appareil.

La tablette PC propose une interface utilisateur logicielle moderne et la possibilité d'effectuer des mises à jour en ligne sur la base d'un environnement multifonction Microsoft Windows sécurisé.

3.2 Modèle de licence

Le logiciel Field Xpert est déjà installé sur la tablette PC à la livraison.

Le logiciel doit d'abord être activé pour pouvoir l'utiliser conformément à sa destination. Pour cela, il faut un compte utilisateur dans le portail des logiciels Endress+Hauser.


Portail de Logiciels Endress+Hauser : https://www.software-products.endress.com/

Field Xpert SMT70B Description du produit


Activation du logiciel Field Xpert

1. Appuyer sur le raccourci **Field Xpert** situé sur l'écran de démarrage de la tablette PC.

→ Si la licence n'a pas encore été activée, la page pour l'activation du logiciel s'ouvre.



- 2. Appuyer sur **Activate Software**.
 - La page suivante s'affiche :




- 3. Entrer **E-mail address** et **Password** et appuyer sur **Activate**.
 - Une boîte de dialogue contenant le message "The application has been activated successfully." s'ouvre.
- 4. Appuyer sur **Show license**.
 - └─ Une boîte de dialogue contenant des informations sur la licence s'ouvre.
- 5. Appuyer sur **Close**.
 - └ L'écran de démarrage du logiciel Field Xpert s'ouvre.

4 Réception des marchandises et identification du produit

4.1 Réception des marchandises

Contrôle visuel

- Vérifier que l'emballage ne présente pas de dommages visibles dus au transport
- Ouvrir l'emballage avec précaution
- Vérifier que le contenu ne présente pas de dommages visibles
- Vérifier que la livraison est complète et qu'il ne manque rien
- Conserver tous les documents joints



Retourner l'appareil à Endress+Hauser dans son emballage d'origine dans la mesure du possible.

Contenu de la livraison

- Tablette PC Field Xpert SMT70B avec poignée
- Chargeur AC (100 ... 240 V_{AC}, 1,5 A, 50 ... 60 Hz) avec câble de raccordement selon commande
- Logiciel et interfaces/modem selon commande
- Manuel de mise en service avec consignes de sécurité d'Ecom

4.2 Identification du produit

4.2.1 Plaque signalétique



- 1 ID software Endress+Hauser
- 2 Nom du produit Endress+Hauser
- 3 Numéro de série Endress+Hauser
- 4 Plaque signalétique du fabricant
- 5 Numéro de modèle du fabricant
- Informations techniques du fabricant 6
- 7

Numéro de série du fabricant

Installation Field Xpert SMT70B

4.2.2 Adresse du fabricant



Pepperl+Fuchs SE est responsable du hardware de la tablette et le produit exclusivement pour Endress+Hauser.

Hardware

Pepperl+Fuchs SE

Lilienthalstrasse 200

68307 Mannheim

Allemagne

www.pepperl-fuchs.com

Software

Endress+Hauser Process Solutions AG

Christoph Merian-Ring 12

4153 Reinach

Suisse

www.endress.com

4.3 Stockage et transport



Toujours utiliser l'emballage d'origine pour transporter le produit.

4.3.1 Température de stockage

-10 ... 55 °C (14 ... 131 °F)

5 Installation

5.1 Prérequis

Le logiciel Field Xpert est déjà installé sur la tablette PC à la livraison. Le logiciel doit être activé.



Field Xpert SMT70B Configuration


5.2 Mise à jour du logiciel

Service de mise à jour du logiciel

La période de la maintenance incluse commence à la création de la licence et se termine automatiquement au bout d'un an.

Les mises à jour logicielles peuvent également être chargées ultérieurement si la version du logiciel a été publiée dans une période de maintenance valide et active.

- Pour rechercher des mises à jour, la tablette PC doit être connectée à Internet.
- 1. Appuyer sur l'icône 🕡 sur l'écran de démarrage du logiciel Field Xpert.
 - └ La page "License" s'affiche.
- 2. Appuyer sur l'onglet **Update**.
 - La page suivante s'affiche :



- 3. Dans "Application Software Update", appuyer sur Check for updates.
 - └─ Le logiciel Field Xpert démarre la recherche de mises à jour.

5.3 Suppression du logiciel

AVIS

Désinstallation du logiciel Field Xpert.

La Field Xpert ne peut plus être utilisée pour l'usage auquel elle est destinée.

▶ Ne pas désinstaller le logiciel Field Xpert de la tablette PC.

6 Configuration

Éviter d'endommager le boîtier et les composants :

- ▶ Toujours placer l'appareil sur une surface stable.
- ▶ Ne pas recouvrir l'ouverture de ventilation ni l'obstruer avec d'autres objets.

Configuration Field Xpert SMT70B

- ► Tenir l'appareil à l'écart des liquides.
- ► Ne pas exposer l'appareil directement au rayonnement solaire ni à des conditions très poussiéreuses.
- ▶ Ne pas exposer l'appareil à une chaleur ou une humidité excessive.

6.1 Indicateurs d'état

Les indicateurs d'état sur l'interface de la tablette PC sont allumés dès que les fonctions correspondantes sont actives.



■ 3 Indicateur d'état


Symbole	Signification	Description	
ψ	Alimentation	La LED est allumée en vert lorsque le système est en service. La LED clignote lorsque le système est en mode veille.	
((_T))	Communication sans fil	Indique l'état de la communication sans fil (WLAN, WWAN ou Bluetooth). La LED est allumée en bleu si au moins une des options de communication sans fil est active. L'application "Quick Menu" doit être insatllé pour que l'affichage de l'état de la communication sans fil soit possible.	
	Batterie	Indique l'état de charge de la batterie : Vert, la batterie est complètement chargée Orange, la batterie est en cours de chargement Orange clignotant, erreur lors du chargement Rouge, chargement de la batterie inférieur à 10 % Off. batterie vide	

6.2 Arrêt de la tablette PC



► Appuyer sur l'icône **Windows** → **७** → **Shut down**.

La tablette PC s'éteint.



6.3 Désactivation de la tablette PC

▶ Appuyer et maintenir le bouton **(b)** jusqu'à ce que la LED d'alimentation clignote.

La tablette PC est en mode veille.


Field Xpert SMT70B Mise en service

7 Mise en service

La tablette PC peut être alimentée par l'adaptateur AC ou la batterie lithium-ion.

7.1 Installation de la batterie






Installer la batterie dans le compartiment prévu à cet effet.

2. Appuyer jusqu'à ce que la batterie s'enclenche.





Glisser le verrou de la batterie en position "Verrouillé".

Mise en service Field Xpert SMT70B

La batterie est en place.

Remplacement de la batterie : → 🖺 53

7.2 Chargement de la batterie

- En raison des réglementations sur la sécurité des transports, la batterie lithium-ion n'est pas entièrement chargée à l'achat.
- La batterie doit être mise en place.
 Raccorder l'adaptateur AC à la prise DC de la tablette PC.
- 2. Raccorder l'adaptateur AC au câble d'alimentation.
- 3. Raccorder le câble d'alimentation à une prise électrique.

7.3 Mise en marche de la tablette PC

- ► Appuyer et maintenir le bouton **(b)** jusqu'à ce que la LED d'alimentation s'allume. La tablette PC démarre
- In nouveau mot de passe doit être défini après la première connexion.

7.4 Raccordement de l'adaptateur AC

L'adaptateur AC alimente la tablette PC et charge la batterie.

En cas d'utilisation de l'adaptateur AC :

Placer l'appareil suffisamment près d'une prise électrique pour que le câble d'alimentation puisse toujours atteindre la prise.

N'utiliser l'appareil qu'avec la source d'alimentation indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil.


Débrancher l'adaptateur AC de la prise électrique si l'appareil n'est pas utilisé pendant une période prolongée.

- 1. Raccorder l'adaptateur AC à la prise DC de la tablette PC.
- 2. Raccorder l'adaptateur AC au câble d'alimentation.
- 3. Raccorder le câble d'alimentation à une prise électrique.
- La tablette PC ne peut être utilisée qu'avec l'adaptateur AC correspondant. Si la tablette PC est raccordée au secteur et si la batterie est en place, la tablette PC est alimentée par le secteur.

8 Description du logiciel Field Xpert

8.1 Écran de démarrage "Connection"

- ▶ Appuyer sur le raccourci **Field Xpert** situé sur l'écran de démarrage de la tablette PC.
 - Le logiciel Field Xpert démarre. L'écran de démarrage s'affiche :



■ 4 Exemple d'écran de démarrage

- 1 Appel de la page de menu
- 2 Appel de la page d'information
- 3 En-tête
- 4 Assistants permettant d'établir la connexion à l'appareil de terrain
- 5 Pied de page / barre d'état
- 6 Ouverture du clavier
- 7 Accès à d'autres fonctions, selon la version de tablette PC
- 8 Ouverture de la page "Event Log"

8.2 Pages de menu


- ▶ Appuyer sur l'icône 🔳 située dans l'en-tête de l'écran de démarrage.
 - La page suivante s'affiche :



- 5 Exemple de page de menu
- 1 Ouverture de l'écran de démarrage "Connection"
- 2 Retour à la page précédente
- 3 Autres pages de menu
- 4 Pied de page / barre d'état
- 5 Ouverture du clavier
- 6 Accès à d'autres fonctions, selon la version de tablette PC
- 7 Ouverture de la page "Event Log"
- Informations détaillées sur les pages de menu : → 🖺 41

8.3 Pages d'information

- ▶ Appuyer sur l'icône 🕡 située dans l'en-tête de l'écran de démarrage.
 - ► La page suivante s'affiche :



- 6 Exemple de page d'information
- 1 Ouverture de l'écran de démarrage "Connection"
- 2 Retour à la page précédente
- *Pages d'informations supplémentaires*
- 4 Pied de page / barre d'état
- 5 Ouverture du clavier
- 6 Accès à d'autres fonctions, selon la version de tablette PC
- 7 Ouverture de la page "Event Log"
- Informations détaillées sur les pages d'information : $\Rightarrow \stackrel{ riangle}{=} 48$

9 Installation des drivers de communication et drivers d'appareil

Tous les drivers de communication et drivers d'appareil requis doivent être disponibles dans le logiciel Field Xpert pour permettre la communication entre la tablette PC et l'appareil de terrain. Selon le protocole de communication et l'appareil de terrain, ces drivers sont disponibles sous la forme de DTM, de FDI ou d'IODD.

9.1 DTM

Lorsque le logiciel Field Xpert est démarré et si la tablette PC est connectée à Internet, le logiciel recherche automatiquement de nouveaux DTM. Les nouveaux DTM sont téléchargés sur la tablette PC et installés automatiquement.



Les FDI doivent être téléchargés manuellement et installés sur la tablette PC à l'aide du FDI Package Manager $\rightarrow \ \cong$ 27.

Ouvrir le catalogue DTM

- ▶ Appuyer sur l'icône ≡ située dans l'en-tête de l'écran de démarrage du logiciel Field Xpert.
 - └ La page "DTM Catalog" s'affiche :



Mise à jour du catalogue DTM

- ► Appuyer sur l'icône 💍 située sur la page "DTM Catalog".
 - Le logiciel Field Xpert recherche les drivers récemment installés sur la tablette PC. Le message "DTM catalog refresh is running" s'affiche.
 - Une barre de progression bleue et un cercle rotatif dans le pied de page indiquent la progression.

La mise à jour du catalogue DTM peut prendre plusieurs minutes.

La page "Update" peut être utilisée pour rechercher les nouveaux DTM sur le serveur. $\rightarrow \stackrel{\cong}{=} 49$

Démarrer le FDI Package Manager à partir du logiciel Field Xpert

► Sur la page "DTM Catalog", appuyer sur l'icône 🔟.

La vue hors ligne du driver d'appareil s'ouvre

- Appuyer sur la ligne avec le driver d'appareil souhaité.
 - └ La vue hors ligne du driver d'appareil s'affiche.
- Cette fonction n'est possible que si le driver d'appareil prend en charge la vue offline.

9.2 FDI – FDI Package Manager


Prérequis

Les drivers reguis ont été téléchargés sur la tablette PC.

Pour les appareils de terrain Endress+Hauser, il est possible de télécharger les drivers d'appareil à partir de la page produit correspondante ou via le Portail de Logiciels Endress+Hauser. Pour ce faire, il faut s'enregistrer pour le Portail de Logiciels.


Portail de Logiciels: https://www.software-products.endress.com

- Appuyer sur le raccourci FDI Package Manager situé sur l'écran de démarrage de la tablette PC.
 - Un aperçu de tous les fichiers FDI déjà installés sur la tablette PC s'affiche.



2. Appuyer sur **Add** dans l'en-tête.

└ La page "Add" s'affiche.



- 3. Appuyer sur **Drop files or Select files** et sélectionner le fichier FDI.

9.3 IODD – IODD DTM Configurator

Prérequis

Les drivers requis ont été téléchargés sur la tablette PC.

Pour les appareils de terrain Endress+Hauser, il est possible de télécharger les drivers d'appareil à partir de la page produit correspondante ou via le Portail de Logiciels Endress+Hauser. Pour ce faire, il faut s'enregistrer pour le Portail de Logiciels.


Portail de Logiciels: https://www.software-products.endress.com

Il est également possible de télécharger les drivers d'appareil via le "IODD DTM Configurator" à l'aide de la fonction "Add IODDs from IODDfinder" du serveur IODD.

Field Xpert SMT70B Configuration

 Appuyer sur le raccourci IODD DTM Configurator situé sur l'écran de démarrage de la tablette PC.

La vue suivante est affichée :



- 2. Appuyer sur Add IODD, Add IODD collection (Folder) ou Add IODD collection (Zip).
- 3. Sélectionner le fichier (*.xml ou *.zip) ou le dossier.
 - Le fichier est installé automatiquement sur la tablette PC.
 Le nouveau driver s'affiche dans le tableau "Installed IODDs".

 Dans le logiciel Field Xpert, le nouveau driver s'affiche sur la page "DTM Catalog" après avoir mis à jour le catalogue DTM. →


 26

10 Configuration


10.1 Démarrage du logiciel Field Xpert

L'utilisateur doit accepter les conditions d'utilisation lors du premier démarrage du logiciel Field Xpert.

Configuration Field Xpert SMT70B



- ▶ Appuyer sur le raccourci **Field Xpert** situé sur l'écran de démarrage de la tablette PC.
 - Le logiciel Field Xpert démarre. L'écran de démarrage s'affiche :



- Le Field Xpert propose trois méthodes différentes pour établir une connexion avec l'appareil de terrain. La version possible dépend du protocole, de l'interface (modem/passerelle) et de l'appareil de terrain.
 - Informations détaillées sur "Types de connexion, protocoles et interfaces" : → 🖺 31
 - Informations détaillées sur "Établissement d'une connexion" : → 🖺 32 à → 🖺 37

Field Xpert SMT70B Configuration

10.2 Aperçu des types de connexion, protocoles et interfaces

10.2.1 Aperçu des types de connexion

Le Field Xpert propose trois méthodes différentes pour établir une connexion avec l'appareil de terrain. La version possible dépend du protocole, de l'interface (modem/passerelle) et de l'appareil de terrain.

Type de connexion	Description	Protocoles	
	Automatiquement La connexion à l'appareil de terrain (modem) / appareil de terrain est établie automatiquement.	■ HART ■ IO-Link ■ Interfaces service Endress+Hauser	
T.	Assistant La connexion avec l'interface (modem/passerelle) et l'appareil de terrain s'effectue étape par étape par l'utilisateur.	 HART PROFIBUS FOUNDATION Fieldbus Modbus IO-Link Interfaces service Endress+Hauser 	
(i)	Sans fil Sélectionner cette option si l'on souhaite établir une connexion avec un appareil de terrain Endress+Hauser Bluetooth ou WLAN.	■ Bluetooth ■ WLAN	

10.2.2 Aperçu des protocoles et interfaces en fonction du type de connexion

Connexion "Automatique"

Protocole	Interface (interface/modem)
HART	 Commubox FXA195 Modem IS Bluetooth Viator Modem USB Viator avec PowerXpress FieldPort SFP50
IO-Link	FieldPort SFP20
Interfaces service Endress+Hauser	 Commubox FXA291 CDI TXU10 V2 PCP CDI USB

Configuration Field Xpert SMT70B

Connexion "Assistant"

Protocole	Interface (interface, modem, passerelle)
HART	 Commubox FXA195 Modem IS Bluetooth Viator Modem USB Viator avec PowerXpress FieldPort SFP50 Fieldgate SFG250 Memograph RSG45 Tank Scanner NXA820 FieldGate SWG50 Fieldgate SWG70
PROFIBUS	 Softing PROFlusb Softing PBpro USB FieldPort SFP50 avec licence PROFIBUS Fieldgate SFG500
PROFINET	PROFINET Comm DTM
FOUNDATION Fieldbus	 NI USB FieldPort SFP50 avec licence FOUNDATION Fieldbus Softing FFusb
Modbus	Modbus série
IO-Link	FieldPort SFP20
Interfaces service Endress+Hauser	■ Commubox FXA291 CDI ■ Commubox FXA291 IPC, ISS, PCP ■ Commubox FXA193 IPC, ISS ■ TXU10 V2 CDI ■ TXU10 V2 PCP ■ TXU10 V1 PCP, CDI ■ CDI USB ■ CDI TCP/IP

Connexion "sans fil"

Protocole	Interface (signal radio)
Bluetooth	Appareils de terrain Endress+Hauser avec fonctionnalité Bluetooth
WLAN	Appareils de terrain Endress+Hauser avec fonctionnalité WLAN

10.3 Établissement d'une connexion "automatique"

Prérequis

- Tous les drivers de communication et drivers d'appareil requis ont été intégrés dans le logiciel Field Xpert.
- L'appareil de terrain est connecté à l'interface appropriée de la tablette PC via une interface (modem).

Field Xpert SMT70B Configuration



Appuyer sur l'icône .

Le logiciel Field Xpert établit une connexion via l'interface (modem) à l'appareil de terrain raccordé.

La page pour les DTM d'appareil de terrain s'affiche.

10.4 Établissement d'une connexion via un assistant ("Wizard")

Prérequis


- Tous les drivers de communication et drivers d'appareil requis ont été intégrés dans le logiciel Field Xpert.
- L'appareil de terrain est connecté à l'interface appropriée de la tablette PC via une interface (modem/passerelle).

Configuration Field Xpert SMT70B



Appuyer sur l'icône 🔽.


└ Un aperçu de tous les protocoles disponibles s'affiche.



Field Xpert SMT70B Configuration

2. Sélectionner un protocole.

└ Un aperçu de toutes les interfaces (modems/passerelles) prises en charge s'affiche.



- 3. Sélectionner une interface.
 - Les étapes restantes dépendent de l'interface sélectionnée. Le logiciel Field Xpert guide l'utilisateur à travers les étapes nécessaires. Si l'icône ▶ est affichée sur une page, il faut cliquer dessus pour passer à l'étape suivante.
- 4. Si nécessaire, configurer l'interface (modem/passerelle).
- 5. Si nécessaire, sélectionner le DTM.
- 6. Si nécessaire, sélectionner le DTM de l'appareil de terrain.

La page pour les DTM d'appareil de terrain s'affiche.

10.5 Établissement d'une connexion via Bluetooth sans fil

Prérequis


Tous les drivers de communication et drivers d'appareil requis ont été intégrés dans le logiciel Field Xpert.

Configuration Field Xpert SMT70B



Appuyer sur l'icône 🛜.


Une liste de tous les appareils de terrain Endress+Hauser Bluetooth et WLAN disponibles est affichée.



Il est possible de filtrer la liste par appareils de terrain Bluetooth et WLAN. Un appui sur l'icône active ou désactive le filtre pour les appareils de terrain Bluetooth. Un appui sur l'icône active ou désactive le filtre pour les appareils de terrain WLAN.

2. Appuyer sur l'icône a côté de l'appareil de terrain à configurer.

└ La page de connexion de l'appareil de terrain s'affiche.



3. Entrer le **User Name** (admin) et le **Password**, puis appuyer sur **Login**.

La page du DTM d'appareil de terrain (par défaut) ou du MSD d'appareil de terrain s'affiche.

Le mot de passe initial correspond au numéro de série de l'appareil de terrain. Contacter le SAV Endress+Hauser pour le code reset.

10.6 Établissement d'une connexion via réseau local sans fil

Prérequis

Tous les drivers de communication et drivers d'appareil requis ont été intégrés dans le logiciel Field Xpert.


Si l'appareil de terrain WLAN est déjà intégré dans le réseau WLAN en tant que client, il est possible d'accéder directement à l'appareil de terrain WLAN. → 🖺 40

Procédure si l'appareil de terrain WLAN n'est pas intégré dans le réseau WLAN en tant que client



Appuyer sur l'icône 🛜.


└─ Une liste de tous les appareils de terrain Endress+Hauser Bluetooth et WLAN disponibles est affichée.



Il est possible de filtrer la liste par appareils de terrain Bluetooth et WLAN. Un appui sur l'icône active ou désactive le filtre pour les appareils de terrain Bluetooth. Un appui sur l'icône active ou désactive le filtre pour les appareils de terrain WLAN.

2. Appuyer sur l'icône 🕨 à côté de l'appareil de terrain devant être configuré.

└ La page pour la connexion WLAN à l'appareil de terrain s'affiche.




- Le mot de passe initial correspond au numéro de série de l'appareil de terrain.
- 3. Entrer le **Password** et appuyer sur **Connect**.
 - └ La page pour la configuration de l'adresse IP s'affiche.
- 4. Ne pas changer l'adresse IP, la laisser telle quelle.
- Appuyer sur l'icône ►.
 - └ La page "Device DTM" s'affiche.
- 6. Dans la section "Select DTM", sélectionner le DTM souhaité pour l'appareil de terrain. La page pour les DTM d'appareil de terrain s'affiche.

Procédure si l'appareil de terrain WLAN est déjà intégré dans le réseau WLAN en tant que client



Appuyer sur l'icône 🛜.

Une liste de tous les appareils de terrain Endress+Hauser Bluetooth et WLAN disponibles est affichée.



- 2. Sélectionner l'appareil de terrain WLAN auquel la connexion doit être établie.
- 3. Appuyer sur **Click here to connect** sous la liste.
- 4. Entrer l'adresse IP de l'appareil de terrain.
- 5. Appuyer sur l'icône .
 - └ La page "Device DTM" s'affiche.

La page pour les DTM d'appareil de terrain s'affiche.

10.7 Pages de menu

10.7.1 Catalogue DTM

- ▶ Appuyer sur l'icône ≡ située dans l'en-tête de l'écran de démarrage.
 - La "DTM Catalog" page s'affiche avec un aperçu de tous les DTM, FDI et IODD disponibles.




🎦 Informations détaillées sur la page "DTM Catalog" : → 🖺 26

10.7.2 Journal des événements

- 1. Appuyer sur l'icône 🔳 située dans l'en-tête de l'écran de démarrage.
 - └╾ La page "DTM Catalog" s'affiche.

2. Appuyer sur l'onglet **Event Log**.




Il est également possible d'appuyer sur la zone grise du pied de page pour ouvrir le "Event log".

Le bouton **Clear** permet de supprimer les événements affichés.

10.7.3 Favoris

- 1. Appuyer sur l'icône 🔳 située dans l'en-tête de l'écran de démarrage.
 - ► La page "DTM Catalog" s'affiche.

2. Appuyer sur l'onglet **Favorites**.



Il est également possible d'appuyer sur l'icône 🔯 située dans le pied de page pour accéder à la page "Favorites".

10.7.4 Gestion des rapports

- 1. Appuyer sur l'icône située dans l'en-tête de l'écran de démarrage.
 - └► La page "DTM Catalog" s'affiche.
- 2. Appuyer sur l'onglet **Reports**.
 - └─ Un aperçu s'affiche avec le dossier "Manage saved device reports".




- 3. Appuyer sur le dossier "Manage saved device reports".
 - Le dossier avec tous les rapports d'appareil enregistrés est affiché dans Internet Explorer.

10.7.5 Firmware

Utiliser la page "Firmware" pour flasher les appareils de terrain. L'appareil de terrain doit être connecté via l'une des interfaces service spécifiées à cette fin.

- 1. Appuyer sur l'icône 📃 située dans l'en-tête de l'écran de démarrage.
 - ► La page "DTM Catalog" s'affiche.
- 2. Appuyer sur l'onglet **Firmware**.
 - Un aperçu des interfaces service possibles s'affiche.



- 3. Appuyer sur l'interface service utilisée.
- 4. Flasher l'appareil de terrain conformément aux instructions.

10.7.6 Réglages

🎦 Informations sur les réglages : → 🖺 44


10.8 Réglages

10.8.1 Langue

- 1. Appuyer sur l'icône 🗏 située dans l'en-tête de l'écran de démarrage.
 - └► La page "DTM Catalog" s'affiche.

2. Appuyer sur l'onglet **Settings**.

└ Un aperçu de toutes les langues disponibles s'affiche.




- 3. Appuyer sur la langue souhaitée.
 - └ Une boîte de dialoque s'affiche avec une invite.
- 4. Sélectionner **Yes** si l'on souhaite changer la langue. Sélectionner **No** si la langue ne doit pas être changée.
 - Si "Yes" est sélectionné, le logiciel Field Xpert redémarre. La langue sélectionnée est active.

10.8.2 Connexion


- 1. Appuyer sur l'icône 🖃 située dans l'en-tête de l'écran de démarrage.
 - └ La page "DTM Catalog" s'affiche.
- 2. Appuyer sur l'onglet **Settings**.
 - └ La page "Language" s'affiche.

- 3. Appuyer sur l'onglet **Connectivity**.
 - Un aperçu de toutes les connexions à ce jour et des connexions qui n'ont pas été supprimées s'affiche.




10.8.3 Netilion

- 1. Appuyer sur l'icône 📃 située dans l'en-tête de l'écran de démarrage.
 - ► La page "DTM Catalog" s'affiche.
- 2. Appuyer sur l'onglet **Settings**.
 - └ La page "Language" s'affiche.
- 3. Appuyer sur l'onglet **Netilion**.
 - Les réglages pour le stockage des données sont affichés.



10.8.4 Bluetooth


- 1. Appuyer sur l'icône située dans l'en-tête de l'écran de démarrage.
 - └ La page "DTM Catalog" s'affiche.
- 2. Appuyer sur l'onglet **Settings**.
 - └ La page "Language" s'affiche.
- 3. Appuyer sur l'onglet **Bluetooth**.
 - Les réglages Bluetooth sont affichés.



10.9 Pages d'information

10.9.1 Licence

- ▶ Appuyer sur l'icône ② située dans l'en-tête de l'écran de démarrage.
 - La "License" s'affiche, celle-ci contient des informations sur la licence.



Renouvellement de la licence

- Une prolongation du contrat de maintenance doit être commandée si le contrat de maintenance "Field Xpert SMT71" a expiré.
- Pour renouveler la licence, la tablette PC doit être connectée à Internet.

Renouvellement de la licence pour la version 1.05 et plus récente

L'état de la licence est vérifié en ligne lors du démarrage du logiciel Field Xpert. Si une mise à jour de la licence est disponible pour le client, la licence est mise à jour automatiquement. Le client reçoit alors une notification.


Renouvellement de la licence pour les versions logicielles jusqu'à 1.04

À l'issue de l'extension du contrat de maintenance "Field Xpert SMT71" :

1. Appuyer sur l'onglet **License**.

2. Appuyer sur **Activate License**.

└ La page suivante s'affiche :



- 3. Entrer **E-mail address** et **Password** et appuyer sur **Activate**.
- 4. Appuyer sur **Activate License**.
 - ► La licence a été renouvelée.


10.9.2 Update

- 1. Appuyer sur l'icône 🔃 située dans l'en-tête de l'écran de démarrage.
 - └ La page "License" s'affiche.
- 2. Appuyer sur l'onglet **Update**.
 - Des informations sont affichées sur les mises à jour les plus récentes. Il est également possible de rechercher de nouvelles mises à jour.



10.9.3 EULA


- 1. Appuyer sur l'icône 🕡 située dans l'en-tête de l'écran de démarrage.
 - └ La page "License" s'affiche.
- 2. Appuyer sur l'onglet **EULA**.
 - └ Une page s'affiche avec les conditions commerciales et de licence d'Endress+Hauser.



10.9.4 Info

Cette page présente des informations sur le logiciel Field Xpert actuel, telles que la marque d'éditeur, les textes sources, la version et les notes de mise à jour.


- 1. Appuyer sur l'icône 🕡 située dans l'en-tête de l'écran de démarrage.
 - └ La page "License" s'affiche.
- 2. Appuyer sur l'onglet **About**.
 - igspace Un aperçu est affiché avec des informations.



3. Pour plus d'informations sur un sujet, appuyer sur l'icône >.

10.10 RFID

- 1. Connecter le lecteur RFID à la tablette PC.
- 2. Appuyer sur l'icône 🔟 du logiciel Field Xpert.
 - └ La page "RFID TAG Editor" s'affiche.



- 3. Placer l'étiquette RFID sur le lecteur RFID.
- 4. Appuyer sur **Read tag**.
 - ► Appuyer sur le bouton "Device Viewer".
- 5. Appuyer sur **Device Viewer** pour obtenir des informations et de la documentation sur l'appareil en fonction du numéro de série.
 - └ Le Device Viewer s'ouvre dans Internet Explorer.
- 6. Appuyer sur **Write tag** une fois les données modifiées.
 - Les modifications sont écrites dans l'étiquette RFID.

Maintenance Field Xpert SMT70B

11 Maintenance

11.1 Batterie

Noter les points suivants lors de l'utilisation de la batterie :

- Charger et décharger la batterie à température ambiante.
- La durée de vie de la batterie dépend de plusieurs facteurs :
 - Nombre de cycles de charge et de décharge
 - Conditions ambiantes
 - État de la charge pendant le stockage
 - Exigences imposées à la batterie
- Une utilisation prédominante de la batterie aura un effet négatif sur les performances de l'appareil.
- Les batteries peuvent se décharger à l'extérieur de l'appareil.
- La détérioration des performances peut augmenter avec la durée de vie de la batterie en raison des contraintes liées aux charges et décharges quotidiennes.

Les batteries Li-ion sont généralement remplacées après 300 à 500 cycles de charge (cycles complets de charge/décharge) ou si la capacité de la batterie a atteint 70 ... 80 %.

Le nombre réel de cycles varie en fonction du mode d'utilisation, de la température, de l'âge et d'autres facteurs.

Pour éviter une dégradation permanente de la capacité de la batterie due à l'autodécharge, les batteries ne doivent jamais être déchargées en dessous de 5 %.

AAVERTISSEMENT

Une chute, un écrasement ou toute autre manipulation incorrecte de la batterie peut provoquer un incendie ou des brûlures chimiques.

► Toujours utiliser la batterie correctement.

AVIS

La batterie ne peut pas être chargée si les températures sont trop basses ou trop élevées. Cela permet d'éviter tout dommage potentiel à la batterie.

► Ne charger la batterie qu'à une température d'environ 20 °C (68 °F).

AATTENTION

Des batteries endommagées ou qui fuient

peuvent provoquer des dommages corporels.

► Manipuler la batterie avec le plus grand soin.

AATTENTION

Si la batterie surchauffe ou s'il y a une odeur de brûlé pendant le processus de charge, quitter la zone immédiatement.

▶ Prévenir immédiatement le personnel de sécurité.

Field Xpert SMT70B Maintenance

Noter les points suivants lors de l'utilisation de la batterie :

- Remplacer la batterie si la durée de fonctionnement diminue.
- Ne pas placer d'objets ou de matériaux sur la batterie.
- Conserver la batterie à l'écart des matériaux conducteurs ou inflammables.
- Garder la batterie hors de portée des enfants.
- Utiliser uniquement des batteries d'origine.
- Ne charger la batterie gu'avec des appareils ou des stations de charge d'origine.
- Conserver la batterie à l'abri de l'eau.
- Ne pas brûler la batterie.
- Ne pas exposer la batterie à des températures inférieures à 0 °C (32 °F) ou supérieures à 46 °C (115 °F).
- Si la batterie est exposée à des températures extrêmes, elle ne pourra pas atteindre une capacité de 100 %. La capacité peut être restaurée si la batterie revient à une gamme de température d'environ 20 °C (68 °F).
- La ventilation doit toujours être assurée.
- Charger la batterie dans un endroit où la température est d'environ 20 °C (68 °F).
- Ne pas placer la batterie dans un micro-ondes.
- Ne pas démonter la batterie et ne pas la toucher avec un objet pointu.
- Ne pas retirer la batterie de l'appareil avec un objet pointu.
- Les batteries sont certifiées Ex en combinaison avec l'appareil. L'utilisation de batteries ne figurant pas sur le certificat invalidera la certification Ex.
- Conservation de l'énergie de la batterie
 - Désactiver les modules sans fil qui ne sont pas utilisés.
 - Vérifier et optimiser les paramètres des appareils sans fil.
 - Réduire la luminosité de l'écran.
 - Éteindre tous les modules qui ne sont pas utilisés dans le cadre du programme de service, p. ex. GPS, scanner ou caméra.
 - Activer l'économiseur d'écran.
 - Créer un plan d'alimentation conformément aux directives de Microsoft.
 - Configurer les options d'alimentation conformément aux directives de Microsoft.
 - Configurer les paramètres de veille conformément aux directives de Microsoft.


11.1.1 Remplacement de la batterie

▲ DANGER

Le remplacement incorrect de la batterie

peut provoquer une explosion.

► Toujous remplacer la batterie par une batterie identique ou par un type de batterie équivalent recommandé par le fabricant.




Mettre les batteries usagées au rebut conformément aux instructions du fabricant.

Maintenance Field Xpert SMT70B


Retirer la batterie





Glisser le verrou de la batterie en position "Déverrouillé".





Ouvrir le compartiment de la batterie et retirer la batterie.

•

Pour plus d'informations sur la mise en place de la batterie $\rightarrow~\cong~21$

Field Xpert SMT70B Réparation

11.2 Nettoyage



Lors du nettoyage de l'appareil :

Mettre l'appareil correctement hors tension et débrancher l'adaptateur AC.

Essuyer l'appareil avec un chiffon propre et sec.

Ne jamais utiliser de produits de nettoyage abrasifs pour nettoyer l'appareil.

12 Réparation

12.1Informations générales



Réparation non autorisée de l'appareil

Endommagement de l'appareil et/ou annulation de toute garantie.

▶ Les travaux de réparation sont réservés à Endress+Hauser. Pour les réparations, toujours contacter Endress+Hauser: www.addresses.endress.com

12.2 Pièces de rechange



Pour les pièces de rechange actuellement disponibles pour le produit, voir sur le site : https://www.endress.com/deviceviewer (→ Entrer le numéro de série)

12.3 Retour de matériel

Les exigences pour un retour sûr de l'appareil peuvent varier en fonction du type d'appareil et de la législation nationale.

- 1. Consulter la page web pour les informations : https://www.endress.com/support/return-material
 - Sélectionner la région.
- 2. En cas de retour de l'appareil, l'appareil doit être protégé de façon fiable contre les chocs et les influences externes. L'emballage d'origine assure une protection optimale.

12.4 Mise au rebut



Si la directive 2012/19/UE sur les déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) l'exiqe, le produit porte le symbole représenté afin de réduire la mise au rebut des DEEE comme déchets municipaux non triés. Ne pas éliminer les produits portant ce marquage comme des déchets municipaux non triés. Les retourner au fabricant en vue de leur mise au rebut dans les conditions applicables.

Accessoires Field Xpert SMT70B

12.4.1 Mise au rebut de la batterie

Ce produit contient une batterie lithium-ion ou une batterie nickel-hydrure métallique. Ces batteries doivent être mises au rebut de manière appropriée. Contactez les autorités locales en charge de la protection de l'environnement pour plus d'informations sur les programmes de recyclage et de mise au rebut en viqueur dans votre pays.

13 Accessoires

Les accessoires actuellement disponibles pour le produit peuvent être sélectionnés sur www.endress.com :

- 1. Sélectionner le produit à l'aide des filtres et du champ de recherche.
- 2. Ouvrir la page produit.
- 3. Sélectionner **Pièce de rechange et accessoires**.

14 Caractéristiques techniques



Pour plus d'informations sur les "caractéristiques techniques", voir l'Information technique. $\Rightarrow \; \stackrel{\triangle}{\boxminus} \; 8$

15 Annexe

15.1 Protection des appareils mobiles

De nos jours, la technologie mobile occupe une place importante dans les entreprises modernes, de plus en plus de nos données étant stockées sur des appareils mobiles. En outre, ces appareils sont désormais aussi puissants que les ordinateurs classiques. Comme ces appareils mobiles quittent fréquemment les locaux de l'entreprise, ils doivent être encore plus

Field Xpert SMT70B Annexe

protégés que les appareils de bureau. Ci-dessous quatre conseils rapides pour aider à protéger les appareils mobiles et les informations qu'ils contiennent.

Activer la protection par mot de passe

Utiliser un mot de passe suffisamment complexe ou un code PIN.

Exécuter les mises à jour de sécurité

Tous les fabricants publient régulièrement des mises à jour de sécurité pour protéger l'appareil. Cette procédure est rapide, facile et gratuite. Dans les paramètres, s'assurer que les mises à jour sont installées automatiquement. Si le fabricant ne prévoit pas de publier d'autres mises à jour pour l'appareil, ce dernier doit être remplacé par une version actualisée.

Exécuter les mises à jour des applications et du système d'exploitation

Mettre régulièrement à jour toutes les applications installées et le système d'exploitation avec les correctifs publiés par les développeurs de logiciels. Ces mises à jour n'ajoutent pas seulement de nouvelles fonctions, mais corrigent toutes les failles de sécurité qui ont pu être détectées. La fonction de mise à jour du logiciel Endress+Hauser permet de recevoir une notification automatique des nouvelles mises à jour. Cela nécessite un accès à Internet. Pour le personnel, il est important de savoir quand les mises à jour sont disponibles, comment elles sont installées et que cela doit être fait le plus rapidement possible.

Ne pas se connecter à des points d'accès WLAN inconnus

La précaution la plus simple à prendre est de ne jamais se connecter à Internet via des points d'accès inconnus et d'utiliser plutôt le réseau de téléphonie mobile 3G ou 4G. Grâce aux réseaux privés virtuels (VPN), les données sont cryptées avant d'être transmises sur Internet

15.2 Federal Communication Commission (FCC) / Commission Fédérale des Communications

This device has been tested and complies with the limit values for Class B digital devices in accordance with Part 15 of the FCC regulations. These limit values ensure adequate protection against electromagnetic interference when operating in residential areas. This device generates, uses and can emit radio frequency energy and can interfere with wireless communication if it is not installed and used as specified in the Operating Instructions. However, it is not possible to guarantee that interference will not occur in certain installations. If the device causes interference with radio and television reception - which can be determined by switching the device off and on again - it is the responsibility of the user to rectify the problem.

15.3 Warning Explosion Hazard

Class I, Division 2, Groups A-D T4

Model Model Pad-Ex 01 P12 DZ12, Rugged Tablet PC, Battery Powered (Battery P/N R11AH7-M or R11AH7-H rechargeable lithium-ion battery pack), Ambient Temperature Range: $-10 \dots +55 \,^{\circ}\text{C}$ (+14 ... +131 $^{\circ}\text{F}$)

Annexe Field Xpert SMT70B

Conditions of Safe Use

 Charged by the supplied charging adaptor, type FSP065-RAB or FSP065-REBN2 or FSP065-RBBN3, manufactured by FSP Group, in Non-Hazardous Location only.

- The battery may only be charged / replaced outside the Ex-area.
- Before entering the classified Hazardous Location, the I/O port cover must be closed.
- The impact test according to IEC 60079-0 was performed with reduced height. The equipment shall be protected from impacts with high impact energy, against excessive UV light emission and high electrostatic charge generating processes. External connections shall never be used in hazardous areas. The interface cover shall be closed in hazardous areas. Only use a damp cloth to clean the device.
- Le client est responsable de la conformité de l'emplacement ordinaire pour l'Amérique du Nord

15.4 PRODUIT LASER DE CLASSE 2

PRODUIT LASER DE CLASSE 2 SELON EN 60825

ATTENTION

CET APPAREIL CONTIENT UN SYSTÈME LASER ET EST CLASSÉ COMME UN "PRODUIT LASER DE CLASSE 2". POUR UTILISER CE MODÈLE CORRECTEMENT, LIRE LE MANUEL D'INSTRUCTION SOIGNEUSEMENT ET CONSERVER CE MANUEL POUR RÉFÉRENCE FUTURE. EN CAS DE PROBLÈME AVEC CE MODÈLE, CONTACTER LE "CENTRE DE SAV AUTORISÉ" POUR PRÉVENIR L'EXPOSITION DIRECTE AU FAISCEAU LASER, NE PAS ESSAYER D'OUVRIR CE BOÎTIER



- Ne jamais diriger le faisceau laser vers des personnes
- Ne jamais regarder le faisceau direct du laser ou d'une pièce à main ou l'un de ses réflexions





www.addresses.endress.com