
# Istruzioni di funzionamento brevi Micropilot FMR43 IO-Link

Radar a spazio libero





Queste sono Istruzioni di funzionamento brevi e non sostituiscono le Istruzioni di funzionamento specifiche del dispositivo.

Informazioni dettagliate sul dispositivo sono riportate nelle Istruzioni di funzionamento e nella documentazione addizionale:

Disponibile per tutte le versioni del dispositivo mediante:

- Internet: www.endress.com/deviceviewer
- Smartphone/tablet: *Operations App di Endress+Hauser*



#### 1 Documentazione integrativa



A0023555

#### 2 Informazioni su questo documento

#### 2.1 Funzione del documento

Le Istruzioni di funzionamento brevi riportano tutte le informazioni essenziali dai controlli alla consegna fino alla prima messa in servizio.

### 2.2 Simboli

#### 2.2.1 Simboli di sicurezza

#### A PERICOLO

Questo simbolo segnala una situazione pericolosa; se non evitata causa lesioni gravi o anche fatali

#### **AVVERTENZA**

Questo simbolo segnala una situazione potenzialmente pericolosa; che se non evitata può causare lesioni gravi o anche fatali.

#### **ATTENZIONE**

Questo simbolo segnala una situazione potenzialmente pericolosa; se non evitata può causare lesioni di lieve o media entità.

#### **AVVISO**

Questo simbolo segnala una situazione potenzialmente dannosa; se non evitata può causare danni al prodotto o a qualcos'altro nelle vicinanze.

## 2.2.2 Simboli specifici della comunicazione

## Bluetooth®: 8

Trasmissione wireless di dati tra dispositivi posti a breve distanza mediante tecnologia radio.

## IO-Link: **O IO**-Link

Sistema di comunicazione per il collegamento di sensori e attuatori intelligenti ad un sistema di automazione. Nello standard IEC 61131-9, la tecnologia IO-Link è normalizzata con la descrizione "Interfaccia di comunicazione digitale single-drop per sensori e attuatori di piccole dimensioni (SDCI)".

#### 2.2.3 Simboli per alcuni tipi di informazioni

## Consentito: <a></a>

Procedure, processi o interventi consentiti.

## Vietato: 🔀

Procedure, processi o interventi vietati.

Informazioni addizionali: 🚹

Riferimento alla documentazione: 📵

Riferimento alla pagina: 🖺

Serie di passaggi: 1., 2., 3.

Risultato di una singola fase:

2.2.4 Simboli nei grafici

Numeri dei componenti: 1, 2, 3 ...

Serie di passaggi: 1., 2., 3.

Viste: A, B, C, ...

#### 2.3 Documentazione



Per una descrizione del contenuto della documentazione tecnica associata, consultare:

- *Device Viewer* (www.endress.com/deviceviewer): inserire il numero di serie riportato sulla targhetta
- Endress+Hauser Operations app: inserire il numero di serie indicato sulla targhetta oppure effettuare la scansione del codice matrice presente sulla targhetta.

# 2.4 Marchi registrati

# $Apple^{\mathbb{R}}$

Apple, logo Apple, iPhone, e iPod touch sono marchi di Apple Inc., registrati negli U.S. e altri paesi. App Store è un marchio di servizio di Apple Inc.

#### Android®

Android, Google Play e il logo Google Play sono marchi di Google Inc.

#### Bluetooth®

Il marchio denominativo e i loghi *Bluetooth*® sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e il loro utilizzo da parte di Endress+Hauser è autorizzato con licenza. Altri marchi e nomi commerciali sono quelli dei relativi proprietari.

# **O**-Link®

È un marchio registrato. Può essere utilizzato solo unitamente a prodotti e servizi dai membri della IO-Link Community o da non membri che dispongano di una licenza appropriata. Per informazioni dettagliate sul suo uso, consultare le norme della IO-Link Community su: www.io.link.com.

# 3 Istruzioni di sicurezza di base

# 3.1 Requisiti per il personale

Il personale, nell'esequire i propri compiti, deve soddisfare i sequenti requisiti:

- ► Gli specialisti addestrati e qualificati devono possedere una qualifica pertinente per la funzione e il compito specifici.
- ▶ Deve essere autorizzato dall'operatore/responsabile dell'impianto.
- ▶ Deve conoscere approfonditamente le normative locali/nazionali.
- ▶ Prima di cominciare il lavoro, leggere attentamente e assicurarsi di aver compreso le istruzioni contenute nel manuale e nella documentazione supplementare e i certificati (in funzione dell'applicazione).
- ► Seguire le istruzioni e rispettare le condizioni.

# 3.2 Uso previsto

Il misuratore descritto in queste istruzioni di funzionamento è destinato alla misura di livello non a contatto e in continuo di liquidi, paste, fanghi e solidi sfusi.

#### Uso non corretto

Il costruttore non è responsabile per i danni causati da un uso improprio o diverso da quello previsto.

Evitare danni meccanici:

► Non toccare o pulire le superfici del dispositivo con oggetti duri o appuntiti.

Verifica per casi limite:

▶ Per fluidi speciali e detergenti, Endress+Hauser è disponibile per verificare le proprietà di resistenza alla corrosione dei materiali delle parti bagnate, ma non può fornire garanzie, né assumersi alcuna responsabilità.

#### Rischi residui

A causa della trasmissione del calore dal processo e della dissipazione della potenza all'interno dei dispositivi elettronici, la temperatura della custodia può aumentare fino a raggiungere  $80\,^{\circ}\text{C}$  (176  $^{\circ}\text{F}$ ) durante il funzionamento. Quando in funzione, il sensore può raggiungere una temperatura simile a quella del fluido.

Pericolo di ustioni da contatto con le superfici!

 Nel caso di fluidi ad elevata temperatura, prevedere delle protezioni per evitare il contatto e le bruciature.

## 3.3 Sicurezza sul luogo di lavoro

Per l'uso e gli interventi sul dispositivo:

- ▶ indossare dispositivi di protezione personale adequati come da normativa nazionale.
- ▶ Staccare la tensione di alimentazione prima di connettere il dispositivo.

# 3.4 Sicurezza operativa

Rischio di infortuni!

▶ Utilizzare il dispositivo solo in condizioni tecniche adeguate, in assenza di errori e guasti.

▶ L'operatore è responsabile di assicurare il buon funzionamento del dispositivo.

## Modifiche al dispositivo

Modifiche non autorizzate del dispositivo non sono consentite e possono provocare pericoli imprevisti:

► Se, in ogni caso, fossero richieste delle modifiche, consultare il produttore.

## Riparazione

Per garantire sicurezza e affidabilità operative continue:

▶ Utilizzare solo accessori originali.

#### Area pericolosa

Allo scopo di evitare pericoli per personale e impianto, se il dispositivo è impiegato nell'area relativa all'approvazione (ad es. protezione dal rischio di esplosione, sicurezza delle apparecchiature in pressione):

- ► Controllare la targhetta e verificare se il dispositivo ordinato può essere impiegato per l'uso previsto in area pericolosa.
- ► Osservare le specifiche della documentazione supplementare separata che è parte integrante di queste istruzioni.

# 3.5 Sicurezza del prodotto

Questo dispositivo all'avanguardia è stato progettato e testato in conformità a procedure di buona ingegneria per soddisfare gli standard di sicurezza operativa . Ha lasciato la fabbrica in condizioni tali da poter essere usato in completa sicurezza.

Il dispositivo soddisfa i requisiti di sicurezza generali ed è conforme ai requisiti di legge. Rispetta anche le direttive UE elencate nella Dichiarazione di conformità UE specifica del dispositivo. Endress+Hauser conferma quanto sopra apponendo il marchio CE sul dispositivo.

#### 3.6 Sicurezza informatica

La garanzia del produttore è valida solo se il prodotto è installato e utilizzato come descritto nelle Istruzioni di funzionamento.Il prodotto è dotato di un meccanismo di sicurezza che protegge le sue impostazioni da modifiche involontarie.

Delle misure di sicurezza IT, che forniscono una protezione addizionale al prodotto e al trasferimento dei dati associati, devono essere implementate dagli stessi operatori secondo i loro standard di sicurezza.

# 3.7 Funzioni informatiche di sicurezza specifiche del dispositivo

Il dispositivo offre delle funzioni specifiche per supportare le misure protettive dell'operatore. Queste funzioni possono essere configurate dall'utente e, se utilizzate correttamente, garantiscono una maggiore sicurezza operativa. Il ruolo utente è modificabile con un codice di accesso (valido per funzionamento tramite display locale, Bluetooth or FieldCare, DeviceCare, strumenti di gestione delle risorse ad es. AMS, PDM).


## 3.7.1 Accesso mediante tecnologia wireless Bluetooth®

La trasmissione sicura del segnale mediante tecnologia wireless Bluetooth $^{\circledR}$  utilizza un metodo di crittografia testato da Fraunhofer Institute.

- Senza l'app SmartBlue, il dispositivo non è visibile mediante tecnologia wireless Bluetooth®.
- Tra dispositivo e tablet o smartphone è stabilita solo una connessione punto a punto.
- L'interfaccia con tecnologia wireless Bluetooth® può essere disattivata direttamente in loco o mediante SmartBlue.

# 4 Controllo alla consegna e identificazione del prodotto

## 4.1 Controllo alla consegna



A0016870

Durante il controllo alla consegna, eseguire le seguenti verifiche:

- Il codice d'ordine contenuto nel documento di trasporto (1) è identico al codice d'ordine riportato sull'adesivo del prodotto (2)?
- Le merci sono integre?
- I dati riportati sulla targhetta corrispondono alle specifiche dell'ordine e ai documenti di consegna?
- La documentazione viene fornita?



# 4.2 Identificazione del prodotto

Per identificare il dispositivo sono disponibili le sequenti opzioni:

- Specifiche della targhetta
- Codice d'ordine con l'elenco delle caratteristiche del dispositivo nel documento di trasporto
- Inserire i numeri di serie riportati sulle targhette in *Device Viewer* (www.endress.com/deviceviewer): vengono visualizzate tutte le informazioni relative al dispositivo.

### 4.2.1 Targhetta

Le informazioni richieste dalla legge e importanti per il dispositivo sono indicate sulla tarqhetta, ad es.:

- Identificazione del costruttore
- Codice d'ordine, codice d'ordine esteso, numero di serie
- Dati tecnici, classe di protezione
- Versione firmware, versione hardware
- Informazioni specifiche sull'approvazione
- Codice DataMatrix (informazioni sul dispositivo)

Confrontare i dati riportati sulla targhetta con quelli indicati nell'ordine.

## 4.2.2 Indirizzo del produttore

Endress+Hauser SE+Co. KG Hauptstraße 1 79689 Maulburg, Germany

Luogo di produzione: v. la targhetta.

## 4.3 Immagazzinamento e trasporto

## 4.3.1 Condizioni di immagazzinamento

- Utilizzare l'imballaggio originale
- Conservare il dispositivo in ambiente pulito e secco e proteggerlo dai danni dovuti a shock meccanici

#### Temperatura di immagazzinamento

-40 ... +85 °C (-40 ... +185 °F)

## 4.3.2 Trasporto del prodotto fino al punto di misura

## **AVVERTENZA**

#### Trasporto non corretto.

La custodia o il sensore potrebbero venire danneggiati o staccarsi. Rischio di infortuni.

► Trasportare il dispositivo fino al punto di misura nell'imballaggio originale o sostenendolo dalla connessione al processo.

# 5 Installazione


# 5.1 Requisiti di installazione



Durante l'installazione è importante verificare che l'elemento di tenuta utilizzato abbia una temperatura operativa permanente, che corrisponda alla massima temperatura del processo.

- I dispositivi in Nord America sono destinati all'uso interno
- I dispositivi sono idonei all'uso in ambienti umidi in conformità alla norma IEC 61010-1
- Utilizzare il menu operativo per posizionare il display locale per garantire la leggibilità ottimale
- Il display on-site può essere adattato alle condizioni di luce (per lo schema di colori, v. nenu operativo)
- Proteggere la custodia dagli urti

#### 5.1.1 Accessori interni del recipiente



Evitare di accessori interni (interruttori di livello, sensori di temperatura, bracci, anelli di tenuta, serpentine di riscaldamento, deflettori, ecc.) all'interno del lobo di emissione. Prestare attenzione all'angolo di emissione  $\alpha$ .


## 5.1.2 Allineamento degli assi dell'antenna

Vedere Istruzioni di funzionamento.

## 5.2 Installazione del dispositivo

## 5.2.1 Fissaggio del dispositivo

- Ruotare solo il bullone esagonale, coppia max. 50 Nm (37 lbf ft)
- Sensori M24: montare con l'utensile solo sul piano della chiave parallela, coppia max.
   30 Nm (22 lbf ft)
- Non ruotare agendo sulla custodia!
- Chiave fissa 32 mm
- Chiave fissa 55 mm (per connessioni al processo MNPT/G 1½)



A005622

#### ■ 1 Fissaggio del dispositivo

## 5.2.2 Informazioni sugli attacchi filettati

In caso di tronchetti più lunghi, deve essere prevista una prestazione di misura ridotta. Considerare quanto seque:

- L'estremità del tronchetto deve essere liscia e priva di bave.
- Il bordo del tronchetto deve essere arrotondato.
- È necessario eseguire la mappatura.
- Contattare il reparto di assistenza del costruttore nel caso di applicazioni con tronchetti più alti di quelli indicati in tabella.

## 5.2.3 Connessioni al processo

Vedere Istruzioni di funzionamento.

## 5.2.4 Verifiche dopo il montaggio

- ☐ Il dispositivo è integro (controllo visivo)?
- ☐ Etichettatura e identificazione del punto di misura sono corrette (ispezione visiva)?
- ☐ Il dispositivo è fissato correttamente?
- $\square$  Il dispositivo è conforme alle specifiche del punto di misura? Ad esempio:
- ☐ Temperatura di processo
- ☐ Pressione di processo


- ☐ Temperatura ambiente
- ☐ Campo di misura

# 6 Collegamento elettrico

# 6.1 Collegamento del dispositivo


## 6.1.1 Note per connettore M12

Ruotare il connettore soltanto dal dado, coppia di serraggio massima 0,6 Nm (0,44 lbf ft).



■ 2 Connessione a innesto M12

Corretto allineamento del connettore M12: ca. 45° rispetto all'asse verticale.



■ 3 Allineamento del connettore M12

### 6.1.2 Equalizzazione del potenziale

Se necessario, stabilire l'equalizzazione del potenziale utilizzando la connessione al processo o il clamp di messa a terra fornito dal cliente.

#### 6.1.3 Tensione di alimentazione

c.c. 12 ... 30 V su un alimentatore c.c.

La comunicazione IO-Link è qarantita solo, se la tensione di alimentazione è almeno 18 V.



L'alimentatore deve essere provato per garantire che rispetti i requisiti di sicurezza (ad es., PELV, SELV, Classe 2) e deve essere conforme alle specifiche del relativo protocollo.

Sono installati circuiti di protezione da inversione polarità, induzione HF e picchi di sovratensione.

#### 6.1.4 Potenza assorbita

Per soddisfare le specifiche di sicurezza del dispositivo in conformità alla norma IEC 61010, l'installazione deve garantire che la corrente massima sia limitata a 500 mA.

#### 6.1.5 Protezione alle sovratensioni

Il dispositivo soddisfa lo standard di prodotto IEC 61326-1 (Tabella 2, Ambiente industriale). In base al tipo di connessione (alimentazione c.c., linea di ingresso/uscita), vengono usati diversi livelli di prova per prevenire sovratensioni transitorie (IEC 61000-4-5 sulla sovracorrente momentanea) secondo IEC EN 61326-1: il livello di prova su linee di alimentazione c.c. e linee IO: filo 1000 V a massa.

#### Categoria sovratensioni

Secondo IEC 61010-1, il dispositivo è destinato all'uso in reti con categoria II di protezione alle sovratensioni.

#### 6.1.6 Campo di regolazione

I punti di commutazione sono configurabili tramite IO-Link.

## 6.1.7 Capacità di commutazione

- Stato di commutazione ON:  $I_a \le 200 \text{ mA}^{-1}$ ; stato di commutazione OFF:  $I_a < 0.1 \text{ mA}^{-2}$
- Cicli di commutazione:  $> 1 \cdot 10^7$
- Caduta di tensione PNP: ≤ 2 V
- Protezione da sovraccarico: prova di carico automatica della corrente di commutazione
  - Capacità di carico max: 1 μF alla tensione di alimentazione max (senza carico resistivo)
  - Durata max ciclo: 0,5 s; min. t<sub>on</sub>: 40 µs
  - Scollegamento periodico da circuito protettivo nel caso di sovracorrente (f = 1 Hz)

#### 6.1.8 Assegnazione dei morsetti

## **AVVERTENZA**

## La tensione di alimentazione potrebbe essere collegata!

Rischio di scossa elettrica e/o esplosione

- ▶ Durante la connessione, accertarsi che non vi sia tensione di alimentazione.
- ▶ La tensione di alimentazione deve corrispondere alle specifiche riportate sulla targhetta.
- ▶ Deve essere previsto un interruttore di protezione adatto, secondo IEC 61010.
- ► I cavi devono essere adeguatamente isolati, valutando attentamente la tensione di alimentazione e la categoria sovratensioni.
- ▶ I cavi di collegamento devono offrire adeguata stabilità termica, valutando attentamente la temperatura ambiente.
- Sono installati circuiti di protezione da inversione polarità, induzione HF e picchi di sovratensione.

## **AVVERTENZA**

## Un collegamento non corretto compromette la sicurezza elettrica!

Area sicura: per soddisfare le specifiche di sicurezza del dispositivo in conformità alla norma IEC 61010, l'installazione deve garantire che la corrente massima sia limitata a 500 mA.

## **AVVISO**

# Danni all'ingresso analogico del PLC causati da una connessione non corretta

▶ L'uscita di commutazione PNP attiva del dispositivo non deve essere collegata all'ingresso 4 ... 20 mA di un PLC.


Collegare il dispositivo in base alla sequente procedura:

- 1. Accertarsi che la tensione di alimentazione corrisponda a quella indicata sulla targhetta.
- 2. Connettere il misuratore come indicato nel seguente schema.
- 3. Applicare la tensione di alimentazione.

<sup>1)</sup> Se si utilizzano contemporaneamente le uscite "1 x PNP + 4 ... 20 mA", sull'uscita contatto OUT1 è possibile caricare una corrente di carico fino a 100 mA sull'intera gamma di temperature. La corrente di commutazione massima può essere di 200 mA fino ad una temperatura ambiente di 50 °C (122 °F) e fino a una temperatura di processo di 85 °C (185 °F). Se si utilizza la configurazione "1 x PNP" o "2 x PNP", sulle uscite contatto è possibile caricare complessivamente fino ad un massimo di 200 mA sull'intera qamma di temperature.

<sup>2)</sup> Diverso per uscita contatto OUT2, per stato di commutazione OFF: I<sub>a</sub> ≤ 3,6 mA e U<sub>a</sub> ≤ 2 V e per stato di commutazione ON: caduta di tensione PNP: ≤ 2,5 V


#### A 2 fili



A0052660

- 1 Tensione di alimentazione L+, filo marrone (BN)
- 2 OUT (L-), filo bianco (WH)


#### a 3 o a 4 fili



A0052457

- 1 Tensione di alimentazione L+, filo marrone (BN)
- 2 Uscita analogica o di commutazione (OUT2), filo bianco (WH)
- 3 Tensione di alimentazione L-, filo blu (BU)
- 4 Uscita di commutazione o uscita IO-Link (OUT1), filo nero (BK)
- Se il dispositivo rileva un master IO-Link su OUT1, l'uscita viene utilizzata per la comunicazione digitale IO-Link. In caso contrario, OUT1 è configurato automaticamente come uscita di commutazione (modalità SIO).

## Esempi di connessione



A0052458

- A 1 uscita di commutazione PNP e analogica
- B 1 uscita di commutazione PNP (l'uscita in corrente deve essere disattivata. Se l'uscita in corrente non è stata disattivata, viene visualizzato un messaggio. Nel caso del display locale: viene visualizzato il guasto. Nel caso dell'indicatore LED: LED di stato operativo costantemente rosso), impostazione predefinita
- C 2 uscite di commutazione PNP (impostare la seconda uscita su uscita contatto)

# 6.2 Assicurazione del grado di protezione

Per cavo di collegamento collegato a M12: IP66/68/69, NEMA Type 4X/6P

## **AVVISO**

## Perdita della classe di protezione IP a causa di errore di installazione!

- ► Il grado di protezione è valido soltanto se il cavo di collegamento impiegato è collegato e avvitato saldamente.
- ► Il grado di protezione è valido solo se il cavo di collegamento è conforme alle specifiche della classe di protezione prevista.

# 6.3 Verifica finale delle connessioni

	Il dispositivo e il cavo sono integri (controllo visivo)?
	ll cavo usato è conforme alle prescrizioni?
	ll cavo collegato non è troppo teso?
	La connessione a vite è montata correttamente?
	La tensione di alimentazione corrisponde alle specifiche sulla targhetta?
	Senza inversione di polarità, assegnazione dei morsetti corretta?
☐ dis	In presenza di tensione di alimentazione: il dispositivo è pronto a entrare in funzione e il play on-site mostra un'indicazione oppure il LED verde dello stato operativo si illumina?

# 7 Opzioni operative

Vedere Istruzioni di funzionamento.

## 8 Messa in servizio

#### 8.1 Preliminari

## **A** AVVERTENZA

Le impostazioni sull'uscita in corrente possono determinare una condizione rilevante per la sicurezza (ad es., tracimazione del prodotto)!

- ► Controllare le impostazioni delle uscite in corrente.
- ► L'impostazione dell'uscita in corrente dipende dall'impostazione in parametro **Modo misura** uscita in corr..

#### 8.2 Installazione e verifica funzionale

Prima della messa in servizio del punto di misura, controllare che siano state eseguite le verifiche finali dell'installazione e delle connessioni (checklist), vedere Istruzioni di funzionamento

## 8.3 Accensione del dispositivo

Dopo l'inserimento della tensione di alimentazione, il dispositivo adotta la modalità normale dopo un massimo di 4 s. Nella fase di avviamento, le uscite sono nello stesso stato in cui si trovano quando il dispositivo è spento.

## 8.4 Panoramica delle opzioni di messa in servizio


- Messa in servizio mediante tasto operativo del display a LED
- Messa in servizio tramite display on-site
- Messa in servizio tramite FieldCare/DeviceCare/Field Xpert
- Messa in servizio tramite tool operativi aggiuntivi (AMS, PDM, ecc.)

## 8.5 Messa in servizio mediante tasto operativo del display a LED

La messa in servizio con un tasto è un modo semplice per mettere in servizio il dispositivo quando il serbatoio è vuoto. In questo caso, il fondo del serbatoio viene misurato e impostato a 0 %. 100 % corrisponde al 95 % della distanza misurata.

## Prerequisiti:

- Fondo del serbatoio vuoto, piatto, metallico o livello minimo a 0 % con fluido altamente riflettente (a base acquosa)
- Nessuna installazione che interferisca il campo visivo
- Altezza serbatoio: 0.2 ... 15 m



A0053357

- 1 LED di stato operativo
- 2 Tasto operativo "E"
- 3 LED di messa in servizio con un tasto
- 4 LED di blocco tastiera
- 1. Se necessario, disabilitare il blocco tastiera (vedere Istruzioni di funzionamento)
- 2. Premere brevemente il tasto operativo "E" più volte fino a quando il LED di messa in servizio lampeggia.
- 3. Tenere premuto il tasto "E" per più di 4 secondi.
  - Il LED di messa in servizio con un tasto si attiva.
    Il LED di messa in servizio con un tasto lampeggia durante questa operazione. I LED di blocco tastiera e Bluetooth sono spenti.

Al termine dell'operazione, il LED di messa in servizio con un tasto si illumina a luce fissa per 12 secondi. I LED di blocco tastiera e Bluetooth sono spenti.

Se l'operazione non si conclude correttamente,il LED di messa in servizio con un tasto lampeggia rapidamente per 12 secondi. I LED di blocco tastiera e Bluetooth sono spenti.

#### 8.5.1 Funzionamento

Il dispositivo viene azionato premendo brevemente il tasto operativo "E" (< 2 s) oppure tenendolo premuto (> 2 s).

#### Navigazione e stato lampeggiante del LED

Premere brevemente il tasto operativo "E" per spostarsi tra le varie funzioni Premere e tenere premuto il tasto operativo "E": Selezionare una funzione

Il LED lampeggia se è stata selezionata una funzione.

Diversi stati di lampeggio indicano se la funzione è attiva o inattiva:



- ₩ 4 Visualizzazione grafica dei diversi stati di lampeggio del LED quando si seleziona una funzione
- Α Funzione attiva
- R Funzione attiva e selezionata
- *C*. Funzione non attiva e selezionata
- Funzione non attiva

#### Disabilitazione del blocco tasti


- Premere e tenere premuto il tasto operativo "E".
  - ► Il LED Bluetooth lampeggia.
- 2. Premere brevemente il tasto operativo "E" più volte fino a quando il LED di blocco tastiera lampeggia.
- 3. Premere e tenere premuto il tasto operativo "E".
  - ► Il blocco tastiera è disabilitato.

## Abilitazione o disabilitazione della connessione Bluetooth®

- Se necessario, disabilitare il blocco tastiera.
- 2. Premere brevemente il tasto operativo "E" più volte fino a quando il LED Bluetooth lampeggia.
- 3. Premere e tenere premuto il tasto operativo "E".
  - La connessione Bluetooth® è abilitata (LED Bluetooth illuminato) o il Bluetooth® è disabilitato (LED Bluetooth si spegne).

#### 8.6 Messa in servizio con il display on-site

- 1. Se necessario, abilitare il funzionamento (vedere Istruzioni di funzionamento).
- Avviare la procedura guidata Messa in servizio (vedere il grafico seguente)



- Premere l'icona del menu 1
- Selezionare menu "Guida" 2
- 3 Avviare la procedura guidata "Messa in servizio"

#### 8.6.1 Note sulla procedura quidata "Messa in servizio"

La procedura quidata **Messa in servizio** offre una messa in servizio semplice e quidata.

- 1. Dopo aver avviato la procedura guidata **Messa in servizio**, inserire in ogni parametro il valore richiesto o selezionare l'opzione appropriata. Questi valori sono salvati direttamente nel dispositivo.
- 2. Fare clic su > per passare alla pagina successiva.
- 3. Una volta completate tutte le pagine, fare clic su OK per chiudere la procedura guidata **Messa in servizio**.
- Se si annulla la procedura guidata **Messa in servizio** prima che siano stati configurati tutti i parametri richiesti, il dispositivo potrebbe trovarsi in uno stato non definito. In questo caso, si consiglia di ripristinare il dispositivo alle impostazioni predefinite in fabbrica.

#### 8.6.2 Funzionamento


#### Navigazione


Navigazione facendo scorrere il dito.


Il funzionamento mediante l'indicatore a LED non è possibile, se la connessione Bluetooth è disabilitata.

## Selezione dell'opzione e conferma

Selezionare l'opzione desiderata e confermarla con il segno di spunta in alto a destra (vedere le seguenti schermate).








## 8.6.3 Display on-site, procedura di blocco o sblocco

#### Procedura di sblocco

1. Toccare la parte centrale del display per ottenere la sequente schermata:



A0052853

- 2. Con un dito seguire le frecce senza interruzione.
  - └ Il display viene sbloccato.


#### Procedura di blocco

- Il funzionamento si blocca automaticamente (tranne che in procedura guidata **Modalità** Sicurezza):
  - dopo 1 min sulla pagina principale
  - dopo 10 min all'interno del menu operativo

# 8.7 Messa in servizio tramite FieldCare/DeviceCare, Field Xpert

- 1. Scaricare DTM IO-Link IODD Interpreter: https://www.software-products.endress.com.
- 2. Scaricare IODD: https://ioddfinder.io-link.com/.
- 3. Integrare l'IODD (IO Device Description) in IODD Interpreter. Avviare quindi FieldCare e aggiornare il catalogo DTM.

## 8.7.1 Connessione mediante lFieldCare, DeviceCare, Field Xpert e l'app SmartBlue



A0053130

■ 5 Opzioni per il funzionamento a distanza mediante IO-Link

- 1 PLC (controllore a logica programmabile)
- 2 Master IO-Link
- 3 Computer con tool operativo, ad es. DeviceCare/FieldCare o Field Xpert SMT70/SMT77
- 4 FieldPort SFP20
- 5 Smartphone o tablet con app SmartBlue (iOS e Android)
- 6 Trasmettitore

#### 8.7.2 Informazioni su IODD

I sequenti parametri riquardano la messa in servizio base:

Sottomenu "Impostazioni base"

Parametro Tipo di prodotto

Parametro Calibrazione di vuoto

Parametro Calibrazione di pieno

Parametro Applicazione

#### 8.7.3 Funzionamento

Vedere Istruzioni di funzionamento.

# 8.8 Messa in servizio tramite tool operativi aggiuntivi (AMS, PDM, ecc.)

Scaricare i driver specifici del dispositivo: https://www.endress.com/en/downloads


Per maggiori dettagli, vedere la guida del relativo tool operativo.


# 8.9 Configurazione della lingua operativa


## 8.9.1 Display on-site

## Configurazione della lingua operativa

- Prima di poter impostare la lingua operativa, occorre sbloccare il display on-site:
- 1. Aprire il menu operativo.
- 2. Selezionare il pulsante Language.







# 8.9.2 Tool operativo

Impostare la lingua del display

Sistema  $\rightarrow$  Display  $\rightarrow$  Language

# 8.10 Configurazione del dispositivo




Si consiglia la messa in servizio mediante la relativa procedura guidata.

Vedere la sezione 🖺 "Messa in servizio tramite display locale"

Per i parametri di messa in servizio, vedere 🖺 "Messa in servizio tramite FieldCare/DeviceCare, Field Xpert" > "Informazioni su IODD"

## 8.10.1 Misura di livello nei liquidi




A0016933

■ 6 Parametri di configurazione per la misura di livello nei liquidi

- R Punto di riferimento della misura
- A Lunghezza dell'antenna + 10 mm (0,4 in)
- C 50 ... 80 mm (1,97 ... 3,15 in); fluido  $\varepsilon r < 2$
- D Distanza
- L. Livello
- E Parametro "Calibrazione di vuoto" (= 0 %)
- *F* Parametro "Calibrazione di pieno" (= 100 %)

In caso di fluido con bassa costante dielettrica,  $\epsilon r < 2$ , il fondo del serbatoio può essere visibile attraverso il fluido quando i livelli sono molto bassi (inferiori al livello C). In questo campo si deve prevedere una riduzione dell'accuratezza. Se il livello di accuratezza non è accettabile, per queste applicazioni il punto di zero deve essere impostato a una distanza C dal fondo del serbatoio (vedere figura).

#### 8.10.2 Misura di livello nei solidi sfusi



A0016934

Parametri di configurazione per la misura di livello nei solidi sfusi

- R Punto di riferimento della misura
- A Lunghezza dell'antenna + 10 mm (0,4 in)
- D Distanza
- L Livello
- E Parametro "Calibrazione di vuoto" (= 0 %)
- F Parametro "Calibrazione di pieno" (= 100 %)

## 8.10.3 Configurazione di parametro "Modo Frequenza"

Parametro **Modo Frequenza** viene usato per definire le impostazioni specifiche per il paese o la regione per i segnali radar.

Parametro **Modo Frequenza** deve essere configurato all'inizio della messa in servizio nel menu operativo utilizzando il relativo tool operativo.

Applicazione  $\rightarrow$  Sensore  $\rightarrow$  Configurazione avanzata  $\rightarrow$  Modo Frequenza

Frequenza operativa 80 GHz:

- Opzione **Modo 1**: Europa continentale, Stati Uniti, Australia, Nuova Zelanda, Canada
- Opzione **Modo 2**: Brasile, Giappone, Corea del Sud, Taiwan, Thailandia, Messico
- Opzione Modo 3: Russia, Kazakistan
- Opzione Modo 5: India, Malesia, Sudafrica, Indonesia

Frequenza operativa 180 GHz:

- Opzione **Modo 9**: Europa continentale
- Opzione **Modo 10**: Stati Uniti



Le caratteristiche metrologiche del dispositivo possono variare a seconda della modalità impostata. Le caratteristiche di misura specificate si riferiscono allo stato al momento della consegna (alla frequenza operativa 80 GHz: modo 1 e alla frequenza operativa 180 GHz: modo 9).

#### 8.10.4 Configurazione del monitoraggio di processo


## Monitoraggio digitale del processo (uscita contatto)

Si possono selezionare dei punti di commutazione e di inversione della commutazione definiti, che agiscono da contatti NA o NC a seconda che sia stata configurata una funzione di finestra o di isteresi.

Impostazione co	nsentita	Uscita			
Funzione (Config. Mode)	Invertire (Config. Logic)	Punti di commutazione (Param.SPx)	Isteresi (Config. Hyst)	(OUT1/OUT2)	
A due punti	Attivo alto (MIN)	SP1 (float32)	N/A	Contatto normalmente aperto	
		SP2 (float32)		(NA 1)	
	Attivo basso (MAX)	SP1 (float32)	N/A	Contatto normalmente chiuso	
		SP2 (float32)		(NC <sup>2)</sup> )	
Finestra	Attivo alto	SP1 (float32)	Hyst (float32)	Contatto normalmente aperto	
		SP2 (float32)		(NA <sup>1)</sup> )	
	Attivo basso	SP1 (float32)	Hyst (float32)	Contatto normalmente chiuso	
		SP2 (float32)		(NC <sup>2)</sup> )	
A un punto	Attivo alto (MIN)	SP1 (float32)	Hyst (float32)	Contatto normalmente aperto (NA <sup>1)</sup> )	
	Attivo basso (MAX)	SP1 (float32)	Hyst (float32)	Contatto normalmente chiuso (NC <sup>2)</sup> )	

- 1) NA = normalmente aperto
- NC = normalmente chiuso


Se si riavvia il dispositivo all'interno dell'isteresi specificata, l'uscita contatto è aperta (0 V all'uscita).



A0054230

SSC, a due punti ₩ 8


- SP 2 Punto di commutazione con valore più basso misurato
- SP 1 Punto di commutazione con valore più alto misurato
- Α Non attivo
- R Attivo



A0054231

#### SSC, a un punto ₩ 9

- Н Isteresi
- SP 1 Punto di commutazione
- Non attivo Α
- В Attivo



A0054232

- 10 SSC, Finestra
- Isteresi
- W Finestra
- SP 2 Punto di commutazione con valore più basso misurato
- SP 1 Punto di commutazione con valore più alto misurato
- Non attivo
- R Attivo

## Processo di apprendimento (IODD)

Un punto di commutazione non viene inserito manualmente per il processo di apprendimento, ma bensì assegnando il valore di processo corrente di un canale segnale di commutazione (Switching Signal Channel, SSC) al punto di commutazione. Per assegnare il valore di processo, il corrispondente punto di commutazione, ad es. "SP 1", viene selezionato nella fase successiva in parametro Selezione Apprendimento.

Attivando "Teach SP 1" o "Teach SP 2", è possibile adottare come punto di commutazione SP 1 o SP 2. I valori misurati del processo corrente. L'isteresi è rilevante soltanto in modalità Window mode e Single point. Il valore può essere inserito nel relativo menu.

## Sequenza nel processo di apprendimento

Navigazione: Parameter  $\rightarrow$  Application  $\rightarrow$  ...

- 1. Definire il canale del segnale di commutazione (SSC) mediante **Teach select**.
- 2. Impostare Config. Mode (selezionare tra le opzioni a due punti, finestra, a un punto).
  - Se si seleziona la modalità a due punti:
    - → Accedere al punto di commutazione 1 e attivare l'Istruzione SP1.
    - → Accedere al punto di commutazione 2 e attivare l'Istruzione SP2.

## Se si seleziona l'opzione 'finestra':

- → Accedere al punto di commutazione 1 e attivare l'Istruzione SP1.
- → Accedere al punto di commutazione 2 e attivare l'Istruzione SP2.
- → Inserire manualmente l'isteresi.

## Se si seleziona la modalità 'a un punto':

- → Accedere al punto di commutazione 1 e attivare l'Istruzione SP1.
- → Inserire manualmente l'isteresi.
- 3. Se necessario, controllare il punto di commutazione del canale del segnale di commutazione regolato.

## 8.11 Protezione delle impostazioni da accessi non autorizzati

#### 8.11.1 Blocco/sblocco software

#### Blocco mediante password nell'app SmartBlue

L'accesso alla configurazione dei parametri del dispositivo può essere bloccato assegnando una password. Alla consegna del dispositivo, il ruolo utente è impostato su opzione **Manutenzione**. Il dispositivo può essere configurato completamente con il ruolo utente opzione **Manutenzione**. Al termine, l'accesso alla configurazione può essere bloccato definendo una password. Conseguentemente al blocco, l'opzione **Manutenzione** commuta all'opzione **Operatore**. Si può accedere alla configurazione inserendo la password.

Assegnazione della password:

#### Menu **Sistema** sottomenu **Gestione utente**

Il ruolo utente è passato da opzione **Manutenzione** a opzione **Operatore** in:

Sistema → Gestione utente

## Disattivazione del blocco mediante l'app SmartBlue

Dopo l'inserimento della password, è possibile abilitare la configurazione dei parametri del dispositivo come opzione **Operatore** con la password. Il ruolo utente si modifica quindi in opzione **Manutenzione**.

Se necessario, la password può essere cancellata in Gestione utente: Sistema → Gestione utente







www.addresses.endress.com