



Краткое руководство по эксплуатации TAF10

Полевой корпус

Монтаж

⚠ ВНИМАНИЕ

Опасность травмирования вследствие неправильного экранирования!


- Для эффективного экранирования экран кабеля должен быть подключен к полемому корпусу на большой площади. Это достигается путем размещения кабельного экрана на специальных кабельных сальниках ЭМС с резьбой PG 13,5.

Полевой корпус для всех устанавливаемых в головке преобразователей температуры компании Е+Н

Алюминиевый корпус, изготовленный методом литья под давлением IP66: 100x100x60 мм (ШxВxД)

Масса: примерно 0,58 кг (1,28 фунт)

- Прикрепите устанавливаемый в головке преобразователь температуры к монтажному кронштейну внутри полевого корпуса (см. рисунок).




1 Монтаж

Дополнительные фитинги:

- Монтажный кронштейн для настенного монтажа
- Монтажный кронштейн для монтажа на трубе

Настенный монтаж



Монтаж на трубе

