Technische Information Cleanfit COA451

Manuelle Wechselarmatur für Wasser, Abwasser und Betriebsmedien

Solutions



Anwendungsbereich

Cleanfit COA451 ist eine Wechselarmatur für Sauerstoffsensoren mit einem Durchmesser von 40~mm in:

- Kläranlagen:
- Sauerstoffregelung im Belebungsbecken
- Prozesswasseraufbereitung und -überwachung
- Wasserwerke:
- Statusüberwachung für Trinkwasser
- Wasserqualitätsüberwachung in Flüssen, Seen oder Meeren
- Utilities aller Industrien:
 - Sauerstoffregelung in der biologischen Aufbereitung
- Prozesswasseraufbereitung und -überwachung
- Fischzucht:

Sauerstoffkontrolle für optimale Wachstumsbedingungen

Ihre Vorteile

- Eine Armatur für alle Anwendungen: Das 'Eine-für-Alles'-Prinzip optimiert die Lagerhaltung, beschleunigt die Projekthandhabung und erleichtert das Lebenszyklusmanagement.
- Einfache und sichere Wartung: Sensorservice und -reinigung ohne Prozessunterbrechung.
- Robustes Design: Prozessdruck bis zu 10 bar (145 psi), manueller Betrieb bis zu 2 bar (29 psi).
- Komfortable und zeitsparende Bedienung: Spülwasseranschluss erlaubt die Reinigung ohne Entfernung des Sensors vom Prozess.

Inhaltsverzeichnis

Aufbeitsweise und Systematical 3 Aufbau Armatur 3 Aufbau Sensoraufnehmer 3 Messeinrichtung 5
Montage
Einbaulage
Umgebung 6 Umgebungstemperatur 6
Prozess6Mediumstemperatur6Mediumsdruck6Druck-Temperatur-Diagramm6
Konstruktiver Aufbau 7 Abmessungen 7
Zertifikate und Zulassungen 11 CE / DGRL 11
Bestellinformationen11Produktseite11Produktkonfigurator11Lieferumfang11
Zubehör12Gerätespezifisches Zubehör12Servicespezifisches Zubehör13Zubehörkits13

Arbeitsweise und Systemaufbau

Die Armatur wird per Hand bedient.



Der Entlüftungshahn oder evtl. Spülanschlüsse stehen in Messposition und beim Verfahren der Armatur in offenem Kontakt mit dem Medium und sind somit dem Prozessdruck ausgesetzt.


Der Entlüftungshahn bzw. evtl. Spülanschlüsse muss während des Verfahrens geschlossen sein.

In der Serviceposition (Sensor bis zum Anschlag in die Armatur zurück gefahren und Kugelhahn geschlossen) ist die Armatur durch den Kugelhahn zum Prozess hin dicht.

Reinigung, Kalibrierung oder Sensorwechsel sind somit ohne Prozessunterbrechung möglich.

Das manuelle Verfahren der Armatur unter Prozessbedingungen ist bis zu einem Prozessdruck von ca. 2 bar (29 psi) möglich.

Aufbau Armatur



A0038438

- 1 Armatur im Betriebszustand (Kugelhahn offen)
- 1 Bügel Sensoraufnehmer
- 2 Sensoraufnehmer
- 3 Bajonettverschluss
- 4 Befestigungsschrauben
- 5 Schmiernippel
- 6 Kugelhahn/Ventil zur Entlüftung oder Spülanschluss
- 7 Prozessanschluss
- 8 Hubrohr
- 9 Handhebel z .B Öffnen/Schließen des Kugelhahns
- 10 Handgriffe




Ein weiteres Spülkammerventil kann in der Verschlussschraube gegenüber des Entlüftungsventils montiert werden.

Aufbau Sensoraufnehmer


Der Sensoraufnehmer dient der korrekten Positionierung des jeweiligen Sensors um eine korrekte Messgenauigkeit zu gewährleisten.

Eine fehlerhafte Positionierung kann dazu führen, dass der Kugelhahn blockiert ist oder der Sensor im Totraum ist.



₽ 2 Sensoraufnehmer kurz


- Montageposition der Bajonettmutter zur Aufnahme des entsprechenden Sensors Nuten der Sicherheitsringe zur Montage der Bajonettmutter



₩ 3 Montageposition der Bajonettmutter für CUS65D oder COS51D

Die Bezeichnung dient als Montagehilfe. Die Bajonettmutter verdeckt die Beschriftung der gewählten Sensorposition.

Messeinrichtung




- € 4 Einbaulagen schematisch
- 1 Sensor (siehe Zubehör)
- 2 Messumformer
- 3 Wechselarmatur
- Strömungsrichtung
- Die Einbaulage richtet sich nach dem Sensorkopf. Betriebsanleitung des jeweiligen Sensors beachten. Neigung von mindestens 15° empfohlen bei amperometrischen Sensoren
- Darauf achten, dass beim Spülkammerauslauf kein Syphoneffekt auftritt. Der Zulauf zur Spülkammer erfolgt immer von unten.

Montage

Einbaulage

In der Abbildung sind verschiedene Einbausituationen in Rohrleitungen dargestellt und als zulässig bzw. nicht zulässig gekennzeichnet.



- **₽** 5 Einbaulagen und -positionen schematisch
- Die Armatur am besten in einem Steigrohr montieren. Auch die Installation im horizontalen Rohr ist möglich.
- Sensor an Orten mit gleichmäßiger Strömung installieren.
- Nicht an Stellen installieren, wo Lufträume oder Schaumblasen entstehen oder sich Inhaltsstoffe absetzen können.
- Einbau im Fallrohr vermeiden.
- Einbauten hinter Entspannungsstufen, die zu Ausgasungen führen können, vermeiden.

Einbauhinweise

- Die Armatur an Orten mit gleichmäßiger Strömung installieren. Der Rohrdurchmesser muss mindestens DN 80 sein.
- Die Einbauhinweise hängen vom eingesetzten Sensor ab.

Detaillierte Einbauhinweise finden Sie sowohl in der Technischen Information wie auch in der Betriebsanleitung des entsprechenden Sensors.

Umgebung

Umgebung stemperatur

0 ... 50 °C (32 ... 122 °F)

Prozess

Mediumstemperatur

0 ... 85 °C (32 ... 185 °F)


Mediumsdruck

max. 10 bar (145 psi)

i

Für das manuelle Verfahren der Armatur darf der Mediumsdruck max. 2 bar (29 psi) sein! Berücksichtigen Sie auch die Prozessbedingungen des eingesetzten Sensors!

Druck-Temperatur-Diagramm




■ 6 Druck-Temperatur-Diagramm

A Bereich, in dem die Armatur per Hand bedient werden kann

Konstruktiver Aufbau

Abmessungen

Armatur mit Gewinde G2 und Einschweißadapter in Messposition (langer und kurzer Hub)




■ 7 Abmessungen in mm (in)

X0, Maße in Abhängigkeit vom Sensor

X1


Armatur mit Gewinde G2 und Einschweißadapter in Serviceposition (langer und kurzer Hub)



■ 8 Abmessungen in mm (in)

X2 Maße in Abhängigkeit vom Sensor

Armatur mit Flanschanschluss



■ 9 Abmessungen in mm (in)

X0, Maße in Abhängigkeit vom Sensor X2

Sensor	X0
CUS52D	25 (0,98)
CUS50D	26 (1)
CUS41/	16 (0,63)
CUS51D	5 (0,2)
COS61D	12 (0,47)
CUS65	21 (0,83)
COS51D	12 (0,47)


Sensor Messposition	X1
CUS52D	139 (5,47)
CUS50D	110 (4,33)
CUS41/CUS51D, COS61D	101 (3,98)
CUS65, COS51D	59 (2,32)

Sensor Serviceposition lang	X2
CUS52D	638 (25,12)
CUS50D	609 (23,98)
CUS41/CUS51D, COS61D	600 (23,62)
CUS65, COS51D	558 (21,97)

9


Sensor Serviceposition kurz	X2
CUS52D	533 (20,98)
CUS50D	504 (19,84)
CUS41/CUS51D, COS61D	495 (19,49)
CUS65, COS51D	453 (17,83)

Sensoraufnehmer mit Sensoren



 $\blacksquare 10$ Abmessungen Sensoraufnehmer mit Sensoren in mm (in)

Prozessanschlüsse



 $\blacksquare 11$ Abmessungen Prozessanschlüsse in mm (in)

- A Gewinde G2" innen
- B Gewinde G2" innen mit Einschweißadapter
- C Flansch DN 50 / PN 16 (nach EN 1092-1) und Flansch ANSI 2" / 150 lbs
- a DN 50: Ø 125 (4,92), ANSI 2": Ø 120,7 (4,75)
- b DN 50: Ø 165 (6,50), ANSI 2": Ø 152,4 (6,00)

10

Spülanschluss und Entlüftungshahn

Spülanschlussstutzen

Anschlussmöglichkeiten:

- 2 x Kugelhahn mit Schlauchanschluss AD 9 mm (s. Zubehör) (Ein Kugelhahn ist im Lieferumfang der Armatur enthalten, allein ist dieser ein Entlüftungshahn.)
- kundeneigene Spülanschlüsse mit G1/8 Außengewinde
- 2 x G1/8 (innen)

Entlüftungshahn

Kugelhahn mit Schlauchanschluss AD 9 mm

Gewicht

Je nach Ausführung: 8 ... 11 kg (17,6 ... 24,3 lbs)

Werkstoffe

mediumberührend:	Viton (Dichtungen)
	nichtrostender Stahl 1.4404 (AISI 316 L)
	vernickeltes Messing (Entlüftungshahn bzw. Spülanschluss)
nicht mediumberührend:	nichtrostender Stahl 1.4404 (AISI 316 L)

Zertifikate und Zulassungen

CE / DGRL

Die Armatur wurde gemäß Artikel 4, Absatz 3, Druckgeräterichtlinie 2014/68/EU nach guter Ingenieurspraxis gefertigt und ist damit nicht CE-kennzeichnungspflichtig.

Bestellinformationen

Produktseite	www.endress.com/CUA451	
Produktkonfigurator	Auf der Produktseite finden Sie rechts neben dem Produktbild den Button Konfiguration.	
	1. Diesen Button anklicken.	
	☐ In einem neuen Fenster öffnet sich der Konfigurator.	

- 2. Das Gerät nach Ihren Anforderungen konfigurieren, indem Sie alle Optionen auswählen.
 - Auf diese Weise erhalten Sie einen gültigen und vollständigen Bestellcode.
- 3. Den Bestellcode als PDF- oder Excel-Datei exportieren. Dazu auf die entsprechende Schaltfläche rechts oberhalb des Auswahlfensters klicken.
- Für viele Produkte haben Sie zusätzlich die Möglichkeit, CAD oder 2D-Zeichnungen der gewählten Produktausführung herunterzuladen. Dazu den Reiter **CAD** anklicken und den gewünschten Dateityp über Auswahllisten wählen.

Lieferumfang

Der Lieferumfang besteht aus:

- Armatur in der bestellten Ausführung
- Betriebsanleitung

Zubehör

Gerätespezifisches Zubehör

Sensoren

Oxymax COS41

- Sauerstoffsensor für Trink- und Brauchwassermessungen, amperometrisches Messprinzip
- Material: POM
- Produktkonfigurator auf der Produktseite: www.endress.com/cos41



Technische Information TI00248C

Oxymax COS51D

- Amperometrischer Sensor für gelösten Sauerstoff
- Mit Memosens-Technologie
- Produktkonfigurator auf der Produktseite: www.endress.com/cos51d



Technische Information TI00413C

Oxymax COS61

- Optischer Sauerstoffsensor für Trink- und Brauchwassermessungen
- Messprinzip: Fluoreszenzlöschung
- Material: nichtrostender Stahl 1.4571 (AISI 316Ti)
- Produktkonfigurator auf der Produktseite: www.endress.com/cos61



Technische Information TI00387C

Oxymax COS61D

- Optischer Sauerstoffsensor für Trink- und Brauchwassermessungen
- Messprinzip: Fluoreszenzlöschung
- Mit Memosens-Technologie
- Produktkonfigurator auf der Produktseite: www.endress.com/cos61d




Technische Information TI00387C

Einschweißstutzen

Einschweißstutzen

- Einschweißstutzen für Rohrdurchmesser ab 80 mm, mit Kombiflansch DN 50 / ANSI 2":
 - Bohrungen für Flansch DN 50: 4 x 90° Ø18 auf Lochkreis Ø125 (4,92)
 - Bohrungen für Flansch ANSI 2": 4 x 90° Ø19 auf Lochkreis Ø121 (4,75)
- Flanschdichtung, 4 Schrauben M16x60, 4 Muttern M16 einschl. Unterlegscheiben,
- Nichtrostender Stahl 1.4571 (AISI 316 Ti)
- Best.-Nr. 50080249




🗷 12 Einschweißstutzen, Abmessungen in mm (in)

D Markierungen für Bohrungen Flansch DN 50

Einschweißnippel


- Einschweißnippel für Gewinde 2"
- Nichtrostender Stahl 1.4404 (AISI 316 L)
- Best.-Nr. 71448684



■ 13 Einschweißnippel, Abmessungen in mm (in)

Einschweißspülstutzen DN 65

- Für die automatische Sprühreinigung der Sensoren CUS51D/31/41 in Rohrleitungen und Behältern:
 - Bohrungen für Flansch DN 50: 4 x 90° Ø18 auf Lochkreis Ø125
 - Bohrungen für Flansch ANSI 2": 4 x 90° Ø19 auf Lochkreis Ø121
- Spülanschluss: Außengewinde R¹/₄
- Mit abnehmbarer Spüldüse
- Bis 6 bar (87 psi), 80 °C (176 °F)
- Best.-Nr. 51500912



🖪 14 Einschweißspülstutzen, Abmessungen in mm (in)

D Markierungen für Bohrungen Flansch DN 50

Servicespezifisches Zubehör

Zubehörkits

Kugelhahn für Spülkammer

- als Spülanschluss in Ergänzung zu dem oder als Ersatz für den mitgelieferten Entlüftungskugelhahn;
- Best.-Nr. 51512982

- O-Ringsatz
 Viton + FPM
- Best.-Nr. 51512981





