
Istruzioni di funzionamento Cleanfit COA451

Armatura retrattile di processo





Cleanfit COA451 Indice

Indice

1	Informazioni sulla presente
	documentazione 4
1.1	Cartello di avviso 4
1.2	Simboli usati 4
1.3	Simboli sul dispositivo
2	Istruzioni di sicurezza
	generali 5
2.1	Requisiti per il personale 5
2.2	Destinazione d'uso 5
2.3	Sicurezza sul posto di lavoro 5
2.4	Sicurezza operativa 6
2.5	Sicurezza del prodotto 6
3	Descrizione del prodotto 7
3.1	Design del prodotto
4	Accettazione alla consegna e
	identificazione del prodotto 9
4.1	Controllo alla consegna 9
4.2	Identificazione del prodotto 10
4.3	Contenuto della fornitura 11
4.4	Certificati e approvazioni
5	Installazione 12
5.1	Condizioni di installazione 12
5.2	Montaggio del termometro 20
5.3	Verifica finale dell'installazione 33
6	Messa in servizio 34
6.1	Controllo funzionale
7	Funzionamento
7.1	Adattamento del dispositivo alle
	condizioni di processo
8	Manutenzione 36
8.1	Operazioni di manutenzione
9	Riparazione 44
9.1	Note generali
9.2	Parti di ricambio
9.3	Restituzione
9.4	Smaltimento 47

10	Accessori 47			
10.1	Accessori specifici del dispositivo 47			
10.2	Accessori specifici per l'assistenza 50			
10.3	Kit di accessori 50			
11	Dati tecnici 51			
11.1	Ambiente 51			
11.2	Processo 51			
11.3	Costruzione meccanica 51			
Indi	Indice analitico 53			

1 Informazioni sulla presente documentazione

1.1 Cartello di avviso

Struttura delle informazioni	Significato
⚠ PERICOLO Cause (/conseguenze) Conseguenze della non conformità (se applicabile) ► Azione correttiva	Questo simbolo segnala una situazione pericolosa. Se non evitata, questa situazione provoca lesioni gravi o letali.
AWERTENZA Cause (/conseguenze) Conseguenze della non conformità (se applicabile) Azione correttiva	Questo simbolo segnala una situazione pericolosa. Se non evitata, questa situazione può provocare lesioni gravi o letali.
▲ ATTENZIONE Cause (/conseguenze) Conseguenze della non conformità (se applicabile) ► Azione correttiva	Questo simbolo segnala una situazione pericolosa. Se non evitata, questa situazione può provocare lesioni più o meno gravi.
AVVISO Causa/situazione Conseguenze della non conformità (se applicabile) Azione/nota	Questo simbolo segnala le situazioni che possono provocare danni alle cose.

1.2 Simboli usati

Simbolo	Significato
i	Informazioni aggiuntive, suggerimenti
✓	Consentito o consigliato
×	Non consentito o non consigliato
H	Riferimento che rimanda alla documentazione del dispositivo
	Riferimento alla pagina
	Riferimento alla figura
L.	Risultato di un passaggio

1.3 Simboli sul dispositivo

Simbolo	Significato
<u>^</u>	Riferimento che rimanda alla documentazione del dispositivo

2 Istruzioni di sicurezza generali

2.1 Requisiti per il personale

- Le operazioni di installazione, messa in servizio, uso e manutenzione del sistema di misura devono essere realizzate solo da personale tecnico appositamente formato.
- Il personale tecnico deve essere autorizzato dal responsabile d'impianto ad eseguire le attività specificate.
- Il collegamento elettrico può essere eseguito solo da un elettricista.
- Il personale tecnico deve aver letto e compreso questo documento e attenersi alle istruzioni contenute.
- I guasti del punto di misura possono essere riparati solo da personale autorizzato e appositamente istruito.
 - Le riparazioni non descritte nelle presenti istruzioni di funzionamento devono essere esequite esclusivamente e direttamente dal costruttore o dal servizio assistenza.

2.2 Destinazione d'uso

L'armatura retrattile Cleanfit COA451 con funzionamento manuale è progettata per l'installazione di sensori di ossigeno in recipienti e tubazioni. Le caratteristiche della loro costruzione meccanica li rendono idonei all'uso in sistemi in pressione (v. dati tecnici).

L'armatura è progettata esclusivamente per l'impiego in liquidi.

L'utilizzo del dispositivo per scopi diversi da quello previsto mette a rischio la sicurezza delle persone e dell'intero sistema di misura; di consequenza, non è ammesso.

Il costruttore non è responsabile dei danni causati da un uso improprio o per scopi diversi da quelli previsti.

2.3 Sicurezza sul posto di lavoro

L'utente è responsabile del rispetto delle condizioni di sicurezza riportate nei seguenti documenti:

- Istruzioni di installazione
- Norme e regolamenti locali

Compatibilità elettromagnetica

- La compatibilità elettromagnetica del prodotto è stata testata secondo le norme internazionali applicabili per le applicazioni industriali.
- La compatibilità elettromagnetica indicata si applica solo al prodotto collegato conformemente a quanto riportato in queste istruzioni di funzionamento.

2.4 Sicurezza operativa

Prima della messa in servizio del punto di misura completo:

- 1. Verificare che tutte le connessioni siano state eseguite correttamente.
- 2. Verificare che cavi elettrici e raccordi dei tubi non siano danneggiati.
- 3. Non impiegare prodotti danneggiati e proteggerli da una messa in funzione involontaria.
- 4. Etichettare i prodotti danneggiati come difettosi.

Durante il funzionamento:

Se i guasti non possono essere riparati:
 i prodotti devono essere posti fuori servizio e protetti da una messa in funzione involontaria.

AATTENZIONE

La pulizia non è disattivata durante gli interventi di taratura o manutenzione Rischio di lesioni dovuto al fluido o al detergente.

- ▶ Se il sistema di pulizia è collegato, spegnerlo prima rimuovere un sensore dal fluido.
- ► Se si vuole controllare la funzione di pulizia e, di conseguenza, non si può disattivarla, indossare indumenti, occhiali e guanti di protezione o prevedere altre misure di sicurezza appropriate.

2.5 Sicurezza del prodotto


2.5.1 Stato dell'arte della tecnologia

Questo prodotto è stato sviluppato in base ai più recenti requisiti di sicurezza, è stato collaudato e ha lasciato la fabbrica in condizioni tali da garantire la sua sicurezza operativa. Il dispositivo è conforme alle norme e alle direttive internazionali vigenti.

Cleanfit COA451 Descrizione del prodotto

3 Descrizione del prodotto

3.1 Design del prodotto



A0038438

■ 1 Armatura in modalità operativa (valvola a sfera aperta)

- 1 Staffa per il portasensore
- 2 Portasensore
- 3 Giunto a baionetta
- 4 Viti di fissaggio
- 5 Nipplo di ingrassaggio
- 6 Valvola a sfera/valvola per sfiato o collegamento di pulizia
- 7 Connessione al processo
- 8 Tubo di retrazione
- 9 Leva manuale per apertura/chiusura della valvola a sfera
- 10 Maniglie


È possibile montare una camera di pulizia addizionale nella vite di bloccaggio di fronte alla valvola di sfiato.

Descrizione del prodotto Cleanfit COA451

3.1.1 Portasensore universale

Il portasensore serve a collocare correttamente il sensore al fine di garantire l'accuratezza della misura.


Se il sensore non è collocato correttamente, la valvola a sfera si può bloccare o il sensore può finire nello spazio morto.



A0038451

■ 2 Portasensore corto

- Posizione di montaggio del dado a baionetta per sostenere il relativo sensore
- 2 Scanalature degli anelli di sicurezza per il montaggio del dado a baionetta



A0038479

- 3 Posizione di montaggio del dado a baionetta per CUS65D o COS51D
- Il nome indicato sul supporto è un aiuto per il montaggio. Il dado a baionetta nasconde il contrassegno per la posizione del sensore selezionata.

4 Accettazione alla consegna e identificazione del prodotto

4.1 Controllo alla consegna

- 1. Verificare che l'imballaggio non sia danneggiato.
 - Informare il fornitore se l'imballaggio risulta danneggiato.
 Conservare l'imballaggio danneggiato fino alla risoluzione del problema.
- 2. Verificare che il contenuto non sia danneggiato.
 - └─ Informare il fornitore se il contenuto della spedizione risulta danneggiato.
 Conservare le merci danneggiate fino alla risoluzione del problema.
- 3. Verificare che la fornitura sia completa.
 - ► Confrontare i documenti di spedizione con l'ordine.
- 4. In caso di stoccaggio o trasporto, imballare il prodotto in modo da proteggerlo da urti e umidità.
 - Gli imballaggi originali garantiscono una protezione ottimale.

 Accertare la conformità alle condizioni ambiente consentite.

In caso di dubbi, contattare il fornitore o l'ufficio commerciale più vicino.

4.2 Identificazione del prodotto

4.2.1 Targhetta

La targhetta fornisce le sequenti informazioni sul dispositivo:

- Identificazione del costruttore
- Codice d'ordine
- Codice d'ordine esteso
- Condizioni operative
- Numero di serie
- Informazioni e avvisi di sicurezza
- Approvazioni in base alla versione ordinata
- ► Confrontare le informazioni riportate sulla targhetta con quelle indicate nell'ordine.

4.2.2 Identificare il prodotto

Pagina del prodotto

www.it.endress.com/COA451

Interpretazione del codice d'ordine

Il codice d'ordine e il numero di serie del dispositivo sono reperibili:

- Sulla targhetta
- Nei documenti di consegna

Trovare informazioni sul prodotto

- 1. Accedere a www.it.endress.com.
- 2. Richiamare la ricerca all'interno del sito (lente di ingrandimento).
- 3. Inserire un numero di serie valido.
- 4. Eseguire la ricerca.
 - La codifica del prodotto è visualizzata in una finestra popup.
- 5. In questa finestra, cliccare sull'immagine del prodotto.
 - Si apre una nuova finestra (**Device Viewer**). In questa finestra sono visualizzate tutte le informazioni sul dispositivo utilizzato e la relativa documentazione.

4.2.3 Indirizzo del produttore

Endress+Hauser Conducta GmbH+Co. KG Dieselstraße 24 D-70839 Gerlingen

4.3 Contenuto della fornitura

La fornitura comprende:

- Armatura nella versione ordinata
- Istruzioni di funzionamento, italiano.

In caso di dubbi, contattare il fornitore o l'ufficio commerciale più vicino.

4.4 Certificati e approvazioni

4.4.1 CE/PED


L'armatura è stata prodotta in base alle procedure di buona ingegneria secondo l'Articolo 4, Paragrafo 3 della Direttiva per i dispositivi in pressione (PED) 2014/68/UE e, quindi, non richiede l'apposizione del marchio CE.

5 Installazione

5.1 Condizioni di installazione

5.1.1 Dimensioni

Armatura con filettatura G2" e adattatore a saldare in posizione di misura (corsa lunga e breve)




A0038481

■ 4 Dimensioni in mm (in)

X0, Le dimensioni dipendono dal sensore X1


Armatura con filettatura G2" e adattatore a saldare in posizione di servizio (corsa lunga e breve) $\,$



■ 5 Dimensioni in mm (in)

X2 Le dimensioni dipendono dal sensore

Armatura con connessione flangiata



A0038651

№ 6 Dimensioni in mm (in)

X0, Le dimensioni dipendono dal sensore *X*2


Sensore	xo
CUS52D	25 (0,98)
CUS50D	26 (1)
CUS41/	16 (0,63)
CUS51D	5 (0,2)
COS61D	12 (0,47)
CUS65	21 (0,83)
COS51D	12 (0,47)

Posizione di misura del sensore	X1
CUS52D	139 (5,47)
CUS50D	110 (4,33)
CUS41/CUS51D, COS61D	101 (3,98)
CUS65, COS51D	59 (2,32)

Posizione di servizio del sensore, lunga	X2
CUS52D	638 (25,12)
CUS50D	609 (23,98)
CUS41/CUS51D, COS61D	600 (23,62)
CUS65, COS51D	558 (21,97)


Posizione di servizio del sensore, breve	X2
CUS52D	533 (20,98)
CUS50D	504 (19,84)
CUS41/CUS51D, COS61D	495 (19,49)
CUS65, COS51D	453 (17,83)

Portasensore con sensori



■ 7 Dimensioni dei portasensori con i sensori in mm (in)

5.1.2 Connessioni al processo



■ 8 Dimensioni delle connessioni al processo in mm (in)

- A Filettatura femmina G2"
- B Filettatura femmina G2" con adattatore a saldare
- C Flangia DN 50 / PN 16 (secondo EN 1092-1) e flangia ANSI 2" / 150 lbs
- a DN 50: Ø 125 (4.92), ANSI 2": Ø 120,7 (4.75)
- b DN 50: Ø 165 (6.50), ANSI 2": Ø 152,4 (6.00)


5.1.3 Istruzioni di installazione

Luogo di montaggio

L'armatura è progettata per l'installazione su serbatoi e tubi. A questo scopo devono essere disponibili tronchetti adatti. Il diametro minimo del tubo è DN 80.

▶ Prima di montare il sensore, montare l'armatura sul recipiente o nel tubo.

Il seguente schema indica diverse posizioni di installazione nei tubi ed evidenzia quelle consentite e quelle non corrette.




A0038661


■ 9 Schema delle posizioni e degli orientamenti di installazione

- ► Idealmente, l'armatura deve essere montata in un tubo ascendente. È inoltre possibile eseguire l'installazione in un tubo orizzontale.
- Installare il sensore in punti con condizioni di flusso uniformi.
- Non installare il sensore in posti in cui l'aria potrebbe formare bolle di schiuma o in cui potrebbero depositarsi particelle sospese.
- Evitare l'installazione in tubo discendente.
- Evitare raccordi a valle da elementi di riduzione della pressione, perché possono provocare degassamento.

Orientamenti



- 10 Orientamenti, schema
- 1 Sensore (v. Accessori)
- 2 Trasmettitore
- 3 armatura retrattile
- 4 Direzione del flusso
- L'orientamento dipende dalla testa del sensore. Prestare attenzione alle Istruzioni di funzionamento del relativo sensore. Per i sensori amperometrici, è consigliabile un'inclinazione di almeno 15°
- ► Accertarsi di evitare l'effetto "sifone" all'uscita della camera di pulizia. L'afflusso alla camera di pulizia avviene sempre dal basso.



5.2 Montaggio del termometro

AVVERTENZA

Il fluido fuoriesce.

Pericolo di lesioni

- ► Installare l'armatura solo quando il processo è disattivato.
- ▶ Prima di procedere allo smontaggio, accertarsi sempre che la tubazione e il recipiente del processo siano depressurizzati, vuoti e puliti.
- ► Commutare l'armatura in posizione di servizio.
- ► Chiudere la valvola a sfera.

5.2.1 Installazione dell'armatura nel processo

- 1. Montare la leva manuale sull'armatura.
- 2. Aprire la valvola a sfera.
- 3. Commutare l'armatura in posizione di servizio.
 - ► Il tubo di ritrazione si trova all'interno dell'armatura.
- 4. Fissare l'armatura al recipiente o al tubo tramite la connessione al processo selezionata.

Connessione al processo della flangia:

▶ Prima dell'installazione, verificare che la relativa quarnizione sia inserita fra le flange.

Connessione al processo G2"

▶ Utilizzare un sigillante disponibile in commercio (ad es. LOCTITE 561) per sigillare la connessione al processo G2".

5.2.2 Connessione per l'acqua di risciacquo (in opzione)

AVVISO

Pressione idrica troppo alta


L'armatura può subire danni.

▶ È necessario collegare una valvola di riduzione della pressione in serie a monte nel caso in cui la pressione idrica superi 10 bar (87 psi).

Pulire il sensore nella posizione di servizio con una seconda valvola a sfera per la camera di pulizia (v. Accessori).

- Collegare la linea di erogazione dell'acqua per il risciacquo all'ugello di pulizia fornito. I due ugelli di pulizia sull'armatura sono identici e possono essere impiegati in ingresso e in uscita.
- 2. Utilizzare la connessione idrica per la pulizia dell'armatura con una pressione di 2 ... max. 6 bar (29 ... 87 psi).

3. Installare anche una valvola di non ritorno e un dispositivo di raccolta sporcizia (100 µm, v. "Accessori") nella linea di erogazione dell'acqua (all'ingresso dell'armatura).



5.2.3 Installazione del sensore

AATTENZIONE

Pressione alta nella camera di pulizia

Rischio di lesione a media e alta pressione.


► Collegare un tubo flessibile alla valvola di sfiato e sfiatare con cura la camera di pulizia.

Svitare le viti

Installare il sensore avvalendosi dei sequenti strumenti:

- Vite a brugola 2,5 mm
- Vite a brugola 6 mm






A0038431

Allentare le viti di fissaggio (elemento 1) e riporle in un posto sicuro e a portata di mano.

2. Ruotare il dado a baionetta.

Il giunto a baionetta (elemento 2) è allentato.

3.




A0038432

Tenendo le maniglie, tirare il più possibile il tubo di ritrazione (elemento 2) e il portasensore (elemento 1).

- 4. Chiudere la valvola a sfera. Spingere il più possibile la leva manuale (è possibile spingere in una sola direzione).
 - └ Quando la valvola a sfera è chiusa, l'armatura è isolata dal processo.
- 5. Collegare un tubo flessibile alla valvola di sfiato (elemento 3).
- 6. Ventilare la camera di pulizia.






VUU38433

Allentare il grano (elemento 1) sulla parte inferiore del dado a baionetta.






A0038434

Svitare il dado a baionetta e il portasensore (elemento 1) dal tubo di ritrazione. Nel frattempo, mantenere fermo il tubo di ritrazione e ruotare le maniglie (2) in senso antiorario (circa 9 rotazioni).


9. Mantenendo le maniglie, tirare il dado a baionetta e il portasensore fuori dal tubo di ritrazione.



Avvitare il sensore

1. Fare passare il cavo del sensore attraverso il portasensore.






A0038441

Avvitare manualmente il sensore nella filettatura femmina del portasensore.

Allineamento della staffa






A0038442

Spingere la staffa fuori dai fori di installazione.

La staffa del portasensore può essere montata in diverse posizioni con intervalli di 60°. In questo modo, è possibile usare la staffa per contrassegnare la posizione del sensore nel tubo di ritrazione.





A0038443

■ 13 Allineamento della staffa con l'esempio del sensore CUS52D


Facendo attenzione al lato di flusso del sensore, allineare la staffa all'asse della testa del sensore.

- In questo modo, è possibile determinare la posizione della superficie del sensore nel processo e allineare il sensore al flusso del fluido.
- 3. Spingere la staffa nei fori di installazione desiderati.

Montaggio del sensore nel tubo di ritrazione

1. Inserire il sensore montato nel tubo di ritrazione.


2.



A0038444

Mantenere fermo il tubo di ritrazione e stringere il dado a baionetta (ruotare le maniglie in senso orario).

3.




A0038433

Stringere il grano del dado a baionetta.

4. Collegare l'elemento di connessione della camera di pulizia.

Montaggio del sensore nell'armatura


L'armatura si trova in posizione di servizio.



A0038445

- 1. Ingrassare il tubo di ritrazione.
 - ▶ per consentire un movimento omogeneo nella direzione della posizione di misura.
- 2. Spingere il più possibile verso l'alto la leva manuale.
 - ► La valvola a sfera è aperta.
- 3. Spingere il più possibile il tubo di ritrazione nella direzione della posizione di misura.
 - └ Il tubo di ritrazione con il sensore si trova nella posizione di misura.
- 4. Mantenere fermo il giunto a baionetta e chiuderlo.
- 5. Fissare il tubo di ritrazione con le viti di fissaggio.

6.



A0042643

Svitare il grano filettato sotto la flangia.

- 7. Ruotare la sezione superiore dell'armatura attorno al proprio asse finché il sensore è nella posizione desiderata rispetto al flusso del fluido.
- 8. Riavvitare il perno filettato.

5.2.4 Montare il portasensore su un altro sensore

Il portasensore universale può essere montato successivamente su un altro sensore.

Il portasensore presenta diverse scanalature specifiche in base ai sensori.


Il sensore desiderato è allineato sulle scanalature. Le scanalature servono ad adattare il portasensore alla lunghezza di installazione del sensore.

Smontaggio del portasensore

Installare il sensore avvalendosi dei sequenti strumenti:

- Vite a brugola 2,5 mm
- Vite a brugola 6 mm






A0038431

Allentare le viti di fissaggio (elemento 1) e riporle in un posto sicuro e a portata di mano.

- 2. Ruotare il dado a baionetta.
 - └ Il giunto a baionetta (elemento 2) è allentato.

3.




A0038432

Tenendo le maniglie, tirare il più possibile il tubo di ritrazione (elemento 2) e il portasensore (elemento 1).

- 4. Chiudere la valvola a sfera. Spingere il più possibile la leva manuale (è possibile spingere in una sola direzione).
 - └ Quando la valvola a sfera è chiusa, l'armatura è isolata dal processo.
- 5. Collegare un tubo flessibile alla valvola di sfiato (elemento 3).
- 6. Ventilare la camera di pulizia.


7.



VUU38433

Allentare il grano (elemento 1) sulla parte inferiore del dado a baionetta.

8.



A0038434

Svitare il dado a baionetta e il portasensore (elemento 1) dal tubo di ritrazione. Nel frattempo, mantenere fermo il tubo di ritrazione e ruotare le maniglie (2) in senso antiorario (circa 9 rotazioni).

- Mantenendo le maniglie, tirare il dado a baionetta e il portasensore fuori dal tubo di ritrazione.
- 10. Pulire il portasensore, il sensore e, se necessario, le guarnizioni.

Per sensori con cavo fisso

- 1. Rilasciare il cavo del sensore sul trasmettitore o sulla scatola di derivazione.
- 2. Rimuovere il cavo dal dado a baionetta e il portasensore.

Rimozione del sensore

Rimuovere il sensore avvalendosi dei sequenti strumenti:


- Speciali pinze piatte per gli anelli di serraggio esterni senza fori
- In alternativa, un cacciavite piccolo
- 1. Mantenere fermo il sensore e svitare il portasensore dal sensore.
- Rimuovere l'anello di serraggio superiore con le apposite pinze sul portasensore sopra il dado a baionetta.
- 3. Rimuovere dall'alto il dado a baionetta dal portasensore.
- 4. Svitare l'anello di serraggio inferiore con le pinze speciali.

Per i sensori con la testa a innesto Memosens

▶ Rilasciare il cavo Memosens sul sensore.

Modifica della posizione dell'anello di serraggio

1.



A0038801


Montare l'anello di serraggio inferiore sulla scanalatura corretta

- Il contrassegno del sensore sul portasensore non è più visibile. →
- 2. Posizionare il dado a baionetta sull'anello di serraggio inferiore
- 3. Montare l'anello di serraggio superiore

Installazione del sensore

1. Fare passare il cavo del sensore attraverso il portasensore.

2.



A0038441

Avvitare manualmente il sensore nella filettatura femmina del portasensore.

- 3. Inserire il sensore montato nel tubo di ritrazione.
- Mantenere fermo il tubo di ritrazione e stringere il dado a baionetta (ruotare le maniglie in senso orario).
- 5. Stringere il grano del dado a baionetta.
- 6. Collegare l'elemento di connessione della camera di pulizia.
- 7. Ingrassare il tubo di ritrazione.
 - per consentire un movimento omogeneo nella direzione della posizione di misura.
- 8. Spingere il più possibile verso l'alto la leva manuale.
 - ► La valvola a sfera è aperta.
- 9. Fissare il tubo di ritrazione con le viti di fissaggio.

5.3 Verifica finale dell'installazione

- Al termine dell'installazione, verificare che tutti i collegamenti siano eseguiti correttamente e che non vi siano perdite.
- Verificare che i tubi flessibili delle connessioni idriche per la pulizia (opzionali) non possano essere staccati senza applicare una forza eccessiva. Questi tubi sono in contatto con il fluido e devono essere fissati di consequenza.
- Controllare che i tubi flessibili siano integri.

Messa in servizio Cleanfit COA451

6 Messa in servizio

6.1 Controllo funzionale

Prima della prima messa in servizio, controllare se:

- tutte le quarnizioni siano alloggiate correttamente (su armatura e connessione al processo)
- il sensore sia installato e collegato correttamente
- la connessione idrica ai collegamenti di pulizia sia corretta (se presente).

AVVERTENZA

Rischio di lesioni personali dovute ad alta pressione, elevata temperatura o sostanze chimiche pericolose nel caso di perdite di fluido dal processo.

- ▶ Prima di esporre l'armatura alla pressione di processo, verificare che tutte le connessioni siano a tenuta.
- ► Se si utilizza una valvola di arresto sulla camera di pulizia come rubinetto di sfiato, il tappo cieco deve rimanere sul lato di uscita della camera di pulizia. In caso contrario, l'armatura non deve essere immersa nel processo.

Cleanfit COA451 Funzionamento

7 Funzionamento

7.1 Adattamento del dispositivo alle condizioni di processo

7.1.1 Dalla posizione di servizio alla posizione di misura

- 1. Verificare che le connessioni della camera di pulizia siano chiuse.
- 2. Aprire la valvola a sfera.
- 3. Spingere il più possibile tubo di ritrazione nella direzione del processo.
- 4. Bloccare il tubo di ritrazione con il giunto a baionetta.
- 5. Serrare le viti di fissaggio.
- 6. Svitare il grano filettato sotto la flangia.
- Sulle maniglie, ruotare la sezione superiore dell'armatura attorno al suo stesso asse per allineare il sensore.
- 8. Riavvitare il perno filettato.

7.1.2 Dalla posizione di misura alla posizione di servizio

- 1. Allentare le viti di fissaggio con una chiave a brugola.
- 2. Aprire il giunto a baionetta.
- 3. Tirare il portasensore facendolo fuoriuscire il più possibile (posizione di servizio).
- 4. Chiudere la valvola a sfera.
- 5. Ventilare la camera di pulizia.
- 6. Eseguire gli interventi necessari.

Manutenzione Cleanfit COA451

8 Manutenzione

AVVERTENZA

Il fluido fuoriesce.

Pericolo di lesioni

- ► Installare l'armatura solo quando il processo è disattivato.
- Prima di procedere allo smontaggio, accertarsi sempre che la tubazione e il recipiente del processo siano depressurizzati, vuoti e puliti.
- ► Commutare l'armatura in posizione di servizio.
- ► Chiudere la valvola a sfera.

8.1 Operazioni di manutenzione

AVVISO

Condizioni ambientali sfavorevoli quali vibrazioni o atmosfere che favoriscono la corrosione possono intaccare l'integrità operativa dell'anello di sicurezza.

Esiste il pericolo di rottura o fuoriuscita dell'anello dalla scanalatura.

- ► Esequire un'ispezione visiva per identificare eventuali segni di corrosione.
- ► Accertarsi che l'anello sia completamente alloggiato nella scanalatura.

8.1.1 Detergente

La scelta del detergente dipende dal grado e dal tipo di contaminazione. I tipi di contaminazione più frequenti e i detergenti adatti sono riportati nella seguente tabella.

Tipo di contaminazione	Detergente
Grassi ed oli	Sostanze contenenti tensioattivi (agenti alcalini) o solventi organici idrosolubili (privi di alogeni, ad es. etanolo)
Depositi biologici liofobi, di idrossidi di metalli e calcare	3% HCl
Depositi solforici	Miscela di acido cloridrico (3%) e tiocarbamide (disponibile in commercio)
Depositi proteici	Miscela di acido cloridrico (al 3%) e pepsine (disponibile in commercio)
Fibre, sostanze sospese	Acqua pressurizzata, con agenti tensioattivi se necessario
Leggeri depositi di origine biologica	Acqua pressurizzata

ATTENZIONE

Inalazione di solventi

Rischi per la salute dovuti a solventi

▶ Non utilizzare solventi organici contenenti alogeni o acetone, poiché possono danneggiare irreparabilmente i componenti in plastica del sensore, oltre ad avere possibili effetti cancerogeni (ad es. cloroformio).

8.1.2 Smontaggio dell'armatura


Smontaggio del sensore

Tutte le parti a contatto con il fluido, come il sensore e la relativa guida, devono essere pulite regolarmente.

Rimuovere il sensore avvalendosi dei seguenti strumenti:

- Vite a brugola 2,5 mm
- Vite a brugola 6 mm






A003843

Allentare le viti di fissaggio (elemento 1) e riporle in un posto sicuro e a portata di mano.

2. Allentare il giunto a baionetta (elemento 2).

Manutenzione Cleanfit COA451

3.




A0038432

Tenendo le maniglie, tirare il più possibile il tubo di ritrazione (elemento 2) e il portasensore (elemento 1).

- 4. Chiudere la valvola a sfera. Spingere il più possibile la leva manuale (è possibile spingere in una sola direzione).
 - └ Quando la valvola a sfera è chiusa, l'armatura è isolata dal processo.
- 5. Collegare un tubo flessibile alla valvola di sfiato.
- 6. Ventilare la camera di pulizia.


7.



VUU38433

Allentare il grano (elemento 1) sulla parte inferiore del dado a baionetta.

8.



A0038434

Svitare il dado a baionetta e il portasensore (elemento 1) dal tubo di ritrazione. Nel frattempo, mantenere fermo il tubo di ritrazione e ruotare le maniglie (2) in senso antiorario (circa 9 rotazioni).

- Mantenendo le maniglie, tirare il dado a baionetta e il portasensore fuori dal tubo di ritrazione.
- 10. Svitare il sensore dal portasensore.

Manutenzione Cleanfit COA451

8.1.3 Pulizia dell'armatura

In base al tipo di sensore utilizzato (vedere documentazione di dettaglio)

AVVISO

Misure imprecise o danneggiamento del sensore a causa di una pulizia scorretta

▶ Dopo aver pulito il sensore, lavare la camera di pulizia dell'armatura con abbondante acqua. In caso contrario, i residui di detergente potrebbero distorcere la misura.

Per garantire misure stabili e affidabili, pulire armatura e sensore periodicamente. La frequenza e l'intensità del processo di pulizia dipendono dal tipo di fluido.

In intervallo di pulizia è tipicamente di 6 mesi nel caso di acqua potabile.

Pulizia dell'armatura

- 1. Eliminare le tracce di sporco e i depositi con soluzioni detergenti adatte.
- 2. Eliminare i depositi pesanti utilizzando una spazzola morbida e un detergente adatto.
- 3. Per lo sporco più persistente, lasciare le parti immerse in una soluzione detergente. Pulire quindi le parti con una spazzola.
- 4. Dopo la pulizia, ingrassare il tubo di ritrazione per accertare che l'armatura si muova facilmente verso l'interno e verso l'esterno. Un grasso idoneo è SYNTHESO GLEP 1 (Klüber). PARALIQ GTE 703 (Klüber) è adatto all'industria alimentare.
- 5. Ingrassare anche l'area tra gli o-ring con il nipplo di ingrassaggio.

8.1.4 Sostituzione delle quarnizioni

ATTENZIONE

Tracce di fluido e alte temperature possono provocare irritazione

Pericolo di lesioni

- ► Proteggersi dal fluido residuo e dalle elevate temperature quando si interviene sulle parti a contatto con il fluido.
- ► Indossare quanti e occhiali protettivi.

Mantenere pulite le guarnizioni

- 1. Mantenere pulite le superfici delle quarnizioni dell'armatura.
- 2. Rimuovere i depositi periodicamente.
- 3. In caso di perdite, contattare l'ufficio vendite Endress+Hauser.

Preparazione dell'armatura

Le guarnizioni sono disponibili come kit accessori. Per la sostituzione delle guarnizioni, interrompere il processo e rimuovere completamente l'armatura.

Avvalersi dei sequenti materiali e strumenti:

- Nastro in Teflon
- Grasso (es. SYNTHESO GLEP 1 o PARALIQ GTE 703)
- Vite a brugola 2,5 mm


- Vite a brugola 6 mm
- Chiave regolabile con estremità aperta (fino a 45 mm)
- Set di chiavi con estremità aperta (solo per la connessione flangiata)
- Pinze speciali
- Chiave a dente regolabile DIN 1810 B, dimensioni 68 ... 75
- 1. Disattivare il processo
- 2. Svuotare il tubo o il recipiente.
- 3. Smontare l'armatura

Rimozione del tubo di ritrazione e del portasensore

- 1. Svitare il portasensore.
 - ► A questo punto, è possibile accedere alla filettatura del tubo di ritrazione.
- 2. Avvolgere il nastro Teflon attorno alla filettatura del tubo di ritrazione. Questo accorgimento serve a proteggere le guarnizioni per evitare che vengano danneggiate durante l'inserimento e la rimozione del tubo.
 - In questo modo, le guarnizioni sono protette dal danno durante l'inserimento e la rimozione del tubo di ritrazione.
- 3. Spingere il tubo verso il basso per farlo uscire dalla valvola a sfera.
- 4. Usando le pinze speciali, rimuovere l'anello di serraggio sopra il dado a baionetta.
- 5. Rimuovere il dado a baionetta dal portasensore.

Manutenzione Cleanfit COA451

Accedere alle quarnizioni



A0038663

■ 14 Guarnizioni

- 1 O-ring Viton, tubo di ritrazione
- 2 O-ring Viton, tra la valvola a sfera e la sezione inferiore del giunto a baionetta
- 3 O-ring Viton, sezione inferiore del giunto a baionetta
- 4 O-ring Viton, portasensore
- 1. Solo per la sostituzione dell'O-ring, elemento 2: svitare il rubinetto di sfiato (con la staffa di sicurezza).
- 2. Solo per la sostituzione dell'O-ring, elemento 2: con una chiave a gancio, svitare la sezione inferiore del giunto a baionetta.
 - È ora possibile accedere alle quarnizioni.

Sostituzione delle guarnizioni e montaggio dell'armatura

- 1. Ingrassare leggermente gli O-ring (es. con Syntheso Glep 1).
- 2. Sostituire le quarnizioni (O-ring) se necessario.
- 3. Avvolgere il nastro Teflon attorno alla filettatura del tubo di ritrazione se non è stato fatto in precedenza.
 - Questo accorgimento serve a proteggere le guarnizioni per evitare che vengano danneggiate durante l'inserimento del tubo di ritrazione.
- 4. Ingrassare il tubo di ritrazione.
- 5. Rimontare l'armatura.
- 6. Accertarsi che l'anello di serraggio sopra il dado a baionetta sia alloggiato correttamente.

- 7. Dopo aver inserito il tubo di ritrazione, togliere il nastro in Teflon.
- 8. Prima di riportare l'armatura in posizione di misura verificare che non vi siano perdite.

Riparazione Cleanfit COA451

9 Riparazione

9.1 Note generali

AATTENZIONE

Rischio di infortuni dovuti a fughe del fluido ed elevate temperature

La sicurezza del sistema di pressione è compromessa


- ► Eventuali danni all'armatura, che compromettono la sicurezza del sistema in pressione, possono essere riparati solo da personale qualificato e autorizzato.
- ▶ Al termine di qualsiasi riparazione o intervento di manutenzione, prevedere adatti accorgimenti per garantire che l'armatura sia a tenuta. Alla fine, l'armatura deve rispettare di nuovo le specifiche riportate nei dati tecnici.
- ► Al fine di garantire un funzionamento stabile e sicuro del dispositivo, usare solo parti di ricambio Endress+Hauser.

Informazioni dettagliate sulle parti di ricambio disponibili su: www.it.endress.com/device-viewer

► In seguito alle operazioni di riparazione, verificare che il dispositivo sia completo, in condizioni di sicurezza e corretto funzionamento.

Cleanfit COA451 Riparazione

9.2 Parti di ricambio



Il dado del giunto a baionetta (elemento 1) e il tappo cieco (elemento 6) non sono disponibili come parti di ricambio separate.

Riparazione Cleanfit COA451

Il dado del giunto a baionetta è contenuto nei kit numero 71425252 - Kit di aggiornamento portasensore universale corto e 71425253 - Kit di aggiornamento portasensore universale lungo.

i

I portasensori servono ad adattare la lunghezza dei diversi sensori a una lunghezza di installazione standard.

N. Elemento	Descrizione e contenuti	Codice d'ordine del kit di parti di ricambio 51513168	
2	Maniglia a sfera con bulloni 2 per kit		
3	Kit: Kit portasensore universale, corto	71425249	
	Kit: Kit portasensore universale, lungo	71425251	
	Kit: Kit di aggiornamento portasensore universale corto	71425252	
	Kit: Kit di aggiornamento portasensore universale lungo	71425253	
	Kit: Kit anelli di serraggio, nuovo portasensore	71425255	
4	Tubo di ritrazione (compreso O-ring FPM) Per armatura in versione: corsa lunga	51513156	
	Tubo di ritrazione (compreso O-ring FPM) Per armatura in versione: corsa breve	51513158	
7, 8, 11	Valvola a sfera: Senza flangia, con filettatura femmina G2" e sezione inferiore del giunto a baionetta (8) con O- ring Viton	51513159	
	Valvola a sfera: Con flangia DN 50, adattatore a saldare (18) e sezione inferiore del giunto a baionetta (8) con O- ring Viton	51513154	
	Valvola a sfera: Con flangia ANSI 2", adattatore a saldare (18), sezione inferiore del giunto a baionetta (8) con O- ring Viton	51513155	
9	Valvola a sfera per camera di pulizia come collegamento di pulizia o sfiato, connessione tubo flessibile OD 9	51512982	

Cleanfit COA451 Accessori

N. Elemento	Descrizione e contenuti	Codice d'ordine del kit di parti di ricambio
10	Nipplo di ingrassaggio H1 M6x1	51513169
5,12	Kit: Staffa, 5 pz Viti a brugola M8 x 20, 10 pz Bullone di bloccaggio, 2 pz Viti di pressione, 10 pz	51513169

9.3 Restituzione

Il prodotto deve essere reso se richiede riparazioni e tarature di fabbrica o se è stato ordinato/ consegnato il dispositivo non corretto. Endress+Hauser quale azienda certificata ISO e anche in base alle disposizioni di legge deve attenersi a specifiche procedure per la gestione di tutti i prodotti resi che sono stati a contatto con fluidi.

Per garantire una spedizione del dispositivo in fabbrica semplice, sicura e veloce:

 Accedere a www.it.endress.com/support/return-material per informazioni sulla procedura e sulle condizioni di reso dei dispositivi.

9.4 **Smaltimento**

► Rispettare le norme locali.

10 Accessori

10.1 Accessori specifici del dispositivo

10.1.1 Sensori

Oxymax COS41

- Sensore di ossigeno per misure in acque potabili e industriali, principio di misura amperometrico
- Materiale: POM
- Configuratore on-line sulla pagina del prodotto: www.it.endress.com/cos41



Informazioni tecniche TI00248C

Oxymax COS51D

- Sensore amperometrico per ossigeno
- Con tecnologia Memosens
- Configuratore on-line sulla pagina del prodotto: www.endress.com/cos51d



Informazioni tecniche TI00413C

Accessori Cleanfit COA451

Oxymax COS61

- Sensore ottico di ossigeno per misure in acque potabili e industriali
- Principio di misura: fluorescenza
- Materiale: acciaio inox 1.4571 (AISI 316Ti)
- Configuratore on-line sulla pagina del prodotto: www.it.endress.com/cos61



Informazioni tecniche TI00387C

Oxymax COS61D

- Sensore ottico di ossigeno per misure in acque potabili e industriali
- Principio di misura: fluorescenza
- Con tecnologia Memosens
- Configuratore on-line sulla pagina del prodotto: www.endress.com/cos61d




Informazioni tecniche TI00387C

10.1.2 Attacco a saldare

Attacco a saldare

- Connessione a saldare per diametro tubo 80 mm, con combinazione flangia DN 50 / ANSI 2":
 - Fori per flangia DN 50: 4 x 90° Ø18 su diametro bullone Ø125 (4.92)
 - Fori per flangia ANSI 2": 4 x 90° Ø19 su diametro bullone Ø121 (4.75)
- Guarnizione flangia, 4 viti M16x60, 4 dadi M16 comprese le rondelle,
- Acciaio inox 1.4571 (AISI 316L)
- Codice d'ordine: 50080249



A0038764


■ 16 Connessione a saldare, dimensioni in mm (in)

D Contrassegni per i fori, flangia DN 50

Cleanfit COA451 Accessori

Nipplo a saldare

- Nipplo a saldare per filettatura da 2"
- Acciaio inox 1.4404 (AISI 316L)
- Codice d'ordine: 71448684




■ 17 Nipplo a saldare, dimensioni in mm (in)

Connessione di risciacquo a saldare DN 65

- Per la pulizia automatica attraverso un ugello dei sensori CUS51D/31/41 nei tubi e nei recipienti:
 - Fori per flangia DN 50: 4 x 90° Ø18 su diametro bullone Ø125
 - Fori per flangia ANSI 2": 4 x 90° Ø19 su diametro bullone Ø121
- Collegamento di pulizia: filettatura maschio R1/4
- Con ugello di risciacquo removibile
- Fino a 6 bar (87 psi), 80 °C (176 °F)
- Codice d'ordine: 51500912

Accessori Cleanfit COA451



■ 18 Connessione di risciacquo a saldare, dimensioni in mm (in)

D Contrassegni per i fori, flangia DN 50

10.2 Accessori specifici per l'assistenza

10.3 Kit di accessori

Valvola a sfera per camera di pulizia

- Come complemento del collegamento di pulizia o sostituzione del rubinetto di sfiato fornito;
- Codice d'ordine: 51512982

Set di O-ring

- Viton + FPM
- Codice d'ordine: 51512981

Cleanfit COA451 Dati tecnici

11 Dati tecnici

11.1 Ambiente

11.1.1 Temperatura ambiente

0 ... 50 °C (32 ... 122 °F)

11.2 Processo

11.2.1 Temperatura del fluido


0 ... 85 °C (32 ... 185 °F)

11.2.2 Pressione del fluido

max. 10 bar (145 psi)

Per l'inserzione/l'estrazione manuale dell'armatura, la pressione del fluido non deve superare 2 bar (29 psi). Tenere conto anche delle condizioni di processo del sensore impiegato.

11.2.3 Caratteristiche nominali di pressione-temperatura



A003876

■ 19 Pressione/temperatura nominali

A Campo entro il quale è possibile operare l'armatura manualmente

11.3 Costruzione meccanica

11.3.1 Dimensioni

→ capitolo "Installazione"

Dati tecnici Cleanfit COA451

Ugelli del collegamento di pulizia

Connessioni opzionali:

• 2 x valvole a sfera con connessione per tubo flessibile DE 9 mm (v. "Accessori"). (La fornitura dell'armatura comprende una valvola a sfera che funge da rubinetto di sfiato).

- Collegamenti di pulizia del cliente con filettatura esterna G1/8
- 2 x G1/8 (interno)

Rubinetto di sfiato

Valvola a sfera con connessione del tubo flessibile DE 9 mm

11.3.2 Peso

In base alla versione: 8 ... 11 kg (17.6 ... 24.3 lbs)

11.3.3 Materiali

Bagnato:	Viton (guarnizioni)	
	Acciaio inox 1.4404 (AISI 316L)	
	Ottone placcato nichel (rubinetto di sfiato o collegamento di pulizia)	
Non bagnato:	Acciaio inox 1.4404 (AISI 316L)	

Cleanfit COA451 Indice analitico

Indice analitico

D	
Dati tecnici	
Ambiente	51
Costruzione meccanica	51
Destinazione d'uso	. 5
Dimensioni	51
M Materiali	52
P	
Peso	52
S	
Simboli	5
Т	
Temperatura ambiente	51
U	
Uso	. 5





www.addresses.endress.com