# Información técnica **Liquiline System CA80CR**

Analizador colorimétrico de cromato (Cr(VI))



## Controlador integrado con hasta 2 canales de medición y tecnología Memosens digital

## Aplicación

El equipo Liquiline System CA80CR es un analizador químico de muestras acuosas para la determinación casi continua de la concentración de cromato (Cr (VI)) en productos líquidos.

El aparato ha sido concebido para las siguientes aplicaciones:

- Optimización de la eficiencia del proceso de tratamiento de las plantas de tratamiento de aguas residuales industriales
- Monitorización del agua potable
- Monitorización de los sistemas de filtración por membrana
- Monitorización de los valores de alarma para la descarga de aguas residuales industriales

#### Ventajas

- Actualización fácil a estaciones de analítica conectando hasta 4 sensores Memosens
- Equipo de dos canales disponible
- Buses de campo digitales (p. ej. PROFINET, PROFIBUS DP, Modbus TCP, Modbus RS485 y Ethernet IP) y servidor web
- Mantenimiento sencillo y sin necesidad de usar herramientas



# Índice de contenidos

runcionamiento y diseño dei sistema			20
Principio de medición colorimétrica		Entradas de cable	
Cromo y cromato	. 4	Especificaciones de los cables	
Determinación fotométrica de cromato	4	Conexión de módulos opcionales	20
Sensibilidad cruzada	4	Conexión de sensores (opcional)	23
Sistema de medición			
		Características de rendimiento	23
Annual and the Annual Annual and		Error medido máximo	
Arquitectura de equipos			
Diagrama de funciones		Error medido máximo para las entradas de sensor	43
Asignación de slots y puertos	10	Error medido máximo para las entradas y salidas de	2.2
		corriente	
Comunicación y procesamiento de datos	10	Repetibilidad	
<i>7</i> 1		Repetibilidad de las entradas del sensor	
C C' - 1-12 1 1	11	Intervalo de medición	
Confiabilidad	11	Requisito de la muestra	
Fiabilidad gracias a la tecnología Memosens		Requisitos del reactivo	
Mantenibilidad		Requisito estándar	
Funciones de automonitorización		Intervalo de calibración	
Seguridad de datos	14	Intervalo entre operaciones de mantenimiento	
Seguridad informática	14	Esfuerzo de mantenimiento	24
Entrada	14	Instalación	24
Variables medidas		Lugar de instalación	
Rango de medición	14	Instrucciones de instalación	
Tipos de entradas	14	moti deciones de motulación	2 1
Señal de entrada	14		
Entrada de corriente, pasiva	14	Entorno	
Especificación del cable (para sensores opcionales con	1-1	Rango de temperatura ambiente	
tecnología Memosens)	1/1	Temperatura de almacenamiento	
techologia Memosens)	14	Humedad	
		Grado de protección	
Salida	14	Compatibilidad electromagnética	
Señal de salida	14	Seguridad eléctrica	
Señal de alarma	15	Grado de contaminación	25
Carga	16		
Comportamiento del transmisor	16	Proceso	25
		Temperatura de las muestras	
Salidas de corriente, activas	16	Uniformidad de las muestras	
Span		Suministro de muestras	
Características de las señales		Juninistro de muestras	20
Especificación eléctrica			
Especificaciones de los cables		Construcción mecánica	
Especificaciones de los cables	10	Dimensiones	26
Salidas de relé	1	Materiales	27
Especificación eléctrica	16	Conexión a proceso	28
		Entradas de manguera	28
Datos específicos del protocolo	17	Especificación de la manguera (analizador con	
PROFIBUS DP		autocebado)	28
Modbus RS485			
Modbus TCP	1	Operatividad	2ς
Servidor web	1		28
EtherNet/IP	1	Indicador	
PROFINET	19	Configuración a distancia	
TNOTINEI	17	•	
		Paquetes de idiomas	30
Fuente de alimentación	19		
Tensión de alimentación	19	Certificados y homologaciones	30
Conexión del bus de campo	20	Marca <b>C€</b>	
Consumo de energía	20	Otras normas y directrices	
<b>3</b>	I	,	

## Liquiline System CA80CR


Información para cursar pedidos	31
Página de producto	31
Configurador de producto	31
Accesorios	31
Accesorios específicos del equipo	31
Accesorios específicos para la comunicación	35
Componentes del sistema	

## Funcionamiento y diseño del sistema

# Principio de medición colorimétrica

Tras la preparación de las muestras, parte de la permeación se bombea hacia la cámara de mezcla/reacción. El reactivo de color específico se mide con exactitud mediante una mezcla de proporciones definidas. La reacción química hace cambiar las características de color de la muestra. El fotómetro multiespectral mide el nivel de absorción de la muestra en longitudes de onda definidas. Las longitudes de onda analizadas, y las relaciones de unas con otras, son específicas según parámetros.

La proporción de luz absorbida es un indicador directo de la concentración del parámetro de la muestra que se analiza. Para compensar todas las influencias de las interferencias, se efectúa una medición de referencia antes de la medición real. Esta señal de referencia se resta de la señal de medición. La temperatura del fotómetro se mantiene constante para garantizar una reacción reproducible que tenga lugar en un periodo de tiempo corto.



Principio de medición colorimétrica

- 1 Multiespectral unidad LED (para medición/referencia)
- 2 Cubeta: depósito de mezcla y reacción
- 3 Detector (para medición/referencia)

## Cromo y cromato

El cromo se da en diferentes estados de oxidación, de los cuales solo son relevantes en aplicaciones de proceso el trivalente ( $Cr^{3+}$ ) y el hexavalente ( $Cr^{3+}$ ) y el hexavalente ( $Cr^{3+}$ ) y dicromato,  $Cr_{2}O_{7}^{2-}$ ). Mientras que el Cr(VI) está considerado como cancerígeno, el Cr(III) solo es ligeramente tóxico y es un oligoelemento esencial en la síntesis proteica. Las normas nacionales estipulan valores de alarma de concentración de cromato. El Reglamento alemán sobre agua para consumo, por ejemplo, estipula un valor de alarma para el cromo total de 50  $\mu$ g/l. Las aguas residuales industriales se rigen por otras normas. El valor de alarma de corriente para curtidurías es de 2 mg/l, y para plantas galvanotécnicas el valor de alarma es de 0,1 mg/l.

# Determinación fotométrica de cromato

## Método de difenilcarbazida

El cromato (Cr(VI)) reacciona con difenilcarbazida en una solución ácida mineral para formar un complejo de quelato rojo-violeta. El cromato (Cr(VI)) se reduce en el proceso mientras que la difenilcarbazida se oxida para formar difenilcarbazona. Este método registra solo iones de Cr(VI). No se registra el cromo no disuelto o Cr(III).

#### Sensibilidad cruzada

Los iones mencionados se comprobaron con las concentraciones especificadas. No se ha estudiado un efecto resumen. No se han observado sensibilidades cruzadas hasta los niveles de concentración indicados. Los iones  $^{1)}$ 

Cl-
Na <sup>+</sup>
K+, Ca <sup>2+</sup>
$Ag^+$

<sup>1)</sup>  $Fe^{3+}$ ,  $Fe^{2+}$ ,  $Cu^{2+}$ ,  $Sn^{2+}$  reducen el valor medido.

70 mg/l	(ppm)	Cd <sup>2+</sup>
/ O 111g/ 1	(PP111)	Cu

50 mg/l (ppm)  $SO_4^{2-}$ ,  $CO_3^{2-}$ ,  $NO_3^{-}$ ,  $Zn^{2+}$ ,  $Ni^{2+}$ ,  $CO^{2+}$ 

#### Sistema de medición

Un sistema de medición completo incluye:

- Analizador Liquiline System CA80CR con la configuración especificada en el pedido
- reactivos y solución de líquido patrón (se deben pedir por separado)
- Acondicionamiento de muestra Liquiline System CAT8x0 (opcional)

Microfiltración (Liquiline System CAT810)

- Función: toma de muestras de la tubería de presión y filtración
- Filtro de tamiz, 50 µm
- Control mediante CA80

Opcional: control del tiempo con un temporizador integrado


- Retroflujo, con aire o agua comprimida
- Versión o integración del panel en el soporte del analizador
- Aplicación: salida de planta de tratamiento de aguas residuales

Filtración por membrana (Liquiline System CAT820), versión de filtro de cerámica

- Función: toma de muestras y filtración
- Filtro de vela para membrana de cerámica; tamaño de los poros: 0,1 μm o 0,4 μm
- Comunicación mediante protocolo Memosens, control mediante CA80
- Retroflujo con aire comprimido (versión con tecnología Memosens)
- Instalación sencilla con Flexdip CYH112 (TI00430C)
- Aplicación: aireación, salida de planta de tratamiento de aguas residuales, aguas superficiales


Filtración por membrana (Liquiline System CAT860)


- Función: toma de muestras y filtración
- Filtro de vela para membrana de cerámica; tamaño de los poros: 0,1 μm o 0,4 μm
- Comunicación mediante protocolo Memosens, control mediante CA80
- Función de retroflujo automática con solución de limpieza y aire comprimido
- Instalación sencilla mediante Flexdip CYH112 (TI00430C)
- Aplicación: entrada de planta de tratamiento de aquas residuales



A004481


- 2 Sistema de medición con Liquiline System, autocebado
- 1 Liquiline System CA80CR
- 2 Fotómetro
- 3 Dosificador
- 4 Muestra libre de partículas






- 3 Sistema de medición con Liquiline System CAT810
- 1 Desbordamiento
- 2 Liquiline System CA80
- 3 Sobrellenado del depósito colector de muestras
- 4 Muestra
- 5 Muestra presurizada
- 6 Unidad de filtrado
- 7 Liquiline System CAT810


- 4 Sistema de medición con Liquiline System CAT810 y válvula de limpieza
- 1 Desbordamiento
- 2 Liquiline System CA80
- 3 Sobrellenado del depósito colector de muestras
- 4 Muestra
- 5 Válvula de limpieza
- 6 Muestra presurizada
- 7 Unidad de filtrado
- 8 Conexión por purga (con aire o agua comprimidos)
- 9 Liquiline System CAT810






- 5 Sistema de medición con Liquiline System CAT820
- 1 Bomba
- 2 Liquiline System CA80
- 3 Recipiente colector de muestras
- 4 Sobrellenado del depósito colector de muestras
- 5 Muestra
- 6 Filtro (cerámica)
- 7 Producto

- 6 Sistema de medición con Liquiline System CAT860
- 1 Bomba
- 2 Válvula
- 3 Liquiline System CA80
- 4 Muestra
- 5 Válvula
- 6 Aire comprimido
- 7 Liquiline System CAT860
- 8 Solución de limpieza
- 9 Producto
- 10 Filtro (cerámica)



- Sistema de medición con 2 Liquiline System CAT820 **№** 7
- 1 Bomba
- 2 3 Liquiline System CA80
- Muestra
- Válvula
- 4 5 Producto
- Filtro (cerámica)



- € 8  ${\it Sistema~de~medici\'on~con~Liquiline~System~CA80,~Liquiline~System~CA7820~y~segundo~analizador}$
- Retroflujo con aire comprimido (opcional) 1
- 2 Válvula (opcional)
- 3 Bomba
- Liquiline System CA80 4
- Muestra

- Segundo analizador
- Muestra del segundo analizador
- 8 Filtro (cerámica)
- 9 Producto

## Configuración específica de usuario


Antes del análisis, debe prepararse la muestra en el lugar del cliente para que esté libre de partículas y sea homogénea (muestra representante). La muestra puede suministrarse a un depósito colector externo o bombearse directamente al depósito colector de muestras del analizador. El sistema de preparación de muestras específico para el cliente debe tener su unidad de control individual.



La versión del Liquiline System CA80 como equipo de autocebado no tiene un depósito colector con detección de nivel. Por esto, se debe garantizar un suministro continuo de la muestra en el lado del proceso.

# Arquitectura de equipos

## Diagrama de funciones



■ 9 Diagrama en bloques CA80

1 Salida de corriente 1:1

2 Salidas de corriente

3 Relé de alarma

4 2 Memosens entradas (1 opcional)

5 2 entradas de corriente (opcionales)

6 Modbus/Ethernet (opcional)

7 Interfaz de servicio técnico

8 Fuente de alimentación, sensores de cable fijo

9 2 o 4 relés (opcionales)

10 2 entradas y salidas digitales (opcionales)




Diagrama en bloques de preparación de la muestra, Liquiline System CAT810 con válvula de limpieza






Diagrama en bloques de preparación de la muestra, Liquiline System CAT820 y CAT860


- 85, Conexión para fuente de alimentación de 24 V
- 86
- 97, Conexión para comunicaciones
- 98

 $2\ x$  comunicación mediante protocolo Memosens (1 x opcional), sistema de calefacción para manguera

#### Asignación de slots y puertos







Asignación de ranuras y puertos

Analyzer C8024A05600

► Heartheat diagnostics SP1 Analyzer\*
SP1 Analyzer\*
SP1 Analyzer\*
SP1 Analyzer\*
SP2 Analyzer\*
SP3 Analyzer\*
SP3 Analyzer\*
SP4 Analyzer\*
SP4 Analyzer\*
SP5 Analyzer\*
SP5 Analyzer\*
SP6 Analyzer\*
SP6 Analyzer\*
SP6 Analyzer\*
SP7 Analyze

■ 14 Slots y puertos en el indicador

Valor medido en el analizador (específico según parámetros)

- La asignación de las entradas a los canales se realiza por orden ascendente de slots y puertos.
   En el ejemplo anterior:
  - "CH1: 1:1 pH glass" significa:
  - Canal 1 (CH1) es ranura 1 (módulo básico): Puerto 1 (entrada 1), sensor de vidrio de pH
- Las salidas y los relés se denominan conforme a su función, por ejemplo, "salida de corriente", y se visualizan en el indicador en orden ascendente con los números de slot y puerto
- El indicador muestra SP1: canal 1 de medición del analizador con punto de muestreo SP1 (la indicación del valor medido depende de la configuración de los parámetros; no se muestra en el ejemplo)

# Comunicación y procesamiento de datos

## Protocolos de comunicación:

- Buses de campo
  - PROFIBUS DP (perfil 3.02)
  - Modbus TCP o RS485
  - PROFINET
  - EtherNet/IP
- Configuración mediante Ethernet

## Módulo de expansión 485 y salidas de corriente

Para protocolos de comunicación PROFIBUS DP y Modbus RS485: Se pueden usar en paralelo 2 salidas de corriente como máximo.

## Funcionalidad Ethernet a través del módulo Base2 y las salidas de corriente

Se pueden usar en paralelo 6 salidas de corriente como máximo.

## Terminación del bus en el equipo

- Mediante interruptor deslizante en el módulo 485 del bus
- Indicado mediante el LED "T" en el módulo 485 del bus

## Confiabilidad

# Fiabilidad gracias a la tecnología Memosens

## Memosens MEMO(SENS

Memosens hace que sus puntos de medición sean más seguros y fiables:

- La transmisión de señales digital y no invasiva permite un aislamiento galvánico óptimo
- Completamente herméticos
- El sensor se puede calibrar en un laboratorio, y así aumentar la disponibilidad del punto de medición en el proceso
- La electrónica intrínsecamente segura implica que puede funcionar sin problemas en zonas con peligro de explosión.
- Mantenimiento predictivo gracias al registro de datos del sensor, p. ej.:
  - Total de horas en funcionamiento
  - Horas en funcionamiento con valores de medición muy altos o muy bajos
  - Horas en funcionamiento a altas temperaturas
  - Número de esterilizaciones de vapor
  - Condición de sensores

#### Mantenibilidad


#### Diseño modular

El analizador modular puede adaptarse fácilmente para cubrir sus necesidades:

- Módulos de expansión de equipamiento a posteriori para rangos de funciones nuevos o ampliados,
   p. ej. salidas de corriente, relés y comunicación digital
- Mejora de analizador monocanal a bicanal
- Mejora a estación de medición con sensores digitales con tecnología Memosens
- Opcional: conector M12 para conectar cualquier tipo de sensor Memosens

## Almacenamiento de datos

- Memorias cíclicas integradas independientes (FIFO) o memorias de pila para registrar:
  - un valor analógico (p. ej., caudal, valor de pH, conductividad),
  - eventos (p. ej., fallo de alimentación)
- Libro de registro de datos del analizador
  - Tiempo de lectura: ajustado automáticamente al intervalo de medición
  - Máx. 2 libros de registro de datos
  - 20 000 entradas por libro de registro
  - Indicador de gráfico (curvas de carga) o lista numérica
  - Configuración de fábrica: habilitado para todos los canales, memoria cíclica (FIFO)
- Libros de registro de datos para sensores digitales:
  - Tiempo de lectura ajustable: 1 a 3.600 s (1 h)
  - Máx. 8 libros de registro de datos
  - 150.000 entradas por libro de registro
  - Indicador de gráfico (curvas de carga) o lista numérica
- Libro de registro de calibración: máx. 75 entradas
- Libro de registro de hardware:
  - Comunicación y modificaciones del hardware
  - Máx. 125 entradas
- Libro de registro de versiones:
  - Actualizaciones del software, entre otras cosas
  - Máx. 50 entradas
- Libro de registro de eventos
- Libro de eventos del analizador
  - Eventos específicos del analizador
  - Máx. 19500 entradas, memoria cíclica o solución de referencia de llenado para registro
- Libro de registro de operaciones: máx. 250 entradas
- Libro de registros de diagnóstico: máx. 250 entradas



🛮 15 Libro de registro de datos: representación gráfica del indicador

A0024359

## Funciones matemáticas (valores de proceso virtuales)

Además de los valores de proceso "reales" que proporcionan los sensores físicos conectados o las entradas analógicas, también se pueden usar funciones matemáticas para calcular un máximo de 6 valores de proceso "virtuales".

## Los valores de proceso "virtuales" pueden ser:

- Salida mediante salida de corriente o un bus de campo
- Utilizados como variable controlada
- Asignados como variable medida a un interruptor de límite
- Utilizados como variable medida para activar la limpieza
- Indicador en los menús de medición definidos por el usuario

## Son posibles las funciones matemáticas siguientes:

- Cálculo de pH a partir de dos valores de conductividad según la normativa VGB 405, p. ej., en agua de alimentación de calderas
- ullet Diferencia entre dos valores medidos de distinto origen, p. ej., para monitorizar las membranas
- Conductividad diferencial, p. ej., para monitorizar la eficiencia de los intercambiadores iónicos
- Conductividad desgasificada, p. ej. para el control de procesos en centrales eléctricas
- Redundancia para monitorizar dos o tres sensores redundantes
- Cálculo de rH basado en los valores medidos de un sensor pH y uno de ORP
- Editor de fórmulas que constituye una potente herramienta tanto para las funciones matemáticas como para operaciones booleanas con hasta 3 valores medidos

#### FieldCare


Software de configuración y gestión de activos basado en la tecnología FDT/DTM

- Configuración del equipo completa cuando esté conectado con FXA291 e interfaz de servicio
- Acceso a diversos parámetros de configuración e identificación, datos de medición y de diagnóstico cuando esté conectado con un módem HART
- Los libros de registro se pueden descargar en formato CSV o en formato digital para el software "Field Data Manager"

## Field Data Manager

Software de visualización y base de datos para datos de medición, calibración y configuración

- Base de datos SQL que está protegida contra manipulación
- Funciones para importar, guardar e imprimir libros de registro
- Curvas de carga para la visualización del valor medido



■ 16 Field Data Manager: indicador de curva de carga

## Tarjeta SD

El producto de almacenamiento intercambiable permite:

- Actualizaciones y mejoras del software rápidas y fáciles
- Actualizaciones y mejoras rápidas y fáciles de las listas de parámetros de medición
- Almacenamiento de datos de la memoria interna del equipo (p. ej. libro de registro)
- Transmisión de todas las configuraciones al equipo con un ajuste idéntico (función de copia de seguridad)
- Transferencia de las configuraciones sin la etiqueta (TAG) y la dirección de bus a equipos con una configuración idéntica (función copia)

Endress+Hauser proporciona como accesorios tarjetas SD homologadas por la industria. Estas tarjetas de memoria proporcionan la mayor seguridad e integridad de los datos.

También se pueden usar otras tarjetas SD. Sin embargo, Endress+Hauser no se responsabiliza con respecto a la seguridad de los datos incluidos en estas tarjetas.

# Funciones de automonitorización

## Electrónica

- Las entradas de corriente se desactivan en caso de sobrecorriente y se vuelven a activar cuando ya no hay sobrecorriente.
- Las tensiones de placa se monitorizan y la temperatura de placa también se mide.

#### Contador

Los contadores monitorizan consumibles como reactivos o dispensadores.

## Fotómetro

- Monitorización automática de la temperatura
- Monitorización activa de la comunicación entre el módulo fotométrico y la electrónica del analizador

## Preparación de muestra (opcional)

- Monitorización activa de la comunicación mediante preparación de muestras con comunicación Memosens y el analizador
- Contador de consumibles, como mangueras de la bomba peristáltica

## Depósito colector de muestras (opcional)

Active la monitorización del nivel de líquido en el depósito colector de muestras para garantizar el suministro de líquido al analizador

Sensor de fuga en la caja

## Seguridad de datos

Todos los parámetros de configuración, libros de registro, etc. se almacenan en una memoria no volátil para garantizar que no se perderán los datos ni siquiera en caso de una interrupción de la fuente de alimentación.

#### Seguridad informática

Otorgamos únicamente garantía si el equipo ha sido instalado y utilizado tal como se describe en el Manual de instrucciones. El equipo está dotado de mecanismos de seguridad que lo protegen contra modificaciones involuntarias en los parámetros de configuración.

No obstante, la implementación de medidas de seguridad TI conformes a las normas de seguridad del operador y destinadas a dotar el equipo y la transmisión de datos con una protección adicional debe ser realizada por el propio operador.

## **Entrada**

Variables medidas	medidas Cromato (Cr(VI)), CrO <sub>4</sub> [mg/l, μg/l, ppm, ppb]	
Rango de medición	CA80CR-**AF:	0,03 a 2,5 mg/l Cr(VI)
	CA80CR-**AG:	0,2 a 5,0 mg/l Cr(VI)
Tipos de entradas	<ul> <li>1 o 2 canales de medición (parámetro principal del analizador)</li> <li>1 a 4 entradas digitales para sensores con protocolo Memosens (opcional)</li> <li>Entradas de corriente analógicas (opcionales)</li> <li>Entradas digitales (opcional)</li> </ul>	
Señal de entrada	Depende de la versión 2 de 0/4 a 20 mA (opcionales), pasivas, potencialmente aisladas	
Entrada de corriente, pasiva	Intervalo > 0 a 20 mA	
	Características de las señales Lineal	
	<b>Resistencia interna</b> No lineal	
	<b>Tensión de prueba</b> 500 V	
Especificación del cable	Tipo de cable	

## Salida

### Señal de salida

(para sensores opcionales

con tecnología Memosens)

Según la versión:

**Longitud del cable** Máx. 100 m (330 pies)

conector redondo M12 (opcional)

- 2 x 0/4 a 20 mA, activas, aisladas potencialmente (versión estándar)
- 4 x 0/4 a 20 mA, activa, potencialmente aislada (versión con 2 salidas analógicas adicionales)

Memosens cable de datos CYK10 o cable fijo del sensor, cada uno con casquillos terminales o

- 6 x 0/4 a 20 mA, activa, potencialmente aislada (versión con 4 salidas analógicas adicionales)
- Salidas digitales

PROFIBUS DP/RS485	
Codificación de señales	EIA/TIA-485, PROFIBUS DP conforme a IEC 61158
Velocidad de transmisión de datos	9,6 kBd; 19,2 kBd; 45,45 kBd; 93,75 kBd; 187,5 kBd; 500 kBd; 1,5 MBd; 6 MBd; 12 MBd
Aislamiento galvánico	Sí
Conectores	Terminal de resorte (máx. 1,5 mm), puenteado internamente (función T), M12 opcional
Terminación del bus	Conmutador corredizo interno con indicador LED

Modbus RS485	
Codificación de señales	EIA/TIA-485
Velocidad de transmisión de datos	2.400, 4.800, 9.600, 19.200, 38.400, 57.600 y 115.200 baudios
Aislamiento galvánico	Sí
Terminación del bus	Conmutador corredizo interno con indicador LED

Servidor web y Modbus TCP		
Codificación de señales	IEEE 802.3 (Ethernet)	
Velocidad de transmisión de datos	10 / 100 MBd	
Aislamiento galvánico	Sí	
Conexión	RJ45, M12 opcional	
Dirección IP	DHCP o configuración mediante menú	

EtherNet/IP	
Codificación de señales	IEEE 802.3 (Ethernet)
Velocidad de transmisión de datos	10 / 100 MBd
Aislamiento galvánico	Sí
Conexión	RJ45, M12 opcional (con codificación D)
Dirección IP	DHCP (por defecto) o configuración mediante menú

PROFINET		
Codificación de señales	IEEE 802.3 (Ethernet)	
Velocidad de transmisión de datos	100 MBd	
Aislamiento galvánico	Sí	
Conexión	RJ45	
Nombre de la estación	Mediante el protocolo DCP usando la herramienta de configuración (p. ej., Siemens PRONETA)	
Dirección IP	Mediante el protocolo DCP usando la herramienta de configuración (p. ej., Siemens PRONETA)	

## Señal de alarma

- Ajustable, según recomendación NAMUR NE 43 En el rango de medición de 0 a 20 mA: Corriente de fallo de 0 a 23 mA
- En el rango de medición de 4 a 20 mA: Corriente de fallo de 2,4 a 23 mA
- Configuración de fábrica para la corriente de fallo de ambos rangos de medición: 21,5 mA

Carga	Máx. 500 Ω	
Comportamiento del transmisor	Lineal	

# Salidas de corriente, activas

Span	0 a 23 mA
Características de las señales	Lineal
Especificación eléctrica	Tensión de salida Máx. 24 V
	<b>Tensión de prueba</b> 500 V
Especificaciones de los cables	<b>Tipo de cable</b> Recomendación: cable apantallado
	Especificación de los cables Máx. 2,5 mm² (14 AWG)

## Salidas de relé

## Especificación eléctrica

## Tipos de relé

- 1 contacto conmutable de un solo pin (relé de alarma)
- 2 o 4 contactos conmutables de un pin (opcionales con módulos de extensión)

#### Carga máxima

Relé de alarma: 0,5 A
Todos los otros relés: 2,0 A

## Poder de corte de los relés

## Módulo base (Relé de alarma)

Tensión de conmutación	Carga (máx.)	Ciclos de conmutación (mín.)
230 V CA, cosΦ = 0,8 a 1	0,1 A	700.000
	0,5 A	450.000
115 V CA, cosΦ = 0,8 a 1	0,1 A	1.000.000
	0,5 A	650,000
24 VCC, L/R = 0 a 1 ms	0,1 A	500.000
	0,5 A	350.000

## Módulo de ampliación

Tensión de conmutación	Carga (máx.)	Ciclos de conmutación (mín.)
230 V CA, cosΦ = 0,8 a 1	0,1 A	700.000
	0,5 A	450.000
	2 A	120.000
115 V CA, cosΦ = 0,8 a 1	0,1 A	1.000.000
	0,5 A	650,000
	2 A	170.000
24 VCC, L/R = 0 a 1 ms	0,1 A	500.000
	0,5 A	350.000
	2 A	150.000

Carga mínima (típica)

• Mín. 100 mA con 5 V CC

■ Mín. 1 mA con 24 V CC

■ Mín. 5 mA con 24 V CA

■ Mín. 1 mA con 230 V CA

# Datos específicos del protocolo

		DP

ID del fabricante	11 <sub>h</sub>
Tipo de equipo	155E <sub>h</sub>
Versión de perfil	3.02
Ficheros de base de datos de equipos (ficheros GSD)	www.endress.com/profibus Device Integration Manager DIM
Variables de salida	16 bloques AI, 8 bloques DI
Variables de entrada	4 bloques AO, 8 bloques DO
Características admitidas	<ul> <li>1 conexión MSCYO (comunicaciones cíclicas, maestro de clase 1 a esclavo)</li> <li>1 conexión MSAC1 (comunicaciones cíclicas, maestro de clase 1 a esclavo)</li> <li>2 conexiones MSAC2 (comunicaciones cíclicas, maestro de clase 2 a esclavo)</li> <li>Bloqueo del dispositivo: el equipo puede bloquearse mediante hardware o software.</li> <li>Dirección configurable con interruptores DIL o software</li> <li>GSD, PDM DD, DTM</li> </ul>

## Modbus RS485

Protocolo	RTU/ASCII
Códigos de funcionamiento	03, 04, 06, 08, 16, 23
Soporte de difusión para códigos de función	06, 16, 23
Datos de salida	16 valores medidos (valor, unidad, estado), 8 valores digitales (valor, estado)
Datos de entrada	4 valores de consigna (valor, unidad, estado), 8 valores digitales (valor, estado), información para diagnósticos
Características soportadas	La dirección puede configurarse mediante interruptores o software

## **Modbus TCP**

Puerto TCP	502
Conexiones TCP	3
Protocolo	TCP
Códigos de funcionamiento	03, 04, 06, 08, 16, 23
Soporte de difusión para códigos de función	06, 16, 23
Datos de salida	16 valores medidos (valor, unidad, estado), 8 valores digitales (valor, estado)
Datos de entrada	4 valores de consigna (valor, unidad, estado), 8 valores digitales (valor, estado), información para diagnósticos
Características soportadas	La dirección puede configurarse mediante DHCP o software

## Servidor web

El servidor web permite acceso total a la configuración del dispositivo, medidas, mensajes de diagnóstico, libros de registro y datos de servicio vía enrutadores estándar WiFi/WLAN/LAN/GSM o 3G con una dirección IP especificada por el usuario.

Puerto TCP	80
Características soportadas	<ul> <li>Configuración del equipo controlada de manera remota(1 sesión)</li> <li>Guarde/recupere la configuración del equipo (mediante tarjeta SD)</li> <li>Exportación del libro de registros (formatos de ficheros: CSV, FDM)</li> <li>Acceso a servidor web mediante DTM o Internet Explorer</li> <li>Login (registrarse)</li> <li>Se puede desactivar el servidor web</li> </ul>

## EtherNet/IP

Log	EtherNet/IP		
Certificación ODVA	Sí	Sí	
Perfil del equipo	Dispositivo genérico (ti	Dispositivo genérico (tipo de producto: 0x2B)	
ID del fabricante	0x049E <sub>h</sub>		
ID del tipo de equipo	0x109F		
Polaridad	Auto-MIDI-X		
Conexiones	CIP 12		
	(SW-IDENT. I/O)	6	
	Mensaje explícito	6	
	Multidifusión	3 consumidores	
RPI mínimo	100 ms (por defecto)		
RPI máximo	10000 ms		
Integración en el sistema	EtherNet/IP EDS		
	Rockwell	Perfil Add-On Nivel 3, Placa frontal para fábrica Talk SE	
Datos IO	Entrada (T → O)	Estado del equipo y mensaje de diagnóstico con la máxima prioridad	
		Valores medidos:  • 16 AI (entrada analógica) + estado + unidad  • 8 DI (entrada discreta) + estado	
	Configuración (O → T)	Valores de accionamiento:  4 AO (entrada analógica) + estado + unidad  8 DO (salida discreta) + estado	

## PROFINET

Protocolo	"Protocolo de la capa de aplicación para periféricos de equipo descentralizados y automatización distribuida", versión 2.34 PNIO
Tipo de comunicaciones	100 MBit/s
Clases de conformidad	Clase de conformidad B
Clase Netload	Netload Clase II
Velocidad de transmisión	Detección automática de 100 Mpbs con dúplex total
Duración de los ciclos	A partir de 32 ms
Perfil del equipo	Aplicación de identificador de interfaz 0xF600 Dispositivo genérico
Interfaz PROFINET	1 puerto, Clase 1 de tiempo real (RT_CLASS_1)
ID del fabricante	0x11 <sub>h</sub>
ID del tipo de equipo	0x859F <sub>h</sub>
Archivos de descripción de equipo (GSD)	Información y ficheros en:  ■ www.endress.com  En la página de producto del equipo: Documentos/Software →  Drivers del instrumento  ■ www.profibus.com  En la página web, en la opción Products/Product Finder
Polaridad	Autopolaridad para corrección automática de pares cruzados TxD y RxD
Conexiones admitidas	<ul> <li>1 x AR (conexión AR con el Controlador de E/S)</li> <li>1 x AR (conexión AR permitida con el equipo supervisor de E/S)</li> <li>1 x Entrada CR (Relación de Comunicación)</li> <li>1 x Salida CR (Relación de Comunicación)</li> <li>1 x Alarma CR (Relación de Comunicación)</li> </ul>
Opciones de configuración para el equipo de medición	<ul> <li>Navegador de internet</li> <li>Software específico del fabricante (FieldCare, DeviceCare)</li> <li>El fichero maestro del dispositivo (GSD) puede leerse desde el servidor web que hay integrado en el equipo de medición</li> </ul>
Configuración del nombre del equipo	Protocolo DCP
Funciones compatibles	<ul> <li>Identificación y mantenimiento         Fácil identificación del equipo a partir de:         <ul> <li>Sistema de control de procesos</li> <li>Placa de identificación</li> </ul> </li> <li>Estado del valor medido         <ul> <li>Las variables de proceso se transmiten con un estado de valor medido</li> </ul> </li> <li>Parpadeo característico (FLASH_ONCE) del indicador local para una fácil identificación y asignación del equipo</li> <li>Funcionamiento del equipo mediante aplicaciones de software de configuración (p. ej. FieldCare, DeviceCare)</li> </ul>
Integración en el sistema	Para información sobre la integración en un sistema, véase el Manual de instrucciones  Transmisión cíclica de datos  Visión general y descripción de los módulos  Codificación de estado  Configuración de inicio  Ajuste de fábrica

# Fuente de alimentación

## Tensión de alimentación

- 100 a 120 VCA / 200 a 240 VCA o 24 V CC (no disponible para la versión "para exteriores")
- 50 o 60 Hz

### Conexión del bus de campo

Tensión de alimentación: sin conectar

### Consumo de energía

## Todas las versiones, excepto la versión "para exteriores"

130 VA + 660 VA por sistema de calefacción para manguera, máx. 1450 VA

Versión de 24-V: máx. 105 W

### Versión "para exteriores"

680~VA + 660~VA por cada sistema de calefacción de mangueras, máx. 2000 VA (versión sin sistema de refrigeración) <sup>2)</sup>

#### **Fusible**

5 x 20 mm 10 A/250 V fusible de baja intensidad para sistema de traceado térmico para manquera

#### Entradas de cable

- 4 x orificios para M16, G3/8, NPT3/8", Memosens conexión 3)
- 4 orificios para M20, G1/2, NPT1/2"

### Especificaciones de los cables

Prensaestopas	Diámetros admisibles del cable
M16x1,5 mm	4 a 8 mm (0,16 a 0,32")
M12x1,5 mm (por versión de pedido del zócalo M12 para sensores Memosens)	2 a 5 mm (0,08 a 0,20")
M20x1,5 mm	6 a 12 mm (0,24 a 0,48")
NPT <sup>3</sup> / <sub>8</sub> "	4 a 8 mm (0,16 a 0,32")
$G^3/_8$	4 a 8 mm (0,16 a 0,32")
NPT½"	6 a 12 mm (0,24 a 0,48")
G1/2	7 a 12 mm (0,28 a 0,48")



Los prensaestopas montados en la fábrica se aprietan con 2 Nm.

# Conexión de módulos opcionales

Los módulos de expansión le permiten adquirir funciones adicionales para su equipo.

#### **AVISO**

## Combinaciones de hardware inaceptables (por conflictos en la alimentación)

Mediciones incorrectas o fallo total del punto de medición como resultado de la acumulación de calor o sobrecarga


- Averigüe si la mejora planificada de su equipo da como resultado una combinación de hardware admisible (configurador en www.endress.com/CA80CR).
- ▶ Se admiten como máximo ocho entradas de corriente y salidas de corriente.
- Son admisibles hasta dos módulos "DIO".
- Póngase en contacto con su centro Endress+Hauser si tiene alguna pregunta.





Entradas de cable y diámetros de cable posibles

<sup>2)</sup> El valor de la potencia que se indica en la placa de identificación se refiere al consumo de potencia al cabo de un minuto de estar en funcionamiento cuando el equipo se pone en marcha a 5 °C (41 °F).

<sup>3)</sup> En el caso de la versión "para exteriores", 2 orificios están ocupados; por este motivo, solo son posibles 2 sensores Memosens







## PROFIBUS DP (módulo 485)

Los contactos 95, 96 y 99 están puenteados en el conector. Así se garantiza que la comunicación PROFIBUS no se interrumpa aunque se desconecte el conector.

# Conexión de sensores (opcional)

Sensores con protocolo Memosens

Tipos de sensores	Cable del sensor	Sensores
Sensores digitales <b>sin</b> fuente interna de alimentación adicional	Con conector enchufable y transmisión inductiva de señales	<ul> <li>Sensores de pH</li> <li>Sensores redox</li> <li>Sensores mixtos</li> <li>Sensores de oxígeno (amperométrico y óptico)</li> <li>Sensores de conductividad con medición conductiva de la conductividad</li> <li>Sensores de cloro (desinfección)</li> </ul>
	Cable fijo	Sensores de conductividad con medición inductiva de la conductividad
Sensores digitales con fuente de alimentación adicional interna	Cable fijo	<ul> <li>Sensores de turbidez</li> <li>Sensores para la medición de la interfase</li> <li>Sensores para la medición del coeficiente de absorción espectral (CAS)</li> <li>Sensores de nitrato</li> <li>Sensores ópticos de oxígeno disuelto</li> <li>Sensores selectivos de iones</li> </ul>

## Características de rendimiento

Error medido máximo 4)	2 % del final del rango de medición
	Con dilución y factor de dilución 5:
	Método amarillo: adicionalmente 3,0 % del final del rango de medición
Error medido máximo para las entradas de sensor	→ Documentación del sensor conectado
Error medido máximo para	Errores típicos de medición:
las entradas y salidas de corriente	<20 μA (para valores de corriente <4 mA)
corriente	<50 μA (con valores de corriente de 4 a 20 mA)
	a 25 °C (77 °F) en cada caso
	Error de medición adicional en función de la temperatura:
Repetibilidad <sup>4)</sup>	■ a 0,5 mg/l (ppm) Cr(VI): ± 10 μg/l (ppb) Cr(VI) ■ ≥ 0,5 mg/l (ppm) Cr(VI): ± 2 % del valor medido
	Con dilución y factor de dilución 5: Adicionalmente 1,5 % del final del rango de medición
Repetibilidad de las entradas del sensor	→ Documentación del sensor conectado
Intervalo de medición	Continuo (aprox. 5 min), ajustable de 10 min a 24 h
Doguigito de la muestro	
Requisito de la muestra	Sin módulo de dilución 22 ml (0,74 fl oz)/medición

<sup>4)</sup> De acuerdo con ISO 15839 con soluciones estándar. Los errores de medición comprenden todas las incertidumbres del analizador. No incluyen incertidumbres de las soluciones estándares utilizadas como referencia.

Requisitos del reactivo	<ul> <li>■ Aprox. 65 µl por reactivo y medición</li> <li>■ Dado un intervalo de medición de 10 min, un juego de reactivos dura aprox. 3,5 meses</li> </ul>			
Requisito estándar	Para un intervalo de calibración de 48 h, aprox. 420 ml (14,2 fl.oz) por mes			
Intervalo de calibración	1 h a 90 días, dependiendo de la aplicación y las condiciones ambientales			
Intervalo entre operaciones de mantenimiento	Cada 3 a 6 meses, dependiendo de la aplicación			
Esfuerzo de mantenimiento	<ul> <li>Semanalmente: inspección visual</li> <li>Cada cuatro meses: 1 hora</li> </ul>			

## Instalación

### Lugar de instalación

Tenga en cuenta lo siguiente cuando monte el dispositivo:


- ► Si se monta sobre una pared, compruebe que la pared presente suficiente capacidad de carga y que se dispone completamente en perpendicular.
- ▶ Si se monta sobre una base, instale el equipo sobre una superficie horizontal plana.
- ▶ Proteja el equipo contra fuentes adicionales de calor (por ejemplo, sistemas de calefacción).
- ▶ Proteja el equipo contra vibraciones mecánicas.
- ▶ Proteja el equipo contra los gases corrosivos, por ejemplo, sulfuro de hidrógeno (H<sub>2</sub>S).
- Compruebe que tiene en cuenta la diferencia de alturas máxima y la distancia máxima para el punto de muestreo.
- ► Compruebe que es posible drenar libremente la unidad, sin efectos de sifón.
- ► Compruebe que el aire pueda circular libremente por la parte frontal de la caja.
- Los analizadores abiertos (es decir, analizadores que se entregan sin puerta) únicamente se disponen en zonas cerradas o se instalan en un armario protector o un dispositivo similar.

## Instrucciones de instalación

El equipo puede instalarse de las siguientes maneras:

- Montaje en una pared
- Montaje en una base
- Montaje en una barra (accesorio)

Espacio requerido para la instalación del analizador




■ 17 Espacio mínimo requerido para el montaje. Unidad física mm (in).

🖪 18 Ángulo de abertura máximo

24

Espacio requerido para la instalación de la versión de montaje en pared



 $\blacksquare$  19 Medidas de la unidad de soporte. Unidad física mm (in)

## **Entorno**

Rango de temperatura	Todas las versiones de caja salvo la versión para exteriores			
ambiente	+5 a +40°C (41 a 104°F)			
	Versión para exteriores			
	-20 a +40 °C (-4 a 104 °F)			
Temperatura de almacenamiento	−20 60 °C (−4 140 °F)			
Humedad	10 95 %, sin condensación			
Grado de protección	IP 55 (armario, soporte del analizador), TIPO 3R (armario, soporte del analizador)			
Compatibilidad electromagnética <sup>5)</sup>	Emisión de interferencias e inmunidad a interferencias según EN 61326-1:2013, clase A para la industria			
Seguridad eléctrica	Según la EN/IEC 61010-1:2010, equipos de Clase I Baja tensión: categoría de sobretensiones II Para instalaciones de hasta 2.000 m (6.500 pies) por encima del nivel del mar			
Grado de contaminación	Nivel de suciedad 2			

## **Proceso**

Temperatura de las muestras	4 40 °C (39 104 °F)
Uniformidad de las muestras	Contenido de sólidos bajo (turbidez <50 NTU), acuoso, homogeneizado


<sup>5)</sup> Se necesita una fuente de alimentación de calidad suficiente para manejar el producto conforme al uso designado.

Suministro de muestras


Despresurizado

## Construcción mecánica


## **Dimensiones**



■ 20 Liquiline System CA80 versión cerrada, dimensiones en mm (pulgadas)



eals 21 Liquiline System CA80 versión abierta, dimensiones en mm (pulgadas)



🖻 22 Liquiline System CA80 con base, dimensiones en mm (pulgadas)

Peso	Versión de pedido	Peso
	Versión de armario	39,5 kg (87,1 lbs)
	Instalación abierta	31,5 kg (69,45 lbs)
	Soporte del analizador	72,5 kg (159,8 lbs)

## Materiales

Piezas sin contacto con el producto			
Versión de armario, cubierta exterior	Material plástico ASA+PC		
Instalación abierta, cubierta exterior			
Versión de armario, revestimiento interior	Material plástico PP		
Instalación abierta, revestimiento interior			
Ventana	Vidrio inastillable, recubierto		
Container de reactivo	Material plástico PP		
Aislamiento	Plástico EPP (PP extruido)		
Base, soporte del analizador	Hoja de acero recubierta de polvo		

Partes en contacto con el producto			
Dispensadores	Plástico PP y elastómero TPE		
Liquid Manager	Plástico PP y elastómero FKM		
Mangueras	C-Flex, NORPRENE		
Ventana óptica	Vidrio		

Junta moldeada	Elastómero EPDM
Tubería de drenaje	Material plástico PP
Depósito colector de muestras (opcional)  Vaso de precipitados  Cubierta  Pines detectores de nivel  Junta	<ul> <li>Plástico PMMA</li> <li>Material plástico PP</li> <li>Acero inoxidable 1.4404 (V4A)</li> <li>EPDM</li> </ul>
Válvula (opcional)	PVDF

#### Conexión a proceso

Entrada de muestras:

Con depósito colector de muestras Conector enchufable para manqueras rígidas con diámetro

exterior 4 mm

Sin depósito colector de muestras Conector de manguera para mangueras flexibles con

diámetro interior 1,6 mm

Agua de dilución: Conector de manguera para mangueras flexibles con

diámetro interior 3,2 mm

Salida: Conector de manguera para mangueras flexibles con

diámetro interior 13 mm

### Entradas de manguera

4 orificios para M32 para caudal de aqua de salida y de entrada

# Especificación de la manguera (analizador con autocebado)

- Espacio: máx. 1,0 m (3,3 pies)
- Altura: máx. 0,5 m (1,6 pies)
- DI de la manguera: 1,6 mm ( $^{1}/_{16}$  in)


## Operatividad


## Concepto operativo

El concepto operativo simple y estructurado establece nuevos estándares:

- Funcionamiento intuitivo con el navegador y las teclas de configuración rápida
- Configuración rápida de opciones de medición específicas para la aplicación
- Configuración y diagnóstico fácil gracias al indicador de texto plano
- Todos los idiomas ofrecidos están disponibles en todos los equipos







■ 24 Menú de texto plano


#### Indicador

Indicador de gráfico:

- Resolución: 240 x 160 píxeles
- Luz trasera con función de desactivación
- $\blacksquare$  Fondo del indicador rojo como alarma para avisar al usuario de un error
- Tecnología del indicador transflectivo para un contraste máximo incluso en ambientes luminosos
- Los menús de medición definibles por el usuario permiten que pueda llevar siempre un registro de los valores que son importantes para su aplicación.

## Configuración a distancia


## Mediante PROFIBUS DP



■ 25 PROFIBUS DP

T Resistencia de terminación


## Mediante Modbus RS485



■ 26 Modbus RS485

T Resistencia de terminación

## Mediante Ethernet: servidor web / Modbus TCP/PROFINET/Ethernet/IP



■ 27 Modbus TCP o Ethernet/IP o PROFINET

Paquetes de idiomas

El idioma seleccionado en la estructura de pedido del producto es el idioma de funcionamiento inicial de la fábrica. Todos los demás idiomas se pueden seleccionar utilizando el menú.

- Inglés (EE. UU.)
- Alemán
- Chino (Simplificado, Rep. Pop. China)
- Czech
- Dutch
- French
- Italian
- Japanese
- Polish
- Portuguese
- Russian
- Español
- Turco
- Húngaro
- Croata
- Vietnamita

Puede comprobar la disponibilidad de otros idiomas mediante la estructura de pedido del producto en www.es.endress.com/ca80cr.

## Certificados y homologaciones

#### Marca C€

El producto satisface los requisitos especificados en las normas europeas armonizadas. Cumple por lo tanto con las especificaciones legales de las directivas de la EU. El fabricante confirma que el equipo ha superado satisfactoriamente las pruebas correspondientes dotándolo con la marca  $C \in \mathbb{R}$ .

## Otras normas y directrices

## cCSAus

El equipo cumple con los requisitos de "CLASE 2252 06 - Equipos de control de procesos" y "CLASE 2252 86 - Equipos de control de procesos". Verificado según los estándares de Canadá y los EUA: norma CAN/CSA-C22.2 núm. 61010-1-12 UL. Núm. 61010-1 (3ª edición).

## EAC

El producto está certificado de acuerdo con la normativas TP TC 004/2011 y TP TC 020/2011 de aplicación en el Espacio Económico Europeo (EEE). La marca de conformidad EAC se adhiere al producto.

## Información para cursar pedidos

### Página de producto

#### www.es.endress.com/ca80cr

### Configurador de producto

En la página del producto hay un **Configurar** botón a la derecha de la imagen del producto.

- 1. Haga clic en este botón.
  - ► Se abre una nueva ventana para el Configurator.
- 2. Seleccione todas las opciones para configurar el equipo según sus requisitos.
  - └ De esta forma, recibirá un código de producto válido y completo para el equipo.
- 3. Exporte el código de producto en un archivo Excel o PDF. Para ello, pulse el botón correcto en la parte superior derecha de la ventana de selección.
- Para muchos productos también tiene la opción de descargar dibujos 2D o CAD de la versión del producto seleccionada. Haga clic en **CAD** la pestaña para esto y seleccione el tipo de archivo deseado utilizando las listas de selección.

## Accesorios

Se enumeran a continuación los accesorios más importantes disponibles a la fecha de impresión del presente documento.

 Póngase en contacto con la Oficina de ventas o servicios de su zona para que le proporcionen información sobre accesorios no estén incluidos en esta lista.

# Accesorios específicos del equipo

#### Preparación de muestras

Liquiline System CAT810

- Muestreo de la tubería de presión y microfiltración
- Cursar pedido conforme a la estructura del producto
   (--> Configurator online, www.es.endress.com/cat810)
- Información técnica TI01138C/07/EN

Liquiline System CAT820

- Toma de muestras + filtración de membrana
- Cursar pedido conforme a la estructura del producto
   (--> Configurator online, www.es.endress.com/cat820)
- Información técnica TI01131C/07/EN

Liquiline System CAT860

- Toma de muestras de la tubería de presión + filtración de membrana
- Cursar pedido conforme a la estructura del producto (--> Configurator online, www.es.endress.com/cat860)
- Información técnica TIO1137C/07/EN
- El CAT860 Liquiline System puede funcionar únicamente con un equipo CA80 Liquiline System monocanal.

## Accesorios para la instalación

Kit, CA80 para instalación en poste con abrazadera, exterior

- Poste de 60 x 60 x 1800 mm, acero inoxidable 1.4571
- Abrazadera para montaje en poste CA80xx
- Instrucciones para la instalación del kit
- Código de producto 71458285

## Consumibles

Puede encontrar los códigos de pedido en el sitio web: https://www.endress.com/device-viewer.

- 1. Indique el número de serie del equipo.
- 2. Realice la búsqueda.
  - ► Se muestra información del equipo.
- 3. Seleccione la pestaña "Piezas de repuesto".

- 4. Haga clic en la raíz del producto.
  - Se muestra la estructura de pedido completa del producto.

Están disponibles los consumibles siquientes:

- Soluciones de reactivo y de líquido patrón CY80CR
- Limpiador CY800 (para mangueras del equipo)
- Limpiador CY820 (para mangueras del sistema de preparación de muestras y depósito colector de muestras)
- CAC880, mangueras de entrada y de salida para CA80

#### Kit de mantenimiento CAV800

Pedido conforme a la estructura de pedido del producto (https://www.endress.com/device-viewer)

#### Estándar

- Dispensadores, 4 x 2,5 ml y 4 x 10 ml, incluido adaptador montado
- Mangueras
- Grasa siliconada, viscosidad media, tubo de 2 g
- Conector
- Capuchas de sellado
- Rejillas de filtro

## **Opcional**

- Mangueras de entrada y de salida
- Gestor de líquidos sin motor
- Depósito colector, vaso de precipitados (2 piez.)

### Kits de actualización CAZ800

Kit de actualización para un equipo de dos canales

- Válvula para caudal de muestra de conmutación
- Dos depósitos colectores de muestras con monitorización de nivel, premontados en un soporte de montaje
- Mangueras, adaptadores de conexión
- Código de activación

Kit para la función de dilución

N.º de pedido CAZ800-AAN5

Kit de actualización para la función de dilución


- Manguera con marca identificativa
- Prensaestopas modificado
- Código de activación

## Sensores

Electrodos de pH de vidrio


#### Memosens CPS11E

- Sensor de pH para aplicaciones estándar en ingeniería de procesos y del medio ambiente
- Digital con tecnología Memosens 2.0
- Product Configurator en la página de productos: www.endress.com/cps11e



## Memosens CPS41E

- Sensor de pH para tecnología de proceso
- Con diafragma cerámico y electrolito líquido de KCl
- Digital con tecnología Memosens 2.0
- Configurador de producto en la página del producto www.endress.com/cps41e



### Memosens CPS71E

- Sensor de pH para aplicaciones químicas de procesos
- Con trampa de iones para referencia resistente a contaminadores
- Digital con tecnología Memosens 2.0
- Product Configurator en la página de productos: www.endress.com/cps71e



Información técnica TIO1496C

#### Memosens CPS91E

- Sensor de pH para productos muy sucios
- Con abertura abierta
- Digital con tecnología Memosens 2.0
- Product Configurator en la página de productos: www.endress.com/cps91e



Información técnica TIO1497C

#### Memosens CPS31E

- Sensor de pH para aplicaciones estándar en agua para consumo y agua para piscinas
- Digital con tecnología Memosens 2.0
- Configurador de producto en la página de producto: www.endress.com/cps31e



Información técnica TIO1574C

### Memosens CPS71E

- Sensor de pH para aplicaciones de procesos químicos
- Digital con tecnología Memosens 2.0
- Configurador de producto en la página de productos: www.endress.com/cps71e



Información técnica TI01496C

### Memosens CPS91E

- Sensor de pH para productos muy sucios
- Digital con tecnología Memosens 2.0
- Configurador de producto en la página de producto: www.endress.com/cps91e



Información técnica TI01497C

#### Ceramax CPS341D

- Electrodo pH con esmalte sensible al pH
- Atiende a las necesidades más elevadas en cuestión de precisión, presión, temperatura, esterilidad y durabilidad
- Product Configurator de la página de productos: www.es.endress.com/cps341d



Información técnica TI00468C

## Orbipac CPF81D

- Sensor para la medición del pH compacto para instalación u operaciones de inmersión
- En aplicaciones de tratamiento de aguas y aguas residuales
- Product Configurator de la página de productos: www.es.endress.com/cpf81d



Información técnica TI00191C

Electrodos redox

## Memosens CPS12E

- Sensor de redox para aplicaciones estándar en inqeniería de procesos y del medio ambiente
- Digital con tecnología Memosens 2.0
- Configurador de producto en la página de producto: www.endress.com/cps12e



Información técnica TIO1494C

## Memosens CPS42E

- Sensor de redox para tecnología de procesos
- Digital con tecnología Memosens 2.0
- Configurador de producto en la página de producto: www.endress.com/cps42e



Información técnica TI01575C


### Memosens CPS72E

- Sensor de redox para aplicaciones de procesos químicos
- Digital con tecnología Memosens 2.0
- Configurador de producto en la página de producto: www.endress.com/cps72e




#### Memosens CPS92E

- Sensor de redox para uso en medios muy contaminados
- Digital con tecnología Memosens 2.0
- Configurador de producto en la página de producto: www.endress.com/cps92e



## Orbipac CPF82D


- Sensor redox compacto para instalación u operaciones de inmersión en aguas de proceso y aguas residuales
- Product Configurator de la página de productos: www.es.endress.com/cpf82d



Sensores de conductividad con medición inductiva de la conductividad

#### Indumax CLS50D

- Sensor de conductividad inductivo de larga duración
- Para aplicaciones estándar en zonas con peligro de explosión
- Con tecnología Memosens
- Product Configurator de la página de productos: www.es.endress.com/cls50d



Sensores de conductividad con medición conductiva de la conductividad

#### Memosens CLS21E


- Sensor digital de conductividad para productos de conductividad media o alta
- Medición conductiva
- Con Memosens 2.0
- Configurador de producto en la página de producto: www.endress.com/cls21e



Sensores de oxígeno


## Oxymax COS51D

- Sensor amperométrico de oxígeno disuelto
- Con tecnología Memosens
- Product Configurator de la página de productos: www.es.endress.com/cos51d




## Oxymax COS61D

- Sensor óptico de oxígeno para la medición de aqua para consumo y aqua para uso industrial
- Principio de medición: óptico
- Con tecnología Memosens
- Product Configurator de la página de productos: www.es.endress.com/cos61d



## Memosens COS81D

- Sensor óptico esterilizable para la medición del oxígeno disuelto
- Con tecnología Memosens
- Product Configurator en la página de productos: www.endress.com/cos81d



34

Sensores de cloro y dióxido de cloro

#### Memosens CCS50D

- Sensor amperométrico con membrana cubierta para dióxido de cloro
- Con tecnología Memosens
- Product Configurator en la página de productos: www.endress.com/ccs50d



Información técnica TI01353C

### Memosens CCS51D

- Sensor para la medición de cloro libre
- Configurador de producto en la página de producto: www.endress.com/ccs51d



Información técnica TIO1423C

Sensores de ion selectivo

## ISEmax CAS40D

- Sensores de ion selectivo
- Product Configurator de la página de productos: www.es.endress.com/cas40d



Información técnica TI00491C

Sensores de turbidez

#### **Turbimax CUS51D**

- Para mediciones nefelométricas de turbidez y sólidos en aquas residuales
- Principio de medición de luz dispersada de 4 pulsos
- Con tecnología Memosens
- Product Configurator de la página de productos: www.es.endress.com/cus51d



Información técnica TI00461C

#### **Turbimax CUS52D**

- Sensor Memosens higiénico para mediciones de turbidez en agua para consumo, agua de proceso y para servicios
- Con tecnología Memosens
- Product Configurator de la página de productos: www.es.endress.com/cus52d



Información técnica TI01136C

Sensores de CAE y de nitratos

## Viomax CAS51D

- Medición de CAE y nitrato en aguas para consumo y aguas residuales
- Con tecnología Memosens
- Product Configurator de la página de productos: www.es.endress.com/cas51d



Información técnica TI00459C

Medición de la interfase

#### **Turbimax CUS71D**

- Sensor de inmersión para medición de la interfase
- Sensor de interfaz ultrasónico
- Product Configurator de la página de productos: www.es.endress.com/cus71d



Información técnica TI00490C

## Enlace de cable con cinta de velcro

- 4 piezas, para el cable del sensor
- N.º de pedido 71092051

# Accesorios específicos para la comunicación

#### Funcionalidad adicional

Al cursar pedidos de códigos de activación, indique siempre el número de serie del equipo.

	Comunicaciones; software
51516983	Commubox FXA291 (hardware)
71127100	Tarjeta SD con firmware Liquiline, 1 GB, memoria USB industrial
71135636	Código de activación para el Modbus RS485
71219871	Código de activación para EtherNet/IP
71135635	Código de activación para Profibus DP para módulo 485
71449914	Código de mejora para EtherNet/IP+servidor web para BASE2
71449915	Código de mejora para Modbus TCP+servidor web para BASE2
71449918	Código de mejora para servidor web para BASE2
71449901	Código de mejora para PROFINET+servidor web para BASE2
71249548	Kit CA80: código de activación para la 1.ª entrada del sensor digital
71249555	Kit CA80: código de activación para la 2.ª entrada del sensor digital

	Kits de actualización
71136999	Kit CSF48/CA80: interfaz de servicio de actualización (conector de brida CDI, contratuerca)
71111053	Kit de módulo AOR: 2 relés, 2 salidas analógicas de 0/4 a 20 mA
71125375	Kit de módulo 2R: 2 relés
71125376	Kit de módulo 4R: 4 relés
71135632	Kit de módulo 2AO: 2 salidas analógicas de 0/4 a 20 mA
71135633	Kit de módulo 4AO: 4 salidas analógicas de 0/4 a 20 mA
71135631	Kit de módulo 2DS: 2 sensores digitales, Memosens
71135634	Kit de módulo 485: PROFIBUS DP o Modbus RS485. Requiere un código de activación adicional que se puede pedir por separado.
71135638	Kit de módulo DIO: 2 entradas digitales; 2 salidas digitales; alimentación auxiliar para salida digital
71135639	Kit de módulo 2AI: 2 entradas analógicas de 0/4 a 20 mA
71140888	Kit de mejora módulo 485 + Profibus DP
71140889	Kit de mejora módulo 485 + Modbus RS485
71141366	Kit, módulo de extensión para la placa posterior

## Software

## Memobase Plus CYZ71D

- Software PC como soporte para la calibración en el laboratorio
- Visualización y documentación para gestión de sensores
- Calibraciones del sensor quardadas en la base de datos
- Product Configurator de la página de productos: www.es.endress.com/cyz71d



Información técnica TI00502C

## Software Field Data Manager MS20/21

- Software PC para gestión central de datos
- Visualización de series de mediciones y eventos del libro de registro
- Base de datos SQL para el almacenamiento de dato seguro

## Componentes del sistema

### Cables de medición

## Cable de datos CYK10 para Memosens

- Para sensores digitales con tecnología Memosens
- Product Configurator en la página de productos: www.endress.com/cyk10




Información técnica TI00118C

36

## Cable de datos CYK11 para Memosens

- Cable de extensión para sensores digitales con protocolo Memosens
- Product Configurator de la página de productos: www.es.endress.com/cyk11



## Cable de medición CYK81

- Cable sin terminación para extensión de cables de sensor (p.ej. Memosens, CUS31/CUS41)
- 2 x 2 hilos trenzados con apantallamiento y envoltura de PVC (2 x 2 x 0,5 mm² + apantallamiento
- Se vende por metros, n.º de pedido: 51502543

## Tarjeta SD

- Memoria USB industrial, 1 GB
- Número de pedido: 71110815





www.addresses.endress.com