

Process display

RIA 251



de

Sicherheitshinweise
für elektrische Betriebsmittel
für explosionsgefährdete Bereiche

en

Safety instructions
for electrical apparatus certified
for use in explosion-hazardous areas

fr

Conseils de sécurité
pour matériels électriques
destinés aux zones explosibles

es

Si no entiende este manual, puede pedir un
ejemplar en su idioma.

it

Se il presente manuale non risulta comprensibile
potete ordinare una copia tradotta nella Vostra lingua

nl

Wanneer u deze handleiding niet kunt lezen,
kunt u een in uw landstaal vertaalde handleiding
bij ons bestellen.

fi

Jos et ymmärrä tätä käsikirjaa, voit tilata meiltä
käännöksen omalla kansallisella kielelläsi.

sv

Om du inte förstår denna manual, kan en översatt
kopia på ditt eget språk beställas från oss.

da

Hvis du ikke forstår denne manual, kan en oversat
kopi af den på dit eget sprog bestilles fra os.

pt

Se não compreender este manual, pode encomendar-nos
directamente uma cópia

el

Αν δεν μπορείτε να κατανοήσετε το περιεχόμενο του
εγχειριδίου αυτού, μπορείτε να παραγγείλετε από την
εταιρεία μας ένα αντίτυπο μεταφρασμένο στη γλώσσα σας.



Endress + Hauser
The Power of Know How



Betriebsanleitung
XA 001R/09/
510 00888

DMT 99 ATEX E 039

Zugehörige Dokumentation
Betriebsanleitung:
BA 087R/09/
Technische Information:
TI 063R/09/

Prozessanzeiger RIA 251

Betriebsanleitung nach Richtlinie 94/9/EG

EG-Baumusterprüfbescheinigung

Nummer: DMT 99 ATEX E 039



Kennzeichnung nach Richtlinie 94/9/EG: **CE Ex II 1 G**

- Gerätegruppe II
- Gerätekategorie 1
- Für explosionsfähige Gemische aus Luft und brennbaren Gasen, Dämpfen oder Nebeln

Zuordnung der Gefahrenzone der Montagestelle zur Kategorie der explosionsgeschützten Geräte bzw. Sensoren:

Gerätekategorie	Explosionsfähige Gas-Luft-Gemische (G)	Explosionsfähige Staub-Luft-Gemische (D)
Kategorie 1	Zone 0, 1 oder 2	Zone 20, 21, oder 22
Kategorie 2	Zone 1 oder 2	Zone 21 oder 22
Kategorie 3	Zone 2	Zone 22

Kennzeichnung der Zündschutzart:


[Ex ia] IIC T6

- Explosionsschutz elektrisches Betriebsmittel nach Europeanorm
- Zündschutzart
- Betriebsmittelgruppe
- Temperaturklasse



Endress + Hauser
The Power of Know How





Sicherheitshinweise RIA 251

- 1.) Installieren Sie gemäß Herstellerangaben und den für Sie gültigen Normen und Regeln.
- 2.) Das Gerät ist an den Potenzialausgleichsleiter anzuschließen.
- 3.) Bei Verwendung des Anzeigers mit Ex-Zulassung kann das Gerät als Vorortanzeiger im nicht explosionsgefährdeten Bereich eingesetzt werden.
- 4.) Das Speisegerät (zugehörige Betriebsmittel) muss folgende Bedingungen erfüllen:
 $U_o \leq U_i$ $C_o \geq C_i + C(\text{Kabel})$
 $I_o \leq I_i$ $L_o \geq L_i + L(\text{Kabel})$

RIA 251		II 1G EEx ia IIC T6
Anschlussklemmen (Klemmen 1 .. 4)		$U_i < 30 \text{ V}$ $I_i < 150 \text{ mA}$ $C_i = 0$ $L_i = 0$
Temperaturbereich	T6	-10°C ... +60°C

Konformitätserklärung



Endress + Hauser Wetzler GmbH + Co., Obere Wank 1, 87484 Nesselwang
erklärt in alleiniger Verantwortung, daß das Produkt

Prozeßanzeiger

RIA 251 – B ...



EG-Baumusterprüfbescheinigung Nummer: DMT 99 ATEX E 039



mit den Vorschriften folgender europäischer Richtlinien übereinstimmt:

EMV-Richtlinie 89/336/EWG
Ex-Richtlinie 94/9/EG



Die Übereinstimmung wird nachgewiesen durch die Einhaltung
folgender Normen oder normativer Dokumente:

EN 61326-1	(1997)	EN 50014	(1992)
EN 50081-1	(1992)	EN 50020	(1994)
EN 50082-2	(1995)	EN 50284	(1997)



Benannte Stelle für QS-Überwachung:

TÜV Hannover

Kennummer: 0032



Referenz Nr.: 9-004/99

Nesselwang, 26.05.1999

(Ort und Datum der Ausstellung)

(Geschäftsführer)

Endress + Hauser

Unser Maßstab ist die Praxis



Process Display RIA 251

Operating instructions to Directive 94/9/EC

EC type-examination certificate

No.: DMT 99 ATEX E 039



Designation according to Directive 94/9/EC: $\text{C} \text{ } \text{II} \text{ } 1 \text{ } \text{G}$

- Equipment Group II
- Equipment Category 1
- For explosive mixtures of gases, mists or vapours


Allocation of hazardous zones at the mounting points to explosion protection category of the devices or sensors:

Equipment Category	Explosive mixtures of gases and air (G)	Explosive mixtures of dust and air (D)
Category 1	Zone 0, 1 or 2	Zone 20, 21, or 22
Category 2	Zone 1 or 2	Zone 21 or 22
Category 3	Zone 2	Zone 22

Designation of the explosion protection: [Ex ia] IIC T6

- Electrical apparatus with explosion protection to European standard
- Type of protection
- Apparatus group
- Temperature class





Safety notes RIA 251

- 1.) Please install in accordance with the manufacturers recommendations and the valid norms and regulations.
- 2.) The housing must be connected to ground.
- 3.) When using an Ex-certified display it can be applied as a front end display in the non-explosion hazardous area.
- 4.) The power supply (additional electrical equipment) must fulfil the following criteria:
 $U_0 \leq U_i$ $C_0 \geq C_i + C(\text{cable})$
 $I_0 \leq I_i$ $L_0 \geq L_i + L(\text{cable})$

RIA 251		II 1G	EEx ia IIC T6
Supply set (terminals 1 .. 4)		U_i	< 30 V
		I_i	< 150 mA
		C_i	= 0
		L_i	= 0
Temperature range	T6	-10°C ... +60°C	

Declaration of Conformity



Endress + Hauser Wetzler GmbH + Co., Obere Wank 1, 87484 Nesselwang declares in sole responsibility that the product

Process display



RIA 251 – B ...



EC type-examination certification No.:

DMT 99 ATEX E 039



Conform with the prescription of following European directives:

EMC Directive 89/336/EWG

Ex Directive 94/9/EG



The conformity are verified under observance of following standards or standard documents:

EN 61326-1 (1997)

EN 50014 (1992)

EN 50081-1 (1992)

EN 50020 (1994)

EN 50082-2 (1995)

EN 50284 (1997)



Named organization of quality assurance control:

TÜV Hannover

Identifikation No.: 0032



Reference-No.: 9-004/99



Nesselwang, 26.05.1999

(Place and Date)

(Managing Director)

Endress + Hauser

Nothing beats know-how



Mise en service
XA 001R/09/
510 00888

DMT 99 ATEX E 039

Additif à
BA 087R/09/
TI 063R/09/fr

Indicateur de process RIA 251

Mise en service selon directive 94/9/CE

Attestation d'examen CE de type

Numéro : DMT 99 ATEX E 039



Marquage selon directive 94/9/EG:

CE  II 1 G

- Groupe d'appareils II
- Catégorie d'appareil 1
- Pour mélanges explosifs due à la présence de gaz, brouillards ou vapeurs

Affectation de la zone dangereuse du point de montage à la catégorie des appareils ou capteurs avec protection anti-déflagrante :

Catégorie d'appareils	Mélanges explosifs Gaz - Air (G)	Mélanges explosifs Poussières - Air (D)
Catégorie 1	Zone 0, 1 ou 2	Zone 20, 21 ou 22
Catégorie 2	Zone 1 ou 2	Zone 21 ou 22
Catégorie 3	Zone 2	Zone 22

Marquage du mode de protection


[EEEx ia] IIC T6

- Matériel électrique antidéflagrant selon norme européenne
- Mode de protection
- Groupe d'explosion
- Classe de température



Endress + Hauser
The Power of Know How





Conseils de sécurité RIA 251

- 1.) Installer d'après les instructions du fabricant et les normes et règles en vigueur.
- 2.) Le boîtier doit être relié à la ligne d'équipotentialité.
- 3.) Lors de l'utilisation de l'afficheur avec agrément Ex, l'appareil peut servir d'afficheur local en zone non explosible.
- 4.) L'alimentation (matériel électrique associé) doit remplir les conditions suivantes :

$U_o \leq U_i$	$C_o \geq C_i + C(\text{câble})$
$I_o \leq I_i$	$L_o \geq L_i + L(\text{câble})$

RIA 251		II 1G EEx ia IIC T6
Circuit d'alimentation (bornes 1 .. 4)		$U_i < 30 \text{ V}$ $I_i < 150 \text{ mA}$ $C_i = 0$ $L_i = 0$
Gamme de température	T6	-10°C ... +60°C

Déclaration de Conformité



**Endress + Hauser Wetzler GmbH + Co., Obere Wank 1, 87484 Nesselwang
déclare sous sa seule responsabilité que le produit**



Indicateur de process

RIA 251 – B ...



Attestation d'examen CE de type, numéro : DMT 99 ATEX E 039



Est conforme aux prescriptions des directives européennes suivantes :

Directive CEM 89/336/CE
Directive Ex 94/9/CE



La conformité est attestée par le respect des normes ou documents suivants :

EN 61326-1	(1997)	EN 50014	(1992)
EN 50081-1	(1992)	EN 50020	(1994)
EN 50082-2	(1995)	EN 50284	(1997)



Organisme de contrôle désigné:

TÜV Hannover

N° d'identification : 0032



N° de référence: 9-004/99



Nesselwang, 26.05.1999

(Lieu et date)

(Le Directeur)

Endress + Hauser

Nothing beats know-how



Europe

Austria □ Endress+Hauser Ges.m.b.H. Wien Tel. ++43 (1) 88056-0, Fax (1) 88056-35
Belarus Belorgintez Minsk Tel. ++375 (172) 263166, Fax (172) 263111
Belgium / Luxembourg □ Endress+Hauser S.A./N.V. Brussels Tel. ++32 (2) 2480600, Fax (2) 2480553
Bulgaria INTERTECH-AUTOMATION Sofia Tel. ++359 (2) 664869, Fax (2) 9631389
Croatia □ Endress+Hauser GmbH+Co. Zagreb Tel. ++385 (1) 6637785, Fax (1) 6637823
Cyprus H+C Electrical Services Co. Ltd. Nicosia Tel. ++357 (2) 484788, Fax (2) 484690
Czech Republic □ Endress+Hauser GmbH+Co. Praha Tel. ++420 (26) 6784200, Fax (26) 6784179
Denmark □ Endress+Hauser A/S Solborg Tel. ++45 (70) 131132, Fax (70) 132133
Estonia Elvi-Aqua Tartu Tel. ++372 (7) 422726, Fax (7) 422727
Finland □ Endress+Hauser Oy Espoo Tel. ++358 (9) 8596155, Fax (9) 8596055
France □ Endress+Hauser Huningue Tel. ++33 (3) 89696768, Fax (3) 89694802
Germany □ Endress+Hauser Messtechnik GmbH+Co. Weil am Rhein Tel. ++49 (7621) 97501, Fax (7621) 975555
Great Britain □ Endress+Hauser Ltd. Manchester Tel. ++44 (161) 2865000, Fax (161) 9981841
Greece I & O Building Services Automation S.A. Athens Tel. ++30 (1) 9241500, Fax (1) 9221714
Hungary Mile Ipán-Elektro Budapest Tel. ++36 (1) 2615535, Fax (1) 2615535
Iceland Vatnshreinsun HF Reykjavik Tel. ++345 (5) 619616, Fax (5) 619617
Ireland Flomeaco Company Ltd. Kildare Tel. ++353 (45) 868615, Fax (45) 868182
Italy □ Endress+Hauser Italia S.p.A. Cernusco s/N Milano Tel. ++39 (02) 92106421, Fax (02) 92107153
Latvia Raita Ltd. Riga Tel. ++371 (7) 312897, Fax (7) 312894
Lithuania Agava Ltd. Kaunas Tel. ++370 (7) 202410, Fax (7) 207414
Netherlands □ Endress+Hauser B.V. Naarden Tel. ++31 (35) 6958611, Fax (35) 6958825

Norway □ Endress+Hauser A/S Tranby Tel. ++47 (32) 859850, Fax (32) 859851
Poland □ Endress+Hauser Polska Sp. z o.o. Warszawa Tel. ++48 (22) 7201090, Fax (22) 7201085
Portugal Tecniss - Tecnica de Sistemas Industriais Linda-a-Velha Tel. ++351 (1) 4172637, Fax (1) 4185278
Romania Romconseng SRL Bucharest Tel. ++40 (1) 4101634, Fax (1) 4101634
Russia □ Endress+Hauser Moscow Office Moscow Tel. ++709 (5) 1587571, Fax (5) 1589864
Slovak Republic Transcom Technik s.r.o. Bratislava Tel. ++421 (74) 4888684, Fax (74) 4887112
Slovenia □ Endress+Hauser D.O.O. Ljubljana Tel. ++386 (61) 1592217, Fax (61) 1592298
Spain □ Endress+Hauser S.A. Barcelona Tel. ++34 (93) 4803366, Fax (93) 4733839
Sweden □ Endress+Hauser AB Solentuna Tel. ++46 (8) 55511600, Fax (8) 55511600
Switzerland □ Endress+Hauser Metso AG Reinach/RN 1 Tel. ++41 (61) 7157575, Fax (61) 7111650
Turkey Intek Endüstriyel Ölçü ve Kontrol Sistemleri İstanbul Tel. ++90 (212) 2751355, Fax (212) 2662775
Ukraine Industria Ukraina Kiev Tel. ++380 (44) 26881, Fax (44) 26908
Yugoslavia Merts d.o.o. Beograd Tel. ++381 (11) 4446164, Fax (11) 4441966

Africa

Egypt Anisiah Helipolis/Cairo Tel. ++20 (2) 417900, Fax (2) 417900
Morocco Oussama S.A. Casablanca Tel. ++212 (2) 241338, Fax (2) 402657
Nigeria J F Technical Invest. Nig. Ltd. Lagos Tel. ++234 (1) 62234546, Fax (1) 62234548
South Africa □ Endress+Hauser Pty. Ltd. Sandton Tel. ++27 (11) 4441386, Fax (11) 4441977
Tunisia Contrôle, Maintenance et Régulation Tunis Tel. ++216 (1) 793077, Fax (1) 788595

America

Argentina □ Endress+Hauser Argentina S.A. Buenos Aires Tel. ++54 (1) 145227970, Fax (1) 145227909
Bolivia Tritec S.R.L. BOL - Cochabamba Tel. ++591 (42) 56993, Fax (42) 50981

Brazil □ Samson Endress+Hauser Ltda. Sao Paulo Tel. ++55 (11) 50313455, Fax (11) 50313067
Canada □ Endress+Hauser Ltd. Burlington, Ontario Tel. ++1 (905) 6819292, Fax (905) 6819444
Chile Endress+Hauser Chile Ltd. Las Condes - Santiago Tel. ++56 (2) 321 3009, Fax (2) 321 3025
Colombia Colseim Ltd. Bogota D.C. Tel. ++57 (1) 2367659, Fax (1) 6107868
Costa Rica EURO-TEC S.A. San Jose Tel. ++506 (2) 961542, Fax (2) 961542
Ecuador Insetec Cia. Ltda. Quito Tel. ++593 (2) 269148, Fax (2) 461833
Guatemala ACISA Automatizacion Y Control Industrial S.A. Ciudad de Guatemala, C.A. Tel. ++502 (3) 345985, Fax (2) 327431
Mexico □ Endress+Hauser I.I. Mexico City Tel. ++52 (5) 568965, Fax (5) 568418
Paraguay Incoel S.R.L. Asuncion Tel. ++595 (21) 213989, Fax (21) 226583
Uruguay Circular S.A. Montevideo Tel. ++598 (2) 925785, Fax (2) 929151
USA □ Endress+Hauser Inc. Greenwood, Indiana Tel. ++1 (317) 5357138, Fax (317) 5358489
Venezuela H. Z. Instrumentos C.A. Caracas Tel. ++58 (2) 9440966, Fax (2) 9444554

Asia

China □ Endress+Hauser Shanghai Instrumentation Co. Ltd. Shanghai Tel. ++86 (21) 54902300, Fax (21) 54902303
□ Endress+Hauser Beijing Office Beijing Tel. ++86 (10) 68344058, Fax (10) 68344068
□ Endress+Hauser (H.K.) Ltd. Hong Kong Tel. ++852 (2) 5283120, Fax (2) 8654171
India □ Endress+Hauser (India) Pvt. Ltd. Mumbai Tel. ++91 (22) 8521458, Fax (22) 8521927
Indonesia PT Grama Bazita Jakarta Tel. ++62 (21) 7975083, Fax (21) 7975089
Japan □ Sakura Endress Co., Ltd. Tokyo Tel. ++81 (422) 540611, Fax (422) 550275
Malaysia □ Endress+Hauser (M) Sdn. Bhd. Petaling Jaya, Selangor Darul Ehsan Tel. ++60 (3) 7334848, Fax (3) 7338800
Pakistan Speedy Automation Karachi Tel. ++92 (21) 7722953, Fax (21) 7736884

Papua New Guinea SBS Electrical Pty Limited Port Moresby Tel. ++675 (3) 251188, Fax (3) 259596
Philippines Brenton Industries Inc. Makati Metro Manila Tel. ++63 (2) 6388041, Fax (2) 6388042
Singapore □ Endress+Hauser (S.E.A.) Pte., Ltd. Singapore Tel. ++65 (5) 668222, Fax (2) 666848
South Korea □ Endress+Hauser (Korea) Co., Ltd. Seoul Tel. ++82 (2) 6587200, Fax (2) 6592838
Taiwan Kingjai Corporation Taipei R.O.C. Tel. ++886 (2) 27183938, Fax (2) 27134190
Thailand □ Endress+Hauser Ltd. Bangkok Tel. ++66 (2) 996781120, Fax (2) 9967810
Vietnam Tan Viet Bao Co. Ltd. Ho Chi Minh City Tel. ++84 (8) 8355225, Fax (8) 8335227

Iran Telephone Technical Services Co. Ltd. Tehran Tel. ++98 (21) 8746750, Fax (21) 8737295
Israel Instrumetrics Industrial Control Ltd. Tel-Aviv Tel. ++972 (3) 6480205, Fax (3) 6471992
Jordan A.P. Pappas Engineering S.A. Amman Tel. ++962 (6) 4643246, Fax (6) 4645707
Kingdom of Saudi Arabia Anisiah Jeddah Tel. ++966 (2) 6710014, Fax (2) 6725929
Kuwait Kuwait Maritime & Mercantile Co. K.S.C. Salfat Tel. ++965 (2) 441481, Fax (2) 441486
Lebanon Nabil Ibrahim Jbeil Tel. ++961 (3) 254052, Fax (9) 548038
Sultanate of Oman Mustafa & Jawad Science & Industry Co. L.L.C. Ruwi Tel. ++968 (60) 2009, Fax (60) 7066
United Arab Emirates Descon Trading E.S.T. Dubai Tel. ++971 (4) 663261, Fax (4) 653264
Yemen Yemen Company for Ghee and Soap Industry Taiz Tel. ++976 (4) 230664, Fax (4) 212338

Australia + New Zealand

Australia ALSTOM Australia Ltd. Sydney Tel. ++61 (2) 97224777, Fax (2) 97224888
New Zealand EMC Industrial Group Ltd Auckland Tel. ++64 (9) 4155110, Fax (9) 4155115

All other countries

□ Endress+Hauser GmbH+Co.
Instruments International
D-Weil am Rhein
Germany
Tel. ++49 (7621) 97502,
Fax (7621) 975345

□ Unternehmen der Endress+Hauser-Gruppe

Endress + Hauser

The Power of Know How

