안전 지침서 Levelflex FMP54/56/57

PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus

Ex ta/tb IIIC T85 °C Da/Db







Levelflex FMP54/56/57

PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus

목차

문서 정보	4
관련 문서	4
보조 자료	4
제조사 인증서	4
제조사 주소	4
확장 주문 코드	4
안전 지침서: 일반	7
안전 지침서: 특수 조건	8
안전 지침서: 설치	9
온도 표	10
연결 데이터	11

문서 정보



| 이 문서는 여러 언어로 번역되었습니다. 법적 효력이 있는 것은 [|] 영어 원본 텍스트뿐입니다.

관련 문서

이 문서는 다음 사용 설명서의 필수 부분입니다.

PROFIBUS PA

- BA01006F/00 (FMP51, FMP52, FMP54)
- BA01009F/00 (FMP56, FMP57)

FOUNDATION Fieldbus

- BA01052F/00 (FMP51, FMP52, FMP54)
- BA01055F/00 (FMP56, FMP57)

보조 자료

방폭 책자: CP00021Z

방폭 책자 제공 장소:

- Endress+Hauser 웹 사이트의 다운로드 섹션: www.endress.com -> 다운로드 -> 브로슈어 및 카탈로그 -> 텍스 트 검색: CP00021Z
- CD가 포함된 계기의 경우 CD에 해당 내용 포함

제조사 인증서

KC 적합성 선언

인증서 번호:

23-KA4BO-0027X

인증서 번호는 다음 표준을 준수함을 증명합니다(기기 버전에 따라 다름).

■ IEC 60079-0:2017

■ IEC 60079-11: 2011 + Corr. 1: 2012

■ IFC 60079-31:2013

제조사 주소

Endress+Hauser SE+Co. KG

Hauptstraße 1

79689 Maulburg, Germany 제조 공장 주소: 명판 참조

확장 주문 코드

확장 주문 코드는 기기에 부착된 명판에 표시되어 있습니다. 명판에 관한 추가 정보는 해당 사용 설명서에 나와 있습니다.

확장 주문 코드 구성

FMP5x	-	*****	+	A*B*C*D*E*F*G*
(기기 유 형)		(기본 사양)		(선택 사양)

* = 자리 표시자

이 자리에는 자리 표시자 대신 사양에서 선택한 옵션(숫자 또는 문자)이 표시됩니다.

기본 사양

기본 사양에는 기기에 절대적으로 필요한 기능(필수 기능)이 지정되어 있습니다. 자리 수는 제공되는 기능 수에 따라 다릅니다. 선택한 기능 옵션은 여러 자리로 구성될 수 있습니다.

선택 사양

선택 사양은 기기의 추가 기능(선택 기능)을 설명합니다. 자리 수는 제공되는 기능 수에 따라 다릅니다. 기능은 식별을 돕기 위해 2자리(예: JA)로 구성됩니다. 1번째 자리(ID)는 기능 그룹을 나타내고 숫자나 문자(예: J = 테스트, 인증서)로 구성됩니다. 2번째 자리는 그룹 내에서 기능을 나타내는 값입니다(예: A = 3.1 자재(유체에 닿는 부품), 검사 인증서).

기기에 관한 더욱 자세한 정보는 다음 표에 나와 있습니다. 다음 표는 확장 주문 코드에서 위험 장소와 관련된 자리와 ID에 관한 설명입니다.

확장 주문 코드: Levelflex

- 다음 사양은 제품 구조를 나타내고 다음을 지정하는 데 사용됩니다.
 - 이 문서를 기기에 지정(명판의 확장 주문 코드 사용).
 - 문서에 인용된 기기 옵션 지정.

기기 유형

FMP54, FMP56, FMP57

기본 사양

1, 2번째 자리(인증)								
선택한 옵션	<u> </u>	설명						
FMP5x	KF 1)	KC Ex ta/tb IIIC T85 °C Da/Db						

1) 4 = L, M, N번째 위치와 관련하여 명칭 변경: Ex ta/tb [ia Da] IIIC T85 ℃ Da/Db

3번째 자리(전원 공급 장치, 출력)						
선택한 옵션 설명						
FMP5x	E	2선식, FOUNDATION Fieldbus, 스위치 출력(PFS)				
	G	2선식, PROFIBUS PA, 스위치 출력(PFS)				

4번째 자리(디스플레이, 작동)								
선택한 옵션		설명						
FMP5x A		없음, 통신을 통해						
	С	SD02, 4선식, 푸시 버튼 + 데이터 백업 기능						
E		SD03, 4선식, 조명, 터치 컨트롤 + 데이터 백업 기능						
L M		디스플레이 FHX50 + M12 연결 준비						
		디스플레이 FHX50 + 사용자 정의 연결 준비						
	N	디스플레이 FHX50 + NPT1/2" 연결 준비						

5번째 자리(하우징)							
선택한 옵션	<u>4</u>	설명					
FMP5x	В	GT18 이중 구역, 316L					
	С	GT20 이중 구역, 알루미늄 코팅					

6번째 자리(전기 연결)								
선택한 옵션		설명						
FMP5x	Α	글랜드 M20, IP66/68 NEMA4X/6P						
	В	나사 M20, IP66/68 NEMA4X/6P						
С		나사 G1/2, IP66/68 NEMA4X/6P						
	D	나사 NPT1/2, IP66/68 NEMA4X/6P						

9, 10번째 자리(씰)								
선택한 옵션		설명						
FMP54	D1	Graphite, −196280 °C (XT)						
	D2	Graphite, −196450 °C (HT)						
FMP56	AB	Viton, −30120 °C						
	В3	EPDM, −40120 °C						

9, 10번째 자리(씰)								
선택한 옵션		설명						
FMP57	A4	Viton, −30150 °C						
	В3	EPDM, -40120 °C						
	C5	Kalrez, −5185 °C						
호 온도 3	표에 다음	과 같이 예시되어 있음:						

선택 사양

ID Mx(프로브 설계)							
선택한 옵션		설명					
FMP5x	MB	원격 센서, 3 m/9 ft 케이블, 분리식 + 설치 브래킷					
	MC	원격 센서, 6 m/18 ft 케이블, 분리식 + 설치 브래킷					
	MD	원격 센서, 9 m/27 ft 케이블, 분리식 + 설치 브래킷					

안전 지침서: 일반

- 직원은 다음과 같은 기기 장착, 전기 설비, 시운전 및 유지보수 조건 을 충족해야 합니다.
 - 역할과 수행 작업에 대해 적합한 자격을 갖춰야 합니다.
 - 방폭 교육을 받아야 합니다.
 - 관련 규정을 숙지해야 합니다.
- 제조사의 지침과 관련 규정에 따라 기기를 설치해야 합니다.
- 지정된 전기적, 열적 및 기계적 한도를 벗어나 기기를 작동하면 안 됩니다.
- 습식 재질이 충분한 내구성을 갖는 유체에서만 기기를 사용해야 합니다.
- 다음의 정전하를 방지해야 합니다.
 - 플라스틱 표면(예: 외함, 센서 부품, 특수 광택제, 추가로 부착된 판 등)
 - 절연 정전 용량(예: 절연 금속판)

■ 계기를 개조하면 방폭 성능에 영향을 줄 수 있기 때문에 Endress + Hauser에서 인가한 직원만 해당 작업을 수행할 수 있습니 다

- 적용 범위와 온도 등급에 따른 센서 및 트랜스미터에 허용되는 주변 온도와의 관계는 온도 표를 참조하십시오.
- 프로브 전자 장치를 교체하거나 원격 케이블과 프로브 사이의 연결을 열 경우 점퍼 플러그를 사용하거나 프로브 접점과 등전위화 도선 사이에 단락을 설정하여 프로브의 정전하를 방지해야 합니다.


안전 지침서: 특수 조건

전자 장치 외함의 외기 온도 허용 범위:

 $-40 \,^{\circ}\text{C} \le T_a \le +80 \,^{\circ}\text{C}$

- 온도 표의 정보를 따르십시오.
- 고분자 소재이거나 고분자 코팅을 사용한 프로세스 연결부의 경우 플라스틱 표면의 정전하를 방지하십시오.
- 정전하를 방지하려면 마른 천으로 표면을 문지르지 마십시오.
- 외함이나 다른 금속 부품 또는 접착 플레이트에 추가적인 또는 다른 특수 광택제를 사용한 경우:
 - 정전하 및 정전기 방전 위험에 유의하십시오.
 - 강한 정전하를 발생시키는 프로세스 근처(≤ 0.5 m)에 설치하지 마십시오.
- 프로브를 벽이나 바닥에 고정하거나 접지 튜브에 설치하여 프로브 가 흔들리지 않도록 고정하십시오.

안전 지침서: 설치



A0025537

- A Zone 21
- 1 탱크; Zone 20, Zone 21
- 2 전자 파트 Ex ia; 전자 부속품
- 3 연결 파트 Ex tb
- 4 전원 공급 장치
- 5 등전위화 라인
- 6 등전위화
- 외함을 정렬(회전)한 후 고정 나사를 조이십시오(사용 설명서 참조).
- 사용 중에 기계적 손상이나 마찰이 발생하지 않도록 기기를 설치하십시오.
 유량 조건과 탱크 피팅에 특히 주의하십시오.
- 인증받은 케이블 인입구나 밀봉 플러그만 사용하십시오. 제공된 금속 밀봉 플러그는 이 요건을 충족합니다.
- 작동 전:
 - 커버를 끝까지 끼우십시오.
 - 커버의 고정 클램프를 조이십시오.
- 프로브를 설치 및 연결한 후 외함의 방진방수 등급이 IP65 이상이어 야 합니다.
- 방진방수 등급을 충족하려면 다음을 수행하십시오.
 - 커버를 꽉 조이십시오.
 - 케이블 인입구를 올바르게 설치하십시오.
- 연결 케이블의 연속 작동 온도: -40 °C ~ ≥ +85 °C; 프로세스 조건의 추가적인 영향을 고려한 작동 온도 범위 기준(Tamin), (Tamax +20 K)

기본 사양, 4 = N 번째 자리

IEC/EN 60079-14에 따른 도관 시스템 관련 요건과 해당 안전 지침서(XA)의 배선 및 설치 지침을 준수하십시오. 또한 도관 시스 템 관련 국가 규정 및 표준을 준수하십시오.

본질 아저

기기를 Endress+Hauser FXA291 서비스 툴에 연결할 수 있습니다. 사용 설명서를 참조하십시오.

온도 표

→ 안전 지침서: XA02258F/00

Text Search: ...

온도 표 안전 지침서 제공: Endress+Hauser 웹 사이트의 다운로드 섹션: www.endress.com -> Downloads -> Manuals and Datasheets -> Type: Ex Safety Instructions (XA) ->

- 🚹 프로브의 허용 온도 범위를 따르십시오.
- 기본 사양, 3 = E, G 번째 위치와 관련된 기본 사양, 1, 2 = KF번째 위치 디레이팅은 1 W의 소비 전력 기준입니다(PFS) → 🖺 12.

온도 표 이용 방법 설명

😭 달리 명시하지 않는 한 자리는 항상 기본 사양을 가리킵니다.

1번째 열: 5번째 자리 = A, B, ...

2번째 열: 3번째 자리 = A, B, ...

- (1): 채널 1개 사용
- (2): 채널 2개 사용

3번째 열: 프로세스 온도


열 P1 ~ P5: 디레이팅 축의 자리(온도 값)

- T_a: 주변 온도(°C)
- T_D: 프로세스 온도(℃)

예제 표

	(1)		P1		P2		Р3		P4		P5	
= C			Tp	T _a	Tp	T _a	Tp	T _a	Tp	T _a	Tp	Ta
	E, G	135	-40	80	80	80	135	67	135	-40	-40	-40
		200	-40	80	80	80	200	51	200	-40	-40	-40

디레이팅 예시도



A0033052

연결 데이터 케이블 인입구: 연결 구역

Ex tb

케이블 글랜드: 기본 사양, 6 = A 번째 자리 기본 사양, 5 = B, C 번째 자리

5 = B 번째 자리 경우

나사	클램핑 범위	재질	씰링 인서트	0링
M20x1.5	ø 7~12 mm	1.4404	NBR	EPDM(ø 17x2)

5 = C 번째 자리 경우

나사	클램핑 범위	재질	씰링 인서트	0링
M20x1.5	ø 8~10.5 mm	Ms, 니켈 도금	실리콘	EPDM(ø 17x2)



- 조임 토크는 제조사가 설치한 케이블 글랜드를 가리킵니다.
 - 권장: 3.5 Nm
 - 최대: 10 Nm
- 이 값은 케이블 유형에 따라 달라질 수 있습니다. 그러나 최대 값을 초과해서는 안 됩니다.
- 고정 설치에만 적합합니다. 작업자는 케이블의 적절한 변형 방지에 주의해야 합니다.
- 케이블 글랜드는 낮은 기계적 위험(4 Joule)에 적합하고 더 큰 충격에 너지가 예상될 경우 보호되는 위치에 설치해야 합니다.
- 외함의 방진방수 등급을 유지하려면 외함 커버, 케이블 글랜드 및 블라인드 플러그를 올바르게 설치하십시오.

케이블 인입구: 전자 파트

케이블 글랜드: 기본 사양, 4 = M 번째 자리

기본 사양, 5 = B, C 번째 자리

5 = B 번째 자리 경우

나사	클램핑 범위	재질	씰링 인서트	0링
M16x1.5	ø 5~10 mm	1.4404	PA/NBR	NBR (ø 13x2)

5 = C 번째 자리 경우

나사	클램핑 범위	재질	씰링 인서트	0링
M16x1.5	ø 5~10 mm	Ms, 니켈 도금	PA/NBR	NBR (ø 13x2)



- 조임 토크는 제조사가 설치한 케이블 글랜드를 가리킵니다.
 - 권장: 3.5 Nm
 - 최대: 5 Nm
 - 이 값은 케이블 유형에 따라 달라질 수 있습니다. 그러나 최대 값을 초과해서는 안 됩니다.
- 고정 설치에만 적합합니다. 작업자는 케이블의 적절한 변형 방지에 주의해야 합니다.
- 케이블 글랜드는 낮은 기계적 위험(4 Joule)에 적합하고 더 큰 충격 에너지가 예상될 경우 보호되는 위치에 설치해야 합니다.
- 외함의 방진방수 등급을 유지하려면 외함 커버, 케이블 글랜드 및 블 라인드 플러그를 올바르게 설치하십시오.

단자: 연결 파트

Ex tb

기본 사양, 3번째 자리 = E, G

특정 용도에서는 수동형 PFS 출력이 있는 I/O 모듈의 소비 전력이 제한 될 수 있습니다.

- 권장: 소비 전력 = 1 W. 27 V_{DC} 단자의 공급 전압에 대한 값입니다.
- 더 높은 공급 전압(U_{max}): 소비 전력을 제한하려면 직렬 저항(R_v)을 끼우십시오. 아래 표를 참조하십시오.

PFS 직렬 저항 표(R_√):

소비 전력	1.0 W
총 소비 전력	1.88 W
내부 저항 R _I	760 Ω

U _{max} [V]	R _V min
35	205 Ω
34	177 Ω
33	150 Ω
32	122 Ω
31	95 Ω
30	67 Ω
29	39 Ω
28	12 Ω
27	0 Ω

더 높거나 낮은 내부 소비 전력과 관련된 값은 Endress+Hauser로 문의하십시오.

Ę	단자 1 (+), 2 (-)	단자 3 (+), 4 (-)
7	전원 공급 장치	스위치 출력(PFS)
u	$J_{N} = 32 V_{DC}$ $J_{m} = 250 V$	$U_{N} = 35 V_{DC}$ $U_{m} = 250 V$

단자: 전자 파트

Ex ia

서비스 인터페이스(CDI)

다음 값을 고려해 기기를 인증된 Endress+Hauser FXA291 서비스 툴이나 유사한 인터페이스에 연결할 수 있습니다.

서비스 인터페이스

 $U_i = 7.3 \text{ V}$

유효 내부 유도 용량 L_i = 무시 가능함 유효 내부 정전 용량 C_i = 무시 가능함

 $U_0 = 7.3 \text{ V}$

 $I_0 = 100 \text{ mA}$

 $P_0 = 160 \text{ mW}$

L _o (mH) =	5.00	2.00	1.00	0.50	0.20	0.15	0.10	0.05	0.02	0.01	0.005	0.002	0.001
C _o (µF) ¹⁾ =	0.73	1.20	1.60	2.00	2.60	-	3.20	4.00	5.50	7.30	10.00	12.70	12.70
C _o (µF) ²⁾ =	-	0.49	0.90	1.40	-	2.00	-	-	-	-	-	-	-

- 1) PTB "ispark" 프로그램에 따른 값
- 2) IEC/EN 60079-25, 부속서 C 또는 이에 상응하는 국가 표준에 따른 값





www.addresses.endress.com