


防爆構造電気機械器具型式検定合格証

申請者	Dieselstrasse 24 D-70839 Gerlingen Germany Endress+Hauser Conducta Gesellschaft für Mess-und Regeltechnik mbH+Co.KG		
製造者	Dieselstrasse 24 D-70839 Gerlingen Germany Endress+Hauser Conducta Gesellschaft für Mess-und Regeltechnik mbH+Co.KG		
品名	デジタル式導電率センサ		
型式の名称	CLS 15 D - A 3 D G (同一型式は別表のとおり)		
防爆構造の種類	本質安全防爆構造 (i b)		
対象ガス又は蒸気の爆発等級及び発火度	II B T 4		
定格	本安回路 許容電圧 5.7 V 許容電流 130 mA 許容電力 220 mW 被測定液体温度 120 °C 周囲温度 60 °C		
使用条件			
型式検定合格番号	第 TC 19117 号		
有効期間	平成22年 1月28日 から 平成25年 1月27日まで		
	平成 年 月 日 から 平成 年 月 日まで		
	平成 年 月 日 から 平成 年 月 日まで		
	平成 年 月 日 から 平成 年 月 日まで		

機械等検定規則による型式検定に合格したことを証明する。

平成22年 1月28日

型式検定実施者 社団法人 産業安全技術協会



同一型式一覧表(1/1)

型式の名称				定 格			備 考
				本安回路	被測定液体温度	周囲温度	
CLS15D—	A	* 3D 1A 1M 4D	G	許容電圧 5.7V 許容電流 130mA 許容電力 220mW	120℃	60℃	

- 注 1. 内は、検定供試品を示す。
2. 型式の名称は、各 * 印の下に記載されているアルファベット、数字等からなる記号の中からそれぞれ一つを選択して構成する。

