Información técnica **Cerabar PMP50**

Medición de presión y de nivel en líquidos o gases HART





Transmisor de presión con membrana de proceso de metal

Aplicaciones

- Rangos de medición de presión: hasta 400 bar (6000 psi)
- Temperaturas de proceso: hasta 400 °C (752 °F) con junta de diafragma
- Precisión: hasta ±0,055 %

Ventajas

- Puesta en marcha fácil y guiada con interfaz de usuario contrastada e intuitiva
- Uso de software y componentes de la célula de medición de eficacia contrastada
- Flexibilidad de la protección contra escritura mediante hardware y/o asistente de software
- Valores preensamblados (sometidos a pruebas de presión y de fugas) para acelerar la instalación



Índice de contenidos

Sobre este documento	1	remperatura de almacenamiento	
Símbolos		Altitud de funcionamiento	
Lista de abreviaciones	5	Clase climática	23
Cálculo de la rangeabilidad		Atmósfera	23
carcaro de la rangedomida e e e e e e e e e e e e e e e e e e e		Grado de protección	
		Resistencia a vibraciones	
Funcionamiento y diseño del sistema	6		
Principio de medición		Compatibilidad electromagnética (EMC)	24
Sistema de medición			
		Proceso	25
Comunicación y procesamiento de datos			
Confiabilidad	8	Rango de temperatura del proceso	
		Rango de presión	
Entrada	10	Aplicaciones con gases ultrapuros	27
		Aplicaciones de hidrógeno	27
Variable medida	10	Aplicaciones de vapor y aplicaciones de vapor saturado	27
Rango de medición	10	Aislamiento térmico	27
		Alsiannento termico	47
C - 1: 1 -	10		
Salida		Estructura mecánica	30
Señal de salida	12	Diseño, medidas	
Señal en alarma	12		
Carga	12	Medidas	
	12	Peso	
Datos para conexión Ex	12	Materiales en contacto con el proceso	
		Materiales sin contacto con el proceso	39
Linealización	12	Accesorios	40
Datos específicos del protocolo	12		
Datos del HART inalámbrico	13		
		Indicador e interfaz de usuario	41
Constituted as the consensate	1,	Concepto operativo	41
	14	Configuración en planta	
Asignación de terminales	14		41
Tensión de alimentación	14	Configuración a distancia	
Consumo de energía	14		
	14	Integración en el sistema	
Terminales		Software de configuración compatible	42
Entradas de cable	15	Court Condens to a section of	, ,
Especificación del cable	15	Certificados y homologaciones	
Protección contra sobretensiones	15	Marca CE	
		Marca RCM-Tick	43
Computer (attended to Computer and and a	10	Homologaciones para áreas de peligro	43
Características de funcionamiento		Ensayo de corrosión	
Tiempo de respuesta		Conformidad EAC	
Condiciones de funcionamiento de referencia	16	Seguridad de funcionamiento SIL / IEC61508 Declaración	10
Rendimiento total	16		<i>(</i> , つ
Resolución	1	de conformidad (opcional)	
Error total	18	Certificado para aplicaciones marinas (pendiente)	
Estabilidad a largo plazo	20	· ,	44
	I .	Informes de ensayo (opcional)	44
Tiempo de respuesta T63 y T90		Directiva sobre equipos de/a presión 2014/68/UE (PED)	44
Factores de instalación		Aplicación de oxígeno (opcional)	45
Tiempo de calentamiento (conforme a IEC 62828-4)	20		45
B.K L = t =	2.1	RoHS	
3	21	Certificación adicional	45
Orientación	21		
Instrucciones de instalación	21	Información cobre nedidos	1.6
Instrucciones para la instalación de equipos dotados con		<u> </u>	46
juntas de diafragma	2.1	Información para cursar pedidos	46
Selección y disposición del sensor		Alcance del suministro	
		Punto de medición (Etiqueta (tag)	46
Soporte de montaje para el equipo		Informes de pruebas, declaraciones y certificados de	
Instrucciones especiales para el montaje	22	-	46
			.0
Entorno	23		
Rango de temperatura ambiente	45		

2

Accesorios	47
Documentación	48 48 48
Marcas registradas	48

Sobre este documento

Símbolos

Símbolos de seguridad

▲ PELIGRO

Este símbolo le advierte de una situación peligrosa. Si no se evita dicha situación, pueden producirse lesiones graves o mortales.

ADVERTENCIA

Este símbolo le advierte de una situación peligrosa. Si usted no evita la situación peligrosa, ello podrá causar la muerte o graves lesiones.

A ATENCIÓN

Este símbolo le advierte de una situación peligrosa. No evitar dicha situación puede implicar lesiones menores o de gravedad media.

AVISO

Este símbolo señala información sobre procedimientos y otros hechos importantes que no están asociados con riesgos de lesiones.

Símbolos eléctricos

Conexión a tierra: ±

Bornes para la conexión al sistema de toma de tierra.

Símbolos para determinados tipos de información

Admisible: 🗸

Procedimientos, procesos o acciones que están permitidos.

Prohibido: 🔀

Procedimientos, procesos o acciones que están prohibidos.

Información adicional: 🚹

Referencia a documentación: 📵

Referencia a página: 🖺

Serie de pasos: 1., 2., 3.

Resultado de un solo paso:

Símbolos en gráficos

Números de los elementos: 1, 2, 3...

Serie de pasos: 1., 2., 3.


Vistas: A, B, C...

Símbolos relativos al equipo

Instrucciones de seguridad: $\Lambda \rightarrow \square$

Observe las instrucciones de seguridad incluidas los manuales de instrucciones correspondientes.


Lista de abreviaciones



A0020E0E

- VLS: El VLS (valor límite de sobrepresión = límite de sobrecarga de la célula de medición) del equipo depende del elemento de calificación más baja con respecto a la presión entre los componentes seleccionados. Es decir, hay que tener en cuenta tanto la conexión a proceso como la célula de medición. Téngase en cuenta la dependencia con la presión/temperatura.
- 2 La presión máxima de trabajo (PMT) de las células de medición depende del elemento menos resistente a la presión de entre los componentes seleccionados, es decir, además de la célula de medición también se debe tener en cuenta la conexión a proceso. Téngase en cuenta la dependencia con la presión/temperatura. La PMT puede aplicarse al equipo durante un intervalo de tiempo ilimitado. La PMT puede hallarse en la placa de identificación.
- 3 El rango de medición máximo corresponde al span entre el límite inferior del rango (LRL) y el valor superior del rango (URL). El rango de medición equivale al span calibrable/ajustable máximo.
- 4 El span calibrado/ajustado corresponde al span entre el límite inferior del rango (LRL) y el límite superior del rango (URL). Ajuste de fábrica: de 0 a URL. Existe la posibilidad de pedir como span personalizado otros spans calibrados.
- p Presión
- LRL Límite inferior del rango
- URL Límite superior del rango
- LRV Valor inferior del rango
- URV Valor superior del rango
- TD Rangeabilidad. Ejemplo: Véase la sección siguiente.

Cálculo de la rangeabilidad



A0029545

- l Span calibrado/ajustado
- 2 Span basado en cero
- 3 Límite superior del rango

Ejemplo:

- Célula de medición: 10 bar (150 psi)
- Límite superior del rango (URL) = 10 bar (150 psi)
- Span calibrado/ajustado: 0 ... 5 bar (0 ... 75 psi)
- Valor inferior del rango (LRV) = 0 bar (0 psi)
- Valor superior del rango (URV) = 5 bar (75 psi)

$$TD = \frac{URL}{|URV - LRV|}$$


En este ejemplo, la TD es por tanto 2:1. Este span de medición está basado en el punto cero.

Funcionamiento y diseño del sistema

Principio de medición

Membrana metálica

Equipo estándar (sin junta de diafragma)



A00430


- 1 Elemento medidor
- 2 Canal con fluido de relleno
- 3 Membrana metálica
- p Presión

La presión flexiona la membrana metálica de la célula de medición. Un fluido de relleno transfiere la presión a un puente de Wheatstone (tecnología de semiconductores). Se mide y se evalúa el cambio en la tensión de salida del puente dependiente de la presión.

Ventajas:

- Se puede usar para presiones elevadas
- Estabilidad elevada a largo plazo
- Elevada resistencia a sobrepresiones
- Contención secundaria para una mayor integridad
- Reducción notable de la influencia térmica

Equipo con junta de diafragma



A0043583

- 1 Elemento medidor
- 2 Membrana interna
- 3 Canal con fluido de relleno
- 4 Membrana metálica
- p Presión

La presión actúa sobre la membrana de la junta de diafragma y un fluido de relleno la transfiere a la membrana interna. La membrana interna se flexiona. Un fluido de relleno transfiere la presión a un

6

elemento de medición en el que se encuentra un puente de resistencias. Se mide y se evalúa el cambio en la tensión de salida del puente dependiente de la presión.

Ventajas:

- Sequn la versión, se puede usar para presiones de hasta 400 bar (6 000 psi) y para temperaturas de proceso extremas
- Estabilidad elevada a largo plazo
- Elevada resistencia a sobrepresiones
- Equipo estándar (sin junta de diafragma): segunda barrera de proceso (contención secundaria) para lograr una fiabilidad máxima


Aplicaciones para juntas de diafragma

Si es preciso que el proceso y el equipo estén separados, se usan sistemas con junta de diafragma. Los sistemas de junta de diafragma presentan unas claras ventajas en los ejemplos siguientes:

- En el caso de temperaturas de proceso extremas, por el uso de aisladores térmicos
- Si es necesario hacer una limpieza de los puntos de medición extremos, o en el caso de lugares de instalación con mucha humedad

Sistema de medición


Versiones de equipo



- Equipo estándar (sin junta de diafragma)
- В Equipo con junta de diafragma
- Junta de diafragma de tipo compacto
- Tipo de junta de diafragma con aislador de temperatura


Medición de nivel (nivel, volumen y masa)

Equipo estándar (sin junta de diafragma)



- h Altura (nivel)
- p Presión
- ρ Densidad del producto
- g Aceleración debida a la gravedad

Equipo con junta de diafragma



A0054024

- h Altura (nivel)
- p Presión
- ρ Densidad del producto
- g Aceleración debida a la gravedad

Ventajas:

- Mediciones de volumen y nivel en depósitos con cualquier geometría con una curva característica libremente programable
- Tiene una amplia gama de aplicaciones, p. ej.:
 - Para aplicaciones con formación de espuma
 - En depósitos con agitadores o accesorios de malla
 - Para aplicaciones con gases licuados

Comunicación y procesamiento de datos

4 a 20 mA con protocolo de comunicación HART

Confiabilidad

Seguridad informática

Endress+Hauser solo puede proporcionar garantía si el equipo se instala y se utiliza según se describe en el manual de instrucciones. El equipo presenta mecanismos de seguridad que lo protegen contra modificaciones involuntarias en los ajustes. No obstante, el operador mismo debe implementar medidas de seguridad informática conformes a las normas de seguridad del operador y destinadas a dotar el equipo y su transmisión de datos de una protección adicional.

Seguridad informática específica del equipo

El equipo proporciona funciones específicas de asistencia para que el operario pueda tomar medidas de protección. Estas funciones pueden ser configuradas por el usuario y garantizan una mayor seguridad durante el funcionamiento si se utilizan correctamente. En la sección siguiente se proporciona una visión general de las funciones más importantes:

- Protección contra escritura mediante interruptor de protección contra escritura por hardware
- Código de acceso para cambiar el rol de usuario (aplicable al manejo mediante FieldCare, DeviceCare y herramientas de gestión de activos, p. ej., AMS, PDM)

Función/interfaz	Ajuste de fábrica	Recomendación
Código de acceso (conexión FieldCare)	Sin habilitar (0000)	Asigna un código de acceso personalizado durante la puesta en marcha.
Interfaz de servicio (CDI)	Activar	Seguimiento individualizado del análisis de riesgos.
Protección contra escritura mediante interruptor de protección contra escritura por hardware	Sin habilitar	Seguimiento individualizado del análisis de riesgos.

Protección del acceso mediante una contraseña

Proteja el acceso de escritura a los parámetros del equipo a través del software de configuración (p. ej., FieldCare., DeviceCare). La autorización de acceso se regula claramente mediante el uso de un código de acceso específico de usuario.

Observaciones generales sobre el uso de contraseñas

- Durante la definición y la administración del código de acceso, asigne una contraseña segura.
- El usuario es el responsable de gestionar el código de acceso y manejarlo con cuidado.

Entrada

Variable medida

Variables de proceso medidas

- Presión absoluta
- Presión relativa

Rango de medición

En función de la configuración del equipo, la presión máxima de trabajo (PMT) y el límite de sobrepresión (VLS) se pueden desviar de los valores de las tablas.

Presión absoluta

Célula de medición	Rango de medición máxim	10 ¹⁾	Span más pequeño (preconfigurado de fábrica) calibrable ²⁾
	inferior (límite inferior)	superior (límite superior)	
	[bar _{abs} (psi _{abs})]	[bar _{abs} (psi _{abs})]	[bar (psi)]
1 bar (15 psi)	0	+1 (+15)	0,05 (0,75) 3)
4 bar (60 psi)	0	+4 (+60)	0,20 (3) 3)
10 bar (150 psi)	0	+10 (+150)	0,5 (7,5) 3)
40 bar (600 psi)	0	+40 (+600)	2 (30) 3)
100 bar (1500 psi)	0	+100 (+1500)	5 (75) ³⁾
400 bar (6000 psi)	0	+400 (+6000)	20 (300) 3)

- 1) Equipo con junta de diafragma: Dentro del rango de medición se debe cumplir el mínimo de 80 mbar_{abs} (1,16 psi_{abs}) para el valor superior del rango.
- 2) Para el platino, la TD máxima es 5:1.
- 3) Rangeabilidad más grande configurable de fábrica: máx. 20:1

Presión absoluta

Célula de medición	PMT	LSP	Resistencia al vacío 1)	Presión de rotura ²⁾
	[bar _{abs} (psi _{abs})]	[bar _{abs} (psi _{abs})]	[bar _{abs} (psi _{abs})]	[bar (psi)]
1 bar (15 psi)	6,7 (100)	10 (150)		100 (1450)
4 bar (60 psi)	18,7 (280,5)	28 (420)		100 (1450)
10 bar (150 psi)	26,7 (400,5)	40 (600)	Lubricante de silicona: 0,01 (0,15)	100 (1450)
40 bar (600 psi)	100 (1500)	160 (2400)	Lubricante inerte: 0,04 (0,6)	250 (3625)
100 bar (1500 psi)	100 (1500)	400 (6000)		1000 (14500)
400 bar (6000 psi)	400 (6000)	600 (9000)		2000 (29000)

¹⁾ La resistencia al vacío se refiere a la célula de medición en condiciones de funcionamiento de referencia. Equipo con junta de diafragma: respete los límites de aplicación de la presión y la temperatura del fluido de relleno seleccionado.

2) Los datos proporcionados son aplicables al equipo estándar (sin junta de diafragma).

Presión relativa

Célula de medición	Rango de medición máxim	10	Span más pequeño (preconfigurado de fábrica) calibrable 1) 2)
	inferior (límite inferior)	superior (límite superior)	
	[bar (psi)]	[bar (psi)]	[bar (psi)]
1 bar (15 psi)	-1 (-15)	+1 (+15)	0,05 (0,75)
4 bar (60 psi)	-1 (-15)	+4 (+60)	0,20 (3)
10 bar (150 psi)	-1 (-15)	+10 (+150)	0,5 (7,5)
40 bar (600 psi)	-1 (-15)	+40 (+600)	2 (30)
100 bar (1500 psi)	-1 (-15)	+100 (+1500)	5 (75)
400 bar (6000 psi)	-1 (-15)	+400 (+6000)	20 (300)

- 1) Se puede configurar una rangeabilidad > 20:1 previa solicitud o en el equipo
- 2) Para el platino, el máximo es TD 5:1.

Presión relativa

Célula de medición	PMT	LSP	Resistencia al vacío ¹⁾	Presión de rotura ²⁾
	[bar (psi)]	[bar (psi)]	[bar _{abs} (psi _{abs})]	[bar (psi)]
1 bar (15 psi)	6,7 (100)	10 (150)		100 (1450)
4 bar (60 psi)	18,7 (280,5)	28 (420)		100 (1450)
10 bar (150 psi)	26,7 (400,5)	40 (600)	 Lubricante de silicona: 0,01 (0,15) 	100 (1450)
40 bar (600 psi)	100 (1500)	160 (2400)	• Lubricante inerte: 0,04 (0,6)	250 (3625)
100 bar (1500 psi)	100 (1500)	400 (6000)		1000 (14500)
400 bar (6000 psi)	400 (6000)	600 (9000)		2000 (29000)

- 1) La resistencia al vacío se refiere a la célula de medición en condiciones de funcionamiento de referencia. Para las aplicaciones dentro del límite del rango se recomienda una membrana cerámica. Equipo con junta de diafragma: respete los límites de aplicación de la presión y la temperatura del fluido de relleno seleccionado.
- 2) Los datos proporcionados son aplicables al equipo estándar (sin junta de diafragma).

Salida

Señal de salida

Salida de corriente

Entre 4 y 20 mA con protocolo HART de comunicación digital superpuesto, a 2 hilos

La salida de corriente permite seleccionar entre tres modos de funcionamiento diferentes:

- De 4,0 a 20,5 mA
- NAMUR NE 43: 3,8 a 20,5 mA (ajuste de fábrica)
- Modo EUA: 3,9 a 20,8 mA

Señal en alarma

Señal de interrupción conforme a la recomendación NAMUR NE 43.


4 a 20 mA HART:

Opciones:

- Interrupción por rebase de máximo: puede ajustarse entre 21,5 y 23 mA
- Interrupción por rebase de valor mínimo (< 3,6 mA, ajuste de fábrica)

Carga

4 a 20 mA HART



- Fuente de alimentación 10,5 ... 30 VDC Ex i
- Alimentación 10,5 ... 35 VCC, para otros tipos de protección y para versiones de equipo no certificadas 2
- R_{Lmáx} resistencia de carga máxima
- Tensión de alimentación



Operaciones de configuración desde una consola o un PC con software de configuración: ha de tenerse en cuenta una resistencia mínima para comunicaciones de 250 Ω .

Amortiguación

La amortiguación afecta a todas las salidas (señal de salida, indicador en color). Es posible activar la amortiquación del modo siquiente:

- Equipo de mano o PC con software de configuración: continua de 0 a 999 s
- Ajuste de fábrica: 1 s

Datos para conexión Ex

Véase la documentación técnica aparte (instrucciones de seguridad [XA]) en www.endress.com/download.

Linealización

La función de linealización del equipo permite al usuario convertir el valor medido a cualquier unidad de altura o volumen. Se pueden introducir tablas de linealización definidas por el usuario de hasta 32 pares de valores, tanto de manera manual como semiautomática.

Datos específicos del protocolo

HART

- ID del fabricante: 17 (0x11{hex})
- ID del tipo de equipo: 0x11E0
- Versión del equipo: 1
- Especificación HART: 7

- Versión DD: 1
- Información y archivo de los ficheros descriptores de equipo (DTM, DD) en:
 - www.endress.com
 - www.fieldcommgroup.org
- lacktriangle Carga HART: mín. 250 Ω

Variables de equipo HART (preconfiguradas en fábrica)

Los valores medidos siquientes se asignan de fábrica a las variables del equipo:

Variable del equipo	Valor medido
Valor primario (PV) 1)	Presión ²⁾
Valor secundario (SV)	Temperatura del sensor
Valor terciario (TV)	Temperatura de la electrónica
Valor cuaternario (CV)	Presión del sensor ³⁾

- 1) El valor primario (PV) se aplica siempre a la salida de corriente.
- 2) La presión es la señal calculada después de la atenuación y el ajuste de posición.
- 3) El Presión del sensor es la señal bruta de la célula de medición antes de la atenuación y el ajuste de posición.

Selección de las variables de equipo HART

- Opción Presión (tras corrección de la posición y amortiguación)
- Variable escalada
- Temperatura del sensor
- Presión del sensor

La Presión del Sensor es la señal sin procesar del sensor antes de la amortiguación y el ajuste de posición.

- Temperatura de la electrónica
- Porcentaje del rango
- Corriente de lazo

La corriente de lazo es la corriente de salida establecida por la presión aplicada.

Funciones compatibles

- Modo de ráfaga
- Estado del transmisor adicional
- Bloqueo del equipo


Datos del HART inalámbrico

- Tensión de encendido mínima: 11,5 V
- Corriente de encendido: 3,6 mA
- Tiempo de arranque: < 5 s
- Tensión de servicio mínima: 10,5 V
- Corriente Multidrop: 4 mA

Suministro de energía

Asignación de terminales

Caja de compartimento doble




Δ0054036

- 1 Borne de tierra interno
- 2 Terminal positivo
- 3 Terminal negativo
- 4 Diodo de interbloqueo: Se usa un diodo de interbloqueo para la medición ininterrumpida de la señal de salida.

Tensión de alimentación

- Ex d, Ex e, no Ex: tensión de alimentación: 10,5 ... 35 V_{DC}
- Ex i: tensión de alimentación: 10,5 ... 30 V_{DC}
- Corriente nominal: 4 a 20 mA HART




Debe proveerse un disyuntor adecuado para el equipo de conformidad con la norma IEC/EN 61010.

Consumo de energía

Para asegurar la seguridad del equipo, la corriente máxima de suministro debe estar limitada a 500 mA (p. ej., conecte un fusible aguas arriba).

Compensación de potencial




A0054034

- 1 Borne de tierra para conectar la línea de compensación de potencial
- Si es necesario, la línea de compensación de potencial se puede conectar al borne de tierra exterior del equipo antes de conectar el equipo.
- Para una compatibilidad electromagnética óptima:
 - La línea de compensación de potencial debe ser lo más corta posible
 - La sección transversal debería ser de por lo menos 2,5 mm² (14 AWG)

Terminales


- Tensión de alimentación y borne de tierra interno: 0,5 ... 2,5 mm² (20 ... 14 AWG)
- Borne externo de tierra: 0,5 ... 4 mm² (20 ... 12 AWG)

Entradas de cable



- 1 Entrada de cable
- 2 Tapón ciego

El tipo de entrada de cable depende de la versión del equipo solicitada.



Si es necesario, cree un circuito de goteo o utilice una tapa de protección ambiental.

Especificación del cable

- El diámetro externo del cable depende de qué entrada de cable se utilice
- Diámetro exterior del cable
 - Plástico: Ø5 ... 10 mm (0,2 ... 0,38 in)
 - Latón niquelado: Ø7 ... 10,5 mm (0,28 ... 0,41 in)
 - Acero inoxidable: Ø7 ... 12 mm (0,28 ... 0,47 in)

Protección contra sobretensiones

Equipos sin protección contra sobretensiones opcional

Los equipos de Endress+Hauser satisfacen los requisitos que exige la especificación de productos IEC/DIN EN 61326-1 (tabla 2: entorno industrial).

Según el tipo de puerto (alimentación CC, puerto de entrada/salida), son aplicables diferentes niveles de ensayo de conformidad con la norma IEC/DIN EN 61326-1 contra sobretensiones transitorias (incremento súbito) (IEC/DIN EN 61000-4-5 Sobretensiones):

El nivel de prueba en los puertos de alimentación CC y los puertos de entrada/salida es de 1000 V de la línea a tierra

Equipos con protección contra sobretensiones opcional

- Tensión de cebado: mín. 400 V CC
- Probado según IEC/DIN EN 60079-14 subapartado 12.3 (IEC/DIN EN 60060-1 apartado 7)
- Corriente de descarga nominal: 10 kA

Categoría de sobretensión

Categoría de sobretensión II

Características de funcionamiento

Tiempo de respuesta

- HART: acíclico: mín. 330 ms, comúnmente 590 ms (depende de los comandos y del número de preámbulos)
- HART: cíclico (ráfaga): mín. 160 ms, comúnmente 350 ms (depende de los comandos y del número de preámbulos)

Condiciones de funcionamiento de referencia

- Según IEC 62828-2
- Temperatura ambiente T_A = constante, en el rango de +22 ... +28 °C (+72 ... +82 °F)
- Humedad φ = constante, en el rango: de 5 a 80 % HR ±5 %
- Presión ambiental p_A = constante, en el rango de: 860 ... 1060 mbar (12,47 ... 15,37 psi)
- Posición de la célula de medición: horizontal ±1°
- Entrada de COMPENSACIÓN DE SENSOR BAJA y COMPENSACIÓN DE SENSOR ALTA para valor inferior del rango y valor superior del rango
- Material de la membrana: AISI 316L (1.4435), Alloy C (Alloy C solo para equipo estándar sin junta de diafragma)
- Fluido de relleno:
 - Lubricante de silicona (estándar)
 - Lubricante de silicona, FDA (junta de diafragma)
- Tensión de alimentación: 24 V CC ±3 V CC
- Carga con HART: 250 Ω
- Rangeabilidad (TD) = URL/|URV LRV|
- Span basado en cero

Rendimiento total

Las características de rendimiento se refieren a la precisión del equipo de medición. Los factores que influyen en la precisión se pueden dividir en dos grupos

- Rendimiento total del equipo de medición
- Factores de instalación

Todas las características de rendimiento satisfacen $\geq \pm 3$ sigma.

El rendimiento total del equipo de medición comprende la precisión de referencia y el efecto de la temperatura ambiente, y se calcula utilizando la fórmula siguiente:

Rendimiento total = $\pm \sqrt{((E1)^2 + (E2)^2)}$

E1 = Precisión de referencia

E2 = Efecto de la temperatura ambiente

Influencia de la junta de diafragma (cálculo efectuado con Applicator "Dimensionado de la junta de diafragma")

Cálculo de E2:

Efecto de la temperatura ambiente por cada ±28 °C (50 °F)

(Corresponde a un rango de -3 ... +53 °C (+27 ... +127 °F))

 $E2 = E2_M + E2_E$

 $E2_M$ = Error de la temperatura principal

 $E2_E$ = Error de la electrónica

- ullet Los valores son aplicables a la membrana de 316 L (1.4435)
- Los valores corresponden al span calibrado.

Cálculo del rendimiento total con el Applicator de Endress+Hauser

Los errores de medición detallados, tales como para otros rangos de temperatura, por ejemplo, se pueden calcular con el Applicator "Rendimiento de la presión de dimensionado".



A0038927

Cálculo del error de la junta de diafragma con el Applicator de Endress+Hauser

Los errores de la junta de diafragma no se tienen en cuenta. Se calculan por separado en el "Sizing Diaphragm Seal" Applicator.



A0038925

Precisión de referencia [E1]

La precisión de referencia incluye la no linealidad según el método del punto límite, la histéresis de presión y la no repetibilidad según [IEC62828-1/IEC 61298-2]. Precisión de referencia para versión estándar hasta TD 20:1, para platino hasta TD 5:1.

Equipo estándar (sin junta de diafragma)

Célula de medición	Estándar	Platino
1 bar (15 psi)	TD de 1:1 a 10:1 = ±0,065 % TD > 10:1 = ±0,0065 % · TD	TD de 1:1 a 51:1 = ±0,055 %
4 bar (60 psi) 10 bar (150 psi) 40 bar (600 psi)	TD de 1:1 a 10:1 = ± 0.065 % TD > 10:1 = ± 0.0065 % · TD	TD 1:1 a 5:1 = ±0,055 %
100 bar (1500 psi)	TD de 1:1 a 10:1 = ±0,065 % TD > 10:1 = ±0,0065 % · TD	TD 1:1 a 5:1 = ±0,055 %
400 bar (6 000 psi)	TD 1:1 a 5:1 = ±0,15 % TD > 5:1 = ±0,03 % · TD	TD 1:1 a 5:1 = ±0,1 %

Equipos con junta de diafragma

Célula de medición	Estándar	Platino
1 bar (15 psi)	TD 1:1 a 5:1 = ±0,15 %	No disponible
4 bar (60 psi) 10 bar (150 psi) 40 bar (600 psi) 100 bar (1500 psi)	TD 1:1 a 5:1 = ±0,15 %	No disponible
400 bar (6000 psi)	TD 1:1 a 5:1 = ±0,15 %	No disponible

Efecto de la temperatura [E2]

 $E2_M$: Error de temperatura principal

La salida cambia debido al efecto de la temperatura ambiente [IEC 62828-1 / IEC 61298-3] en relación con la temperatura de referencia [IEC 62828-1]. Los valores especifican el error máximo debido a las condiciones de temperatura mín./máx. del ambiente o del proceso.

Célula de medición de 1 bar (15 psi) y 4 bar (60 psi)

Estándar y platino: \pm (0,08 % · \overline{TD} + 0,16 %)

Célula de medición de 10 bar (150 psi) y 40 bar (600 psi)

Estándar y platino: ± (0,06 % · TD + 0,06 %)

Célula de medición de 100 bar (1500 psi) y 400 bar (6000 psi)

Estándar y platino: ± (0,003 % · TD + 0,12 %)

E2_E: Error del sistema electrónico

Salida digital HART: 0 %

Resolución	Salida de corriente: < 1 μΑ
------------	-----------------------------

Error total El error total del equipo comprende el rendimiento total y el efecto de estabilidad a largo plazo, y se calcula utilizando la fórmula siquiente:

Error total = rendimiento total + estabilidad a largo plazo

Cálculo del error total con el Applicator de Endress+Hauser

Los errores de medición detallados, p. ej., para otros rangos de temperatura, se pueden calcular con el Applicator "Sizing Pressure Performance".



VUU38833

Cálculo del error de la junta de diafragma con el Applicator de Endress+Hauser

Los errores de la junta de diafragma no se tienen en cuenta. Se calculan por separado en el "Sizing Diaphragm Seal" Applicator.



A0038925

Estabilidad a largo plazo


Las especificaciones se refieren al límite superior del rango (URL).

1 año: ±0,1 %
5 años: ±0,2 %
10 años: ±0,25 %

Tiempo de respuesta T63 y T90

Tiempo de reacción, constante de tiempo

Representación del tiempo de reacción y de la constante de tiempo según IEC62828-1:



Tiempo de respuesta a un escalón = tiempo muerto (t_1) + constante de tiempo T90 (t_3) según IEC62828-1

Comportamiento dinámico, salida de corriente (sistema electrónico HART)

Equipo de medición estándar de ≥ 1 bar (15 psi) (sin junta de diafragma)


- Tiempo de reacción (t₁): máximo 50 ms
- Constante de tiempo T63 (t₂): máximo 85 ms
- Constante de tiempo T90 (t₃): máximo 200 ms

Equipos con junta de diafragma

Valores como el equipo estándar (sin junta de diafragma) más la influencia de la junta de diafragma. Cálculo con Applicator Sizing Diaphragm Seal.

Factores de instalación

Equipos sin junta de diafragma



A0054157

El valor se duplica para los equipos con aceite inerte.

- A: Eje de la membrana horizontal: posición de calibración, sin error de medición
- Conexiones a proceso G ½, ½ MNPT
 - B: La membrana señala hacia arriba: error de medición ≤ +4 mbar (+0,06 psi)
 - B: La membrana señala hacia abajo: error de medición ≤ −4 mbar (−0,06 psi)

Se puede corregir cualquier desplazamiento del punto cero debido a la posición en el equipo.

Equipos con juntas de diafragma

Tengan en cuenta la influencia adicional de la presión hidrostática del aceite de la junta de diafragma.

Tiempo de calentamiento (conforme a IEC 62828-4)

≤5 s

Montaje

Orientación

- Un desplazamiento del punto cero dependiente de la posición (cuando el depósito está vacío, el valor medido que se muestra no es cero) se puede corregir
- Según la posición de instalación, las juntas de diafragma también provocan desplazamientos del punto cero
- Para el montaje se recomienda el uso de dispositivos de corte
- La orientación depende del tipo de aplicación de medición

Instrucciones de instalación

- Los equipos estándar (sin junta de diafragma) se montan según las mismas directrices que para los manómetros (DIN EN837-2).
- Para garantizar una legibilidad óptima del indicador en color, alinee la caja y el indicador en color.
- Endress+Hauser ofrece un soporte de montaje para instalar el equipo en tuberías o paredes.
- Para efectuar mediciones en productos que contengan sólidos (p. ej., líquidos sucios), resulta razonable instalar un filtro y válvulas de purqa.
- El uso de un manifold de válvulas facilita la puesta en marcha y la instalación y permite efectuar tareas de mantenimiento sin tener que interrumpir el proceso
- Durante el montaje del equipo, el establecimiento de las conexiones eléctricas y el funcionamiento, evite que penetre humedad en la caja
- Siempre que sea posible, oriente el cable hacia abajo para evitar la entrada de humedad (p. ej., agua de lluvia o de condensación).

Instrucciones para la instalación de equipos dotados con juntas de diafragma

Información general

Una junta de diafragma y un transmisor forman un sistema calibrado cerrado que se llena a través de las aberturas existentes en la junta de diafragma y en el sistema de medición del transmisor. Estas aberturas están selladas y no se deben abrir.

En caso necesario, lleve a cabo un ajuste de cero.

Se proporcionan instrucciones de instalación adicionales en Applicator "Sizing Diaphragm Seal".

Aplicaciones en condiciones de vacío

Para aplicaciones en condiciones de vacío son preferibles los transmisores de presión con una membrana de medición cerámica (sin aceite).

Selección y disposición del sensor

Montaje del equipo

Medición de presión en gases

Monte el equipo de tal forma que el dispositivo de corte quede por encima del punto de toma y la condensación pueda pasar así a proceso.

Medición de presión en vapores

Respétese la temperatura ambiente admisible para el transmisor.

Montaje:

- Es preferible montar el equipo con un sifón en forma de O debajo del punto de toma. También es posible montar el equipo por encima del punto de medición
- Llene el sifón con líquido antes de la puesta en marcha

Ventajas de usar sifones:

- Protección del instrumento de medición contra productos calientes a presión mediante la formación y acumulación de condensación
- Amortiguación de los golpes de ariete
- La columna de agua definida solo provoca errores de medición mínimos (inapreciables) y efectos térmicos mínimos (inapreciables) en el equipo.



Para datos técnicos (p. ej. materiales, tamaños o códigos de pedido), véase el documento opcional SD01553P.

Medición de presión en líquidos


Monte el equipo con el dispositivo de corte por debajo o al mismo nivel que el punto de toma.

Medición de nivel

- Instale siempre el equipo por debajo del punto de medición más bajo.
- No instale el equipo en ninguna de las posiciones siguientes:
 - En la cortina de llenado
 - En la salida del depósito
 - En la zona de succión de una bomba
 - ullet En algún punto del depósito en el que puedan actuar pulsos de presión procedentes del agitador
- Monte el equipo aguas abajo de un dispositivo de corte; de esta manera, la prueba de funcionamiento y el ajuste se pueden llevar a cabo más fácilmente.

Soporte de montaje para el equipo

La caja se puede montar en paredes o tuberías (para tuberías con un diámetro de $1\,^{1/4}$ " a 2") usando el soporte de montaje.



Unidad de medida mm (in)

Información para cursar pedidos:


- Puede solicitarse mediante el Configurador de productos
- Puede solicitarse como accesorio independiente, código de la pieza 71102216

Instrucciones especiales para el montaje

Montaje en pared y montaje en tubería con un manifold (opcional)

Si el equipo se monta en un dispositivo de corte (p. ej. un manifold o válvula de corte), use el soporte que se le ha proporcionado para este propósito. Con ello se facilita el desmontaje del equipo.

Para consultar los datos técnicos, véase el documento accesorio SD01553P.



A003060

Entorno

Rango de temperatura ambiente


Los valores siguientes son válidos hasta una temperatura de proceso de $+85\,^{\circ}\text{C}$ ($+185\,^{\circ}\text{F}$). La temperatura ambiente admisible disminuye si las temperaturas del proceso son más altas.

- Estándar:-40 ... +85 °C (-40 ... +185 °F)
- Con indicador en color: $-40 \dots +85 \,^{\circ}\text{C}$ ($-40 \dots +185 \,^{\circ}\text{F}$) con limitaciones en propiedades ópticas tales como la velocidad de indicación y el contraste. Puede usarse sin limitaciones hasta $-20 \dots +60 \,^{\circ}\text{C}$ ($-4 \dots +140 \,^{\circ}\text{F}$)

Aplicaciones con temperaturas muy altas: junta de diafragma con aislador térmico

Temperatura ambiente T_a según la temperatura de proceso T_p

La conexión a proceso debe estar totalmente aislada en caso de temperaturas ambiente por debajo de $-40\,^{\circ}\text{C}$ ($-40\,^{\circ}\text{F}$).



1 Material aislante

Área de peligro

IP66/68, TIPO 4X/6P

- Para equipos que se utilizan en áreas de peligro, véanse las Instrucciones de seguridad, los Planos de instalación o los Planos de control
- Los equipos que cuentan con los certificados más habituales de protección contra explosiones (p. ej. ATEX/IEC Ex, etc.) se pueden utilizar en atmósferas explosivas hasta la temperatura ambiente.

Temperatura de almacenamiento	Con indicador en color: -40 +85 °C (-40 +185 °F)
Altitud de funcionamiento	Hasta 5000 m (16404 ft) sobre el nivel del mar.
Clase climática	Se cumplen los requisitos de la clase 4K4H (temperatura del aire: $-20 \dots +55$ °C ($-4 \dots +131$ °F), humedad relativa: 4 a 100 %) conforme a la norma DIN EN 60721-3-4.
	Es posible la presencia de condensaciones.
Atmósfera	Funcionamiento en ambiente muy corrosivo
	Endress+Hauser recomienda la caja de acero inoxidable para entornos corrosivo, p. ej., ambiente
	marítimo/proximidad a la costa).
	•
Grado de protección	marítimo/proximidad a la costa). El transmisor se puede proteger adicionalmente con un recubrimiento especial (Technical Special

(IP68: (1,83 mH₂O durante 24 h))

Entradas de cable

- Prensaestopas M20, plástico, IP 66/68 TIPO 4X/6P
- Prensaestopas M20, latón niquelado, IP 66/68 TIPO 4X/6P
- Prensaestopas M20, 316L, IP 66/68 TIPO 4X/6P
- Rosca M20, IP 66/68 TIPO 4X/6P
- Rosca G 1/2, IP 66/68 TIPO 4X/6P Si se selecciona la rosca G1/2, el equipo se suministra con una rosca M20 de manera predeterminada y la entrega incluye un adaptador G1/2, junto con toda la documentación correspondiente
- Rosca NPT 1/2, IP 66/68 TIPO 4X/6P
- Tapón ciego para protección durante el transporte: IP 22, TIPO 2

Resistencia a vibraciones

Caja de aluminio de compartimento doble

Estructura mecánica	Vibración sinusoidal IEC62828-1/IEC61298-3	Impactos
Equipo	10 Hz a 60 Hz: ±0,15 mm (0,0059 in) De 60 Hz a 1000 Hz: 2 g	30 g
Equipo con junta de diafragma de tipo "Compacto" ¹⁾	De 10 a 60 Hz: 0,15 mm (0,0059 in) De 60 Hz a 1000 Hz: 2 g	30 g
Equipo con junta de diafragma de tipo "Aislador térmico" ²⁾	De 10 Hz a 150 Hz: 0,2 g	15 g

- Para aplicaciones con temperaturas muy altas se puede usar un equipo con un aislador térmico. Si se usa un equipo con un aislador térmico, se debe montar con un soporte de montaje.
- 2) Si se usa un equipo con un aislador térmico, se debe montar con un soporte de montaje.

Caja de acero inoxidable de compartimento doble

Estructura mecánica	Vibración sinusoidal IEC62828-1/IEC61298-3	Impactos
Equipo	10 Hz a 60 Hz: ±0,15 mm (0,0059 in) De 60 Hz a 1000 Hz: 2 g	15 g
Equipo con junta de diafragma de tipo "Compacto" o "Aislador térmico" ¹⁾	De 10 Hz a 150 Hz: 0,2 g	15 g

1) Para aplicaciones con temperaturas muy altas se puede usar un equipo con un aislador térmico. Si se usa un equipo con un aislador térmico, se debe montar con un soporte de montaje.

Compatibilidad electromagnética (EMC)

- Compatibilidad electromagnética conforme a la serie EN 61326 y la recomendación NAMUR EMC (NE 21)
- En relación con la seguridad de funcionamiento (SIL), se satisfacen los requisitos que exigen las normas EN 61326-3-x
- Desviación máxima por influencia de las interferencias: < 0,5 % del span para todo el rango de medición (TD 1:1)

Para saber más, consulte la Declaración CE de conformidad.

Proceso


Rango de temperatura del proceso

Equipo estándar (sin junta de diafragma)

AVISO

La temperatura de proceso admisible depende del tipo de conexión a proceso, la junta de proceso, la temperatura ambiente y el tipo de homologación.

▶ Para la selección del equipo es necesario tener en cuenta todos los datos de temperatura de este documento.



 $\blacksquare 1$ Los valore son válidos para montaje vertical sin aislamiento.

T_n Temperatura del proceso

T_a Temperatura ambiente

Fluido de relleno de la junta de diafragma

Fluido de relleno	P _{abs} = 0,05 bar (0,725 psi) ¹⁾	P _{abs} ≥1 bar (14,5 psi) ²⁾	
Aceite de silicona	-40 +180 °C (−40 +356 °F)	−40 +250 °C (−40 +482 °F)	
Aceite para alta temperatura	−20 +200 °C (−4 +392 °F)	-20 +400 °C (-4 +752 °F) ^{3) 4) 5)}	
Aceite inerte	-40 +100 °C (-40 +212 °F)	−40 +175 °C (−40 +347 °F) ^{6) 7)}	

- 1) Rango de temperatura admisible para $p_{abs} = 0.05$ bar (0,725 psi) (tenga en cuenta los límites de temperatura del equipo y del sistema)
- 2) Rango de temperatura admisible para $p_{abs} \ge 1$ bar (14,5 psi) (tenga en cuenta los límites de temperatura del equipo y del sistema)
- 3) 325 °C (617 °F) a \geq 1 bar (14,5 psi) presión absoluta
- 4) 350 °C (662 °F) a \geq 1 bar (14,5 psi) presión absoluta (máx. 200 horas)
- 5) $400 \,^{\circ}\text{C} (752 \,^{\circ}\text{F}) \text{ a} \ge 1 \text{ bar } (14,5 \text{ psi}) \text{ presión absoluta } (\text{máx. } 10 \text{ horas})$
- 6) 150 °C (302 °F) a \geq 1 bar (14,5 psi) presión absoluta
- 7) 175 °C (347 °F) a \geq 1 bar (14,5 psi) presión absoluta (máx. 200 horas)

Fluido de relleno	Densidad ¹⁾ kg/m ³
Aceite de silicona	970
Aceite para alta temperatura	995
Aceite inerte	1900

1) Densidad del fluido de relleno de la junta de diafragma a 20 °C (68 °F).

El cálculo del rango de temperatura de funcionamiento de un sistema con junta de diafragma depende del fluido de relleno, de la longitud y el diámetro interior del capilar, de la temperatura de proceso y del volumen de aceite de la junta de diafragma. Los cálculos detallados, p. ej., de rangos de temperatura, presión negativa y rangos de temperatura, se efectúan por separado en el Applicator "Sizing Diaphragm Seal".



Aplicaciones con oxígeno (gaseoso)

El oxígeno y otros gases pueden reaccionar de forma explosiva con aceites, grasas y plásticos. Es necesario tomar las precauciones siguientes:

- Todos los componentes del sistema, como los equipos, se deben limpiar según establecen los requisitos nacionales.
- Según los materiales empleados, en las aplicaciones con oxígeno no se deben superar ciertos valores máximos de temperatura y presión.

La limpieza del equipo (no los accesorios) se proporciona como servicio opcional.

- p_{máx}: Depende del elemento con la calificación más baja, con respecto a la presión, de los componentes seleccionados: Límite de sobrepresión (LSP) de la célula de medición, conexión a proceso (1,5 × PN) o fluido de relleno (80 bar (1200 psi))
- T_{máx}: 60 °C (140 °F)

Equipo estándar (sin junta de diafragma)

- Conexiones a proceso con membrana interna: -40 ... +125 °C (-40 ... +257 °F); 150 °C (302 °F) durante máx. una hora
- Conexiones a proceso con membrana enrasada: Bridas (EN, ASME, JIS): -40 ... +100 °C (-40 ... +212 °F)

Equipos con junta de diafragma

- Depende de la junta de diafragma y del fluido de relleno: desde -40 °C (-40 °F) hasta +400 °C (+752 °F)
- Tornillos A4 de la conexión a proceso, separador roscado: T_{min} -60 °C (-76 °F)
- Respétense la presión relativa máxima y la temperatura máxima

Rango de presión

Especificaciones de presión

ADVERTENCIA

La presión máxima para el equipo depende del componente de calificación más baja con respecto a la presión (los componentes son: la conexión a proceso y las piezas o los accesorios opcionales instalados).

- ▶ Utilice el equipo únicamente dentro de los límites especificados para los componentes.
- ▶ MWP (presión máxima de trabajo): la presión máxima de trabajo se especifica en la placa de identificación. Este valor está basado en una temperatura de referencia de +20 °C (+68 °F) y se puede aplicar al equipo durante un periodo ilimitado de tiempo. Tenga en cuenta la dependencia de la temperatura en la presión máxima de trabajo. En el caso de las bridas, consulte los valores de presión admisibles a temperaturas elevadas en las especificaciones siguientes: EN 1092-1 (en lo relativo a las propiedades de estabilidad/temperatura, los materiales 1.4435 y 1.4404 están reunidos en el mismo grupo en la especificación EN 1092-1. La composición química de ambos materiales puede ser idéntica) ASME B 16.5a (la versión aplicable de la especificación es la más reciente en todos los casos). Los datos sobre las desviaciones con respecto a los valores PMT pueden encontrarse en las secciones correspondientes de la información técnica.
- ► El límite de sobrepresión (LSP) es la presión máxima a la que se puede someter un equipo durante una prueba. Este valor está basado en una temperatura de referencia de +20 °C (+68 °F).
- ► La Directiva sobre equipos a presión (Directiva 2014/68/UE) utiliza la abreviatura "PS". La abreviatura "PS" corresponde a la presión máxima de trabajo (PMT) del equipo.
- ► En el caso de combinaciones de rango de la célula de medición y conexiones a proceso en las que el límite de sobrepresión (LSP) de la conexión a proceso sea inferior al valor nominal de la célula de medición, el equipo se ajusta de fábrica, como máximo absoluto, al valor LSP de la conexión a proceso. Si se debe usar todo el rango de la célula de medición, seleccione una conexión a proceso con un valor LSP mayor (1,5 x PN; PMT = PN).
- ► Aplicaciones con oxígeno: no rebasar los valores para P_{máx.} y T_{máx}.

Presión de rotura

En cuanto a la presión de rotura especificada, cabe esperar la destrucción completa de las piezas sometidas a presión y/o una fuga en el equipo. Por consiguiente, es imperativo evitar tales condiciones de funcionamiento mediante la planificación y el dimensionado adecuados de sus instalaciones.

Aplicaciones con gases ultrapuros

Endress+Hauser también ofrece equipos para aplicaciones especiales, como gas ultrapuro, que se limpian de aceite y grasa. No aplican restricciones especiales con respecto a las condiciones de proceso con estos equipos.

Aplicaciones de hidrógeno

Una membrana de metal **recubierta de oro** proporciona protección universal contra la difusión del hidrógeno, tanto en aplicaciones de gas como en aplicaciones con soluciones acuosas.


Aplicaciones de vapor y aplicaciones de vapor saturado

Para aplicaciones de vapor y vapor saturado: Utilice un equipo con una membrana metálica o disponga un sifón para aislamiento térmico durante la instalación.

Aislamiento térmico


Aislamiento térmico con junta de diafragma directamente montada

El equipo solo puede aislarse por completo hasta una cierta altura. La altura máxima admisible para el aislante térmico está indicada en el equipo y es válida para materiales aislantes que presentan una conductividad térmica $\leq 0.04 \, \text{W/(m} \, \text{x} \, \text{K)}$, no debiéndose superar las temperaturas ambiente y de proceso máximas admisibles. Los datos se han determinado en la aplicación más crítica de "aire en reposo". Altura máxima admisible para el aislamiento, indicada aquí en un equipo con una brida:



- A Temperatura ambiente
- B Temperatura del proceso
- 1 Altura máxima admisible para el aislante
- 2 Material aislante

Montaje con junta de diafragma de tipo "Compacto"



- T_a Temperatura ambiente en transmisor
- T_p Temperatura máxima de proceso


T _a	T_{p}
+85 °C (+185 °F)	−70 +120 °C (−94 +248 °F)
+60 °C (+140 °F)	−70 +160 °C (−94 +320 °F)
−20 °C (−4 °F)	−70 +160 °C (−94 +320 °F)

Aislamiento térmico si se monta con una junta de diafragma de tipo "Aislador térmico"

Uso de aisladores térmicos en el caso de temperaturas extremas constantes del producto que puedan hacer superar la temperatura máxima admisible de la electrónica de $+85\,^{\circ}\text{C}$ ($+185\,^{\circ}\text{F}$). Es posible usar sistemas de junta de diafragma con aisladores térmicos hasta una temperatura máxima de $+400\,^{\circ}\text{C}$ ($+752\,^{\circ}\text{F}$) según el fluido de relleno utilizado. Para minimizar la influencia del aumento del calor, monte el equipo en horizontal o con la caja apuntando hacia abajo. La altura de instalación adicional implica un desplazamiento del punto de cero como consecuencia de la columna hidrostática en el aislador térmico. Este desplazamiento del punto cero del equipo puede corregirse.

La temperatura ambiente máxima T_a en el transmisor depende de la temperatura de proceso máxima T_p .

La temperatura de proceso máxima depende del fluido de relleno usado.



- A Sin aislamiento
- B Aislamiento 30 mm (1,18 in)
- C Aislamiento máximo
- 1 Transmisor
- 2 Material aislante

Elemento	T _a 1)	$T_p^{2)}$	
A	60 °C (140 °F)	400 °C (752 °F) ³⁾	
	85 °C (185 °F)	200 °C (392 °F)	
	-35 °C (-31 °F)	−70 °C (−94 °F)	
В	80 °C (176 °F)	400 °C (752 °F) ³⁾	
	85 °C (185 °F)	300 °C (572 °F)	
	-35 °C (-31 °F)	−70 °C (−94 °F)	
С	67 °C (153 °F)	400 °C (752 °F) ³⁾	
	85 °C (185 °F)	200 °C (392 °F)	
	-35 °C (-31 °F)	−70 °C (−94 °F)	

- 1) Temperatura ambiente máxima en el transmisor
- 2) Temperatura de proceso máxima
- 3) Temperatura de proceso: máx. +400 °C (+752 °F), según el fluido de relleno usado

Endress+Hauser 29

A005403

Estructura mecánica

i

Véanse los tamaños en Product Configurator: www.endress.com

Buscar producto → Iniciar configuración → Tras la configuración, hacer clic en "CAD"


Las siguientes dimensiones son valores redondeados. De ahí que las medidas puedan diferir de los valores que aparecen en www.endress.com.

Diseño, medidas

Altura del equipo estándar (sin junta de diafragma)

La altura del equipo se calcula a partir de

- la altura de la caja
- la altura de cada conexión a proceso




A0054158

- A Espacio libre para la instalación
- B Altura de la caja
- H Altura de la conexión a proceso

Altura del equipo, junta de diafragma

La altura del equipo se calcula a partir de

- la altura de la caja
- la altura de las piezas de montaje opcional, como los aisladores térmicos
- ullet la altura de cada conexión a proceso




A005415

- A Espacio libre para la instalación
- B Altura de la caja
- C Altura de las piezas montadas, en este caso con la junta de diafragma de tipo "Compacto" por ejemplo
- D Altura de las piezas montadas, en este caso con la junta de diafragma de tipo "Aislador térmico" por ejemplo
- H Altura de la conexión a proceso

Medidas


Caja de compartimento doble



Unidad de medida mm (in)

Tapa opcionalmente con recubrimiento rojo de seguridad ANSI (color RAL3002).

Partes montadas, junta de diafragma



- 1
- Junta de diafragma; aquí, por ejemplo, una junta de diafragma de brida Junta de diafragma con aislador térmico

VLS y PMT


El límite de sobrepresión máximo (OPL) y la presión de trabajo máxima (MWP) del sensor pueden desviarse de los valores máximos de OPL y MWP de la conexión a proceso.

Explicación de los términos

- DN o NPS = identificador alfanumérico del tamaño de la brida
- PN o Class = presión nominal alfanumérica de un componente


32

Rosca ISO 228 G, membrana interna, estándar (sin junta de diafragma)



Elemento	Designación	Material	Peso	Opción 1)
			kg (lb)	
A	Rosca ISO 228 G ½" A EN837 Orificio 11,4 mm (0,45 in) = 400 bar (6 000 psi)	AISI 316L	0,63 (1,39)	WBJ
В	Rosca ISO 228 G $\frac{1}{2}$ " A, G $\frac{1}{4}$ " (interna) orificio de 11,4 mm (0,45 in) = 400 bar (6000 psi)	AISI 316L	0,63 (1,39)	WXJ
С	Rosca ISO 228 G ½" A, Orificio 11,4 mm (0,45 in) = 400 bar (6 000 psi)	AISI 316L	0,63 (1,39)	wwj

1) Configurador de producto, código de pedido para "Conexión a proceso"



Rosca ASME, B1.20.1, membrana interna, estándar (sin junta de diafragma)


Elemento	Designación	Material	Peso	Opción 1)
			kg (lb)	
A	Rosca ASME ½" MNPT, ¼" FNPT	AISI 316L	0,63 (1,39)	VXJ
В	Rosca ASME ½" MNPT, Orificio de 11,4 mm (0,45 in) = 400 bar (6000 psi)	AISI 316L	0,63 (1,39)	vwj
С	Rosca ASME ½" FNPT	AISI 316L	0,7 (1,54)	VNJ

A0020933

Unidad mm (in)

¹⁾ Configurador de producto, código de pedido para "Conexión a proceso"

Brida oval




Material	Designación	Peso kg (lb)	Opción ¹⁾
AISI 316L (1.4404)	Adaptador de brida oval 1/4-18 NPT según IEC 61518 Montaje: 7/16-20 UNF	1,9 (4,19)	SA0

1) Configurador de producto, código de pedido para "Conexión a proceso"

Brida EN1092-1, membrana enrasada, junta de diafragma

Medidas de la conexión según EN1092-1.



ØD Diámetro de brida

 c_4 Grosor

 $Ød_1$ Cara con resalte

 f_1 Cara con resalte

Øk Diámetro del círculo primitivo

ØL Diámetro del agujero

 $\emptyset d_M$ Diámetro máx. de la membrana

Unidad física mm

Brida 1) 2	Brida ^{1) 2) 3)} Agujeros de perno						Junta de diafragma	Opción ⁴⁾			
DN	PN	Forma	ØD	C4	Ød ₁	f_1	Número	øL	øk	Peso	
			mm	mm	mm	mm		mm	mm	kg (lb)	
DN 25	PN 10-40	B1	115	18	68	2	4	14	85	1,38 (3,04)	НОЈ
DN 32	PN 10-40	B1	140	18	78	2	4	18	100	2,03 (4,48)	H1J
DN 40	PN 10-40	B1	150	18	88	3	4	18	110	2,35 (5,18)	H2J
DN 50	PN 10-40	B1	165	20	102	3	4	18	125	3,2 (7,06)	нзј
DN 80	PN 10-40	B1	200	24	138	3	8	18	160	5,54 (12,22)	H5J


- 1) Material: AISI 316L
- 2) La rugosidad de la superficie en contacto con el producto, incluida la cara con resalte de las bridas (todas las especificaciones) de Alloy C276 u oro, es R_a <0,8 μ m (31,5 μ in). Menor rugosidad superficial previa solicitud.
- 3) La cara con resalte de la brida es del mismo material que la membrana.
- 4) Configurador de producto, código de pedido para "Conexión a proceso"

Diámetro máximo de membrana $\emptyset d_M$

DN	PN	Ød _M (mm)					
		Membrana TempC de 316L	316L	Aleación C276			
DN 25	PN 10-40	28	-	33			
DN 32	PN 10-40	-	34	42			
DN 40	PN 10-40	-	38	48			
DN 50	PN 10-40	61	-	57			
DN 80	PN 10-40	89	-	89			

Brida ASME B16.5, membrana enrasada, junta de diafragma

Dimensiones de la conexión en conformidad con ASME B 16.5, cara con resalte (RF -raised face-)



ØO Diámetro de brida

tf Grosor

ØR Cara con resalte

f Cara con resalte

ØW Diámetro del círculo primitivo

Øg₂ Diámetro del agujero

Ød_M Diámetro máx. de la membrana

Unidad física in


Brida ^{1) 2) 3)}				Agujeros de perno			Junta de diafragma	Opción ⁴⁾		
NPS	Clase	Ø0	tf	ØR	f	Número	Øg ₂	øw	Peso	
in		in	in	in	in		in	in	kg (lb)	
1	150	4,25	0,50	2	0,06	4	5/8	3,12	1,2 (2,65)	AAJ
1	300	4,88	0,62	2	0,06	4	3/4	3,5	1,5 (3,31)	AMJ
1 ½	150	5	0,62	2,88	0,06	4	5/8	3,88	1,6 (3,53)	ACJ
1 ½	300	6,12	0,75	2,88	0,06	4	7/8	4,5	2,7 (5,95)	APJ
2	150	6	0,69	3,62	0,06	4	3/4	4,75	2,5 (5,51)	ADJ
2	300	6,5	0,81	3,62	0,06	8	3/4	5	3,4 (7,5)	AQJ
3	150	7,5	0,88	5	0,06	4	3/4	6	5,1 (11,25)	AFJ
3	300	8,25	1,06	5	0,06	8	7/8	6,62	7,0 (15,44)	ASJ

- 1) Material AISI 316/316L: Combinación de AISI 316 (por la resistencia necesaria a la presión) y AISI 316L (por la resistencia a las sustancias químicas requerida) (clasificación dual)
- 2) La rugosidad de la superficie en contacto con el producto, incluida la cara con resalte de las bridas (todas las normas) de Alloy C276 u oro, es R_a < 0.8 µm (31,5 µin). Menor rugosidad superficial previa solicitud.
- 3) La cara con resalte de la brida es del mismo material que la membrana.
- 4) Configurador de producto, código de pedido para "Conexión a proceso"

Diámetro máximo de membrana $\emptyset d_M$

NPS	Clase	Ød _M (in)					
		Membrana TempC de 316L	316L	Aleación C276			
1	150	1,10	-	1,30			
1	300	1,10	-	1,30			
1 ½	150	-	1,50	1,89			
1 1/2	300	-	1,50	1,89			
2	150	2,40	-	2,44			
2	300	2,40	-	2,44			
3	150	3,50	-	3,62			
3	300	3,50	-	3,62			

Barrera, rosca, ISO228, ASME soldado, junta de diafragma, membrana TempC



Elemento	Designación	Material	Rango de medición	PN	Peso	Opción 1)
			bar (psi)		kg (lb)	
A	Soldado, ISO228 G 1/2 A EN837	AISI 316L	≤ 160 (2320)	PN 160	1,43 (3,15)	W4J
В	Soldado, ANSI MNPT ½	VIOI ATOF	\$ 100 (2320)			V4J

1) Configurador de producto, código de pedido para "Conexión a proceso"

Peso Caja

Peso incluido el sistema electrónico y el indicador en color

Caja de compartimento doble

Aluminio: 1,4 kg (3,09 lb)

Acero inoxidable: 3,3 kg (7,28 lb)

Aislador térmico

Aislador térmico, corto: 0,19 kg (0,42 lb)

Aislador térmico, largo: 0,34 kg (0,75 lb)

Conexiones a proceso

Peso, véase la conexiones a proceso correspondiente.

Accesorios

Soporte de montaje: 0,5 kg (1,10 lb)

Materiales en contacto con el proceso

Material de la membrana de proceso

- 316L (1.4435)
- 316L (1.4435), membrana TempC

El nombre de la membrana TempC significa "membrana compensadora de la temperatura". Esta membrana de proceso reduce la influencia de la temperatura de proceso y la temperatura ambiente sobre las juntas de diafraqma en comparación con los sistemas convencionales.

■ Alloy C276, membrana TempC

El nombre de la membrana TempC significa "membrana compensadora de la temperatura". Esta membrana de proceso reduce la influencia de la temperatura de proceso y la temperatura ambiente sobre las juntas de diafragma en comparación con los sistemas convencionales.

Recubrimiento de la membrana

- Equipo estándar (sin junta de diafragma): oro, 25 μm
- Equipo con junta de diafragma: oro, 25 μm
 La membrana chapada en oro TempC no ofrece resistencia a la corrosión.

Conexiones a proceso

Véase la conexión a proceso específica.

Accesorios



Para datos técnicos (p. ej. materiales, tamaños o códigos de pedido), véase el documento opcional SD01553P.

Materiales sin contacto con el proceso

Caja de compartimento doble y cubierta

- Poliéster sobre aluminio según EN 1706 AC 43400 (contenido en cobre reducido ≤ 0,1 % para prevenir la corrosión) con recubrimiento de pulvimetal
- Acero inoxidable (ASTM A351 : CF3M [fundición equivalente al material AISI 316L])/DIN EN 10213 : 1.4409)

Placa de identificación de la caja de aluminio

Placa de identificación hecha de metal de 316L (1.4404)

Placa de identificación de acero inoxidable de la caja

Placa de identificación hecha de metal de 316L (1.4404)

Entradas de cable

■ Prensaestopas M20:

Plástico, latón niquelado o 316L (según la versión solicitada) Tapón ciego hecho de plástico, aluminio o 316L (según la versión solicitada)

Rosca M20:

Tapón ciego hecho de aluminio o 316L (según la versión solicitada)

■ Rosca G 1/2:

Adaptador provisional hecho de aluminio o 316L (según la versión pedida) Si se selecciona la rosca G1/2, el equipo se suministra con una rosca M20 de manera predeterminada y la entrega incluye un adaptador G1/2, junto con toda la documentación correspondiente

■ Rosca NPT 1/2:

Tapón ciego hecho de aluminio o 316L (según la versión solicitada)

Fluido de relleno

- Aceite de silicona
- Lubricante de silicona, FDA 21 CFR 175.105
- Aceite vegetal, FDA 21 CFR 172.856
- Aceite para alta temperatura
- Aceite inerte (no adecuado para temperaturas inferiores a −20 °C (−4 °F))

Piezas de conexión

- Conexión entre la caja y la conexión a proceso: AISI 316L (1.4404)
- Cuerpo de la célula de medición: AISI 316L (1.4404)

Accesorios



Para datos técnicos (p. ej. materiales, tamaños o códigos de pedido), véase el documento opcional SD01553P.

Indicador e interfaz de usuario

Concepto operativo

Estructura de menú orientada al operador para tareas específicas de usuario

- Navegación de usuario
- Diagnóstico
- Aplicación
- Sistema

Puesta en marcha rápida y segura

- Asistente interactivo con interfaz de usuario de tipo gráfico para puesta en marcha quiada en FieldCare, DeviceCare o DTM, AMS y herramientas de terceros basadas en PDM
- Guía de menú con breves descripciones de las funciones de los distintos parámetros


La eficiencia del diagnóstico aumenta la fiabilidad de la medición

- La información sobre medidas correctivas está integrada en forma de textos sencillos
- Diversas opciones de simulación


Configuración en planta

Teclas de configuración y microinterruptores en el módulo inserto de la electrónica del equipo

HART




- Microinterruptor para bloquear y desbloquear el equipo
- Microinterruptor para corriente de alarma



Indicador en color y botón magnético

Funciones que se pueden ejecutar con el botón magnético:

- Punto cero y span
- Cambio de orientación del indicador
- Ajuste de posición
- Reinicio de la contraseña de rol de usuario
- Reinicio del equipo
- El brillo del indicador en color se ajusta en función de la tensión de alimentación y el consumo de corriente.




₽ 2 Indicador en color

- Valor medido (hasta 5 dígitos)
- Bloqueo (el símbolo aparece cuando el equipo está bloqueado)
- 3 Comunicación HART (el símbolo aparece cuando la comunicación HART está habilitada)
- Símbolo de estado según NAMUR
- Salida del valor medido en %
- Teclas magnéticas (cero y span)

Configuración a distancia

Mediante protocolo HART



A0054041

- 3 Opciones para la configuración a distancia mediante protocolo HART
- 1 PLC (controlador lógico programable)
- 2 Fuente de alimentación del transmisor, p. ej., RN221N (con resistencia para comunicaciones)
- 3 Conexión para Commubox FXA195 y comunicador de equipo AMS TrexTM
- 4 Comunicador de equipo AMS TrexTM
- 5 Ordenador con software de configuración (p. ej., DeviceCare/FieldCare , AMS Device View, SIMATIC PDM)
- 6 Commubox FXA 195 (USB)
- 7 Equipo

Mediante interfaz de servicio (CDI)

Con Commubox FXA291, se establece una conexión CDI con la interfaz del equipo y un PC/portátil Windows con un puerto USB.

Integración en el sistema

HART

Versión 7

Software de configuración compatible

DeviceCare versión 1.07.00, FieldCare, DTM, AMS y PDM

Certificados y homologaciones

Los certificados y homologaciones actuales del producto se encuentran disponibles en www.endress.com, en la página correspondiente al producto:

- 1. Seleccione el producto usando los filtros y el campo de búsqueda.
- 2. Abra la página de producto.
- 3. Seleccione **Descargas**.

Marca CE

El equipo cumple los requisitos legales de las correspondientes directivas de la CE. Endress+Hauser confirma que el equipo ha superado satisfactoriamente las pruebas de verificación correspondientes al dotarlo con la marca CE.

Marca RCM-Tick

El producto o sistema de medición suministrado cumple los requisitos del organismo australiano ACMA (Australian Communications and Media Authority) relativos a la integridad de red, interoperabilidad y características de rendimiento, así como las normativas sobre seguridad y salud. A este respecto, se cumplen en particular las disposiciones reglamentarias sobre compatibilidad electromagnética. Los productos están señalados con la marca RCM en la placa de identificación.



A0029561

Homologaciones para áreas de peligro

- ATEX
- FM
- NEPSI
- UKCA
- INMETRO
- KC
- JPN
- También combinaciones de diferentes homologaciones

Todos los datos relativos a la protección contra explosiones se proporcionan en la documentación Ex independiente, que también está disponible bajo petición. La documentación Ex se entrega de forma estándar con todos los equipos homologados para el uso en áreas de peligro por explosión.

Homologaciones adicionales en preparación.

Ensayo de corrosión

Especificaciones y métodos de ensayo:

- 316L: ASTM A262 Práctica E e ISO 3651-2 Método A
- Alloy C22 y Alloy C276: ASTM G28 Práctica A e ISO 3651-2 Método C
- 22Cr dúplex, 25Cr dúplex: ASTM G48 Práctica A o ISO 17781 e ISO 3651-2 Método C

El ensayo de corrosión está confirmado para todas las piezas que están en contacto con el producto y que soportan presión.

Se debe encargar un certificado de material 3.1 a modo de confirmación del ensayo.

Conformidad EAC

El equipo cumple los requisitos legales de las directivas EAC vigentes. Puede encontrar una lista de estos en la declaración de conformidad EAC correspondiente, en la que también se incluyen las normas consideradas.

Endress+Hauser confirma con la marca EAC que el equipo ha superado con éxito las pruebas correspondientes.

Seguridad de funcionamiento SIL / IEC61508 Declaración de conformidad (opcional)

Los equipos con una señal de salida de 4-20 mA han sido diseñados en conformidad con la norma IEC 61508. Estos equipos pueden usarse para monitorizar el nivel y la presión del proceso hasta SIL 3. Para una descripción detallada de los datos sobre funciones de seguridad, ajustes y manejo seguro, véase el "Manual de funcionamiento seguro".

Certificado para aplicaciones marinas (pendiente)

- ABS (American Bureau of Shipping)
- LR (Lloyd's Register)
- BV (Bureau Veritas)
- DNV (Det Norske Veritas)

Homologación CRN (en desarrollo)

Algunas versiones de equipo disponen de una homologación CRN (Canadian Registration Number). Estos equipos están provistos de una placa aparte en la que consta el número de registro CRN xxxxxxx.yy. Para obtener un equipo con homologación CRN se debe pedir una conexión a proceso con homologación CRN junto con la opción "CRN" en el código de pedido correspondiente a "Homologaciones adicionales".

Informes de ensayo (opcional)

Prueba, certificado, declaraciones

- Certificado de inspección 3.1, EN 10204 (certificado de materiales, partes metálicas en contacto con el producto)
- NACE MR 0175 / ISO 15156 (partes metálicas en contacto con el producto), declaración
- NACE MR 0103 / ISO 17945 (partes metálicas en contacto con el producto), declaración
- AD 2000 (piezas de metal en contacto con el producto), declaración, excluida la membrana
- Tuberías de proceso según ASME B31.3, declaración
- Tuberías a presión según ASME B31.1, declaración
- Prueba de presión, procedimiento interno, certificado de inspección
- Prueba de fuga con helio, procedimiento interno, certificado de inspección
- Prueba PMI, procedimiento interno (partes metálicas en contacto con el producto), informe de la prueba
- Documentación de soldadura, juntas en contacto con el producto / presurizadas, declaración

Todos los informes de ensayos, declaraciones y certificados de inspección se proporcionan en formato electrónico en el Device Viewer: Introduzca el número de serie que figura en la placa de identificación (www.endress.com/deviceviewer).

Válido para los códigos de pedido correspondientes a "Calibración" y "Prueba, certificado".

Calibración

Certificado de calibración en fábrica, 5 puntos

Declaraciones del fabricante

En el sitio web de Endress+Hauser se pueden descargar varias declaraciones del fabricante. Otras declaraciones del fabricante se pueden pedir a través de la oficina de ventas de Endress+Hauser.

Descara de la Declaración de conformidad

www.es.endress.com → Descarga

Directiva sobre equipos de/a presión 2014/68/UE (PED)

Equipos a presión con presión admisible ≤ 200 bar (2 900 psi)

Los equipos a presión (con una presión máxima admisible [PMT] PS \leq 200 bar (2 900 psi)) se pueden clasificar como accesorios a presión de conformidad con la Directiva sobre equipos a presión 2014/68/UE. Si la presión máxima admisible es \leq 200 bar (2 900 psi) y el volumen presurizado de los equipos a presión es \leq 0,1 l, los equipos a presión están sujetos a la Directiva sobre equipos a presión (cf. Directiva sobre equipos a presión 2014/68/UE, artículo 4, punto 3). La Directiva sobre equipos a presión únicamente requiere que los equipos a presión estén diseñados y fabricados de acuerdo con las "buenas prácticas de ingeniería de un estado miembro".

Motivos:

- Directiva sobre equipos a presión (PED) 2014/68/UE, artículo 4, punto 3
- Directiva sobre equipos a presión 2014/68/UE, Grupo de trabajo "Presión" de la Comisión, Guía A-05 + A-06

Nota:

Debe realizarse un examen parcial de los instrumentos a presión que forman parte de equipos de seguridad para la protección de una tubería o depósito contra el rebasamiento de los límites permisibles (accesorio de seguridad conforme a la Directiva sobre Equipos a Presión 2014/68/EU, artículo 2, punto 4).

Equipos a presión con presión admisible > 200 bar (2 900 psi)

Los equipos a presión designados para aplicaciones con cualquier fluido de proceso que tengan un volumen presurizado < 0,1 l y una presión máxima admisible PS > 200 bar (2 900 psi) deben satisfacer los requisitos de seguridad esenciales establecidos en el anexo I de la Directiva sobre equipos a presión 2014/68/UE. Conforme al artículo 13, los equipos a presión se deben clasificar por categorías según el Anexo II. Teniendo en cuenta el bajo volumen especificado anteriormente, los

instrumentos de presión se pueden clasificar como equipos de presión de la categoría I. Por consiguiente, deben contar con una marca CE.

Motivos:

- Directiva sobre equipos a presión 2014/68/UE, artículo 13, anexo II
- Directiva sobre equipos de/a presión 2014/68/UE, Grupo de trabajo de la Comisión sobre "Presión",
 Directriz A-05

Nota:

Se efectuará un análisis parcial de los instrumentos sometidos a presión que formen parte de los equipos de seguridad para la protección de una tubería o un depósito para confirmar que no rebasen los límites admisibles (dispositivo seguro conforme a la Directiva sobre equipos de/a presión 2014/68/UE, art. 2, punto 4).

También es válido lo siguiente:

- Equipos con rosca y membrana interna PN > 200:
 Apto para gases estables del grupo 1, categoría I, módulo A
- Equipos con separadores PN 400:
 Apto para gases estables del grupo 1, categoría I, módulo A

Aplicación de oxígeno (opcional)

Verificación de limpieza, apto para aplicaciones con O2 (partes en contacto con el producto)

Símbolo de China RoHS

El equipo está identificado visiblemente, en conformidad con SJ/T 11363-2006 (China-RoHS).

RoHS

El sistema de medición cumple las limitaciones relativas a sustancias recogidas en la Directiva 2011/65/UE sobre restricciones a la utilización de sustancias peligrosas (RoHS 2).

Certificación adicional

Clasificación de la junta de proceso entre sistemas eléctricos y fluidos de proceso (inflamables o combustibles) conforme a UL 122701 (anteriormente ANSI/ISA 12.27.01)

Los equipos de Endress+Hauser están diseñados conforme a la norma UL 122701 (antes ANSI/ISA 12.27.01), lo que permite a los usuarios eliminar la necesidad de juntas de proceso secundarias externas en las tuberías, tal como se especifica en las secciones relativas a la junta de proceso de las normas ANSI/NFPA 70 (NEC) y CSA 22.1 (CEC), con el consiguiente ahorro de costes. Estos equipos cumplen las prácticas de instalación de Norteamérica y proporcionan una solución de instalación muy segura y económica para aplicaciones a presión con productos peligrosos. Los equipos se asignan a "junta única" de la manera siguiente:

FM C/US IS, XP, DIP:

400 bar (6000 psi)

Puede encontrar más información en los planos de control de los equipos relevantes.

Información sobre pedidos

Información para cursar pedidos

La información detallada para cursar pedidos está disponible en su centro de ventas más próximo www.addresses.endress.com o en el configurador de producto, en www.endress.com:

- 1. Seleccione el producto con los filtros y el campo de búsqueda.
- 2. Abra la página de producto.

El botón **Configuración** abre el configurador de producto.

i Co

Configurador de producto: Herramienta de configuración individual de los productos

- Datos de configuración actualizados
- Según el equipo: Entrada directa de información específica del punto de medición, como el rango de medición o el idioma de trabajo
- Comprobación automática de criterios de exclusión
- Creación automática del código de pedido y su desglose en formato de salida PDF o Excel
- Posibilidad de cursar un pedido directamente en la Online Shop de Endress+Hauser

Alcance del suministro

El alcance del suministro comprende:

- Equipo
- Accesorios opcionales

Documentación que le acompaña:

- Manual de instrucciones abreviado
- Informe de inspección final
- Instrucciones de seguridad adicionales para equipos con homologaciones (p. ej. ATEX, IECEx, NEPSI, etc.)
- Opcional: hoja de la calibración en fábrica, certificados de ensayos
- i

El manual de instrucciones está disponible en internet en:

www.endress.com \rightarrow Descargar

Punto de medición (Etiqueta (tag)

- Código de producto: marca
- Opción: Z1, etiquetado (tag), véanse las especificaciones adicionales
- Ubicación del de la etiqueta (tag) de identificación: selección según las especificaciones técnicas adicionales
 - Placa de etiqueta, acero inoxidable
 - Etiqueta de papel autoadhesiva
 - Placa suministrada
 - Información de instalación RFID
 - ETIQUETA RFID + Placa de etiqueta de acero inoxidable
 - Etiqueta RFID + etiqueta de papel autoadhesiva
 - ETIQUETA RFID + Etiqueta/placa suministrada
- Definición del nombre de etiqueta (tag): por definir en las especificaciones técnicas adicionales
 3 líneas, cada una de las cuales contiene hasta 18 caracteres
 - El nombre de etiqueta (tag) especificado aparece en la etiqueta seleccionada o en la etiqueta (tag) RFID
- Identificador en la placa de identificación de la electrónica (ENP): 32 dígitos

Informes de pruebas, declaraciones y certificados de inspección

Todos los informes de pruebas de ensayo, declaraciones y certificados de inspección se proporcionan en formato electrónico en el *Device Viewer*:

Introduzca el número de serie indicado en la placa de identificación (www.endress.com/deviceviewer)

Accesorios

Accesorios específicos del equipo

Accesorios mecánicos

- Soporte de montaje para la caja
- Soporte de montaje para válvulas de bloqueo y purga
- Válvulas de bloqueo y purga:
 - Las válvulas de bloqueo y purga se pueden pedir como accesorios separados (se incluye junta para el montaje).
 - Las válvulas de bloqueo y purga se pueden pedir como accesorios **montados** (los manifolds montados se suministran con una prueba de fugas documentada)
 - Los certificados (p. ej., certificado de material 3.1 y NACE) y los ensayos (p. ej., ensayo PMI y de presión) que se piden junto con el equipo son aplicables al transmisor y al distribuidor.
 - Durante el tiempo de vida útil de las válvulas, puede ser necesario volver a apretar el conjunto.
- Sifones (PZW)
- Tapas de protección ambiental



Para datos técnicos (p. ej. materiales, tamaños o códigos de pedido), véase el documento opcional SD01553P.

Device Viewer

Todas las piezas de repuesto del equipo, junto con el código de pedido, se enumeran en el *Device Viewer* (www.endress.com/deviceviewer).

Documentación



Para obtener una visión general del alcance de la documentación técnica asociada, véase lo siquiente:

- *Device Viewer* (www.endress.com/deviceviewer): Introduzca el número de serie que figura en la placa de identificación
- Endress+Hauser Operations App: Introduzca el número de serie que figura en la placa de identificación o escanee el código matricial de la placa de identificación.

Documentación estándar

- Información técnica: guía de planificación
 Este documento contiene todos los datos técnicos del equipo y proporciona una visión general sobre los distintos accesorios y otros productos que pueden pedirse para el equipo
- Manual de instrucciones abreviado: le guía rápidamente hasta el 1r valor medido
 El manual de instrucciones abreviado contiene toda la información imprescindible desde la recepción de material hasta la puesta en marcha del equipo
- Manual de instrucciones: manual de referencia El presente Manual de instrucciones contiene toda la información que se necesita durante las distintas fases del ciclo de vida del equipo: desde la identificación del producto, recepción de material, almacenamiento, montaje, conexión, hasta la configuración y puesta en marcha del equipo, incluyendo la localización y resolución de fallos, el mantenimiento y el desquace del equipo

Documentación complementaria según instrumento

Según la versión del equipo que se haya pedido, se suministran también unos documentos suplementarios. Cumpla siempre estrictamente las instrucciones indicadas en dicha documentación suplementaria. La documentación suplementaria es parte integrante de la documentación del instrumento.

Ámbito de actividades



Documento FA00004P

Medición de presión, potentes equipos para la presión, presión diferencial, nivel y caudal de proceso

Documentación especial



Documento SD01553P

Accesorios mecánicos para equipos a presión

La documentación proporciona una visión general de los manifolds, los adaptadores de brida oval, las válvulas de presión relativa, las válvulas de corte, las tuberías para cámaras de agua, los colectores de condensación, los kits para el recorte de cables, los adaptadores para ensayos de prueba, los anillos para montaje enrasado, las válvulas de bloqueo y purga y las cubiertas de protección disponibles.

Marcas registradas

HART®

Marca registrada del Grupo FieldComm, Austin, Texas, EUA







www.addresses.endress.com