
Información técnica **Deltabar S PMD75, FMD77, FMD78**

Medición de presión diferencial y medición de presión





Aplicaciones

El dispositivo se utiliza para las siguientes tareas de medición:

- Medición de caudal (caudal volumétrico o caudal másico) en combinación con sensores de presión diferencial en gases, vapores y líquidos
- Mediciones de nivel, volumen o masa en líquidos
- Temperaturas de proceso altas de hasta $400\,^{\circ}$ C (752 $^{\circ}$ F) posibles con montaje en sello separador
- Monitorización de la presión diferencial, p. ej., de filtros y bombas

Ventaias

- Repetibilidad excelente y estabilidad a largo plazo
- Alta precisión de referencia de hasta 0,035 %
- Rangeabilidad de hasta 100:1, superior previa solicitud
- Se utiliza para la monitorización del caudal y de la presión diferencial hasta SIL3, certificado según IEC 61508 por TÜV SÜD
- Nivel de seguridad elevado durante el funcionamiento gracias a la monitorización de la función desde la célula de medición hasta la electrónica
- La membrana patentada TempC para la junta de diafragma reduce al mínimo los errores medidos provocados por la influencia del ambiente y de la temperatura del proceso
- Sustitución sencilla de la electrónica garantizada con HistoROM®/M-DAT
- Instalación económica con Deltabar S FMD77, capilar en el lado de baja presión



Índice de contenidos

Finalidad del documento Símbolos utilizados Documentación Términos y abreviaturas Cálculo de la rangeabilidad Marcas registradas Funcionamiento y diseño del sistema Características del equipo Principio de medición Diseño del producto Protocolo de comunicación	4 4 5 5 6 7 7 7 8 8 10 10	Instrucciones generales de instalación	35 36 36 36 37 38
Entrada	13 13	Rango de temperatura ambiente	41 41 41 41 41
Rango de señal	15 15	Funcionamiento en ambiente muy corrosivo	42 42 42
Corriente de alarma Versión de firmware Datos específicos del protocolo HART Datos del HART inalámbrico Datos específicos del protocolo PROFIBUS PA Datos específicos del protocolo FOUNDATION Fieldbus	16 16 17 17	Proceso Límites de temperatura del proceso (temperatura en el transmisor) Límites de temperatura de proceso del blindaje capilar: FMD77 y FMD78 Rango de temperatura del proceso, juntas Especificaciones de presión	43 45 46
Alimentación Asignación de terminales Tensión de alimentación Consumo de corriente Conexión eléctrica Terminales Entradas de cables Conectores del equipo Especificación de los cables Corriente de puesta en funcionamiento Rizado residual Protección contra sobretensiones (opcionalmente para HART, PROFIBUS PA y FOUNDATION Fieldbus)	21 22 22 22 23 23 23 24 24 24 24	Estructura mecánica Altura del equipo Caja T14, indicador opcional en el lado Cabezal T15, indicador opcional en parte superior Caja T17 (higiénica), indicador opcional en el lado Conexiones a proceso PMD75 Conexiones a proceso PMD75 Conexiones a proceso PMD75 Conexiones a proceso PMD75 Manifold de válvulas DA63M- (opcional) FMD77: Selección de la conexión a proceso y línea de capilar FMD77 - Visión general Conexiones a proceso FMD77 con diafragma separador, lado de alta presión Conexiones a proceso FMD77 con diafragma separador,	48 49 50 51 52 53 54 56
Características de funcionamiento Tiempo de respuesta Condiciones de funcionamiento de referencia Error medido máximo (rendimiento total) Resolución Error total Estabilidad a largo plazo Tiempo de respuesta T63 y T90 Factores de instalación	25 25 25 29 29 30 31	lado de alta presión	

Conexiones a proceso FMD78 con diafragma separador	70
Conexiones a proceso FMD78 con diafragma separador	72
Conexiones a proceso FMD78 con junta de diafragma	73
Conexiones a proceso FMD78 con junta de diafragma	75
Conexiones a proceso FMD78 con junta de diafragma	76
Conexiones a proceso FMD78 con junta de diafragma	77
Caja independiente: montaje en pared y en tubería con	
soporte de montaje	79
Anillos de montaje enrasado	80
Peso	80
Materiales sin contacto con el proceso	81
Materiales en contacto con el proceso	85
Líquido de relleno	87
Operatividad	90
Concepto operativo	90
Configuración local	90
Configuración a distancia	93
HistoROM®/M-DAT (opcional)	96
Integración en el sistema	96
Instrucciones de planificación para sistemas de	97
junta de diafragma	
Función y diseño	
Aceites de relleno de junta de diafragma	100
Rango de temperaturas de trabajo	100
Tiempo de respuesta	101
Instrucciones para la limpieza	101
Instrucciones para la instalación	101
Aplicaciones en condiciones de vacío	105
	106
Marca CE	106
Marca RCM-Tick	106
Certificados Ex	106
Conformidad EAC	106
Apto para aplicaciones higiénicas	106
Certificado cumplimiento de las normas actualizadas de	406
buenas prácticas del fabricante (cGMP)	106
Seguridad de funcionamiento SIL / IEC61508 Declaración	100
de conformidad (opcional)	106
Prevención de sobrellenado	106 107
Homologación CRN	107
Directiva sobre equipos de/a presión 2014/68/UE (PED).	107
Declaraciones del fabricante	107
Certificado para aplicaciones marinas (GL)	108
Clasificación de sellados de proceso entre sistemas	100
eléctricos y fluidos de proceso (inflamables o	
combustibles) conforme a ANSI/ISA 12.27.01	108
Certificado de inspección	109
Calibración	109
Servicio	110
<u> </u>	111
Versiones de equipo especiales	111
Alcance del suministro	111
Punto de medición (ETIQUETA (TAG))	111 112
ciora recruca data la coffffdHfaClOff	11/

Accesorios	116
HistoROM®/M-DAT	116
Bridas de soldadura y casquillos para soldar	116
Manifolds	116
Accesorios mecánicos adicionales	116
Accesorios específicos de servicio	116
Documentación suplementaria	117
Ámbito de actividades	117
Información técnica	117
Documentación especial	117
Manual de instrucciones	117
Manual de instrucciones abreviado	117
Manual de seguridad funcional (SIL)	117
Prevención de sobrellenado	117
Instrucciones de seguridad (XA)	117
Instalación/Esquemas de control	118

Sobre este documento

Finalidad del documento

El documento contiene todos los datos técnicos del equipo y proporciona una visión general de los accesorios y otros productos que se pueden solicitar para el equipo.

Símbolos utilizados

Símbolos de seguridad

Símbolo	Significado
▲ PELIGRO	¡PELIGRO! Este símbolo le advierte de una situación peligrosa. Si no se evita dicha situación, se producirán lesiones graves o mortales.
▲ ADVERTENCIA	¡ADVERTENCIA! Este símbolo le advierte de una situación peligrosa. Si no se evita dicha situación, pueden producirse lesiones graves o mortales.
▲ ATENCIÓN	¡ATENCIÓN! Este símbolo le advierte de una situación peligrosa. Si no se evita dicha situación pueden producirse lesiones menores o de gravedad media.
AVISO	¡AVISO! Este símbolo señala información sobre procedimientos y otros hechos importantes que no están asociados con riesgos de lesiones.

Símbolos eléctricos

Símbolo	Significado	Símbolo	Significado
	Conexión a tierra de protección Un terminal que debe conectarse con tierra antes de hacer cualquier otra conexión.	 1	Conexión a tierra Un borne de tierra que, para un operario, está conectado con tierra mediante un sistema de puesta a tierra.

Símbolos para determinados tipos de información

Símbolo	Significado
\checkmark	Permitido Procedimientos, procesos o acciones que están permitidos.
	Preferido Procedimientos, procesos o acciones que son preferibles.
X	Prohibido Procedimientos, procesos o acciones que están prohibidos.
i	Consejo Indica información adicional.
Ţ <u>i</u>	Referencia a documentación
A	Referencia a páginas
	Referencia a gráficos
	Inspección visual

Símbolos en gráficos

Símbolo	Significado
1, 2, 3	Número del elemento
1. , 2. , 3	Serie de pasos
A, B, C,	Vistas
A-A, B-B, C-C,	Secciones

Documentación

Podrá encontrar más información en la documentación adicional, sección → 🗎 117




Se encuentran disponibles los siguientes tipos de documentos:

En la zona de descargas del sitio de Endress+Hauser en Internet: www.es.endress.com \rightarrow Download

Instrucciones de seguridad (XA)

Podrá encontrar más información en las "Instrucciones relativas a la seguridad" sección $\rightarrow~ riangleq 117$


Términos y abreviaturas



A0029505

Elemento	Término/abreviatura	Explicación
1	OPL	El OPL (límite de sobrepresión o sobrecarga del sensor) del equipo de medición, depende del elemento de calificación más baja respecto a la presión, es decir, tiene en cuenta la conexión a proceso además de la célula de medición. Observe también la dependencia entre presión y temperatura. Para información sobre normas e información adicional, véase la sección → 🖺 47 "Especificaciones de presión". El OPL únicamente debe aplicarse durante un periodo de tiempo limitado.
2	PMT	La PMT (presión máxima de trabajo) de los sensores depende del elemento de calificación más baja con respecto a la presión de los componentes seleccionados, es decir, tiene en cuenta la conexión a proceso además de la célula de medición. Observe también la dependencia entre presión y temperatura. Para información sobre normas e información adicional, véase la sección → 🖺 47 "Especificaciones de presión". La PMT puede aplicarse sobre el equipo durante un periodo de tiempo ilimitado. La PMT se encuentra también en la placa de identificación del equipo.
3	Rango máximo de medición del sensor	Span entre el Límite inferior (LRL) y superior (URL) del rango El rango de medición del sensor equivale al span calibrable/ajustable máximo.
4	Span calibrado/ ajustado	Span entre el Valor inferior (LRV) y superior (URV) del rango Ajuste de fábrica: de 0 al URL Otros spans calibrados pueden pedirse como spans personalizados.
р	-	Presión
-	LRL	Límite inferior del rango
-	URL	Límite superior del rango
-	LRV	Valor inferior del rango
-	URV	Valor superior del rango
-	TD (Rangeabilidad)	Rangeabilidad Ejemplo - véase la sección siguiente.

Cálculo de la rangeabilidad



- 1 Span calibrado/ajustado
- 2 Span basado en el punto cero

Ejemplo

- Sensor:10 bar (150 psi)
- Valor superior del rango (URL) = 10 bar (150 psi)

Rangeabilidad (TD):

- Valor inferior del rango (LRV) = 0 bar (0 psi)
- Valor superior del rango (URV) = 5 bar (75 psi)

$$TD = \frac{URL}{|URV|} - LRV|$$

TD =
$$\frac{10 \text{ bar (150 psi)}}{|5 \text{ bar (75 psi)} - 0 \text{ bar (0 psi)}|} = 2$$

En este ejemplo, la rangeabilidad es de 2:1. Este span se basa en el punto cero.

Marcas registradas

HART®

Marca registrada de FieldComm Group, Austin, EE. UU.

PROFIBUS®


Marca registrada de PROFIBUS User Organization, Karlsruhe, Alemania

FOUNDATIONTMFieldbus

Marca registrada del Grupo FieldComm, Austin, Texas, EE. UU.

Funcionamiento y diseño del sistema

Características del equipo



Campo de aplicación

PMD75:

- Caudal
- Nivel
- Presión diferencial
- Presión

FMD77:

- Nivel
- Presión diferencial

FMD78:

- Nivel
- Presión diferencial

Conexiones a proceso

PMD75:

- 1/4 18 NPT
- RC 1/4

FMD77 lado de baja presión (-):

- 1/4 18 NPT
- RC 1/4
- Alternativamente disponible con diafragma y diafragma separador

FMD77 lado de alta presión (+):

- EN DN 50 DN 100
- ASME NPS 2" 4"
- JIS 80A 100A

FMD78:

Una amplia gama de diafragmas separadores

Rangos de medición

- PMD75: de −10 a +10 mbar (-0,15 a +0,15 psi) a −40 a +40 bar (-600 a +600 psi)
 Como sensor de presión relativa o absoluta: hasta 250 bar (3750 psi)
- FMD77: de -100 a +100 mbar (-1,5 a +1,5 psi) a -16 a +16 bar (-240 a +240 psi)
- FMD78: de -100 a +100 mbar (--1,5 a +1,5 psi) a -40 a +40 bar (--600 a +600 psi)

OPL

PMD75:

en un lado: hasta 420 bar (6300 psi) en ambos lados: hasta 630 bar (9450 psi)

Como sensor de presión relativa o absoluta: hasta 375 bar (5625 psi)

FMD77:

en un lado: hasta 160 bar (2 400 psi) en ambos lados: hasta 240 bar (3 600 psi)

FMD78:

en un lado: hasta 160 bar (2 400 psi) en ambos lados: hasta 240 bar (3 600 psi)

Rango de temperatura de proceso (temperatura en la conexión a proceso)

```
PMD75:
```

FMD77

```
-70 \dots +400 \,^{\circ}\text{C} (-94 \dots +752 \,^{\circ}\text{F}) (en función del aceite de llenado)
```

FMD78:

```
-70 ... +400 °C (-94 ... +752 °F) (en función del aceite de llenado)
```

Rango de temperaturas ambiente

- Sin indicador LCD: hasta como máximo -54 ... +85 °C (-65 ... +185 °F)
- Con indicador LCD: -20 ... +70 °C (-4 ... +158 °F) (rango de aplicación de temperaturas extendido -50 ... +85 °C (-58 ... +185 °F) con restricciones en las propiedades ópticas tales como la velocidad y el contraste del indicador)
- Caja independiente: -20 ... +60 °C (-4 ... +140 °F)
- Sistemas de diafragma separador en función de la versión

Precisión de referencia

- PMD75: hasta un ±0,035% de la amplitud de span
- FMD77: hasta un ±0,075% de la amplitud de span
- FMD78: hasta un ±0,075% de la amplitud de span

Tensión de alimentación

Tensión de alimentación no-Ex

- 4 a 20 mA HART: 10,5 a 45 V CC
- PROFIBUS PA y Foundation Fieldbus: 9 a 32 V CC

Tensión de alimentación Ex ia 10.5 a 30 Vcc

Salida

4 a 20 mA con protocolo HART superpuesto, PROFIBUS PA o FOUNDATION Fieldbus

Opción

- Chip de memoria HistoROM®/M-DAT
- PMD75: con brida ciega en el lado LP para la medición de la presión relativa y absoluta)

Especialidades

PMD75:

- p_{stat} hasta 420 bar (6300 psi)
- Diafragma separador: tántalo

FMD77:


Para temperaturas elevadas del producto

FMD78:

Para temperaturas elevadas del producto Una amplia gama de diafragmas separadores

Principio de medición

Membrana metálica



A002391

- 1 Elemento medidor
- 2 Diafragma medio
- 3 Aceite de relleno
- 4 Diafragma separador que aísla del proceso


Los diafragmas separadores se flexionan por ambos lados a consecuencia de la presión existente. Un fluido de relleno transfiere la presión a un puente de resistencias tipo (tecnología de semiconductores). Se mide y se procesa el cambio en la tensión de salida del puente debido a la presión diferencial

Ventajas:

- Presiones estándar del sistema: 160 bar (2 400 psi) hasta 420 bar (6 300 psi)
- Estabilidad elevada a largo plazo
- Resistencia a sobrecargas de un solo lado muy elevada

Diseño del producto

Medición de nivel (nivel, volumen y masa):



A002392


- A Medición de nivel con FMD77
- B Medición de nivel con FMD78
- h Altura (nivel)
- Δp Presión diferencial
- ρ Densidad del producto
- g Constante de gravitación

Ventajas

- Selección del modo de funcionamiento de nivel que resulta óptimo para su aplicación en el software del equipo
- Mediciones de volumen y masa en cualquier forma de depósito mediante una curva característica de libre programación
- Elección de diversas unidades de nivel con conversión automática de las unidades
- Se puede especificar una unidad personalizada
- Tiene una amplia gama de aplicaciones, p. ej.:
 - para la medición de nivel en depósitos con superposición de presión
 - para la formación de espuma
 - en depósitos con agitadores de accesorios de pantalla
 - para gases líquidos
 - para mediciones de nivel estándar

Medición de caudal

Medición de caudal con Deltabar S y equipo primario:



A002392

- A Placa de orificio
- B Tubo Pitot
- Q Caudal
- Δp Presión diferencial, $\Delta p = p_1 p_2$

Ventajas

- Elección entre cuatro modos de funcionamiento para el caudal: caudal volumétrico, caudal volumétrico corregido (condiciones según normas europeas), caudal volumétrico estándar (condiciones estándar americanas) y caudal másico
- Elección de diversas unidades de caudal con conversión automática de las unidades
- Se puede especificar una unidad personalizada
- Corte de caudal residual: Cuando está activada, esta función suprime los caudales pequeños que pueden provocar grandes fluctuaciones en el valor medido.
- Contiene dos totalizadores de manera predeterminada. Un totalizador se puede reiniciar a cero.
- El modo de totalización y su unidad se pueden ajustar individualmente para cada totalizador. Esto permite totalizar cantidades diarias y anuales independientes.

Protocolo de comunicación

- 4 a 20 mA con protocolo de comunicación HART
- PROFIBUS PA
 - Los equipos Endress+Hauser satisfacen los requisitos especificados por el modelo FISCO.
 - Debido al bajo consumo de corriente de 13 mA ± 1 mA, la siguiente cantidad de equipos puede funcionar en un segmento de bus si se instala según FISCO: hasta 7 equipos en aplicaciones Ex ia, CSA IS y FM IS o hasta 27 dispositivos en todas las demás aplicaciones, por ejemplo en zonas sin peligro de explosión, Ex nA etc. Puede encontrar más información sobre PROFIBUS PA en el Manual de instrucciones de BA00034S "PROFIBUS DP/PA: Directrices para la planificación y la puesta en marcha" y en la Guía de PNO.
- FOUNDATION Fieldbus
 - Los equipos Endress+Hauser satisfacen los requisitos especificados por el modelo FISCO.
 - Debido al bajo consumo de corriente de 15,5 mA ± 1 mA, la siguiente cantidad de equipos puede funcionar en un segmento de bus si se instala según FISCO: hasta 6 equipos en aplicaciones Ex ia, CSA IS y FM IS o hasta 24 dispositivos en todas las demás aplicaciones, por ejemplo en zonas sin peligro de explosión, Ex nA etc. Puede encontrar más información sobre FOUNDATION Fieldbus, tal como los requisitos para los elementos del sistema de bus, en el Manual de instrucciones de BA00013S "Visión general del FOUNDATION Fieldbus".

Entrada

Variable medida

Variables de proceso medidas

Presión diferencial; presión

Variables de proceso calculadas

- Velocidad del caudal (caudal volumétrico o caudal másico)
- Presión absoluta, presión relativa
- Nivel (nivel, volumen o masa)

Rango de medición

Sensor	Rango máximo del sensor	de medición	Span más pequeño calibrable 1)	PMT	OPL	OPL		Opción 3)
	inferior (límite inferior)	superior (límite superior)			en un lado	en ambos lados	_	PN 160
[mbar (psi)]	[mbar (psi)]	[mbar (psi)]	[mbar (psi)]	[bar (psi)]	[bar (psi)]	[bar (psi)]	[mbar _{abs} (psi _{abs})]	
FMD77, FMD78	3, PMD75: Opcion	es PN 160 / 161	MPa / 2400 psi	1				
10 (0,15) (PMD75 únicamente)	-10 (-0,15)	+10 (+0,15)	0,25 (0,00375)	160 (2400)	160 (2400)	240 (3600)		7B
30 (0,45) (PMD75 únicamente)	-30 (-0,45)	+30 (+0,45)	0,3 (0,0045)					7C
100 (1,5)	-100 (-1,5)	+100 (+1,5)	1/5 (0,015/0,075) ⁴⁾	160 (2400)			0,1 (0,0015)	7D
500 (7,5)	-500 (-7,5)	+500 (+7,5)	5 (0,075)					7F
3000 (45)	-3000 (-45)	+3000 (+45)	30 (0,45)					7H
16000 (240)	-16000 (-240)	+16000 (+240)	160 (2,4)					7L
40000 (600)	-40000 (-600)	+40000 (+600)	400 (6)	160 (2400) ⁵⁾	Lado "+" 6): 160 (2400)			7M
PMD75: Opcion	es PN 420 / 42 M	Pa / 6300 psi			<u> </u>	'	•	-
100 (1,5)	-100 (-1,5)	+100 (+1,5)	1/5 (0,015/0,075) ⁴⁾	420 (6300) 7) 8)	420 (6300)	630 (9450)		8D
500 (7,5)	-500 (-7,5)	+500 (+7,5)	5 (0,075)	_				8F
3000 (45)	-3000 (-45)	+3000 (+45)	30 (0,45)				0,1 (0,0015)	8H
16000 (240)	-16000 (-240)	+16000 (+240)	160 (2,4)				, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	8L
40000 (600)	-40000 (-600)	+40000 (+600)	400 (6)	420 (6300) ^{7) 5) 8)}	Lado "+" ⁶⁾ : 420 (6300)			8M

- 1) Rangeabilidad > 100:1 bajo petición
- 2) La presión de trabajo mínima indicada en la tabla se aplica al aceite de silicona en las condiciones operativas de referencia. Presión de trabajo mínima a 85 °C (185 °F) para lubricante de silicona: hasta 10 mbar_{abs} (0,15 psi_{abs}). FMD77 y FMD78: Presión de trabajo mínima: 50 mbar_{abs} (0,75 psi_{abs}); preste atención a los límites de aplicación de presión y temperatura del aceite de relleno seleccionado → 🖺 100. Para aplicaciones de vacío, siga las instrucciones siguientes → 🖺 105.
- 3) Product Configurator, código de producto para "Rango nominal; PN"
- 4) Span calibrable más pequeño para el PMD75: 1 mbar (0,015 psi); span calibrable más pequeño para el FMD77 y FMD78: 5 mbar (0,075 psi)
- 5) Si se ejerce presión únicamente en el lado negativo, la MWP es 100 bar (1500 psi).
- 6) lado "-": 100 bar (1500 psi)
- 7) Si se selecciona la homologación CRN, se aplican los valores de MWP limitados siguientes (los valores MWP hacen referencia a la temperatura máxima del equipo): sin válvulas de purga laterales: 262 bar (3 800 psi); con purga lateral: 179 bar (2 600 psi); con juntas de cobre: 124 bar (1 800 psi).

8) MWP solo en ambos laterales.

Sensor	Rango máximo d sensor	e medición del	Span calibrable más pequeño	PMT	OPL		trabajo	Opción ²⁾
	inferior (límite inferior)	superior (límite superior)			en un lado	en ambos lados	mínima ¹⁾	
bar (psi)	bar (psi)	bar (psi)	bar (psi)	bar (psi)	bar (psi)		mbar _{abs} (psi _{abs})	
PMD75: dispon	ible opcionalment	e como sensor de pr	esión relativa o abso	oluta				
160 (2400) relativa	-1 (-15)	160 (2400)	40 (600)	160 (2400)	240 (3600)	_ 3)	10	7 Q
160 (2400) abs	0	160 (2400)	4 (60)	160 (2400)	240 (3600)	_ 3)	10	7V
250 (3750) relativa	-1 (-15)	250 (3750)	40 (600)	250 (3750)	375 (5625)	_ 3)	10	7R ⁴⁾
250 (3750) abs	0	250 (3750)	4 (60)	250 (3750)	375 (5625)	_ 3)	10	7W ⁴⁾

¹⁾ La presión de trabajo mínima indicada en la tabla se aplica al lubricante de silicona en las condiciones de funcionamiento de referencia. Presión de trabajo mínima a 85 $^{\circ}$ C (185 $^{\circ}$ F) para lubricante de silicona: hasta 10 mbar_{abs} (0,15 psi_{abs}).

²⁾ Product Configurator, código de producto para "Rango nominal; PN"

³⁾ Disponible solo con brida ciega en el lado LP.

⁴⁾ El sensor de 250 bar se puede utilizar en todo el rango de medición con hasta 100.000 cambios de carga sin limitaciones especificadas.

Salida

Señal de salida

- Entre 4 y 20 mA con protocolo HART de comunicación digital superpuesto, a 2 hilos
- Señal de comunicación digital PROFIBUS PA (Perfil 3.0), a 2 hilos
 - Codificación de la señal: Alimentado por bus Manchester (MBP): Manchester II
 - Velocidad de transmisión: 31,25 KBit/s modo voltaje
- Señal de comunicación digital FOUNDATION Fieldbus, a 2 hilos
 - Codificación de la señal: Alimentado por bus Manchester (MBP): Manchester II
 - Velocidad de transmisión: 31,25 KBit/s modo voltaje

Salida	Interno + LCD	Interno	
			A0021280
		Opción ¹⁾	
4 a 20mA HART	В	А	С
4 a 20mA HART, Li=0	E	D	F
PROFIBUS PA	N	M	0
FOUNDATION Fieldbus	Q	Р	R

1) código de producto del Product Configurator para "Indicador, funcionamiento:"

Rango de señal

4 a 20 mA

entre 3,8 mA y 20,5 mA

Señal de interrupción

4 a 20 mA HART

Según NAMUR NE43.

- Alarma máx.: ajuste posible entre 21 y 23 mA (ajuste de fábrica: 22 mA)
- Mantener valor de medición: se mantiene el último valor medido
- Mín. alarma: 3,6 mA

PROFIBUS PA

Según NAMUR NE43.

Configurable desde el zócalo de entradas analógicas.

Opción:

- Último valor de salida válido (configuración de fábrica)
- Valor modo alarma
- Estado no válido

FOUNDATION Fieldbus

Según NAMUR NE43.

Configurable desde el zócalo de entradas analógicas.


Opción

- Último valor válido
- Valor modo alarma (configuración de fábrica)
- Valor erróneo


Carga

4 a 20 mA HART

Para garantizar la tensión terminal suficiente para dispositivos a 2 hilos, no debe sobrepasarse la resistencia de carga R máxima (incl. la resistencia de la línea), dependiendo de la tensión de alimentación U_0 proporcionada por la fuente de alimentación. En los diagramas de carga presentados a continuación, tenga en cuenta la posición del puente de conexión y la protección contra explosiones:



- Puente de conexión para señal de prueba de 4 a 20 mA en posición de "Non-test" Α
- Puente de conexión para señal de prueba de 4 a 20 mA en posición de "Test" В
- Suministro de tensión 10,5 (11,5) a 30 V CC para 1/2 G Ex ia, 1 GD Ex ia, 1/2 GD Ex ia, FM IS, CSA IS, IECEX 1 ia. NEPSI Ex ia
- 2 Suministro de tensión 10,5 (11,5) a 45 V CC para equipos aptos para zonas sin peligro de explosión, 1/2 D, 1/3 D, 2 G Ex d, 3 G Ex nA, FM XP, FM DIP, FM NI, CSA XP, CSA a prueba de ignición de polvo, NEPSI Ex d
- 3 $R_{Im\acute{a}x}$ resistencia de carga máxima
- Tensión de alimentación



Amortiguación

La amortiquación afecta a todas las salidas (señal, indicador de salida):

- Mediante indicador en planta, terminal portátil o PC con softwares de configuración, continua desde 0 a 999 s
- También para HART and PROFIBUS PA: con un microinterruptor de la electrónica, posición de conmutación "on" = valor establecido y "off"
- Ajuste de fábrica: 2 s

Corriente de alarma

Denominación	Opción ¹⁾
Corriente alarma mín.	J
HART burst mode valor primario (PV)	J
Corriente alarma mín. + HART burst mode valor primario (PV)	J

1) Código de producto del Product Configurator para "Opciones adicionales 1" y "Opciones adicionales 2"

Versión de firmware

Denominación	Opción ¹⁾
02.20.zz, HART 7, DevRev22	72
02.11.zz, HART 5, DevRev21	73
04.00.zz, FF, DevRev07	74
04.01.zz, PROFIBUS PA, DevRev03	75
02.10.zz, HART 5, DevRev21	76
03.00.zz, FF, DevRev06	77

Denominación	Opción 1)	
04.00.zz, PROFIBUS PA	78	
02.30.zz, HART 7	71	

1) Código de producto del Product Configurator para "Versión firmware"

Datos específicos del protocolo HART

ID fabricante	17 (11 hex)
ID del tipo de equipo	23 (17 hex)
Revisión equipo	 21 (15 hex) - SW versión 02.1y.zz - HART especificación 5 22 (16 hex) - SW versión 02.2y.zz - HART especificación 7
Especificaciones HART	• 5 • 7
Revisión de DD	 4 (ruso en la selección de idioma) para la revisión del equipo 21 3 (holandés en la selección de idioma) para la revisión del equipo 21 1 para revisión del equipo 22
Ficheros descriptores del dispositivo	Información y ficheros en:
(DTM, DD)	www.es.endress.comwww.fieldcommgroup.org
Carga HART	Mín. 250 Ω
Variables de equipo HART	Los valores medidos se asignan a las variables del equipo del siguiente modo:
	Los valores medidos para el valor primario (PV) Presión Caudal Nivel
	■ Contenido depósito
	Valores medidos para la SV, TV (segunda y tercera variable) ■ Presión ■ Totalizador
	Valores medidos para la QV (cuarta variable) Temperatura
Funciones soportadas	 Burst mode Estado del transmisor adicional Bloqueo del equipo Modos de medición alternativos

Datos del HART inalámbrico

Tensión de inicio mínima	11,5 V (predeterminado) o 10,5 V si el puente no se encuentra en la posición "Prueba" $^{1)}$
Corriente de puesta en funcionamiento	12 mA
Tiempo de inicio	10 s
Tensión de servicio mínima	11,5 V (predeterminado) o 10,5 V si el puente no se encuentra en la posición "Prueba" $^{1)}$
Multidrop corriente	4 mA
Tiempo para la configuración de la conexión	1 s

1) O superior si se opera cerca de los límites de temperatura ambiente (-40 ... +85 °C (-40 ... +185))

Datos específicos del protocolo PROFIBUS PA

ID fabricante	17 (11 hex)
Número de identificación	1542 hex
Versión de Profile	3,0 ■ SW versión 03.00.zz ■ SW versión 04.00.zz
	3,02 SW versión 04.01.zz (revisión del equipo 3) Compatibilidad con SW versión 03.00.zz y superiores.

Revisión GSD	4 (SW versión 3.00.zz y 4.00.zz)5 (revisión del equipo 3)
Revisión de DD	1 (SW versión 3.00.zz y 4.00.zz)1 (revisión del equipo 3)
Fichero GSD	Información y ficheros en:
ficheros DD	www.es.endress.comwww.profibus.org
Valores de salida	Valores medidos para el valor primario (PV) (mediante el bloque de función de entrada analógica) Presión Nivel Caudal Contenido depósito Valores medidos para el valor secundario (SV) Presión Temperatura Valores medidos para el valor cuaternario (CV) Totalizador
Valores de entrada	Valor de entrada enviado desde PLC, se puede observar en el indicador
Funciones soportadas	 Identificación y mantenimiento, el identificador de dispositivo más simple en el sistema de control y la placa de identificación Estado condensado (únicamente con la versión de perfil 3.02) Ajuste automático del número de identificación y conmutable a los siguientes números de identificación (únicamente con la versión de perfil 3.02): 9700: número de identificación del transmisor específico del perfil con el estado "Clásico" o "Condensado". 1504: modo de compatibilidad para la antigua generación Deltabar S(FMD230, FMD630, FMD633, PMD230, PMD235). 1542: número de identificación de la nueva generación Deltabar S (FMD77, FMD78, PMD75). Bloqueo del equipo: el equipo se puede bloquear mediante hardware o software.

Datos específicos del protocolo FOUNDATION Fieldbus

ID del fabricante	452B48 hex
Tipo de equipo	1009 hex
Revisión del equipo	6: Versión de SW 03.00.zz7: Versión de SW 04.00.zz (FF-912)
Revisión de DD	3 (revisión del equipo 6)2 (revisión del equipo 7)
Revisión CFF	4 (revisión del equipo 6)1 (revisión del equipo 7)
Archivos DD	Información y archivos en:
Archivos CFF	www.endress.comwww.fieldcommgroup.org
Versión del comprobador del equipo (versión ITK)	5.0 (revisión del equipo 6)6.01 (revisión del equipo 7)
Número de campaña de prueba ITK	IT054700 (revisión del equipo 6)IT085400 (revisión del equipo 7)
Con capacidad Link Master (LAS)	Sí
Selección de "Link Master" y "Equipo básico"	Sí; ajuste de fábrica: Equipo básico
Dirección de nodo	Ajuste de fábrica: 247 (F7 hex)

Funciones compatibles	Perfil de diagnóstico de campo (solo con FF912) Se admiten los métodos siguientes: Reinicio Configuración del error como advertencia o alarma HistoROM Retención de pico Información de alarma Ajuste de sensor
Número de VCR	44 (revisión del equipo 6)24 (revisión del equipo 7)
Número de objetos de enlace en VFD	50

Referencias de comunicación virtual (VCR)

	Revisión del equipo 6	Revisión del equipo 7
Entradas permanentes	44	1
VCR de cliente	0	0
VCR de servidor	5	10
VCR de fuente	8	43
VCR de receptor	0	0
VCR de suscriptor	12	43
VCR de editor	19	43

Ajustes de enlace

	Revisión del equipo 6	
Tiempo de slot	4	4
Retraso mín. entre PDU	12	10
Retraso de respuesta máx.	10	10

Bloques transductores

Bloque	Contenido	Valores de salida
Bloque TRD1	Contiene todos los parámetros relacionados con la medición	Presión, caudal o nivel (canal 1)Temperatura del proceso (canal 2)
Bloque de servicio	Contiene información de servicio	 Presión tras la atenuación (canal 3) Indicador de retención de pico de presión (canal 4) Contador para infracciones máx. de presión (canal 5)
Bloque de caudal Dp	Contiene parámetros del caudal y del totalizador	Totalizador 1 (canal 6)
Bloque de diagnóstico	Contiene información de diagnóstico	Código de error a través de canales DI (canal 0 a 16)
Bloque del indicador	Contiene parámetros para configurar el indicador en planta	Sin valores de salida

Bloques funcionales

Bloque	Contenido	Número de bloques	Tiempo de ejecución		Funcionalidad	
			Revisión del equipo 6	Revisión del equipo 7	Device equipo 6	Revisión del equipo 7
Bloque de recursos	El bloque de recursos contiene todos los datos que identifican el equipo de forma inequívoca. Es una versión electrónica de la placa de identificación del equipo.	1			mejorada	mejorada
Bloque de entradas analógicas 1 Bloque de entradas analógicas 2 Bloque de entradas analógicas 3	El bloque de entradas analógicas recibe los datos de medición del bloque del sensor (seleccionable mediante un número de canal) y los pone en su salida a disposición de otros bloques funcionales. Mejora: salidas digitales para alarmas de proceso, modo a prueba de fallos	3	45 ms	45 ms (sin informes de tendencias ni de alarmas)	mejorada	mejorada
Bloque de entradas digitales	Este bloque contiene los datos discretos del bloque de diagnóstico (seleccionable mediante un número de canal del 0 al 16) y los proporciona a otros bloques en la salida.	1	40 ms	30 ms	estándar	mejorada
Bloque de salidas digitales	Este bloque convierte la entrada discreta y, por tanto, inicia una acción (seleccionable mediante un número de canal) en el bloque de caudal DP o en el bloque de servicio. El canal 1 reinicia el contador para las infracciones máx. de presión.	1	60 ms	40 ms	estándar	mejorada
Bloque de PID	Este bloque se utiliza como controlador proporcional-integral- derivativo y se puede emplear de forma universal para el control de lazo cerrado en campo. Permite el modo en cascada y el control preventivo. La entrada IN se puede mostrar en el indicador. La selección se efectúa en el bloque del indicador (DISPLAY_MAIN_LINE_CONTENT).	1	120 ms	70 ms	estándar	mejorada
Bloque aritmético	Este bloque está diseñado para permitir la utilización simple de las funciones matemáticas de medición básicas. El usuario no necesita saber cómo escribir ecuaciones. El algoritmo matemático se selecciona mediante el nombre; el usuario lo elige para la función que se va a ejecutar.	1	50 ms	40 ms	estándar	mejorada
Bloque selector de entradas	El bloque selector de entradas facilita la selección de hasta cuatro entradas y genera una salida basada en la acción configurada. Este bloque normalmente recibe sus entradas de los bloques de entradas analógicas. El bloque permite la selección de los valores máximo, mínimo y promedio, así como del "primer valor bueno". Las entradas IN1 a IN4 se pueden mostrar en el indicador. La selección se efectúa en el bloque del indicador (DISPLAY_MAIN_LINE_CONTENT).	1	35 ms	35 ms	estándar	mejorada
Bloque caracterizador de señales	El bloque caracterizador de señales tiene dos secciones, cada una de ellas con un valor de salida que es una función no lineal del valor de entrada. La función no lineal se genera mediante una tabla de consulta simple con 21 parejas x-y arbitrarias.	1	30 ms	40 ms	estándar	mejorada
Bloque integrador	El bloque integrador integra una variable como una función del tiempo o acumula los conteos de un bloque de entradas de pulsos. El bloque se puede usar como un totalizador que cuenta hasta el reinicio o como un totalizador por lotes que tiene un punto de ajuste, donde el valor integrado o acumulado se compara con los ajustes de predisparo y disparo, lo que genera una señal binaria cuando se alcanza el punto de ajuste.	1	35 ms	40 ms	estándar	mejorada
Bloque de alarma analógica	Este bloque contiene todas las condiciones de alarma del proceso (que funcionan como un comparador) y las representa en la salida.	1	35 ms	35 ms	estándar	mejorada

Información adicional del bloque funcional:

Bloque funcional de creación de instancia	SÍ	SÍ
Número de bloques funcionales adicionales susceptibles de creación de instancias	9	4

Alimentación

ADVERTENCIA


Una conexión incorrecta pone en riesgo la seguridad eléctrica.

- ▶ Si el equipo de medición se usa en áreas de peligro, se deben cumplir las normas y reglamentos nacionales relevantes, así como las instrucciones de seguridad o los planos de instalación o control \rightarrow \blacksquare 117.
- Todos los datos relativos a la protección contra explosiones se proporcionan en un documento aparte que se encuentra disponible previa solicitud. La documentación Ex se suministra de manera predeterminada con todos los sistemas $Ex \rightarrow \triangle 117$.
- Los equipos que tienen integrada una protección contra sobretensiones se deben conectar a tierra →

 24.
- Tiene integrados circuitos de protección contra la inversión de polaridad, contra las interferencias de alta frecuencia y contra los picos de sobretensión.


Asignación de terminales

4 a 20 mA HART



- 1 Саја
- 2 Tensión de alimentación
- 3 4 a 20 mA
- 4 Los dispositivos dotados con protección contra sobretensiones presentan la etiqueta OVP (protección contra sobretensiones).
- Borne externo de tierra
- Señal de prueba de 4 a 20 mA entre el terminal positivo y el de prueba
- Borne interno de tierra

PROFIBUS PA y Fieldbus FOUNDATION



- Tensión de alimentación 2
- Los dispositivos dotados con protección contra sobretensiones presentan la etiqueta OVP (protección contra sobretensiones).
- Borne externo de tierra
- Borne interno de tierra

Tensión de alimentación

4 a 20 mA HART

prueba de 4 a 20 mA dispuesto en		Puente de conexión para señal de prueba de 4 a 20 mA dispuesto en posición de "No test"
Versión para zonas no peligrosas	11,5 a 45 Vcc	10,5 a 45 Vcc
Intrínsecamente seguro	11,5 a 30 Vcc	10,5 a 30 Vcc
Otros tipos de protecciónEquipos sin certificado	11,5 a 45 Vcc (versiones con conector de 35 V DC)	10,5 a 45 Vcc (versiones con conector de 35 V DC)

Medición de una señal de prueba de 4 a 20 mA

Posición del puente de conexión para señales de prueba	Descripción
Test /	 Medición de señal de prueba de 4-20 mA mediante terminales positivo y de prueba: posible. (Se puede medir por tanto ininterrumpidamente una corriente de salida mediante el diodo.) Estado como al salir de fábrica Tensión de alimentación mínima: 11,5 VDC
Test /	 Medición de señal de prueba de 4-20 mA mediante terminales positivo y de prueba: no es posible. Tensión de alimentación mínima: 10,5 VDC

PROFIBUS PA

- Versión para zonas no peligrosas: 9 a 32 V CC
- Ex ia: 10.5 a 30 V CC

FOUNDATION Fieldbus

- Versión para zonas no peligrosas: 9 a 32 V CC
- Ex ia: 10,5 a 30 V CC

Consumo de corriente

- PROFIBUS PA: 13 mA ± 1 mA, la corriente de activación sigue la norma IEC 61158-2, Cláusula 21
- FOUNDATION Fieldbus: 15,5 mA ± 1 mA, la corriente de activación sigue la norma IEC 61158-2, Cláusula 21

Conexión eléctrica

PROFIBUS PA

La señal de comunicación digital se transmite al bus mediante una conexión a dos hilos. El bus proporciona también la fuente de alimentación. Para obtener más información sobre la estructura de la red y la conexión a tierra y para otros componentes del sistema de bus, tales como los cables de bus, consulte la documentación correspondiente, por ejemplo, el Manual de Instrucciones BA00034S "PROFIBUS DP/PA: Directrices para la planificación y la puesta en marcha" y la directriz PNO.

FOUNDATION Fieldbus

La señal de comunicación digital se transmite al bus mediante una conexión a dos hilos. El bus proporciona también la fuente de alimentación. Para obtener más información sobre la estructura de la red y la conexión a tierra y para otros componentes del sistema de bus, tales como los cables de bus, consulte la documentación correspondiente, por ejemplo, el Manual de instrucciones BA00013S "FOUNDATION Fieldbus Visión general" y la Guía de FOUNDATION Fieldbus.

Terminales

- Tensión de alimentación y borne de tierra interno: 0,5 ... 2,5 mm² (20 ... 14 AWG)
- Borna de tierra externa: 0,5 ... 4 mm² (20 ... 12 AWG)


Entradas de cables

Certificado	Prensaestopas	Rango de sujeción
Estándar, II 1/2 G Ex ia, IS	Plástico M20x1,5	5 10 mm (0,2 0,39 in)
ATEX II 1/2 D, II 1/3 D, II 1/2 GD Ex ia, II 1 GD Ex ia, II 3 G Ex nA	Metal, M20x1,5 (Ex e)	7 10,5 mm (0,28 0,41 in)

Para datos técnicos adicionales, véase la sección sobre la caja → 🖺 49

Conectores del equipo


Conexión de equipos con conector Harting Han7D



- Conexión eléctrica para equipos con conector Harting Han7D
- Vista de la conexión enchufable en el equipo

Material: CuZn, los contactos para el jack enchufable y el conector están recubiertos de oro

Conexión de equipos con conector M12



- + de la señal
- Sin asignar
- de la señal
- Tierra

Endress+Hauser ofrece los siguientes accesorios para equipos con un enchufe M12:

Jack enchufable M 12x1, recto

- Material: cuerpo PA, tuerca acopladora CuZn, con recubrimiento de níquel
- Grado de protección (completamente bloqueado): IP67
- Número de pedido: 52006263


Jack enchufable M 12x1, acodado

- Material: cuerpo PBT/PA; tuerca acopladora GD-Zn, con recubrimiento de níquel
- Grado de protección (completamente bloqueado): IP67
- Número de pedido: 71114212

Cable de 4x0,34 mm² (20 AWG) con zócalo M12, acodado, tapón roscado, longitud 5 m (16 ft)

- Material: cuerpo PUR; tuerca acopladora CuSn/Ni; cable PVC
- Grado de protección (completamente bloqueado): IP67
- Número de pedido: 52010285

Conexión de los equipos con enchufe 7/8"



1 – de la señal

- 2 + de la señal
- 3 Blindaje
- 4 Sin asignar

Rosca externa: 7/8 - 16 UNC

- Material: 316L (1.4401)
- Grado de protección: IP68

Especificación de los cables

HART

- Endress+Hauser recomienda el uso de cable a dos hilos de par trenzado y apantallado.

PROFIBUS PA

Utilice cable apantallado a dos hilos trenzados, preferentemente cable de tipo A.



Para más información sobre las especificaciones del cable, véase el Manual de instrucciones BA00034S "PROFIBUS DP/PA: Guidelines for planning and commissioning", la Guía PNO Guideline 2.092 "PROFIBUS PA User and Installation Guideline" y la norma IEC 61158-2 (MBP).

FOUNDATION Fieldbus

Utilice cable apantallado a dos hilos trenzados, preferentemente cable de tipo A.



Para más información sobre especificaciones de cables, véase el manual de instrucciones BA00013S "FOUNDATION Fieldbus Overview", las directrices de Fieldbus FOUNDATION y la norma IEC 61158-2 (MBP).

Corriente de puesta en funcionamiento

12 mA

Rizado residual

Sin influencia en la señal de 4 a 20 mA hasta ±5% de ondulación residual dentro del rango de voltaje admisible [según la especificación de hardware HART HCF_SPEC-54 (DIN IEC 60381-1)].

Protección contra sobretensiones (opcionalmente para HART, PROFIBUS PA y FOUNDATION Fieldbus)

- Protección contra sobretensiones:
 - Tensión nominal CC de funcionamiento: 600 V
 - Corriente de descarga nominal: 10 kA
- Se cumple la prueba de sobrecorriente transitoria î = 20 kA según DIN EN 60079-14: 8/20 μs
- Se cumple la prueba de sobrecorriente CA I = 10 A

Información para realizar pedidos: Product Configurator, código de producto para "Opciones adicionales 1" u "Opciones adicionales 2", opción "M"

AVISO

Riesgo de destrucción del equipo

▶ Los dispositivos que incluyen protección contra sobretensiones deben ponerse a tierra.

Influencia de la alimentación

≤0,0006 % de URL/1 V

Características de funcionamiento

Tiempo de respuesta

HART

- Acíclico (burst): mín. 330 ms, generalmente 590 ms (en función del comando # y del número de preámbulos)
- Cíclico (burst): mín. 160 ms, generalmente 350 ms (en función del comando # y del número de preámbulos)

PROFIBUS PA

- Acíclico: aprox. 60 ms a 70 ms (en función del intervalo mín. del esclavo)
- Cíclico: aprox. 10 ms a 13 ms (en función del intervalo mín. del esclavo)

FOUNDATION Fieldbus

- Acíclico: generalmente 100 ms (para ajustes estándar de los parámetros de bus)
- Cíclico: máx. 20 ms (para ajustes estándar de los parámetros de bus)

Condiciones de funcionamiento de referencia

- Según IEC 62828-2 / IEC 60770
- Temperatura ambiente T_A = constante, en el rango: +21 ... +33 °C (+70 ... +91 °F)
- Humedad φ = constante, en el rango: 5 a 80 % HR \pm 5 %
- Presión ambiental p_A = constante, en el rango de: 860 ... 1060 mbar (12,47 ... 15,37 psi)
- Posición de la célula de medición: horizontal ±1°
- Entrada de AJUSTE INF SENSOR y AJUSTE SUP SENSOR para el valor inferior del rango y el valor superior del rango
- Span basado en cero
- Material de membrana para PMD75: AISI 316L (1.4435), aleación C276, recubrimiento de oro/ rodio, Monel
- Material de membrana para FMD77, FMD78: AISI 316L (1.4435)
- Aceite de relleno: aceite de silicona
- Tensión de alimentación: 24 V CC ±3 V CC
- Carga con HART: 250 Ω
- Rangeabilidad (TD) = URL/|URV LRV|

Error medido máximo (rendimiento total)

Las características de rendimiento se refieren a la precisión del equipo de medición. Los factores que influyen en la precisión se pueden dividir en dos grupos

- Rendimiento total del equipo de medición
- Factores de instalación

Todas las características de rendimiento satisfacen $\geq \pm 3$ sigma.

El rendimiento total del equipo de medición comprende la precisión de referencia y el efecto de la temperatura ambiente, y se calcula utilizando la fórmula siguiente:

Rendimiento total = $\pm \sqrt{((E1)^2 + (E2)^2 + (E3)^2)}$

E1 = Precisión de referencia

E2 = Efecto de la temperatura ambiente

E3 = Efecto de la presión estática

Cálculo de E2:

Efecto de la temperatura ambiente por cada ±28 °C (50 °F)

(corresponde al rango de −3 ... +53 °C (+27 ... +127 °F))

 $E2 = E2_M + E2_E$

 $E2_{M}$ = Error de la temperatura principal

 $E2_E$ = Error de la electrónica

- Los valores corresponden a membranas de proceso hechas de 316L (1.4435)
- $\,\blacksquare\,$ Los valores corresponden al span calibrado.

Cálculo del rendimiento total con el Applicator de Endress+Hauser

Los errores de medición detallados, tales como para otros rangos de temperatura, por ejemplo, se pueden calcular con el Applicator "Rendimiento de la presión de dimensionado".



A0038927

Cálculo del error del diafragma separador con el Applicator de Endress+Hauser

Los errores del diafragma separador no se tienen en cuenta. Los errores del diafragma separador se calculan por separado en el Applicator "Dimensionado del diafragma separador".



A0038925

Precisión de referencia [E1]

La precisión de referencia incluye la no linealidad [IEC 62828-1 / DIN EN 61298-2] incluida la histéresis [IEC 62828-1 / DIN EN 61298-2] y la no repetibilidad [IEC 62828-1 / DIN EN 61298-2] conforme al método del punto límite según [IEC 62828-1 / DIN EN 60770-2]. Precisión de referencia para estándar hasta TD 100:1, para platino hasta TD 5:1.

PMD75

Sensor de 10 mbar (0,15 psi)

- Estándar: TD 1:1 = ± 0.075 %; TD > 1:1 = ± 0.075 % · TD
- Platino: TD 1:1 = ± 0.05 %; TD > 1:1 = ± 0.075 % · TD

Sensor de 30 mbar (0,45 psi)

- Estándar: $TD \le 3:1 = \pm 0.075 \%$; $TD > 3:1 = \pm 0.025 \% \cdot TD$
- Platino: TD 1:1 = ± 0.05 %; TD > 1:1 a TD \leq 3:1 = ± 0.075 %; TD > 3:1 = ± 0.025 % · TD

Sensor de 100 mbar (1,5 psi)

- Estándar: $TD \le 5:1 = \pm 0.05 \%$; $TD > 5:1 = \pm (0.009 \% \cdot TD + 0.005 \%)$
- Platino: $TD \ge 1:1 = \pm 0.04 \%$

Sensor de 500 mbar (7,5 psi), 3 bar (45 psi), 16 bar (240 psi), 40 bar (600 psi)

- Estándar: TD \leq 15:1 = \pm 0,05 %; TD > 15:1 = \pm (0,0015 % · TD + 0,0275 %)
- Platino: $TD \ge 1:1 = \pm 0.035 \%$

Sensor de presión relativa de 160 bar (2 400 psi) y 250 bar (3 750 psi) y sensor de presión absoluta

- Estándar: TD $\leq 5:1 = \pm 0.10 \%$; TD $> 5:1 = \pm 0.02 \% \cdot TD$
- Platino: -

FMD77

```
Sensor de 100 mbar (1,5 psi) 
 TD \le 5:1 = \pm 0,10 %; TD > 5:1 = \pm 0,02 % \cdot TD 
 Sensor de 500 mbar (7,5 psi) 
 TD \le 15:1 = \pm 0,075 %; TD > 15:1 = \pm (0,0015 % \cdot TD + 0,053 %) 
 Sensor de 3 bar (45 psi) y 16 bar (240 psi) 
 TD \le 15:1 = \pm 0,075 %; TD > 15:1 = \pm (0,0015 % \cdot TD + 0,053 %)
```

FMD77 con capilar en lado de baja presión y FMD78

```
Sensor de 100 mbar (1,5 psi) TD \le 5:1 = \pm 0,15 \%; TD > 5:1 = \pm 0,03 \% \cdot TD Sensor de 500 mbar (7,5 psi) TD \le 5:1 = \pm 0,15 \%; TD > 5:1 = \pm 0,03 \% \cdot TD Sensor de 3 bar (45 psi) y 16 bar (240 psi) TD \le 15:1 = \pm 0,1 \%; TD > 15:1 = \pm 0,006 \% \cdot TD + 0,01 \%) Sensor de 40 bar (600 psi) TD \le 15:1 = \pm 0,1 \%; TD > 15:1 = \pm 0,006 \% \cdot TD + 0,01 \%)
```

Efecto de la temperatura [E2]

E2_M: Error de la temperatura principal

La salida cambia debido al efecto de la temperatura ambiente [IEC 62828-1 / IEC 61298-3] con respecto a la temperatura de referencia [IEC 62828-1 / DIN 16086]. Los valores especifican el error máximo debido a las condiciones de temperatura mín./máx. del ambiente o del proceso.

Sensor de 10 mbar (0,15 psi) y 30 mbar (0,45 psi)

- Estándar: ±(0,14 % · TD + 0,04 %)
- Platino: $\pm (0.14 \% \cdot TD + 0.04 \%)$

Sensor de 100 mbar (1,5 psi)

- Estándar: ±(0,07 % · TD + 0,07 %)
- Platino: $\pm (0.07 \% \cdot TD + 0.07 \%)$

Sensor de 500 mbar (7,5 psi)

- Estándar: $\pm (0.03 \% \cdot TD + 0.017 \%)$
- Platino: $\pm (0.03 \% \cdot TD + 0.017 \%)$

Sensor de 3 bar (45 psi), 16 bar (240 psi) y 40 bar (600 psi)

- Estándar: ±(0,012 % · TD + 0,017 %)
- Platino: $\pm (0.012 \% \cdot TD + 0.017 \%)$

Sensor de presión relativa de 160 bar (2 400 psi) y sensor de presión absoluta

- Estándar: ±(0.042 % · TD + 0.04 %)
- Platino: -

Sensor de presión relativa de 250 bar (3 750 psi) y sensor de presión absoluta

- Estándar: ±(0,022 % · TD + 0,04 %)
- Platino: -

E2_E: Error del sistema electrónico

- Salida analógica (4 a 20 mA): 0,05 %
- Salida digital (HART/PA/FF): 0 %

El error adicional del sistema electrónico que se produce en el rango de temperatura de -50 a -41 °C (-58 a -42 °F) está cubierto por E2LT.

 $E2_{LT}$: Error de baja temperatura

Las especificaciones se refieren al span calibrado.

- -40 ... +85 °C (-40 ... +185 °F): 0 %
- -50 ... -41 °C (-58 ... -42 °F): 1,5 %

E3_M: Error de la presión estática principal

El efecto de presión estática se refiere al efecto que provocan en la salida los cambios en la presión estática del proceso (diferencia entre la salida a cada presión estática y la salida a presión atmosférica [IEC 62828-2 / IEC 61298-3] y, por tanto, combinación de la influencia de la presión de trabajo en el punto cero y el span).

Sensor de 10 mbar (0.15 psi)

- Estándar
 - Influencia en el punto cero: ±0,15 · TD % por cada 7 bar (105 psi)
 - Influencia en el span: ±0,035 % por cada 7 bar (105 psi)
- Platino
 - Influencia en el punto cero: ±0,07 % TD por cada 7 bar (105 psi)
 - Influencia en el span: ±0,035 % por cada 7 bar (105 psi)

Sensor de 30 mbar (0,45 psi)

- Estándar
 - Influencia en el punto cero: ±0,70 % TD por cada 70 bar (1050 psi)
 - Influencia en el span: ±0,14 % por cada 70 bar (1050 psi)
- Plating
 - Influencia en el punto cero: ±0,25 % TD por cada 70 bar (1050 psi)
 - Influencia en el span: ±0,14 % por cada 70 bar (1050 psi)

Sensor de 100 mbar (1,5 psi)

- Estándar
 - Influencia en el punto cero: ±0,203 % TD por cada 70 bar (1050 psi)
 - Influencia en el span: ±0,15 % por cada 70 bar (1050 psi)
- - Influencia en el punto cero: ±0,077 % TD por cada 70 bar (1050 psi)
 - Influencia en el span: ±0,15 % por cada 70 bar (1050 psi)

Sensor de 500 mbar (7,5 psi)

- Estándar
 - Influencia en el punto cero: ±0.07 % TD por cada 70 bar (1050 psi)
 - Influencia en el span: ±0,10 % por cada 70 bar (1050 psi)
- - Influencia en el punto cero: ±0,028 % TD por cada 70 bar (1050 psi)
 - Influencia en el span: ±0,10 % por cada 70 bar (1050 psi)

Sensor de 3 bar (45 psi)

- Estándar
 - Influencia en el punto cero: ±0,049 % TD por cada 70 bar (1050 psi)
 - Influencia en el span: ±0,05 % por cada 70 bar (1050 psi)
- - Influencia en el punto cero: ±0,021 % TD por cada 70 bar (1050 psi)
 - Influencia en el span: ±0,05 % por cada 70 bar (1050 psi)

Sensor de 16 bar (240 psi) y 40 bar (600 psi)

- Estándar
 - Influencia en el punto cero: ±0,049 % TD por cada 70 bar (1050 psi)
 - Influencia en el span: ±0,02 % por cada 70 bar (1050 psi)
- Platino
 - Influencia en el punto cero: ±0,021 % TD por cada 70 bar (1050 psi)
 - Influencia en el span: ±0,02 % por cada 70 bar (1050 psi)

Sensor de presión relativa de 160 bar (2 400 psi) y 250 bar (3 750 psi) y sensor de presión absoluta

- Estándar
 - Influencia en el punto cero: -
 - Influencia en el span: -
- Platino
 - Influencia en el punto cero: -
 - Influencia en el span: -

Resolución

Salida de corriente: 1 µA

Error total

El error total del dispositivo de medición comprende el rendimiento total y la influencia de la estabilidad a largo plazo, y se calcula utilizando la fórmula siguiente:

Error total = rendimiento total + estabilidad a largo plazo

Cálculo del error total con el Applicator de Endress+Hauser

Los errores de medición detallados, tales como para otros rangos de temperatura, por ejemplo, se pueden calcular con el Applicator "Rendimiento de la presión de dimensionado".



Cálculo del error del diafragma separador con el Applicator de Endress+Hauser

Los errores del diafragma separador no se tienen en cuenta. Los errores del diafragma separador se calculan por separado en el Applicator "Dimensionado del diafragma separador".



A0038925

Estabilidad a largo plazo

Sensor de 10 mbar (0,15 psi) y 30 mbar (0,45 psi)

■ 1 año: ±0,20 %

■ 5 años: ±0,28 %

■ 10 años: ±0,31 %

Sensor de 100 mbar (1,5 psi)

■ 1 año: ±0,08 %

■ 5 años: ±0,14 %

■ 10 años: ±0,27 %

Sensor de 500 mbar (7,5 psi)

■ 1 año: ±0,03 %

■ 5 años: ±0,05 %

■ 10 años: ±0,08 %

Sensor de 3 bar (45 psi)

■ 1 año: ±0,04 %

■ 5 años: ± 0,08 %

■ 10 años: ±0,15 %

Sensor de 16 bar (240 psi)

■ 1 año: ±0,03 %

■ 5 años: ± 0,11 %

■ 10 años: ±0,21 %

Sensor de 40 bar (600 psi)

■ 1 año: ±0,05 %

■ 5 años: ± 0,07 %

■ 10 años: ± 0,10 %

Sensor de presión relativa de 160 bar (2 400 psi) y 250 bar (3 750 psi) y sensor de presión absoluta

■ 1 año: ±0,05 %


■ 5 años: ± 0.07 %

■ 10 años: ± 0,10 %

Tiempo de respuesta T63 y T90

Tiempo de reacción, constante de tiempo

Presentación del tiempo de reacción y de la constante de tiempo según DIN 16086:



Comportamiento dinámico, salida de corriente

Tipo		Sensor	Tiempo de reacción (t ₁)	Constante de tiempo T63 (t ₂)	Constante de tiempo T90 (t ₃)
PMD75	Máx.	 10 mbar (0,15 psi) 30 mbar (0,45 psi) 100 mbar (1,5 psi) 500 mbar (7,5 psi) 3 bar (45 psi) 16 bar (240 psi) 40 bar (600 psi) 	45 ms	 450 ms 450 ms 60 ms 45 ms 40 ms 60 ms 60 ms 	 1040 ms 1040 ms 138 ms 104 ms 92 ms 138 ms 138 ms
		160 bar (2 400 psi)250 bar (3 750 psi)	50 ms	40 ms	90 ms
FMD77, FMD78	Máx.	Depende de la junta de dia	afragma		

Comportamiento dinámico, salida digital (sistema electrónico HART)

Una velocidad de burst típica de 300 ms da como resultado el comportamiento siguiente:

Tipo		Sensor	Tiempo de reacción (t ₁)	Tiempo de reacción (t ₁) + Constante de tiempo T63 (t ₂)	Tiempo de reacción (t ₁) + Constante de tiempo T90 (t ₃)
PMD75	Mín.	 10 mbar (0,15 psi) 30 mbar (0,45 psi) 100 mbar (1,5 psi) 500 mbar (7,5 psi) 3 bar (45 psi) 16 bar (240 psi) 40 bar (600 psi) 160 bar (2 400 psi) 250 bar (3 750 psi) 	205 ms	 655 ms 655 ms 265 ms 250 ms 245 ms 265 ms 265 ms 295 ms 295 ms 	 1200 ms 1200 ms 298 ms 264 ms 252 ms 298 ms 298 ms 300 ms 300 ms
	Máx.	 10 mbar (0,15 psi) 30 mbar (0,45 psi) 100 mbar (1,5 psi) 500 mbar (7,5 psi) 3 bar (45 psi) 16 bar (240 psi) 40 bar (600 psi) 160 bar (2 400 psi) 250 bar (3750 psi) 	1005 ms	■ 1455 ms ■ 1455 ms ■ 1065 ms ■ 1050 ms ■ 1045 ms ■ 1065 ms ■ 1065 ms ■ 1095 ms ■ 1095 ms	■ 2000 ms ■ 2000 ms ■ 1098 ms ■ 1064 ms ■ 1052 ms ■ 1098 ms ■ 1098 ms ■ 1100 ms ■ 1100 ms
FMD77, FMD78	Máx.	Depende de la junta de dia	ı afragma	ı	

Ciclo de lectura

• Acíclico: máx. 3/s, típico 1/s (depende del # de comando y del número de preámbulos)

• Cíclico (burst): máx. 3/s, típico 2/s

El equipo controla la función BURST MODE para la transmisión cíclica de valores a través del protocolo de comunicación HART.

Tiempo de ciclo (tiempo de actualización)

Cíclico (burst): mín. 300 ms

Comportamiento dinámico, PROFIBUS PA

Un tiempo de ciclo típico de PLC de 1 s da como resultado el comportamiento siguiente:

Tipo		Sensor	Tiempo de reacción (t_1)	Tiempo de reacción (t ₁) + Constante de tiempo T63 (t ₂)	Tiempo de reacción (t ₁) + Constante de tiempo T90 (t ₃)
PMD75	Mín.	 10 mbar (0,15 psi) 30 mbar (0,45 psi) 100 mbar (1,5 psi) 500 mbar (7,5 psi) 3 bar (45 psi) 16 bar (240 psi) 40 bar (600 psi) 	80 ms	 530 ms 530 ms 140 ms 125 ms 120 ms 140 ms 140 ms 	 1075 ms 1075 ms 173 ms 139 ms 127 ms 173 ms 173 ms
	Máx.	 10 mbar (0,15 psi) 30 mbar (0,45 psi) 100 mbar (1,5 psi) 500 mbar (7,5 psi) 3 bar (45 psi) 16 bar (240 psi) 40 bar (600 psi) 	1280 ms	 1730 ms 1730 ms 1340 ms 1325 ms 1320 ms 1340 ms 1340 ms 	 2275 ms 2275 ms 1373 ms 1339 ms 1327 ms 1373 ms 1373 ms
FMD77, FMD78	Máx.	Depende de la junta de di	afragma	1	

Ciclo de lectura (PLC)

- Acíclico: típ. 25/s
- Cíclico: típ. 30/s (depende del número y del tipo de bloques funcionales utilizados en un lazo cerrado de control)

Tiempo de ciclo (tiempo de actualización)

Mín. 200 ms

El tiempo de ciclo en un segmento de bus de comunicación cíclica de datos depende del número de equipos, del acoplador de segmentos empleado y del tiempo de ciclo interno del PLC. Se puede determinar un nuevo valor medido hasta cinco veces por segundo.

Comportamiento dinámico, FOUNDATION Fieldbus

Una configuración típica del tiempo de ciclo de macro (sistema host) de $1\,\mathrm{s}$ produce el comportamiento siguiente:

Tipo		Sensor	Tiempo de reacción (t ₁)	Tiempo de reacción (t ₁) + Constante de tiempo T63 (t ₂)	Tiempo de reacción (t ₁) + Constante de tiempo T90 (t ₃)
PMD75	Mín.	 10 mbar (0,15 psi) 30 mbar (0,45 psi) 100 mbar (1,5 psi) 500 mbar (7,5 psi) 3 bar (45 psi) 16 bar (240 psi) 40 bar (600 psi) 	90 ms	 540 ms 540 ms 150 ms 135 ms 130 ms 150 ms 150 ms 	 1085 ms 1085 ms 183 ms 149 ms 137 ms 183 ms 183 ms 183 ms
	Máx.	 10 mbar (0,15 psi) 30 mbar (0,45 psi) 100 mbar (1,5 psi) 500 mbar (7,5 psi) 3 bar (45 psi) 16 bar (240 psi) 40 bar (600 psi) 	1090 ms	■ 1540 ms ■ 1540 ms ■ 1150 ms ■ 1135 ms ■ 1130 ms ■ 1150 ms ■ 1150 ms	 2085 ms 2085 ms 1183 ms 1149 ms 1137 ms 1183 ms 1183 ms
FMD77, FMD78	Máx.	Depende de la junta de dia	afragma	1	

Ciclo de lectura


- Acíclico: típ. 10/s
- Cíclico: típ. 10/s (depende del número y del tipo de bloques funcionales utilizados en un lazo cerrado de control)

Tiempo de ciclo (tiempo de actualización)

Cíclico: mín. 100 ms

Factores de instalación

Influencia de la posición de instalación



A0031035

Equipo	Posición de calibración (A)	Equipo girado verticalmente hacia abajo (B)	Equipo girado verticalmente hacia arriba (C)
PMD75 y aceite de silicona	Sin errores adicionales	<+4 mbar (+0,06 psi) El valor es el doble para aceite inerte.	<-4 mbar (-0,06 psi) El valor es el doble para aceite inerte.
FMD77 y aceite de silicona	Sin errores adicionales	<+32 mbar (+0,46 psi) El valor es el doble para aceite inerte.	<-32 mbar (-0,46 psi) El valor es el doble para aceite inerte.

Se puede normalizar cualquier desplazamiento del punto cero dependiente de la posición. Consulte la sección "Puesta en marcha → Ajuste de posición" del Manual de instrucciones.

Efectos de las vibraciones

Equipo/accesorio	Células de medición	Caja	Normativa sobre pruebas	Resistencia a vibraciones
	10 mbar (0,15 psi),	T14 acero inoxidable T15 aluminio T17 aluminio	IEC 62828-1 / IEC 61298-3	≤ 0,15% URL a 10 a 38 Hz: ±0,35 mm (0,0138 in); Entre 38 y 2000 Hz: 2 g en los 3 planos
PMD75	30 mbar (0,45 psi)	T14 aluminio	IEC 62828-1 / IEC 61298-3	≤ 0,15% URL a 10 a 60 Hz: ±0,21 mm (0,0083 in); Entre 60 y 2000 Hz: 3 g en los 3 planos
PMD/5	≥100 mbar (1,5 psi) –	T14 acero inoxidable T15 aluminio	IEC 62828-1 / IEC 61298-3	≤ 0,075% URL a 10 a 38 Hz: ±0,35 mm (0,0138 in); Entre 38 y 2000 Hz: 2 g en los 3 planos
		T14 aluminio	IEC 62828-1 / IEC 61298-3	≤ 0,075% URL a 10 a 60 Hz: ±0,35 mm (0,0138 in); Entre 60 y 2000 Hz: 5 g en los 3 planos

Tiempo de calentamiento

■ 4 a 20 mA HART: < 10 s

■ PROFIBUS PA: 6 s

■ FOUNDATION Fieldbus: 50 s

Instalación

Instrucciones generales de instalación

- Un desplazamiento del punto cero, que depende de la orientación del módulo sensor, se puede normalizar mediante las teclas de configuración del equipo, y también en zonas con peligro de explosión cuando el equipo presenta mandos externos.
 Los diafragmas separadores también desplazan el punto cero, en función de la posición de instalación → □ 101.
- La caja del equipo puede girarse en hasta 380°.
- Utilice anillos de montaje enrasado para bridas y diafragmas separadores de células si se puede esperar la formación de adherencias o tapones en la conexión del diafragma separador. Es anillo de montaje enrasado se puede disponer entre la conexión a proceso y el diafragma separador. Las adherencias de material la parte frontal del diafragma separador se pueden lavar y se puede ventilar la cámara de presión a través de los dos orificios de lavado laterales.
- Cuando la medición se realiza en productos que contienen materia sólida, por ejemplo, en líquidos sucios; conviene instalar separadores y válvulas de purqa para capturar y eliminar los sedimentos.
- El uso de un manifold de válvulas facilita la puesta en marcha y la instalación, a la vez que permite realizar tareas de mantenimiento sin tener que interrumpir el proceso.
- Puede encontrar unas recomendaciones generales sobre la tubería de presión en la norma DIN 19210 "Procedimientos para medidas de caudal; dispositivos de medición del caudal en tuberías con presión diferencial" o en normas semejantes nacionales o internacionales.
- Instale la tubería de presión con un gradiente continuo del 10% por lo menos.
- Si las tuberías de presión se encuentran a la intemperie, asegúrese entonces obtener utilizar la suficiente protección contra la congelación, p.ej., utilizando un traceado térmico de tuberías.
- Dirija el cable y el conector hacia abajo cuando sea posible para evitar que la humedad (p.ej., agua de lluvia o condensación) penetre.

Principio de medición

Medición de caudal

- El PMD75 es el más apto para la medición de flujo.
- Principio de medición para gases: Monte el equipo por encima del punto de medición.
- Principio de medición para líquidos y vapores: monte el equipo por debajo del punto de medición.
- Monte los potes de condensación en el mismo nivel que el punto de medición y a la misma distancia de Deltabar S para medición de caudal en vapores.

Medición de nivel

El PMD75 y el FMD77 son los más aptos para realizar la medición de nivel en depósitos abiertos. Todos los equipos del Deltabar S son aptos para realizar la medición de nivel en depósitos cerrados.

Montaje para medición de nivel en depósitos abiertos

- PMD75: monte el equipo por debajo de la conexión de medición más baja. El lado negativo está abierto y a presión atmosférica.
- FMD77: monte el equipo directamente en el depósito. El lado negativo está abierto y a presión atmosférica.

Principio de medición para la medición de nivel en depósitos cerrados y en depósitos cerrados con vapor superpuesto

- PMD75: monte el equipo por debajo de la conexión de medición más baja. Conecte siempre el lado negativo por encima del nivel máximo mediante las tuberías de presión.
- FMD77: monte el equipo directamente en el depósito. Conecte siempre el lado negativo por encima del nivel máximo mediante las tuberías de presión.
- En caso de medición de nivel en depósitos cerrados con vapor superpuesto, un pote de condensado garantiza que la presión permanezca constante en el lado de baja presión.

Medición de presión

- El PMD75 y el FMD78 son los más aptos para realizar la medición de la presión diferencial.
- Principio de medición para gases: Monte el equipo por encima del punto de medición.
- Principio de medición para líquidos y vapores: monte el equipo por debajo del punto de medición.
- Monte los potes de condensación en el mismo nivel que el punto de medición y a la misma distancia de Deltabar S para medición de la presión diferencial en vapores.

Principio de medición para equipos con diafragmas separadores – FMD77 y FMD78 → 🖺 101


Orientación

La orientación puede provocar un desplazamiento del punto cero.

El desplazamiento del punto cero, que depende de la orientación del módulo sensor, puede corregirse mediante la tecla de configuración del equipo, y también en zonas con peligro de explosión cuando el equipo presenta mandos externos (para ajuste de posición).

Montaje en pared y tubería, transmisor (opcional)

Endress+Hauser ofrece el siguiente soporte de montaje para la instalación del instrumento en tuberías o paredes:




- La versión de soporte de montaje estándar **no** es apta para utilizarla en una aplicación sometida a vibraciones.
- La resistencia a las vibraciones del soporte de montaje de gran rendimiento se ha probado según la norma IEC 61298-3, consulte la sección "Resistencia a las vibraciones" → 🗎 41.
- Si se utiliza un manifold de válvulas, sus dimensiones también deben tenerse en cuenta.
- Soporte para montaje en pared y tuberías, incluido soporte de sujeción para montaje en tubería y dos tuercas.
- El material de los tornillos utilizados para fijar el dispositivo depende del código de producto.
- Para los datos técnicos (tales como las dimensiones o los números de pedido de los tornillos), consulte el documento SD01553P/00/EN.

Información para cursar pedidos:

- Versión estándar: Product Configurator, código de producto para "Opciones adicionales" opción "Q" o
- Versión estándar: Product Configurator, código de producto para "Opciones adjuntos" opción "PD"
- Versión de gran rendimiento: Product Configurator, código de producto para "Opciones adicionales" opción "U" o
- Versión de gran rendimiento: Product Configurator, código de producto para "Opciones adjuntos" opción "PB"

Montaje en pared y tubería, manifold de válvulas (opcional)



A0032335

Para los datos técnicos (tales como las dimensiones o los números de pedido de los tornillos), consulte el documento SD01553P/00/EN.

Información para cursar pedidos:

Product Configurator, código de producto para "Accesorios adjuntos", opción "PJ"

Versión con "cabezal separado"

Con la versión de "caja separada" se puede montar la caja con el inserto electrónico a una cierta distancia del punto de medición. Esta versión facilita una medición sin problemas

- En unas condiciones de medición particularmente difíciles (en lugares de instalación que son pequeños o de difícil acceso)
- Si se requiere una limpieza rápida del punto de medición y
- Si el punto de medición está expuesto a vibraciones.


Puede elegir entre distintas versiones de cable:

- PE: 2 m (6,6 ft), 5 m (16 ft) y 10 m (33 ft)
- FEP: 5 m (16 ft).

Información para cursar pedidos: Product Configurator, código de producto para "Opciones adicionales 2", versión "G".

Dimensiones → 🖺 48

En el caso de la versión con "caja separada", el sensor se suministra con la conexión a proceso y el cable ya montados. La caja y un soporte de montaje se adjuntan como unidades separadas. El cable está provisto de un conector en ambos extremos. Estas tomas están simplemente conectadas a la caja y al sensor.



- A0023
- 1 Conexión a proceso con sensor Para los grados de protección, consulte la sección siguiente
- 2 Adaptador para la conexión a proceso (contrapeso: 0,93 kg (2,05 lb))
- 3 Cable (contrapeso: 0,05 kg/metro (0,11 lb)), ambos extremos presentan un enchufe
- 4 Se proporciona soporte de montaje apto para montaje en tuberías y pared
- 5 Caja con inserto electrónico grados de protección → 🖺 49

Unidad física mm (in)

Grado de protección para la conexión a proceso y sensor utilizando

- Cable de FEP:
 - IP 69¹⁾
 - IP 66 NEMA 4/6P
 - IP 68 (1,83 mH₂O durante 24 h) NEMA 4/6P
- Cable de PE:
 - IP 66 NEMA 4/6P
 - IP 68 (1,83 mH₂O durante 24 h) NEMA 4/6P

Datos técnicos del cable de PE y FEP:

- Radio de curvatura mínimo: 120 mm (4,72 in)
- Fuerza de tracción máx. del cable 450 N (101,16 lbf)
- Resistencia contra la radiación ultravioleta

Uso en zonas con peligro de explosión:


- Instalaciones intrínsecamente seguras. (Ex ia/IS)
- FM/CSA IS: para Div. 1 únicamente instalación

38

¹⁾ Designación de clase de protección IP según DIN EN 60529. La designación anterior "IP69K" según DIN 40050 Parte 9 ya no es válida (norma retirada el 1 de noviembre de 2012). Las pruebas requeridas por ambas normas son idénticas.

Reducción de la altura de la instalación

Si se utiliza una caja separada, se reduce la altura de instalación de la conexión a proceso en comparación con el tamaño de la versión estándar.




Giro de la caja

El cabezal puede girarse en hasta 380° una vez aflojado el tornillo Allen.

Ventajas

- Montaje sencillo gracias a la facilidad en la alineación del cabezal
- Acceso fácil a los equipos
- Legibilidad óptima del indicador en planta (indicador opcional).



A0019996

Entorno


Rango de temperatura ambiente

Versión	PMD75	FMD77	FMD78
Sin indicador LCD	-50 +85 °C (- -54 +85 °C (-	58 +185 °F) ¹⁾ 65 +185 °F) ²⁾	
Con indicador LCD ³⁾	−20 +70 °C (−4 +158 °F)		
Con caja separada	-	−20 +60 °C (−4 +	-140 °F)
Sistemas de junta de diafragma ⁴⁾	-	→ 🖺 103	

- 1) Si la temperatura está por debajo de $-40\,^{\circ}$ C ($-40\,^{\circ}$ F), el riesgo de fallo aumenta. Configurador de producto, código de pedido para "Prueba, certificado", opción "JN".
- 2) Si la temperatura está por debajo de -40 °C (-40 °F), el riesgo de fallo aumenta. Configurador de producto, código de pedido para "Prueba, certificado", opción "JT".
- 3) Rango ampliado de temperaturas de la aplicación (-50 ... +85 °C (-58 ... +185 °F)) con restricciones en propiedades ópticas como la velocidad y el contraste del indicador
- 4) El rango de temperatura ambiente y el rango de temperatura del proceso son interdependientes; véase la sección "Aislamiento térmico" → 🖺 103

PMD75: Temperatura ambiente T_a en función de la temperatura de proceso T_n

Para temperaturas ambiente por debajo de $-40\,^{\circ}\text{C}$ ($-40\,^{\circ}\text{F}$), la conexión a proceso debe estar completamente aislada.



Material aislante

Área de peligro

- Los equipos de medición de presión que cuentan con los certificados habituales de protección contra explosiones (p. ej. ATEX-/ CSA-/ FM-/ IEC Ex,...) se pueden usar en áreas de peligro a temperaturas ambiente por encima de −50 °C (−58 °F) (código de pedido para "Prueba, certificado" opción "JN"). La funcionalidad de la protección contra explosiones también se garantiza para temperaturas ambiente por encima de −50 °C (−58 °F).
- Los equipos de medición de presión que cuentan con los certificados habituales de protección contra explosiones (p. ej., ATEX-/ IEC Ex, etc.) pueden utilizarse en áreas de peligro a temperaturas ambiente por encima de −54 ... +85 °C (−65 ... +185 °F) (código de pedido para "Prueba, certificado" opción "JT"). La funcionalidad de la protección contra explosiones también se garantiza para temperaturas ambiente por encima de −50 °C (−58 °F). A temperaturas ≤ −50 °C (−58 °F), la protección contra explosiones está garantizada por la caja en caso de contar con el tipo de protección de envolvente antideflagrante (Ex d). No se puede garantizar por completo la funcionalidad del transmisor.

40

Rango de temperaturas de almacenamiento

■ -40 ... +90 °C (-40 ... +194 °F)

Opción -50 ... +90 °C (-58 ... +194 °F) código de pedido 580 "Prueba, certificado" opción "JN". Si la temperatura es inferior a -40 °C (-40 °F), la probabilidad de fallo aumenta. Opción -54 ... +90 °C (-65 ... +194 °F) código de pedido 580 "Prueba, certificado" opción "JT". Si la temperatura es inferior a -40 °C (-40 °F), la probabilidad de fallo aumenta.

- Indicador local: -40 ... +85 °C (-40 ... +185 °F)
- Caja separada:-40 ... +60 °C (-40 ... +140 °F)
- Equipos con capilar blindado con PVC: -25 ... +80 °C (-13 ... +176 °F)

Grado de protección

Depende de la

caja instalada: → \(\begin{align*} \begin{align*} 49 \\ \end{align*}
caja independiente: → \(\begin{align*} 19 \\ \end{align*}

Clase climática

Clase 4K4H (temperatura del aire: $-20 \dots +55 \,^{\circ}\text{C}$ ($-4 \dots +131 \,^{\circ}\text{F}$), humedad relativa: 4 a 100%) cumple DIN EN 60721-3-4 (condensación posible)

Compatibilidad electromagnética

- Compatibilidad electromagnética según EN 61326 y recomendación NAMUR EMC (NE21).
- Con inmunidad mejorada a los campos electromagnéticos según EN 61000-4-3: 30 V/m con tapa cerrada (para equipos con caja T14 o caja T15)
- Desviación máxima: < 0,5 % de span
- Todas las mediciones de compatibilidad electromagnética (EMC) se llevaron a cabo con una Rangeabilidad (TD) = 2:1.

Para más información, consúltese la "Declaración de conformidad".

Resistencia a vibraciones

Equipo/accesorio	Células de medición	Caja	Normativa sobre pruebas	Resistencia a vibraciones
	10 mbar (0,15 psi),	T14 acero inoxidable T15 aluminio T17 aluminio	IEC 62828-1 / IEC 61298-3	Garantizado para 10 a 38 Hz: ±0,35 mm (0,0138 in); 38 a 2000 Hz: 2 g en los 3 ejes
PMD75	30 mbar (0,45 psi)	T14 aluminio	IEC 62828-1 / IEC 61298-3	Garantizado para 10 a 60 Hz: ±0,21 mm (0,0083 in); 60 a 2000 Hz: 3 g en los 3 ejes
PMD75 Transmisor FMD78	≥ 100 mbar (1,5 psi)	T14 acero inoxidable T15 aluminio	IEC 62828-1 / IEC 61298-3	Garantizado para 10 a 38 Hz: ±0,35 mm (0,0138 in); 38 a 2000 Hz: 2 g en los 3 ejes
	2 100 moai (1,3 psi)	T14 aluminio	IEC 62828-1 / IEC 61298-3	Garantizado para 10 a 60 Hz: ±0,35 mm (0,0138 in); 60 a 2000 Hz: 5 g en los 3 ejes
Transmisores PMD75 y FMD78 con soporte de montaje (diseño para condiciones de procesos extremas)	Todo	Todo	IEC 62828-1 / IEC 61298-3	Garantizado para 10 a 60 Hz: ±0,15 mm (0,0059 in); 60 a 500 Hz: 2 g en los 3 planos
FMD77	Todo	Todo	IEC 62828-1 / IEC 61298-3	Garantizado para 10 a 60 Hz: ±0,075 mm (0,0030 in); Entre 60 y 150 Hz: 1 g en los 3 planos
Conexión a proceso con capilar	Todo	Todo	IEC 62828-1 / IEC 61298-3	Garantizado para 10 a 60 Hz: ±0,35 mm (0,0138 in); Entre 60 y 1000 Hz: 5 g en los 3 planos

Aplicaciones con oxígeno

El oxígeno y otros gases pueden reaccionar de forma explosiva con aceites, grasas y plásticos, de modo que, entre otras cosas, se deben tomar las precauciones siguientes:

- Todos los componentes del sistema, como los equipos de medición, se deben limpiar según establecen los requisitos de la norma BAM.
- Según los materiales utilizados, en las aplicaciones con oxígeno no se deben superar unos ciertos valores máximos de temperatura y de presión.

En la tabla siguiente se presentan los equipos adecuados para las aplicaciones con oxígeno gaseoso, junto con la especificación de $p_{m\acute{a}x}$.

HB = Limpiado para servicio de oxígeno

Código de pedido para equipos ¹⁾ , limpiado para aplicaciones con oxígeno	p _{máx} para aplicaciones con oxígeno	T _{máx} para aplicaciones con oxígeno
PMD75 - * * * * * * * * K * * o PMD75 - * * * * * * * * * H * * HB	80 bar (1200 psi)	60 °C (140 °F)
PMD75 - * * * * * * * * 2 * * o PMD75 - * * * * * * * * A * * HB	80 bar (1200 psi)	60 °C (140 °F)
PMD75 - * * * * * * * * 3 * * o PMD75 - * * * * * * * * C * * HB	80 bar (1200 psi)	60 °C (140 °F)
FMD77 - * * * * * T * F * * o FMD77 - * * * * * D * F * * HB	PN de la brida, máx. 80 bar (1200 psi)	60 °C (140 °F)
FMD78 - * * * * * * * 4 * * 0 FMD78 - * * * * * * * 6 * * HB FMD78 - * * * * * * * * D * * 0 FMD78 - * * * * * * * * F * * HB	PN de la brida, máx. 80 bar (1200 psi)	60 °C (140 °F)

1) Solo equipos, no accesorios ni accesorios adjuntos

Aplicaciones con gases ultrapuros

Endress+Hauser también ofrece equipos para aplicaciones especiales, como gas ultrapuro, limpio de aceite y grasa. No aplican restricciones especiales con respecto a las condiciones de proceso con estos equipos.

Información para cursar pedidos:

- PMD75: Product Configurator, código de producto para "Junta"
- FMD77: Product Configurator, código de producto para "Conexión a proceso en el lado de baja presión, Material; Junta".

Aplicaciones de hidrógeno

Un diafragma separador metálico **recubierto con oro** aporta protección universal contra la difusión del hidrógeno, tanto en aplicaciones con gas, como en aplicaciones con soluciones acuosas.

Aplicaciones con hidrógeno en soluciones acuosas

Un diafragma separador metálico de proceso **con recubrimiento de oro/rodio** (AU/Rh) ofrece protección efectiva contra la difusión del hidrógeno.

Funcionamiento en ambiente muy corrosivo

PMD75: Para entornos corrosivos (p. ej., entorno marítimo/zonas costeras), Endress+Hauser recomienda el terminal de protección para entornos marítimos (disponible como accesorio montado).

Junta de diafragma FMD78 y FMD77 con capilar en lado de baja presión:

Para ambientes corrosivos (p. ej., en entornos marítimos o zonas costeras), Endress+Hauser recomienda usar un blindaje de PVC o de PTFE para los capilares ($\rightarrow \boxtimes 85$). El transmisor también se puede proteger con un recubrimiento especial TSP (Technical Special Product).

Proceso

Límites de temperatura del proceso (temperatura en el transmisor)


PMD75

- Conexiones a proceso hechas de 316L o aleación C276: −50 ... +85 °C (−58 ... +185 °F)
- Conexiones a proceso hechas de C22.8: -10 ... +85 °C (+14 ... +185 °F)
- Para aplicaciones con oxígeno, véase → 🖺 42la sección "Aplicaciones con oxígeno".
- Preste atención al rango de temperaturas de proceso de la junta. Véase también la siguiente sección "Rango de temperatura del proceso, juntas".

PMD75 con batería de válvulas

La temperatura de proceso máxima admisible en la batería es 110 °C (230 °F).

Si la temperatura de proceso es >85 °C (185 °F) y en una batería de válvulas hay instaladas en horizontal bridas laterales sin aislar, es aplicable una temperatura ambiente reducida (véase el gráfico siguiente).



 T_a Temperatura ambiente máxima en la batería

 T_p Temperatura de proceso máxima en la batería

FMD77

- Depende del diseño (véase la tabla siguiente)
- Depende de la junta de diafragma y del aceite de relleno (→ 100): -70 ... +400 °C (-94 ... +752 °F)
- Preste atención al rango de temperaturas de proceso de la junta. Véase también la siguiente sección "Rango de temperatura del proceso, juntas".
- Tenga en cuenta los límites de temperatura de la aplicación del aceite de la junta de diafragma.
 → \bigodia 100, sección "Aceites de relleno de la junta de diafragma".
- Tenga en cuenta la presión relativa máxima y la temperatura máxima.



Diseño	Aislador térmico	Temperatura	Opción 1)
Transmisor horizontal	largo	400 ℃ (752 ℉)	MA
Transmisor vertical	largo	300 ℃ (572 ℉)	MR
Transmisor horizontal	corto	200 ℃ (392 ℉)	MC

Endress+Hauser 43

A0038812

Diseño	Aislador térmico	Temperatura	Opción 1)
Transmisor vertical	corto	200 ℃ (392 ℉)	MD
Soporte en U, transmisor horizontal (para equipos que requieren certificación CRN)	-	400 °C (752 °F)	2)

- 1) Configurador de producto, código de pedido para "Conexión a proceso"
- 2) En combinación con certificación CSA.

FMD78

- Depende de la junta de diafragma y del aceite de relleno:-70 ... +400 °C (-94 ... +752 °F)
- Para aplicaciones con oxígeno, véase → 🖺 42la sección "Aplicaciones con oxígeno".
- Tenga en cuenta los límites de temperatura de la aplicación del aceite de la junta de diafragma. → 🖺 100, sección "Aceites de relleno de la junta de diafragma".
- Tenga en cuenta la presión relativa máxima y la temperatura máxima.

FMD77 y FMD78: Equipos con diafragma separador de proceso recubierto de PTFE

El recubrimiento no adhesivo presenta unas propiedades deslizantes excelentes y sirve para proteger el diafragma separador de proceso contra los productos abrasivos.


AVISO

El uso incorrecto de la lámina de PTFE inutiliza el equipo.

▶ La lámina de PTFE está diseñada para proteger la unidad contra la abrasión. No protege contra los productos corrosivos.

Gama de aplicaciones de la lámina de PTFE

Para consultar la gama de aplicaciones de la 0,25 mm (0,01 in) lámina de PTFE de un diafragma separador de proceso de AISI 316L (1.4404/1.4435), véase el diagrama siguiente:




A0026949-ES

En caso de aplicaciones de vacío: $p_{abs} \le 1$ bar (14,5 psi)a 0,05 bar (0,725 psi)hasta máx. +150 °C (302 °F).

Límites de temperatura de proceso del blindaje capilar: FMD77 y FMD78

- 316L: No hay restricciones
- PTFE: No hay restriccionesPVC: véase el diagrama siguiente



Rango de temperatura del proceso, juntas

PMD75

Junta	Rango de temperatura del proceso	Opción 1)
FKM	-20 +110 °C (-4 +230 °F) ²⁾	A
PTFE	-40 +110 °C (-40 +230 °F) ^{2) 3)}	С
NBR	−20 +85 °C (−4 +185 °F)	F
Cobre	−40 +85 °C (−40 +185 °F)	Н
Cobre, limpiado para servicio de oxígeno	-20 +60 °C (-4 +140 °F)	K o H ⁴⁾
FKM, limpiado de aceite+grasa	−20 +110 °C (−4 +230 °F)	1
FKM, limpiado para servicio de oxígeno	-20 +60 °C (-4 +140 °F)	2 o A 4)
PTFE, limpiado para aplicaciones con oxígeno	-20 +60 °C (-4 +140 °F)	3 o C ⁴⁾
EPDM ⁵⁾ .	-40 +85 °C (−40 +185 °F)	J

- 1) Configurador de producto, código de pedido para "Junta"
- 3) Para presiones > 160 bar (2 320 psi), la temperatura del proceso está limitada a $-20\,^{\circ}\text{C}$ ($-4\,^{\circ}\text{F}$)
- 4) Con opción "HB", véase el configurador de producto, código de pedido para "Servicio"
- 5) Siempre para lado LP con brida ciega (véase Configurador de producto, código de pedido para "Conexión a proceso"

FMD77 (con junta de diafragma)

Junta en el lado LP (-)	Rango de temperatura del proceso ¹⁾	OPL bar (psi)	PN bar (psi)	Opción ²⁾		
FKM	-20 +85 °C (-4 +185 °F)	Véase la sección "Rango de medición"		B, D, F, U		
PTFE	-40 +85 °C (-40 +185 °F)	"FMD77, FMD78, PMD75: Opción PN → 🖺 13.	160 / 16 MPa / 2400 psi"	Н, Ј		
EPDM	-40 +85 °C (-40 +185 °F)		K, L			
FKM, limpiado de aceite+grasa	−10 +85 °C (+14 +185 °F)		S			
FKM, limpiado para servicio de oxígeno ³⁾	-10 +60 °C (+14 +140 °F)			T o D ⁴⁾		
Kalrez, compuesto	0 +5 °C (+32 +41 °F)	44 a 49 (660 a 735)	29 a 33 (435 a 495)	M, N		
6375	+5 +10 °C (+41 +50 °F)	49 a 160 (735 a 2400)	33 a 107 (495 a 1605)			
	+10 +85 °C (+50 +185 °F)	160 (2400)	107 (1605)			
Chemraz,	−10 +25 °C (+14 +77 °F)	130 a 160 (1950 a 2400)	87 a 107 (1305 a 1605)	P, Q		
compuesto 505	+25 +85 °C (+77 +185 °F)	160 (2400)	107 (1605)			
Junta de diafragma y capilar, soldado	Tenga en cuenta los límites de temperatura de la aplicación del aceite de la junta de diafragma. → 🖺 100, "Aceites de relleno de la junta de diafragma".					

- 1) Temperaturas inferiores previa solicitud
- 2) Configurador de producto, código de pedido para "Conexión a proceso, lado LP; junta:"
- 3) Tenga en cuenta la sección "Aplicaciones con oxígeno"
- 4) Con opción "HB", véase Configurador de producto, código de pedido para "Servicio"

Especificaciones de presión

ADVERTENCIA

La presión máxima que tolera el equipo de medición está determinada por el elemento menos resistente a la presión.

- Para las especificaciones de presión, véanse las secciones "Rango de medición" y "Construcción mecánica".
- ▶ El equipo de medición debe utilizarse únicamente dentro de los límites especificados.
- ▶ PMT (presión máxima de trabajo): La presión máxima de trabajo (PMT) está indicada en la placa de identificación. Este valor se basa en una temperatura de referencia de +20 °C (+68 °F) y se puede aplicar al equipo durante un periodo ilimitado de tiempo. Tenga en cuenta la dependencia de la temperatura de la PMT. Para los valores de presión admisibles a temperaturas más elevadas para bridas, se deben consultar los estándares EN 1092-1 (al respecto de su propiedad estabilidad-temperatura, los materiales 1.4435 y 1.4404 se agrupan juntos en EN 1092-1; la composición química de los dos materiales puede ser idéntica.), ASME B 16.5a, JIS B 2220 (aplica en cada caso la última versión del estándar).
- ► La presión de prueba corresponde al límite de sobrepresión de los sensores individuales (LSP = 1,5 x PMT | y solo se puede aplicar durante un periodo de tiempo limitado a fin de evitar daños permanentes.
- ► La "Directiva sobre equipos de/a presión" (2014/68/EU) utiliza la abreviatura "PS". La abreviatura "PS" corresponde a la presión máxima de trabajo (PMT) del equipo de medición.
- ► En el caso de la gama de sensores y las conexiones a proceso en que el límite de sobrepresión (LSP) de la conexión de proceso es menor que el valor nominal del sensor, el equipo se configura en fábrica, al máximo total, al valor LSP de la conexión a proceso. En caso de querer usar el rango completo del sensor, seleccione una conexión a proceso con un valor mayor de límite de sobrepresión. OPL (1.5 x PN; PMT = PN)
- ► En las aplicaciones con oxígeno no se deben superar los valores de p_{max} y T_{max} para aplicaciones con oxígeno → $\stackrel{\triangle}{=}$ 42.

Presión de rotura

Equipo	Rango de medición	Presión de rotura ¹⁾
PMD75 PN160	≤40 bar (580 psi)	690 bar (10005 psi) ²⁾
		600 bar (8 700 psi) 3)
PMD75 PN420	≤40 bar (580 psi)	1600 bar (23200 psi) ^{2) 4) 5)} .

- 1) Excluidos el FMD77 y el FMD78 con el sistema de junta de diafragma montado
- Aplicable a los materiales FKM, PTFE, NBR y EPDM para juntas de proceso y a la presión aplicada por ambos lados.
- 3) Aplicable al material PTFE para juntas de proceso y para purga lateral.
- Si está seleccionada la opción de válvulas de purga laterales (sv), la presión de rotura es 690 bar (10005 psi)
- 5) Para el material PTFE para juntas de proceso (PN250), la presión de rotura es 1250 bar (18125 psi)

Estructura mecánica

i

Para las dimensiones, véase el Product Configurator: www.es.endress.com

Buscar un producto \Rightarrow clic en "Configuración" a la derecha de la imagen de producto \Rightarrow tras la configuración, clic en "CAD"

Las siguientes dimensiones son valores redondeados. Por este motivo, es posible que difieran ligeramente de las dimensiones indicadas en www.es.endress.com.

Altura del equipo

La altura del equipo se calcula a partir de

- la altura de la caja
- la altura de piezas de montaje opcional, como aisladores térmicos o capilares
- la altura de la conexión a proceso pertinente.


Puede encontrar las distintas alturas de los componentes en las secciones siguientes. Para calcular la altura del equipo, simplemente sume las alturas de cada componente. En caso necesario, se puede tener en cuenta también el espacio de montaje (el espacio usado para instalar el equipo). Para esto, puede utilizar la tabla siquiente:

Denominación	Elemento	Dimensión	Ejemplo con PMD75
Bridas laterales	(A)	85 mm (3,35 in)	C
Altura de caja	(B)	→ 🖺 49 y sig.	
Espacio de montaje	(C)	-	B
			A0023927
Altura del equipo			

Denominación	Elemento	Dimensión	Ejemplo con FMD77
Piezas montadas	(A)	→ 🖺 56	<u></u>
Bridas laterales	(B)	85 mm (3,35 in)	
Altura de caja	(C)	→ 🖺 49 y sig.	
Espacio de montaje	(D)	-	
Conexiones a proceso	(b)	→ 🖺 51	<u>b</u> A C D
Altura del equipo			A0022000

Denominación	Elemento	Dimensión	Ejemplo con FMD78
Bridas laterales	(A)	85 mm (3,35 in)	
Altura de caja	(B)	→ 🖺 49 y sig.	
Espacio de montaje	(C)	-	B b b
Conexiones a proceso	(b)	→ 🖺 51	
Altura del equipo			


Caja T14, indicador opcional en el lado



Material		Grado de protección	Entrada de cable	Peso en kg (lb)		Opción 1)
Caja	Junta de la tapa			con indicador	sin indicador	
		IP66/67 NEMA 6P	Prensaestopas M20			A
		IP66/67 NEMA 6P	Rosca G ½"			В
	EDDM	IP66/67 NEMA 6P	Rosca NPT 1/2"			С
A 1ii	EPDM	IP66/67 NEMA 6P	Conector M12	1.2 (2.65)	1 1 (2 (2)	D
Aluminio		IP66/67 NEMA 6P	Conector 7/8"	1,2 (2,65)	1,1 (2,43)	Е
		IP65 NEMA 4	Conector 90 grados HAN7D			F
	FVMQ	IP66/67 NEMA 6P	Prensaestopas M20			G
	FVMQ	IP66/67 NEMA 6P	Rosca NPT 1/2"			Н
		IP66/67 NEMA 6P	Prensaestopas M20			1
		IP66/67 NEMA 6P	Rosca G ½"			2
	EPDM	IP66/67 NEMA 6P	Rosca NPT ½"			3
2161	EPDIM	IP66/67 NEMA 6P	Conector M12	2.1 (4.62)	2.0 (4.41)	4
316L		IP66/67 NEMA 6P	Conector 7/8"	2,1 (4,63)	2,0 (4,41)	5
		IP65 NEMA 4	Conector 90 grados HAN7D			6
	FVMQ	IP66/67 NEMA 6P	Prensaestopas M20			7
ı	FVMQ	IP66/67 NEMA 6P	Rosca NPT ½"	1		8

¹⁾ Configurador de producto, código de pedido para "Caja, junta de la tapa, entrada de cable, grado de protección"


Cabezal T15, indicador opcional en parte superior



Materiales		Grado de protección	Entrada de cable	Peso en kg (lb)	Opción 1)	
Caja	Junta de la tapa			con indicador	sin indicador	
		IP66/67 NEMA 6P	Prensaestopas M20			J
		IP66/67 NEMA 6P	Rosca G ½"		1.7 (2.75)	K
Alumainia	EPDM	IP66/67 NEMA 6P	Rosca NPT ½"	1.0 /2.07)		L
Aluminio	EPDIM	IP66/67 NEMA 6P	Conector M12	- 1,8 (3,97)	1,7 (3,75)	М
		IP66/67 NEMA 6P	Conector 7/8"			N
		IP65 NEMA 4	Conector 90 grados HAN7D	-		Р

1) Product Configurator, a través de código para "Caja, junta de la tapa, entrada de cables, grado de protección"


Caja T17 (higiénica), indicador opcional en el lado



Materiales		Grado de protección 1)	Entrada de cable	Peso en kg (lb)	Opción ²⁾	
Caja	Junta de la tapa			con indicador	sin indicador	
		IP66/68 NEMA 6P	Prensaestopas M20			R
		IP66/68 NEMA 6P	Rosca G ½"			S
316L	EPDM	IP66/68 NEMA 6P	Rosca NPT ½"	1,2 (2,65)	1,1 (2,43)	Т
	IP66/68 NEMA 6P	Conector M12			U	
		IP66/68 NEMA 6P	Conector 7/8"			V

- 1) Grado de protección IP 68: 1,83 m H_2O durante 24 h
- 2) Product Configurator, a través de código para "Caja, junta de la tapa, entrada de cables, grado de protección"

Conexiones a proceso PMD75 Brida oval, conexión 1/4-18 NPT o RC 1/4




Unidad física mm (in). Alzado, vista lateral izquierda, vista lateral derecha. Tuercas ubicadas siempre en el lado negativo.

Conexión	Montaje	Material	Accesorios	Peso 1)	Opción ²⁾
				kg (lbs)	
1/4-18 NPT IEC 61518	7/16-20 UNF	Acero C 22.8 (1.0460/Zn5) 3)	incl. 2 válvulas de purga	4,2 (9,26)	В
1/4-18 NPT IEC 61518	7/16-20 UNF	1.4408 / CF3M ⁴⁾ / AISI 316L	AISI 316L (1.4404)		D 5)
		AISI 316L (1.4404) 6)			
1/4-18 NPT IEC 61518	7/16-20 UNF	Aleación C276 (2.4819)	Válvulas de purga Aleación C276 (2.4819) ⁷⁾	4,5 (9,92)	F ⁵⁾
RC 1/4	7/16-20 UNF	1.4408 / CF3M ⁴⁾ / AISI 316L	incl. 2 válvulas de purga	4,2 (9,26)	U
		AISI 316L (1.4404) 6)	AISI 316L (1.4404)		
1/4-18 NPT IEC 61518	PN 160: M10PN 420: M12	Acero C 22.8 (1.0460/Zn5) 3)			1
1/4-18 NPT IEC 61518	PN 160: M10PN 420: M12	AISI 316L (1.4404)			2
1/4-18 NPT IEC 61518	PN 160: M10PN 420: M12	Aleación C276 (2.4819)	Válvulas de purga Aleación C276 (2.4819) ⁷⁾	4,5 (9,92)	3
HP: 1/4-18 NPT IEC 61518 LP: brida ciega	7/16-20 UNF	AISI 316L (1.4404)	incl. válvula de purga AISI 316L (1.4404)	4,2 (9,26)	Q ⁵⁾
HP: 1/4-18 NPT IEC 61518 LP: brida ciega	7/16-20 UNF	Aleación C276 (2.4819)	sin válvula de purga ⁷⁾ .	4,5 (9,92)	S ⁵⁾

- 1) Peso de conexiones a proceso sin válvulas de purga con 10 mbar (0,15 psi)o 30 mbar (0,45 psi)célula de medición, conexiones a proceso sin válvulas de purga con célula de medición ≥ 100 mbar (1,5 psi) peso aprox. 800 g (28,22 oz) menos.
- 2) Configurador de producto, código de pedido para "Conexión a proceso"
- 3) Las bridas laterales de C22.8 incluyen un recubrimiento de protección anticorrosión (cinc, cromo). Para evitar la formación de hidrógeno y, por lo tanto, la difusión a través de la membrana, Endress+Hauser recomienda el uso de bridas laterales de 316L para aplicaciones con presencia de agua. La difusión del hidrógeno a través del sello conduce a errores de medición o, en casos extremos, un fallo del dispositivo.
- 4) Fundición equivalente a material AISI 316L
- 5) Estas conexiones a proceso cuentan con la homologación CRN. Si se pide la opción de homologación CRN, la PMT de las variantes sin purga lateral está limitada a una PMT de 262 bar (3 800 psi) (a 120 °C (248 °F))
- 6) Para equipos con homologación CSA: Configurador de producto, código de pedido para "Homologación", opciones D, E, F, U, V, W y X
- 7) Product Configurator, código de producto para "Opciones adicionales 2"


Conexiones a proceso PMD75 Brida oval, conexión 1/4-18 NPT o RC 1/4, con ventilación lateral



Conexión	Montaje	Material	Accesorios	Peso 1)	Opción ²⁾
				kg (lbs)	
1/4-18 NPT IEC 61518	7/16-20 UNF	Acero C 22.8 (1.0460/Zn5) 3)	4 tornillos de fijación y	4,2 (9,26)	С
1/4-18 NPT IEC 61518	7/16-20 UNF	1.4408 / CF3M ⁴⁾ / AISI 316L	2 válvulas de purga AISI 316L (1.4404)		E 5)
		AISI 316L (1.4404) 6)			
1/4-18 NPT IEC 61518	7/16-20 UNF	Aleación C276 (2.4819)	Válvulas de purga aleación C276 (2.4819) 7)	4,5 (9,92)	H 5)
RC 1/4	7/16-20 UNF	1.4408 / CF3M ⁴⁾ / AISI 316L	4 tornillos de fijación y	4,2 (9,26)	V
		AISI 316L (1.4404) 6)	2 válvulas de purga AISI 316L (1.4404)		
HP: 1/4-18 NPT IEC 61518 LP: brida ciega	7/16-20 UNF	AISI 316L (1.4404)	incl. tornillos de fijación y válvula de purga AISI 316L (1.4404)	4,2 (9,26)	R ⁵⁾
HP: 1/4-18 NPT IEC 61518 LP: brida ciega	7/16-20 UNF	Aleación C276 (2.4819)	Válvula de purga aleación C276 (2.4819) 7)	4,5 (9,92)	T ⁵⁾

- 1) Peso de las conexiones a proceso sin válvulas de purga con célula de medición de 10 mbar (0,15 psi) o 30 mbar (0,45 psi), conexiones a proceso sin válvulas de purga con células de medición ≥ 100 mbar (1,5 psi) peso aprox. 800 g (28,22 oz) menos.
- 2) Product Configurator, código de producto para "Conexión a proceso"
- 3) Las bridas laterales de C22.8 incluyen un recubrimiento de protección anticorrosión (cinc, cromo). Para evitar la formación de hidrógeno y, por lo tanto, la difusión a través de la membrana, Endress+Hauser recomienda el uso de bridas laterales de 316L para aplicaciones con presencia de aqua. La difusión del hidrógeno a través del sello conduce a errores de medición o, en casos extremos, un fallo del dispositivo.
- 4) Fundición equivalente a material AISI 316L
- 5) Estas conexiones a proceso cuentan con la homologación CRN. Si se pide la opción de homologación CRN, la PMT de las variantes con purga lateral está limitada a una PMT de 179 bar (2 600 psi) (a 120 °C (248 °F))
- 6) Para equipos con homologación CSA: Configurador de producto, código de pedido para "Homologación", opciones D, E, F, U, V, W y X
- 7) Product Configurator, código de producto para "Opciones adicionales 2"

Conexiones a proceso PMD75 Brida oval, preparada para montaje del diafragma separador



- Preparada para montaje del diafragma separador
- Posición de junta de cobre
- 1 Montaje de diafragma separador
- Junta de cobre
- 2 3 Diafragma separador que aísla del proceso


Unidad física mm (in). Vista lateral izquierda, vista lateral derecha. Tuercas ubicadas siempre en el lado negativo.

Materiales	Opción 1)
1.4408 / CF3M ²⁾ / AISI 316L	W
AISI 316L (1.4404) 3)	

- Product Configurator, código de producto para "Conexión a proceso"
- Fundición equivalente a AISI 316L2)
- Para equipos con certificación CSA: Product Configurator, código de producto para "Certificación", opciones D, E, F, U, V, W y X

Manifold de válvulas DA63M- (opcional)

Endress+Hauser suministra manifolds de válvulas fresados a partir de la estructura de pedido del producto del transmisor en las versiones siquientes:



Se puede pedir manifold de válvulas de 3 vías o de 5 vías en 316L o aleación C


- como accesorio **adjunto** (con los tornillos y las juntas para el montaje incluidos)
- pedido como accesorio montado (los manifolds de válvulas montados se suministran con una prueba documentada de ausencia de fugas).

Los certificados pedidos con los equipos (certificado de material 3.1 y declaración de conformidad NACE) y las pruebas (p. ej., pruebas de presión y PMI) se refieren a los transmisores y los manifolds de válvulas.

Para más detalles (opción de pedido, tamaño, peso, materiales), véase la documentación SD01553P/00/EN "Accesorios mecánicos para equipos de medición de presión".

Durante el tiempo de vida útil de las válvulas, puede ser necesario volver a tensar el embalaje.

Montaje del manifold de válvulas



Elemento	Denominación	Opción 1)
A	Montaje por encima del manifold de válvulas	NV
В	Montaje por debajo del manifold de válvulas	NW

Product Configurator, código de producto para "Accesorios montados"

FMD77: Selección de la conexión a proceso y línea de capilar

El equipo puede montarse con diferentes conexiones a proceso en el lado de alta presión (HP) y en el lado de baja presión (LP).

El FMD77 también puede montarse con líneas de capilar en el lado de baja presión (LP).

Cuando se utilizan sistemas con diafragma separador, hay que prever el anclaje necesario para evitar que el tubo capilar se doble (radio de curvatura del capilar ≥ 100 mm (3,94 in)).


- Conexión a proceso en lado de alta presión = brida DN80
- Conexión a proceso en lado de baja presión = brida DN50

Ventajas:

- Gracias a la variedad de opciones de pedido, se pueden adaptar los equipos de forma óptima a la situación de la instalación de que se trate
- Costes reducidos gracias a un diseño óptimo de sistema
- Instalación más sencilla debido a la longitud ajustada de la línea de capilar
- Adaptación más sencilla a instalaciones existentes


Información para cursar pedidos:

- Las conexiones a proceso se indican en la sección correspondiente por HP (lado de alta presión) y LP (lado de baja presión)




Debido al uso de diferentes conexiones a proceso y líneas de capilares, es esencial que el equipo se diseñe / pida utilizando la herramienta de selección "Applicator Tamaño de diafragma separador", disponible sin coste. Encontrará más información en la Sección "Instrucciones de planificación para los sistemas con diafragma separador" → 🖺 97

FMD77 - Visión general



Elemento	Diseño	Aislador térmico	Página	Opción 1)
A	Transmisor horizontal	largo	→ 🖺 57	MA ²⁾
В	Transmisor vertical	largo	→ 🖺 57	МВ
С	Transmisor horizontal	corto	→ 🖺 57	МС
D	Transmisor vertical	corto	→ 🖺 57	MD

- 1) 2) Product Configurator, código de producto para "Diseño; aislador térmico" Estándar



A0025252


Elemento	Diseño	Página	Opción 1)
E	Soporte en U, transmisor horizontal (para equipos con certificación CRN)	→ 🖺 58	En combinación con certificación CSA.

Product Configurator, código de producto para "Conexión a proceso"

56

Conexiones a proceso FMD77 con diafragma separador, lado de alta presión


Equipo con aislador térmico largo



- Lado de alta presión: véase Sección "Conexiones a proceso FMD77 con diafragma separador, lado de alta presión"
- Lado de baja presión: véase Sección "Conexiones a proceso FMD77 con diafragma separador, lado de baja presión" → 🖺 63

Unidad física mm (in).

Equipo con aislador térmico corto




- Lado de alta presión: véase Sección "Conexiones a proceso FMD77 con diafragma separador, lado de alta presión"
 Lado de baja presión: véase Sección "Conexiones a proceso FMD77 con diafragma separador, lado de baja presión" → 🖺 63

Unidad física mm (in).

Conexiones a proceso FMD77 con diafragma separador, lado de alta presión

Soporte en U con certificación CRN



- Lado de alta presión: véase Sección "Conexiones a proceso FMD77 con diafragma separador, lado de alta presión"

 Lado de baja presión: véase Sección "Conexiones a proceso FMD77 con diafragma separador, lado de baja presión" → 🖺 63


Unidad física mm (in).

Conexiones a proceso FMD77 con junta de diafragma



- Los planos siguientes ilustran, en principio, el funcionamiento del sistema. En otras palabras, las dimensiones de una junta de diafragma suministrada pueden presentar desviaciones con respecto a las dimensiones que se proporcionan en este documento.
- Para más información, póngase en contacto con el centro Endress+Hauser de su zona.

Bridas EN, medidas de la conexión según EN 1092-1



 d_M Diámetro máximo de la membrana de proceso


_				
I	Ini	hah	física	mm

Diámetro del orificio

Brida 1) 2) 3)					Agujeros	Agujeros de perno			Sello separador		Opción	
4)	Presión nominal	Tipo	D	b	g	Número	g_2	k	d _M	Peso			
	PN	_	[mm]	[mm]	[mm]	_	[mm]	[mm]	[mm]	[kg (lb)]	HP ⁵⁾	LP 6)	
DN 50	10-40	B1	165	20	102	4	18	125	59	3,0 (6,62)	A 7) 8)	TA 7) 8)	
DN 80	10-40	B1	200	24	138	8	18	160	89	5,2 (11,47)	B 7) 8)	TB ^{7) 8)}	
DN 100	10-16	B1	220	20	-	8	18	180	89	4,8 (10,58)	F	TC	
DN 100	25-40	B1	235	24	162	8	22	190	89	6,7 (14,77)	G	TD	

- 1) Material: AISI 316L
- 2) La rugosidad de la superficie en contacto con el producto, incluida la cara con resalte, de las bridas (todas las normas) fabricadas en aleación C276, Monel, tántalo, oro > 316L o PTFE es $R_a < 0.8 \mu m$ (31,5 μ in). Niveles de rugosidad de la superficie inferiores disponibles bajo demanda.
- 3) La cara con resalte de la brida está hecha del mismo material que el diafragma separador.
- 4) Diámetro nominal
- 5) Configurador de producto, código de pedido para "Conexión a proceso, HP/ HP+LP:"
- 6) Configurador de producto, código de pedido para "Conexión a proceso alternativa lado LP:"
- 7) Disponible como alternativa con la membrana TempC.
- 8) Disponible como alternativa con la membrana TempC con recubrimiento de oro (configurador de producto, código de pedido para "Material de la membrana" opción "G/D").

Bridas EN con junta de diafragma ampliada, medidas de la conexión según EN 1092-1




Brida 1) 2)								Agujeros de perno			Sello se	Opción 3)	
4)	Presión nominal	Tipo	D	b	g	L	d ₃	Número	Número g ₂ k		d _M	Peso	(HP + LP)
	PN		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]		[mm]	[mm]	[mm]	[kg (lb)]	
DN 80	10-40	B1	200	24	138	50	76	8	18	160	72	6,2 (13,67)	С
						100						6,7 (14,77)	
						200						7,8 (17,20)	

- 1) Material: AISI 316L
- 2) En el caso de los diafragmas separadores de proceso hechos de aleación C276, Monel o tántalo, la cara con resalte de la brida y la tubería del barril están hechas de 316L.
- 3) Configurador de producto, código de pedido para "Conexión a proceso, HP/ HP+LP:"
- 4) Diámetro nominal

Conexiones a proceso FMD77 con junta de diafragma

Bridas ASME, medidas de conexión según B 16.5, cara con resalte RF




- D Diámetro de la brida
- b Espesor
- q Cara con resalte
- k Orificio
- g_2 Diámetro del orificio
- d_M Diámetro máx. del diafragma separador de proceso

Unidad de ingeniería in

Brida ^{1) 2) 3)}	rida ^{1) 2) 3)}						10	Junta de diafragma	Peso	4) 5)	Opción	
Diámetro nominal	Clase	D	b	g	Número	g_2	k	d _M	_			
[in]	[lb./sq.in]	[in]	[in]	[in]		[in]	[in]	[in]	[kg (lb)]		HP ⁶⁾	LP 7)
2	150	6	0,75	3,62	4	0,75	4,75	2,32	2,6 (5,73)	CRN	N 8) 9)	TE 8) 9)
2	300	6,5	0,88	3,62	8	0,75	5	2,32	3,4 (7,5)	CRN	O 8) 9)	TF 8) 9)
2	400/600	6,5	1	3,62	8	0,75	5	2,32	4,3 (9,48)	-	J	-
3	150	7,5	0,94	5	4	0,75	6	3,5	5,1 (11,25)	CRN	P ⁸⁾⁹⁾	TG ⁸⁾⁹⁾
3	300	8,25	1,12	5	8	0,75	6	3,5	7,0 (15,44)	CRN	R ^{8) 9)}	TH 8) 9)
4	150	9	0,94	6,19	8	0,75	7,5	3,5	7,2 (15,88)	CRN	Т	TI
4	300	10	1,25	6,19	8	0,88	7,88	3,5	11,7 (25,8)	CRN	W	TJ

- 1) Material: AISI 316/316L. Combinación de AISI 316 para la resistencia a presiones requerida y AISI 316L para la resistencia química requerida (doble clasificación)
- 2) La rugosidad de la superficie en contacto con el producto, incluida la cara con resalte de las bridas (todas las especificaciones) hechas de aleación C276, Monel, tántalo, oro o PTFE, es R_a < 0,8 μ m (31,5 μ in). Menor rugosidad de la superficie previa solicitud.
- 3) La cara con resalte de la brida está hecha del mismo material que el diafraqma separador de proceso.
- 4) Certificación
- 5) Certificación CSA: Configurador de producto, código de pedido para "Certificación"
- 6) Configurador de producto, código de pedido para "Conexión a proceso, HP/ HP+LP:"
- 7) Configurador de producto, código de pedido para "Conexión a proceso alternativa lado LP:"
- 8) Disponible de manera alternativa con la membrana TempC.
- 9) Disponible de manera alternativa con la membrana TempC con recubrimiento de oro (Configurador de producto, código de pedido para "Material de membrana" opción "G/D").

Bridas ASME con barril (junta de diafragma ampliada), medidas de conexión conforme a ASME B 16.5, cara con resalte RF



- D Diámetro de la brida
- b Espesor
- d₃ Diámetro del barril (junta de diafragma ampliada)
- L Longitud del barril (junta de diafragma ampliada)
- g Cara con resalte
- k Orificio
- g_2 Diámetro del orificio
- d_{M} Diámetro máx. del diafragma separador de proceso


Unidad de ingeniería in

Brida 1) 2)	Brida ^{1) 2)}								Agujeros de perno			Opción ⁴⁾
Diámetro nominal	Clase	D	b	g	L	d ₃	Número	g ₂	k	d _M		(HP + LP)
[in]	[lb./sq.in]	[in]	[in]	[in]	[in]	[in]		[in]	[in]		[kg (lb)]	
3	150	7,5	0,94	5	2	2,99	4	0,75	6	2,83	6 (13,23)	Q
					4						6,6 (14,55)	
					6						7,1 (15,66)	
					8						7,7 (16,98)	

- 1) Material: AISI 316/316L
- 2) En el caso de los diafragmas separadores hechos de aleación C276, Monel o tántalo, la cara con resalte de la brida y la tubería del barril están hechas de 316L.
- 3) Junta de diafragma
- 4) Configurador de producto, código de pedido para "Conexión a proceso, HP/ HP+LP:"

Conexiones a proceso FMD77 con junta de diafragma

Bridas JIS, medidas de conexión según JIS B 2220 BL, cara con resalte RF



- Orificio
- Diámetro del orificio
- Diámetro máx. del diafragma separador de proceso

Unidad de ingeniería mm

Brida 1) 2) 3)					Agujeros de perno			Junta de diafragma	Peso	Opción	n
Diámetro nominal	Presión nominal	D	b	g	Número	Número g ₂ k d		d _M			
		[mm]	[mm]	[mm]		[mm]	[mm]	[mm]	[kg (lb)]	HP ⁴⁾	LP 5)
50 A	10 K	155	16	96	4	19	120	59	2,3 (5,07)	Х	TK
80 A	10 K	185	18	126	8	19	150	89	3,5 (7,72)	1	TL
100 A	10 K	210	18	151	8	19	175	89	4,7 (10,36)	4	TM

- Material: AISI 316L 1)
- La rugosidad de la superficie en contacto con el producto, incluida la cara con resalte de las bridas (todas las especificaciones) hechas de aleación 2) C276, Monel, tántalo o PTFE, es R_a < 0,8 μ m (31,5 μ in). Menor rugosidad de la superficie previa solicitud.
- 3) La cara con resalte de la brida está hecha del mismo material que el diafragma separador de proceso.
- Configurador de producto, código de pedido para "Conexión a proceso, HP/HP+LP:" 4)
- Configurador de producto, código de pedido para "Conexión a proceso alternativa lado LP:" 5)

Conexiones a proceso FMD77 con diafragma separador, lado de baja presión

Conexión a proceso lado de baja presión	Materiales	Junta	Opción 1)
Montaje: 7/16 - 20 UNF, lado de baja pres	ión de diafragma	a separador AISI 316L	
1/4 - 18 NPT IEC 61518	C22.8	FPM Viton	В
1/4 - 18 NPT IEC 61518,	AISI 316L	FPM Viton	D
1/4 - 18 NPT IEC 61518	Aleación C276	FPM Viton	F
1/4 - 18 NPT IEC 61518	AISI 316L	Anillo PTFE+C4	Н
1/4 - 18 NPT IEC 61518	Aleación C276	Anillo PTFE+C4	J
1/4 - 18 NPT IEC 61518	AISI 316L	EPDM	К
1/4 - 18 NPT IEC 61518	Aleación C276	EPDM	L
1/4 - 18 NPT IEC 61518	AISI 316L	Kalrez	M
1/4 - 18 NPT IEC 61518	Aleación C276	Kalrez	N
1/4 - 18 NPT IEC 61518	AISI 316L	Chemraz	P
1/4 - 18 NPT IEC 61518	Aleación C276	Chemraz	Q
1/4 - 18 NPT IEC 61518	AISI 316L	FKM Viton, limpio de aceite y grasa	S
1/4 - 18 NPT IEC 61518	AISI 316L	FKM Viton, limpio para servicio de oxígeno	Т

Conexión a proceso lado de baja presión	Materiales	Junta	Opción 1)
RC 1/4	AISI 316L	FPM Viton	U
Sello separador y capilar LP	AISI 316L	soldada	1

1) Product Configurator, código de producto para "Conexión a proceso, lado LP; junta:"

FMD78: Selección de la conexión a proceso y línea de capilar

El equipo puede contar con diferentes conexiones a proceso en el lado de alta presión (HP) y en el lado de baja presión (LP).

El FMD78 también puede contar con diferentes longitudes de capilar en el lado de alta presión (HP) y en el lado de baja presión (LP).

Cuando se utilizan sistemas de junta de diafragma con un capilar, se debe proporcionar una descarga suficiente de los esfuerzos mecánicos para evitar que el capilar se doble (radio de curvatura del capilar ≥ 100 mm (3,94 in)).

Ejemplo:


- Conexión a proceso en lado de alta presión = brida DN80
- Conexión a proceso en lado de baja presión = brida DN50
- Longitud de capilar en lado de alta presión = 2 m (6,6 ft)
- Longitud de capilar en lado de baja presión = 5 m (16 ft)

Ventajas:

- Gracias a la variedad de opciones de pedido, los equipos se pueden adaptar de forma óptima a cada situación concreta de instalación
- Costes reducidos gracias a un diseño óptimo del sistema
- Instalación más sencilla debido a la longitud ajustada del capilar en el lado de baja presión y en el lado de alta presión
- Adaptación más fácil a situaciones con instalaciones ya existentes

Información para cursar pedidos:


- Las conexiones a proceso se señalan en la sección relevante con las indicaciones HP (lado de alta presión) y LP (lado de baja presión)



A0027891

Debido al uso de diferentes conexiones a proceso y líneas de capilar, es esencial que el equipo se diseñe o se pida utilizando la herramienta de selección "Applicator Sizing Diaphragm Seal", que se encuentra disponible gratuitamente. Encontrará más información en la sección "Instrucciones de planificación para sistemas de junta de diafragma" > 97

Equipo básico FMD78




Unidad física mm (in). Alzado, vista lateral izquierda, vista lateral derecha. Tuercas ubicadas siempre en el lado negativo.

Conexiones a proceso FMD78 con junta de diafragma



- Los planos siguientes ilustran, en principio, el funcionamiento del sistema. En otras palabras, las dimensiones de una junta de diafragma suministrada pueden presentar desviaciones con respecto a las dimensiones que se proporcionan en este documento.
- Para obtener más información, póngase en contacto con el centro Endress+Hauser de su zona

Estructura de célula de la junta de diafragma




Brida					Junta de di	iafragma	1) 2)	Opció	n
Material	Diámetro nominal	Presión nominal 3)	D	b	d _M	Peso de dos juntas de diafragma			
						[kg (lb)]		HP ⁴⁾	LP 5)
			[mm]	[mm]	[mm]				
	DN 50	PN 16-400 ⁶⁾	102	20	59	2,6 (5,73)	-	UF 7)	UL
	DN 80	PN 16-400 ⁶⁾	138	20	89	4,6 (10,14)	-	UH 7)	UM
	DN 100	PN 16-400 ⁶⁾	162	20	89	6,2 (13,67)	-	UJ	UN
AISI 316L	[in]	[lb/sq.in]	[in (mm)]	[in (mm)]	[in (mm)]				
	2	150-2500	3,9 (99)	0,79 (20)	2,32 (59)	2,6 (5,73)	CRN	VF 7)	UP
	3	150-2500	5 (127)	0,79 (20)	3,50 (89)	4,6 (10,14)	CRN	VH 7)	UR
	4	150-2500	6,22 (158)	0,79 (20)	3,50 (89)	6,2 (13,67)	CRN	VJ	US

- 1) Certificación
- 2) Certificación CSA: Configurador de producto, código de pedido para "Certificación"
- 3) La presión nominal especificada se aplica a la junta de diafragma. La presión máxima que admite el equipo de medición está determinada por el elemento menos resistente a la presión entre los componentes seleccionados > 🖺 47.
- 4) Configurador de producto, código de pedido para "Conexión a proceso, HP/ HP+LP:"
- 5) Configurador de producto, código de pedido para "Conexión a proceso alternativa lado LP:"
- 6) Para el recubrimiento de PTFE PMT = 250 bar (3 625 psi), para consultar los detalles véase "Gama de aplicaciones de la lámina de PTFE" 🗦 🖺 43
- 7) Con membrana TempC


Conexiones a proceso FMD78 con junta de diafragma

Separadores roscados



Posición	Denominación	Material	Rango de medición	Presión nominal	Peso	Opción 1)
			[bar (psi)]		[kg (lb)]	
A	Con rosca, ISO 228 G ½ A EN837 con junta de PTFE -40 +260 °C (-40 +500 °F)	AISI 316L,	< 40 (590)	DN 40		GA ²⁾
В	Con rosca, ANSI ½ MNPT con junta de PTFE -40 +260 °C (-40 +500 °F)	tornillos hechos de A4	≤ 40 (580)	PN 40	1,43 (3,15)	RL ²⁾


- 1) Configurador de producto, código de pedido para "Conexión a proceso, HP/ HP+LP:"
- 2) En combinación con aceite de silicona, aceite inerte y aceite vegetal.



Posición	Denominación	Material	Rango de medición		Peso	Opción 1)
			[bar (psi)]	nominal	[kg (lb)]	
A	Con rosca, ISO 228 G ½ A EN837 con junta de metal (plateada) -60 +400 °C (-76 +752 °F)	AISI 316L, tornillos hechos de A4	≤ 40 (580)	PN 40	1,38 kg (3.04 lb)	GA ²⁾
В	Con rosca, ANSI ½ MNPT con junta de metal (plateada) –60 +400 °C (–76 +752 °F)	torninos nechos de A4			(5,04 lb)	RL ²⁾

- 1) Configurador de producto, código de pedido para "Conexión a proceso"
- 2) En combinación con aceite para altas temperaturas.


DRD DN50 (65 mm)



Material 1)	Presión nominal	d _M		Peso	Opción	
		Estándar	con membrana TempC			
		[mm]	[mm]	[kg (lb)]	HP ²⁾	LP 3)
AISI 316L	PN 25	50	48	0,75 (1,65)	TK 4) 5)	UH 4) 5)

- 1) Rugosidad superficial de las superficies en contacto con el producto $R_a < 0.76 \ \mu m$ (29,9 μ in) de forma estándar
- 2) Configurador de producto, código de pedido para "Conexión a proceso, HP/ HP+LP:"
- 3) Configurador de producto, código de pedido para "Conexión a proceso alternativa lado LP:"
- 4) Alternativamente disponible con membrana TempC.
- 5) Incluye brida deslizante.

Tri-Clamp ISO 2852




Material	Diámetro	Diámetro	Diámetro	C ₇	d _M	h		Peso	Homolog	Opción	
1).	nominal ISO 2852	nominal DIN 32676	nominal		Estándar	con membran a TempC			ación ²⁾		
			[in]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg (lb)]		HP 3)	LP 4)
	ND 25 / 33,7	DN 25	1	50,5	24	-	37	0,32 (0,71)	EHEDG, 3A, CRN	ТВ	UA
AISI 316L	ND 38	DN 40	1 ½	50,5	36	36	30	1 (2,21)	EHEDG, 3A, CRN	TC ^{5) 6)}	UB ^{5) 6)}
	ND 51 / 40	DN 50	2	64	48	41	30	1,1 (2,43)	EHEDG, 3A, CRN	TD ^{5) 6)}	UC ^{5) 6)}

4)	Diámetro	Diámetro			d _M		h	Peso	Homolog	Opción	
-1.	nominal ISO 2852	nominal DIN 32676	nominal		Estándar	dar con membran a TempC			ación ²⁾		
			[in]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg (lb)]		HP 3)	LP ⁴⁾
	ND 63,5	DN 50	2 ½	77,5	61	61	30	0,7 (1,54)	EHEDG, 3A	TE ⁷⁾	UD ⁷⁾
	ND 76,1	_	3	91	73	61	30	1,2 (2,65)	EHEDG, 3A, CRN	TF ⁶⁾	UE ⁶⁾

- 1) Rugosidad superficial de las superficies en contacto con el producto $R_a < 0.76 \ \mu m$ (29,9 μ in) de forma estándar. Menor rugosidad de la superficie disponible previa solicitud
- 2) Homologación CSA: Configurador de producto, código de pedido para "Homologación"
- 3) Configurador de producto, código de pedido para "Conexión a proceso, HP/ HP+LP:"
- 4) Configurador de producto, código de pedido para "Conexión a proceso alternativa lado LP:"
- 5) Disponible opcionalmente en forma de versión con junta de diafragma que cumple ASME-BPE para usar en procesos bioquímicos, superficies en contacto con el producto R_a < 0,38 μm (15 μin)), pulido electrolítico; use el código de pedido para "Opciones adicionales 1" u "Opciones adicionales 2", opción "O".
- 6) Disponible como alternativa con la membrana TempC.
- 7) Con membrana TempC

Conexiones a proceso FMD78 con diafragma separador

Tubuladuras SMS con tuerca acopladora




- D Diámetro
- f Altura de la tubuladura
- G Rosca
- h Altura
- m Altura
- d_{M} Diámetro máx. del diafragma separador

Unidad física mm (in)

Material	Diámetr		D	f	G	m	h	d _M	Peso	Certifica	Opción	
-1/	o nominal	nominal	[mm]	[mm]		[mm]	[mm]	[mm]	[kg (lb)]	do	HP ²⁾	LP 3)
AISI	1 ½	PN 25	74	4	Rd 60 - 1/6	25	57	36	0,65 (1,43)	3A	TH ⁴⁾	UF 4)
316L	2	PN 25	84	4	Rd 70 - 1/6	26	62	48	1,05 (2,32)	3A	TI ⁴⁾	UG ⁴⁾

- 1) La rugosidad de la superficie en contacto con el producto es R_a < 0,76 μm (29,9 μin) como estándar.
- 2) Product Configurator, código de producto para "Conexión a proceso, HP/ HP+LP:"
- 3) Product Configurator, código de producto para "Conexión a proceso alternativa lado LP:"
- 4) Con membrana TempC

Conexión aséptica, depósito sanitario, barril (diafragma separador ampliado) 2"




Material 1).	Peso en kg (lbs)	Certificado	Opción ²⁾
AISI 316L	2,5 (5,51)	3A	WH 3) 4)

- 1) La rugosidad de la superficie en contacto con el producto es R_a < 0,76 µm (29,9 µin) como estándar. Niveles de rugosidad de la superficie inferiores bajo demanda
- 2) Product Configurator, código de producto para "Conexión a proceso, HP/ HP+LP:"
- 3) Con membrana TempC
- 4) Junta EPDM incluida

70

Adaptador cónico con tuerca ranurada, DIN 11851




Material	Adaptador cónico				Tuerca ranurada		Sello separador			Certifica	Opción	
1)							d _M		Peso	do		
	Diámetr o nominal	Presión nominal	D	f	G	m	Estándar	con membra na TempC				
		[bar]	[mm]	[mm]		[mm]	[mm]	[mm]	[kg (lb)]		HP 2)	LP 3)
AISI 316L	DN 32	PN 40	50	10	Rd 58 x 1/6"	21	32	28	0,45 (0,99)	3A, EHEDG	MI ⁴⁾	TP ⁴⁾
	DN 40	PN 40	56	10	Rd 65 x 1/6"	21	38	36	0,45 (0,99)	3A, EHEDG	MZ ⁴⁾	TU 4)
	DN 50	PN 25	68,5	11	Rd 78 x 1/6"	19	52	48	1,1 (2,43)	3A, EHEDG	MR ⁵⁾	TR ⁵⁾
	DN 65	PN 25	86	12	Rd 95 x 1/6"	21	66	61	2,0 (4,41)	3A, EHEDG	MS ⁵⁾	TS ⁵⁾
	DN 80	PN 25	100	12	Rd 110 x 1/4"	26	81	61	2,55 (5,62)	3A, EHEDG	MT ⁵⁾	TT ⁵⁾

- 1) La rugosidad de la superficie en contacto con el producto es R_a < 0,76 μm (29,9 μin) como estándar.
- 2)
- Product Configurator, código de producto para "Conexión a proceso, HP/ HP+LP:"
 Product Configurator, código de producto para "Conexión a proceso alternativa lado LP:" 3)
- 4) con membrana TempC
- Alternativamente disponible con membrana TempC. 5)

Conexiones a proceso FMD78 con diafragma separador


Varivent para tuberías



Material 1)	enominación Presión nominal D \mathbf{d}_{M}		Peso		Certificado Opción					
				Estándar	con membrana TempC					
			[mm]	[mm]	[mm]	[kg (lb)]		HP 2)	LP ³⁾	
AISI 316L	Tipo F para tuberías DN 25 - DN 32	PN 40	50	34	36	0,4 (0,88)	EHEDG, 3A	TU 4)	UK 4)	
AISI 316L	Tipo N para tuberías DN 40 - DN 162	PN 40	68	58	61	0,8 (1,76)	EHEDG, 3A	TR ⁵⁾	-	

- 1) La rugosidad de la superficie en contacto con el producto es $R_a < 0.76~\mu m$ (29,9 μin) como estándar.
- 2) Product Configurator, código de producto para "Conexión a proceso, HP/ HP+LP."
- 3) Product Configurator, código de producto para "Conexión a proceso alternativa lado LP:"
- 4) Con membrana TempC
- 5) Alternativamente disponible con membrana TempC.


NEUMO BioControl



Material 1)		CUMO BioControl ango de temperaturas de proceso: -10 +200 °C (+14 +392 °F))										Certificado	Opció	n
	(Rango	de temp	eraturas	de proce	:so: -10	+200 °C (+14 +	392 F))	d _M		Peso			
	DN ²⁾	PN 3)	D	d	d ₂	d ₃	d ₁	h	Estándar	con membrana TempC				
		[bar]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg (lb)]		HP ⁴⁾	LP ⁵⁾
AISI 316L	DN 50	PN 16	90	-	4 x Ø 9	50	70	27	40	36	1,1 (2,43)	3A	S4 ⁶⁾	TV
AISI JIOL	DN 80	PN 16	140	25	4 x Ø 11	87,4	115	37	61	61	2,6 (5,73)	3A	S6 ⁶⁾	TW

- 1) Rugosidad superficial de las superficies en contacto con el producto $R_a < 0.76~\mu m$ (29,9 μ in) de forma estándar.
- 2) Diámetro nominal
- 3) Presión nominal
- 4) Configurador de producto, código de pedido para "Conexión a proceso, HP/ HP+LP:"
- 5) Configurador de producto, código de pedido para "Conexión a proceso alternativa lado LP:"
- 6) Con membrana TempC


Adaptador a proceso universal



Denominación	Presión nominal	Material 1)	Peso	Certificado Opción		
			[kg (lb)]		HP 2)	LP ³⁾
Adaptador universal con junta moldeada de silicona (repuesto N.º: 52023572) FDA 21CFR177.2600/USP Clase VI	PN 10	AISI 316L (1.4435)	0,8 (1,76)	3A	00 4) 5)	UT ^{4) 5)}

- 1) La rugosidad de la superficie en contacto con el producto es R_a < 0,76 μ m (29,9 μ in) como estándar.
- 2) Configurador de producto, código de pedido para "Conexión a proceso, HP/ HP+LP:"
- 3) Configurador de producto, código de pedido para "Conexión a proceso alternativa lado LP:"
- 4) Endress+Hauser suministra estas tuercas ranuradas de acero inoxidable AISI 304 (número de material DIN/EN 1.4301) o de AISI 304L (número de material DIN/EN 1.4307).
- 5) Con membrana TempC.

Bridas EN, medidas de la conexión según EN 1092-1/ bridas JIS, medidas de la conexión según JIS B 2220 BL



A0021680

- D Diámetro de brida
- b Espesor
- g Cara con resalte
- f Espesor de la cara con resalte
- k Orificio
- g_2 Diámetro del orificio

Unidad física mm


Brida 1) 2	() 3)						Agujeros o	de perno	Sello separador			Opción	
4)	Presión nominal	Tipo	D	b	g	f	Número	g ₂	k	d _M [mm]	Peso		
			[mm]	[mm]	[mm]	[mm]		[mm]	[mm]		[kg (lb)]	HP ⁵⁾	LP 6)
DN 50	PN 10-40	B1	165	20	102	3	4	18	125	59	3,0 (6,62)	B3 ^{7) 8)}	TA 7) 8)
DN 80	PN 10-40	B1	200	24	138	3,5	8	18	160	89	5,3 (11,69)	B5 ^{7) 8)}	TB ^{7) 8)}
DN 100	PN 10-16	B1	220	20	158	4	8	18	180	89	4,5 (9,92)	BT	TC
DN 100	PN 25-40	B1	235	24	162	5	8	22	190	89	7 (15,44)	В6	TD

- 1) Material: AISI 316L
- 2) La rugosidad de la superficie en contacto con el producto, incluida la cara con resalte, de las bridas (todas las normas) fabricadas en aleación C276, Monel, tántalo, oro o PTFE es R_a < 0,8 μ m (31,5 μ in). Niveles de rugosidad de la superficie inferiores disponibles bajo demanda.
- 3) La cara con resalte de la brida está hecha del mismo material que el diafragma separador.
- 4) Diámetro nomina
- 5) Configurador de producto, código de pedido para "Conexión a proceso, HP/ HP+LP:"
- 6) Configurador de producto, código de pedido para "Conexión a proceso alternativa lado LP."
- 7) Disponible como alternativa con la membrana TempC.
- 8) Disponible como alternativa con la membrana TempC con recubrimiento de oro (configurador de producto, código de pedido para "Material de la membrana" opción "G").

Brida 1) 2	2) 3)					Agujeros de	e perno		Sello separador			Opción	
4)	Presión nominal	D	b	g	f	Número	g_2	k	d _M [mm]	Peso			
		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]		[mm]	[mm]		[kg (lb)]	HP ⁵⁾	LP 6)	
50 A	10 K	155	16	96	2	4	19	120	59	2,3 (5,07)	CF	TK	
80 A	10 K	185	18	127	2	8	19	150	89	3,3 (7,28)	KL	TL	
100 A	10 K	210	18	151	2	8	19	175	89	4,4 (9,7)	KH	TM	

- 1) Material: AISI 316L
- 2) La rugosidad de la superficie en contacto con el producto, incluida la cara con resalte, de las bridas (todas las normas) fabricadas en aleación C276, Monel, tántalo o PTFE es R_a< 0,8 µm (31,5 µin). Menor rugosidad de la superficie previa solicitud.
- 3) La cara con resalte de la brida está hecha del mismo material que el diafragma separador de proceso.
- 4) Diámetro nominal
- 5) Configurador de producto, código de pedido para "Conexión a proceso, HP/ HP+LP:"
- 6) Configurador de producto, código de pedido para "Conexión a proceso alternativa lado LP."

Bridas EN con junta de diafragma ampliada, medidas de la conexión según EN 1092-1



Brida 1)	2)					Agujeros de perno			Sello separador		Opción ³⁾		
4)	Presión nominal	Tipo	D	b	g	L	d ₃	Número	g_2	k	d _M [mm]	Peso	(HP + LP)
			[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]		[mm]	[mm]		[kg (lb)]	
DN 80	PN 10-40	B1	200	24	138	50	76	8	18	160	72	6,2 (13,67)	D4
						100						6,7 (14,77)	
						200						7,8 (17,20)	


- 1) Material: AISI 316L
- 2) En el caso de los diafragmas separadores de proceso hechos de aleación C276, Monel o tántalo, la cara con resalte de la brida y la tubería del barril están hechas de 316L.
- 3) Configurador de producto, código de pedido para "Conexión a proceso, HP/HP+LP:"

Longitud del barril

Unidad física mm

4) Diámetro nominal

Bridas ASME, medidas de conexión según ASME B 16.5, cara con resalte RF




- D Diámetro de la brida
- b Espesor
- g Cara con resalte
- f Espesor de la cara con resalte
- k Orificio
- g₂ Diámetro del orificio

Unidad de ingeniería in

Brida ^{1) 2) 3)}						Aguj	Agujeros de perno Junta		Junta d	e diafragma	4) 5)	Opción	
Diámetro nominal	Clase	D	b	g	f	6)	g ₂	k	d _M	Peso			
[in]	[lb./sq.in]	[in]	[in]	[in]	[in]		[in]	[in]	[in]	[kg (lb)]		HP ⁷⁾	LP ⁸⁾
2	150	6	0,75	3,62	0,06	4	0,75	4,75	2,32	2,2 (4,85)	CRN	AF 9) 10)	TE 9) 10)
2	300	6,5	0,88	3,62	0,06	8	0,75	5	2,32	3,4 (7,5)	CRN	AR 9) 10)	TF 9) 10)
2	400/600	6,5	1	3,62	0,25	8	0,75	5	2,32	4,3 (9,48)	-	AJ	-
3	150	7,5	0,94	5	0,06	4	0,75	6	3,5	5,1 (11,25)	CRN	AG 9) 10)	TG ^{9) 10)}
3	300	8,25	1,12	5	0,06	8	0,88	6	3,5	7,0 (15,44)	CRN	AS 9) 10)	TH 9) 10)
4	150	9	0,94	6,19	0,06	8	0,75	7,5	3,5	7,2 (15,88)	CRN	AH	TI
4	300	10	1,25	6,19	0,06	8	0,88	7,88	3,5	11,7 (25,8)	CRN	AT	TJ

- 1) Material AISI 316/316L: Combinación de AISI 316 para la resistencia a presiones requerida y AISI 316L para la resistencia química requerida (doble clasificación)
- 2) La rugosidad de la superficie en contacto con el producto, incluida la cara con resalte de las bridas (todas las especificaciones) hechas de aleación C276, Monel, tántalo, oro o PTFE, es R_a < 0,8 μ m (31,5 μ in). Menor rugosidad de la superficie disponible previa solicitud.
- 3) La cara con resalte de la brida está hecha del mismo material que el diafragma separador de proceso.
- 4) Certificación
- 5) Certificación CSA: Configurador de producto, código de pedido para "Certificación"
- 6) Número
- 7) Configurador de producto, código de pedido para "Conexión a proceso, HP/ HP+LP:"
- 8) Configurador de producto, código de pedido para "Conexión a proceso alternativa lado LP:"
- 9) Disponible de manera alternativa con la membrana TempC.
- Disponible de manera alternativa con la membrana TempC con recubrimiento de oro (Configurador de producto, código de pedido para "Material de membrana" opción "G").

Bridas ASME con barril (junta de diafragma ampliada), medidas de conexión conforme a ASME B 16.5, cara con resalte RF



Brida 1) 2)						Agujeros de perno Junta de diafragma		3) 4)	Opción 5)			
Diámetro nominal	Clase	D	b	g	f	6)	g ₂	k	d _M	Peso		(HP + LP)
[in]	[lb./sq.in]	[in]	[in]	[in]	[in]		[in]	[in]	[in]	[kg (lb)]		
3	150	7,5	0,94	5	0,06	4	0,75	6	2,83	7)	CRN	J4 ⁷⁾
4	150	9	0,94	6,19	0,06	8	0,75	7,5	3,5	7)	CRN	J5 ⁷⁾

Longitud del barril (junta de diafragma ampliada)

- 1) Material: AISI 316/316L. Combinación de AISI 316 para la resistencia a presiones requerida y AISI 316L para la resistencia química requerida (doble clasificación)
- 2) En el caso de los diafragmas separadores de proceso hechos de aleación C276, Monel o tántalo, la cara con resalte de la brida y la tubería del barril están hechas de 316L.
- 3) Certificación
- 4) Certificación CSA: Configurador de producto, código de pedido para "Certificación"
- 5) Configurador de producto, código de pedido para "Conexión a proceso, HP/ HP+LP:"


Unidad de ingeniería in

- 6) Número
- 7) Disponible con barril de 2", 4", 6" y 8" (junta de diafragma ampliada); para consultar el diámetro del barril (junta de diafragma ampliada) y su peso, véase la tabla siguiente

Opción 1)	Diámetro nominal	Clase	(L)	d ₃	Peso
	[in]	[lb./sq.in]	in (mm)	in (mm)	[kg (lb)]
J4	3	150	2 (50,8) / 4 (101,6) / 6 (152,4) / 8 (203,2)	2,99 (76)	6,0 (13,2) / 6,6 (14,5) / 7,1 (15,7) / 7,8 (17,2)
J5	4	150	2 (50,8) / 4 (101,6) / 6 (152,4) / 8 (203,2)	3,7 (94)	8,6 (19) / 9,9 (21,8) / 11,2 (24,7) / 12,4 (27,3)

1) Configurador de producto, código de pedido para "Conexión a proceso"

Caja independiente: montaje en pared y en tubería con soporte de montaje




Elemento	Denominación	Peso en kg (lb)	Opción 1)	
		Caja (T14 o T17)	Soporte de montaje	
A	Dimensiones con caja T14, indicador lateral opcional	→ 🖺 49	0,5 (1,10)	11
В	Dimensiones con caja T17, indicador lateral opcional		0,5 (1,10)	U

1) Product Configurator, código de producto para "Opciones adicionales 2", versión "G"

También disponible como accesorio independiente: n.º de pieza: 71102216

Anillos de montaje enrasado



Utilice anillos de montaje enrasado si hay riesgo de adherencias del producto u obstrucciones en la conexión a proceso. Es anillo de montaje enrasado se encaja entre la conexión a proceso y la conexión a proceso que proporciona el cliente.

Es posible limpiar la formación de deposiciones u obstrucciones de producto y airear la cámara de presión utilizando los dos orificios para montaje enrasado que hay enfrente del diafragma separador.

Las diversas anchuras nominales y formas permiten la adaptación a las bridas de proceso correspondientes.

Para más detalles (tamaño, peso, materiales), véase la documentación SD01553P/00/EN "Accesorios mecánicos para equipos de medición de presión".

Opciones de pedido

Puede pedir anillos de montaje enrasado como accesorio independiente o como opción de pedido para el equipo.

Materiales	Diámetro nominal	Certificación 1)	Accesorio 2)	Opción de pedido ^{3) 4)}		
			N.º de pieza	FMD77	FMD78 ⁵⁾	
	EN1092-1					
	DN25	-	71377379	-	-	
	DN50	-	71377380	PP	PP	
AISI 316L	DN80	-	71377383	PQ	PQ	
AISI JIUL	ASME B16.5					
	NPS 1"	-	71377369	-	-	
	NPS 2"	CRN	71377370	PL	PL	
	NPS 3"	CRN	71377371	PM	PM	

- Certificación CSA: Product Configurator, código de producto para "Certificación" 1)
- 2) Certificado de inspección de materiales conforme a EN10204-3.1
- 3) Código de producto en Product Configurator para "Accesorios adjuntos"
- 4) Los certificados pedidos con los equipos (certificado de material 3.1 y declaración de conformidad NACE y pruebas PMI) se refieren a los transmisores y los anillos de montaje enrasado listados en la tabla.
- 5) Alcance del suministro: 2 x


Endress+Hauser ofrece anillos de montaje enrasado adicionales como productos técnicos especiales (TSP, **T**echnical **S**pecial **P**roducts).


Peso

Componente	Peso
Caja	Véase la sección "Caja"
Conexión a proceso	Véase la sección "Conexiones a proceso"
Capilar con blindaje hecho de AISI 316L (1.4404)	0,16 kg/m (0,35 lb/m) + 0,2 kg (0,44 lb) (peso por línea capilar)
Capilar con blindaje hecho de AISI 316L (PVC)	0,21 kg/m (0,46 lb/m) + 0,2 kg (0,44 lb) (peso por línea capilar)
Capilar con blindaje hecho de AISI 316L (PTFE)	0,29 kg/m (0,64 lb/m) + 0,2 kg (0,44 lb) (peso por línea capilar)

Materiales sin contacto con el proceso

Caja del transmisor






A0020020

N.º de elemento	Componente	Material
1	Caja T14 y T15, RAL 5012 (azul)	 Fundición a presión de aluminio con recubrimiento protector de polvo sobre base de poliéster Recubrimiento de la rosca: barniz lubricante de curado en caliente
1	Caja T14	 Fundición de precisión AISI 316L (1.4435) Recubrimiento de la rosca: barniz lubricante de curado en caliente
2	Tapa, RAL 7035 (gris)	Fundición a presión de aluminio con recubrimiento protector de polvo sobre base de poliéster
		Fundición de precisión AISI 316L (1.4435) (la tapa es de 316L si la caja T14 es de 316L)
4	Placas de identificación	 AISI 316L (1.4404), si la caja T14 es de fundición de precisión Aluminio anodizado, si caja T14/T15 es de fundición a presión de aluminio
5	Filtro de compensación de presión	AISI 316L (1.4404) y PBT-FR
6	Filtro de compensación de presión, junta tórica	VMQ o EPDM
7	Mirilla	Vidrio mineral
8	Junta de la mirilla	Silicona (VMQ)
9	Tornillo	A4
10	Anillo obturador	EPDM
11	Anillo de retención	PA66-GF25

N.º de elemento	Componente	Material
12	Anillo de retención para placas de identificación	AISI 304 (1.4301)/AISI 316 (1.4401)
13	Borne de tierra externo	AISI 316L (1.4404)
14	Fijador de la tapa	Abrazadera AISI 316L (1.4435), tornillo A4
15	Entrada de cable	Poliamida (PA) o CuZn con recubrimiento de níquel
16	Junta de la entrada de cable y conector	Silicona (VMQ)
17	Conector de caja T15	PBT-GF30 FR, a prueba de ignición por polvo y Exd: AISI 316L (1.4435)
	Conector de caja T14	 No Ex y Ex ia: PBT-GF30 FR Todas las demás versiones: Caja de fundición a presión de aluminio: Conector de fundición a presión de aluminio Caja de fundición de precisión AISI 316L (1.4435): Conector de fundición de precisión AISI 316L (1.4435)
18	Manejo externo (teclas y tapa de teclas), RAL 7035 (gris)	Policarbonato PC-FR, tornillo A4




A0020021

N.º de elemento	Componente	Material
1	Caja T17	- AISI 316L (1.4404)
2	Tapa	AISI 310L (1.4404)
3	Junta de la tapa	EPDM
4	Placas de identificación	Con grabado láser
5	Filtro de compensación de presión	AISI 316L (1.4404) y PBT-FR
6	Filtro de compensación de presión, junta tórica	VMQ o EPDM
7	Mirilla para área no peligrosa, ATEX Ex ia, NEPSI Zona 0/1 Ex ia, IECEx Zona 0/1 Ex ia, FM NI, FM IS, CSA IS	Policarbonato (PC)
8	Mirilla para zona ATEX 1/2 D, ATEX 1/3 D, ATEX 1 GD, ATEX 1/2 GD, ATEX 3 G, FM DIP, CSA a prueba de ignición por polvo	Vidrio mineral
9	Junta de la mirilla	EPDM
10	Tornillo	A2-70
11	Anillo obturador	EPDM
12	Anillo de retención	PA6


N.º de elemento	Componente	Material
13	Tornillo	A4-50 Recubrimiento de la rosca: barniz lubricante de curado en caliente
14	Borne de tierra externo	AISI 316L (1.4404)
15	Entrada de cable	Poliamida (PA), a prueba de ignición por polvo: CuZn con recubrimiento de níquel
16	Junta de la entrada de cable y conector	Silicona (VMQ)
17	Tapón ciego	PBT-GF30 FR, a prueba de ignición por polvo: AISI 316L (1.4435)

Piezas de conexión



A0026172


N.º de elemento	Componente	Material
1	Soporte de montaje	Abrazadera AISI 316L (1.4404)
2		Tornillo y tuercas A4-70
3		Medias lunas: AISI 316L (1.4404)
4	Junta para cable de caja separada	EPDM
5	Prensaestopas para cable de caja separada	AISI 316L (1.4404)
6	Cable de PE para caja separada	Cable resistente a la abrasión con elementos Dynema para descarga de esfuerzos mecánicos; apantallado con lámina recubierta de aluminio; aislado con polietileno (PE-LD), negro; conductores de cobre, trenzados, resistentes a la radiación ultravioleta
7	Cable de FEP para caja separada	Cable resistente a la abrasión; apantallado con malla de hilo de acero galvanizado; aislado con etileno-propileno fluorado (FEP), negro; núcleos de cobre, trenzados, resistentes a la radiación ultravioleta
8	Adaptador de conexión a proceso para caja separada	AISI 316L (1.4404)



A0023955

N.º de elemento	Componente	Material
1	Conexión entre la caja y la conexión a proceso	AISI 316L (1.4404)
2	Tornillo y tuercas	PMD75 PN 160, FMD77, FMD78: Perno de cabeza hexagonal DIN 931-M12x90-A4-70 Tuerca hexagonal DIN 934-M12-A4-70
		PMD75 PN 420: Perno de cabeza hexagonal ISO 4014-M12x90-A4 Tuerca hexagonal ISO 4032-M12-A4-bs
3	Cuerpo de la célula	AISI 316L (1.4404)
4	Espárrago roscado	DIN 915 M 6x8 A2-70
5	Soporte	DIN 5401 (1.3505)
6	Aislador térmico	AISI 316L (1.4404)
7	Bridas laterales	1.4408 / CF3M ¹⁾ / AISI 316L
8	Soporte en U	AISI 304 (1.4301)
9	Tubo termorretráctil (solo disponible si el blindaje flexible para capilar presenta un recubrimiento de PVC o un manguito de PTFE)	Poliolefina

1) Fundición equivalente a AISI 316L



A0028083

Posición	Componente	A Estándar ¹⁾ Blindaje para capilar	B Recubrimiento de PVC Blindaje para capilar	C Manguera de PTFE Blindaje para capilar
1	Capilar	AISI 316 Ti (1.4571)	AISI 316 Ti (1.4571)	AISI 316 Ti (1.4571)
2	Manguera protectora para capilar	AISI 316L (1.4404) 2)	AISI 316L (1.4404)	AISI 316L (1.4404)
3	Recubrimiento/blindaje	-	PVC 3)	PTFE 4)
4	Abrazadera de una oreja	-	-	1.4301
5	Tubos termorretráctiles en la unión del capilar	-	Poliolefina	-

- 1) Si no se especifica ninguna opción en el pedido, se suministra la opción de pedido "SA".
- 2) Configurador de producto, código de pedido para "Blindaje para capilar:" opción "SA"
- 3) Configurador de producto, código de pedido para "Blindaje para capilar:" opción "SB"
- 4) Configurador de producto, código de pedido para "Blindaje para capilar:" opción "SC"

Materiales en contacto con el proceso

AVISO

► Los componentes del equipo que entran en contacto con el proceso se especifican en las secciones "Construcción mecánica" → 🖺 48 e "Información para cursar pedidos" → 🖺 111.

Contenido en ferrita delta

Se puede garantizar y certificar un contenido en ferrita delta $\leq 3\%$ para las partes húmedas del FMD78 si se selecciona la opción "8" en el código de producto "Opciones adicionales 1" o "Opciones adicionales 2" en el Product Configurator.

Certificado de idoneidad TSE (Transmissible Spongiform Encephalopathy, encefalopatía espongiforme transmisible)

Lo siguiente es de aplicación para todos los elementos del equipo en contacto con el proceso:

- No contienen ningún material de origen animal.
- No se ha utilizado ningún aditivo o material operativo de origen animal en la fabricación o procesado.

Conexiones a proceso

- "Brida de conexión" y "Conexiones de proceso sanitario": AISI 316L (DIN/EN número de material 1.4435)
- Endress+Hauser proporciona conexiones a proceso DIN/EN con uniones roscadas en acero inoxidable conforme a la norma AISI 316L (número de material DIN/EN 1.4404 o 14435). En cuanto a las propiedades de estabilidad con respecto a la temperatura, los materiales 1.4404 y 1.4435 están incluidos en el mismo grupo 13E0, en la Tabla 2001 de la norma EN 1092-1. 18. La composición química de ambos materiales puede ser idéntica.
- Algunas conexiones a proceso también están disponibles en aleación C276 (número de material DIN/EN 2.4819). Con esta finalidad, véase la sección "Construcción mecánica".
- Bridas laterales: 316L, C22.8 con baño de cinc o aleación C276. Las bridas laterales de C22.8 incluyen un recubrimiento de protección anticorrosión (cinc, cromo). Para evitar la formación de hidrógeno y, por lo tanto, la difusión a través de la membrana, Endress+Hauser recomienda el uso de bridas laterales de 316L para aplicaciones con presencia de agua. La difusión del hidrógeno a través de la membrana causa errores de medición o, en casos extremos, un fallo del dispositivo.

Diafragma separador que aísla del proceso

Sensor	Denominación	Opción 1)
	AISI 316L, TempC, lado alta presión (HP)	Е
	AISI 316L con revestimiento de oro (25 $\mu m)$, TempC, lado alta presión (HP) $^{2)}$	D
FMD77	AISI 316L, lado alta presión (HP)	1
	Aleación C 276, lado de alta presión (HP) 3)	2
	Monel (2.4360), lado de alta presión (HP) ³⁾	
	Tántalo (UNS R05200), lado de alta presión (HP) ³⁾	5
	AISI 316L con revestimiento de rodio-oro, lado de alta presión (HP)	6
	AISI 316L con 0,25 mm (0,01 in)revestimiento de PTFE, lado de alta presión (HP)	8
	AISI 316L, TempC, lado alta presión (HP) + lado de baja presión (LP)	F
	AISI 316L con revestimiento de oro (25 μ m), TempC, lado alta presión (HP) + lado de baja presión (LP) 2	G
	AISI 316L, lado alta presión (HP) + lado de baja presión (LP)	Н
	AISI C 276, lado alta presión (HP) + lado de baja presión (LP)	J
FMD77 con capilares en lado de baja presión (LP)	Monel (2.4360), lado alta presión (HP) + lado de baja presión (LP)	K
nado de ouju presion (Er)	Tántalo (UNS R05200), lado alta presión (HP) + lado de baja presión (LP)	L
	AISI 316L con revestimiento de rodio-oro, lado alta presión (HP) + lado de baja presión (LP)	M
	AISI 316L con 0,25 mm (0,01 in)revestimiento de PTFE, lado alta presión (HP) + lado de baja presión (LP)	N
	AISI 316L con revestimiento de oro (25 μm), TempC ²⁾	G
	AISI 316L, TempC	Е
	AISI 316L	1
	Aleación C 276 ³⁾	2
FMD78	Monel (2.4360) ³⁾	3
	Tántalo (UNS R05200) 3)	5
	AISI 316L con revestimiento de rodio y oro	6
	AISI 316L con 0,25 mm (0,01 in) lámina de PTFE (FDA 21 CFR 177.1550)	8
	AISI 316L	1
	Aleación C 276 (2.4819)	2
PMD75	Monel (2.4360)	3
	Tántalo (UNS R05200)	5
	Aleación C 276 con revestimiento de rodio-oro	6

- 1) Product Configurator, código de producto para "Material de la membrana"
- 2) 3)
- La membrana TempC con revestimiento de oro no aporta protección anticorrosión. Se usa el mismo material en la cara con resalte que en el diafragma separador. Para equipos con barril (diafragma separador ampliado), la cara con resalte y la tubería del barril son de 316L.

Juntas

Equipo	Denominación	Opción 1)
	FPM Viton	A
	PTFE (PN160bar/16MPa/2400psi)	C 2)
	PTFE (PN250bar/25MPa/3625psi)	D 2)
	NBR	F
	Junta de cobre	Н
PMD75	Junta de cobre, servicio de oxígeno, tenga en cuenta los límites de aplicación de presión y temperatura	K
	FKM Viton, limpio de aceite y grasa	1
	FKM Viton, limpio para servicio de oxígeno, tenga en cuenta los límites de aplicación de presión y temperatura	2
	PTFE, limpio para servicio de oxígeno, tenga en cuenta los límites de aplicación de presión y temperatura	3
	EPDM	J 3)

- 1) Product Configurator, código de producto para "Junta"
- 2) Apropiado para materiales en contacto con alimentos FDA21 CFR 177.1550
- 3) Apropiado para agua para consumo NSF61.

Líquido de relleno

FMD77: Líquido de relleno para diafragma separador

Conexión a proceso	Denominación	Opción 1) 2)
Lado alta presión (HP)	Lubricante de silicona (seguridad alimentaria FDA 21 CFR 175.105)	А
	Aceite vegetal (seguridad alimentaria FDA 21 CFR 172.856)	D
	Lubricante inerte	F
	Aceite para temperaturas bajas	L
	Aceite para altas temperaturas	V
Lado de baja presión (LP)	m capilar, aceite de silicona (seguridad alimentaria FDA 21 CFR 175.105)	M
	m capilar, aceite vegetal (seguridad alimentaria FDA 21 CFR 172.856)	N
	m capilar, aceite inerte m capilar, aceite para bajas temperaturas	
	m capilar, aceite para altas temperaturas	Q
	ft capilar, aceite de silicona (seguridad alimentaria FDA 21 CFR 175.105)	R
	ft capilar, aceite vegetal (seguridad alimentaria FDA 21 CFR 172.856)	S
	ft capilar, aceite inerte	Т
	ft capilar; aceite para bajas temperaturas	U
	ft capilar; aceite para altas temperaturas	W

- 1) Product Configurator, código de producto para "Líquido de relleno"
- Elija solo aceites de relleno homologados por la FDA para los equipos con diafragma separador que estén dotados de certificado 3-A o EHEDG.

FMD77: Aceite de relleno célula de medición de presión

FMD77	Denominación	Opción ¹⁾
Con capilar en lado de baja presión (LP)	Lubricante de silicona	Estándar si no se ha seleccionado ninguna opción.
	Lubricante inerte, sin siliconas	НС
Sin capilar en lado de baja presión (LP)	Lubricante de silicona	Estándar si no se ha seleccionado ninguna opción.
	Lubricante inerte, limpio para servicio de oxígeno	НВ
	Lubricante inerte, sin siliconas	НС

¹⁾ código de producto del Product Configurator para "Servicio"

FMD78: Aceite de relleno diafragma separador

Longitud de capilar;	Denominación	Opción 1)
Simétrica	ft capilar; aceite de silicona (seguridad alimentaria FDA 21 CFR 175.105)	A 2)
	ft capilar, aceite vegetal (seguridad alimentaria FDA 21 CFR 172.856)	B 2)
	ft capilar; aceite para altas temperaturas	C 2)
	ft capilar; aceite inerte, servicio de oxígeno, tenga en cuenta los límites de aplicación de presión y temperatura	D 2)
	ft capilar; aceite para bajas temperaturas	E 2)
	ft capilar, aceite inerte	F 2)
	m capilar; aceite de silicona (seguridad alimentaria FDA 21 CFR 175.105)	1 ²⁾
	m capilar, aceite vegetal (seguridad alimentaria FDA 21 CFR 172.856)	2 2)
	m capilar, aceite para altas temperaturas	3 ²⁾
	m capilar; aceite inerte, servicio de oxígeno, tenga en cuenta los límites de aplicación de presión y temperatura	4 2)
	m capilar, aceite para bajas temperaturas	5 ²⁾
	m capilar, aceite inerte	6 ²⁾
Asimétrico Lado de baja presión (LP) ³⁾	m capilar; aceite de silicona (seguridad alimentaria FDA 21 CFR 175.105), lado LP	M ²⁾
	m capilar, aceite vegetal (seguridad alimentaria FDA 21 CFR 172.856), lado LP	N 2)
	m capilar, aceite inerte, lado LP	O 2)
	m capilar, aceite para bajas temperaturas, lado LP	P 2)
	m capilar, aceite para altas temperaturas, lado LP	q 2)
	ft capilar; aceite de silicona (seguridad alimentaria FDA 21 CFR 175.105), lado LP	R ²⁾
	ft capilar, aceite vegetal (seguridad alimentaria FDA 21 CFR 172.856), lado LP	S 2)
	ft capilar, aceite inerte, lado LP	T 2)
	ft capilar, aceite para bajas temperaturas, lado LP	U 2)
	ft capilar, aceite para altas temperaturas, lado LP	W 2)

Longitud de capilar;	Denominación	Opción 1)
Asimétrico	ft capilar, lado HP	V 5)
Lado de alta presión (HP) ⁴⁾	m capilar, lado HP	W ⁵⁾

- Elija solo aceites de relleno homologados por la FDA para los equipos con diafragma separador que estén dotados de certificado 3-A o EHEDG.
- 2) Product Configurator, código de producto para "Fluido de relleno"
- 3) Si la longitud de capilar para LP o HP asimétrico es idéntica, seleccione una longitud de capilar simétrica al cursar pedidos.
- Si la longitud de capilar para LP o HP asimétrico es idéntica, seleccione una longitud de capilar simétrica al cursar pedidos.
- 5) Product Configurator, código de producto para "Opciones adicionales 2"

FMD78: Líquido de relleno célula de medición presión

Denominación	Opción 1)	
Lubricante de silicona	Estándar si no se ha seleccionado ninguna opción.	
Lubricante inerte, sin siliconas	HC	

1) código de producto del Product Configurator para "Servicio"

PMD75: Líquido de relleno célula de medición presión

Denominación	Opción
Lubricante de silicona	Estándar si no se ha seleccionado ninguna opción.
Aceite inerte, FKM Viton, servicio de oxígeno	2 1)
Aceite inerte, PTFE, servicio de oxígeno	3 ¹⁾
Aceite inerte, junta de cobre, servicio de oxígeno	K ¹⁾
Lubricante inerte, sin siliconas	HC ²⁾
Lubricante inerte, limpio para servicio de oxígeno	HB ²⁾

- 1) Product Configurator, código de producto para "Junta"
- 2) Product Configurator, código de producto para "Servicio"

Operatividad

Concepto operativo

Estructura de menú para tareas específicas de usuario

- Puesta en marcha
- Operaciones de configuración
- Diagnóstico

Puesta en marcha rápida y segura

Menús quiados para aplicaciones

Configuración segura y fiable

- Operaciones de configuración local posibles en diversos idiomas
- Operación estandarizada en el dispositivo y en el software de configuración
- Los parámetros correspondientes a los valores medidos pueden bloquearse/desbloquearse con el interruptor de protección contra escritura del equipo, desde el software de configuración o por configuración a distancia

Diagnósticos eficaces aumentan el rendimiento del punto de medición

- La información sobre medidas correctivas está integrada en forma de textos sencillos
- Diversas opciones de simulación

Configuración local

Funciones

Función	Configuración externa (teclas de configuración, opcionales, no válido para la caja T17)	Operaciones de configuración internas (placa electrónica)	Indicador local (opcional)
Ajuste de posición (corrección del punto cero)	V	V	V
Ajuste del valor inferior del rango y del valor superior del rango - presión de referencia presente en el equipo	(solo HART)	(solo HART)	V
Reinicio del equipo	V	V	~
Bloqueo y desbloqueo de los parámetros relevantes para el valor medido	_	V	V
El LED verde indica la aceptación del valor	V	V	V
Activación y desactivación de la función de amortiguación	(solo si el indicador está conectado)	(solo HART y PA)	V
Configuración de la dirección de bus del equipo (PA)	_	V	V
Activación y desactivación del modo de simulación (Foundation Fieldbus)	_	V	V

Configuración del equipo utilizando el indicador de campo (opcional)

Se trata de un indicador de cristal líquido (LCD) de cuatro líneas que permite tanto visualizar datos e informaciones, como realizar las operaciones de configuración. El indicador de campo visualiza valores medidos, textos de diálogo, así como mensajes sencillos de error y notificaciones, de modo que asiste al usuario en todas las etapas de la configuración.

El indicador puede retirarse para un fácil manejo.


El indicador del instrumento puede girarse en pasos de 90°.

Esto facilita la legibilidad de los valores medidos y el operar con el equipo, sea cual sea su posición de instalación.

Funciones:

- Indicación del valor medido de 8 dígitos que incluye el signo y el separador decimal, y gráfico de barras
 - 4 a 20 mA HART (gráfico de barras de 4 a 20 mA)
 - PROFIBUS PA (gráfico de barras como indicador gráfico del valor normalizado del bloque de entradas analógicas)
 - FOUNDATION Fieldbus (gráfico de barras como indicador gráfico de la salida del transductor).
- •
- Guiado sencillo y completo por los menús gracias al desglose de los parámetros en distintos niveles y grupos
- Guía por los menús en hasta 8 idiomas
- Cada parámetro tiene su número de identificación de 3 dígitos a fin de facilitar la navegación.
- Posibilidad de configurar el indicador según las necesidades y preferencias particulares, p. ej., idioma, visualización en alternancia, indicación de otros valores medidos como temperatura del sensor, ajuste del contraste.
- Conjunto completo de funciones de diagnóstico (mensajes de fallo y advertencia, indicadores de picos, etc.).
- Puesta en marcha rápida y segura mediante menús de configuración rápidos

Visión general




A0016498

- 1 Teclas de configuración
- 2 Gráfico de barras
- 3 Símbolo
- 4 Encabezado
- 5 Número de identificación del parámetro

Teclas de configuración en el exterior del instrumento

En el caso de la caja de aluminio (T14), las teclas de configuración pueden encontrarse en el exterior del instrumento, bajo una cubierta de protección, o en el interior del instrumento, sobre la placa de la electrónica. En el caso de la caja de acero inoxidable (T17), las teclas de configuración se encuentran siempre en el interior de la caja, sobre la placa de la electrónica.



- A 4 a 20 mA HART
- B PROFIBUS PA y Fieldbus FOUNDATION

Endress+Hauser 91

A0020030

Las teclas de configuración que se encuentran en el exterior del equipo funcionan según el principio de los sensores Hall. De este modo, no son necesarias más aberturas en el equipo. Se garantiza de este modo:

- Protección total contra factores ambientales, como humedad y suciedad.
- Fácil utilización sin herramientas.
- Sin desgaste.

Información para cursar pedidos:


Product Configurator, código de producto para "Salida, configuración"

Teclas y elementos para configuración situados en el interior, sobre la electrónica

Información para cursar pedidos:

Product Configurator, código de producto para "Salida, configuración"


HART



A002003

- 1 Microinterruptor para bloquear/desbloquear los parámetros relevantes para los valores medidos
- 2 Microinterruptor para activar/desactivar la amortiguación
- 3 LED verde para indicar la aceptación de un valor
- 4 Teclas de configuración
- 5 Slot para indicador opcional
- 6 Ranura para la unidad opcional HistoROM®/M-DAT


PROFIBUS PA



V0030033

- 1 Microinterruptor para bloquear/desbloquear los parámetros relevantes para los valores medidos
- 2 Microinterruptor para activar/desactivar la amortiguación
- 3 LED verde para indicar la aceptación de un valor
- Tecla para el ajuste de la posición y el reinicio del equipo
- 5 Microinterruptores para establecer la dirección de bus
- 6 Slot para indicador opcional
- 7 Ranura para la unidad opcional HistoROM®/M-DAT

FOUNDATION Fieldbus



A002003

- 1 Microinterruptor para bloquear/desbloquear los parámetros relevantes para los valores medidos
- 2 Microinterruptor para activar/desactivar el modo de simulación
- 3 LED verde para indicar la aceptación de un valor
- 4 Tecla para el ajuste de la posición y el reinicio del equipo
- 5 Slot para indicador opcional
- 6 Ranura para la unidad opcional HistoROM®/M-DAT

Configuración a distancia

Todos los parámetros de software estarán disponibles según cuál sea la posición del interruptor de protección contra escritura en el equipo.

Hardware y software para configuración a distancia		PROFIBUS PA	FOUNDATION Fieldbus
FieldCare	~	V	V
FieldXpert SFX100	V	_	V
NI-FBUS Configurator	_	_	V
HistoROM®/M-DAT	~	V	V

FieldCare

FieldCare es una herramienta de gestión de activos de Endress+Hauser basada en tecnología FDT. Con FieldCare, puede configurar todos los equipos de Endress+Hauser, así como equipos de otros fabricantes siempre que sean compatibles con el estándar FDT.

FieldCare puede llevar a cabo las siguientes funciones:

- Configuración de transmisores en modo online/offline
- Cargar y quardar datos de equipos (subir/bajar)
- Análisis de datos guardados en el HistoROM®/M-DAT
- Documentación del punto de medición

Opciones de conexión:

- HART mediante Commubox FXA195 e interfaz USB de un ordenador
- PROFIBUS PA mediante acoplador de segmentos y tarjeta de interfaz PROFIBUS
- Interfaz de servicio con Commubox FXA291 y adaptador ToF FXA291 (USB).



Para más información, póngase en contacto con el centro Endress+Hauser de su zona.

Field Xpert SFX100

Field Xpert es una PDA industrial de Endress+Hauser con pantalla táctil integrada de 3,5" basada en tecnología de Windows Mobile. Ofrece comunicación inalámbrica con el módem de Bluetooth opcional VIATOR de Endress+Hauser. Field Xpert también funciona como un equipo independiente para aplicaciones de gestión de activos. Para más detalles, consúltese BA00060S/04/EN.

Commubox FXA195

Para comunicaciones HART intrínsecamente seguras con FieldCare mediante interfaz USB. Véanse los detalles en TI00404F/00/ES.

Commubox FXA291

El equipo Commubox FXA291 conecta equipos de campo de Endress+Hauser con interfaz CDI (CDI = Endress+Hauser Common Data Interface) con la interfaz USB de un ordenador personal o de una computadora de bolsillo. Véanse los detalles en TIO0405C/07/EN.



Para los equipos de Endress+Hauser siguientes, es necesario el adaptador "ToF FXA291" como el accesorio adicional:

- Cerabar S PMC71, PMP7x
- Deltabar S PMD7x, FMD7x
- Deltapilot S FMB70

Adaptador ToF FXA291

El adaptador ToF FXA291 conecta el equipo Commubox FXA291 con los equipos de la plataforma ToF, con equipos para la medición de presión y con Gammapilot por medio de la interfaz USB de un ordenador personal o una computadora de bolsillo. Para más detalles, consúltese KA00271F.

Profiboard

Para conectar un PC al equipo PROFIBUS.

Proficard

Para conectar un ordenador portátil al equipo PROFIBUS.

Programa de configuración FF

Programa de configuración FF, por ejemplo, NI-FBUS Configurator, para

- conectar equipos con "señal Foundation Fieldbus" en una red FF
- establecer parámetros FF específicos

Configuración con NI-FBUS Configurator:

El software NI-FBUS Configurator es un entorno gráfico fácil de usar para crear enlaces, lazos y una programación basada en los conceptos de bus de campo.

Es posible utilizar el software NI-FBUS Configurator para configurar una red de buses de campo de la manera siquiente:

- Establecer las etiquetas (tag) de bloque y de equipo
- Establecer las direcciones de cada equipo
- Crear y modificar estrategias de control de los bloques de funciones (aplicaciones de los bloques funcionales)
- Configure los bloques transductores y de función definidos por el proveedor
- Crear y editar programaciones
- Cree y modifique estrategias de control de los bloques funcionales (aplicaciones de los bloques funcionales)
- Utilice los métodos especificados en la descripción de dispositivo (DD) específica del fabricante (p. ej., los ajustes de equipo básicos)
- Visualizar en el indicador los menús de descripción de dispositivo (DD) (p. ej., una pestaña para los datos de calibración)
- Descárquese una configuración
- Compruebe una configuración y compárela con una configuración guardada
- Monitorice una configuración descargada
- Sustituir equipos
- Guarde e imprima una configuración

HistoROM®/M-DAT (opcional)

La unidad HistoROM®/M-DAT es un módulo de memoria que puede adjuntarse a cualquier tipo de electrónica. El módulo HistoROM®/M-DAT puede reajustarse en cualquier etapa (código de producto: 52027785).

Ventajas

- Puesta en marcha rápida y segura de los mismos puntos de medición al copiarse los datos de configuración de un transmisor a otro.
- Monitorización de procesos fiable gracias al registro cíclico de los valores medidos de los sensores de presión y temperatura
- Diagnóstico sencillo gracias al registro de los diversos eventos, como las alarmas, los cambios de configuración, los recuentos de los rebases del rango de medición por exceso o por defecto de la presión y la temperatura, y de los rebases por exceso o por defecto del límite establecido por el usuario para la presión y la temperatura, etc.
- Análisis y evaluación gráfica de los eventos y los parámetros de proceso con una aplicación de software (incluida en el alcance del suministro).

Trabajar con un equipo del Foundation Fieldbus (FF) que disponga de un programa de configuración FF, permite además copiar datos de un transmisor a otro. Para acceder a los datos y eventos guardados en un módulo HistoROM®/M-DAT, se necesita el software de configuración FieldCare de Endress+Hauser, la interfaz de servicios Commubox FXA291 y el adaptador ToF FXA291.

Información para cursar pedidos:

Product Configurator, código de producto para "Opciones adicionales:", versión "N" o Código de producto para "Paquete de software aplicación:", opción "EN" o como accesorio independiente (N.º de pieza: 52027785).



Para más información, póngase en contacto con el centro Endress+Hauser de su zona.

Integración en el sistema

Es posible etiquetar (taq) el equipo con un nombre (8 caracteres alfanuméricos como máximo).

Denominación	Opción 1)
Punto de medición (etiqueta -tag-), véanse las especificaciones adicionales	Z1
Dirección de bus, véase las especificaciones adicionales	Z2

1) Product Configurator, código de producto para "Identificación"


Instrucciones de planificación para sistemas de junta de diafragma

AVISO

Sistemas de junta de diafragma mal dimensionados/pedidos

Las prestaciones y la gama de aplicaciones admisibles de un sistema de junta de diafragma dependen del diafragma separador de proceso que se emplee, del aceite de relleno, del acoplamiento, del diseño de la unidad y de las condiciones específicas de proceso y ambientales reinantes en la aplicación en cuestión.

Para ayudarle a seleccionar los sistemas de junta de diafragma adecuados para sus aplicaciones concretas, Endress+Hauser proporciona a sus clientes la herramienta de selección "Applicator Sizing Diaphragm Seal", que se encuentra disponible gratuitamente en "www.endress.com/applicator" y también se puede descargar.



A0034616

i

Si desea conocer más detalles u obtener información acerca de una solución de junta de diafragma óptima, póngase en contacto con el centro Endress+Hauser de su zona.

Aplicaciones

Es necesario emplear sistemas de diafragma separador cuando el proceso debe separarse del equipo. Los sistemas de diafragma separador presentan unas claras ventajas en los ejemplos siguientes:

- En el caso de temperaturas de proceso extremas
- Para productos corrosivos
- En el caso de los productos de proceso que cristalizan
- En el caso de productos de proceso que son corrosivos o que presentan un nivel elevado de inhomogeneidad, o de productos de proceso con contenido en materia sólida
- En el caso de los productos de proceso fibrosos y heterogéneos
- Si es necesario hacer una limpieza de los puntos de medición extremos, o en el caso de lugares de instalación con mucha humedad
- Si el puntos de medición está expuesto a vibraciones intensas
- Para acceder a lugares de instalación de acceso difícil

Función y diseño

Los diafragmas separadores separan del proceso el sistema de medición.

Un sistema de diafragma separador consta de:

- Un diafragma separador en un sistema de diafragma unilateral, por ejemplo, FMD77; o dos diafragmas separadores en un sistema de diagrama bilateral, por ejemplo, FMD78
- Un tubo capilar o dos tubos capilares
- Fluido de relleno y
- Un transmisor de presión diferencial

La presión de proceso actúa sobre el diafragma separador del diafragma separador en el sistema de llenado de líquido, que transfiere la presión de proceso por el tubo capilar al sensor del transmisor de presión diferencial.

Endress+Hauser proporciona todos los tipos de sistemas de diafragma separador como versiones soldadas. El sistema está herméticamente sellado, lo que garantiza una mayor fiabilidad.

El diafragma separador determina la gama de aplicaciones del sistema sobre la base de

- El diámetro del diafragma separador
- La rigidez y el material del diafragma separador
- El diseño (volumen de aceite)

Diámetro del diafragma separador

Cuanto mayor es dl diámetro del diafragma separador (menos rígido), menor es el efecto de la temperatura en el resultado de la medición.

Rigidez del diafragma separador

La rigidez depende del diámetro del diafragma separador, el material, la presencia de cualquier recubrimiento que pueda existir, el espesor y la forma del diafragma de proceso. El espesor y la forma del diafragma separador vienen determinados por el diseño de este. La rigidez de un diafragma separador o de un diafragma separador influye en el rango de temperaturas y en el error de medición que provocan los efectos de la temperatura en la aplicación.

La membrana TempC de Endress+Hauser: la exactitud de medición y seguridad de proceso más altas en la medición de presiones y presiones diferenciales con diafragmas separadores

Para tomar medidas con una exactitud de medición aun mayor en estas aplicaciones y aumentar la seguridad de proceso, Endress+Hauser ha desarrollado la membrana TempC, basada en una tecnología completamente revolucionaria. Este diafragma garantiza los niveles de exactitud de medición y seguridad de proceso más elevado en aplicaciones con diafragma separador.

- El efectos de las temperaturas muy bajas minimiza el efecto de las fluctuaciones de las temperaturas de proceso y ambientales, lo cual garantiza unas mediciones precisas y fiables. Las inexactitudes en la medición originadas por la temperatura se reducen al mínimo.
- La membrana TempC puede utilizarse con temperaturas entre -70 °C (-94 °F) y +400 °C (+752 °F). Esto garantiza una seguridad de proceso máxima incluso en el caso de ciclos muy largos de esterilización y lavado (SIP/CIP) en depósitos y tuberías a altas temperaturas.
- La membrana TempC posibilita dimensiones de instrumentación más pequeñas. Con una conexión a proceso más pequeña, la nueva membrana logra mediciones de por lo menos la misma precisión que una membrana convencional con un diámetro superior.
- Gracias a la geometría de la membrana, inmediatamente a continuación de un choque térmico se provoca un rebase por exceso inicial. Ello genera una respuesta transitoria cuya duración y desviación son, en comparación, significativamente menores que las de los tipos de membrana tradicionales. En el caso de procesos por lotes (batch), estos tiempos de recuperación más cortos significan un nivel mucho más elevado mean de disponibilidad de las instalaciones de producción. Para las membranas TempC, el efecto del rebase por exceso sobre la señal de salida puede reducirse ajustando la amortiguación.

Información para cursar pedidos:

Véase en Product Configurator cada conexión a proceso individual y la opción de diafragma separador.

Selección en Applicator:

En el epígrafe "Datos del transmisor" del campo "Material de la membrana".

Capilar

Los diafragmas separadores se utilizan con capilares de los siguientes diámetros internos como estándar:

- $\bullet \leq DN 50: 1 \text{ mm } (0.04 \text{ in})$
- > DN 50: 2 mm (0,08 in)

El tubo capilar influye en los cambios de temperatura, en el rango de aplicación de las temperaturas ambiente, y en el tiempo de respuesta de un sistema de diafragma separador, como resultado de su longitud y su diámetro interno.

Aceite de relleno

El producto, las temperaturas ambiente y la presión de proceso son factores muy importantes que hay que tener en cuenta al seleccionar el aceite de relleno. Préstese también atención a las temperaturas y presiones durante la puesta en marcha y la limpieza. Otro criterio de selección es la compatibilidad del aceite de relleno con respecto a los requisitos del producto. Por ejemplo, en la industria alimentaria solo es posible utilizar aceites de relleno que no presentan ningún peligro para la salud, p. ej., aceite vegetal o aceite de silicona (véase también la sección siguiente: "Aceites de relleno para diafragmas separadores").

El aceite de relleno que se emplea influye en los cambios de temperatura, en el rango de temperaturas con un sistema de diafragma separador, y en el tiempo de respuesta. Un cambio de temperatura provoca el cambio de volumen del aceite de relleno. El cambio de volumen depende del coeficiente de dilatación y del volumen que ocupa el aceite de relleno a la temperatura de calibración (que es constante en el rango: $+21 \dots +33$ °C ($+70 \dots +91$ °F)). El rango puede ampliarse si se usa un aceite de relleno con un coeficiente de dilatación más bajo y con un capilar más corto.

Por ejemplo, el aceite de relleno se dilata por un aumento de la temperatura. El volumen adicional ejerce presión sobre el diafragma separador de un diafragma separador. Cuanto más rígido es un diafragma separador, mayor es la fuerza de reacción, que contrarresta un cambio de volumen y actúa junto con la presión del proceso sobre la célula de medición, desplazando el punto cero.

Transmisor de presión diferencial

El transmisor de presión diferencial influye en el rango de aplicación de las temperaturas, en el punto cero de la constante de temperatura (CT), y en el tiempo de respuesta, como resultado del volumen de su brida lateral y del cambio de su volumen. El cambio de volumen es el volumen que hay que desplazar con el fin de pasar por todo el rango de medición.

Los transmisores de presión diferencial de Endress+Hauser están optimizados con respecto al cambio mínimo de volumen y de brida lateral.

Aceites de relleno de junta de diafragma

Producto	P _{abs} = 0,05 bar (0,725 psi) ¹⁾	$P_{abs} = \ge 1 \text{ bar (14,5 psi)}^{2}$
Aceite de silicona	-40 +180 °C (−40 +356 °F)	-40 +250 °C (-40 +482 °F)
Aceite para alta temperatura	−20 +200 °C (−4 +392 °F)	−20 +400 °C (−4 +752 °F) ³) ⁴) 5)
Aceite para baja temperatura	-70 +120 °C (−94 +248 °F)	-70 +180 °C (−94 +356 °F)
Aceite vegetal	−10 +160 °C (+14 +320 °F)	-10 +220 °C (+14 +428 °F)
Aceite inerte	-40 +100 °C (-40 +212 °F)	−40 +175 °C (−40 +347 °F) ^{6) 7)}

- 1) Rango de temperatura admisible a $p_{abs} = 0.05$ bar (0.725 psi) (¡Respetar los límites de temperatura del equipo y del sistema!)
- 2) Rango de temperatura admisible a $p_{abs} \ge 1$ bar (14,5 psi) (¡Respetar los límites de temperatura del equipo y del sistema!)
- 3) 325 °C (617 °F) a presión absoluta \geq 1 bar (14,5 psi).
- 4) $350 \,^{\circ}\text{C} (662 \,^{\circ}\text{F})$ a presión absoluta ≥ 1 bar $(14,5 \,^{\circ}\text{psi})$ (máx. 200 horas).
- 5) $400 \,^{\circ}\text{C} (752 \,^{\circ}\text{F})$ a presión absoluta ≥ 1 bar (14,5 psi) (máx. 10 horas).
- 6) 150 °C (302 °F) a presión absoluta ≥ 1 bar (14,5 psi).
- 7) $175 \,^{\circ}\text{C} (347 \,^{\circ}\text{F})$ a presión absoluta ≥ 1 bar $(14,5 \,^{\circ}\text{psi})$ (máx. 200 horas).

El cálculo del rango de temperatura de trabajo de un sistema con junta de diafragma depende del fluido de relleno, de la longitud y el diámetro interior del capilar, de la temperatura de proceso y del volumen de aceite en la junta de diafragma. Los cálculos detallados de, p. ej., los rangos de temperatura y los rangos de presión y temperatura de vacío, se llevan a cabo por separado en el Applicator "Sizing Diaphragm Seal" (dimensionado de la junta de diafragma).



A0038925

Rango de temperaturas de trabajo

El rango de temperaturas de trabajo de un sistema con diafragma separador depende del fluido de relleno, de la longitud del capilar y el diámetro interior, de la temperatura de proceso y del volumen de aceite en el diafragma separador.

Es posible ampliar el rango de aplicación si se utiliza un fluido con un coeficiente de dilatación más bajo y un capilar más corto.

Tiempo de respuesta

La viscosidad del aceite de relleno, la longitud del capilar y el diámetro interior del capilar tienen influencia en la resistencia por rozamiento. Cuanto mayor es la resistencia por rozamiento, más largo es el tiempo de respuesta. Además, el cambio de volumen de la célula de medición influye en el tiempo de respuesta. Cuanto menor es el cambio de volumen de la célula de medición, menos aceite de relleno se ha de desplazar en el sistema con diafragma separador.

Para ayudarle a seleccionar los sistemas de diafragma separador adecuados para sus aplicaciones, Endress+Hauser proporciona a sus clientes la herramienta de selección "Applicator Dimensionado del diafragma separador", que está a su disposición de modo gratuito en la página web "www.es.endress.com/applicator" o puede pedirla en formato DVD.

Instrucciones para la limpieza

Endress+Hauser ofrece anillos de montaje enrasado como accesorios para los diafragmas separadores, que aíslan el proceso sin tener que retirar del proceso los transmisores.



Para más información, póngase en contacto con el centro Endress+Hauser de su zona.


Se recomienda efectuar los procesos CIP (lavado en campo, con aqua caliente) antes de los procesos SIP (esterilización en campo, con vapor) en los diafragmas separadores en tuberías. El uso frecuente de un proceso de esterilización en campo (SIP) incrementa la tensión en el diafragma separador. En circunstancias desfavorables, los cambios frecuentes de temperatura, a largo plazo, pueden provocar fatiga en el material del diafragma separador y provocar fugas.

Instrucciones para la instalación

Sistemas de junta de diafragma

- Una junta de diafraqma y un transmisor forman un sistema calibrado cerrado que se llena a través de las aberturas existentes en la junta de diafragma y en el sistema de medición del transmisor. Estas aberturas están selladas y no se deben abrir.
- En el caso de equipos con juntas de diafragma y capilares, al seleccionar la célula de medición se debe tener en cuenta el desplazamiento del punto cero causado por la presión hidrostática de la columna de líquido de relleno en los capilares. Si se selecciona una célula de medición con un rango de medición pequeño, el rango nominal del sensor podría verse excedido como resultado de un ajuste de la posición (véanse la figura y el ejemplo inferiores).
- Para equipos con un capilar, se recomienda utilizar un dispositivo de fijación (soporte de montaje) adecuado.
- Durante el montaje se debe proporcionar a la línea de capilar una descarga suficiente de los esfuerzos mecánicos para evitar que el capilar se doble (radio de curvatura del capilar 100 mm (3,94 in)
- Para obtener unas instrucciones de instalación más detalladas, Endress+Hauser proporciona a sus clientes la herramienta de selección "Applicator Sizing Diaphragm Seal", que se encuentra disponible para el uso en línea en "www.endress.com/applicator" y también se puede descargar.

Selección de la célula de medición (tenga en cuenta la presión hidrostática de la columna de líquido de relleno en los capilares)



- Capilar con aceite de silicona: $\rho_{FI} = 0.96 \text{ kg} (2.12 \text{ lb}) \text{ dm}^3$
- Depósito con agua: $\rho_M = 1.0 \text{ kg } (2.21 \text{ lb}) \text{ dm}^3$

Presión en el lado negativo del transmisor de presión diferencial (p-) cuando el depósito está vacío (nivel mínimo):

$$p_{-} = p_{HV} + p_{H1} = Hv \cdot \rho_{F1} \cdot g + H1 \cdot \rho_{F1} \cdot g + p_{i}$$

$$= 1.8 \text{ m} \cdot 0.96 \frac{\text{kg}}{\text{dm}^{3}} \cdot 9.81 \frac{\text{m}}{\text{s}^{2}} + 0.3 \text{ m} \cdot 0.96 \frac{\text{kg}}{\text{dm}^{3}} \cdot 9.81 \frac{\text{m}}{\text{s}^{2}} + p_{i}$$

$$= 197.77 \text{ mbar} + p_{i}$$

A0023962

Presión en lado positivo del transmisor de presión diferencial (p+) cuando el depósito está vacío (nivel mínimo):

$$p_{+} = p_{HU} + p_{H1} = Hu \cdot \rho_{M} \cdot g + H1 \cdot \rho_{FI} \cdot g + p_{i}$$

$$= 0.2 \text{ m} \cdot 1 \frac{\text{kg}}{\text{dm}^{3}} \cdot 9.81 \frac{\text{m}}{\text{s}^{2}} + 0.3 \text{ m} \cdot 0.96 \frac{\text{kg}}{\text{dm}^{3}} \cdot 9.81 \frac{\text{m}}{\text{s}^{2}} + p_{i}$$

$$= 47.87 \text{ mbar} + p_{i}$$

A002398

Presión diferencial en el transmisor ($\Delta p_{transmisor}$) cuando el depósito está vacío:

$$\Delta p_{Transmitter} = p_{+} - p_{-}$$
= 47,87 mbar - 197,77 mbar
= - 149,9 mbar

A0023982

Resultado:

Cuando el depósito está lleno, en el transmisor de presión diferencial se encuentra presente una presión diferencial de -51,80 mbar (-0,762 psi). Cuando el depósito está vacío, se encuentra presente una presión diferencial de -149,90 mbar (-2,2485 psi). De ahí que se requiera una célula de medición de 500 mbar (7,5 psi) para esta aplicación.

Capilar


Para obtener resultados de medición más precisos y evitar defectos en el equipo, monte los capilares de la manera siquiente:

- Sin vibraciones (para evitar fluctuaciones de presión adicionales)
- Apartados de conductos de calefacción o refrigeración
- Con aislamiento si la temperatura ambiente está por encima o por debajo de la temperatura de referencia
- Con un radio de curvatura \geq 100 mm (3,94 in)
- Cuando se utilizan sistemas de junta de diafragma con un capilar, se debe proporcionar una descarga suficiente de los esfuerzos mecánicos para evitar que el capilar se doble (radio de curvatura del capilar ≥ 100 mm (3,94 in)).
- En el caso de equipos con juntas de diafragma y capilares, al seleccionar la célula de medición se debe tener en cuenta el desplazamiento del punto cero causado por la presión hidrostática de la columna de líquido de relleno en los capilares. Si se selecciona una célula de medición con un rango de medición pequeño, un ajuste de la posición podría causar una infracción del rango.

102


Aislamiento térmico: FMD77

El FMD77 se debe aislar únicamente hasta una altura determinada. La máxima altura de aislamiento admisible es aplicable al material aislante que presente una conductividad térmica $\leq 0.04 \text{ W/(m x K)}$ y a las máximas temperaturas admisibles del ambiente y del proceso. Los datos se han determinado en la aplicación más crítica de "aire en reposo".



- 1 Material aislante
- A Transmisor horizontal, aislador térmico largo
- B Transmisor vertical, aislador térmico largo
- C Transmisor horizontal, aislador térmico corto
- D Transmisor vertical, aislador térmico corto

Sin aislamiento, la temperatura ambiente baja 5 K.



Material aislante

Posición	Diseño	Temperatura ambiente T_A	Temperatura de proceso T _P	Opción 1)
Е	Soporte en U, transmisor horizontal (para equipos que requieren certificación CRN)	, ,	máx. 350 °C (662 °F)según el aceite de relleno usado en la junta de diafragma	2)

Configurador de producto, código de pedido para "Conexión a proceso" En combinación con certificación CSA.

1) 2)


104

Aplicaciones en condiciones de vacío

Instrucciones para el montaje


Para aplicaciones en condiciones de vacío, Endress+Hauser recomienda montar el transmisor de presión debajo de la junta de diafragma inferior. Así se evita que la junta de diafragma quede expuesta a una carga de vacío provocada por la presencia de aceite de relleno en los capilares.

Si el transmisor de presión es montado por encima de la junta de diafragma inferior, no se debe superar la diferencia máxima de altura H1 que se muestra en las ilustraciones siquientes:



A0023983

La diferencia máxima de altura depende de la densidad del aceite de relleno y de la presión mínima admisible en el lado positivo de la junta de diafragma (depósito vacío); véase la ilustración siguiente:



A0023986-E

- A Diferencia de altura H1
- B Presión en la junta de diafragma
- l Aceite para baja temperatura
- 2 Aceite vegetal
- 3 Aceite de silicona
- 4 Aceite para alta temperatura
- 5 Aceite inerte

Certificados y homologaciones

Marca CE

El equipo cumple los requisitos legales de las correspondientes directivas de la CE. Endress+Hauser confirma que el equipo ha superado satisfactoriamente las pruebas de verificación correspondientes al dotarlo con la marca CE.

Marca RCM-Tick

El producto suministrado o el sistema de medición cumple los requisitos de las autoridades australianas para comunicaciones y medios de comunicación ACMA (Australian Communications and Media Authority) para integridad de red, interoperabilidad, características de rendimiento, así como las normativas sobre seguridad y salud. En este aspecto especialmente, se cumplen las disposiciones de las normativas sobre compatibilidad electromagnética. Los productos están señalados con la marca RCM en la placa de identificación.



A0020E61

Certificados Ex

- ATEX
- FM
- CSA
- NEPSI
- IEC Ex
- GOST bajo petición
- También combinaciones de diferentes homologaciones

Conformidad EAC

El sistema de medición cumple con los requisitos legales de las directrices EAC aplicables. Puede encontrar una lista de estos en la declaración de conformidad EAC correspondiente, en la que también se incluyen las normas consideradas.

Endress+Hauser confirma que el equipo ha pasado las correspondientes verificaciones adhiriendo al mismo la marca EAC.

Apto para aplicaciones higiénicas

Para obtener información sobre la instalación y las aprobaciones, consulte la documentación SD02503F "Certificados de higiene".

Puede obtener información sobre adaptadores certificados según 3-A y EHEDG, consulte la documentación TIO0426F "Casquillo de soldadura, adaptadores a proceso y bridas".

Certificado cumplimiento de las normas actualizadas de buenas prácticas del fabricante (cGMP)

Product Configurator, código de producto para "Prueba, certificado", opción "JG"

- ullet El certificado solo está disponible en inglés
- Materiales de construcción de las partes en contacto con el producto
- Conformidad TSE (libre de encefalopatía espongiforme transmisible)
- Material y acabado superficial
- Material / tabla de compuestos para la mezcla (USP Clase VI, conformidad con las normas de la FDA)

Seguridad de funcionamiento SIL / IEC61508 Declaración de conformidad (opcional)

El equipo Deltabar S con señal de salida de 4 a 20 mA se ha desarrollado conforme a la norma IEC 61508. El equipo puede utilizarse para monitorizar el caudal, el nivel y la presión diferencial hasta SIL 3. Para una descripción detallada de las funciones de seguridad con Deltabar S, ajustes y datos para un funcionamiento seguro, véase la documentación SD00189P, "Manual de seguridad funcional Deltabar C"

Para equipos hasta SIL 3 / IEC 61508 Declaración de conformidad, véase:

Información para cursar pedidos:

Product Configurator, código de producto para "Opciones adicionales 1", opción "E"

Prevención de sobrellenado

WHG (véase la documentación ZE00259P/00/EN)

Información para cursar pedidos:

Product Configurator, código de producto para "Certificación", opción "6".

Homologación CRN

PMD75

Algunas versiones de equipo disponen de una homologación CRN. Estos equipos están provistos con un placa separada que lleva el número de registro CRN 0F20813.5C. Se puede obtener una conexión a proceso con homologación CRN de las maneras siquientes:

- La conexión a proceso con homologación CRN se debe pedir con homologación CSA
- Las conexiones a proceso con homologación CRN se deben pedir con la opción "CRN" en el código de pedido para "Homologación adicional".

FMD77, FMD78

Algunas versiones de equipo disponen de una homologación CRN. En el caso de un equipo con homologación CRN es necesario cursar pedido de una conexión a proceso homologada CRN con una homologación CSA. Estos equipos están provistos con un placa separada que lleva el número de registro CRN 0F10524.5C.

Información para cursar pedidos:

Product Configurator, código de producto para "Conexión a proceso; material" y

Product Configurator, código de producto para "Certificación" (solo conjuntamente con una conexión a proceso aprobada)

Otras normas y directrices

En las Declaraciones de conformidad de la UE pertinentes pueden encontrarse las normas y reglamentaciones europeas aplicables. Además, son de aplicación las normas siguientes:

IEC 62828-1 / DIN EN 60770 y IEC 62828-2 / DIN EN 60770:

Transmisores para uso en sistemas de control de procesos industriales. Parte 1: Métodos de inspección y pruebas rutinarias

DIN 16086:

Instrumentos eléctricos para la medición de presión, sensores de presión, transmisores de presión, instrumentos de medición de presión, conceptos, especificaciones en la hoja técnica

EN 61326-X:

Normas de compatibilidad electromagnética (EMC) para familias de productos correspondientes a equipos eléctricos de uso en medición, control y aplicaciones de laboratorio.

EN 60529:

Grados de protección proporcionados por caja/cubierta (código IP)

Directiva sobre equipos de/a presión 2014/68/UE (PED)

Equipos de presión con presión permitida ≤ 200 bar (2 900 psi)

Los equipos presurizados (con una presión máxima admisible de PS \leq 200 bar (2 900 psi)) pueden clasificarse como dispositivos de presión de acuerdo con la Directiva sobre equipos de/a presión 2014/68/UE. Si la presión máxima admisible es \leq 200 bar (2 900 psi) y el volumen presurizado del equipo es \leq 0,1 l, el equipo presurizado está sujeto a la Directiva sobre equipos de/a presión (consúltese la Directiva sobre equipos de/a presión 2014/68/UE, art. 4, punto 3). La Directiva sobre equipos de/a presión solo requiere que los equipos presurizados se diseñen y fabriquen de acuerdo con el "las buenas prácticas de ingeniería de un Estado Miembro".

Motivos:

- Directiva sobre equipos de/a presión (PED) 2014/68/UE, art. 4, punto 3
- Directiva sobre equipos de/a presión 2014/68/UE, Grupo de trabajo de la Comisión sobre "Presión", directrices A-05 + A-06

Nota:

Se efectuará un análisis parcial de los instrumentos sometidos a presión que formen parte de los equipos de seguridad para la protección de una tubería o un depósito para confirmar que no rebasen los límites admisibles (dispositivo seguro conforme a la Directiva sobre equipos de/a presión 2014/68/UE, art. 2, punto 4).

Equipos de presión con presión admisible > 200 bar (2 900 psi)

Los equipos de presión que se han diseñado para aplicaciones con fluidos de proceso que presentan un volumen presurizado de V < 0,1 l y una presión máxima admisible de PS > 200 bar (2 900 psi) deben satisfacer los requisitos de seguridad básicos que establece el Anexo I de la Directiva sobre equipos de/a presión 2014/68/UE. Conforme al artículo 13, los equipos de presión se van a clasificar por categorías según el Anexo II. Teniendo en cuenta el bajo volumen de presurización mencionado antes, los dispositivos presurizados se clasifican como equipos de presión de categoría I. Estos dispositivos han de estar señalados con la marca CE.

Motivos:

- Directiva sobre equipos de/a presión 2014/68/UE, art. 13, anexo II
- Directiva sobre equipos de/a presión 2014/68/UE, Grupo de trabajo de la Comisión sobre "Presión",
 Directriz A-05

Nota:

Se efectuará un análisis parcial de los instrumentos sometidos a presión que formen parte de los equipos de seguridad para la protección de una tubería o un depósito para confirmar que no rebasen los límites admisibles (dispositivo seguro conforme a la Directiva sobre equipos de/a presión 2014/68/UE, art. 2, punto 4).

También es válido lo siguiente:

- FMD78 con diafragma separador en tubería ≥ 1,5"/PN40:
 Apto para gases estables del grupo 1, categoría II, módulo A2
- PMD75, PN 420
 Apto para gases estables del grupo 1, categoría I, módulo A

Declaraciones del fabricante

Según la configuración que se desee, es posible solicitar los documentos siguientes junto con el instrumento:

- Conformidad FDA
- Libre de TSE (encefalopatía espongiforme transmisible): materiales que no contienen sustancias de origen animal
- Regulación (CE) Núm. 2023/2006 (GMP)
- Regulación (CE) Núm. 1935/2004, sobre materiales y artículos diseñados para entrar en contacto con alimentos

Descara de la Declaración de conformidad

www.es.endress.com → Descarga

Certificado para aplicaciones marinas (GL)

- GL: FMD78, PMD75
- ABS: FMD78, PMD75

Información para cursar pedidos:

Product Configurator, código de producto para "Opciones adicionales 1" u "Opciones adicionales 2", opción "S".

Clasificación de sellados de proceso entre sistemas eléctricos y fluidos de proceso (inflamables o combustibles) conforme a ANSI/ISA 12.27.01 Los dispositivos Endress+Hauser están diseñados conforme a la norma ANSI/ISA 12.27.01; permiten al usuario ahorrar costes al renunciar a la instalación de sellos externos de proceso secundario en los conductos, como requieren las secciones de sellado de proceso de la norma ANSI/NFPA 70 (NEC) y CSA 22.1 (CEC). Estos instrumentos cumplen con la práctica de instalación norteamericana y proporcionan una instalación muy segura y que reduce costes para las aplicaciones con fluidos peligrosos. Por favor, consulte en la tabla siguiente la clase de la junta asignada (junta simple o dual):

Equipo	Certificado	Junta simple PMT
PMD75	CSA C/US IS, XP	420 bar (6300 psi)
FMD77	CSA C/US IS, XP	160 bar (2 400 psi)
FMD78	CSA C/US IS, XP	160 bar (2 400 psi)

Se puede encontrar mayor información en los esquemas de control del dispositivo correspondiente.

Certificado de inspección

Denominación	FMD77	FMD78	PMD75	Opción
3.1 Documentación de materiales, piezas metálicas en contacto con el producto, certificado de inspección conforme a EN10204-3.1	V	V	V	B 1) 4)
Conforme a NACE MR0175, piezas metálicas en contacto con el producto	V	V	V	C 1) 4)
Material conforme a EN10204-3.1, NACE MR0175, partes metálicas en contacto con el producto, certificado de inspección		V	V	D 1) 4)
Prueba individual, certificado de inspección	~	V	V	3 1) 2)
Prueba de presión, procedimiento interno, certificado de inspección	V	~	V	4 1) 2)
Certificado de inspección de materiales EN10204-3.1 (partes en contacto con el producto) + Ra (Ra = rugosidad de la superficie), comprobación de dimensiones	_	V	_	6 1) 2)
Medición del contenido en ferrita delta, procedimiento interno, piezas metálicas en contacto con el producto, certificado de inspección	_	V	_	8 1) 2)
3.1 Documentación de materiales, piezas metálicas en contacto con el producto, certificado de inspección conforme a EN10204-3.1	V	V	V	JA ^{3) 4)}
Conforme a NACE MR0175, piezas metálicas en contacto con el producto	V	V	V	JB ^{3) 4)}
Conformidad con NACE MR0103, piezas metálicas en contacto con el producto	~	~	V	JE 3) 4)
Prueba de fuga con helio, procedimiento interno, certificado de inspección	V	V	V	KD 3)
Prueba de presión, procedimiento interno, certificado de verificación	V	V	V	KE 3)
Prueba PMI (XRF), procedimiento interno, partes metálicas en contacto con el producto	V	V	V	KG 3)
Documentación de soldadura, costuras en contacto con el producto/presurizadas		V	_	KS

- Product Configurator, código de producto para "Opciones adicionales 1" Product Configurator, código de producto para "Opciones adicionales 2" Product Configurator, código de producto para "Prueba, certificado" 1)
- 2)
- La selección de esta característica para diafragmas separadores recubiertos / conexiones a proceso se refiere al material metálico de base.

Calibración

Denominación	FMD77	FMD78	PMD75	Opción 1)
Rango nominal; mbar/bar	~	~	V	1
Rango nominal; kPa/MPa	~	V	V	2
Rango nominal; mmH2O/mH2O	~	~	V	3
Rango nominal; inH2O/ftH2O	~	~	V	4
Rango nominal; psi	V	~	V	6
Certificado de calibración de fábrica, a 5 puntos; véanse las especificaciones adicionales	V	~	V	С
Certificado DKD/DAkkS; véanse las especificaciones adicionales	~	~	V	D
Presión particularizada a cliente; véanse las especificaciones adicionales	~	~	V	Е
Detección y medición de nivel particularizada a cliente; véanse las especificaciones adicionales	~	~	V	F
Medición de caudal particularizada a cliente; véanse las especificaciones adicionales	_	_	V	G
Presión particularizada a cliente + certificado de calibración de fábrica a 5 puntos; véanse las especificaciones adicionales	V	V	V	Н
Detección y medición de nivel particularizada a cliente + certificado de calibración de fábrica a 5 puntos; véanse las especificaciones adicionales	V	V	V	I
Caudal particularizado a cliente + certificado de calibración de fábrica a 5 puntos; véanse las especificaciones adicionales	V	V	~	J
Platino; véanse las especificaciones adicionales	_	_	~	К

Denominación	FMD77	FMD78	PMD75	Opción 1)
Platino + certificado de calibración de fábrica a 5 puntos; véanse las especificaciones adicionales	_	_	V	L
Platino + certificado DKD/DAkkS; véanse las especificaciones adicionales	_	_	V	M

Product Configurator, código de producto para "Calibración; unidad" 1)

Servicio

Denominación	Opción ¹⁾
Limpiado de aceite+grasa ²⁾	НА
Limpiado para servicio de oxígeno ²⁾	НВ
Limpiado de sustancias que deterioran la pintura (sustancias PWIS) ²⁾	НС

- código de producto del Product Configurator para "Servicio" Solo el dispositivo, sin accesorios ni accesorios adjuntos. 1)
- 2)

Información para cursar pedidos

Para más información sobre el pedido, véanse:

- En el Product Configurator del sitio web de Endress+Hauser: www.endress.com -> Haga clic en "Corporate" -> Seleccione su país -> Haga clic en "Products" -> Seleccione el producto usando los filtros y el campo de búsqueda -> Abra la página de producto -> Haga clic en el botón "Configure", situado a la derecha de la imagen del producto, para abrir el Product Configurator.
- En su centro Endress+Hauser: www.addresses.endress.com

H

Product Configurator: la herramienta para la configuración individual de productos

- Datos de configuración actualizados
- En función del dispositivo, entrada directa de información específica del punto de medición, tal como el rango de medición o el idioma de trabajo
- Comprobación automática de criterios de exclusión
- Creación automática del código de producto y su desglose en formato PDF o Excel
- Posibilidad de realizar un pedido en la Online shop de Endress+Hauser

Versiones de equipo especiales

Endress+Hauser ofrece versiones de equipo especiales como productos técnicos especiales (TSP, Technical Special Products).

Para más información, póngase en contacto con el centro Endress+Hauser de su zona.

Alcance del suministro

- Instrumento de medición
- Accesorios opcionales
- Manual de instrucciones abreviado
- Certificados de calibración
- Certificados opcionales

Punto de medición (ETIQUETA (TAG))

Código de producto	895: Marcado
Opción	Z1: Etiquetado (TAG), véase las especificaciones. adicionales
Posición del marcado del punto de medición	Debe seleccionarse en las especificaciones adicionales: Placa de etiqueta de acero inoxidable Etiqueta de papel autoadhesiva Etiqueta/placa suministrada ETIQUETA RFID ETIQUETA RFID + Placa de etiqueta de acero inoxidable ETIQUETA RFID + Etiqueta de papel autoadhesiva ETIQUETA RFID + Etiqueta/placa suministrada
Definición de la designación del punto de medición	Debe definirse en las especificaciones adicionales: 3 líneas que contienen hasta 18 caracteres cada una La designación del punto de medición aparece en la etiqueta seleccionada y/o en la ETIQUETA RFID.
Identificación en la placa de identificación de la electrónica (ENP, electronic nameplate)	32 caracteres

Hoja técnica para la configuración

Presión

☐ Temperatura

Número del error Indicación alternante

Corriente [mA] (solo HART)

Es necesario rellenar la siguiente hoja técnica e incluirla con el pedido si se selecciona la opción "E" o la "H" en la característica "Calibración; Unidad" en el código de producto en Product Configurator.

	Unidad de presión	n					
	□ mbar □ bar □ psi	$\begin{array}{c c} & mmH_2O \ ^{1)} \\ & mH_2O \ ^{1)} \\ & ftH_2O \ ^{1)} \\ & inH_2O \ ^{1)} \end{array}$	□ mmHg ²⁾ □ inHg ²⁾ □ gf/cm ² □ kgf/cm ²	☐ Pascales ☐ hPa ☐ kPa ☐ MPa	torr g/cm2 kg/cm ² lb/ft2 atm		
1) 2)	4 °C (39,2 °F).						
	Rango de calibración / Salida						
	Valor inferior del r Valor superior del	J , ,		[Unidad física de presión] [Unidad física de presión]			
	Pantalla						
	Visualización del contenido de la línea principal del indicador (la opción depende del sensor y del tipo de comunicación)						
	□ Valor primario [PV] (por defecto)□ Valor principal [%]□ Presión						

Amortiguación		
Amortiguación:	 s. (por defecto, 2 s.)	

Span más pequeño calibrable (preestablecido en fábrica) → 🖺 13

Nivel

Es necesario rellenar la siguiente hoja técnica e incluirla con el pedido si se selecciona la opción "F" o la "I" en la característica "Calibración; Unidad" en el código de producto en Product Configurator.

Unidad de presión						Ur	idad de s	alida (unidad	a escala)		
						Ma	asa	Longitudes	Volumen	Volumen	Porcentaje
□ mbar □ bar □ psi	□ mmH ₂ O ¹⁾ □ mH ₂ O ¹⁾ □ ftH ₂ O ¹⁾ □ inH ₂ O ¹⁾	□ mmHg ²⁾ □ inHg ²⁾ □ gf/cm ² □ kgf/cm ²	☐ Pascales☐ hPa☐ kPa☐ MPa☐ MPa	☐ torr☐ g/cm2☐ kg/cm²☐ lb/ft2☐ atm				m dm cm pies pulgada s	☐ l☐ hl☐ m³☐ ft³	☐ galones ☐ america ☐ nos ☐ impgal ☐ USbblPE ☐ TR ☐ [barriles ☐ de ☐ petróleo ☐ america ☐ nos]	%
Calibración d Valor inferio (vacío)	le vacío [a]: or de la presión	[Unidad física o	de	Calibración d vacío [a]: Valor inferio nivel (vacío)			Unidad a	a escala]	Ejempl	• -	
Calibración d Valor superio presión (llen	or para la	[Unidad física o	de	Calibración d [b]: Valor superio el nivel (lleno	or pa		[Unidad a	a escala	A 50	+ 00 mbar (7,25 p.	A002398:
) mbar (1 psi) /	

- 1) El factor de conversión para la unidad de presión se basa en una temperatura de referencia de 4 °C (39,2 °F).
- 2) El factor de conversión para la unidad de presión se basa en una temperatura de referencia de 0 °C (32 °F).

Pa	ntalla
	sualización del contenido de la línea principal del indicador (la opción depende del sensor y del tipo de municación)
	Valor primario [PV] (por defecto)
	Valor principal [%]
	Presión
	Corriente [mA] (solo HART)
	Temperatura
	Nivel antes de linealización
	Contenido depósito
	Número del error
	Indicación alternante

Amortiguación		
Amortiguación:	 s. (por defecto, 2 s.)	

Caudal

Es necesario rellenar la siguiente hoja técnica e incluirla con el pedido si se selecciona la opción "G" o la "J" en la característica "Calibración; Unidad" en el código de producto en Product Configurator.

Unidad de presión			Unidades de	caudal / Valo	or medido (PV	()		
			Masa	Volumen	Volumen	Volumen		
				Condiciones de trabajo	Condiciones normales	Estándar Condiciones		
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	mmHg ²⁾	□ torr □ g/cm2 □ kg/cm² □ lb/ft2 □ atm	kg/s kg/min kg/h t/s t/min t/h oz/s oz/min lb/s lb/min lb/h	m³/s m³/min m³/h l/s l/min l/h US gal/s US Gal/h ACFS ACFM ACFH	in Nm³/h Nm³/d Nm³/d	 Sm³/s Sm³/min Sm³/h Sm³/d Scf/s Scf/min Scf/h 		
				□ bbl/min ³	USbl/sPETR ⁴⁾ (USbl/mPET USbl/hPETR ⁴ USbl/hPETR ⁴	R ⁴⁾)		
2) El factor de conversión para la un	El factor de conversión para la unidad de presión se basa en una temperatura de referencia de 0°C (32°F). Término utilizado en el software de configuración y de equipo. bbl = barril americano (petróleo) Nombre para el pedido							
□ lineal (solo HART) Punto de trabajo			raíz cuadrada (HART) Punto de trab a					
Presión máxima	[Unidad física	de presión]	Presión máxim	ıa		[Unidad física de presión]		
Caudal máx.	[unidades de d	caudal]	Caudal máx.			[unidades de caudal]		
LRV	[Unidad física	de presión]	LRV			[Unidad física de presión]		
(Valor inferior del rango (solo	HART))		(Valor inferior	del rango (sol	o HART))			
_								
	Supresión de caudal	residual						
	Valor:		[%] (por defe	cto = 5%)				
_								
	Pantalla							

114 Endress+Hauser

comunicación)

Presión

☐ Temperatura

Valor principal [%]

Valor primario [PV] (por defecto)

Corriente [mA] (solo HART)

Visualización del contenido de la línea principal del indicador (la opción depende del sensor y del tipo de

☐ Caudal

☐ Totalizador 1

□ Totalizador 2□ Número del error

☐ Indicación alternante

Amortiguación		
Amortiguación:	 s. (por defecto, 2 s.)	

Accesorios

FieldCare SFE500

HistoROM®/M-DAT La unidad HistoROM®/M-DAT es un módulo de memoria que puede adjuntarse a cualquier tipo de electrónica. Información para cursar pedidos: Product Configurator, código de producto para "Opciones adicionales 1" u "Opciones adicionales 2", opción "N" como accesorio independiente (N.º de pieza: 52027785). Bridas de soldadura y Para los detalles, véase la documentación TI00426F/00/EN "Casquillos para soldar, adaptadores a casquillos para soldar proceso y bridas". Consulte el \rightarrow $\stackrel{\triangle}{=}$ 54. Manifolds Para más detalles, véase la documentación SD01553P/00/EN: "Accesorios mecánicos para equipos de medición de presión". Accesorios mecánicos Adaptadores de brida oval, válvulas de presión con manómetro, válvulas de corte, sifones, botes de adicionales condensado, kits de acortamiento de cable, adaptadores para comprobaciones, soportes de montaje, anillos de montaje enrasado, válvulas de bloqueo y purga y techos de protección. Para los detalles, véase la documentación SD01553P/00/EN: "Accesorios mecánicos para equipos de medición de presión". Accesorios específicos de Accesorios Descripción servicio DeviceCare SFE100 Herramienta de configuración para equipos de campo HART, PROFIBUS y Foundation Fieldbus Información técnica TI01134S DeviceCare puede descargarse de www.software-products.es.endress.com. Es necesario registrarse en el portal web de Endress+Hauser para descargarse la

aplicación de software.

dichos equipos de campo.

planta (PAM) basada en tecnología FDT

Información técnica TI00028S

Herramienta de software Plant Asset Management para la gestión de activos de la

FieldCare puede configurar todas las unidades de campo inteligentes de su planta y le ayuda a llevar la gestión de estas. A partir del uso de la información de estado, FieldCare es también una forma sencilla y efectiva para chequear el estado de

Documentación suplementaria

Ámbito de actividades	Potentes instrumentos para la medición de presiones de proceso, presiones diferenciales, nivel y caudal:
	FA00004P/00/ES
Información técnica	Deltabar S: TI00382P/00/ES
	 Procedimientos para las pruebas de compatibilidad electromagnética (EMC): TI00241F/00/EN Casquillo para soldar, adaptador y bridas: TI00426F/00/EN
Documentación especial	Accesorios mecánicos para equipos de medición de presión: SD01553P/00/EN
Manual de instrucciones	4 a 20 mA HART: Deltabar S: BA00270P/00/ES Manual de las funciones del equipo Cerabar S/Deltabar S/Deltapilot S: BA00274P/00/EN
	PROFIBUS PA: Deltabar S: BA00294P/00/ESManual de las funciones del equipo CerabarS/Deltabar S/Deltapilot S: BA00296P/00/EN
	FOUNDATION Fieldbus: Deltabar S: BA00301P/00/ES Manual de las funciones del equipo Cerabar S/Deltabar S/Deltapilot S: BA00303P/00/EN
Manual de instrucciones abreviado	 4 a 20 mA HART, Deltabar S: KA01018P/00/EN PROFIBUS PA, Deltabar S: KA01021P/00/ES FOUNDATION Fieldbus, Deltabar S: KA01024P/00/ES
Manual de seguridad funcional (SIL)	Deltabar S (4 a 20 mA): SD00189P/00/EN
Prevención de sobrellenado	WHG: ZE00259P/00/DE
Instrucciones de seguridad (XA)	Según las certificaciones pedidas para el equipo, se suministran las siguientes instrucciones de seguridad (XA) con el mismo. Forma parte del manual de instrucciones.

Directiva	Electrónica	Documentación	Opción 1)
ATEX II 1/2G Ex ia IIC T6 Ga/Gb (WHG)	4 a 20 mA HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus	XA00235P	1 (6)
ATEX II 1/2D Ex ta/tb IIIC Da/Db	4 a 20 mA HART	XA00237P	2
	PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus	XA00280P	
ATEX II 1/3D Ex ta IIIC Da/Dc	4 a 20 mA HART	XA00239P	4
	PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus	XA00282P	
ATEX II 2 G Ex d IIC T6 Gb	4 a 20 mA HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus	XA00240P	5
ATEX II 3 G Ex nA II T6	4 a 20 mA HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus	XA00241P	7
ATEX II 1/2G Ex ia IIC T6 Ga/Gb + ATEX II 1/2D Ex ia IIIC Da/Db	4 a 20 mA HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus	XA00243P	3
ATEX II 1G Ex ia + II 1D Ex iaD	4 a 20 mA HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus	XA00275P	8
ATEX II 1/2G Ex ia IIC T6+II 2G Ex d IIC T6	4 a 20 mA HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus	XA00242P	В
ATEX II Ex ia/Ex d + FM/CSA IS + XP ATEX II 1/2G Ex ia IIC T6+ ATEX II 2G Ex d IIC T6+FM/CSA IS + XP Cl.I.II Div.1 Gr.A-G/B-GFM/CSA: Zona 1,2	4 a 20 mA HART	XA00242P ZD00153P XA01196P	F

Directiva	Electrónica	Documentación	Opción 1)
	PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus	XA00242P XA01198P ZD00191P	
IECEx Ex ia IIC T6 Ga/Gb	4 a 20 mA HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus	XB00004P	I
IEC Ex d IIC T6 Gb	4 a 20 mA HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus	XA00512P	М
NEPSI Ex ia IIC T6	4 a 20 mA HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus	XA00550P	Н
NEPSI Ex d IIC T6	4 a 20 mA HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus	XA00552P	G

1) Product Configurator, código de producto para "Certificación"

Directiva	Electrónica	Documentación	Opción 1)
INMETRO Ex ia IIC T6 Ga/Gb	4 a 20 mA HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus	XA01318P	J
INMETRO Ex d IIC T6 Gb	4 a 20 mA HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus	XA01281P	0
INMETRO Ex ta IIIC Da/Db	4 a 20 mA HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus	XA01316P	Z

1) Product Configurator, código de producto para "Certificación"

Instalación/Esquemas de control

Directiva	Electrónica	Documentación	Opción 1)
FM IS, Cl. I, II, III, Div. 1, Gr. A-G,	4 a 20 mA HART	XA01058P	S
NI Cl. I Div. 2 Gr. A-D, AEx ia, Zona 0,1,2,20,21,22	PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus	XA01060P	
FM/CSA IS + XP, Cl. I, Div. 1, Gr. A-D, FM/CSA: Zona 1, 2	4 a 20 mA HART	XA00591P XA01196P	Q
	PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus	XA00590P XA01198P	
FM DIP, Cl. II, III, Div. 1, Gr. E-G, Zona 21, 22	4 a 20 mA HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus	FM3017778	Q
CSA C/US IS, Cl. I, II, III, Div. 1, Gr. A-G,	4 a 20 mA HART	ZD00142P	U
Cl. I, Div. 2, Gr. A-D, Ex ia, C: Zona 0, 1, 2 / EUA: Zona 0, 1, 2, 20, 21, 22	PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus	ZD00189P	
FM IS + XP, Cl. I, Div. 1, Gr. A-D, Zona 1, 2	4 a 20 mA HART	XA01196P	С
	PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus	XA01198P	
FM NI, Cl. I, Div. 2, Gr. A-D, Zona 2	4 a 20 mA HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus	XA01064P	R
FM XP, Cl. I, Div. 1, Gr. A-D, AEx d, Zona 1, 2	4 a 20 mA HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus	XA01071P	Т
CSA C/US IS + XP, Cl. I, Div. 1, Gr. A-D, Zona 1, 2	4 a 20 mA HART	ZD00153P	D
	PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus	ZD00191P	
ATEX II Ex ia/Ex d + FM/CSA IS + XP ATEX II 1/2G Ex ia IIC T6+ ATEX II 2G Ex d IIC T6 + FM/CSA IS + XP Cl. I, II, Div. 1, Gr. A-G/B-GFM/CSA: Zona 1, 2	4 a 20 mA HART	XA00242P ZD00153P XA01196P	F
	PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus	XA00242P XA01198P ZD00191P	
CSA C/US XP Cl.I Div.1 Gr.B-D, Ex d, Zona 1,2	4 a 20 mA HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus	ZD00229P	V
CSA C/US Cl. II, III, Div. 1, Gr. E-G	4 a 20 mA HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus	CSA1509834	W
Usos generales CSA C/US	4 a 20 mA HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus	-	Z

1) Product Configurator, código de producto para "Certificación"

118





www.addresses.endress.com